



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

№ у реєстрі № in the register	Кількість додатків number of applications	Термін дії Term of validity is from	
UA.032.СТ.0326-21	1	від 20 липня 2021 р.	до (див. примітку)

Сертифікат видано

Certificate is issued to

«PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG» (Flachmarktstraße 8, 32825 Blomberg, Germany) / «ФЕНИКС КОНТАКТ ТОВ & Ко. КГ» (Флахсмарктштрассе 8, 32825 Бломберг, Німеччина)

(назва та адреса виробника або уповноваженої особи)

Продукція

Production

Термодрукуючий принтер етикеток (Thermal Transfer Label Printer) торговельної марки «PHOENIX CONTACT» моделі THERMOMARK GO з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) та NFC – пасивний

8443

(код (и) УКТЗЕД/
(UKTZED code (s)))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає

вимогам

Comply with the requirements

Технічного регламенту радіобладнання затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355, п.6 – безпека, електромагнітна сумісність, п. 7 – ефективне використання радіочастотного ресурсу

Виробник

Producer

«PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG» (Flachmarktstraße 8, 32825 Blomberg, Germany) / «ФЕНИКС КОНТАКТ ТОВ & Ко. КГ» (Флахсмарктштрассе 8, 32825 Бломберг, Німеччина)

Місце

виробництва

Place of production

«VARICUT (SHANGHAI) ELECTRONICS COMPONENT Co., LTD.» (Building 1, No.655, Fengmao Road, Jiading District, Shanghai City, China) / «ВАРІКАТ (ШАНХАЙ) ЕЛЕКТРОНІКС КОМПОНЕНТ Ко., ЛТД.» (Бюлдінг 1, № 655, Фенгмао Роуд, Джіадінг Дістрікт, Шанхай Сіті, Китай)

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Certificate is issued by the
conformity assessment body

ООВ «Орган сертифікації «Центр сертифікації матеріалів та виробів», № UA.TR.032
Атестат про акредитацію НААУ № 10175
(юридична адреса: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адреса: 03067, м. Київ, вул. Олексі Тихого, 103,
тел. (044) 221-94-10; 457-69-23; тел./факс 404-88-03)

Додаткова інформація

Additional information

У комплекті - адаптер живлення моделі EA1024PR:
- вхідна напруга - 100...240 В, 50/60 Гц, 1,0 А змінного струму;
- вихідна (номінальна) напруга 12,0 В, 3 А постійного струму.

Технічні характеристики та умови застосування наведені в Додатку.

На підставі

On the grounds of

Рішення за результатами звіту про оцінювання № TR0239-21 від 20.07.2021 р.

Примітка: Дія цього сертифіката припиняється у разі: зміни виробником технічних характеристик обладнання, яке зазначене в ньому, змін технічних характеристик у нормативних документах, що зазначені у Додатку 1 до сертифіката, зміні суттєвих вимог (п.п 6, 7, 8) Технічного регламенту.

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

код 36038552
М.П./Stamp

О. С. Іщенко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)