

2023 Promotions du Printemps

Spécial trimestriel valable du 1er avril au 30 juin 2023.

Relais de Surveillance Série EMD-BL

Les relais de surveillance ultra-compacts EMD-BL sont idéaux pour les tâches de surveillance simples.

Contrôlez la fonctionnalité des charges électriques ou les ruptures de fil grâce à la surveillance de la sous-intensité et évitez les situations de surcharge ou les blocages grâce à la surveillance de la surintensité.

Protéger les machines et les équipements contre les effets néfastes de la surtension et de la sous-tension.



N° de commande	Description	Type de connexion	Description du produit	Gammes d'entrée	Prix promo
2903524	EMD-BL-V-230-PT	Push-in	Relais de surveillance de tension	0...24VDC 0...24VAC 0...230VAC	109,00\$
2903522	EMD-BL-C-10-PT	Push-in	Relais de surveillance du courant	0...5A 0...10A	119,00\$

Options et types de connexion supplémentaires disponibles sur demande

Fonctionnalités et avantages

- ✓ Economie d'espace avec le boîtier d'installation compact
- ✓ Manipulation facilitée par les commutateurs rotatifs situés sur la face avant du boîtier pour le réglage des paramètres.
- ✓ Diagnostic précis grâce à la LED
- ✓ Idéal pour la production en série grâce à une solution optimisée en termes de prix pour de nombreuses fonctions de surveillance.

Toute commande doit mentionner le code promo *****SPRING2023*****. Spécial trimestriel valable du 1er avril au 30 juin 2023. Tous les prix sont nets par client.

*Les prix sont valables au Canada seulement.

PLT-SEC

Protection Contre les Surtensions de Panneau électrique

Protection contre les surtensions, composée d'une prise de protection et d'un élément de base, avec indicateur d'état intégré et télésignalisation pour réseaux d'alimentation monophasés.

N° de commande	Description	Tension	Connexion	Prix promo
2907916	PLT-SEC-T3-24-FM-UT	24 VAC/DC	Vis	95,00\$
2907917	PLT-SEC-T3-60-FM-UT	60 VAC/DC	Vis	95,00\$
2907918	PLT-SEC-T3-120-FM-UT	120 VAC/DC	Vis	95,00\$
2907919	PLT-SEC-T3-230-FM-UT	230 VAC/DC	Vis	95,00\$



Interrupteurs d'arrêt d'urgence

Système d'arrêt d'urgence tout-inclus et modulaire

Nos interrupteurs d'arrêt d'urgence certifiés TÜV vous permettent de commuter vos machines ou installations de passer immédiatement à un état sûr en cas d'urgence. Nos appareils de commande avec fonction d'arrêt d'urgence ou commutation d'urgence conviennent aux applications conformes aux normes EN ISO 13850 et EN 60204-1.

Choisissez parmi nos solutions prêtes à l'emploi pour votre application standard ou configurez votre propre solution d'arrêt d'urgence adaptée à vos exigences.



Tout en un

N° de commande	Description	Description du produit	Prix promo
1221735	PSR-ESS-M2-H110-2000-A	Interrupteur d'arrêt d'urgence dans un boîtier IP65, adapté à PL e	120,00\$
1221737	PSR-ESS-M0-H210-2000-A	Interrupteur d'arrêt d'urgence adapté à PL e, montage sur panneau avec connexion M12	118,00\$
1221740	PSR-ESS-M0-H200-2000-C	Interrupteur d'arrêt d'urgence adapté à PL e, à installer sur le panneau avec une connexion à broche.	49,00\$
1221739	PSR-ESS-M0-H220-2001-C	Interrupteur d'arrêt d'urgence lumineux adapté à PL e, montage sur panneau avec connexion par broche	84,00\$

Modulaire

N° de commande	Description	Description du produit	Prix promo
1221758	PSR-ESS-M0-H100	Actionneur	\$30.50
1221757	PSR-ESS-M0-H110	Actuator	\$25.00
1221753	PSR-ESS-M0-H120	Actuator	\$75.50
1221747	PSR-ESS-ACC-CB1-C3	Trans-porteur	\$3.25
1221745	PSR-ESS-ACC-CB1-C5	Trans-porteur	\$5.25
1221749	PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC	Contact	\$14.50
1221752	PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC	Contact	\$6.50
1221748	PSR-ESS-ACC-CB1-I-SC	Optional	\$21.50
1221751	PSR-ESS-ACC-CB1-NO-SC	Optional	\$6.50

HEAVYCON B

EVO Jeu de connecteurs

Ensemble de connecteurs à usage intensif comprenant un boîtier de manchon, un socle base de montage sur panneau, d'un insert de contact enfichable et d'un presse-étoupe.



[Cliquez ici pour télécharger la brochure HEAVYCON](#)

N° de commande	Description	Description du Produit	Type/Taille	Prix promo
1407710	HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBK	Jeu de connecteurs, verrouillage simple verrouillage, avec couvercle	B6	49,99\$
1408791	HC-EVO-B10PT-BWSC-HL-M25-PLRBK		B10	62,99\$
1408793	HC-EVO-B16PT-BWSC-HH-M25-PLRBK		B16	79,99\$
1408794	HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBK		B24	87,99\$

Fonctionnalités et avantages

- ✓ Manipulation facile et connexion adaptée à chaque application
- ✓ Contact à enfoncer pour une connexion rapide
- ✓ Indice de protection IP (lorsque branché) : IP66

Technologie de connexion Push-X

XTV - Push-X Latéral

Le raccordement de conducteurs sans outil réinventé : Push-X permet le câblage direct de conducteurs rigides et souples avec ou sans embout grâce au ressort de contact précontraint. Insérez le conducteur jusqu'à l'extrémité de la chambre de serrage sans effort. Dès que le conducteur pousse le mécanisme de verrouillage du ressort de contact en position finale, le curseur est libéré et le ressort de contact s'enclenche automatiquement. Le conducteur est directement serré pendant ce processus. Comme pour la technologie Push-in bien connue, le conducteur est libéré par le bouton-poussoir orange. En même temps, le ressort de contact est préchargé pour le prochain processus de câblage.



[Cliquez ici pour commander un échantillon gratuit !](#)



Fonctionnalités et avantages

- ✓ Les technologies de connexion les plus rapides et les plus souples
- ✓ Câblage sans outil de conducteurs rigides et flexibles avec et sans embouts.
- ✓ Aucun prétraitement du conducteur nécessaire

Des offres d'outils que vous ne voudriez pas manquer !

TOOLfox

Des outils professionnels sont indispensables pour obtenir d'excellents résultats en matière d'installation électrique et constituent probablement les compagnons les plus importants pour le travail quotidien. Nos produits sont synonymes de précision, de durabilité et d'efficacité. TOOLfox propose une gamme complète d'outils à main et de dispositifs automatiques pour les travaux d'installation électrique, qui se caractérisent par une manipulation confortable et une qualité élevée.



En savoir plus en ligne...

Fonctionnalités et avantages

- ✓ Des résultats rapides et fiables grâce à la qualité supérieure et testée des outils
- ✓ Fonctionnel, flexible et pratique grâce à son design ergonomique.
- ✓ Gamme complète de produits pour couper, dénuder, serrer, visser et mesurer.

	32,00\$ CUTFOX 12 1212128		52,00\$ CUTFOX 18 1212129		
	Coupe-câbles, jusqu'à des câbles de 12 mm de diamètre		Coupe-câbles, jusqu'à des câbles de 18 mm de diamètre - Ressort avec verrouillage - Tête coudée - Design ergonomique		
	144,00\$ CRIMPFOX CENTRUS 10S 1213154		144,00\$ CRIMPFOX CENTRUS 10H 1213156		65,00\$ WIREFOX-D 40 1212161
	Férules libres Outil de sertissage pour les embouts de 24-8 AWG. Forme de sertissage carrée		Outil de sertissage pour les embouts de 24-8 AWG. Forme hexagonale du sertissage		Outil de dénudage pour conducteurs et câbles. Profondeur de coupe réglable de 4,5 à 40 mm
	36,50\$ WIREFOX-D 11 1212160		67,50\$ WIREFOX 2,5 1212368		34,00\$ ea. AI SORTI BOX RD 3202960 AI-TWIN SORTI BOX BU 3202986
	Outil de dénudage pour les lignes d'alimentation et de données. Diamètre : 2,5-11 mm		Outil de dénudage, auto-réglable pour les conducteurs et câbles. 28-12 AWG		Boîte d'assortiment, livrée avec embouts selon DIN 46228-4 : 1990-09, 50 pcs

Loose Ferrules

	N° de commande	Description	AWG	QTÉ MINIMUM	Prix (par pièce)
	3200522	AI 2,5 - 8 BU	14	10000	0,040\$
	3200043	AI 1,5 - 8 BK	16	10000	0,034\$
	3200030	AI 1,5 - 8 RD	18	10000	0,031\$
	3200519	AI 0,75 - 8 GY	18	10000	0,031\$
	3200014	AI 0,5 - 8 WH	20	10000	0,030\$