

MONINAPAPISTOLIITTIMET STANDARD muovi

Koko HC-D07 muovi

VALITSE TARPEISIINNE SOPIVA

NRO



KOTELO - SUORA (kaapeliholkki sisältyy)

Kotelo 1x M20	1419255
Kotelo 1x M25	1419256

KOTELO - KULMA (kaapeliholkki sisältyy)



Kotelo 1x M20	1419257
Kotelo 1x M25	1419258

RUNKO - PERUS



Perusrunko ilman kantta	1419265
Perusrunko kannella - urosliittimelle	1419278
Perusrunko kannella - naarasliittimelle	1419277
Perusrunko - kulmamalli	1419266



RUNKO - PINTA-ASENNUS (kaapeliholkki sisältyy)

Pinta-asennuskotelo 1x M20	1419268
----------------------------	---------

LIITIN - NAARAS 3+PE / 4+PE



Naarasliitin - 3+PE - ruuvi	1585223
Naarasliitin - 3+PE - Push-in	1585265
Naarasliitin - 4+PE - ruuvi	1585249
Naarasliitin - 4+PE - Push-in	1585281

LIITIN - UROS 3+PE / 4+PE



Urosliitin - 3+PE - ruuvi	1585210
Urosliitin - 3+PE - Push-in	1585252
Urosliitin - 4+PE - ruuvi	1585236
Urosliitin - 4+PE - Push-in	1585278

MONINAPAPISTOLIITTIMET EVO muovi

Koko HC-B muovi

VALITSE TARPEISIINNE SOPIVA

Koko B6

Koko B10

Koko B16

Koko B24



KOTELO SÄÄDETTÄVÄ TULOKULMA (sivulle tai ylös)

Kotelo - Matala profiili	1407619	1407628		
Kotelo - Korkea profiili (1A)	1407620	1407629	1407643	1407657
Kotelo - Korkea profiili - TWIN (tupla-aukko) (1B)	1420930	1411495	1411496	1411497

RUNKO - PERUS



Perusrunko ilman kantta	1407621	1407634	1407648	1407661
Perusrunko kannella	1407622			

RUNKO - PINTA-ASENNUS



Pinta-asennusrunko - kotelo 2x M32	1407623	1407638		
Pinta-asennusrunko - kotelo 2x M40			1407652	1407665

LIITIN - NAARAS



Naarasliitin - ruuvi	1648128	1648186	1648241	1648306
Naarasliitin - Push-in	1407727	1407729	1407731	1407735

LIITIN - UROS



Urosliitin - ruuvi	1648115	1648173	1648238	1648296
Urosliitin - Push-in	1407728	1407730	1407732	1407736

LÄPIVIENTIHOLKKI (jokaiseen muovikoteloon sopiva)



1 x M20 - 7 mm... 13 mm	1407669	1407669	1407669	1407669
1 x M25 - 9 mm... 17 mm	1407670	1407670	1407670	1407670
1 x M32 - 11 mm... 21 mm	1407671	1407671	1407671	1407671
1 x M40 - 19 mm... 28 mm	1407672	1407672	1407672	1407672



Vähennä varastointikustannuksia

HEAVYCON EVO -teollisuuspistoliittimet ovat innovatiivinen ja taloudellinen ratkaisu moniin sovelluksiin, joissa vaaditaan kestäviä plug-and-play-ratkaisuja. Käännettävät holkkiteivisteet ja bajonettilukitukset vähentävät varastointikustannuksia 70 %.

VALINTA- OPAS

TEOLLISUUDEN MONINAPAPISTOLIITTIMET



HEAVYCON

Vertaa ja valitse
helposti ja nopeasti!



PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11

01300 VANTAA

Puhelin: (09) 350 9020

www.phoenixcontact.fi

MONINAPAPISTOLIITTIMET

MINKÄ VALITSEN?

Voit valita sopivan liitinkokoonpanon helposti ja nopeasti seuraavin askelin:

- 1 Kuinka monta kytkentäpistettä tarvitsen?
- 2 Virta- ja jännitevaatimukseni?
- 3 Millaisen kotelon tarvitsen?
- 4 Push-in- vai ruuviliitäntä?



SARJA

	A	B			
Napaluku	3 tai 4	6	10	16	24
Nimellisjännite (V)	230	500	500	500	500
Ruuvi/UT	X	X	X	X	X
Nimellisvirta (A)	24	24	24	20	20
Push-in/PT	X	X	X	X	X
Nimellisvirta (A)	10	16	16	16	16

HEAVYCON-KOTELO

Koko HC-D	D7	X				
Koko HC-B	B6		X			
	B10			X		
	B16				X	
	B24					X

OMINAISUUDET

Napaluku ja kotelo	Liitântäpata	Johdin (mm ²)	Kuorinta (mm)
3 tai 4 napaa Koko HC-D7	ruuvi/UT	0,5-2,5	5
3 tai 4 napaa Koko HC-D7	Push-in/PT	0,14-1,5	10
6 - 24 napaa Koot HC-B6 - HC-B24	ruuvi/UT	0,5-2,5	8
6 - 24 napaa Koot HC-B6 - HC-B24	Push-in/PT	0,14-2,5	8-10

MONINAPAPISTOLIITTIMET STANDARD metalli

Koko HC-D07 - metalli

VALITSE TARPEISIINNE SOPIVA

	NRO
KOTELO SUORA	
Kotelo - 1x M20	1419229
Kotelo - 1x M25	1419231
Kotelo - 1x PG11	1419232

	NRO
KOTELO KULMA	
Kotelo - 1x M20	1419235
Kotelo - 1x M25	1419236
Kotelo - 1x PG11	1419237

RUNKO - PERUS

	NRO
Perusrunko ilman kantta	1419249
Perusrunko kannella - urosliittimelle	1419250
Perusrunko kannella - naarasliittimelle	1419251
Perusrunko kulmamalli	1419252

RUNKO - PINTA-ASENNUKSEEN

	NRO
Pinta-asennus kotelo - 1x M20	1419234
Pinta-asennus kotelo - 1x PG11	1419241

LIITIN - NAARAS 3+PE / 4+PE

	NRO
Naarasliitin - 3+PE - ruuvi	1585223
Naarasliitin - 3+PE - Push-in	1585265
Naarasliitin - 4+PE - ruuvi	1585249
Naarasliitin - 4+PE - Push-in	1585281

LIITIN - UROS 3+PE / 4+PE

	NRO
Urosliitin - 3+PE - ruuvi	1585210
Urosliitin - 3+PE - push-in	1585252
Urosliitin - 4+PE - ruuvi	1585236
Urosliitin - 4+PE - push-in	1585278

LÄPIVIENTIHOLKKI - MUOVI

	NRO
1 x M20 - 6 mm ... 12 mm	1411125
1 x M25 - 11 mm ... 17 mm	1411126

LÄPIVIENTIHOLKKI - METALLI

	NRO
1 x M20 - 6 mm ... 12 mm	1411163
1 x M25 - 11 mm ... 17 mm	1411165

Phoenix Contact 2021

MONINAPAPISTOLIITTIMET STANDARD metalli

Koko HC-B - metalli

VALITSE TARPEISIINNE SOPIVA

	Koko B6	Koko B10	Koko B16	Koko B24
KOTELO - LÄHTÖ YLÖS				
Kotelo - Matala profiili - 1x M20	1412574	1412620		
Kotelo - Matala profiili - 1x M25	1412575	1412621	1412721	1412778
Kotelo - Matala profiili - 1x M32			1412722	1412779
Kotelo - Korkea profiili - 1x M25	1412566	1412596		
Kotelo - Korkea profiili - 1x M32	1412567	1412597	1412653	1412754
Kotelo - Korkea profiili - 1x M40			1412654	1412099

KOTELO - LÄHTÖ SIVULLE

	Koko B6	Koko B10	Koko B16	Koko B24
Kotelo - Matala profiili - 1x M20	1412570	1412616		
Kotelo - Matala profiili - 1x M25	1412571	1412617	1412717	1412773
Kotelo - Matala profiili - 1x M32			1412718	1412774
Kotelo - Korkea profiili - 1x M25	1412562	1412592		
Kotelo - Korkea profiili - 1x M32	1412563	1412593	1412649	1412750
Kotelo - Korkea profiili - 1x M40			1412650	1412751

RUNKO - PERUS

	Koko B6	Koko B10	Koko B16	Koko B24
Perusrunko ilman kantta	1411318	1411322	1411327	1411331
Perusrunko kannella	1411319			

RUNKO - PINTA-ASENNUKSEEN

	Koko B6	Koko B10	Koko B16	Koko B24
Pinta-asennuskotelo - 2x M20	1412821	1412835		
Pinta-asennuskotelo - 2x M25	1412822	1412836	1412855	1412873
Pinta-asennuskotelo - 2x M32			1412856	1412874

LIITIN - NAARAS

	Koko B6	Koko B10	Koko B16	Koko B24
Naarasliitin - ruuvi	1648128	1648186	1648241	1648306
Naarasliitin - Push-in	1407727	1407729	1407731	1407735

LIITIN - UROS

	Koko B6	Koko B10	Koko B16	Koko B24
Urosliitin - ruuvi	1648115	1648173	1648238	1648296
Urosliitin - Push-In	1407728	1407730	1407732	1407736

LÄPIVIENTIHOLKKI - METALLI

	Koko B6	Koko B10	Koko B16	Koko B24
1 x M20 - 6 mm ... 12 mm	1411163	1411163		
1 x M25 - 11 mm ... 17 mm	1411165	1411165	1411165	1411165
1 x M32 - 15 mm ... 21 mm	1411166	1411166	1411166	1411166
1 x M40 - 19 mm ... 28 mm			1411167	1411167