

News Release

2021年4月1日

フエニックス・コンタクト株式会社

エントリーモデルの産業用小型フラットマネージドスイッチ「FL SWITCH 2008F」発売 ～狭小空間での設置に最適～

フエニックス・コンタクト株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表：青木良行）は、DINレール取付タイプで奥行きサイズが浅く小型でコストパフォーマンスに優れた、エントリーモデルのマネージドスイッチ「FL SWITCH 2008F」（以下、本製品）を2021年4月7日（水）より正式発売することとなりました。本製品は、多様なバリエーションがあるマネージドスイッチ「FL SWITCH 2000シリーズ」の新機種です。奥行き方向をはじめ設置スペースが確保できないアプリケーションに最適です。



写真：製品外観イメージ（左：前面、右：側面）

■本製品の主な特長

- **小型でフラット**：マネージドスイッチとして業界最小クラスの奥行き約 **36mm** を実現。幅も **75mm**、高さも **105mm** と抑えられており、狭小な制御盤などの厳しい空間的制約がある設置環境にもマネージドスイッチを導入できます。
- **Push-in コネクタ、フロントアクセス**：弊社の信頼性の高い Push-in コネクタ、RJ45 ポートとも前面に配置し配線が容易です。
- **外部メモリ活用でらくらく設定作業**：マイクロ SD カードで、設定のコピーが簡単に。
- **アンマネージドモード**：冗長通信機能(RSTP)やマルチキャストフィルタを有効にしたアンマネージドスイッチとして動作させることもできます。
- **マネージドスイッチ機能**：本スイッチのようなエントリーモデルから「FL SWITCH 2000 シリーズ」は共通の設定操作性（リング冗長機能(RSTP)、VLAN、QoS、マルチキャストフィルタ/IGMP snooping、ポートミラーリング、DHCP(クライアント、サーバー)、SNMP、Syslog 等)を有しています。
- **多様な代替機種**：「FL SWITCH 2000 シリーズ」では、様々な設置条件や目的（盤内 DIN レール取付だが幅を狭くしたい、配線スペースは前面ではなく下面にとりたい、盤外に設置したいので防塵防滴性が必要、より広温度範囲が必要、ギガビット通信が必要、より高いセキュリティが必要、光通信が必要など）に対応する最適な機種をお選びいただけます。

■製品詳細・フライヤはウェブサイトから…> <http://www.phoenixcontact.co.jp/2008f>

■主な仕様

項目	仕様
サイズ	W75xD36(43:電源端子コネクタ含)xH105 (mm)
動作温度範囲	0 ~ 60 °C
マネージド スイッチングハブ	リング冗長機能(RSTP)、VLAN、QoS、マルチキャストフィルタ/IGMP snooping、ポートミラーリング、DHCP(クライアント、サーバー)、SNMP、SYslog 等
通信ポート数	RJ45x8
入力電圧	DC24V

以上

<フエニックス・コンタクト株式会社について>

世界55か国以上の海外支社を展開し、従業員17、100人以上、創業95年以上の歴史を持つドイツの産業用接続機器、制御製品および通信機器のマーケットリーダー、フエニックス・コンタクト社の日本法人。日本では本社（神奈川県横浜市）をはじめ10拠点、および配送センター（神奈川県川崎市）を通じ、DINレール搭載用端子台・プリント基板用端子台・産業用コネクタなどの接続機器や、信号変換器・電源・リレーを中心とする電子機器、サージ保護機器、および産業用ネットワーク機器など6万点におよぶ製品の販売およびカスタマーサービスを行う。詳細はHPをご覧ください。 <http://www.phoenixcontact.co.jp>

本件に関する問い合わせ：フエニックス・コンタクト株式会社

Tel: 045-471-0059 Email: info@phoenixcontact.co.jp HP: <http://www.phoenixcontact.co.jp>