8240, Parkhill Drive
Milton, ON L9T 5V7
www.phoenixcontact.ca
800 890-2820

2025 Promotions estivales

Promotion trimestrielle en vigueur du 1er juillet au 30 septembre 2025

UPS QUINT AC et module de batterie

Une alimentation sans interruption (UPS) en ligne à onde sinusoïdale pure qui alimente vos charges AC de manière fiable avec une tension parfaite pour des puissances de 1,5 à 2,5 kVA.

La QUINT HP dispose d'un emplacement pour accueillir des cartes de communication optionnelles, telles qu'USB et RS232/RS485. L'état de charge de l'UPS, ainsi que la période tampon et la durée de vie en service du module de batterie peuvent être consultés à tout moment à l'aide du logiciel.

QUINT HP-UPS		QUINT HP-BAT				
	120 V AC / 1,5 kVA	7 Ah				
Nbre de modules de batterie	—	1x	2x	3x	4x	5x
Type	QUINT-HP-UPS/120AC/1.5KVA/PT	QUINT-HP-BAT/PB/48DC/7.0AH/PT				
No de commande	1136804	1133819				
Prix promo	2 690,00 $	625,00 $				
	120 V AC / 2,5 kVA	7 Ah				
Nbre de modules de batterie	—	2x	4x	6x	8x	10x
Type	QUINT-HP-UPS/120AC/2.5KVA/PT	QUINT-HP-BAT/PB/48DC/7.0AH/PT				
No de commande	1136813	1133819				
Prix promo	3 590,00 $	625,00 $				

Période tampon (2 paires de batteries pour 2,5 kVA)



The data isbasedon an ambient temperatureof +25 °C at the start of use.



The data is based on an ambient temperature of +25 °C at the start of use.

Toutes les commandes doivent mentionner le code promotionnel ***SUMMER2025***. Promotion trimestrielle en vigueur du 1er juillet au 30 septembre 2024. Tous les prix sont nets pour le client.

* Veuillez noter que TOUS les prix sont en CAD et que cette promotion n'est offerte qu'au Canada.

Toutes les commandes doivent mentionner le code promotionnel ***SUMMER2025***
Offert au Canada seulement. Tous les prix sont en CAD.
Promotion trimestrielle en vigueur du 1er juillet au 30 septembre 2025

Commutateurs gérés 2000-2300

Simple commutateur non géré ou puissant commutateur géré? Les commutateurs intelligents des séries 2000 (pour Ethernet rapide) et 2100 (pour Gigabit Ethernet) offrent le meilleur des deux mondes. Ils allient la facilité d'utilisation d'un commutateur non géré aux fonctionnalités d'un commutateur géré. Ils améliorent ainsi la stabilité et la robustesse de votre réseau de machines.

Grâce à leur mise en service facile et à une large gamme de versions adaptées à chaque utilisation, les commutateurs gérés 2200 et 2300 permettent une gestion économique de votre réseau Ethernet. En plus de leur large éventail de fonctions, les modèles de la série 22/23 sont homologués pour le secteur maritime et l'industrie de la transformation et offrent une plage de température étendue. Des variantes à fibre optique sont également proposées.

N° de commande	Description	Caractéristiques	Prix promo
2702323	FL SWITCH 2005	Commutateur géré simple 10/100, 5 ports	435,00 $
2702324	FL SWITCH 2008	Commutateur géré simple 10/100, 8 ports	485,00 $
2702903	FL SWITCH 2016	Commutateur géré simple 10/100, 16 ports	910,00 $
2702666	FL SWITCH 2108	Commutateur géré simple 10/100/1000, 8 ports	775,00 $
2702908	FL SWITCH 2116	Commutateur géré simple 10/100/1000, 16 ports	1 250,00 $
2702327	FL SWITCH 2208	Commutateur géré à fonctionnalité étendue 10/100, 8 ports	690,00 $
2702904	FL SWITCH 2216	Commutateur géré à fonctionnalité étendue 10/100, 16 ports	1 100,00 $
2702652	FL SWITCH 2308	Commutateur géré à fonctionnalité étendue 10/100/1000, 8 ports	1 100,00 $
2702909	FL SWITCH 2316	Commutateur géré à fonctionnalité étendue 10/100/1000, 16 ports	1 700,00 $

Alimentation compacte pour 24 V DC et 12 V DC
STEP3

Les alimentations basse puissance STEP3 POWER sont adaptées aux espaces réduits, avec leur largeur d'à peine 18 mm. Choisissez entre une sortie 12 V CC de 1,3 A ou 24 V CC de 0,63 A avec raccord enfichable. Option de montage sur rail DIN ou de montage direct sur panneau ou au mur.

N° de commande	Description	Prix promo
1170952	STEP3-PS/1AC/12DC/1.3/PT	39,75 $
1088495	STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT	39,75 $

Connecteurs M12 à câbler sur le terrain

Caractéristiques et avantages

- **Raccordement à pression Push-Lock :** Aucun outil nécessaire, leviers à code couleur – pour économiser temps et effort.
- **Robustes et durables :** Conçus pour résister aux environnements difficiles, notamment aux vibrations, aux chocs et aux températures extrêmes.
- **Polyvalents :** Parfaits pour l'automatisation, les machines, les transports et les réseaux industriels.
- **Options de personnalisation :** Existent en différentes configurations de broches, d'orientations et de variantes de codage pour répondre à vos besoins précis.
- **Performances fiables :** Assurent des connexions sécuritaires et stables pour les signaux, le transfert de données et l'alimentation électrique.

Fiables! Flexibles! Faciles à installer!

N° de commande	Description	Caractéristiques	Prix promo
1424657	SACC-M12MS-4PL M	Connecteur PL M12 mâle 4 pôles à code A	8,99 $
1424655	SACC-M12FS-4PL M	Connecteur PL M12 femelle codage A à 4 pôles	8,99 $
1424649	SACC-M12MS-5PL M	Connecteur PL M12 mâle 5 pôles à code A	8,99 $
1424652	SACC-M12FS-5PL M	Connecteur PL M12 femelle codage A à 5 pôles	8,99 $
1424682	SACC-M12MSD-4PL SH PN	Connecteur PL M12 mâle codage D 4 pôles	14,99 $
1424683	SACC-M12FSD-4PL SH PN	Connecteur PL M12 femelle codage D à 4 pôles	14,99 $
1411043	SACC-M12MSX-8QO SH ETH	Connecteur IDC M12 mâle codage X à 8 pôles	35,99 $
1414586	SACC-M12FSX-8QO SH ETH	Connecteur IDC M12 femelle codage X à 8 pôles	35,99 $

Promos Liquidation

Relais

Relais 24 V AC

1,95 $

REL-IR-BL/L-24AC/2X21 — 1109555

Relais industriel enfichable en version de base avec contacts de puissance, 2 contacts inverseurs, touche de test, LED d'état, affichage mécanique de position de commutation, tension d'entrée : 24 V AC.

Adapté à diverses utilisations et industries, le relais ECOR 24 V AC est principalement utilisé dans les secteurs de l'automatisation des bâtiments, du CVCA et de l'agriculture pour commuter des charges telles que des contacteurs, des ventilateurs, des systèmes d'éclairage et des pompes. La base est également proposée à prix réduit, sur demande.

*Accessoires tels que base et support également proposés à prix réduit, sur demande.

Relais EX pour circuit 12 V DC

7,50 $

PLC-RSC-12DC/21/EX — 2909522

PLC-INTERFACE, composé d'un module de base de 6,2 mm à raccordement vissé pour montage sur rail DIN et d'un relais miniature enfichable à contact de puissance 6 A, 1 contact inverseur, tension d'entrée 12 V DC.

Homologué ATEX/IECEx (zone 2) et zone EX classe I, div. 2.

Relais universels pour circuit 24 V

8,80 $

PLC-RPT-24UC/21AU — 2900307 | Push-in
PLC-RSC-24UC/21AU — 2966278 | À vis

Ces relais universels sont équipés de contacts plaqués or, adaptés aux signaux de faible puissance à partir de 10 mA à 100 mV.

Ils peuvent également fonctionner comme des relais ordinaires et commuter des charges jusqu'à 6 A à 250 V AC/DC lorsque la couche d'or sur le contact est détruite. L'entrée de la bobine peut aussi recevoir 24 V en courant soit alternatif, soit continu.

*Quantité limitée ! Prix applicables jusqu'à épuisement de stock au Canada !

Toutes les commandes doivent mentionner le code promotionnel ***SUMMER2025***
Offert au Canada seulement. Tous les prix sont en CAD.
Promotion trimestrielle en vigueur du 1er juillet au 30 septembre 2025

Bloc de jonction PTIO pour capteurs

- La sortie capteur est câblée au même endroit que l'alimentation, ce qui simplifie la gestion des câbles à l'intérieur du panneau.
- Existe avec options de sortie simple ou de sortie multiple.
- La technologie de fixation du fil par simple insertion permet d'économiser temps et effort lors du câblage.
- Extension modulaire jusqu'à 50 positions maximum à l'aide de nos cavaliers standard.



Apprenez-en plus en ligne.

Solution simple et compacte pour le câblage des capteurs dans votre panneau de commande. Les blocs de jonction distribuent l'alimentation à tous les capteurs à partir d'un seul point d'alimentation au bloc de jonction entrant.

3,65 $

PTIO 1,5/S/3
3244410
Distribution +/-
1 sortie capteur

Flasque d'extrémité

D-PTIO 1,5/S/3
3244575
0,75 $

7,50 $

PTIO 1,5/S/3-LED 24 GN
3244436
Distribution +/-
1 sortie capteur

Flasque d'extrémité

D-PTIO 1,5/S/3
3244575
0,75 $

5,50 $

PTIO 1,5/S/4-PE
3244465
Distribution +/- , terre
1 sortie capteur

Flasque d'extrémité

D-PTIO 1,5/S/4
3244588
0,80 $

4,30 $

PTIO-IN 2,5/3 OG
3244559
Alimentation +/-

5,40 $

FBS 10-3,5
3213056
Pont rouge, 10 positions

FBS 10-3,5 BU
3213125
Pont bleu, 10 positions



6,80 $

PTIO-IN 2,5/4-PE OG
3244481
Alimentation +/- /terre

Des aubaines à ne pas manquer sur les outils!

TOOLfox

THE TOOL fox

366,00 $

ENSEMBLE 4-EN-1 CRIMPFOX
1200102

Outils pour traiter les embouts DIN 46228-4, 0,5 mm² à 2,5 mm².

373,00 $

ENSEMBLE D'OUTILLAGE DE BASE
1212422

Ensemble d'outils comprenant : pinces à sertir pour embouts, pinces à dénuder, outil à dénuder les gaines, outil de sectionnement, tournevis à lame 0,6 x 3,5, étui

307,50 $

ENSEMBLE D'OUTILLAGE ALLROUND 2
1208843

Contenu de l'ensemble :
Outil de sectionnement CUTFOX 12 – 1212128
Outil à dénuder WIREFOX 10 – 1212150
Pince à sertir CRIMPFOX 10S – 1212045
Étui à outils ultra-résistant

215,00 $

ENSEMBLE SF-ASD 16
1200295

Ensemble de tournevis à batterie.
Avec étui, batterie, chargeur 100… 240 V, 2 pointes, deux vitesses, inverseur vissage/dévissage et embrayage 16 étapes jusqu'à 450 tr/min, raccord rapide hexagonal

438,75 $

ENSEMBLE DE SERTISSAGE CRIMPSET 6
1202072

Boîte d'assortiment
50 pièces avec avec embouts DIN 46228-4 : 1990-09, 500 pièces

665,00 $

ENSEMBLE D'OUTILLAGE D'ATELIER
1774383

Contenu de l'ensemble :
CUTFOX 18 – 1212129
CUTFOX-S VDE – 1212207
WIREFOX 10 – 1212150
CRIMPFOX CENTRUS 6H – 1213146
UNIFOX-C VDE – 1212202
WIREFOX-D 40 – 1212161
SZF 1-0,6X3,5 – 1204517
SF-M SET 2 – 1212756