

製品カテゴリ	製品ファミリ	外形	機種名	品番	ポート数	動作温度範囲	産業ネットワーク			通信速度	保護等級	備考	
							CC-Link IE TSN class B	CC-Link IE TSN class A	CC-Link IE Field				
アンマネージドスイッチ	FL SWITCH 10XXN		FL SWITCH 1005N	1085038	5	-10°C~60°C		●	■	10/100Mbps	IP30		
			FL SWITCH 1005NT	1085170	5	-40°C~75°C		●	■	10/100Mbps	IP30		
			FL SWITCH 1008N	1085256	8	-10°C~60°C		●	■	10/100Mbps	IP30		
			FL SWITCH 1008NT	1085165	8	-40°C~75°C		●	■	10/100Mbps	IP30		
			FL SWITCH 1016N	1085255	16	-10°C~60°C		●	■	10/100Mbps	IP30		
	FL SWITCH 11XXN		FL SWITCH 1105N	1085254	5	-10°C~60°C		●	●	10/100/1000Mbps	IP30		
			FL SWITCH 1105NT	1085163	5	-40°C~75°C		●	●	10/100/1000Mbps	IP30		
			FL SWITCH 1108N	1085243	8	-10°C~60°C		●	●	10/100/1000Mbps	IP30		
			FL SWITCH 1108NT	1085162	8	-40°C~75°C		●	●	10/100/1000Mbps	IP30		
			FL SWITCH 1116N	1085219	16	-10°C~60°C		●	●	10/100/1000Mbps	IP30		
	FL SWITCH 1708		FL SWITCH 1708	1196228	8	-40°C~75°C		●	●	10/100/1000Mbps	IP65/66/67		
	マネージドスイッチ	FL SWITCH 21XX		FL SWITCH 2105	2702665	5	0°C~60°C		●	●	10/100/1000Mbps	IP20	
				FL SWITCH 2108	2702666	8	0°C~60°C		●	●	10/100/1000Mbps	IP20	
FL SWITCH 2116				2702908	16	0°C~60°C		●	●	10/100/1000Mbps	IP20		
FL SWITCH 23XX			FL SWITCH 2308	2702652	8	-40°C~70°C		●	●	10/100/1000Mbps	IP20	うち2ポートはSFPポート	
			FL SWITCH 2306-2SFP	2702970	8(*)	-40°C~70°C		●	●	10/100/1000Mbps	IP20	うち2ポートはSFPポート	
			FL SWITCH 2316	2702909	16	-40°C~70°C		●	●	10/100/1000Mbps	IP20	うち2ポートはSFPポート	
			FL SWITCH 2314-2SFP	1006191	16(*)	-40°C~70°C		●	●	10/100/1000Mbps	IP20	うち2ポートはSFPポート、別の2ポートはコンポート	
FL SWITCH TSN			FL SWITCH TSN 2316	1232304	16	-40°C~60°C	●			10/100/1000Mbps	IP20		
			FL SWITCH TSN 2314-2SFP	1232302	16(*)	-40°C~60°C				10/100/1000Mbps	IP20	うち2ポートはSFPポート	
			FL SWITCH TSN 2312-2GC-2SFP	1232305	16(*)	-40°C~60°C				10/100/1000Mbps	IP20	うち2ポートはSFPポート、別の2ポートはコンポート	
FL SWITCH 2708		FL SWITCH 2708	1106615	8	-40°C~70°C		●	●	10/100/1000Mbps	IP65/66/67			
無線機器	NearFi Coupler		NEARFI PD 2A ETH B	1234224	1(*)	-20°C~55°C		●		100 Mbps	IP65	ベース、リモート間でEthernet通信、電力の非接触伝送	
			NEARFI PD 2A ETH R	1234225	1(*)	-20°C~55°C		●		100 Mbps	IP65	ベース、リモート間でEthernet通信、電力の非接触伝送	
			NEARFI D ETH B	1234232	1(*)	-20°C~65°C		●		100 Mbps	IP65	ベース、リモート間でEthernet通信の非接触伝送	
			NEARFI D ETH R	1234234	1(*)	-20°C~65°C		●		100 Mbps	IP65	ベース、リモート間でEthernet通信の非接触伝送	

フエニックス・コンタクト株式会社

本社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

東京支店 03-6712-3088 さいたま支店 048-631-3371
東北支店 022-226-8890 北陸支店 076-210-4360
静岡支店 054-202-6324 名古屋支店 052-589-3810
大阪支店 06-6350-2722 京都支店 075-325-5990
広島支店 082-568-1664 福岡支店 092-418-2030

www.phoenixcontact.co.jp