

CC-Link IE Field、CC-Link IE TSN対応表 (2024/12/12現在)

●取得済 ■申請済(近日認証予定)

製品カテゴリ	製品ファミリ	外報	機種名	2.0	ポート数	勒作溫皮範囲	御証ネットワーク					
							CC-Link IE TSN class B	CC-Link IE TSN class A	CC-Link IE Field	通信速度	保護等級	備考
アンマネージドスイッチ	FL SWITCH 10XXN		FL SWITCH 1005N	1085039	5	-10°C∼60°C		•	\setminus	10/100Mbps	IP30	
			FL SWITCH 1005NT	1085170	5	-40°C∼75°C		•		10/100Mbps	IP30	
			FL SWITCH 1008N	1085256	8	-10°C∼60°C		•	\setminus	10/100Mbps	IP30	
			FL SWITCH 1008NT	1085165	8	-40°C ~ 75°C		•		10/100Mbps	IP30	
			FL SWITCH 1016N	1085255	16	-10°C∼60°C		•		10/100Mbps	IP30	
	FL SWITCH 11XXN		FL SWITCH 1105N	1085254	5	-10°C∼60°C		•	•	10/100/1000Mbps	IP30	
			FL SWITCH 1105NT	1085163	5	-40°C ~ 75°C		•	•	10/100/1000Mbps	IP30	
			FL SWITCH 1108N	1085243	8	-10°C ~ 60°C		•	•	10/100/1000Mbps	IP30	
			FL SWITCH 1108NT	1085162	8	-40°C ~ 75°C		•	•	10/100/1000Mbps	IP30	
			FL SWITCH 1116N	1085219	16	-10°C∼60°C		•	•	10/100/1000Mbps	IP30	
	FL SWITCH 1708		FL SWITCH 1708	1196228	8	-40°C∼75°C		•	•	10/100/1000Mbps	IP65/66/67	
マネージドスイッチ	FL SWITCH 21XX		FL SWITCH 2105	2702665	5	0°C~60°C		•	•	10/100/1000Mbps	IP20	
			FL SWITCH 2108	2702666	8	0°C~60°C		•	•	10/100/1000Mbps	IP20	
			FL SWITCH 2116	2702908	16	0°C~60°C		•	•	10/100/1000Mbps	IP20	
	FL SWITCH 23XX		FL SWITCH 2308	2702652	8	-40°C ~ 70°C		•	•	10/100/1000Mbps	IP20	
			FL SWITCH 2306-2SFP	2702970	8(*)	-40°C ~ 70°C		•	•	10/100/1000Mbps	IP20	うち2ポートはSFPポート
			FL SWITCH 2316	2702909	16	-40°C ~ 70°C		•	•	10/100/1000Mbps	IP20	
			FL SWITCH 2314-2SFP	1006191	16(*)	-40°C ~ 70°C		•	•	10/100/1000Mbps	IP20	うち2ポートはSFPポート
	FL SWITCH TSN		FL SWITCH TSN 2316	1232304	16	-40°C∼60°C	•			10/100/1000Mbps	IP20	
			FL SWITCH TSN 2314-2SFP	1232302	16(*)	-40°C∼60°C				10/100/1000Mbps	IP20	うち2ポートはSFPポート
			FL SWITCH TSN 2312-2GC-2SFP	1232305	16(*)	-40°C∼60°C				10/100/1000Mbps	IP20	うち2ポートはSFPポート、別の 2ポートはコンポポート
	FL SWITCH 2708		FL SWITCH 2708	1106615	8	-40°C∼70°C		•	•	10/100/1000Mbps	IP65/66/67	
無線機器	NearFi Coupler		NEARFI PD 2A ETH B	1234224	1(*)	-20°C∼55°C		•		100 Mbps	IP65	ベース、リモート間でEthernet 基督、電力の非接触伝送
			NEARFI PD 2A ETH R	1234225	1(*)	-20°C ~55°C		•		100 Mbps	IP65	ペース、リモート間でEthernet 最優、電力の非接触伝送
			NEARFI D ETH B	1234232	1(*)	-20°C ~ 65°C		•		100 Mbps	IP65	ベース、リモート間でEthernet 単個の非接触伝道
			NEARFI D ETH R	1234234	1(*)	-20°C ~65°C		•		100 Mbps	IP65	ベース、リモート間でEthernet 重信の非接触伝送

フエニックス・コンタクト株式会社

本 社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

東京支店 03-6712-3088 さいたま店 048-631-3371 東北支店 022-226-8890 北陸支店 076-210-4360 静岡支店 054-202-6324 名古屋支店 052-589-3810 大阪支店 06-6350-2722 京都支店 075-325-5990 広島支店 082-568-1664 福岡支店 092-418-2030

www.phoenixcontact.co.jp