

角型コネクタ D7（ナット固定タイプ）

産業用角型コネクタHEAVYCON D7シリーズにナット固定タイプがラインアップ。

既存のケーブルグランド用のパネルカットを変更することなく、プラグコネクタとして使用することができます。



● 特長

ナット固定

- ・ ケーブルグランドと同じ円形パネルカットによるパネル取付け
- ・ 簡単な取付け方法で時間とコストを節約
- ・ ねじ部に4つのフラット箇所による回転防止構造
- ・ ねじのような小さい部品の脱落と紛失の予防

コンパクトハウジング

- ・ シリーズ最小のD7サイズによる省スペースコネクタ
- ・ 樹脂ハウジングと金属ハウジングの2タイプ
- ・ 保護等級IP66またはIP67の防塵防水性能

プラグコネクタ

- ・ プラグタイプによる操作性とメンテナンス性の向上
- ・ Push-in式を含む既存のD7インサートのラインアップ
- ・ 非嵌合時でも防水可能なカバー付きハウジング


製品ラインアップ

■ハウジング

外観	概要		スレッドサイズ	樹脂ハウジング	金属ハウジング	
ケーブルグランド						
	金属ハウジング用	シールド対応	M20	ケーブルグランド一体型	1411163 (6~12mm)	
			M25		1411165 (11~17mm)	
			M20		1411189 (9~13mm)	
			M25		1411190 (11~16mm)	
スリーブハウジング						
	ストレート		M20	1419255 (4~10mm)	1419229	
			M25	1419256 (10~16mm)	1419231	
	アングル		M20	1419257 (4~10mm)	1419235	
			M25	1419258 (10~16mm)	1419236	
ベースマウント						
ナット固定タイプ						
	ストレート	カバー付き	オスインサート用	M32	1672255	1672264
			メスインサート用	M32	1672254	1672263
	アングル			M25	1672252	1672261
				M25	1672251	1672260
ねじ固定タイプ						
	ストレート	カバー付き	オスインサート用	-	1419265	1419249
			メスインサート用	-	1419278	1419250
	アングル			-	1419277	1419251
				-	1419266	1419252

※ () 内の数字：適合ケーブル径

■インサート

外観	電線接続方式	オス / メス	極数						
			2+PE	3+PE	4+PE	5+PE	7+PE	8	12+PE
	Push-in式	オス		1585252	1585278	1013947			
		メス		1585265	1585281	1013948			
	圧着式	オス	1419893	1419896		1406538	1418624	1584350	1418626
		メス	1419895	1419897		1406537	1418623	1584363	1418625
	アクシャル式	オス	1496723						
		メス	1496732						



仕様などの記載内容は、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
製品の使用上の注意についてはHPよりご確認ください。

フェニックス・コンタクト株式会社

本社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

www.phoenixcontact.co.jp



拠点案内は弊社ホームページより
ご確認ください。

