






Interrupidores electrónicos estrechos para protección de equipos

Universales en 6 mm

Óptimos para una distribución de potencial sencilla: el interruptor de protección monocanal PTCB puede puentearse con el sistema de bornas para carril CLIPLINE complete y protege consumidores de 0,1 a 8 A. Con una anchura reducida, la protección de equipos garantiza una rápida recuperación en caso de fallo.



Ventajas del producto



Diseño sencillo de aplicaciones

El PTCB puede puentearse con el programa de bornas para carril CLIPLINE completo. Con el empleo de las bornas para carril estándar y los accesorios del sistema CLIPLINE completo no es necesario homologar nuevos materiales.

Más espacio en el armario de control

Con el PTCB se puede realizar una distribución de potencial y una protección de equipos rápida y con ahorro de espacio. En una anchura de solo 6 mm, el PTCB protege de forma segura frente a sobrecarga y corrientes de cortocircuito.

Uso flexible

Con los valores de corriente ajustables entre 0,1 y 8 A, se pueden adecuar a diferentes aplicaciones. Se pueden realizar adaptaciones incluso durante la puesta en servicio y se puede reaccionar frente a cambios en la aplicación.

Extracto de nuestro programa de productos

Corriente nominal	Señal	Tensión de servicio	NEC clase 2	Referencia	Código de art.
0,1 A	Contacto flotante 13/14	10 V ... 30 V	✓	PTCB E1 24DC/0.1A NO	1464484
0,2 A				PTCB E1 24DC/0.2A NO	1361055
0,5 A				PTCB E1 24DC/0.5A NO	1361051
0,63 A				PTCB E1 24DC/0.63A NO	1464486
0,1 A ... 0,63 A				PTCB E1 24DC/0.1-0.63A NO	1441495
1 A		18 V ... 30 V	✓	PTCB E1 24DC/1A NO	2909902
2 A				PTCB E1 24DC/2A NO	2909903
3 A		18 V ... 27,5 V	✓	PTCB E1 24DC/3A NO	2909904
1 A ... 3 A				PTCB E1 24DC/1-3A NO	2909909
4 A		18 V ... 30 V	-	PTCB E1 24DC/4A NO	2909906
1 A ... 4 A				PTCB E1 24DC/1-4A NO	2908261
6 A				PTCB E1 24DC/6A NO	2909908
8 A				PTCB E1 24DC/8A NO	2909910
1 A ... 8 A				PTCB E1 24DC/1-8A NO	2908262
0,1 A	Salida de estado y entrada de reinicio	10 V ... 30 V	✓	PTCB E1 24DC/0.1A SI-R	1464483
0,2 A				PTCB E1 24DC/0.2A SI-R	1361049
0,5 A				PTCB E1 24DC/0.5A SI-R	1361043
0,63 A				PTCB E1 24DC/0.63A SI-R	1464485
0,1 A ... 0,63 A				PTCB E1 24DC/0.1-0.63A SI-R	1441496
1 A		18 V ... 30 V	✓	PTCB E1 24DC/1A SI-R	1135751
2 A				PTCB E1 24DC/2A SI-R	1135749
4 A		18 V ... 27,5 V	✓	PTCB E1 24DC/4A SI-R	1135745
1 A ... 4 A				PTCB E1 24DC/1-4A SI-R	1135753
6 A		18 V ... 30 V	-	PTCB E1 24DC/6A SI-R	1135740
8 A				PTCB E1 24DC/8A SI-R	1135734
1 A ... 8 A				PTCB E1 24DC/1-8A SI-R	1135752



Su socio in situ

Phoenix Contact es un líder del sector a nivel mundial con sede en Alemania. El grupo empresarial es sinónimo de productos y soluciones innovadores para la electrificación integral, la interconexión y la automatización de todos los sectores de la economía y las infraestructuras. Una red global en más de 100 países con 22 000 empleados garantiza la proximidad al cliente.

Con una gama de productos amplia e innovadora ofrecemos a nuestros clientes soluciones sostenibles para distintas aplicaciones e industrias. Esto se aplica en particular a los mercados objetivo de la energía, las infraestructuras, la industria y la movilidad.

Encontrará su socio local en

phoenixcontact.com