




Desembalar, conectar y listo

Bloques de distribución PTFIX listos para conectar con
Push-in Technology

El innovador sistema de bloques de distribución PTFIX con conexión push-in

A medida que aumenta la automatización, se eleva el número de sensores y actuadores. Eso conlleva que se complique la labor de distribuir o agrupar potenciales. En este sentido, los requisitos exigidos a la tecnología de conexión son variados e individuales. El concepto de bloques de distribución PTFIX inteligente reduce sus tiempos de montaje y le ofrece siempre la solución adecuada para cada aplicación.

Más información con el código web


En este folleto encontrará códigos web que le guiarán a la información más detallada. Basta con introducir # y el código de cuatro cifras en el campo de búsqueda de nuestra página web.



Código web: #1234 (ejemplo)

O bien utilice el enlace directo:

phoenixcontact.net/webcode/#1234



Contenido

Bloques de distribución listos para conectar	
Vista general del sistema	4
Configuración y pedido en línea de soluciones de bloques de distribución	6
Visión general de los productos	
Bloques de distribución de 1,5 mm ²	8
Bloques de distribución de 1,5 mm ² con alimentación de 4 mm ²	12
Bloques de distribución de 2,5 mm ²	14
Bloques de distribución de 2,5 mm ² con alimentación de 6 mm ²	18
Bloques de distribución de 4 mm ²	20
Bloques de distribución de 4 mm ² con alimentación de 10 mm ²	24
Accesorios	26

Bloques de distribución PTFIX listos para conectar con conexión push-in

Recibirá los bloques de distribución PTFIX listos para conectar con diferentes números de polos y tipos de montaje. Se pueden poner en servicio de inmediato y ampliar según se desee. PTFIX proporciona una distribución flexible y económica de la corriente bajo carga y de mando.

La tecnología de conexión push-in le permite un fácil y rápido cableado mediante una suave inserción por resorte. Podrá conectar con seguridad y sin herramientas incluso conductores pequeños a partir de 0,34 mm². Para soltar y para la conexión de conductores flexibles sin puntera solo tiene que utilizar el pulsador de accionamiento.

 Código web: [#1395](#)

Montaje sobre carril con ahorro de espacio

Una elevada densidad de cableado y hasta un 50 % de ahorro de espacio permiten variantes de bloques de distribución para el montaje transversal sobre el carril.


Desembalar, conectar y listo

Bloques listos para la conexión que permiten un rápido montaje sin puenteo manual, ahorrando hasta un 80 % de tiempo.




Instalación intuitiva y segura

Los bloques de distribución y de alimentación con 6, 12 y 18 puntos de embornaje están disponibles en once colores para una instalación intuitiva y segura.



Ampliación personalizada

Los bloques de distribución pueden alinearse y ampliarse, comprobarse y rotarse individualmente con puentes enchufables de dos polos del sistema CLIPLINE completo.



Push-in Technology 
Designed by PHOENIX CONTACT



Montaje sobre carril

Los bloques de distribución ofrecen una guía de cables clara y cómoda para el montaje sobre carriles estándar de 35 mm. Para el uso en cajas de conexión pequeñas se suministran bloques de distribución para el montaje sobre carriles estándar de 15 mm.



Tipo de montaje: autoconfeccionable

Los bloques de base pueden autoconfeccionarse individualmente según el tipo de montaje deseado con distintos adaptadores o bridas.




Montaje sin herramientas

Los bloques de distribución autoadhesivos pueden fijarse rápidamente y sin herramientas sin necesidad de preparar el montaje en superficies rectas.

Configuración y pedido en línea de soluciones de bloques de distribución

Los bloques de distribución y las placas individuales PTFIX le ofrecen incontables posibilidades de combinación. Con los nuevos configuradores online, le ayudamos a encontrar su solución de bloques de distribución personalizada. Gracias a menús sencillos, figuras de producto en 2D y 3D e interfaces de usuario intuitivas, con unas pocas entradas podrá configurar sus bloques de distribución: fácil creación y fácil pedido.




Fácil repetición del pedido

A través del ID de solución generado automáticamente, puede pedir su configuración de bloque de distribución en cualquier momento sin tener que introducir más datos.




Selección de productos

En función de los requisitos, podrá componer ahora los bloques y las placas individuales con la sección, el número de puntos de embornaje, los colores y el tipo de montaje adecuados.



Personalización del artículo

Determine la impresión y el accesorio de su solución personalizada.



Datos CAD en 2D y 3D

Descargue datos de construcción en 2D y 3D para utilizarlos directamente en su software CAD.



Solicitud de una oferta

Envíenos su solicitud directamente desde el configurador online. Elaboraremos una oferta no vinculante para usted mediante su configuración personalizada.

Bloques de distribución PTFIX de 1,5 mm²



Datos técnicos		Color	Número de puntos de embornaje	Bloques de base, tipo de montaje: autoconfeccionables	
				Tipo	Código de artículo
Corriente/tensión	17,5 A/500 V	GY	2	PTFIX 2X1,5 GY	1045923
Rígido/AWG	0,14 ... 1,5 mm ² /26 ... 16		4	PTFIX 4X1,5 GY	1046608
Flexible/AWG	0,14 ... 1,5 mm ² /26 ... 16		6	PTFIX 6X1,5 GY	3002757
Flexible con puntera con manguito de plástico	0,25 ... 1,5 mm ²		12	PTFIX 12X1,5 GY	3002758
Flexible con puntera sin manguito de plástico	0,25 ... 1,5 mm ²		18	PTFIX 18X1,5 GY	3002760
Directamente enchufable: rígido/con puntera	0,34 ... 1,5 mm ² /0,5 ... 1,5 mm ²	BU	2	PTFIX 2X1,5 BU	1045925
Longitud de pelado	8 ... 10 mm		4	PTFIX 4X1,5 BU	1046610
			6	PTFIX 6X1,5 BU	3002761
			12	PTFIX 12X1,5 BU	3002763
			18	PTFIX 18X1,5 BU	3002764
		RD	2	PTFIX 2X1,5 RD	1045929
			4	PTFIX 4X1,5 RD	1046611
			6	PTFIX 6X1,5 RD	3002765
			12	PTFIX 12X1,5 RD	3002766
			18	PTFIX 18X1,5 RD	3002767
		YE	2	PTFIX 2X1,5 YE	1045931
			4	PTFIX 4X1,5 YE	1046612
			6	PTFIX 6X1,5 YE	3002768
			12	PTFIX 12X1,5 YE	3002769
			18	PTFIX 18X1,5 YE	3002770
		GN	2	PTFIX 2X1,5 GN	1045932
			4	PTFIX 4X1,5 GN	1046613
			6	PTFIX 6X1,5 GN	3002771
			12	PTFIX 12X1,5 GN	3002772
			18	PTFIX 18X1,5 GN	3002773
		BN	2	PTFIX 2X1,5 BN	1045935
			4	PTFIX 4X1,5 BN	1046614
			6	PTFIX 6X1,5 BN	3002774
			12	PTFIX 12X1,5 BN	3002776
			18	PTFIX 18X1,5 BN	3002777



Montaje adhesivo		Montaje sobre carril NS 35, transversalmente respecto al carril		Montaje sobre carril NS 15, longitudinalmente respecto al carril	
Tipo	Código de artículo	Tipo	Código de artículo	Tipo	Código de artículo
PTFIX 6X1,5-G GY	3002798			PTFIX 6X1,5-NS15A GY	3002910
PTFIX 12X1,5-G GY	3002799			PTFIX 12X1,5-NS15A GY	3002914
PTFIX 18X1,5-G GY	3002804	PTFIX 18X1,5-NS35 GY	1046949	PTFIX 18X1,5-NS15A GY	3002917
PTFIX 6X1,5-G BU	3002864			PTFIX 6X1,5-NS15A BU	3002919
PTFIX 12X1,5-G BU	3002865			PTFIX 12X1,5-NS15A BU	3002922
PTFIX 18X1,5-G BU	3002876	PTFIX 18X1,5-NS35 BU	1046950	PTFIX 18X1,5-NS15A BU	3002926
PTFIX 6X1,5-G RD	3002877			PTFIX 6X1,5-NS15A RD	3002928
PTFIX 12X1,5-G RD	3002878			PTFIX 12X1,5-NS15A RD	3002931
PTFIX 18X1,5-G RD	3002879	PTFIX 18X1,5-NS35 RD	1046951	PTFIX 18X1,5-NS15A RD	3002934
PTFIX 6X1,5-G YE	3002880			PTFIX 6X1,5-NS15A YE	3002955
PTFIX 12X1,5-G YE	3002881			PTFIX 12X1,5-NS15A YE	3002958
PTFIX 18X1,5-G YE	3002882	PTFIX 18X1,5-NS35 YE	1046954	PTFIX 18X1,5-NS15A YE	3002961
PTFIX 6X1,5-G GN	3002883			PTFIX 6X1,5-NS15A GN	3002963
PTFIX 12X1,5-G GN	3002884			PTFIX 12X1,5-NS15A GN	3002964
PTFIX 18X1,5-G GN	3002886	PTFIX 18X1,5-NS35 GN	1046953	PTFIX 18X1,5-NS15A GN	3002965
PTFIX 6X1,5-G BN	3002887			PTFIX 6X1,5-NS15A BN	3002970
PTFIX 12X1,5-G BN	3002888			PTFIX 12X1,5-NS15A BN	3002971
PTFIX 18X1,5-G BN	3002889	PTFIX 18X1,5-NS35 BN	1046952	PTFIX 18X1,5-NS15A BN	3002972

Bloques de distribución PTFIX de 1,5 mm²



Datos técnicos		Color	Número de puntos de embornaje	Bloques de base, tipo de montaje: autoconfeccionables	
				Tipo	Código de artículo
Corriente/tensión	17,5 A/500 V	WH	2	PTFIX 2X1,5 WH	1045936
Rígido/AWG	0,14 ... 1,5 mm ² /26 ... 16		4	PTFIX 4X1,5 WH	1046615
Flexible/AWG	0,14 ... 1,5 mm ² /26 ... 16		6	PTFIX 6X1,5 WH	3002778
Flexible con puntera con manguito de plástico	0,25 ... 1,5 mm ²		12	PTFIX 12X1,5 WH	3002779
Flexible con puntera sin manguito de plástico	0,25 ... 1,5 mm ²		18	PTFIX 18X1,5 WH	3002780
Directamente enchufable: rígido/con puntera	0,34 ... 1,5 mm ² /0,5 ... 1,5 mm ²	BK	2	PTFIX 2X1,5 BK	1045937
Longitud de pelado	8 ... 10 mm		4	PTFIX 4X1,5 BK	1046616
			6	PTFIX 6X1,5 BK	3002781
			12	PTFIX 12X1,5 BK	3002782
			18	PTFIX 18X1,5 BK	3002783
		VT	2	PTFIX 2X1,5 VT	1045940
			4	PTFIX 4X1,5 VT	1046617
			6	PTFIX 6X1,5 VT	3002784
			12	PTFIX 12X1,5 VT	3002785
			18	PTFIX 18X1,5 VT	3002786
		PK	2	PTFIX 2X1,5 PK	1045941
			4	PTFIX 4X1,5 PK	1046618
			6	PTFIX 6X1,5 PK	3002787
			12	PTFIX 12X1,5 PK	3002789
			18	PTFIX 18X1,5 PK	3002790
		OG	2	PTFIX 2X1,5 OG	1045939
			4	PTFIX 4X1,5 OG	1046619
			6	PTFIX 6X1,5 OG	3002792
			12	PTFIX 12X1,5 OG	3002793
			18	PTFIX 18X1,5 OG	3002794
		FE	2	PTFIX 2X1,5-FE	1045933
			4	PTFIX 4X1,5-FE	1046620
			6	PTFIX 6X1,5-FE	3002795
			12	PTFIX 12X1,5-FE	3002796
			18	PTFIX 18X1,5-FE	3002797



Montaje adhesivo		Montaje sobre carril NS 35, transversalmente respecto al carril		Montaje sobre carril NS 15, longitudinalmente respecto al carril	
Tipo	Código de artículo	Tipo	Código de artículo	Tipo	Código de artículo
PTFIX 6X1,5-G WH	3002890			PTFIX 6X1,5-NS15A WH	3002936
PTFIX 12X1,5-G WH	3002891			PTFIX 12X1,5-NS15A WH	3002941
PTFIX 18X1,5-G WH	3002892	PTFIX 18X1,5-NS35 WH	1046956	PTFIX 18X1,5-NS15A WH	3002944
PTFIX 6X1,5-G BK	3002893			PTFIX 6X1,5-NS15A BK	3002967
PTFIX 12X1,5-G BK	3002894			PTFIX 12X1,5-NS15A BK	3002968
PTFIX 18X1,5-G BK	3002895	PTFIX 18X1,5-NS35 BK	1046955	PTFIX 18X1,5-NS15A BK	3002969
PTFIX 6X1,5-G VT	3002896			PTFIX 6X1,5-NS15A VT	3002973
PTFIX 12X1,5-G VT	3002897			PTFIX 12X1,5-NS15A VT	3002974
PTFIX 18X1,5-G VT	3002899	PTFIX 18X1,5-NS35 VT	1046957	PTFIX 18X1,5-NS15A VT	3002975
PTFIX 6X1,5-G PK	3002900			PTFIX 6X1,5-NS15A PK	3002976
PTFIX 12X1,5-G PK	3002901			PTFIX 12X1,5-NS15A PK	3002977
PTFIX 18X1,5-G PK	3002902	PTFIX 18X1,5-NS35 PK	1046959	PTFIX 18X1,5-NS15A PK	3002978
PTFIX 6X1,5-G OG	3002903			PTFIX 6X1,5-NS15A OG	3002946
PTFIX 12X1,5-G OG	3002904			PTFIX 12X1,5-NS15A OG	3002949
PTFIX 18X1,5-G OG	3002905	PTFIX 18X1,5-NS35 OG	1046958	PTFIX 18X1,5-NS15A OG	3002952
PTFIX 6X1,5-G-FE	3002906			PTFIX 6X1,5-NS15A-FE	3002980
PTFIX 12X1,5-G-FE	3002907			PTFIX 12X1,5-NS15A-FE	3002981
PTFIX 18X1,5-G-FE	3002909	PTFIX 18X1,5-NS35-FE	1046960	PTFIX 18X1,5-NS15A-FE	3002983

Bloques de distribución PTFIX de 1,5 mm² con alimentación de 4 mm²



Datos técnicos		Color	Número de puntos de embornaje	Bloques de base, tipo de montaje: autoconfeccionables	
				Tipo	Código de artículo
Contacto de alimentación:		GY	7	PTFIX 4/6X1,5 GY	1047466
Corriente/tensión	32 A/500 V		13	PTFIX 4/12X1,5 GY	1046961
Rígido/AWG	0,2 ... 6 mm ² /24 ... 10		19	PTFIX 4/18X1,5 GY	1047418
Flexible/AWG	0,2 ... 4 mm ² /24 ... 10	BU	7	PTFIX 4/6X1,5 BU	1047467
Flexible con puntera con manguito de plástico	0,25 ... 4 mm ²		13	PTFIX 4/12X1,5 BU	1046962
Flexible con puntera sin manguito de plástico	0,25 ... 4 mm ²		19	PTFIX 4/18X1,5 BU	1047419
2 conductores con puntera TWIN	0,5 ... 1 mm ²	RD	7	PTFIX 4/6X1,5 RD	1047468
Directamente enchufable: rígido/con puntera	0,5 ... 6 mm ² /0,5 ... 4 mm ²		13	PTFIX 4/12X1,5 RD	1046963
Longitud de pelado	10 ... 12 mm		19	PTFIX 4/18X1,5 RD	1047420
Contactos de derivación:		YE	7	PTFIX 4/6X1,5 YE	1047471
Corriente/tensión	17,5 A/500 V		13	PTFIX 4/12X1,5 YE	1046966
Rígido/AWG	0,14 ... 1,5 mm ² /26 ... 16		19	PTFIX 4/18X1,5 YE	1047423
Flexible/AWG	0,14 ... 1,5 mm ² /26 ... 16	GN	7	PTFIX 4/6X1,5 GN	1047470
Flexible con puntera con manguito de plástico	0,25 ... 1,5 mm ²		13	PTFIX 4/12X1,5 GN	1046965
Flexible con puntera sin manguito de plástico	0,25 ... 1,5 mm ²		19	PTFIX 4/18X1,5 GN	1047422
Directamente enchufable: rígido/con puntera	0,34 ... 1,5 mm ² /0,5 ... 1,5 mm ²	BN	7	PTFIX 4/6X1,5 BN	1047469
Longitud de pelado	8 ... 10 mm		13	PTFIX 4/12X1,5 BN	1046964
			19	PTFIX 4/18X1,5 BN	1047421
		WH	7	PTFIX 4/6X1,5 WH	1047473
			13	PTFIX 4/12X1,5 WH	1046972
			19	PTFIX 4/18X1,5 WH	1047425
		BK	7	PTFIX 4/6X1,5 BK	1047472
			13	PTFIX 4/12X1,5 BK	1046967
			19	PTFIX 4/18X1,5 BK	1047424
		VT	7	PTFIX 4/6X1,5 VT	1047474
			13	PTFIX 4/12X1,5 VT	1046968
			19	PTFIX 4/18X1,5 VT	1047426
		PK	6	PTFIX 4/6X1,5 PK	1047476
			12	PTFIX 4/12X1,5 PK	1046970
			18	PTFIX 4/18X1,5 PK	1047428
		OG	7	PTFIX 4/6X1,5 OG	1047475
			13	PTFIX 4/12X1,5 OG	1046969
			19	PTFIX 4/18X1,5 OG	1047427
		FE	7	PTFIX 4/6X1,5-FE	1047477
			13	PTFIX 4/12X1,5-FE	1046971
			19	PTFIX 4/18X1,5-FE	1047429



Montaje adhesivo		Montaje sobre carril NS 35, transversalmente respecto al carril		Montaje sobre carril NS 15, longitudinalmente respecto al carril	
Tipo	Código de artículo	Tipo	Código de artículo	Tipo	Código de artículo
PTFIX 4/6X1,5-G GY	1047478			PTFIX 4/6X1,5-NS15A GY	1047490
PTFIX 4/12X1,5-G GY	1046973			PTFIX 4/12X1,5-NS15A GY	1046985
PTFIX 4/18X1,5-G GY	1047430	PTFIX 4/18X1,5-NS35 GY	1047454	PTFIX 4/18X1,5-NS15A GY	1047442
PTFIX 4/6X1,5-G BU	1047479			PTFIX 4/6X1,5-NS15A BU	1047491
PTFIX 4/12X1,5-G BU	1046974			PTFIX 4/12X1,5-NS15A BU	1046986
PTFIX 4/18X1,5-G BU	1047431	PTFIX 4/18X1,5-NS35 BU	1047455	PTFIX 4/18X1,5-NS15A BU	1047443
PTFIX 4/6X1,5-G RD	1047480			PTFIX 4/6X1,5-NS15A RD	1047492
PTFIX 4/12X1,5-G RD	1046975			PTFIX 4/12X1,5-NS15A RD	1046987
PTFIX 4/18X1,5-G RD	1047432	PTFIX 4/18X1,5-NS35 RD	1047456	PTFIX 4/18X1,5-NS15A RD	1047444
PTFIX 4/6X1,5-G YE	1047483			PTFIX 4/6X1,5-NS15A YE	1047495
PTFIX 4/12X1,5-G YE	1046978			PTFIX 4/12X1,5-NS15A YE	1046990
PTFIX 4/18X1,5-G YE	1047435	PTFIX 4/18X1,5-NS35 YE	1047459	PTFIX 4/18X1,5-NS15A YE	1047447
PTFIX 4/6X1,5-G GN	1047482			PTFIX 4/6X1,5-NS15A GN	1047494
PTFIX 4/12X1,5-G GN	1046977			PTFIX 4/12X1,5-NS15A GN	1046989
PTFIX 4/18X1,5-G GN	1047434	PTFIX 4/18X1,5-NS35 GN	1047458	PTFIX 4/18X1,5-NS15A GN	1047446
PTFIX 4/6X1,5-G BN	1047481			PTFIX 4/6X1,5-NS15A BN	1047493
PTFIX 4/12X1,5-G BN	1046976			PTFIX 4/12X1,5-NS15A BN	1046988
PTFIX 4/18X1,5-G BN	1047433	PTFIX 4/18X1,5-NS35 BN	1047457	PTFIX 4/18X1,5-NS15A BN	1047445
PTFIX 4/6X1,5-G WH	1047485			PTFIX 4/6X1,5-NS15A WH	1047497
PTFIX 4/12X1,5-G WH	1046980			PTFIX 4/12X1,5-NS15A WH	1046992
PTFIX 4/18X1,5-G WH	1047437	PTFIX 4/18X1,5-NS35 WH	1047461	PTFIX 4/18X1,5-NS15A WH	1047449
PTFIX 4/6X1,5-G BK	1047484			PTFIX 4/6X1,5-NS15A BK	1047496
PTFIX 4/12X1,5-G BK	1046979			PTFIX 4/12X1,5-NS15A BK	1046991
PTFIX 4/18X1,5-G BK	1047436	PTFIX 4/18X1,5-NS35 BK	1047460	PTFIX 4/18X1,5-NS15A BK	1047448
PTFIX 4/6X1,5-G VT	1047486			PTFIX 4/6X1,5-NS15A VT	1047498
PTFIX 4/12X1,5-G VT	1046981			PTFIX 4/12X1,5-NS15A VT	1046993
PTFIX 4/18X1,5-G VT	1047438	PTFIX 4/18X1,5-NS35 VT	1047462	PTFIX 4/18X1,5-NS15A VT	1047450
PTFIX 4/6X1,5-G PK	1047488			PTFIX 4/6X1,5-NS15A PK	1047500
PTFIX 4/12X1,5-G PK	1046983			PTFIX 4/12X1,5-NS15A PK	1046995
PTFIX 4/18X1,5-G PK	1047440	PTFIX 4/18X1,5-NS35 PK	1047464	PTFIX 4/18X1,5-NS15A PK	1047452
PTFIX 4/6X1,5-G OG	1047487			PTFIX 4/6X1,5-NS15A OG	1047499
PTFIX 4/12X1,5-G OG	1046982			PTFIX 4/12X1,5-NS15A OG	1046994
PTFIX 4/18X1,5-G OG	1047439	PTFIX 4/18X1,5-NS35 OG	1047463	PTFIX 4/18X1,5-NS15A OG	1047451
PTFIX 4/6X1,5-G-FE	1047489			PTFIX 4/6X1,5-NS15A-FE	1047501
PTFIX 4/12X1,5-G-FE	1046984			PTFIX 4/12X1,5-NS15A-FE	1046996
PTFIX 4/18X1,5-G-FE	1047441	PTFIX 4/18X1,5-NS35-FE	1047465	PTFIX 4/18X1,5-NS15A-FE	1047453

Bloques de distribución PTFIX de 2,5 mm²

					
Datos técnicos		Color	Número de puntos de embornaje	Bloques de base, tipo de montaje: autoconfeccionables	
				Tipo	Código de artículo
Corriente/tensión	24 A/690 V	GY	2	PTFIX 2X2,5 GY	1028067
Rígido/AWG	0,14 ... 4 mm²/26 ... 12		6	PTFIX 6X2,5 GY	3273264
Flexible/AWG	0,14 ... 2,5 mm²/26 ... 14		12	PTFIX 12X2,5 GY	3273286
Flexible con puntera con manguito de plástico	0,14 ... 2,5 mm²		18	PTFIX 18X2,5 GY	3273308
Flexible con puntera sin manguito de plástico	0,14 ... 2,5 mm²	BU	2	PTFIX 2X2,5 BU	1028068
2 conductores con puntera TWIN	0,5 mm²		6	PTFIX 6X2,5 BU	3273266
Directamente enchufable: rígido/con puntera	0,34 ... 4 mm²/0,34 ... 2,5 mm²		12	PTFIX 12X2,5 BU	3273288
Longitud de pelado	8 ... 10 mm		18	PTFIX 18X2,5 BU	3273310
		RD	2	PTFIX 2X2,5 RD	1028069
			6	PTFIX 6X2,5 RD	3273268
			12	PTFIX 12X2,5 RD	3273290
			18	PTFIX 18X2,5 RD	3273312
		YE	2	PTFIX 2X2,5 YE	1028070
			6	PTFIX 6X2,5 YE	3273270
			12	PTFIX 12X2,5 YE	3273292
			18	PTFIX 18X2,5 YE	3273314
		GN	2	PTFIX 2X2,5 GN	1028071
			6	PTFIX 6X2,5 GN	3273272
			12	PTFIX 12X2,5 GN	3273294
			18	PTFIX 18X2,5 GN	3273316
		BN	2	PTFIX 2X2,5 BN	1028072
			6	PTFIX 6X2,5 BN	3273274
			12	PTFIX 12X2,5 BN	3273296
			18	PTFIX 18X2,5 BN	3273318

							
Montaje adhesivo		Montaje sobre carril NS 35, transversalmente respecto al carril		Montaje sobre carril NS 35, longitudinalmente respecto al carril		Montaje sobre carril NS 15, longitudinalmente respecto al carril	
Tipo	Código de artículo	Tipo	Código de artículo	Tipo	Código de artículo	Tipo	Cód. de artículo
PTFIX 6X2,5-G GY	3273395	PTFIX 6X2,5-NS35 GY	3273000	PTFIX 6X2,5-NS35A GY	3273132	PTFIX 6X2,5-NS15A GY	3274100
PTFIX 12X2,5-G GY	3273416	PTFIX 12X2,5-NS35 GY	3273022	PTFIX 12X2,5-NS35A GY	3273154	PTFIX 12X2,5-NS15A GY	3274122
PTFIX 18X2,5-G GY	3273438	PTFIX 18X2,5-NS35 GY	3273044	PTFIX 18X2,5-NS35A GY	3273176	PTFIX 18X2,5-NS15A GY	3274144
PTFIX 6X2,5-G BU	3273396	PTFIX 6X2,5-NS35 BU	3273002	PTFIX 6X2,5-NS35A BU	3273134	PTFIX 6X2,5-NS15A BU	3274102
PTFIX 12X2,5-G BU	3273418	PTFIX 12X2,5-NS35 BU	3273024	PTFIX 12X2,5-NS35A BU	3273156	PTFIX 12X2,5-NS15A BU	3274124
PTFIX 18X2,5-G BU	3273440	PTFIX 18X2,5-NS35 BU	3273046	PTFIX 18X2,5-NS35A BU	3273178	PTFIX 18X2,5-NS15A BU	3274146
PTFIX 6X2,5-G RD	3273398	PTFIX 6X2,5-NS35 RD	3273004	PTFIX 6X2,5-NS35A RD	3273136	PTFIX 6X2,5-NS15A RD	3274104
PTFIX 12X2,5-G RD	3273420	PTFIX 12X2,5-NS35 RD	3273026	PTFIX 12X2,5-NS35A RD	3273158	PTFIX 12X2,5-NS15A RD	3274126
PTFIX 18X2,5-G RD	3273442	PTFIX 18X2,5-NS35 RD	3273048	PTFIX 18X2,5-NS35A RD	3273180	PTFIX 18X2,5-NS15A RD	3274148
PTFIX 6X2,5-G YE	3273400	PTFIX 6X2,5-NS35 YE	3273006	PTFIX 6X2,5-NS35A YE	3273138	PTFIX 6X2,5-NS15A YE	3274106
PTFIX 12X2,5-G YE	3273422	PTFIX 12X2,5-NS35 YE	3273028	PTFIX 12X2,5-NS35A YE	3273160	PTFIX 12X2,5-NS15A YE	3274128
PTFIX 18X2,5-G YE	3273444	PTFIX 18X2,5-NS35 YE	3273050	PTFIX 18X2,5-NS35A YE	3273182	PTFIX 18X2,5-NS15A YE	3274150
PTFIX 6X2,5-G GN	3273402	PTFIX 6X2,5-NS35 GN	3273008	PTFIX 6X2,5-NS35A GN	3273140	PTFIX 6X2,5-NS15A GN	3274108
PTFIX 12X2,5-G GN	3273424	PTFIX 12X2,5-NS35 GN	3273030	PTFIX 12X2,5-NS35A GN	3273162	PTFIX 12X2,5-NS15A GN	3274130
PTFIX 18X2,5-G GN	3273446	PTFIX 18X2,5-NS35 GN	3273052	PTFIX 18X2,5-NS35A GN	3273184	PTFIX 18X2,5-NS15A GN	3274152
PTFIX 6X2,5-G BN	3273404	PTFIX 6X2,5-NS35 BN	3273010	PTFIX 6X2,5-NS35A BN	3273142	PTFIX 6X2,5-NS15A BN	3274110
PTFIX 12X2,5-G BN	3273426	PTFIX 12X2,5-NS35 BN	3273032	PTFIX 12X2,5-NS35A BN	3273164	PTFIX 12X2,5-NS15A BN	3274132
PTFIX 18X2,5-G BN	3273448	PTFIX 18X2,5-NS35 BN	3273054	PTFIX 18X2,5-NS35A BN	3273186	PTFIX 18X2,5-NS15A BN	3274154

Bloques de distribución PTFIX de 2,5 mm²

					
Datos técnicos		Color	Número de puntos de embornaje	Bloques de base, tipo de montaje: autoconfeccionables	
				Tipo	Código de artículo
Corriente/tensión	24 A/690 V	WH	2	PTFIX 2X2,5 WH	1028073
Rígido/AWG	0,14 ... 4 mm²/26 ... 12		6	PTFIX 6X2,5 WH	3273276
Flexible/AWG	0,14 ... 2,5 mm²/26 ... 14		12	PTFIX 12X2,5 WH	3273298
Flexible con puntera con manguito de plástico	0,14 ... 2,5 mm²		18	PTFIX 18X2,5 WH	3273320
Flexible con puntera sin manguito de plástico	0,14 ... 2,5 mm²	BK	2	PTFIX 2X2,5 BK	1028074
2 conductores con puntera TWIN	0,5 mm²		6	PTFIX 6X2,5 BK	3273278
Directamente enchufable: rígido/con puntera	0,34 ... 4 mm²/0,34 ... 2,5 mm²		12	PTFIX 12X2,5 BK	3273300
Longitud de pelado	8 ... 10 mm		18	PTFIX 18X2,5 BK	3273322
		VT	2	PTFIX 2X2,5 VT	1028075
			6	PTFIX 6X2,5 VT	3273280
			12	PTFIX 12X2,5 VT	3273302
			18	PTFIX 18X2,5 VT	3273324
		PK	2	PTFIX 2X2,5 PK	1028076
			6	PTFIX 6X2,5 PK	3273281
			12	PTFIX 12X2,5 PK	3273303
			18	PTFIX 18X2,5 PK	3273325
		OG	2	PTFIX 2X2,5 OG	1028077
			6	PTFIX 6X2,5 OG	3273282
			12	PTFIX 12X2,5 OG	3273304
			18	PTFIX 18X2,5 OG	3273326
		FE	2	PTFIX 2X2,5-FE	1028078
			6	PTFIX 6X2,5-FE	3273284
			12	PTFIX 12X2,5-FE	3273306
			18	PTFIX 18X2,5-FE	3273328

							
Montaje adhesivo		Montaje sobre carril NS 35, transversalmente respecto al carril		Montaje sobre carril NS 35, longitudinalmente respecto al carril		Montaje sobre carril NS 15, longitudinalmente respecto al carril	
Tipo	Código de artículo	Tipo	Código de artículo	Tipo	Código de artículo	Tipo	Cód. de artículo
PTFIX 6X2,5-G WH	3273406	PTFIX 6X2,5-NS35 WH	3273012	PTFIX 6X2,5-NS35A WH	3273144	PTFIX 6X2,5-NS15A WH	3274112
PTFIX 12X2,5-G WH	3273428	PTFIX 12X2,5-NS35 WH	3273034	PTFIX 12X2,5-NS35A WH	3273166	PTFIX 12X2,5-NS15A WH	3274134
PTFIX 18X2,5-G WH	3273450	PTFIX 18X2,5-NS35 WH	3273056	PTFIX 18X2,5-NS35A WH	3273188	PTFIX 18X2,5-NS15A WH	3274156
PTFIX 6X2,5-G BK	3273408	PTFIX 6X2,5-NS35 BK	3273014	PTFIX 6X2,5-NS35A BK	3273146	PTFIX 6X2,5-NS15A BK	3274114
PTFIX 12X2,5-G BK	3273430	PTFIX 12X2,5-NS35 BK	3273036	PTFIX 12X2,5-NS35A BK	3273168	PTFIX 12X2,5-NS15A BK	3274136
PTFIX 18X2,5-G BK	3273452	PTFIX 18X2,5-NS35 BK	3273058	PTFIX 18X2,5-NS35A BK	3273190	PTFIX 18X2,5-NS15A BK	3274158
PTFIX 6X2,5-G VT	3273410	PTFIX 6X2,5-NS35 VT	3273016	PTFIX 6X2,5-NS35A VT	3273148	PTFIX 6X2,5-NS15A VT	3274116
PTFIX 12X2,5-G VT	3273432	PTFIX 12X2,5-NS35 VT	3273038	PTFIX 12X2,5-NS35A VT	3273170	PTFIX 12X2,5-NS15A VT	3274138
PTFIX 18X2,5-G VT	3273454	PTFIX 18X2,5-NS35 VT	3273060	PTFIX 18X2,5-NS35A VT	3273192	PTFIX 18X2,5-NS15A VT	3274160
PTFIX 6X2,5-G PK	3273411	PTFIX 6X2,5-NS35 PK	3273017	PTFIX 6X2,5-NS35A PK	3273149	PTFIX 6X2,5-NS15A PK	3274117
PTFIX 12X2,5-G PK	3273433	PTFIX 12X2,5-NS35 PK	3273039	PTFIX 12X2,5-NS35A PK	3273171	PTFIX 12X2,5-NS15A PK	3274139
PTFIX 18X2,5-G PK	3273455	PTFIX 18X2,5-NS35 PK	3273061	PTFIX 18X2,5-NS35A PK	3273193	PTFIX 18X2,5-NS15A PK	3274161
PTFIX 6X2,5-G OG	3273412	PTFIX 6X2,5-NS35 OG	3273018	PTFIX 6X2,5-NS35A OG	3273150	PTFIX 6X2,5-NS15A OG	3274118
PTFIX 12X2,5-G OG	3273434	PTFIX 12X2,5-NS35 OG	3273040	PTFIX 12X2,5-NS35A OG	3273172	PTFIX 12X2,5-NS15A OG	3274140
PTFIX 18X2,5-G OG	3273456	PTFIX 18X2,5-NS35 OG	3273062	PTFIX 18X2,5-NS35A OG	3273194	PTFIX 18X2,5-NS15A OG	3274162
PTFIX 6X2,5-FE-G	3273414	PTFIX 6X2,5-NS35-FE	3273020	PTFIX 6X2,5-NS35A-FE	3273152	PTFIX 6X2,5-NS15A-FE	3274120
PTFIX 12X2,5-FE-G	3273436	PTFIX 12X2,5-NS35-FE	3273042	PTFIX 12X2,5-NS35A-FE	3273174	PTFIX 12X2,5-NS15A-FE	3274142
PTFIX 18X2,5-FE-G	3273458	PTFIX 18X2,5-NS35-FE	3273064	PTFIX 18X2,5-NS35A-FE	3273196	PTFIX 18X2,5-NS15A-FE	3274164

Bloques de distribución PTFIX de 2,5 mm² con alimentación de 6 mm²



					
Datos técnicos		Color	Número de puntos de embornaje	Bloques de base, tipo de montaje: autoconfeccionables	
				Tipo	Código de artículo
Contacto de alimentación:		GY	7	PTFIX 6/6X2,5 GY	3273330
Corriente/tensión	57 A/690 V		13	PTFIX 6/12X2,5 GY	3273352
Rígido/AWG	0,5 ... 10 mm²/20 ... 8		19	PTFIX 6/18X2,5 GY	3273374
Flexible/AWG	0,5 ... 6 mm²/20 ... 10	BU	7	PTFIX 6/6X2,5 BU	3273332
Flexible con puntera con manguito de plástico	0,5 ... 6 mm²		13	PTFIX 6/12X2,5 BU	3273354
Flexible con puntera sin manguito de plástico	0,5 ... 6 mm²		19	PTFIX 6/18X2,5 BU	3273376
2 conductores con puntera TWIN	0,5 ... 1,5 mm²	RD	7	PTFIX 6/6X2,5 RD	3273334
Directamente enchufable: rígido/con puntera	1 ... 10 mm²/1 ... 6 mm²		13	PTFIX 6/12X2,5 RD	3273356
Longitud de pelado	10 ... 12 mm		19	PTFIX 6/18X2,5 RD	3273378
Contactos de derivación:		YE	7	PTFIX 6/6X2,5 YE	3273336
Corriente/tensión	24 A/690 V		13	PTFIX 6/12X2,5 YE	3273358
Rígido/AWG	0,14 ... 4 mm²/26 ... 12		19	PTFIX 6/18X2,5 YE	3273380
Flexible/AWG	0,14 ... 2,5 mm²/26 ... 14	GN	7	PTFIX 6/6X2,5 GN	3273338
Flexible con puntera con manguito de plástico	0,14 ... 2,5 mm²		13	PTFIX 6/12X2,5 GN	3273360
Flexible con puntera sin manguito de plástico	0,14 ... 2,5 mm²		19	PTFIX 6/18X2,5 GN	3273382
2 conductores con puntera TWIN	0,5 mm²	BN	7	PTFIX 6/6X2,5 BN	3273340
Directamente enchufable: rígido/con puntera	0,34 ... 4 mm²/0,34 ... 2,5 mm²		13	PTFIX 6/12X2,5 BN	3273362
Longitud de pelado	8 ... 10 mm		19	PTFIX 6/18X2,5 BN	3273384
		WH	7	PTFIX 6/6X2,5 WH	3273342
			13	PTFIX 6/12X2,5 WH	3273364
			19	PTFIX 6/18X2,5 WH	3273386
		BK	7	PTFIX 6/6X2,5 BK	3273344
			13	PTFIX 6/12X2,5 BK	3273366
			19	PTFIX 6/18X2,5 BK	3273388
		VT	7	PTFIX 6/6X2,5 VT	3273346
			13	PTFIX 6/12X2,5 VT	3273368
			19	PTFIX 6/18X2,5 VT	3273390
		PK	6	PTFIX 6/6X2,5 PK	3273347
			12	PTFIX 6/12X2,5 PK	3273369
			18	PTFIX 6/18X2,5 PK	3273391
		OG	7	PTFIX 6/6X2,5 OG	3273348
			13	PTFIX 6/12X2,5 OG	3273370
			19	PTFIX 6/18X2,5 OG	3273392
		FE	7	PTFIX 6/6X2,5-FE	3273350
			13	PTFIX 6/12X2,5-FE	3273372
			19	PTFIX 6/18X2,5-FE	3273394

							
Montaje adhesivo		Montaje sobre carril NS 35, transversalmente respecto al carril		Montaje sobre carril NS 35, longitudinalmente respecto al carril		Montaje sobre carril NS 15, longitudinalmente respecto al carril	
Tipo	Cód. de artículo	Tipo	Cód. de artículo	Tipo	Cód. de artículo	Tipo	Cód. de artículo
PTFIX 6/6X2,5-G GY	3273460	PTFIX 6/6X2,5-NS35 GY	3273066	PTFIX 6/6X2,5-NS35A GY	3273198	PTFIX 6/6X2,5-NS15A GY	3274166
PTFIX 6/12X2,5-G GY	3273482	PTFIX 6/12X2,5-NS35 GY	3273088	PTFIX 6/12X2,5-NS35A GY	3273220	PTFIX 6/12X2,5-NS15A GY	3274188
PTFIX 6/18X2,5-G GY	3273504	PTFIX 6/18X2,5-NS35 GY	3273110	PTFIX 6/18X2,5-NS35A GY	3273242	PTFIX 6/18X2,5-NS15A GY	3274210
PTFIX 6/6X2,5-G BU	3273462	PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU	3273068	PTFIX 6/6X2,5-NS35A BU	3273200	PTFIX 6/6X2,5-NS15A BU	3274168
PTFIX 6/12X2,5-G BU	3273484	PTFIX 6/12X2,5-NS35 BU	3273090	PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU	3273222	PTFIX 6/12X2,5-NS15A BU	3274190
PTFIX 6/18X2,5-G BU	3273506	PTFIX 6/18X2,5-NS35 BU	3273112	PTFIX 6/18X2,5-NS35A BU	3273244	PTFIX 6/18X2,5-NS15A BU	3274212
PTFIX 6/6X2,5-G RD	3273464	PTFIX 6/6X2,5-NS35 RD	3273070	PTFIX 6/6X2,5-NS35A RD	3273202	PTFIX 6/6X2,5-NS15A RD	3274170
PTFIX 6/12X2,5-G RD	3273486	PTFIX 6/12X2,5-NS35 RD	3273092	PTFIX 6/12X2,5-NS35A RD	3273224	PTFIX 6/12X2,5-NS15A RD	3274192
PTFIX 6/18X2,5-G RD	3273508	PTFIX 6/18X2,5-NS35 RD	3273114	PTFIX 6/18X2,5-NS35A RD	3273246	PTFIX 6/18X2,5-NS15A RD	3274214
PTFIX 6/6X2,5-G YE	3273466	PTFIX 6/6X2,5-NS35 YE	3273072	PTFIX 6/6X2,5-NS35A YE	3273204	PTFIX 6/6X2,5-NS15A YE	3274172
PTFIX 6/12X2,5-G YE	3273488	PTFIX 6/12X2,5-NS35 YE	3273094	PTFIX 6/12X2,5-NS35A YE	3273226	PTFIX 6/12X2,5-NS15A YE	3274194
PTFIX 6/18X2,5-G YE	3273510	PTFIX 6/18X2,5-NS35 YE	3273116	PTFIX 6/18X2,5-NS35A YE	3273248	PTFIX 6/18X2,5-NS15A YE	3274216
PTFIX 6/6X2,5-G GN	3273468	PTFIX 6/6X2,5-NS35 GN	3273074	PTFIX 6/6X2,5-NS35A GN	3273206	PTFIX 6/6X2,5-NS15A GN	3274174
PTFIX 6/12X2,5-G GN	3273490	PTFIX 6/12X2,5-NS35 GN	3273096	PTFIX 6/12X2,5-NS35A GN	3273228	PTFIX 6/12X2,5-NS15A GN	3274196
PTFIX 6/18X2,5-G GN	3273512	PTFIX 6/18X2,5-NS35 GN	3273118	PTFIX 6/18X2,5-NS35A GN	3273250	PTFIX 6/18X2,5-NS15A GN	3274218
PTFIX 6/6X2,5-G BN	3273470	PTFIX 6/6X2,5-NS35 BN	3273076	PTFIX 6/6X2,5-NS35A BN	3273208	PTFIX 6/6X2,5-NS15A BN	3274176
PTFIX 6/12X2,5-G BN	3273492	PTFIX 6/12X2,5-NS35 BN	3273098	PTFIX 6/12X2,5-NS35A BN	3273230	PTFIX 6/12X2,5-NS15A BN	3274198
PTFIX 6/18X2,5-G BN	3273514	PTFIX 6/18X2,5-NS35 BN	3273120	PTFIX 6/18X2,5-NS35A BN	3273252	PTFIX 6/18X2,5-NS15A BN	3274220
PTFIX 6/6X2,5-G WH	3273472	PTFIX 6/6X2,5-NS35 WH	3273078	PTFIX 6/6X2,5-NS35A WH	3273210	PTFIX 6/6X2,5-NS15A WH	3274178
PTFIX 6/12X2,5-G WH	3273494	PTFIX 6/12X2,5-NS35 WH	3273100	PTFIX 6/12X2,5-NS35A WH	3273232	PTFIX 6/12X2,5-NS15A WH	3274200
PTFIX 6/18X2,5-G WH	3273516	PTFIX 6/18X2,5-NS35 WH	3273122	PTFIX 6/18X2,5-NS35A WH	3273254	PTFIX 6/18X2,5-NS15A WH	3274222
PTFIX 6/6X2,5-G BK	3273474	PTFIX 6/6X2,5-NS35 BK	3273080	PTFIX 6/6X2,5-NS35A BK	3273212	PTFIX 6/6X2,5-NS15A BK	3274180
PTFIX 6/12X2,5-G BK	3273496	PTFIX 6/12X2,5-NS35 BK	3273102	PTFIX 6/12X2,5-NS35A BK	3273234	PTFIX 6/12X2,5-NS15A BK	3274202
PTFIX 6/18X2,5-G BK	3273518	PTFIX 6/18X2,5-NS35 BK	3273124	PTFIX 6/18X2,5-NS35A BK	3273256	PTFIX 6/18X2,5-NS15A BK	3274224
PTFIX 6/6X2,5-G VT	3273476	PTFIX 6/6X2,5-NS35 VT	3273082	PTFIX 6/6X2,5-NS35A VT	3273214	PTFIX 6/6X2,5-NS15A VT	3274182
PTFIX 6/12X2,5-G VT	3273498	PTFIX 6/12X2,5-NS35 VT	3273104	PTFIX 6/12X2,5-NS35A VT	3273236	PTFIX 6/12X2,5-NS15A VT	3274204
PTFIX 6/18X2,5-G VT	3273520	PTFIX 6/18X2,5-NS35 VT	3273126	PTFIX 6/18X2,5-NS35A VT	3273258	PTFIX 6/18X2,5-NS15A VT	3274226
PTFIX 6/6X2,5-G PK	3273477	PTFIX 6/6X2,5-NS35 PK	3273083	PTFIX 6/6X2,5-NS35A PK	3273215	PTFIX 6/6X2,5-NS15A PK	3274183
PTFIX 6/12X2,5-G PK	3273499	PTFIX 6/12X2,5-NS35 PK	3273105	PTFIX 6/12X2,5-NS35A PK	3273237	PTFIX 6/12X2,5-NS15A PK	3274205
PTFIX 6/18X2,5-G PK	3273521	PTFIX 6/18X2,5-NS35 PK	3273127	PTFIX 6/18X2,5-NS35A PK	3273259	PTFIX 6/18X2,5-NS15A PK	3274227
PTFIX 6/6X2,5-G OG	3273478	PTFIX 6/6X2,5-NS35 OG	3273084	PTFIX 6/6X2,5-NS35A OG	3273216	PTFIX 6/6X2,5-NS15A OG	3274184
PTFIX 6/12X2,5-G OG	3273500	PTFIX 6/12X2,5-NS35 OG	3273106	PTFIX 6/12X2,5-NS35A OG	3273238	PTFIX 6/12X2,5-NS15A OG	3274206
PTFIX 6/18X2,5-G OG	3273522	PTFIX 6/18X2,5-NS35 OG	3273128	PTFIX 6/18X2,5-NS35A OG	3273260	PTFIX 6/18X2,5-NS15A OG	3274228
PTFIX 6/6X2,5-FE-G	3273480	PTFIX 6/6X2,5-NS35-FE	3273086	PTFIX 6/6X2,5-NS35A-FE	3273218	PTFIX 6/6X2,5-NS15A-FE	3274186
PTFIX 6/12X2,5-FE-G	3273502	PTFIX 6/12X2,5-NS35-FE	3273108	PTFIX 6/12X2,5-NS35A-FE	3273240	PTFIX 6/12X2,5-NS15A-FE	3274208
PTFIX 6/18X2,5-FE-G	3273524	PTFIX 6/18X2,5-NS35-FE	3273130	PTFIX 6/18X2,5-NS35A-FE	3273262	PTFIX 6/18X2,5-NS15A-FE	3274230

Bloques de distribución PTFIX de 4 mm²



Datos técnicos		Color	Número de puntos de embornaje	Bloques de base, tipo de montaje: autoconfeccionables	
				Tipo	Código de artículo
Corriente/tensión	32 A/800 V	GY	2	PTFIX 2X4 GY	1028360
Rígido/AWG	0,2 ... 6 mm ² /24 ... 10		6	PTFIX 6X4 GY	3273790
Flexible/AWG	0,2 ... 4 mm ² /26 ... 12		12	PTFIX 12X4 GY	3273812
Flexible con puntera con manguito de plástico	0,25 ... 4 mm ²		18	PTFIX 18X4 GY	3273834
Flexible con puntera sin manguito de plástico	0,25 ... 4 mm ²	BU	2	PTFIX 2X4 BU	1028361
2 conductores con puntera TWIN	0,5 ... 1 mm ²		6	PTFIX 6X4 BU	3273792
Directamente enchufable: rígido/con puntera	0,5 ... 6 mm ² /0,5 ... 4 mm ²		12	PTFIX 12X4 BU	3273814
Longitud de pelado	10 ... 12 mm		18	PTFIX 18X4 BU	3273836
		RD	2	PTFIX 2X4 RD	1028362
			6	PTFIX 6X4 RD	3273794
			12	PTFIX 12X4 RD	3273816
			18	PTFIX 18X4 RD	3273838
		YE	2	PTFIX 2X4 YE	1028363
			6	PTFIX 6X4 YE	3273796
			12	PTFIX 12X4 YE	3273818
			18	PTFIX 18X4 YE	3273840
		GN	2	PTFIX 2X4 GN	1028364
			6	PTFIX 6X4 GN	3273798
			12	PTFIX 12X4 GN	3273820
			18	PTFIX 18X4 GN	3273842
		BN	2	PTFIX 2X4 BN	1028365
			6	PTFIX 6X4 BN	3273800
			12	PTFIX 12X4 BN	3273822
			18	PTFIX 18X4 BN	3273844



Montaje adhesivo		Montaje sobre carril NS 35, transversalmente respecto al carril		Montaje sobre carril NS 35, longitudinalmente respecto al carril	
Tipo	Código de artículo	Tipo	Código de artículo	Tipo	Código de artículo
PTFIX 6X4-G GY	3273922	PTFIX 6X4-NS35 GY	3273526	PTFIX 6X4-NS35A GY	3273658
PTFIX 12X4-G GY	3273944	PTFIX 12X4-NS35 GY	3273548	PTFIX 12X4-NS35A GY	3273680
PTFIX 18X4-G GY	3273966	PTFIX 18X4-NS35 GY	3273570	PTFIX 18X4-NS35A GY	3273702
PTFIX 6X4-G BU	3273924	PTFIX 6X4-NS35 BU	3273528	PTFIX 6X4-NS35A BU	3273660
PTFIX 12X4-G BU	3273946	PTFIX 12X4-NS35 BU	3273550	PTFIX 12X4-NS35A BU	3273682
PTFIX 18X4-G BU	3273968	PTFIX 18X4-NS35 BU	3273572	PTFIX 18X4-NS35A BU	3273704
PTFIX 6X4-G RD	3273926	PTFIX 6X4-NS35 RD	3273530	PTFIX 6X4-NS35A RD	3273662
PTFIX 12X4-G RD	3273948	PTFIX 12X4-NS35 RD	3273552	PTFIX 12X4-NS35A RD	3273684
PTFIX 18X4-G RD	3273970	PTFIX 18X4-NS35 RD	3273574	PTFIX 18X4-NS35A RD	3273706
PTFIX 6X4-G YE	3273928	PTFIX 6X4-NS35 YE	3273532	PTFIX 6X4-NS35A YE	3273664
PTFIX 12X4-G YE	3273950	PTFIX 12X4-NS35 YE	3273554	PTFIX 12X4-NS35A YE	3273686
PTFIX 18X4-G YE	3273972	PTFIX 18X4-NS35 YE	3273576	PTFIX 18X4-NS35A YE	3273708
PTFIX 6X4-G GN	3273930	PTFIX 6X4-NS35 GN	3273534	PTFIX 6X4-NS35A GN	3273666
PTFIX 12X4-G GN	3273952	PTFIX 12X4-NS35 GN	3273556	PTFIX 12X4-NS35A GN	3273688
PTFIX 18X4-G GN	3273974	PTFIX 18X4-NS35 GN	3273578	PTFIX 18X4-NS35A GN	3273710
PTFIX 6X4-G BN	3273932	PTFIX 6X4-NS35 BN	3273536	PTFIX 6X4-NS35A BN	3273668
PTFIX 12X4-G BN	3273954	PTFIX 12X4-NS35 BN	3273558	PTFIX 12X4-NS35A BN	3273690
PTFIX 18X4-G BN	3273976	PTFIX 18X4-NS35 BN	3273580	PTFIX 18X4-NS35A BN	3273712

Bloques de distribución PTFIX de 4 mm²

						
Datos técnicos		Color	Número de puntos de embornaje	Bloques de base, tipo de montaje: autoconfeccionables		
				Tipo	Código de artículo	
Corriente/tensión	32 A/800 V	WH	2	PTFIX 2X4 WH	1028366	
Rígido/AWG	0,2 ... 6 mm²/24 ... 10		6	PTFIX 6X4 WH	3273802	
Flexible/AWG	0,2 ... 4 mm²/26 ... 12		12	PTFIX 12X4 WH	3273824	
Flexible con puntera con manguito de plástico	0,25 ... 4 mm²		18	PTFIX 18X4 WH	3273846	
Flexible con puntera sin manguito de plástico	0,25 ... 4 mm²	BK	2	PTFIX 2X4 BK	1028367	
2 conductores con puntera TWIN	0,5 ... 1 mm²		6	PTFIX 6X4 BK	3273804	
Directamente enchufable: rígido/con puntera	0,5 ... 6 mm²/0,5 ... 4 mm²		12	PTFIX 12X4 BK	3273826	
Longitud de pelado	10 ... 12 mm		18	PTFIX 18X4 BK	3273848	
		VT	2	PTFIX 2X4 VT	1028368	
			6	PTFIX 6X4 VT	3273806	
			12	PTFIX 12X4 VT	3273828	
			18	PTFIX 18X4 VT	3273850	
		PK	2	PTFIX 2X4 PK	1028369	
			6	PTFIX 6X4 PK	3273807	
			12	PTFIX 12X4 PK	3273829	
			18	PTFIX 18X4 PK	3273851	
		OG	2	PTFIX 2X4 OG	1028370	
			6	PTFIX 6X4 OG	3273808	
			12	PTFIX 12X4 OG	3273830	
			18	PTFIX 18X4 OG	3273852	
		FE	2	PTFIX 2X4-FE	1028371	
			6	PTFIX 6X4-FE	3273810	
			12	PTFIX 12X4-FE	3273832	
			18	PTFIX 18X4-FE	3273854	

					
Montaje adhesivo		Montaje sobre carril NS 35, transversalmente respecto al carril		Montaje sobre carril NS 15, longitudinalmente respecto al carril	
Tipo	Código de artículo	Tipo	Código de artículo	Tipo	Código de artículo
PTFIX 6X4-G WH	3273934	PTFIX 6X4-NS35 WH	3273538	PTFIX 6X4-NS35A WH	3273670
PTFIX 12X4-G WH	3273956	PTFIX 12X4-NS35 WH	3273560	PTFIX 12X4-NS35A WH	3273692
PTFIX 18X4-G WH	3273978	PTFIX 18X4-NS35 WH	3273582	PTFIX 18X4-NS35A WH	3273714
PTFIX 6X4-G BK	3273936	PTFIX 6X4-NS35 BK	3273540	PTFIX 6X4-NS35A BK	3273672
PTFIX 12X4-G BK	3273958	PTFIX 12X4-NS35 BK	3273562	PTFIX 12X4-NS35A BK	3273694
PTFIX 18X4-G BK	3273980	PTFIX 18X4-NS35 BK	3273584	PTFIX 18X4-NS35A BK	3273716
PTFIX 6X4-G VT	3273938	PTFIX 6X4-NS35 VT	3273542	PTFIX 6X4-NS35A VT	3273674
PTFIX 12X4-G VT	3273960	PTFIX 12X4-NS35 VT	3273564	PTFIX 12X4-NS35A VT	3273696
PTFIX 18X4-G VT	3273982	PTFIX 18X4-NS35 VT	3273586	PTFIX 18X4-NS35A VT	3273718
PTFIX 6X4-G PK	3273939	PTFIX 6X4-NS35 PK	3273543	PTFIX 6X4-NS35A PK	3273675
PTFIX 12X4-G PK	3273961	PTFIX 12X4-NS35 PK	3273565	PTFIX 12X4-NS35A PK	3273697
PTFIX 18X4-G PK	3273983	PTFIX 18X4-NS35 PK	3273587	PTFIX 18X4-NS35A PK	3273719
PTFIX 6X4-G OG	3273940	PTFIX 6X4-NS35 OG	3273544	PTFIX 6X4-NS35A OG	3273676
PTFIX 12X4-G OG	3273962	PTFIX 12X4-NS35 OG	3273566	PTFIX 12X4-NS35A OG	3273698
PTFIX 18X4-G OG	3273984	PTFIX 18X4-NS35 OG	3273588	PTFIX 18X4-NS35A OG	3273720
PTFIX 6X4-FE-G	3273942	PTFIX 6X4-NS35-FE	3273546	PTFIX 6X4-NS35A-FE	3273678
PTFIX 12X4-FE-G	3273964	PTFIX 12X4-NS35-FE	3273568	PTFIX 12X4-NS35A-FE	3273700
PTFIX 18X4-FE-G	3273986	PTFIX 18X4-NS35-FE	3273590	PTFIX 18X4-NS35A-FE	3273722

Bloques de distribución PTFIX de 4 mm² con alimentación de 10 mm²




					
Datos técnicos		Color	Número de puntos de embornaje	Bloques de base, tipo de montaje: autoconfeccionables	
				Tipo	Código de artículo
Contacto de alimentación:		GY	7	PTFIX 10/6X4 GY	3273856
Corriente/tensión	57 A/800 V		13	PTFIX 10/12X4 GY	3273878
Rígido/AWG	0,5 ... 10 mm²/20 ... 8		19	PTFIX 10/18X4 GY	3273900
Flexible/AWG	0,5 ... 10 mm²/20 ... 8	BU	7	PTFIX 10/6X4 BU	3273858
Flexible con puntera con manguito de plástico	0,5 ... 10 mm²		13	PTFIX 10/12X4 BU	3273880
Flexible con puntera sin manguito de plástico	0,5 ... 10 mm²		19	PTFIX 10/18X4 BU	3273902
2 conductores con puntera TWIN	0,5 ... 2,5 mm²	RD	7	PTFIX 10/6X4 RD	3273860
Directamente enchufable: rígido/con puntera	1 ... 10 mm²/1 ... 10 mm²		13	PTFIX 10/12X4 RD	3273882
Longitud de pelado	18 mm		19	PTFIX 10/18X4 RD	3273904
Contactos de derivación:		YE	7	PTFIX 10/6X4 YE	3273862
Corriente/tensión	32 A/800 V		13	PTFIX 10/12X4 YE	3273884
Rígido/AWG	0,2 ... 6 mm²/24 ... 10		19	PTFIX 10/18X4 YE	3273906
Flexible/AWG	0,2 ... 4 mm²/26 ... 12	GN	7	PTFIX 10/6X4 GN	3273864
Flexible con puntera con manguito de plástico	0,25 ... 4 mm²		13	PTFIX 10/12X4 GN	3273886
Flexible con puntera sin manguito de plástico	0,25 ... 4 mm²		19	PTFIX 10/18X4 GN	3273908
2 conductores con puntera TWIN	0,5 ... 1 mm²	BN	7	PTFIX 10/6X4 BN	3273866
Directamente enchufable: rígido/con puntera	0,5 ... 6 mm²/0,5 ... 4 mm²		13	PTFIX 10/12X4 BN	3273888
Longitud de pelado	10 ... 12 mm		19	PTFIX 10/18X4 BN	3273910
		WH	7	PTFIX 10/6X4 WH	3273868
			13	PTFIX 10/12X4 WH	3273890
			19	PTFIX 10/18X4 WH	3273912
		BK	7	PTFIX 10/6X4 BK	3273870
			13	PTFIX 10/12X4 BK	3273892
			19	PTFIX 10/18X4 BK	3273914
		VT	7	PTFIX 10/6X4 VT	3273872
			13	PTFIX 10/12X4 VT	3273894
			19	PTFIX 10/18X4 VT	3273916
		PK	6	PTFIX 10/6X4 PK	3273873
			12	PTFIX 10/12X4 PK	3273895
			18	PTFIX 10/18X4 PK	3273917
		OG	7	PTFIX 10/6X4 OG	3273874
			13	PTFIX 10/12X4 OG	3273896
			19	PTFIX 10/18X4 OG	3273918
		FE	7	PTFIX 10/6X4-FE	3273876
			13	PTFIX 10/12X4-FE	3273898
			19	PTFIX 10/18X4-FE	3273920



Montaje adhesivo		Montaje sobre carril NS 35, transversalmente respecto al carril		Montaje sobre carril NS 35, longitudinalmente respecto al carril	
Tipo	Código de artículo	Tipo	Código de artículo	Tipo	Código de artículo
PTFIX 10/6X4-G GY	3273988	PTFIX 10/6X4-NS35 GY	3273592	PTFIX 10/6X4-NS35A GY	3273724
PTFIX 10/12X4-G GY	3274010	PTFIX 10/12X4-NS35 GY	3273614	PTFIX 10/12X4-NS35A GY	3273746
PTFIX 10/18X4-G GY	3274032	PTFIX 10/18X4-NS35 GY	3273636	PTFIX 10/18X4-NS35A GY	3273768
PTFIX 10/6X4-G BU	3273990	PTFIX 10/6X4-NS35 BU	3273594	PTFIX 10/6X4-NS35A BU	3273726
PTFIX 10/12X4-G BU	3274012	PTFIX 10/12X4-NS35 BU	3273616	PTFIX 10/12X4-NS35A BU	3273748
PTFIX 10/18X4-G BU	3274034	PTFIX 10/18X4-NS35 BU	3273638	PTFIX 10/18X4-NS35A BU	3273770
PTFIX 10/6X4-G RD	3273992	PTFIX 10/6X4-NS35 RD	3273596	PTFIX 10/6X4-NS35A RD	3273728
PTFIX 10/12X4-G RD	3274014	PTFIX 10/12X4-NS35 RD	3273618	PTFIX 10/12X4-NS35A RD	3273750
PTFIX 10/18X4-G RD	3274036	PTFIX 10/18X4-NS35 RD	3273640	PTFIX 10/18X4-NS35A RD	3273772
PTFIX 10/6X4-G YE	3273994	PTFIX 10/6X4-NS35 YE	3273598	PTFIX 10/6X4-NS35A YE	3273730
PTFIX 10/12X4-G YE	3274016	PTFIX 10/12X4-NS35 YE	3273620	PTFIX 10/12X4-NS35A YE	3273752
PTFIX 10/18X4-G YE	3274038	PTFIX 10/18X4-NS35 YE	3273642	PTFIX 10/18X4-NS35A YE	3273774
PTFIX 10/6X4-G GN	3273996	PTFIX 10/6X4-NS35 GN	3273600	PTFIX 10/6X4-NS35A GN	3273732
PTFIX 10/12X4-G GN	3274018	PTFIX 10/12X4-NS35 GN	3273622	PTFIX 10/12X4-NS35A GN	3273754
PTFIX 10/18X4-G GN	3274040	PTFIX 10/18X4-NS35 GN	3273644	PTFIX 10/18X4-NS35A GN	3273776
PTFIX 10/6X4-G BN	3273998	PTFIX 10/6X4-NS35 BN	3273602	PTFIX 10/6X4-NS35A BN	3273734
PTFIX 10/12X4-G BN	3274020	PTFIX 10/12X4-NS35 BN	3273624	PTFIX 10/12X4-NS35A BN	3273756
PTFIX 10/18X4-G BN	3274042	PTFIX 10/18X4-NS35 BN	3273646	PTFIX 10/18X4-NS35A BN	3273778
PTFIX 10/6X4-G WH	3274000	PTFIX 10/6X4-NS35 WH	3273604	PTFIX 10/6X4-NS35A WH	3273736
PTFIX 10/12X4-G WH	3274022	PTFIX 10/12X4-NS35 WH	3273626	PTFIX 10/12X4-NS35A WH	3273758
PTFIX 10/18X4-G WH	3274044	PTFIX 10/18X4-NS35 WH	3273648	PTFIX 10/18X4-NS35A WH	3273780
PTFIX 10/6X4-G BK	3274002	PTFIX 10/6X4-NS35 BK	3273606	PTFIX 10/6X4-NS35A BK	3273738
PTFIX 10/12X4-G BK	3274024	PTFIX 10/12X4-NS35 BK	3273628	PTFIX 10/12X4-NS35A BK	3273760
PTFIX 10/18X4-G BK	3274046	PTFIX 10/18X4-NS35 BK	3273650	PTFIX 10/18X4-NS35A BK	3273782
PTFIX 10/6X4-G VT	3274004	PTFIX 10/6X4-NS35 VT	3273608	PTFIX 10/6X4-NS35A VT	3273740
PTFIX 10/12X4-G VT	3274026	PTFIX 10/12X4-NS35 VT	3273630	PTFIX 10/12X4-NS35A VT	3273762
PTFIX 10/18X4-G VT	3274048	PTFIX 10/18X4-NS35 VT	3273652	PTFIX 10/18X4-NS35A VT	3273784
PTFIX 10/6X4-G PK	3274005	PTFIX 10/6X4-NS35 PK	3273609	PTFIX 10/6X4-NS35A PK	3273741
PTFIX 10/12X4-G PK	3274027	PTFIX 10/12X4-NS35 PK	3273631	PTFIX 10/12X4-NS35A PK	3273763
PTFIX 10/18X4-G PK	3274049	PTFIX 10/18X4-NS35 PK	3273653	PTFIX 10/18X4-NS35A PK	3273785
PTFIX 10/6X4-G OG	3274006	PTFIX 10/6X4-NS35 OG	3273610	PTFIX 10/6X4-NS35A OG	3273742
PTFIX 10/12X4-G OG	3274028	PTFIX 10/12X4-NS35 OG	3273632	PTFIX 10/12X4-NS35A OG	3273764
PTFIX 10/18X4-G OG	3274050	PTFIX 10/18X4-NS35 OG	3273654	PTFIX 10/18X4-NS35A OG	3273786
PTFIX 10/6X4-FE-G	3274008	PTFIX 10/6X4-NS35-FE	3273612	PTFIX 10/6X4-NS35A-FE	3273744
PTFIX 10/12X4-FE-G	3274030	PTFIX 10/12X4-NS35-FE	3273634	PTFIX 10/12X4-NS35A-FE	3273766
PTFIX 10/18X4-FE-G	3274052	PTFIX 10/18X4-NS35-FE	3273656	PTFIX 10/18X4-NS35A-FE	3273788

Accesorios PTFIX



Ejemplo de una alimentación de 10 mm² con PT 10 y puente reductor RB ST 10-(2,5/4) en PTFIX 18X2,5-NS35A GY

Puenteado de reducción en PTFIX 2,5 y PTFIX 4 con bornes de paso estándar


Alimentación			
Borne	Sección [mm²]	Bloque de distribución	Puente reductor
PT 6 3211813	6	PTFIX ...X2,5-NS35A ... PTFIX ...X4-NS35A ...	RB ST 6-(2,5/4) 3030860
PT 10 3212120	10	PTFIX ...X2,5-NS35A ... PTFIX ...X4-NS35A ...	RB ST 10-(2,5/4) 3030873
PT 16 N 3212138	16	PTFIX ...X2,5-NS35A ... PTFIX ...X4-NS35A ...	RB ST 16-(2,5/4) 3030886
PTPOWER 35 3212064	35	PTFIX ...X2,5-NS35A ... PTFIX ...X4-NS35A ...	RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) 3030900

①

②

③

Bloque de distribución	Puentes enchufables 2 polos	Adaptador de prueba	Clavija de prueba compuesta de:		Destornilladores	Marcado	
			Pieza metálica de 2,3 mm Ø	Casquillo aislante, rojo			
PTFIX ...X1,5 ...	FBS 2-4 3030116	MPS-MT 1-S4-B RD 1982800			SZF 0-0,4X2,5 1204504	TML (EX3,8)R 0801837	
PTFIX ...X1,5-G ...							
PTFIX ...X1,5-NS15A ...							
PTFIX ...X2,5 ...	FBS 2-5 3030161		MPS-MT 0201744	MPS-IH RD 0201676	SZF 1-0,6X3,5 1204517		
PTFIX ...X2,5-G ...							
PTFIX ...X2,5-NS35 ...							
PTFIX ...X2,5-NS35A ...	FBS 2-6 3030336						
PTFIX ...X2,5-NS15A ...							
PTFIX 6/...X2,5 ...							



④

⑤

⑥

⑦

⑧

	Brida para el montaje atornillado	Grupos de soportes para señalización	Adaptador transversal sobre carril NS 35	Adaptador para carril para NS 35		Adaptador para carril para NS 15	
				con función de soporte final	sin función de soporte final	con función de soporte final	sin función de soporte final
	PTFIX 1,5-F 1049503	KLM 3 0811969	PTFIX 1,5-NS35 1049497		PTFIX 1,5-NS35AD 1049498		PTFIX 1,5-NS15A 1049500
	PTFIX-F 3274060	KLM 3 0811969	PTFIX-NS35 3274054	PTFIX-NS35A-FIX 3274057	PTFIX-NS35A 3274056	PTFIX-NS15A-FIX 3274059	PTFIX-NS15A 3274058
	PTFIX-F 3274060	KLM 3 0811969	PTFIX-NS35 3274054	PTFIX-NS35A-FIX 3274057	PTFIX-NS35A 3274056	PTFIX-NS15A-FIX 3274059	PTFIX-NS15A 3274058

Con una gama de productos amplia e innovadora ofrecemos a nuestros clientes soluciones sostenibles para distintas aplicaciones e industrias. Los principales sectores son la energía, la infraestructura, los procesos y la automatización de plantas.



Encontrará nuestro programa de productos completo en nuestra página web.

Alemania:
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
D-32823 Blomberg, Germany
Tel.: 0049/5235/3 00
Fax: 0049/5235/34 12 00
phoenixcontact.com

Chile:
PHOENIX CONTACT S.A.
 Calle Nueva 1661-G
 Huechuraba - Santiago - Chile
 Tel.: (56 2) 652 2000
 Fax: (56 2) 652 2050
phoenixcontact.cl

España:
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias,
parcelas 16-17
E-33428 LLANERA (ASTURIAS)
Tel.: +34 98 579 1636
Fax: +34 98 598 5559
phoenixcontact.es

Argentina:
PHOENIX CONTACT S.A.
Madero Riverside
Boulevard Cecilia Grierson 255, piso 8°
1107 CABA, Buenos Aires,
República Argentina
Tel.: 0054/11/3220 6400
Fax: 0054/11/3220 6438
phoenixcontact.com.ar

México:
PHOENIX CONTACT S.A. DE C.V.
Newton No. 293 - 1o. Piso
Colonia Polanco V sección
Delegación: Miguel Hidalgo
11560 Ciudad de Mexico
Tel.: 0052/55/1101-1380 to 1399
Fax: 0052/55/5531-0194
phoenixcontact.com.mx