

PCJ-PR-20240604

News Release

2024年6月4日 フエニックス・コンタクト株式会社

基板対基板コネクタにフローティング機能搭載シリーズを拡充

~x 方向と y 方向に最大 0.7 mm の公差補正機能~

フエニックス・コンタクト株式会社(本社:神奈川県横浜市、在ドイツ 代表取締役 Bert Morhenne)は、 基板対基板コネクタ FINEPITCH シリーズとして新たにフローティングコネクタを発売します。 0.635 mm ピッチの FS 0.635 シリーズは、x 方向と y 方向に最大 0.7 mm の公差補正(フローティング)機能を持ち、最大 40 Gbps のデータ伝送速度、および最大定格電流 0.5 A を持つ、省スペースな基板対基板コネクタです。確実な接続を保証するためのフローティング機能により、公差と機械的ストレスを補正します。20,40,60,80 極の 4 種の極数バリエーション、6.0-16.6 mm のスタッキング高さに

本製品のお見積り、サンプル等のお問い合わせは、当社ウェブサイトよりお気軽にお問い合わせください。



より、お客様の基板設計の自由度が格段に向上します。



■製品の特長

- x 方向と y 方向 最大 0.7 mm の公差補正(フローティング)機能
- 0.635 mm ピッチ
- 最大 40 Gbps のデータ伝送速度、および最大定格電流 0.5 A
- 20,40,60,80 極の4 種の極数バリエーション
- 6.0-16.6 mm のスタッキング高さでお客様の設計自由度が向上

■製品詳細(サンプル請求・お見積りなど)

ウェブサイトよりお気軽にお問い合わせください。

URL: https://www.phoenixcontact.com/ja-jp/product-list-webcode-3443

以上

<フエニックス・コンタクト株式会社について>

世界55か国以上の海外支社を展開し、従業員20,300人以上、創業100年以上の歴史を持つドイツの産業用接続部品、制御機器および通信機器のマーケットリーダー、フエニックス・コンタクト社の日本法人。日本国内では本社(神奈川県横浜市)をはじめ10拠点、および配送センター(神奈川県大和市)を通じ、DINレール搭載用端子台・プリント基板用端子台・産業用コネクタなどの接続部品や、信号変換器・電源・リレーを中心とする電子機器、サージ保護機器、および産業用ネットワーク機器など10万点以上におよぶ製品の販売およびカスタマーサービスを行う。詳細はHPをご覧ください。https://www.phoenixcontact.co.jp

本件に関する問い合わせ: フエニックス・コンタクト株式会社 経営企画部 Tel: 045-548-9796 Email: info@phoenixcontact.co.jp https://www.phoenixcontact.co.jp