

News Release

2024年6月4日

フエニックス・コンタクト株式会社


基板対基板コネクタにフローティング機能搭載シリーズを拡充

～x方向とy方向に最大0.7 mmの公差補正機能～

フエニックス・コンタクト株式会社（本社：神奈川県横浜市、在ドイツ 代表取締役 Bert Morhenne）は、基板対基板コネクタ FINEPITCH シリーズとして新たにフローティングコネクタを発売します。

0.635 mm ピッチの FS 0.635 シリーズは、x方向とy方向に最大0.7 mmの公差補正（フローティング）機能を持ち、最大40 Gbpsのデータ伝送速度、および最大定格電流0.5 Aを持つ、省スペースな基板対基板コネクタです。確実な接続を保证するためのフローティング機能により、公差と機械的ストレスを補正します。20, 40, 60, 80 極の4種の極数バリエーション、6.0-16.6 mmのスタッキング高さにより、お客様の基板設計の自由度が格段に向上します。

本製品のお見積り、サンプル等のお問い合わせは、当社ウェブサイトよりお気軽にお問い合わせください。



■ 製品の特長

- x方向とy方向 最大0.7 mmの公差補正（フローティング）機能
- 0.635 mm ピッチ
- 最大40 Gbpsのデータ伝送速度、および最大定格電流0.5 A
- 20, 40, 60, 80 極の4種の極数バリエーション
- 6.0-16.6 mmのスタッキング高さでお客様の設計自由度が向上

■ 製品詳細（サンプル請求・お見積りなど）

ウェブサイトよりお気軽にお問い合わせください。

URL : <https://www.phoenixcontact.com/ja-jp/product-list-webcode-3443>

以上

<フエニックス・コンタクト株式会社について>

世界55か国以上の海外支社を展開し、従業員20,300人以上、創業100年以上の歴史を持つドイツの産業用接続部品、制御機器および通信機器のマーケットリーダー、フエニックス・コンタクト社の日本法人。日本国内では本社（神奈川県横浜市）をはじめ10拠点、および配送センター（神奈川県大和市）を通じ、DINレール搭載用端子台・プリント基板用端子台・産業用コネクタなどの接続部品や、信号変換器・電源・リレーを中心とする電子機器、サージ保護機器、および産業用ネットワーク機器など10万点以上におよぶ製品の販売およびカスタマーサービスを行う。詳細はHPをご覧ください。 <https://www.phoenixcontact.co.jp>

本件に関する問い合わせ： フエニックス・コンタクト株式会社 経営企画部

Tel: 045-548-9796 Email: info@phoenixcontact.co.jp <https://www.phoenixcontact.co.jp>