


セーフティリレーユニット PSR-UNI-L

多機能 / 多機能 + 2in1

入力機器の違いによる機種選定の複雑さや間違いを解消し、さまざまな入力機器に対応しました。
 また、PSR-UNI-L-2X2では2つの独立した安全入力と安全出力を備えており、プログラミング不要で2系統の制御が可能です。これにより、従来の2台分の制御が1台となり、省スペース化に貢献します。




特長

① PSR-UNI-Lの特長 (共通)

・多様な安全入力機器を監視 (非常停止、安全ドア、ライトカーテン、安全マット、非同接点センサ (NO / NC) など)

→ 幅広い安全機器に対応し、柔軟なシステム構築が可能



・ロータリースイッチで入力機器・入力チャネルなどを選択

→ 簡単に設定変更でき、設置時の調整がスムーズ

・1チャネル / 2チャネル動作に対応


→ 用途に合わせた最適な安全設計が可能

・コンパクト設計 (22.5mm幅)

→ 制御盤の省スペース化に貢献

・PL e / SIL 3対応


→ 国際規格をクリアし、高い安全性を確保



② PSR-UNI-L-1X4

・安全出力 4NO接点

→ 複数の制御システムへ適用可能




③ PSR-UNI-L-2X2

・2つの独立した安全機能の入力を監視

→ 異なる安全機能を個別に管理し、安全設計を簡素化

・安全出力 2NO接点 × 2系統


→ 各安全出力が、それぞれ対応する安全入力と連動して動作し、柔軟な制御が可能



仕様

略称	PSR-UNI-L-1X4	PSR-UNI-L-2X2
型式	PSR-UNI-L-1X4NO-1DO-24DC-(SC)(SP)	PSR-UNI-L-2X2NO-2DO-24DC-(SC)(SP)
製品番号	(SC) 1487649 (SP) 1487648	(SC) 1487647 (SP) 1487644
安全入力点数	2(1系統)	4(2系統)
安全出力点数	4(1系統)	4(2系統)
アラーム出力点数 (非安全)	1	2
設定方法	ロータリースイッチ+Pushスイッチ	ロータリースイッチ+Pushスイッチ
製品幅	22.5mm	22.5mm

フェニックス・コンタクトのセーフティ機器



仕様などの記載内容は、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
製品の使用上の注意についてはHPよりご確認ください。



フェニックス・コンタクト株式会社

本社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

www.phoenixcontact.co.jp



拠点案内は弊社ホームページより
ご確認ください。