

Conectores industriales Heavycon en sets



HC-B 6, HC-B 10, HC-B 16, HC-B 24 Cierre longitudinal

											
Descripción Set	Código	Referencia	Composición	1412574	1412570	1407727	1407728	1411318	1411319	1411163	1411125
Carcasa HC-B 6 en M20, soporte de contactos serie B, 6 polos, conexión PUSH-IN, carcasa base	1423542	HC-STA-B06PT-BWS-LT-M20-P-AL	Salida recta, base sin tapa	x		x	x	x			x
	1423543	HC-STA-B06PT-BWS-LS-M20-P-AL	Salida acodada, base sin tapa		x	x	x	x			x
	1423564	HC-STA-B06PT-BWS-LT-M20-M-AL	Salida recta, base sin tapa	x		x	x	x		x	
	1423565	HC-STA-B06PT-BWS-LS-M20-M-AL	Salida acodada, base sin tapa		x	x	x	x		x	
	1416344	HC-STA-B06PT-BWSC-LT-M20-ELCAL	Salida recta, base con tapa	x		x	x		x	x	
	1416353	HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL	Salida acodada, base con tapa		x	x	x		x	x	
Descripción Set	Código	Referencia	Composición	1412630	1412625	1407729	1407730		1411321	1411165	1411126
Carcasa HC-B 10 en M25, soporte de contactos serie B, 10 polos, conexión PUSH-IN, carcasa base	1416345	HC-STA-B10PT-BWSC-LT-M25-ELCAL	Salida recta, base con tapa	x		x	x		x	x	
	1416354	HC-STA-B10PT-BWSC-LS-M25-ELCAL	Salida acodada, base con tapa		x	x	x		x	x	
Descripción Set	Código	Referencia	Composición	1412729	1412725	1407731	1407732		1411325	1411165	1411126
Carcasa HC-B 16 en M25, soporte de contactos serie B, 16 polos, conexión PUSH-IN, carcasa base	1416348	HC-STA-B16PT-BWSC-LT-M25-ELCAL	Salida recta, base con tapa	x		x	x		x	x	
	1416356	HC-STA-B16PT-BWSC-LS-M25-ELCAL	Salida acodada, base con tapa		x	x	x		x	x	
Descripción Set	Código	Referencia	Composición	1412789	1412784	1407735	1407736		1411330	1411166	1411127
Carcasa HC-B 24 en M32, soporte de contactos serie B, 24 polos, conexión PUSH-IN, carcasa base	1416351	HC-STA-B24PT-BWSC-LT-M32-ELCAL	Salida recta, base con tapa	x		x	x		x	x	
	1416358	HC-STA-B24PT-BWSC-LS-M32-ELCAL	Salida acodada, base con tapa		x	x	x		x	x	

* Los artículos SET en negrita se suministran con plazo reducido. Más versiones en la web.

HC-B 10, HC-B 16, HC-B 24 Cierre transversal

											
Descripción Set	Código	Referencia	Composición	1412621	1412617	1407729	1407730	1411322		1411165	1411126
Carcasa HC-B 10 en M25, soporte de contactos serie B, 10 polos, conexión PUSH-IN, carcasa base	1423545	HC-STA-B10PT-BWD-LT-M25-P-AL	Salida recta, base sin tapa	x		x	x	x			x
	1423546	HC-STA-B10PT-BWD-LS-M25-P-AL	Salida acodada, base sin tapa		x	x	x	x			x
	1423566	HC-STA-B10PT-BWD-LT-M25-M-AL	Salida recta, base sin tapa	x		x	x	x		x	
	1423567	HC-STA-B10PT-BWD-LS-M25-M-AL	Salida acodada, base sin tapa		x	x	x	x		x	
Descripción Set	Código	Referencia	Composición	1412721	1412717	1407731	1407732	1411327		1411165	1411126
Carcasa HC-B 16 en M25, soporte de contactos serie B, 16 polos, conexión PUSH-IN, carcasa base	1423547	HC-STA-B16PT-BWD-LT-M25-P-AL	Salida recta, base sin tapa	x		x	x	x			x
	1423548	HC-STA-B16PT-BWD-LS-M25-P-AL	Salida acodada, base sin tapa		x	x	x	x			x
	1423568	HC-STA-B16PT-BWD-LT-M25-M-AL	Salida recta, base sin tapa	x		x	x	x		x	
	1423569	HC-STA-B16PT-BWD-LS-M25-M-AL	Salida acodada, base sin tapa		x	x	x	x		x	
Descripción Set	Código	Referencia	Composición	1412779	1412774	1407735	1407736	1411331		1411166	1411127
Carcasa HC-B 24 en M32, soporte de contactos serie B, 24 polos, conexión PUSH-IN, carcasa base	1423549	HC-STA-B24PT-BWD-LT-M32-P-AL	Salida recta, base sin tapa	x		x	x	x			x
	1423550	HC-STA-B24PT-BWD-LS-M32-P-AL	Salida acodada, base sin tapa		x	x	x	x			x
	1423570	HC-STA-B24PT-BWD-LT-M32-M-AL	Salida recta, base sin tapa	x		x	x	x		x	
	1423571	HC-STA-B24PT-BWD-LS-M32-M-AL	Salida acodada, base sin tapa		x	x	x	x		x	

* Los artículos SET en negrita se suministran con plazo reducido. Más versiones en la web.