

Push-X式端子台

XTシリーズ（断路・2段端子台）

Push-X Technology

Designed by Phoenix Contact


Push-X式端子台に、新ラインアップがリリース！

進化した新しい接続技術 "Push-Xテクノロジー" を体験してみてください。

新製品

THE NEW WIRING EXPERIENCE

新しい接続体験を



● Push-Xテクノロジー 特長

① 確実な配線




カチッという音で確実に配線
目視で接続確認

② 機能付き端子台




断路レバーやプラグなどの
機能を搭載した端子台

③ 豊富なアクセサリ



アクセサリのプラグには抵抗などの
素子やヒューズが搭載可能

④ 多段端子台



上下段で系統分けが簡単で
分かりやすい配線を実現

● 配線手順



1. 電線を奥まで入れる
プリテンションされた挿入口に電線を奥まで入れる








2. カチッで接続完了
カチッという音で配線が完了したことを実感





3. ボタンを押し込む
ボタンがロックされるまでしっかり押し込む



4. 電線リリース
専用工具不要でプラスドライバーでも作業可能

外観							
型式	灰	XT 2,5-TG	XT 2,5-TWIN-TG	XT 2,5-QUATTRO-TG	XT 2,5-MT	XT 2,5-TWIN-MT	XT 2,5-QUATTRO-MT
製品番号		1462719	1462724	1462727	1462716	1462720	1462725
型式	青	-	-	-	XT 2,5-MT BU	XT 2,5-TWIN-MT BU	XT 2,5-QUATTRO-MT BU
製品番号		-	-	-	1462717	1462721	1462726
型式	緑/黄	-	-	-	-	-	-
製品番号		-	-	-	-	-	-
終端板		D-PT 2,5-MT 3211003	D-PT 2,5-TWIN-MT 3211317	D-ST 2,5-QUATTRO-MT 3038590	D-PT 2,5-MT 3211003	D-PT 2,5-TWIN-MT 3211317	D-ST 2,5-QUATTRO-MT 3038590
定格電圧/電流	500V / 20A						
適合電線範囲 撚線/フェルル付き	0.75 mm ² ~ 4 mm ² / 0.5 mm ² ~ 2,5 mm ²						
むき線長さ	10~12 mm						
寸法(mm) WxDxH*NS 35/7,5取付時	5.2 x 61.9 x 36.8 5.2 x 73.7 x 36.8 5.2 x 84 x 36.8 5.2 x 61.9 x 38.4 5.2 x 73.7 x 38.4 5.2 x 84 x 38.4						

外観			
型式	灰	XTTB 2,5	XTTB 2,5-PV
製品番号		1453789	1453890
型式	青	XTTB 2,5 BU	-
製品番号		1453899	-
型式	緑/黄	XTTB 2,5-PE	-
製品番号		1453897	-
終端板		D-XTTB 2,5 1453880	D-XTTB 2,5 1453880
定格電圧/電流	800V / 22A		
適合電線範囲 撚線/フェルル付き	0.75 mm ² ~ 4 mm ² / 0.5 mm ² ~ 2,5 mm ²		
むき線長さ	10~12 mm		
寸法(mm) WxDxH*NS 35/7,5取付時	5.2 x 90 x 47.6		



Push-Xテクノロジー詳細はこちら

フエニックス・コンタクト株式会社



本 社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

東京支店 03-6712-3088 さいたま支店 048-631-3371
東北支店 022-226-8890 北陸支店 076-210-4360
静岡支店 054-202-6324 名古屋支店 052-589-3810
大阪支店 06-6350-2722 京都支店 075-325-5990
広島支店 082-568-1664 福岡支店 092-418-2030

www.phoenixcontact.co.jp



仕様などの記載内容は、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

マーキング				
外観	 市販記名板9.5mm幅 OR  専用マーキング			
	市販の記名板9.5mm幅 使用可能！ 当社で印字 or 別途専用プリンタ必要			
専用マーキング	型式 / 品番	中央用	UCT-TM 5	0828734
		側面用	UCT-TMF 5	0828744

ブリッジバー				終端止め	
外観					
型式 / 品番	2極	FBS 2-5	3030161	型式 / 品番	CLIPFIX 35 3022218
	3極	FBS 3-5	3030174		
	4極	FBS 4-5	3030187		
	5極	FBS 5-5	3030190		
	10極	FBS 10-5	3030213		
	20極	FBS 20-5	3030226		