

# 圧着工具校正サービス

フエニックス・コンタクトでは、圧着工具の高い圧着品質を保つため、5000回圧着ごと、もしくは1年に1度のどちらか短い方のタイミングで校正（引張試験）を行うことを推奨しています。定期的なメンテナンスで圧着作業の信頼性を向上させ、製造現場のトレーサビリティを確立します。



引張試験イメージ

製造現場のトレーサビリティ確立!

定期メンテナンスで信頼性向上!

検査証明書で品質管理を実現!

## 校正サービス内容

### ① 外観確認

圧着品質に影響を及ぼすような破損がないか、各部ねじの緩みなどを確認します。

### ② 動作確認

ラチェットが正常動作するかどうか確認します。

### ③ 引張試験

DIN 46228/DIN EN 60999-1-2準拠の引張試験で適切な圧着強度で圧着できているか確認します。

### ④ 検査年月のラベル貼付

検査実施年月ラベルを工具に貼り付けます。



### ⑤ 検査証明書の発行

検査結果証明書を発行します。



## その他サービス内容

### ① 検査証付き新品工具

新品工具購入時、左記点検を実施し検査証明書を工具に添付して納品します。（詳細裏面参照）

### ② 消耗品の交換対応

圧着ダイやスプリング交換対応サービスです。

※六角ねじが潰れて作業ができない場合は、工具を返却する場合がありますのでご了承ください。

交換部品例：ダイおよびスプリング

圧着工具：CRIMPFOX 6



ダイ

スプリング

| サービス内容       | 新規工具購入時に引張試験などを 行い、<br>検査証明書を付けて出荷 します。                                                                                                                                                                                                 | お客様の工具をお預かりし、校正サービス<br>を行い、 検査証明書を付けて返却します。                                                                                                                                                                                      |                        | お客様の工具をお預かりし、<br>ダイヤ スプリング交換と校正<br>サービス を行い、 検査<br>証明書を付けて返却します。        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 型式<br>【製品番号】 | CRIMPFOX6-W/INS【1200042】<br>CRIMPFOX CENTRUS 6S-W/INS【1200261】<br>CRIMPFOX CENTRUS 10S-W/INS【1200262】<br>CRIMPFOX10S-W/INS【1200043】<br>CRIMPFOX 10T-F-W/INS【1318965】<br>CRIMPFOX25R-W/INS【1371701】<br>CRIMPFOX-RC 5,5 JP-W/INS【1200259】 | CRIMPFOX-CAL<br>【8101360】                                                                                                                                                                                                        | ZAP-CAL<br>【1449750】   | CRIMPFOX6-REP/CAL<br>【8101361】<br><br>CRIMPFOX 25R-REP/CAL<br>【1340306】 |
| 校正           | -                                                                                                                                                                                                                                       | ○                                                                                                                                                                                                                                |                        | ○                                                                       |
| 引張試験         | ○                                                                                                                                                                                                                                       | ○                                                                                                                                                                                                                                |                        | ○                                                                       |
| 外観確認         | ○                                                                                                                                                                                                                                       | ○                                                                                                                                                                                                                                |                        | ○                                                                       |
| 動作確認         | ○                                                                                                                                                                                                                                       | ○                                                                                                                                                                                                                                |                        | ○                                                                       |
| 検査証明書の発行     | ○                                                                                                                                                                                                                                       | ○                                                                                                                                                                                                                                |                        | ○                                                                       |
| 検査年月ラベル      | ○                                                                                                                                                                                                                                       | ○                                                                                                                                                                                                                                |                        | ○                                                                       |
| 消耗品の交換       | -                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                |                        | ○                                                                       |
| 対象圧着工具       | CRIMPFOX 6<br>CRIMPFOX CENTRUS 6S<br>CRIMPFOX CENTRUS 10S<br>CRIMPFOX10S<br>CRIMPFOX 10T-F<br>CRIMPFOX 25R<br>CRIMPFOX-RC 5,5 JP                                                                                                        | CRIMPFOX 6<br>CRIMPFOX CENTRUS 6S<br>CRIMPFOX CENTRUS 10S<br>CRIMPFOX CENTRUS 6H<br>CRIMPFOX CENTRUS 10H<br>CRIMPFOX 6H<br>CRIMPFOX 10S<br>CRIMPFOX DUO 10<br>CRIMPFOX DUO 16S<br>CRIMPFOX 10T-F<br>CRIMPFOX 25R<br>CRIMPFOX 50R | ZAP 25 T<br><br>ZAP 25 | CRIMPFOX 6<br>(ダイヤ+スプリング交換)<br><br>CRIMPFOX 25R<br>(ダイヤ交換)              |

※上表以外の工具についてもサービスコースを適用できる場合があります。詳細はお問い合わせください。



仕様などの記載内容は、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。  
製品の使用上の注意についてはHPよりご確認ください。

## フエニックス・コンタクト株式会社

本 社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-7-9  
友泉新横浜一丁目ビル6階

東京支店 03-6712-3088    さいたま支店 048-631-3371  
東北支店 022-226-8890    北陸支店 076-210-4360  
静岡支店 054-202-6324    名古屋支店 052-589-3810  
大阪支店 06-6350-2722    京都支店 075-325-5990  
広島支店 082-568-1664    福岡支店 092-418-2030

[www.phoenixcontact.co.jp](http://www.phoenixcontact.co.jp)

