

经济款安全继电器 PSR-CE3

用于急停、安全门、光幕、激光扫描器的监控



经济款安全继电器PSR-CE3的应用

经济款安全继电器PSR-CE3产品通用性强，适用于小型机械设备和系统的急停、安全门、光幕、激光扫描器监控等安全应用。



急停按钮



安全门



光幕



激光扫描器

应用领域

注塑机、食品饮料、包装机、机床、AGV、非标自动化设备、风力发电机等。

产品特性

- 单通道或双通道输入
- 输入可接急停、安全门、光幕、激光扫描器
- 输出触点瞬时 3 常开 1 常闭
- 自动或非监控手动复位或监控手动复位
- 工作电压 24 V DC
- LED 状态指示
- 可插拔螺钉接线端子
- 安全等级 PL e 、 SIL 3
- TUV 认证，UL 认证
- 模块厚度 22.5 mm

产品清单

型号	订货号	数量及包装
PSR-SCP- 24DC/CE3/3X1/1X2/B SET	1179332	1 箱（ 35 只）
PSR-SCP- 24DC/CE3/3X1/1X2/B	1118037	1 只

菲尼克斯电气中国公司

地址：南京市江宁开发区菲尼克斯路 36 号
南京江宁 236 信箱
电话：(025)52121888
传真：(025)52121555/800 8289722
邮编：211100
<http://www.phoenixcontact.com.cn>
E-mail: phoenix@phoenixcontact.com.cn



扫描二维码获取更多信息

IMA 市场部联系人：
阚爱林 186-5298-5511
卢泉树 151-9589-4568



经济款安全继电器 PSR-CE3

用于急停、安全门、光幕、激光扫描器的监控

经济款安全继电器PSR-CE3的应用

经济款安全继电器PSR-CE3产品通用性强，适用于小型机械设备和系统的急停、安全门、光幕、激光扫描器监控等安全应用。



急停按钮



安全门



光幕



激光扫描器

应用领域

注塑机、食品饮料、包装机、机床、AGV、非标自动化设备、风力发电机等。

产品特性

- 单通道或双通道输入
- 输入可接急停、安全门、光幕、激光扫描器
- 输出触点瞬时 3 常开 1 常闭
- 自动或非监控手动复位或监控手动复位
- 工作电压 24 V DC
- LED 状态指示
- 可插拔螺钉接线端子
- 安全等级 PL e 、 SIL 3
- TUV 认证，UL 认证
- 模块厚度 22.5 mm

产品清单

型号	订货号	数量及包装
PSR-SCP- 24DC/CE3/3X1/1X2/B SET	1179332	1 箱（35 只）
PSR-SCP- 24DC/CE3/3X1/1X2/B	1118037	1 只

菲尼克斯电气中国公司

地址：南京市江宁开发区菲尼克斯路 36 号
南京江宁 236 信箱
电话：(025)52121888
传真：(025)52121555/800 8289722
邮编：211100
<http://www.phoenixcontact.com.cn>
E-mail: phoenix@phoenixcontact.com.cn



扫描二维码获取更多信息

IMA 市场部联系人：
阚爱林 186-5298-5511
卢泉树 151-9589-4568