



Система маркування й нанесення написів MARKING system

Принтери BLUEMARK ID і BLUEMARK ID COLOR

Система маркування й нанесення написів MARKING system

Неймовірно просто!

Ми полегшуємо вашу повсякденну роботу — і ця обіцянка виконується під час застосування будь-якого технічного вирішення для виготовлення промислового маркування та засобів ідентифікації, запропонованого компанією Phoenix Contact. Асортимент виробів MARKING system — це інтуїтивно зрозумілі й прості у використанні технічні вирішення для будь-якого застосування: від проектування до виготовлення готового маркування.

Переваги

☒

Виконання всіх завдань забезпечується з одного джерела: від проектування до виготовлення готових засобів маркування

☒

Високоякісний результат без зайвих витрат часу завдяки відмінно узгодженим компонентам

☒

Заощадження часу також забезпечується швидкою інтеграцією нашого програмного забезпечення й пристроїв у наявні системи

Принтери

Незалежно від того, що ви вибираєте — лазерні маркувальні пристрої, високошвидкісні УФ-світлодіодні принтери або принтери для термодрукування, — у всіх цих системах для роботи використовується уніфіковане, зручне у використанні меню, яке в інтуїтивно зрозумілий спосіб допоможе вам створити потрібні засоби маркування.

Послуги

Технічна підтримка від кваліфікованих фахівців для виконання будь-якого завдання може надаватися електронною поштою, телефоном або безпосередньо на місці виконання робіт. Ми завжди готові допомогти вам, надавши послуги, які відповідають вашим індивідуальним потребам.



Програмне забезпечення

Скориставшись програмою PROJECT complete, ви легко зможете спроектувати свої клемні колодки й створити відповідне маркування в межах однієї технологічної операції.

Матеріал

Завдяки широкому асортименту матеріалів для виготовлення засобів маркування система MARKING system дає змогу впоратися з будь-яким практичним завданням. Запропоновані численні варіанти виробів для маркування клем, провідників, кабелів, пристроїв і систем здатні задовольнити будь-які вимоги.

Принтери BLUEMARK ID і BLUEMARK ID COLOR

Просте виготовлення засобів ідентифікації для промислового середовища

Нове покоління систем друку BLUEMARK ID для виготовлення промислового маркування є рішенням категорії «все в одному». Додатково до монохромного друку система BLUEMARK ID COLOR здатна здійснювати багатокольоровий друк з використанням моделі кольорів CMYK.

Інтуїтивно зрозумілий графічний інтерфейс характеризується надзвичайною простотою у використанні й не потребує тривалого навчання користувачів. Меню зі зрозумілою й чіткою структурою виконує численні функції додаткової підтримки: від навчальних відеоматеріалів до автоматичного розпізнавання матеріалу.

Найвища технологічність

Інноваційна технологія ультрафіолетового світлодіодного друку дає змогу створювати засоби маркування, які мають дуже високу стійкість до стирання й подряпин з тієї самої миті, як їх було надруковано. Крім того, у пристроях серії BLUEMARK ID цей метод друку реалізовано так, щоб мінімізувати негативний вплив на довкілля. Під час друку немає жодних шкідливих викидів.

Веб-код: #1092



Високоякісний кольоровий друк
Принтер моделі BLUEMARK ID COLOR здійснює друк з використанням моделі кольорів CMYK. Завдяки інноваційній технології ультрафіолетового світлодіодного друку високоякісні засоби маркування можна використовувати відразу після їх виходу з принтера.



Інтуїтивно зрозуміле користування
Інтегроване програмне забезпечення для виготовлення маркування забезпечує підтримку всього процесу друку. Безпосереднє введення даних для друку й проста навігація в меню забезпечує інтуїтивно зрозуміле користування принтерами цієї серії.



Максимальна швидкість
Функція вивантаження дає змогу обробляти за одну годину понад 14 000 маркерів з кольоровим друком або 21 000 маркерів з монохромним друком. Використання декількох магазинів прискорює виготовлення великих партій друкованих маркерів.



Гнучкі можливості завантаження матеріалів
Додатковий інтегрований пристрій фронтального завантаження дає змогу здійснювати друк на окремих пластинах формату UC/UCT, маркерах з алюмінієвого сплаву, а також на пластинах формату US.



Унікальний вибір матеріалів
Принтери цієї серії здатні обробляти понад 1300 різноманітних матеріалів для друку. Окрім пластмасових маркерів форматів UCT, UC і US, ці пристрої можуть також наносити маркування на поверхню табличок з алюмінієвого сплаву.



Оптимізовані витрати
Один повністю заправлений картридж із рідиною забезпечує друк понад 1,4 млн символів. У разі потреби кожен з чотирьох картриджів можна замінити окремо, тому принтер здатен використовувати всі картриджі до останньої краплі рідини в них.

УФ-світлодіодний принтер

Технічні дані		
		
Тип	BLUEMARK ID COLOR	BLUEMARK ID
Опис	Ультрафіолетова світлодіодна система (UV LED) для кольорового друку	Ультрафіолетова світлодіодна система (UV LED) для монохромного друку
Артикул	1002329	1003334

Технічні дані	
Технологія друку	УФ-світлодіодна (UV LED)
Розподільна здатність друку в точках на дюйм (dpi) (BLUEMARK ID COLOR)	1200 x 1200 (за замовчуванням), 2400 x 2400 (HD)
Розподільна здатність друку в точках на дюйм (dpi) (BLUEMARK ID)	300 x 300 (за замовчуванням), 600 x 600 (HD)
Зона друку [мм]	104 x 140
Матеріал для друку	Пластини формату UC, UCT, UM і US та алюмінієві маркери
Інтерфейси	1 x LAN RJ45 (Ethernet), 1 x USB 2.0 пристрій, 2 x USB 2.0 хост
Операційні системи	MS Windows 7 (32/64 біти), MS Windows 8 (32/64 біти), MS Windows 8.1 (32/64 біти), MS Windows 10 (32/64 біти)
Дисплей	7-дюймовий кольоровий сенсорний дисплей
Живлення [В]	100...240 / 50...60 Гц
Розміри [мм]	523 x 675 x 340
Вага [кг]	21

Додаткове оснащення		
Опис	Тип	Артикул
Завантажувальний магазин для закладання щонайбільше 20 пластин формату UniCard	BM ID-MAG20	1044356
Завантажувальний магазин для закладання щонайбільше 40 пластин формату UniCard	BM ID-MAG40	1044357
Перехідна пластина для закладання пластин формату US	BM ID-ADAPTER PLATE-US	1044355
Презентаційний кейс для транспортування	BLUEMARK ID CASE	1049953

Витратні матеріали		
Опис	Тип	Артикул
Змінний картридж із УФ рідиною, колір: чорний	BM ID-CARTR. BK	1044345
Змінний картридж із УФ рідиною, колір: блакитний	BM ID-CARTR. CY	1044346
Змінний картридж із УФ рідиною, колір: пурпурний	BM ID-CARTR. MA	1044347
Змінний картридж із УФ рідиною, колір: жовтий	BM ID-CARTR. YE	1044348
Змінний картридж для очищування	BM ID-CLEANING CARTR.	1044350


Змінні частини для транспортування		
Опис	Тип	Артикул
Порожній картридж для транспортування	BM ID-DUMMY CARTR. BK	1044351
Порожній картридж для транспортування	BM ID-DUMMY CARTR. CY	1044352
Порожній картридж для транспортування	BM ID-DUMMY CARTR. MA	1044353
Порожній картридж для транспортування	BM ID-DUMMY CARTR. YE	1044354
Оригінальне пакування для транспортування	BM ID-CARDBOARD BOX	1044361

Діалог із замовниками й партнерами в усьому світі

Німецька компанія Phoenix Contact — лідер світового ринку. Назва нашої промислової групи — це синонім перспективних компонентів, систем і технічних вирішень у галузі електрообладнання, електроніки та засобів промислової автоматизації. Глобальна мережа компанії розташована більш ніж у 100 країнах, а її колектив налічує близько 16 500 співробітників, які працюють безпосередньо поряд з нашими замовниками, що, на нашу думку, дуже важливо.

Широкий асортимент наших інноваційних виробів спрощує для замовників пошук перспективних технічних вирішень для різноманітних застосувань і галузей промисловості. Особливої уваги ми надаємо засобам автоматизації для енергетики, інфраструктурних систем, обробної й машинобудівної промисловості.

Повна інформація про весь асортимент нашої продукції міститься на веб-сайті компанії:
phoenixcontact.com



ТОВ “ФЕНІКС КОНТАКТ”

Електронна пошта: ua-office@phoenixcontact.com
phoenixcontact.com/uk-ua/