

Prüfstecksysteme FAME im Vergleich

					
Prüfstecksystem	FAME 1	FAME 2	FAME 3	FAME 3 SL	FAME 3 Rack
Funktionsprinzip	Schließer (N/O)	Öffner (N/C)	Öffner (N/C)	Öffner (N/C)	Öffner (N/C)
Normalbetrieb	mit Betriebsstecker	ohne Betriebsstecker	ohne Betriebsstecker	ohne Betriebsstecker	ohne Betriebsstecker
Wandlerkurzschluss (Konfiguration)	in der Prüfsteckleiste	im Prüfstecker	in der Prüfsteckleiste	in der Prüfsteckleiste	in der Prüfsteckleiste
Konfigurierbare Schaltpunkte	durch getrennte Prüfsteckleisten	durch konfigurierten Prüfstecker	durch getrennte Prüfsteckleisten	durch getrennte Prüfsteckleisten	durch konfigurierte Prüfsteckleiste
Zeitversatz der Schaltpunkte	-	durch Kontaktzungenlängen des Steckers	-	-	durch Kontaktfederpositionen in der Prüfsteckleiste
Anschluss technik der Prüfsteckleiste	Schraubanschluss oder Push-in-Anschluss	Schraubanschluss oder Push-in-Anschluss	Ringkabelschuh-Anschluss	Ringkabelschuh-Anschluss	Ringkabelschuh-Anschluss mit unverlierbarer Schraube
Montagemöglichkeiten	Wandausschnitt	Wandausschnitt oder Tragschiene	Wandausschnitt	Wandausschnitt	Wandausschnitt oder 19"-Rack
Steckmechanik	Standardstecker	Standardstecker oder Drehgriffstecker mit definierten Rastpositionen	Standardstecker oder Drehgriffstecker mit definierten Rastpositionen	Standardstecker mit Kompaktstecker mit Verrastung	Drehgriffstecker mit definierten Rastpositionen
Kompakte Steckervarianten	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Optional mit Hilfskontakt zur Statuserkennung	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja
Modulare Polzahlen	4-13	4-25	4-20	4, 6	4-25
Online-Konfigurator	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja