



ЛАЗЕРНИЙ МАРКУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ

TOPMARK NEO

Система маркування й нанесення написів MARKING system

Неймовірно просто!

Ми полегшуємо вашу повсякденну роботу — і ця обіцянка виконується в разі застосування будь-якого технічного вирішення для виготовлення промислового маркування та засобів ідентифікації, запропонованого компанією Phoenix Contact. Асортимент виробів MARKING system — це інтуїтивно зрозумілі й прості у використанні технічні вирішення для будь-якого застосування: від проектування до виготовлення готового маркування..

Переваги

☒

Виконання всіх завдань забезпечується з одного джерела: від проектування до виготовлення готових засобів маркування

☒

Високоякісний результат без зайвих витрат часу завдяки чудово узгодженим компонентам

☒

Заощадження часу також забезпечується завдяки швидкій інтеграції нашого програмного забезпечення й пристроїв у наявні системи

Принтери

Незалежно від того, що ви вибираєте – лазерні маркувальні пристрої, високошвидкісні УФ-світлодіодні принтери або принтери для термодрукування, – у всіх цих системах для роботи використовується уніфіковане, зручне у використанні меню, яке в інтуїтивно зрозумілий спосіб допоможе вам створити потрібні засоби маркування.

Послуги

Технічна підтримка від кваліфікованих фахівців для виконання будь-якого завдання може надаватися електронною поштою, телефоном або безпосередньо на місці виконання робіт. Ми завжди готові допомогти вам, надавши послуги, які відповідають вашим індивідуальним потребам.



Програмне забезпечення

Скориставшись програмою PROJECT complete, ви легко зможете спроектувати свої клемні колодки й створити відповідне маркування в межах однієї технологічної операції.

Матеріал

Завдяки широкому асортименту матеріалів для виготовлення засобів маркування система MARKING system дає змогу впоратися з будь-яким практичним завданням. Запропоновані численні варіанти виробів для маркування клем, провідників, кабелів, пристроїв і систем здатні задовольнити будь-які вимоги.

TOPMARK NEO

Продуктивність змагається з економічністю

Пристрій TOPMARK NEO виводить лазерне маркування на новий якісний рівень. Компактні розміри й простота у використанні завдяки інтегрованому кольоровому сенсорному дисплею дають змогу створювати довговічні та високоякісні елементи маркування для промислового середовища. Крім того, цей пристрій має виняткову продуктивність. Укомплектований лазером потужністю 20 Вт, пристрій TOPMARK NEO здатен обробляти до 250 маркерів щохвилини.

Переваги

- ✓ Функція автоматичної ідентифікації матеріалу дає змогу уникати помилок під час друку
- ✓ Виготовлення маркування за індивідуальними макетами завдяки простоті імпортування файлів із зображеннями
- ✓ Чітке відтворення зображень завдяки високій розподільній здатності (500 точок на дюйм)
- ✓ Використання міцних і стійких маркувальних елементів забезпечує довговічне й надійне маркування

Високоякісні
маркувальні елементи,
готові для негайного
застосування

Пристрій
укомплектований
волоконним ітербієвим
лазером потужністю
20 Вт

Інтегрований
кольоровий сенсорний
дисплей

Висока якість:
можливість відтворення
штрих-кодів,
розподільна здатність
до 500 точок на дюйм



Високоякісне лазерне маркування

Пристрій TOPMARK NEO здатен наносити маркування на різні матеріали шляхом гравірування, карбонізації або нагрівання з подальшим охолодженням. Таким чином створюються особливо стійкі маркувальні елементи, придатні для використання в екстремальних умовах.



Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача

Інтегроване програмне забезпечення для виготовлення маркування дає змогу вводити дані для друку безпосередньо на пристрої. На сенсорний дисплей можна вивести навчальні відеоматеріали про належний запуск пристрою в роботу, а також рекомендації й керівництва з експлуатації та технічного обслуговування.



Функція вивантажування зберігає час

Функція автоматичного вивантажування й укладання пластин формату UCT підвищує продуктивність маркування та забезпечує безперервну обробку матеріалу в проектах зі збільшеним обсягом виробництва.



Вичерпний асортимент матеріалу

Пристрій TOPMARK NEO може обробляти понад 650 маркувальних елементів, виготовлених з неіржавкої сталі, алюмінієвого сплаву, багатшарової АБС-пластмаси, поліакрилату й полікарбонату. Ми забезпечимо належний матеріал для будь-якого застосування, навіть у важких умовах експлуатації.



Простота налаштування лазера

Усі робочі параметри лазера пристрою TOPMARK NEO зберігаються в середовищі програмного забезпечення для проектування й виготовлення маркування PROJECT complete. Завдяки цьому суттєво спрощується процес створення даних для маркування, оскільки не доводиться витрачати час на окреме налаштування лазера.



Екологічно безпечне маркування

Блок екстракції очищує повітря в зоні нанесення маркування від випаровувань і часток, після чого очищене повітря виводиться з блока назовні. Таким чином, технологія лазерного маркування не створює шкідливих впливів у робочому середовищі.

Лазерний пристрій для маркування, додаткове приладдя й маркувальні матеріали

Лазерний пристрій для маркування		
TOPMARK NEO	Лазерна маркувальна система	Артикул: 1012015
Комплект TOPMARK NEO	Комплект постачання містить лазерну маркувальну систему й блок екстракції з усіма потрібними з'єднувальними кабелями та трубками	Артикул: 1012018
	Технічні дані	
	Діапазон температур	5°C ... 35°C
	Тип лазера / довжина хвилі	Імпульсний ітербієвий лазер, 1064 нм
	Клас лазера	Лазер класу 1 згідно з класифікацією EN 60825-1
	Інтерфейси	Ethernet, динамічний IP / RS-232 / хост USB для модуля пам'яті USB
	Живлення	~100 ... 230 В / 50...60 Гц
	Розподільна здатність (теоретична)	500 дрі без зворотного зв'язку за матеріалом
	Енергоспоживання	250 Вт
	Потужність лазера (безперервне випромінювання)	20 Вт
	Розміри	580x615x485 мм
Інформацію про додаткове приладдя для пристрою TOPMARK NEO можна отримати на веб-сайті: www.phoenixcontact.com		Вага
		Близько 55 кг

Блок екстракції		
TMN-EXTRACTION	Блок екстракції для TOPMARK NEO	Артикул: 1012102
	Технічні дані	
	Блок екстракції	(BF 100/200R // CAB AF6)
	Напруга	~110 ... 230 В / 50 ... 60 Гц
	Енергоспоживання	Режим очікування < 40 Вт / стандарт 400 Вт / макс. 1100 Вт
	Розміри	350x880x350 мм
	Вага	Близько 25 кг
	Підключення для лінії всмоктування	Ø 50 мм

Маркування кабелів — неіржавіка сталь та алюміній									
LS-WMTB ... Маркери серії LS-WMTB... і LS-WMTB... мають круглу форму, виготовлені з неіржавкої сталі (V4A) або алюмінієвого сплаву й можуть бути швидко та легко встановлені за допомогою кабельних хомутів.					Матеріал: V4A / алюмінієвий сплав Не містить полісилоксану, галогенів і кадмію				
	Розмір поля для нанесення позначень [мм]	Діаметр провідника [мм]	Товщина матеріалу [мм]	К-ть маркерів на пластині	Шт. у пакеті / Шт. у пакеті (корист. замовлення)	Тип	Колір	Артикул	Артикул (корист. замовлення)
	29 x 8	2.9	0.5	36	5/1	LS-WMTB-V4A (29X8)	○	0831516	0831802
	40 x 15	4.6	0.5	16	5/1	LS-WMTB-V4A (40X15)	○	0831517	0831803
	60 x 15	4.6	0.5	16	5/1	LS-WMTB-V4A (60X15)	○	0831518	0831804
	100 x 15	4.6	0.5	8	5/1	LS-WMTB-V4A (100X15)	○	0831519	0831805
	29 x 8	2.9	0.8	36	5/1	LS-WMTB-AL (29X8)	●	0831500	0831786
	40 x 15	4.6	0.8	16	5/1	LS-WMTB-AL (40X15)	●	0831501	0831787
	60 x 15	4.6	0.8	16	5/1	LS-WMTB-AL (60X15)	●	0831502	0831788
	100 x 15	4.6	0.8	8	5/1	LS-WMTB-AL (100X15)	●	0831503	0831789

Матеріали для маркування

	Діаметр [мм]	Діаметр провідника [мм]	Товщина матеріалу [мм]	К-ть маркерів на пластині	Шт. у пакеті / Шт. у пакеті (корист. замовлення)	Тип	Колір	Артикул	Артикул (корист. замовлення)
	29 x 8	2.9	0.8	36	5/1	LS-WMTB-AL (29X8) BK	●	0831508	0831794
	40 x 15	4.6	0.8	16	5/1	LS-WMTB-AL (40X15) BK	●	0831509	0831795
	60 x 15	4.6	0.8	16	5/1	LS-WMTB-AL (60X15) BK	●	0831510	0831796
	100 x 15	4.6	0.8	8	5/1	LS-WMTB-AL (100X15) BK	●	0831511	0831797
	25		0.5	30	5/1	LS-WMTB-V4A (D25)	○	0831520	0831806
	30		0.5	20	5/1	LS-WMTB-V4A (D30)	○	0831521	0831807
	25		0.8	30	5/1	LS-WMTB-AL (D25)	●	0831504	0831790
	30		0.8	20	5/1	LS-WMTB-AL (D30)	●	0831505	0831791
	25		0.8	30	5/1	LS-WMTB-AL (D25) BK	●	0831512	0831798
	30		0.8	20	5/1	LS-WMTB-AL (D30) BK	●	0831513	0831799

Маркування обладнання — маркери з неіржавкої сталі й алюмінієвого сплаву									
LS-EMSP ... Маркери серії LS-EMSP... виготовлені з неіржавкої сталі (V4A) або алюмінієвого сплаву й можуть бути швидко та легко встановлені за допомогою гвинтів або заклепок.					Матеріал: V4A / алюмінієвий сплав Не містить полісилоксану, галогенів і кадмію Діаметр монтажного отвору: 3,2 мм				
	Розмір поля для нанесення позначень [мм]	Товщина матеріалу [мм]	К-ть маркерів на пластині	Шт. у пакеті / Шт. у пакеті (корист. замовлення)	Тип	Колір	Артикул	Артикул (корист. замовлення)	
	39 x 15	0.5	24	5/1	LS-EMSP-V4A (39X15)	○	0831653	0831939	
	50 x 15	0.5	16	5/1	LS-EMSP-V4A (50X15)	○	0831654	0831940	
	50 x 30	0.5	10	5/1	LS-EMSP-V4A (50X30)	○	0831655	0831941	
	75.6 x 54	0.5	6	5/1	LS-EMSP-V4A (75,6X54)	○	0831656	0831942	
	90 x 60	0.5	2	5/1	LS-EMSP-V4A (90X60)	○	0831657	0831943	
	39 x 15	0.8	24	5/1	LS-EMSP-AL (39X15)	●	0831615	0831901	
	50 x 15	0.8	16	5/1	LS-EMSP-AL (50X15)	●	0831616	0831902	
	50 x 30	0.8	10	5/1	LS-EMSP-AL (50X30)	●	0831617	0831903	
	75.6 x 54	0.8	6	5/1	LS-EMSP-AL (75,6X54)	●	0831618	0831904	
	90 x 60	0.8	2	5/1	LS-EMSP-AL (90X60)	●	0831619	0831905	
	110 x 80	1.5	2	5/1	LS-EMSP-AL (110X80)	●	0831620	0831906	
	150 x 80	1.5	2	5/1	LS-EMSP-AL (150X80)	●	0831621	0831907	
	150 x 120	1.5	1	5/1	LS-EMSP-AL (150X120)	●	0831622	0831908	
170 x 180	1.5	1	5/1	LS-EMSP-AL (170X180)	●	0831623	0831909		
	39 x 15	0.8	24	5/1	LS-EMSP-AL (39X15) BK	●	0831626	0831912	
	50 x 15	0.8	16	5/1	LS-EMSP-AL (50X15) BK	●	0831627	0831913	
	50 x 30	0.8	10	5/1	LS-EMSP-AL (50X30) BK	●	0831628	0831914	
	75.6 x 54	0.8	6	5/1	LS-EMSP-AL (75,6X54) BK	●	0831629	0831915	
	90 x 60	0.8	2	5/1	LS-EMSP-AL (90X60) BK	●	0831630	0831916	
	110 x 80	1.5	2	5/1	LS-EMSP-AL (110X80) BK	●	0831631	0831917	
	150 x 80	1.5	2	5/1	LS-EMSP-AL (150X80) BK	●	0831632	0831918	
	150 x 120	1.5	1	5/1	LS-EMSP-AL (150X120) BK	●	0831633	0831919	
170 x 180	1.5	1	5/1	LS-EMSP-AL (170X180) BK	●	0831634	0831920		

Лазерний маркувальний пристрій і матеріали для маркування

	Розмір поля для нанесення позначень [мм]	Товщина матеріалу [мм]	К-ть маркерів на пластині	Шт. у пакеті / Шт. у пакеті (корист. замовлення)	Тип	Колір	Артикул	Артикул (корист. замовлення)
	50 x 30	0.8	10	5/1	LS-EMSP-AL (50X30) RD		0831637	0831923
	50 x 30	0.8	10	5/1	LS-EMSP-AL (50X30) OG		0831641	0831927
	50 x 30	0.8	10	5/1	LS-EMSP-AL (50X30) BU		0831645	0831931
	50 x 30	0.8	10	5/1	LS-EMSP-AL (50X30) GN		0831649	0831935
	75.6 x 54	0.8	6	5/1	LS-EMSP-AL (75,6X54) RD		0831638	0831924
	75.6 x 54	0.8	6	5/1	LS-EMSP-AL (75,6X54) OG		0831642	0831928
	75.6 x 54	0.8	6	5/1	LS-EMSP-AL (75,6X54) BU		0831646	0831932
	75.6 x 54	0.8	6	5/1	LS-EMSP-AL (75,6X54) GN		0831650	0831936

Маркування обладнання – маркери з алюмінієвого сплаву								
LS-EMLP-AL ... Маркери серії LS-EMLP-AL... виготовлені з алюмінієвого сплаву, а їх кріплення здійснюється за допомогою самоклеїного шару з високим зусиллям адгезії..				Матеріал: алюмінієвий сплав Не містить полісілоксану, галогенів і кадмію				
	Розмір поля для нанесення позначень [мм]	Товщина матеріалу [мм]	К-ть маркерів на пластині	Шт. у пакеті / Шт. у пакеті (корист. замовлення)	Тип	Колір	Артикул	Артикул (корист. замовлення)
	27 x 15	0.8	40	5/1	LS-EMLP-AL (27X15)		0831580	0831866
	27 x 18	0.8	35	5/1	LS-EMLP-AL (27X18)		0831581	0831867
	49 x 15	0.8	24	5/1	LS-EMLP-AL (49X15)		0831582	0831868
	60 x 15	0.8	16	5/1	LS-EMLP-AL (60X15)		0831583	0831869
	60 x 30	0.8	10	5/1	LS-EMLP-AL (60X30)		0831584	0831870
	85.6 x 54	0.8	6	5/1	LS-EMLP-AL (85,6X54)		0831585	0831871
	100 x 60	0.8	2	5/1	LS-EMLP-AL (100X60)		0831586	0831872
	27 x 15	0.8	40	5/1	LS-EMLP-AL (27X15) BK		0831589	0831875
	27 x 18	0.8	35	5/1	LS-EMLP-AL (27X18) BK		0831590	0831876
	49 x 15	0.8	24	5/1	LS-EMLP-AL (49X15) BK		0831591	0831877
	60 x 15	0.8	16	5/1	LS-EMLP-AL (60X15) BK		0831592	0831878
	60 x 30	0.8	10	5/1	LS-EMLP-AL (60X30) BK		0831593	0831879
	85.6 x 54	0.8	6	5/1	LS-EMLP-AL (85,6X54) BK		0831594	0831880
	100 x 60	0.8	2	5/1	LS-EMLP-AL (100X60) BK		0831595	0831881
	60 x 30	0.8	10	5/1	LS-EMLP-AL (60X30) RD		0831598	0831884
	60 x 30	0.8	10	5/1	LS-EMLP-AL (60X30) OG		0831602	0831888
	60 x 30	0.8	10	5/1	LS-EMLP-AL (60X30) BU		0831606	0831892
	60 x 30	0.8	10	5/1	LS-EMLP-AL (60X30) GN		0831610	0831896
	85.6 x 54	0.8	6	5/1	LS-EMLP-AL (85,6X54) RD		0831599	0831885
	85.6 x 54	0.8	6	5/1	LS-EMLP-AL (85,6X54) OG		0831603	0831889
	85.6 x 54	0.8	6	5/1	LS-EMLP-AL (85,6X54) BU		0831607	0831893
	85.6 x 54	0.8	6	5/1	LS-EMLP-AL (85,6X54) GN		0831611	0831897

Лазерний маркувальний пристрій і матеріали для маркування

Маркування обладнання – маркери з алюмінієвого сплаву								
LS-EMP-AL ... Маркери серії LS-EMP-AL... виготовлені з алюмінієвого сплаву й можуть бути швидко та легко встановлені за допомогою маркувальних тримачів серії CARRIER-EMP... (інформація про додаткове оснащення міститься в головному каталозі, т. 3).				Матеріал: алюмінієвий сплав Не містить полісілоксану, галогенів і кадмію				
	Розмір поля для нанесення позначень [мм]	Товщина матеріалу [мм]	К-ть маркерів на пластині	Шт. у пакеті / Шт. у пакеті (корист. замовлення)	Тип	Колір	Артикул	Артикул (корист. замовлення)
	27 x 15	0.8	40	5/1	LS-EMP-AL (27X15)		0831661	0831947
	27 x 18	0.8	35	5/1	LS-EMP-AL (27X18)		0831662	0831948
	49 x 15	0.8	24	5/1	LS-EMP-AL (49X15)		0831663	0831949
	60 x 15	0.8	16	5/1	LS-EMP-AL (60X15)		0831664	0831950
	60 x 30	0.8	10	5/1	LS-EMP-AL (60X30)		0831665	0831951
	85.6 x 54	0.8	6	5/1	LS-EMP-AL (85,6X54)		0831666	0831952
	100 x 60	0.8	2	5/1	LS-EMP-AL (100X60)		0831667	0831953
	27 x 15	0.8	40	5/1	LS-EMP-AL (27X15) BK		0831669	0831955
	27 x 18	0.8	35	5/1	LS-EMP-AL (27X18) BK		0831670	0831956
	49 x 15	0.8	24	5/1	LS-EMP-AL (49X15) BK		0831671	0831957
	60 x 15	0.8	16	5/1	LS-EMP-AL (60X15) BK		0831672	0831958
	60 x 30	0.8	10	5/1	LS-EMP-AL (60X30) BK		0831673	0831959
	85.6 x 54	0.8	6	5/1	LS-EMP-AL (85,6X54) BK		0831674	0831960
	100 x 60	0.8	2	5/1	LS-EMP-AL (100X60) BK		0831675	0831961

Маркування обладнання – пластмасові маркери з отвором для перемикача									
LS-EMLP 24/30/32 ... Серія виробів LS-EMLP 24/30/32... містить двошарові пластмасові самоклеїні маркери обладнання, які мають отвір для перемикача.					Матеріал: алюмінієвий сплав, Температура експлуатації: від -20 до 85 °C Не містить полісілоксану й галогенів				
	Розмір поля для нанесення позначень [мм]	Ø отвору [мм]	Товщина матеріалу [мм]	К-ть маркерів на пластині	Шт. у пакеті / Шт. у пакеті (корист. замовлення)	Тип	Колір	Артикул	Артикул (корист. замовлення)
	30 x 12	24	0.8	20	10/1	LS-EMLP 24 (30X12) WH	○	0831700	0831986
	30 x 12	24	0.8	20	10/1	LS-EMLP 24 (30X12) YE	●	0831754	0832040
	30 x 12	24	0.8	20	10/1	LS-EMLP 24 (30X12) SR	◐	0831727	0832013
	45 x 10	30	0.8	9	10/1	LS-EMLP 30 (45X10) WH	○	0831701	0831987
	45 x 10	30	0.8	9	10/1	LS-EMLP 30 (45X10) YE	●	0831755	0832041
	45 x 10	30	0.8	9	10/1	LS-EMLP 30 (45X10) SR	◐	0831728	0832014
	38 x 14	32	0.8	12	10/1	LS-EMLP 32 (38X14) WH	○	0831702	0831988
	38 x 14	32	0.8	12	10/1	LS-EMLP 32 (38X14) YE	●	0831756	0832042
38 x 14	32	0.8	12	10/1	LS-EMLP 32 (38X14) SR	◐	0831729	0832015	

Лазерний маркувальний пристрій і матеріали для маркування

Маркування обладнання – пластмасові маркери								
LS-EMLP ... Серія виробів LS-EMLP... містить двошарові пластмасові самоклеїнні маркери, призначені для маркування пристроїв					Матеріал: TRANSPLY-ABS Температура експлуатації: від -20 до 85 °С Не містить полісилоксану й галогенів			
	Розмір поля для нанесення позначень [мм]	Товщина матеріалу [мм]	К-ть маркерів на пластині	Шт. у пакеті / Шт. у пакеті (корист. замовлення)	Тип	Колір	Артикул	Артикул (корист. замовлення)
	11 x 9	0.8	255	10/1	LS-EMLP (11X9) WH	○	0831678	0831964
	13 x 9	0.8	221	10/1	LS-EMLP (13X9) WH	○	0831679	0831965
	17 x 7	0.8	220	10/1	LS-EMLP (17X7) WH	○	0831680	0831966
	17 x 9	0.8	170	10/1	LS-EMLP (17X9) WH	○	0831681	0831967
	17.5 x 12	0.8	130	10/1	LS-EMLP (17,5X12) WH	○	0831682	0831968
	17.5 x 15	0.8	100	10/1	LS-EMLP (17,5X15) WH	○	0831683	0831969
	20 x 7	0.8	176	10/1	LS-EMLP (20X7) WH	○	0831684	0831970
	20 x 8	0.8	160	10/1	LS-EMLP (20X8) WH	○	0831685	0831971
	22 x 12	0.8	104	10/1	LS-EMLP (22X12) WH	○	0831686	0831972
	22 x 22	0.8	56	10/1	LS-EMLP (22X22) WH	○	0831687	0831973
	27 x 8	0.8	120	10/1	LS-EMLP (27X8) WH	○	0831688	0831974
	27 x 12.5	0.8	78	10/1	LS-EMLP (27X12,5) WH	○	0831689	0831975
	27 x 15	0.8	60	10/1	LS-EMLP (27X15) WH	○	0831690	0831976
	27 x 18	0.8	54	10/1	LS-EMLP (27X18) WH	○	0831691	0831977
	27 x 27	0.8	36	10/1	LS-EMLP (27X27) WH	○	0831692	0831978
	45 x 14	0.8	33	10/1	LS-EMLP (45X14) WH	○	0831693	0831979
	45 x 5	0.8	30	10/1	LS-EMLP (45X15) WH	○	0831694	0831980
	49 x 15	0.8	30	10/1	LS-EMLP (49X15) WH	○	0831695	0831981
	60 x 15	0.8	20	10/1	LS-EMLP (60X15) WH	○	0831696	0831982
	60 x 30	0.8	10	10/1	LS-EMLP (60X30) WH	○	0831697	0831983
	85.6 x 54	0.8	6	10/1	LS-EMLP (85,6X54) WH	○	0831698	0831984
	10 x 60	0.8	2	10/1	LS-EMLP (100X60) WH	○	0831699	0831985
	11 x 9	0.8	255	10/1	LS-EMLP (11X9) YE	●	0831732	0832018
	13 x 9	0.8	221	10/1	LS-EMLP (13X9) YE	●	0831733	0832019
	17 x 7	0.8	220	10/1	LS-EMLP (17X7) YE	●	0831734	0832020
	17 x 9	0.8	170	10/1	LS-EMLP (17X9) YE	●	0831735	0832021
	17.5 x 12	0.8	130	10/1	LS-EMLP (17,5X12) YE	●	0831736	0832022
	17.5 x 15	0.8	100	10/1	LS-EMLP (17,5X15) YE	●	0831737	0832023
	20 x 7	0.8	176	10/1	LS-EMLP (20X7) YE	●	0831738	0832024
	20 x 8	0.8	160	10/1	LS-EMLP (20X8) YE	●	0831739	0832025
	22 x 12	0.8	104	10/1	LS-EMLP (22X12) YE	●	0831740	0832026
	22 x 22	0.8	56	10/1	LS-EMLP (22X22) YE	●	0831741	0832027
	27 x 8	0.8	120	10/1	LS-EMLP (27X8) YE	●	0831742	0832028
	27 x 12.5	0.8	78	10/1	LS-EMLP (27X12,5) YE	●	0831743	0832029
	27 x 15	0.8	60	10/1	LS-EMLP (27X15) YE	●	0831744	0832030
	27 x 18	0.8	54	10/1	LS-EMLP (27X18) YE	●	0831745	0832031
	27 x 27	0.8	36	10/1	LS-EMLP (27X27) YE	●	0831746	0832032
	45 x 14	0.8	33	10/1	LS-EMLP (45X14) YE	●	0831747	0832033
	45 x 15	0.8	30	10/1	LS-EMLP (45X15) YE	●	0831748	0832034
	49 x 15	0.8	30	10/1	LS-EMLP (49X15) YE	●	0831749	0832035
	60 x 15	0.8	20	10/1	LS-EMLP (60X15) YE	●	0831750	0832036
	60 x 30	0.8	10	10/1	LS-EMLP (60X30) YE	●	0831751	0832037
	85.6 x 54	0.8	6	10/1	LS-EMLP (85,6X54) YE	●	0831752	0832038
	100 x 60	0.8	2	10/1	LS-EMLP (100X60) YE	●	0831753	0832039

Лазерний маркувальний пристрій і матеріали для маркування

Маркування обладнання – пластмасові маркери								
LS-EMLP ... Серія виробів LS-EMLP... містить двошарові пластмасові самоклеїнні маркери, призначені для маркування пристроїв					Матеріал: TRANSPLY-ABS Температура експлуатації: від -20 до 85 °С Не містить полісилоксану й галогенів			
	Розмір поля для нанесення позначень [мм]	Товщина матеріалу [мм]	К-ть маркерів на пластині	Шт. у пакеті / Шт. у пакеті (корист. замовлення)	Тип	Колір	Артикул	Артикул (корист. замовлення)
	11 x 9	0.8	255	10/1	LS-EMLP (11X9) SR	○	0831705	0831991
	13 x 9	0.8	221	10/1	LS-EMLP (13X9) SR	○	0831706	0831992
	17 x 7	0.8	220	10/1	LS-EMLP (17X7) SR	○	0831707	0831993
	17 x 9	0.8	170	10/1	LS-EMLP (17X9) SR	○	0831708	0831994
	17.5 x 12	0.8	130	10/1	LS-EMLP (17,5X12) SR	○	0831709	0831995
	17.5 x 15	0.8	100	10/1	LS-EMLP (17,5X15) SR	○	0831710	0831996
	20 x 7	0.8	176	10/1	LS-EMLP (20X7) SR	○	0831711	0831997
	20 x 8	0.8	160	10/1	LS-EMLP (20X8) SR	○	0831712	0831998
	22 x 12	0.8	104	10/1	LS-EMLP (22X12) SR	○	0831713	0831999
	22 x 22	0.8	56	10/1	LS-EMLP (22X22) SR	○	0831714	0832000
	27 x 8	0.8	120	10/1	LS-EMLP (27X8) SR	○	0831715	0832001
	27 x 12.5	0.8	78	10/1	LS-EMLP (27X12,5) SR	○	0831716	0832002
	27 x 15	0.8	60	10/1	LS-EMLP (27X15) SR	○	0831717	0832003
	27 x 18	0.8	54	10/1	LS-EMLP (27X18) SR	○	0831718	0832004
	27 x 27	0.8	36	10/1	LS-EMLP (27X27) SR	○	0831719	0832005
	45 x 14	0.8	33	10/1	LS-EMLP (45X14) SR	○	0831720	0832006
	45 x 15	0.8	30	10/1	LS-EMLP (45X15) SR	○	0831721	0832007
	49 x 15	0.8	30	10/1	LS-EMLP (49X15) SR	○	0831722	0832008
	60 x 15	0.8	20	10/1	LS-EMLP (60X15) SR	○	0831723	0832009
	60 x 30	0.8	10	10/1	LS-EMLP (60X30) SR	○	0831724	0832010
	85.6 x 54	0.8	6	10/1	LS-EMLP (85,6X54) SR	○	0831725	0832011
	100 x 60	0.8	2	10/1	LS-EMLP (100X60) SR	○	0831726	0832012


Маркування обладнання – плівка для лазерного маркування							
LS-EML ... Серія виробів LS-EML... містить самоклеїнні маркери з двошарової синтетичної плівки, які можуть виготовлятися за макетами користувача				Матеріал: поліакрилат Температура експлуатації: від -40 до 300 °С Не містить полісилоксану й галогенів			
	Розмір поля для нанесення позначень [мм]	Шт. у пакеті / Шт. у пакеті (корист. замовлення)	Макс. розмір поля для маркування [мм]	Тип	Колір	Артикул	Артикул (корист. замовлення)
	180 x 180	10/1	180 x 180	LS-EML (180X180) BK-WH	●	0831784	0832070

Діалог із замовниками й партнерами в усьому світі

Німецька компанія Phoenix Contact — лідер світового ринку. Назва нашої промислової групи — це синонім перспективних компонентів, систем і технічних вирішень у галузі електрообладнання, електроніки та засобів промислової автоматизації. Глобальна мережа компанії розташована більш ніж у 100 країнах, а її колектив налічує близько 16 500 співробітників, які працюють безпосередньо поряд з нашими замовниками, що, на нашу думку, дуже важливо.

Широкий асортимент наших інноваційних виробів спрощує для замовників пошук перспективних технічних вирішень для різноманітних застосувань і галузей промисловості. Особливої уваги ми надаємо засобам автоматизації для енергетики, інфраструктурних систем, обробної й машинобудівної промисловості.

Повну інформацію про весь асортимент нашої продукції можна отримати на веб-сайті компанії: phoenixcontact.ua



ТОВ “ФЕНІКС КОНТАКТ”

Електронна пошта: ua-office@phoenixcontact.com
phoenixcontact.ua