



BLUEMARK ID打印系统运用先进的UV LED打印技术，可支持CMYK多色打印。标识打印后即刻具有耐抹擦性能，即打即用。打印机无需预热，噪音低，无污染。



TOPMARK NEO激光打印机可满足高标准的标识打印要求，灵活性高。采用现代激光技术，可轻松制作经久耐用的标识。参数预先设定，无专业激光知识也可轻松打印。



THERMOMARK PRIME内置标识软件，使用独立的电源并配有直观的操作界面，非常适合移动应用。自动识别色带、模板和材料，操作更加便捷。



THERMOMARK CARD 2.0热转印打印机适合卡式标识，可打印端子、导线、电缆和设备的标识，品质卓越、方便易用。



THERMOMARK ROLL 2.0热转印打印机适合打印卷式系列标识，打印内容清晰。




THERMOMARK ROLLMASTER适合于批量打印，有300dpi和600dpi两款打印设备，其中600 dpi分辨率特别适合打印条形码和二维码。



THERMOMARK W2用于连续WMS热缩管的双面打印和穿孔。双面打印确保线缆较好的易读性。热缩套管穿管定位装置保证了操作的简便。



THERMOFOX便携式打印机可在现场快速打印标识。该热转印打印机坚固耐用、使用方便且具备多种功能，可打印多种端子、电缆、导线、设备和系统标识。



PLOTMARK打印机除了可以打印标识条和UniCard材料外，还可以打印片式材料。内置笔架可防止笔变干。只需将绘图仪头换成刻印设备，即可方便快速地将PLOTMARK改装成刻印机。

标识系统

概览
标识系统和标识材料选
型表





标识系统	TOPMARK NEO	BLUEMARK ID BLUEMARK ID COLOR	THERMOMARK CARD 2.0 THERMOMARK PRIME	THERMOMARK ROLL 2.0
------	-------------	----------------------------------	---	---------------------

端子标识

UC...-TM...		第 110页		
UCT...-TM...	第 132页	第 132页	第 132页	
UM...-TM...		第 168页	第 168页	
US-TM...		第 136页	第 136页	
US-TMF...		第 137页	第 137页	
US-TML...		第 138页	第 138页	
ZB...				
ZBF...				
TMT...				第 140页
TML...				第 144页
SK...				第 148页
MM-TML...				
MM-TMT...				

线缆标识

LS-WMTB...	第 189页			
WMTB-AL...		第 192页		
AI-WM...		第 201页		
UC-WMT...		第 202页		
UC-WMTB(A)...		第 204页		
UC-WMC(O)...		第 194页		
UCT-WMT...	第 206页	第 206页	第 206页	
UCT-WMTB(A)...	第 210页	第 210页	第 210页	
UCT-WMCO...	第 209页	第 209页	第 209页	
UCT-WMS...	第 208页	第 208页	第 208页	
US-WMT...		第 212页	第 212页	
US-WMTB...		第 214页	第 214页	
US-WML...		第 215页	第 215页	
WML-RFID/HF...				
WML.../WML HF... /WML-FLAG...				第 217页
WMS... (HF) (预制)				第 224页
WMS... (HF) (卷式热缩套管)				第 226页
WMS... OT-HF (卷式椭圆标识管)				第 228页
EMT...				第 229页
WMT...				第 230页
WMTB...(HF)				第 231页
MM-WMS... + MM-WMS-2...				
MM-WML...				
MM-EMT...				



THERMOMARK
ROLLMASTER 300/600

THERMOMARK W2

THERMOFOX

PLOTMARK

ENGRAVING UNIT

第 110 页

第 116 页
第 126 页

第 140 页
第 144 页
第 148 页

第 49 页
第 49 页

第 202 页
第 204 页
第 194 页

第 217 页
第 224 页
第 226 页
第 228 页
第 229 页
第 230 页
第 231 页

第 226 页
第 228 页

第 44 页
第 45 页
第 46 页

概览

标识系统和标识材料选 型表





标识系统	TOPMARK NEO	BLUEMARK ID BLUEMARK ID COLOR	THERMOMARK CARD 2.0 THERMOMARK PRIME	THERMOMARK ROLL 2.0
------	-------------	----------------------------------	---	---------------------

设备标识

LS-EM...	第 282 页			
EM...AL...		第 296 页		
UC-EM...		第 303 页		
UC-EMP...		第 301 页		
UC-EMLP...(EX)		第 298 页		
UC-EMSP...		第 300 页		
UCT-EM(P)...	第 306 页	第 306 页	第 306 页	
US-EMP...		第 317 页	第 317 页	
US-EMLP...(HA)		第 314 页	第 314 页	
US-EMLSP...		第 320 页	第 320 页	
US-EMSP...		第 319 页	第 319 页	
US-EML...		第 322 页	第 322 页	
US-EMLF...		第 323 页	第 323 页	
EMT...				第 342 页
EML-D				第 324 页
EMLP...				第 328 页
EMLF...				第 332 页
EMLC...				第 333 页
EMLS...				第 339 页
EML-HA...				第 334 页
EML-HT...				第 335 页
EML-ESD...				第 336 页
EML-RM...				第 337 页
GPE...				
BMK...				
BMKL...				
MM-EMLC.../MM-EML.../				
MM-EMLF...				

系统标识

UC-PM(L)P...		第 360 页		
PM(L)P-RFID/...		第 358 页		
US-PML-W...		第 366 页	第 366 页	
US-PML-P...		第 367 页	第 367 页	
US-PML-M...			第 368 页	
US-PML-GHS...		第 371 页	第 371 页	
US-EMLF...		第 323 页	第 323 页	
PML-W....				第 375 页
PML-P...				第 372 页
PML-M...				第 373 页
PML-GHS...				第 374 页
PML-T...				第 378 页
PMM...				第 385 页
MM-EML.../MM-EMLF...				



ENGRAVING UNIT

				第 303页	
				第 301页	
				第 298页	
				第 300页	
	第 342页 第 324页				
	第 328页				第 328页
	第 332页				
	第 333页				
	第 339页				
	第 334页				
	第 335页				
	第 336页				
	第 337页				
				第 346页	第 346页
				第 345页	
				第 344页	
			第 47页		
			第 48页		
	第 375页 第 372页				
	第 373页				
	第 374页				
	第 378页				
	第 385页				
			第 47页		

TOPMARK NEO激光打印机，配备吸尘装置

新产品



激光打印



- TOPMARK NEO支持 PROJECT complete规划和标识软件，简单易用，打印速度快。即使是不具备专业激光知识的人员，也能轻松操作。
- 支持材料广泛：不锈钢、铝质、ABS、聚丙烯酸和聚碳酸酯等
 - 激光功率能兼容所有的材料
 - UCT板卡和LS材料自动识别功能，实现快速高效标识
 - 无需连接电脑，激光打印机可通过彩色触摸显示屏操作
 - 激光雕刻、淬火及碳化技术，满足恶劣环境应用需求

技术数据		
尺寸	宽度	长度
	580	485
一般参数	高度	
温度范围	615	
打印技术	5 ... 35	
激光系统	直接激光标识	
激光等级	掺镱光纤激光，脉冲，1064 nm	
接口	激光等级1，符合EN 60825-1标准	
电源	以太网10/100 Mbps，动态IP/RS-232/USB主机，可用于U盘	
重量	100 ... 240	
操作系统	47	
功耗	-	
CW激光功率（连续波）	250	
	20	
订货数据		
型号	订货号	件/包
TOPMARK NEO	1012015	1
TOPMARK NEO SET	1012018	1
附件		
吸尘装置，100 V ... 240 V，含过滤设备、吸管、缝隙式喷嘴组套、E型和F型电源电缆、D-SUB电缆和操作指南		
前置过滤器，备件	TMN-EXTRACTION	1012102
HEPA过滤器，用于更换	TMN-PRE FILTER	1012100
活性炭过滤器，用于替换	TOPMARK NEO HEPA FILTER	0803305
吸管，用于替换，长度：2.5 m	TOPMARK NEO CARBON FILTER	0803306
清洁喷嘴，用于插到抽取装置的吸管上。	TMN-EXTRACTION HOSE	1012101
适配板，用于安装LS材料，用于TOPMARK NEO打印机	TOPMARK NEO CLEANING NOZZLE	0803310
携带手柄，用于便利地携带激光打印机	TMN-ADAPTER PLATE-LS	1012104
旁路插头，D-SUB插头，25针，用于模拟吸尘装置	TMN-HANDLE SET	1012105
	TMN-BP	1012081



BLUEMARK ID打印系统



UV LED技术

BLUEMARK ID打印机可打印的材料广泛。BLUEMARK ID打印机支持单色打印，此外BLUEMARK ID COLOR打印机支持CMYK彩色打印。两种打印机均具有以下特性：

- 操作直观，可通过7"彩色触摸屏编辑打印
- 支持批量进料，每小时最多可处理15000多个标签
- 批量进料或手工进料，应用灵活，可支持UC/UCT板式标识、金属标签和US卡式标识
- 支持的标识材料多达1300多种

尺寸	
一般参数	[mm]
温度范围	[°C]
打印技术	
体积	
承压能力	
接口	
电源	[V]
重量	[kg]
操作系统	
功耗	[W]
CW激光功率（连续波）	[W]

描述	颜色
彩色打印机采用无溶剂油墨UV LED技术，集成有“MARKING System App”标识软件，7"彩色触摸屏，包含电源线、USB线，可打印US卡式标识、UC、UCT和UM系列标识，以及金属标识。	
单色打印机采用无溶剂油墨UV LED技术，集成有“MARKING System App”标识软件，7"彩色触摸屏，包含电源线、USB线、用户手册、标识及规划软件，可打印US卡式标识、UC、UCT和UM系列标识，以及金属标识	

可安装最多20张UniCard标识纸 可安装最多40张UniCard标识纸 适配板用于BLUEMARK ID打印机，用于安装US材料
装运箱，铝制边框，用于打印机及其附件
UV油墨，备件，23 ml，颜色： 黑色 青色 洋红色 黄色
占位墨盒用于运输，颜色： 黑色 青色 洋红色 黄色
清洁墨盒，用于替换
原始包装用于运输



技术数据		
宽度	长度	高度
523	675	340
5 ... 35		
喷墨打印		
23 ml		
-		
以太网10/100 Mbps / 1x USB 2.0 Device, 1x USB 2.0 Host		
100 ... 240		
21		
MS Windows 7 (32/64-bit), MS Windows 8 (32/64-bit), MS Windows 8.1 (32/64-bit), MS Windows 10 (32/64-bit)		

订货数据		
颜色型号	订货号	件/包
BLUEMARK ID COLOR	1002329	1
BLUEMARK ID	1003334	1

附件		
BM ID-MAG20	1044356	1
BM ID-MAG40	1044357	1
BM ID-ADAPTER PLATE-US	1044355	1
BM ID CASE	1049953	1
BM ID-CARTR. BK	1044345	1
BM ID-CARTR. CY	1044346	1
BM ID-CARTR. MA	1044347	1
BM ID-CARTR. YE	1044348	1
BM ID-DUMMY CARTR. BK	1044351	1
BM ID-DUMMY CARTR. CY	1044352	1
BM ID-DUMMY CARTR. MA	1044353	1
BM ID-DUMMY CARTR. YE	1044354	1
BM ID-CLEANING CARTR.	1044350	1
BM ID-CARDBOARD BOX	1044361	1

THERMOMARK PRIME



热转印

- THERMOMARK PRIME热转印打印机支持移动式和固定式打印
- 内置MARKING system App软件，可现场创建打印数据
- 配备7"彩色触屏，操作便捷直观
- 电池组可更换，充满电之后可连续工作数小时
- 与CLIP PROJECT配合使用，可轻松处理大型打印项目
- 用于打印UCT、US和UM系列标识

说明：
关于色带的详情，请访问phoenixcontact.net/products上的网上商城。

尺寸	
一般参数	[mm]
温度范围	[°C]
打印分辨率	[dpi]
最大打印宽度	[mm]
接口	
电源	[V]
重量	[kg]
操作系统	
描述	
颜色	
适合移动或固定使用的热转印打印机，预装"MARKING SYSTEM APP"软件，7"彩色触屏，电池组可更换，可与CLIP PROJECT规划软件配合使用。	
用于打印UCT、US和UM系列标识	灰色
电池组充电器，通过THERMOMARK PRIME标准电源或12 V/24V充电线缆供电	
充电器备用充电线缆，连接12 V电压时适用	
备用电池组，(NIMH) 18 V DC, 2.1 Ah	
电池舱盖板，用于关闭打印机上的电池舱	
备用电源，输入电压：100 V AC ... 240 V AC / 1.5 A / 50 Hz ... 60 Hz，输出电压：24 V DC / 4.16 A	
手提箱，用于THERMOMARK PRIME (5148888)，未装配的材料和配件	
背包，用于THERMOMARK PRIME (5148888)和THERMOFOX (0803984)，未装配的材料和附件	
铝制装运箱，用于THERMOMARK PRIME (5148888)，未装配的材料和附件	
色带盒，用于THERMOMARK PRIME，颜色：黑色，长度：70 m，宽度：110 mm	黑色
色带盒，用于THERMOMARK PRIME，颜色：白色，长度：60 m，宽度：110 mm	白色



内置标识软件的移动式热转印打印机

技术数据		
宽度	长度	高度
380	292	122
5 ... 35		
300 dpi		
104		
以太网10/100 Mbps / USB 2.0		
100 ... 240 / 50 Hz ... 60 Hz		
6		
MS Windows Vista、MS Windows 7 (32/64-bit)、MS Windows 8 (32/64-bit)、MS Windows 8.1 (32/64-bit)、MS Windows 10 (32/64-bit)、Server 2008、Server 2008 R2、Server 2012、Server 2012 R2		
订货数据		
型号	订货号	件/包
THERMOMARK PRIME	5148888	1
附件		
TMP/CHARGER	0803670	1
TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12V	0803671	1
TMP/ACCU	0803668	1
TMP/ACCU COVER	0803669	1
TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V	0803672	1
TMP BAG	0803674	1
MOBILE BACKPACK	0803717	1
TMP CASE	0803675	1
TMP-RIBBON 110 BK 100	0803374	1
TMP-RIBBON 110 WH 100	0803376	1

THERMOMARK CARD 2.0热转印打印机，用于板式和卡式材料



- THERMOMARK CARD 2.0支持板式标识，可对电缆、设备和系统进行标识
- 适用所有的 UniCard (UCT) 和 UniSheet (US)材料
- 热转移打印技术安全可靠，免维护
- 快速打印，一板UniCard标识仅需8秒
- 配备彩色触屏，操作便捷直观
- USB和以太网连接
- 使用CLIP PROJECT软件操控简便



热转印打印机，用于板式和卡式系列标识

		技术数据		
尺寸		宽度	长度	高度
		380	320	189
一般参数				
温度范围	[°C]	5 ... 35		
打印分辨率	[dpi]	300dpi		
最大打印宽度	[mm]	104		
接口		以太网10/100 Mbps / USB 2.0		
电源	[V]	-		
重量	[kg]	6		
操作系统		MS Windows Vista、MS Windows 7 (32/64-bit)、MS Windows 8 (32/64-bit)、MS Windows 8.1 (32/64-bit)、MS Windows 10 (32/64-bit)、Server 2008、Server 2008 R2、Server 2012、Server 2012 R2		

订货数据		
型号	订货号	件/包
THERMOMARK CARD 2.0	1085267	1
附件		
TL CASE	0800613	1
TL CASE TROLLY	0803337	1
CLEANING STICK	5146697	5
THERMOMARK-RIBBON 110-TC	0801371	1
TM-RIBBON 110-TC/TR WH	1014402	1
TM-RIBBON 110 WH 100	0804661	1

描述		颜色
用于卡式材料的热转印打印机，包括电源线、USB线、用户手册、UCT-TM模板、US模板、一盒UCT-TM 6端子标识、一盒US-EMLP(85,6x54)设备标识、一卷测试色带（50m）		
运输箱		
推车，用于装运箱TL-CASE		
清洁棒		
色带，用于THERMOMARK CARD ...，颜色：黑色，长度：300 m，宽度：110 mm		
色带，用于卷式材料打印机和THERMOMARK CARD，颜色：白色，长度：240 m，宽度：110 mm		
色带，用于卷式材料打印机和THERMOMARK CARD，颜色：白色，长度：60 m，宽度：110 mm		

用于THERMOMARK CARD和
THERMOMARK PRIME的模板



热转印



适用于UniCard系列标识的模板

- 模板，用于UniSheet和UniCard材料
- 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料
- 未完全使用的标识条仍然可被标记
- THERMOMARK PRIME可通过模板侧面的条形码识别模板，从而避免选错模板而造成打印错误

描述
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装UCT-TM...., UCT1(U)-TM...., UCT5-TM...., UCT-EM (5x10)、UCT-EM (6x10)
可安装UCT-TMF...
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装UCT-WMS...
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装UCT1-TMF...
可安装UCT2-TM ...
可安装UCT3-TM ...
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装UCT-WMT...和UCT-EM (7 x 10)
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装UCT-EM (20x7)、UCT-EM (17,5x8)
可安装UCT-EM (12x3,3)、UCT-EM (12x6)
可安装UCT-EM (30X5)
可安装UCT-EM (17 x 10)
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装UCT-EM (10 x 8)
可安装UCT-EM (10 x 5)
可安装UCT-EM (17x8)、UCT-EM (21x8)
可安装UCT-EM (20 x 9)
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装UCT-EM (17 x 9)
可安装UCT-EM (18 x 8)
可安装UCT-EM (17,5 x 7,5)
可安装UCT-EM (15 x 10)
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装UCT-EM (10 x 7), UCT-WMTB (29 x 8)
可安装UCT-EM (20 x 8)
可安装UCT-EM (17,5 x 9)
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装UCT6M-TM ...
可安装UCT6R-TM ...

订货数据		
型号	订货号	件/包
TMP-UCT-MAG1	0803342	1
TMP-UCT-MAG2	0803343	1
TMP-UCT-MAG3	0803344	1
TMP-UCT-MAG4	0803345	1
TMP-UCT-MAG5	0803347	1
TMP-UCT-MAG6	0803348	1
TMP-UCT-MAG7	0803349	1
TMP-UCT-MAG8	0803350	1
TMP-UCT-MAG9	0803351	1
TMP-UCT-MAG10	0803352	1
TMP-UCT-MAG11	0803353	1
TMP-UCT-MAG12	0803354	1
TMP-UCT-MAG13	0803355	1
TMP-UCT-MAG14	0803356	1
TMP-UCT-MAG15	0803357	1
TMP-UCT-MAG16	0803358	1
TMP-UCT-MAG17	0803360	1
TMP-UCT-MAG18	0803361	1
TMP-UCT-MAG19	0803363	1
TMP-UCT-MAG20	0803364	1
TMP-UCT-MAG21	0803365	1
TMP-UCT-MAG22	0803366	1
TMP-UCT-MAG23	0803367	1
TMP-UCT-MAG24	0803368	1

用于THERMOMARK CARD和
THERMOMARK PRIME的模板



热转印



适用于UniCard系列标识的模板

- 模板，用于UniSheet和UniCard材料
- 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料
- 未完全使用的标识条仍然可被标记
- THERMOMARK PRIME可通过模板侧面的条形码识别模板，从而避免选错模板而造成打印错误

订货数据			
描述	型号	订货号	件/包
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME 可安装UCT-WMCO ... (12 x 4)	TMP-UCT-MAG25	0803369	1
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME 可安装UCT-EMP ...	TMP-UCT-MAG26	0803370	1
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME 可安装UCT-WMTBA (25 x 6), UCT-WMTBA (29 x 8), UCT-WMTBA (40 x 17)	TMP-UCT-MAG27	0803371	1
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME 可安装UCT-WMCO ... (18 x 4)	TMP-UCT-MAG28	0803372	1
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME 可安装UCT-WMCO ... (23 x X)	TMP-UCT-MAG29	0803373	1
可安装UCT-EM (12 x 7) 可安装UCT-EMNP (12,5x6)、UCT-EMP (35x9)	TMP-UCT-MAG30 TMP-UCT-MAG31	0804461 1025505	1 1
可安装UCT4-EM(L)P... 可安装UCT-EM (12x8)P..	TMP-UCT-MAG32 TMP-UCT-MAG33	1082129 1082130	1 1

标识系统

用于THERMOMARK CARD和
THERMOMARK PRIME的模板



热转印



UniSheet系列标识模板

- 模板，用于UniSheet和UniCard材料
- 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料
- 未完全使用的标识条仍然可被标记
- THERMOMARK PRIME可通过模板侧面的条形码识别模板，从而避免选错模板而造成打印错误

描述
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装所有US材料

订货数据		
型号	订货号	件/包
TMP-US-MAG1	0803341	1

用于THERMOMARK CARD和
THERMOMARK PRIME的模板



热转印



适用于UM系列标识的模板

- 模板，用于UM标识材料
- 一个模板最多可安装4个双排标识条
- 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料
- 未完全使用的标识条仍然可被标记

订货数据			
描述	型号	订货号	件/包
模板，用于THERMOMARK CARD ...和THERMOMARK PRIME 可安装UM1-TM ..., UM5-TM...	TMP-UM-MAG1	0831200	1
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME 可安装UM1-TMF ...	TMP-UM-MAG3	0831202	1
模板，用于THERMOMARK CARD ...和THERMOMARK PRIME 可安装UM1U-TM ...	TMP-UM-MAG4	0831203	1
模板，用于THERMOMARK CARD ...和THERMOMARK PRIME 可安装UM2-TM...	TMP-UM-MAG5	0803328	1
模板，用于THERMOMARK CARD ...和THERMOMARK PRIME 可安装UM3-TM...	TMP-UM-MAG6	0803329	1
模板，用于THERMOMARK CARD ...和THERMOMARK PRIME 可安装UM6M-TM...	TMP-UM-MAG7	0803330	1
模板，用于THERMOMARK CARD ...和THERMOMARK PRIME 可安装UM6R-TM...	TMP-UM-MAG8	0803331	1
模板，用于THERMOMARK CARD ...和THERMOMARK PRIME 可安装UM8-TM...	TMP-UM-MAG9	0803332	1
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME 可安装UM7-TM (5x10)和UM7-TM (6x10)	TMP-UM-MAG10	0803334	1
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME 可安装UM7-TM (8x10)	TMP-UM-MAG11	0803681	1

标识系统

THERMOMARK ROLL 2.0热转印打印机，用于打印卷式系列标识



热转印



热转印打印机，用于打印卷式系列标识

- THERMOMARK ROLL 2.0可以打印卷式系列标识，用于对端子、导线、电缆和设备进行标记
 - 适用于所有的标签、热缩套管和椭圆标识管
 - 热转印打印技术，即打即用
 - 高质量、快速标识
 - 触摸屏操作简便
 - USB和以太网连接
 - 使用CLIP PROJECT软件，操控简便
- 切割或穿孔十分简便
- 可以对连续的卷式标识进行切割和穿孔

尺寸		技术参数		
[mm]		宽度	长度	高度
		253	320	189
一般参数				
温度范围		[°C]	10 ... 35	
打印分辨率		[dpi]	300 dpi	
最大打印宽度		[mm]	105	
最大打印长度		[mm]	1000	
接口		以太网10/100 Mbps / USB 2.0 / RS-232		
电源		[V]	-	
重量		[kg]	-	
操作系统		MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64-bit), MS Windows 8 (32/64-bit), MS Windows 8.1 (32/64-bit), MS Windows 10 (32/64-bit), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2		
描述		订货数据		
卷式热转印打印机，卷式热转印打印机，包含电源线、USB线、用户手册、一卷EML(20*8)标识、一卷测试色带 (50m)		型号	订货号	件/包
		THERMOMARK ROLL 2.0	1085260	1
附件				
切刀，可更换，用于将连续标识精确地切割成所需的长度		THERMOMARK ROLL-CUTTER	5146422	1
切刀，可更换，用于对连续标识进行预穿孔切割		THERMOMARK ROLL-CUTTER/P	5146435	1
外部支架，适用卷直径为150 mm至400 mm		THERMOMARK ROLL-ERH	5146448	1
标准加压辊		TR-PRESSURE ROLLER STANDARD	0801802	1
加压辊，用于卷式热缩套管		TR-PRESSURE ROLLER DR4-50	0801800	1
运输箱		TL CASE	0800613	1
推车，用于装运箱TL-CASE		TL CASE TROLLEY	0803337	1
清洁棒		CLEANING STICK	5146697	5
用于卷式材料打印机的色带，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm		THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
黑色色带，用于卷式材料打印机和THERMOMARK CARD，颜色：白色，长度：60 m，宽度：110 mm		TM-RIBBON 110 WH 100	0804661	1
白色用于卷式材料打印机的色带，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm		THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF	5148007	1
黑色用于卷式材料打印机的色带，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm		THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU	0801358	1



THERMOMARK ROLLMASTER, 用于
打印卷式系列标识

热转印

THERMOMARK ROLLMASTER 300和THERMOMARK ROLLMASTER 600新型热转印打印机具有如下优势：

- 高速打印
- 打印分辨率为300 dpi
- 适合卷式材料的大批量打印
- 配备彩色触屏，操作便捷直观
- 可打印卷式系列标识，比如热缩套管
- 打印内容抗腐蚀、耐刮擦，通过多种实验室标准测试
- 可以对连续的卷式标识进行切割和穿孔

说明：

关于色带的详情，请访问phoenixcontact.net/products上的网上商城。



热转印打印机，用于打印卷式系列标识



技术数据

尺寸	宽度	长度	高度
[mm]	380	460	288
一般参数			
温度范围	[°C]	10 ... 40	
打印分辨率	[dpi]	300 dpi	
最大打印宽度	[mm]	105	
最大打印长度	[mm]	2000	
接口		以太网10/100 Mbps / USB 2.0 / RS-232	
电源	[V]	100 ... 240 / 50 Hz ... 60 Hz	
重量	[kg]	10	
操作系统		MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64-bit), MS Windows 8 (32/64-bit), MS Windows 8.1 (32/64-bit), MS Windows 10 (32/64-bit), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2	

订货数据

型号	订货号	件/包
THERMOMARK ROLLMASTER 300	0804501	1
THERMOMARK ROLLMASTER 600	0804663	1

附件

切割设备，适用于THERMOMARK ROLLMASTER 300和THERMOMARK ROLLMASTER 600	THERMOMARK ROLLMASTER-CUTTER	0804502	1
穿孔设备，适用于THERMOMARK ROLLMASTER 300和THERMOMARK ROLLMASTER 600	THERMOMARK ROLLMASTER-CUTTER/P	0804503	1
适配螺钉，以便使用现有切刀THERMOMARK X1.2 CUTTER和THERMOMARK X1.2 CUTTER/P	TRM-ADAPTER SCREW	0804653	1
外部支架，适用卷直径为150 mm至400 mm	THERMOMARK ROLL-ERH	5146448	1
标准加压辊	TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD	0804655	1
加压辊，用于卷式热缩套管运输箱	TRM-PRESSURE ROLLER 4-50	0804656	1
清洁棒	THERMOMARK ROLLMASTER-CASE	0804643	1
用于卷式材料打印机的色带，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm	CLEANING STICK	5146697	5
色带，用于卷式材料打印机和THERMOMARK CARD，颜色：白色，长度：60 m，宽度：110 mm	THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
	TM-RIBBON 110 WH 100	0804661	1

标识系统

THERMOMARK W2热转印打印机，用于打印连续热缩管和连续椭圆标记管。



热转印



热转印打印机，用于打印连续热缩管

- THERMOMARK W2，可打印连续的WMS热缩管和椭圆管，并支持穿孔及双面打印
- 可双面打印
 - 常规热缩套管无需外部支架即可直接插入设备，RL和RXL加大款卷式热缩套管需要外部支架
 - 热缩套管穿管定位装置保证了操作的简便
 - 配合PROJECT complet软件，可根据要求编辑内容和设置长度
 - 根据不同热缩套管选择相应的色带，确保内容清晰可读
 - 打印好的标记条可以方便快速的沿着穿孔处撕开

尺寸	
一般参数	[mm]
温度范围	[°C]
打印分辨率	[dpi]
最大打印宽度	[mm]
最大打印长度	[mm]
接口	
电源	[V]
重量	[kg]
操作系统	

描述	颜色
卷式热转印打印机，300 dpi，专用于双面打印热缩套管，包含打孔切割器、电源线、USB线、用户手册	
	灰色

外部支架，适用卷直径为150 mm至400 mm	
用于卷式材料打印机的色带，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm	黑色 白色
色带，用于卷式材料打印机颜色：黑色，长：300 m，宽：64 mm	黑色 白色
用于卷式材料打印机的色带，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm	黑色
色带，用于卷式材料打印机颜色：黑色，长：300 m，宽：25 mm	黑色
色带，用于卷式材料打印机颜色：黑色，长：300 m，宽：64 mm	黑色
色带，用于卷式材料打印机颜色：黑色，长：300 m，宽：64 mm	黑色 白色
色带，用于卷式材料打印机颜色：黑色，长：300 m，宽：25 mm	黑色

ERC

技术数据		
宽度	长度	高度
780	554	405
10 ... 35		
300 dpi		
105.6		
1000		
串行 (RS-232) / USB 2.0 / 以太网10/100 Mbps		
100 ... 240 / 50 Hz ... 60 Hz		
21		
MS Windows Vista、MS Windows 7 (32/64-bit)、MS Windows 8 (32/64-bit)、MS Windows 8.1 (32/64-bit)、MS Windows 10 (32/64-bit)、Server 2008、Server 2008 R2、Server 2012、Server 2012 R2		

订货数据		
型号	订货号	件/包
THERMOMARK W2	5146147	1

附件		
THERMOMARK ROLL-ERH	5146448	1
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH	0801358 0801359	1 1
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH	0801360 0801361	1 1
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF	5148007	1
THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU	0803390	1
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSE	5145724	1
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH	0801360 0801361	1 1
TM-RIBBON 25 BK 102	1053499	1



THERMOFOX



- 便携式热转印打印机，用于卷式系列标识
- 热转印打印技术，即打即用
- 可打印自黏式、非自黏式标识和热缩套管
- THERMOFOX用于打印卷式系列标识，内含卷式标识和色带。
- 操作界面简单直观
- 内含8种不同的条形码和300多个符号
- 也可使用CLIP PROJECT软件进行规划



热转印



移动式热转印打印机，用于卷式系列标识

尺寸	
一般参数	[mm]
温度范围	[°C]
打印分辨率	[dpi]
最大打印宽度	[mm]
接口	
电源	[V]
重量	[kg]
操作系统	

描述	颜色
便携式热转印打印机，用于卷式系列标识	
中文版	
俄文版	
便携式热转印打印机，用于卷式系列标识。包括4种不同的充电插头、电池、USB线、MM-EMLF(EX18)WH/BK和EMLC(Ex18)WH/BK卷式标识，硬壳箱包装	
中文版	
俄文版	

硬壳箱 用于存放THERMOFOX打印机和配件
肩包 用于存放THERMOFOX打印机和配件
皮带夹
磁性支架 用于将THERMOFOX打印机安装到金属表面上，例如控制柜上
可充电电池 用于THERMOFOX打印机的移动操作
电源 用于THERMOFOX打印机的固定操作
充电托盘 用于电池（THERMOFOX/ACCU）充电



技术数据		
宽度	长度	高度
98	230	69
5 ... 40		
203 dpi		
24		
USB		
100 ... 240 / 50 Hz ... 60 Hz		
656		
MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10		

订货数据		
型号	订货号	件/包
THERMOFOX	0803984	1
THERMOFOX CN	0803985	1
THERMOFOX RU	1037760	1
THERMOFOX SET	0803986	1
THERMOFOX SET CN	0803987	1
THERMOFOX SET RU	1037743	1

附件		
THERMOFOX/CASE	0805002	1
THERMOFOX/BAG	0805003	1
THERMOFOX/BELT CLIP	0805004	1
THERMOFOX/MAGNET HOLDER	0805008	1
THERMOFOX/ACCU	0805009	1
THERMOFOX/ADAPTER	0805010	1
THERMOFOX/CHARGER	0805012	1



热转印



安装方式：滑插式

- MM-WMS... 和 MM-WMS 2...热缩套管
可在打印后再热收缩
- MM-WML...用于线缆标识
- 标识和色带更换方便

一般参数		技术数据		
可使用的打印机		THERMOFOX		
标识材料		聚烯烃		
温度范围	[°C]	-55 ... 135		
耐擦性		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
成分		无硅、卤素及镉		
收缩率		3:1		
		订货数据		
描述	颜色	型号	订货号	件/包
热缩套管，卷式，可通过THERMOFOX打印				
导线直径1.0 - 3.2 mm	白色	MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK	0803923	1
导线直径1.6 - 4.8 mm	白色	MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK	0803924	1
导线直径2.1 - 6.4 mm	白色	MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK	0803925	1
导线直径3.2 - 9.5 mm	白色	MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK	0803926	1
热缩套管，卷式，可通过THERMOFOX打印				
导线直径1.6 - 3.2 mm	白色			
导线直径2.4 - 4.8 mm	白色			
导线直径3.2 - 6.4 mm	白色			
导线直径4.8 - 9.5 mm	白色			
电缆标识，卷式，可通过THERMOFOX打印				
直径最大为3 mm	白色			
直径最大为5 mm	白色			



安装方式：滑插式



安装方式：自黏式

技术数据
THERMOFOX 聚烯烃 -55 ... 135 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 无硅、卤素及镉 2:1

技术数据
THERMOFOX 乙烯基聚合纤维 -40 ... 80 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 无硅、卤素及镉 -

订货数据		
型号	订货号	件/包
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK	0803927	1
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK	0803928	1
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK	0803929	1
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK	0803930	1

订货数据		
型号	订货号	件/包
MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK	0803931	1
MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK	0803932	1

卷式标识，可使用THERMOFOX打印



- 连续插入式标识条
- MM-EMT...适用于安装在KMK线缆标识支架和PATO/PATG标识套管内
- 标识和色带更换方便



热转印



安装方式：插入式

可使用的打印方法
标识材料
温度范围
耐擦性
成分

[°C]

技术数据		
THERMOFOX		
聚酯		
-5 ... 49		
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
无硅、卤素及锡		
订货数据		
型号	订货号	件/包
MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK	0803963	1
MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK	0803965	1
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK	0803966	1
MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK	0803967	1
MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK	0803968	1
MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK	0803969	1

描述	颜色
插入式标签，卷式，可通过THERMOFOX打印	
标识范围：连续 x 6 mm	白色
标识范围：连续 x 8 mm	白色
标识范围：连续 x 15 mm	白色
标识范围：连续 x 17 mm	白色
标识范围：连续 x 18 mm	白色
标识范围：连续 x 23 mm	白色

卷式标识，可使用THERMOFOX打印

- 提供连续式MM-EMLC...和MM-EML...
自黏式设备标识
- MM-EMLC...自黏式高柔性标识
- 标识和色带更换方便



安装方式：自黏式



安装方式：自黏式

可使用的打印方法
标识材料
温度范围
耐擦性
成分

[°C]

技术数据		
THERMOFOX		
PA		
0 ... 80		
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
无硅、卤素及镉		

订货数据		
型号	订货号	件/包
MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK	0803933	1
MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK	0803934	1
MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK	0803936	1

技术数据		
THERMOFOX		
聚酯		
-40 ... 149		
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
无硅、卤素及镉		

订货数据		
型号	订货号	件/包
MM-EML (EX10)R C1 WH/BK	0803970	1
MM-EML (EX10)R C1 SR/BK	0803974	1
MM-EML (EX12)R C1 WH/BK	0803971	1
MM-EML (EX12)R C1 SR/BK	0803975	1
MM-EML (EX18)R C1 WH/BK	0803972	1
MM-EML (EX18)R C1 SR/BK	0803976	1
MM-EML (EX24)R C1 WH/BK	0803973	1
MM-EML (EX24)R C1 SR/BK	0803978	1

描述	颜色
卷式标识，可通过THERMOFOX打印，安装方式：自黏式，标识范围：连续 x 10 mm	白色 银色
卷式标识，可通过THERMOFOX打印，安装方式：自黏式，标识范围：连续 x 12 mm	白色 银色
卷式标识，可通过THERMOFOX打印，安装方式：自黏式，标识范围：连续 x 18 mm	白色 银色
卷式标识，可通过THERMOFOX打印，安装方式：自黏式，标识范围：连续 x 24 mm	白色 银色



- MM-EMLF...材料适用于多种场合的设备标识
- 6种标识颜色
- 标识和色带更换方便



热转印



安装方式：自黏式

可使用的打印方法	
标识材料	乙烯基聚合纤维
温度范围	-20 ... 75
耐擦性	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
成分	无硅、卤素及锡

技术数据		
THERMOFOX		
乙烯基聚合纤维		
-20 ... 75		
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
无硅、卤素及锡		

描述	颜色
标签，高弹性，卷式，可通过THERMOFOX打印，标识范围：连续 x 10 mm	蓝色
	绿色
	橙色
	红色
	白色
	黄色
标签，高弹性，卷式，可通过THERMOFOX打印，标识范围：连续 x 12 mm	蓝色
	绿色
	橙色
	红色
	白色
	黄色
标签，高弹性，卷式，可通过THERMOFOX打印，标识范围：连续 x 18 mm	蓝色
	绿色
	橙色
	红色
	白色
	黄色
标签，高弹性，卷式，可通过THERMOFOX打印，标识范围：连续 x 24 mm	蓝色
	绿色
	橙色
	红色
	白色
	黄色

订货数据		
型号	订货号	件/包
MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH	0803945	1
MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH	0803950	1
MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK	0803955	1
MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH	0803959	1
MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK	0803937	1
MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK	0803941	1
MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH	0803946	1
MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH	0803952	1
MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK	0803956	1
MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH	0803960	1
MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK	0803938	1
MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK	0803942	1
MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH	0803947	1
MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH	0803953	1
MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK	0803957	1
MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH	0803961	1
MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK	0803939	1
MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK	0803943	1
MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH	0803949	1
MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH	0803954	1
MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK	0803958	1
MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH	0803962	1
MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK	0803940	1
MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK	0803944	1

卷式标识，可使用THERMOFOX打印

- 自黏式MM-TML...连续卷式标识适用于端子标识
- 非自黏式MM-TMT...连续标识条，可卡接到菲尼克斯电气端子的标记槽内
- 标识和色带更换方便




安装方式：自黏式




安装方式：卡接式

		技术数据			技术数据		
可使用的打印方法		THERMOFOX			THERMOFOX		
标识材料		聚酯			聚酯		
温度范围		-40 ... 150			-5 ... 49		
耐擦性		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)			DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
成分		无硅、卤素及镉			无硅、卤素及镉		
		订货数据			订货数据		
描述	颜色	型号	订货号	件/包	型号	订货号	件/包
标签，卷式，可用THERMOFOX打印							
标识范围：连续 x 4.2 mm	透明	MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK	0803979	1	MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK	0803982	1
标识范围：连续 x 6.35 mm	白色						
标识范围：连续 x 9.5 mm	透明	MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK	0803981	1	MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK	0803983	1
标识范围：连续 x 9.5 mm	白色						




绘图仪



标记绘图仪

- 长时间不用时，绘图笔可以安全地存储在笔架中
- 绘图笔自动拆下并妥善保存
- PLOTMARK笔架防止绘图笔变干
- 自动标记准备功能确保从第一个字母开始就能达到较好的标记效果
- 绘图仪通过CLIP PROJECT软件控制
- 绘图仪可以通过并行接口或USB接口简单迅速的与计算机相连接
- 仅需操作几个按钮即可轻松控制

尺寸		技术数据		
		宽度	长度	高度
		480	690	155
一般参数				
标识区域大小	[mm]	422 x 305 mm		
最大材料高度	[mm]	10.5		
最快打印速度	[m/s]	0.04		
接口		USB 2.0 / -		
输入电压/频率	[V]	100 ... 240 / 50 Hz ... 60 Hz		
重量	[kg]	8		
操作系统		MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10		
描述		订货数据		
		型号	订货号	件/包
平板绘图仪式打印机，包括电源、连接电缆（Centronics和USB）、CMS-PEN 0,25绘图笔、手册、CLIP PROJECT规划和标识软件		PLOTMARK	0804499	1
笔架密封套件，4个用于PLOTMARK笔架的备用密封件和10个笔头擦拭板，包括安装工具		附件		
		CMS-P1-PENDEPOT	5144835	1
笔头擦拭板，用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK笔架		CMS-P1-PREPLATES	5145135	1
模板和绘图笔		见页 52		




ENGRAVING UNIT



- 对受到高机械应力和化学影响的设备和元件来说，刻印单元是理想的标记解决方案
- 只需要将绘图仪头换成刻印装置，即可方便快速地将PLOTMARK绘图仪改装成刻印机
- 不同直径（0.2 ... 1.0 mm）的刻印用凿子作为附件，可以调节线条的粗细
- 众多预装的印刻材料对其作出了补充，见页码 346.
- 当与CMS-P1-M/GPE ENGRAVING绘图仪模板配合使用时，可将材料固定在适当的位置，不会滑动




刻印



刻印单元

尺寸		技术数据		
		宽度	长度	高度
		250	350	
一般参数				
电源		110 ... 240 / 50 Hz ... 60 Hz		
重量		8		
速度范围		5000 ... 50000		
弹性卡盘		3		
功耗		150		
描述		订货数据		
刻印单元，用于PLOTMARK，包括操作指南（英语/德语）、数据光盘以及刻印用凿子		型号	订货号	件/包
		ENGRAVING UNIT	0804500	1
附件				
刻印用凿子，点角为15°		P1 GRAVER 0.2	5145478	1
尖顶直径0.2 mm		P1 GRAVER 0.3	5145481	1
尖顶直径0.3 mm		P1 GRAVER 0.5	5145504	1
尖顶直径 0.5 mm		P1 GRAVER 0.7	5145517	1
尖顶直径 0.7 mm		P1 GRAVER 1.0	5145520	1
尖顶直径 1.0 mm		P1 ENGRAVING VC BAG	5145559	1
真空吸尘器袋，5个可更换备用袋		CMS-P1-M/GPE ENGRAVING	5145711	1
用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK的模板，用于刻印EMPL...和GPE...材料				
- 1张GPE标识卡				






- 模板，用于标记适配于绘图仪模板的标识
- 未完全使用的标识条仍然可被标记
- 可局部标记
- 提供各种不同尺寸的模板，可充分利用绘图仪
- 关于确定合适的模板，如需帮助，请联系我们



用于标记绘图仪的模板

订货数据				
描述	颜色	型号	订货号	件/包
模板，用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK，可安装UC-TM ..., UC-TMN ..., UC3-TM ..., UC-WMC 1,9..., UC-WMC 3,1..., UC-WMTBA ..., UC-EM (17,5x9), UC-EM (18x8), UC-EM (21x8)				
	灰色	P1 UC-MAG 1	5146079	1
可安装UC-WMC 4,4...	灰色	P1 UC-MAG 2	5146082	1
可安装UC-WMC 5,6..., UC-WMC 7,5...	灰色	P1 UC-MAG 3	5146095	1
可安装UC-TMF ..., UC1-TMF ..., UC2F-TM..., UC-WMT ...	灰色	P1 UC-MAG 4	5146105	1
可安装UC1-TM ..., UC1U-TM ..., UC2-TM...	灰色	P1 UC-MAG 5	5146118	1
可安装：UC-EM..., UC-EMP..., UC-EMPL..., UC-EMSP... 和UC-WMTB...	灰色	P1 UC-MAG 6	5146121	1
可安装：UC-WMCO ...	灰色	P1 UC-MAG 7	5146568	1
塑料模板，用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK，可安装： - 22张快速标识条				
- 26个扁平式快速标识条或ZBN标识条				
2张快速标识条		CMS-P1-M/ZB	5144699	1
- 3张扁平式快速标识条		CMS-P1-M/ZBF	5144709	1
- 22张设备用快速标识条		CMS-P1-M/ZBM	5144660	1
- 4至6张PABA标识条		CMS-P1-M/ZBFM	5144686	1
- 30位ZB标识条		CMS-P1-M/SS-ZB	5144712	1
- 1张GPE标识卡		CMS-P1-M/PAB	5144741	1
- 20条LBHZ导线标识		CMS-P1-M/BN-ZB	5144725	1
- 1张GPE标识卡		CMS-P1-M/GPE	5144754	1
固定标记材料的模板，用于固定标签的自粘式衬垫，标签与标记纸，标记纸最大为DIN A4		CMS-P1-M/LBHZ	5144738	1
		CMS-P1-M/GPE ENGRAVING	5145711	1
		CMS-P1-PAD	5144819	1
附件				
WMU模板的转接板，CMS-WMU通用框架与CMS-MCP 3打印机的模板插件配套使用		CMS-P1-WMU-ADAPTER	5144822	1
CMS-P1-M/GPE and CMS-P1-M/GPE ENGRAVING的固定衬垫备件，一个固定衬垫配一个模板		CMS-P1-M/GPE-PAD	5144880	1
用于CMS-P1-PAD的固定衬垫，用于DIN A4规格的固定衬垫		CMS-P1-PAD/SPARE	5144893	1

绘图笔



- 绘图笔，实现高质量的产品标识
- 美观耐磨
- 提供一次性和可加墨两种类型的绘图笔



绘图仪




用于标记绘图仪的绘图笔


EBC

描述	颜色
一次性绘图笔，不可加墨，配有笔架，装有 1 ml 的 CMS-INK-TR-C 5 墨水，适合打印要求较高的场合	
线宽 0.25 mm	黑色
线宽 0.35 mm	黑色
标记笔，包括笔尖、墨水罐和笔架，提供不同线宽，无墨水	
线宽 0.25 mm	黑色
线宽 0.35 mm	黑色
线宽 0.50 mm	黑色
标记笔的清洁装置，包括：清洁杯 1 只、清洁液 2 筒、每筒 10 ml，配有笔架专用备用密封盖 2 只	
清洁筒，配有备用密封盖，2 筒，每筒 10 ml 和 2 个密封盖	
清洗液，30 ml	
墨盒，用于 CMS-PEN...	

订货数据		
型号	订货号	件/包
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR	5146685	1
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR	5146686	1
CMS-PEN 0,25	5067815	1
CMS-PEN 0,35	5067828	1
CMS-PEN 0,50	5067831	1
附件		
CMS-R-SET-TR	5146751	1
CMS-R-FLUID-TR-C2	5146752	1
CMS-R-FLUID-TR	5146750	1
CMS-INK-TR-C5	5146684	1



标记笔，用于绘图仪和手动标记



- 可手动或用绘图仪在标识材料上绘制高质量的标识
- 如果与绘图仪一同使用，需装配P-PEN ADAPTER
- 一次性笔



用于标记绘图仪的标记笔

订货数据		
型号	订货号	件/包
P-PEN	0815211	10
附件		
型号	订货号	件/包
P-PEN ADAPTER	0815224	1

描述	颜色
一次性绘图笔，用于手动标记，装配P-PEN适配器也可用于绘图仪	黑色

铝制笔架，用于固定P-PEN以进行绘图

标记笔，用于手动标记



- 不使用打印设备也可对未打印的材料进行高质量的标记
- 有三种型号供手动标记
- 可加墨笔：X-PEN
- 一次性笔：B-STIFT
- 一次性笔：P-PEN，装配适配器后也可用于绘图仪



标记笔，用于手动标记

订货数据		
型号	订货号	件/包
X-PEN 0,35	0811228	1
附件		
型号	订货号	件/包
CMS-INK-TR-C5	5146684	1

描述	颜色
标记笔，可加墨，用于手动标记，线宽0.35 mm，可灌注CMS-INK-TR-C 5型墨水，发货时不带墨水	黑色
墨盒，用于CMS-PEN...	黑色


标记笔，用于手动标记

- 不使用打印设备也可对未打印的材料进行高质量的标记
- 有三种型号供手动标记
- 可加墨笔：X-PEN
- 一次性笔：B-STIFT
- 一次性笔：P-PEN，装配适配器后也可用于绘图仪



标记笔，用于手动标记

		订货数据		
描述	颜色	型号	订货号	件/包
标记笔，一次性，用于书写标记，线宽0.5 mm	黑色	B-STIFT	1051993	10




端子标识 - MARKING system

端子标识可清晰直观的标记端子位号，保证接线的正确性；同时也方便控制柜的维护和调试。

菲尼克斯电气的端子标识根据端子量身定制，可提供预打印和未打印的板式、卡式或卷式标识。

产品一览表

端子标识	58
用于菲尼克斯电气端子的端子标识	60
每种端子都有相对应的端子标识标记	
用于其它品牌端子的标识一览	80
菲尼克斯电气公司提供适配其他品牌的端子标识解决方案	
UniCard UC-TM...端子标识	
适用于深型标记槽	110
适用于浅型标记槽	112
ZB...快速端子标识条	
用于深标记槽	116
用于浅标记槽	126
UniCard UCT-TM...端子标识	
适用于深型标记槽	132
适用于浅型标记槽	134
UniSheet US-TM...端子标识	
适用于通用标记槽	136
适用于浅型标记槽	137
TMT...端子标识，成卷供货	
适用于深和浅型标记槽	140
TML...端子标识，成卷供货	
自黏式标识，用于不带标记槽的端子	144
SK...端子标识	
自黏式标识，用于不带标记槽的端子	149
终端固定件标识组合和电源端子警告标识	152
用于其他品牌端子的标识	156



清晰标识端子对接线至关重要，可让控制柜和控制系统的调试及维护工作更加简便。

EN 60204-1/VDE 0113第1部分规定了有关标记一致性的要求，因此确保与技术文档相匹配。

不论是菲尼克斯电气的端子还是品牌的端子，我们均提供多种不同材料的标识。标识条可轻松地安装和移除，标识满足防震测试标准，可紧紧安装在端子上。


打印技术和标识材料的结合，保证了工业标识的防紫外线、耐磨性和耐刮擦性能满足测试标准。

根据不同的应用场合和标识材料，可选择相应的打印机：


- TOPMARK NEO，激光打印机，用于打印UniCard格式的标识
- BLUEMARK ID和 BLUEMARK ID COLOR，采用UV LED技术的高速打印机，用于打印UniCard和UniSheet系列标识
- THERMOMARK CARD 2.0和 THERMOMARK PRIME热转印打印机，用于打印UniCard和UniSheet系列标识
- THERMOMARK ROLL 2.0，卷式热转印打印机，用于打印卷式标识
- THERMOMARK ROLLMASTER 300和ROLLMASTER 600卷式热转印打印机，用于大批量打印卷式标识
- THERMOFOX，手持式热转印打印机，用于打印卷式标识
- PLOTMARK，平板绘图仪式打印机，用于打印UniCard系列标识
- 商用台式激光打印机，用于打印板式标识

PROJECT complete软件可轻松编辑标识内容。通过PROJECT complete标识软件中的数据交换管理器，可将生成的标识数据导入CAE系统、Excel或文字处理程序。除自动数据传输，还可选择手动输入。打印文件自动发送到相应的打印系统进行处理。


针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务。




提供适配深型标记槽端子的UniCard和UniSheet标识。可根据客户要求提供打印或未打印的标识。




适配浅型标记槽端子、模块和连接器的标识有UniCard和UniSheet系列标识。根据客户需求，可提供未打印或打印的标识。




深型和浅型标记槽不适配于微型端子/变压器端子。对于这种端子可以提供专用的UniCard格式的标识。




通用标记槽可以用UniSheet系列标识。可以根据客户需求，提供未打印或打印标识。




提供适配深型和浅型标记槽的标识，用于标识端子、模块或连接器，可以根据客户要求，提供未打印或打印标识。



未打印的快速标识条可安装打印好的标识条。打印好后即可将自黏式标识条粘在快速标识条上。



适配于深型和浅型标记槽，由于标识进行预打孔处理，因此可方便移除。



自黏式标识条适合所有的固定式连接器和COMBICON连接器。可以打印好之后供货，或未打印卷式供货。



UniCard和UniSheet系列标识，可标记其他品牌的接线端子。

适用于菲尼克斯电气端子的标识

		ZB..., 见第 116页										
			0829414	1050004	1051003	1054000	1052002	1053001	0812120	0827461		
		UC-TM..., 见第 110页										
				0818108	0818085		0818072	0818069	0819194	0819217		US-TM 100
		UCT-TM..., 见第 132页										0829255
		0803666	0829484	0828734	0828736	0828738	0828740	0829142	0829144	0829146		TMT...
		TMT..., 见第 140页										100 R (Ex9,5)R
				0816430	0816498		0816553	0816210				0816605 0828295
		厚度	U (3,5x7)	3.5	5	6	7.62	8	10	12	16	卷式
		直插式接线端子 深标记槽										
PT 1,5/S ...	3.5											
PT 2,5 ...	5											
PT 4 ...	6											
PT...4-HESI ...	6											
PT 6 ...	8											
PT 10 ...	10											
PT 16...TWIN ...	12											
PTB 2,5 ...	5											
PTC 2,5 ...	5											
PTI 4 ...	6											
PTI 6 ...	8											
PTIO 1,5/S ...	3.5											
PTIO-IN ...	7											
PTME...4 ...	6											
PTME...6 ...	8											
PTN 2,5 ...	5											
PTN 4 ...	6											
PTN 6 ...	8											
PTPOWER 35 ...	16											
PTPOWER 50 ...	20											

适用于菲尼克斯电气端子的标识

		ZBF..., 见第 126页										
		0829392	0808587	0808642	0808710		0808781	0809997	0809735	0827464		
		UC-TMF..., 见第 112页										
			0818166	0818153	0818140		0818137	0818124	0819233	0819262	US-TMF 100	
		UCT-TMF..., 见第 134页										
		0829486	0828742	0828744	0828746		0828748	0829204	0829214	0829218	0829260	
		TMT... R..., 见第 140页										
			0816375	0816430	0816498		0816553	0816210			TMT...	
		厚度	3.5	4	5	6	7.62	8	10	12	16	100 R (Ex6,2)R
直插式接线端子												0816605 0803063
												卷式
MPT 1,5/S ...	3.5											
MPT 2,5 ...	5											
PT 1,5/S ...	3.5											
PT 1,5/S-3L	3.5											
PT 1,5/S-PE ...	3.5											
PT 2,5 ...	5											
PT 2,5-3L	5											
PT 2,5-PE/L/L	5											
PT 4 ...	6											
PT 4-FSI ...	6											
PT 4-MT ...	6											
PT 4-TG ...	6											
PT...4-HESI ...	6											
PT 6 ...	8											
PT 10 ...	10											
PT 10,3-HESI ...	10.3											
PT 16...TWIN ...	12											
PTB 2,5 ...	5											
PTC 2,5 ...	5											
PTI 2,5 ...	5											
PTI 4 ...	6											
PTI 4-L ...	6											
PTI 4-PE ...	6											
PTI 6 ...	8											
PTIO 1,5/S ...	3.5											
PTIO-IN ...	7											
PTME...4 ...	6											
PTME...6 ...	8											
PTN 2,5 ...	5											
PTN 4 ...	6											
PTN 6 ...	8											
PTPOWER 35 ...	16											
PTPOWER 50 ...	20											

端子厚度与
标识宽度一致

端子厚度大于标识宽度

连续式标识材料, 可
按端子厚度切割

适用于菲尼克斯电气端子的标识

		ZB ..., 见第 116页										
		0829414	0805001	1050004	1051003	1054000	1052002	1053001	0812120	0827461		
		UC-TM..., 见第 110页										
			0818111	0818108	0818085		0818072	0818069	0819194	0819217		US-TM 100
		UCT-TM..., 见第 132页										0829255
		0829484	0828732	0828734	0828736	0828738	0828740	0829142	0829144	0829146		TMT...
		TMT ..., 见第 140页										100 R (Ex9,5)R
			0816375	0816430	0816498		0816553	0816210				0816605 0828295
		厚度	3.5	4	5	6	7.62	8	10	12	16	卷式
		直插式接线端子	深标记槽									
PTPOWER 95 ...	25											
PTPOWER 150 ...	31											
PTS 1,5/S ...	3.5											
PTS 2,5 ...	5											
PTTBS 1,5/S ...	3.5											
PTTBS 2,5 ...	5											
PTU 2,5 ...	5											
PTU 4 ...	6											

适用于菲尼克斯电气端子的标识

		ZBF..., 见第 126页										
		0829392	0808587	0808642	0808710		0808781	0809997	0809735	0827464		
		UC-TMF..., 见第 112页										
			0818166	0818153	0818140		0818137	0818124	0819233	0819262		US-TMF 100
		UCT-TMF..., 见第 134页										0829260
		0829486	0828742	0828744	0828746		0828748	0829204	0829214	0829218		TMT...
		TMT ...R..., 见第 140页										100 R (Ex6,2)R
			0816375	0816430	0816498		0816553	0816210				0816605 0803063
		厚度	3.5	4	5	6	7.62	8	10	12	16	卷式
直插式接线端子		浅标记槽										
PTPOWER 95 ...	25											
PTPOWER 150 ...	31											
PTS 1,5/S ...	3.5											
PTS 2,5 ...	5											
PTT 1,5/S	3.5											
PTT 2,5 ...	5											
PTTB 1,5/S ...	3.5											
PTTB 2,5 ...	5											
PTTB 4 ...	6											
PTTBS 1,5/S ...	3.5											
PTTBS 2,5 ...	5											
PTU 2,5 ...	5											
PTU 4 ...	6											
PTU 4-MT ...	6											
PTU 4-TG ...	6											
PTU...6 ...	8											

端子厚度与
标识宽度一致

端子厚度大于标识宽度

连续式材料可
切割成与端子厚度相同的宽度

端子厚度与标识宽度一致	端子厚度大于标识宽度	连续式材料可切割成与端子厚度相同的宽度
-------------	------------	---------------------

适用于菲尼克斯电气端子的标识

		ZBF..., 见第 126页									
		0829392	0808587	0808642	0808710		0808781	0809997	0809735	0827464	
		UC-TMF..., 见第 112页									
			0818166	0818153	0818140		0818137	0818124	0819233	0819262	US-TMF 100
		UCT-TMF..., 见第 134页									
		0829486	0828742	0828744	0828746		0828748	0829204	0829214	0829218	0829260
		TMT... R..., 见第 140页									
			0816375	0816430	0816498		0816553	0816210			TMT...
											100 R (Ex6,2)R
											0816605 0803063
厚度		3.5	4	5	6	7.62	8	10	12	16	卷式
螺钉接线端子											
浅标记槽											
DFK 4 ...	6										
DFK 5 ...	9.5										
DIK ...1,5 ...	6										
DLK ...	6										
DOK ... 1,5 ...	6										
GTF 76	22.5										
HDFK ... 50 ...	18.8										
HDFK ... 95 ...	25										
MBK 6 ...	8										
MBKKB 2,5 ...	5										
MSLKG 6 ...	8										
MT 1,5 ...	4										
MTK ...	5										
MTTB 1,5 ...	4										
MUT 2,5 ...	5										
MUT 4 ...	6										
OTTA 2,5 ...	9										
OTTA 2,5-PE	10										
OTTA 6 ...	11										
OTTA 6-PE	12										
OTTA 25 ...	18										
PIK 4 ...	6										
PIK 6 ...	8										
SLKK 5 ...	6										
SSK 0525 KER-EX	6										
SSK 110 KER-EX	8.4										
SSK 116 KER-EX	10.4										
SSK 135 KER-EX	15.3										
UDK 3 ...	5										
UDK 4 ...	6										
UDMTK 5 ...	6										
UGSK ...	8										
UHK 4 ...	6										
UHSK/S 2000 ...	10										

端子厚度与
标识宽度一致

端子厚度大于标识宽度

连续式标识材料, 可
按端子厚度切割

端子厚度与标识宽度一致	端子厚度大于标识宽度	连续式材料可切割成与端子厚度相同的宽度
-------------	------------	---------------------

适用于菲尼克斯电气端子的标识

		ZBF..., 见第 126页									
		0829392	0808587	0808642	0808710		0808781	0809997	0809735	0827464	
		UC-TMF..., 见第 112页									
			0818166	0818153	0818140		0818137	0818124	0819233	0819262	US-TMF 100
		UCT-TMF..., 见第 134页									
		0829486	0828742	0828744	0828746		0828748	0829204	0829214	0829218	0829260
		TMT... R..., 见第 140页									
			0816375	0816430	0816498		0816553	0816210			TMT...
											100 R (Ex6,2)R
											0816605 0803063
厚度		3.5	4	5	6	7.62	8	10	12	16	卷式
螺钉接线端子											
浅标记槽											
UIK ... 16 ...	12										
UIK ... 35 ...	15.2										
UISLKG 16 ...	12										
UISLKG 35 ...	12										
UK 1,5 ...	4										
UK 2,5 ...	5										
UK 3 ...	5										
UK 4 ...	6										
UK 5 ...	6										
UK 5-HESI ...	8										
UK 5-MTD ...	8										
UK 6 ...	8										
UK 6,3-HESI ...	10.2										
UK 6-FSI ...	8										
UK 6-HEDI ...	8										
UK 10 ...	10										
UK 10-DREHSI ...	12										
UK 10,3 ... HESI ...	18										
UK 16 ...	12										
UK 35 ...	16										
UKD 6 ...	8										
UKH 50 ...	20										
UKH 70 ...	20.3										
UKH 95 ...	25										
UKH 150 ...	31										
UKH 240 ...	36										
UKK ... 3 ...	5										
UKK 4 ...	6										
UKK ...5 ...	6										
UKK 5-HESI ...	8										
UKK ...10 ...	10										
UKN 2,5 ...	6										
UKN 5 ...	6										
UKN 6 ...	8										

端子厚度与
标识宽度一致

端子厚度大于标识宽度

连续式标识材料, 可
按端子厚度切割

适用于菲尼克斯电气端子的标识

		ZB..., 见第 116页											
		0829414	0805001	1050004	1051003	1054000	1052002	1053001	0812120	0827461			
		UC-TM..., 见第 110页											
			0818111	0818108	0818085		0818072	0818069	0819194	0819217	US-TM 100		
		UCT-TM..., 见第 132页											
		0829484	0828732	0828734	0828736	0828738	0828740	0829142	0829144	0829146	0829255		
		TMT..., 见第 140页											
	0816375	0816430	0816498		0816553	0816210			0816605 0828295				
厚度		3.5	4	5	6	7.62	8	10	12	16	卷式		
螺钉接线端子		深标记槽											
UKN 10 ...	8												
UKN 16 ...	12												
UKN 35 ...	15												
UK-SI ...	8												
UR ... K ...	8												
USIG ...	10												
USK 4 ...	6												
USLKG 1,5 ...	4												
USLKG 2,5 ...	5												
USLKG 3 ...	5												
USLKG 5 ...	6												
USLKG 6 ...	8												
USLKG 10 ...	10												
USLKG 16 ...	12												
USLKG 35 ...	16												
USST ... 4 ...	6												
USST ... 6 ...	8												
USST ... 10 ...	10												
UT ... 2,5 ...	5												
UT ... 4 ...	6												
UT 4...HE...I ...	6												
UT ... 6 ...	8												
UT ... 10 ...	10												
UT ... 16 ...	12												
UT ... 35 ...	16												
UVKB 4 ...	6												
UW ... 4 ...	8												
UW ... 10 ...	10												
UW ... 16 ...	12												
UW ... 25 ...	15												
UXKK 4 ...	6												
VBST ... 4 ...	6												
VIOK ...1,5 ...	6												

连续式材料可切割成与端子厚度相同的宽度

适用于菲尼克斯电气端子的标识

		ZBF..., 见第 126页									
		0829392	0808587	0808642	0808710		0808781	0809997	0809735	0827464	
		UC-TMF..., 见第 112页									
			0818166	0818153	0818140		0818137	0818124	0819233	0819262	US-TMF 100
		UCT-TMF..., 见第 134页									
		0829486	0828742	0828744	0828746		0828748	0829204	0829214	0829218	0829260
		TMT... R..., 见第 140页									
			0816375	0816430	0816498		0816553	0816210			TMT...
											100 R (Ex6,2)R
											0816605 0803063
厚度		3.5	4	5	6	7.62	8	10	12	16	卷式
螺钉接线端子											
浅标记槽											
UKN 10 ...	8										
UKN 16 ...	12										
UKN 35 ...	15										
UK-SI ...	8										
UR ... K ...	8										
USIG ...	10										
USK 4 ...	6										
USLKG 1,5 ...	4										
USLKG 2,5 ...	5										
USLKG 3 ...	5										
USLKG 5 ...	6										
USLKG 6 ...	8										
USLKG 10 ...	10										
USLKG 16 ...	12										
USLKG 35 ...	16										
USST ... 4 ...	6										
USST ... 6 ...	8										
USST ... 10 ...	10										
UT ... 2,5 ...	5										
UT ... 4 ...	6										
UT 4-...HE...I ...	6										
UT ... 6 ...	8										
UT ... 10 ...	10										
UT ... 16 ...	12										
UT ... 35 ...	16										
UVKB 4 ...	6										
UW ... 4 ...	8										
UW ... 10 ...	10										
UW ... 16 ...	12										
UW ... 25 ...	15										
UXKK 4 ...	6										
VBST ... 4 ...	6										
VIOK ...1,5 ...	6										

端子厚度与
标识宽度一致

端子厚度大于标识宽度

连续式标识材料, 可
按端子厚度切割

适用于菲尼克斯电气端子的标识

		ZB..., 见第 116页										
		0829414	0805001	1050004	1051003	1054000	1052002	1053001	0812120	0827461		
		UC-TM..., 见第 110页										
			0818111	0818108	0818085		0818072	0818069	0819194	0819217	US-TM 100	
		UCT-TM..., 见第 132页										
		0829484	0828732	0828734	0828736	0828738	0828740	0829142	0829144	0829146	0829255	
		TMT..., 见第 140页										
			0816375	0816430	0816498		0816553	0816210			0816605	0828295
厚度	3.5	4	5	6	7.62	8	10	12	16	卷式		
回拉式弹簧接线端子												
深标记槽												
SGSK 6 ...	8											
SRDK 6 ...	8											
SRTK 6 ...	8											
ST 1,5 ...	4											
ST 1,5/S ...	3.5											
ST 2,5 ...	5											
ST 2,5-PE/3L	5											
ST 35 ...	16											
ST 4 ...	6											
ST 4-MT	6											
ST 6 ...	8											
ST 10 ...	10											
ST 16 ...	12											
STI 2,5 ...	5											
STI 4 ...	6											
STIO 2,5 ...	5											
STME... 6 ...	8											
STN 2,5 ...	5											
STN 4 ...	6											
STN 10 ...	10											
STN 16 ...	12											
STN 35 ...	16											
STS 2,5 ...	5											
STS 4 ...	6											
STS 6 ...	8											

连续式材料可切割成与端子厚度相同的宽度

适用于菲尼克斯电气端子的标识



	ZBF..., 见第 126页											
	0829392	0808587	0808642	0808710		0808781	0809997	0809735	0827464			
	UC-TMF..., 见第 112页											
		0818166	0818153	0818140		0818137	0818124	0819233	0819262	US-TMF 100		
	UCT-TMF..., 见第 134页										0829260	
	0829486	0828742	0828744	0828746		0828748	0829204	0829214	0829218	TMT...		
	TMT... R..., 见第 140页										100 R	(Ex6,2)R
		0816375	0816430	0816498		0816553	0816210			0816605	0803063	
厚度	3.5	4	5	6	7.62	8	10	12	16	卷式		
回拉式弹簧接线端子												
浅标记槽												
MS ... 2,5 ...	5											
MZFKK ...1,5 ...	5											
SGSK 6 ...	8											
SRDK 6 ...	8											
SRTK 6 ...	8											
ST 1,5 ...	4											
ST 1,5/S ...	3.5											
ST 2,5 ...	5											
ST 2,5-3L ...	5											
ST 2,5-PE/3L	5											
ST 2,5-PE/L/N	5											
ST 35 ...	16											
ST 4 ...	6											
ST 4-MT	6											
ST 4-TG ...	6											
ST 6 ...	8											
ST 10 ...	10											
ST 16 ...	12											
STI 2,5 ...	5											
STI 4 ...	6											
STI 10 ...	10											
STI 16 ...	12											
STIO 2,5 ...	5											
STIO-IN 2,5 ...	5											
STME... 6 ...	8											
STN 2,5 ...	5											
STN 4 ...	6											
STN 10 ...	10											
STN 16 ...	12											
STN 35 ...	16											
STS 2,5 ...	5											
STS 4 ...	6											
STS 6 ...	8											

端子厚度与
标识宽度一致

端子厚度大于标识宽度

连续式材料可
切割成与端子厚度相同的宽度

适用于菲尼克斯电气端子的标识

		ZB..., 见第 116页										
		0829414	0805001	1050004	1051003	1054000	1052002	1053001	0812120	0827461		
		UC-TM..., 见第 110页										
			0818111	0818108	0818085		0818072	0818069	0819194	0819217	US-TM 100	
		UCT-TM..., 见第 132页										
		0829484	0828732	0828734	0828736	0828738	0828740	0829142	0829144	0829146	0829255	
		TMT..., 见第 140页										
			0816375	0816430	0816498		0816553	0816210			TMT...	
											100 R	(Ex9,5)R
											0816605	0828295
厚度	3.5	4	5	6	7.62	8	10	12	16	卷式		
回拉式弹簧接线端子												
深标记槽												
STTBS 2,5 ...	5											
STTBS 4 ...	6											
STU 2,5 ...	5											
STU 4 ...	6											
STU 10 ...	10											
STU 35 ...	16											
ZFK 6-DREHSI ...	12											
ZGSK ...	8											
ZR ...	8											
ZRV ...	7.62											
快速免剥线端子												
深标记槽												
QTC 1,5 ...	5											
QTC 2,5 ...	6											
QTCS 1,5 ...	5											
QTCS 2,5 ...	6											
QTCU 1,5 ...	5											
QTCU 2,5 ...	6											

连续式材料可切割成与端子厚度相同的宽度

适用于菲尼克斯电气端子的标识



ZBF..., 见第 126页											
0829392	0808587	0808642	0808710		0808781	0809997	0809735	0827464			
UC-TMF..., 见第 112页											
	0818166	0818153	0818140		0818137	0818124	0819233	0819262			US-TMF 100
UCT-TMF..., 见第 134页											0829260
0829486	0828742	0828744	0828746		0828748	0829204	0829214	0829218			TMT...
TMT...R..., 见第 140页											100 R (Ex6,2)R
	0816375	0816430	0816498		0816553	0816210					0816605 0803063
厚度	3.5	4	5	6	7.62	8	10	12	16		卷式
回拉式弹簧接线端子											
浅标记槽											
STTB 1,5 ...	4										
STTB 2,5 ...	5										
STTB 4 ...	6										
STTBS 2,5 ...	5										
STTBS 4 ...	6										
STTBU 4 ...	6										
STU 2,5 ...	5										
STU 4 ...	6										
STU 10 ...	10										
STU 35 ...	16										
ZDMTK 2,5 ...	5										
ZFK 6-DREHSI ...	12										
ZFKK 2,5 ...	6										
ZGSK ...	8										
ZPV ...	5										
ZR ...	8										
ZRV ...	7.62										
快速免剥线端子											
浅标记槽											
QTC 1,5 ...	5										
QTC 2,5 ...	6										
QTCS 1,5 ...	5										
QTCS 2,5 ...	6										
QTCU 1,5 ...	5										
QTCU 2,5 ...	6										
QTCU 2,5-TWIN-MT	6										
QTCB ... 1,5 ...	5										

端子厚度与
标识宽度一致

端子厚度大于标识宽度

连续式材料可
切割成与端子厚度相同的宽度

适用于菲尼克斯电气端子的标识

		ZB..., 见第 116页										
		0829414	0805001	1050004	1051003	1054000	1052002	1053001	0812120	0827461		
		UC-TM..., 见第 110页										
			0818111	0818108	0818085		0818072	0818069	0819194	0819217		US-TM 100
		UCT-TM..., 见第 132页										0829255
		0829484	0828732	0828734	0828736	0828738	0828740	0829142	0829144	0829146		TMT...
		TMT..., 见第 140页										100 R (Ex9,5)R
			0816375	0816430	0816498		0816553	0816210				0816605 0828295
		厚度	3.5	4	5	6	7.62	8	10	12	16	卷式
插拔式连接解决方案		深标记槽										
PPCT 6 ...	8											
PT 1,5 ... P ...	3.5											
PT 2,5 ... P ...	5											
PT 4 ... P ...	6											
PT 6 ... P ...	8											
PTME 6 ...1P ...	8											
PTMED 6 ...1P ...	8											
PTS 1,5 ...1P ...	3.5											
PTTB 1,5 ...4P ...	3.5											
PTTBS 1,5 ...2P ...	3.5											
PTTBS 2,5 ...2P ...	5											
QTC 1,5 ...1P ...	5											
ST 2,5 ... P ...	5											

连续式材料可切割成与端子厚度相同的宽度

适用于菲尼克斯电气端子的标识

	ZBF..., 见第 126页												
	0829392	0808587	0808642	0808710		0808781	0809997	0809735	0827464				
	UC-TMF..., 见第 112页												
		0818166	0818153	0818140		0818137	0818124	0819233	0819262	US-TMF 100			
	UCT-TMF..., 见第 134页												
	0829486	0828742	0828744	0828746		0828748	0829204	0829214	0829218	0829260			
	TMT...R..., 见第 140页												
		0816375	0816430	0816498		0816553	0816210			TMT... 100 R (Ex6,2)R			
	厚度	3.5	4	5	6	7.62	8	10	12	16	0816605 0803063		
插拔式连接解决方案												卷式	
浅标记槽													
FC 4-PCB ...	78												
MPT 1,5 ...1P ...	3.5												
PPC 1,5 ...	3.5												
PPC 6 ...	8												
PPCT 6 ...	8												
PP-H 1,5 ...	3.5												
PP-H 2,5 ...	5												
PP-H 4 ...	6												
PP-H 6 ...	8												
PT 1,5 ... P ...	3.5												
PT 2,5 ... P ...	5												
PT 4 ... P ...	6												
PT 6 ... P ...	8												
PTME 6 ...1P ...	8												
PTMED 6 ...1P ...	8												
PTS 1,5 ...1P ...	3.5												
PTTB 1,5 ...2P ...	3.5												
PTTB 1,5 ...4P ...	3.5												
PTTB 2,5 ...2P ...	5												
PTTBS 1,5 ...2P ...	3.5												
PTTBS 2,5 ...2P ...	5												
QP 1,5 ...	5												
QTC 1,5 ...1P ...	5												
QTTCB 1,5 ...2P ...	5												
SC 2,5 ...	5												
SC 4 ...	6												
SP 4 ...	6												
SPB ... 2,5 ...	5												
SPH 2,5 ...	5												
SPV 2,5 ...	5												
ST 2,5 ... P ...	5												
ST 2,5-PCB ...	5												

端子厚度与
标识宽度一致

端子厚度大于标识宽度

连续式材料可
切割成与端子厚度相同的宽度

适用于菲尼克斯电气端子的标识

		ZB..., 见第 116页										
		0829414	0805001	1050004	1051003	1054000	1052002	1053001	0812120	0827461		
		UC-TM..., 见第 110页										
			0818111	0818108	0818085		0818072	0818069	0819194	0819217		US-TM 100
		UCT-TM..., 见第 132页										0829255
		0829484	0828732	0828734	0828736	0828738	0828740	0829142	0829144	0829146		TMT...
		TMT..., 见第 140页										100 R (Ex9,5)R
	厚度	3.5	4	5	6	7.62	8	10	12	16		0816605 0828295
插拔式连接解决方案		深标记槽										卷式
ST 4 ... P ...	6											
STTB 2,5 ...4P ...	5											
UPCT 4 ...	12.4											
UT 2,5 ...1P..	5											
UT 4 ... P ...	6											
UT 6 ... P ...	8											
UTME 4 ...1P ...	6											

连续式材料可切割成与端子厚度相同的宽度

适用于菲尼克斯电气端子的标识

		ZBF..., 见第 126页										
		0829392	0808587	0808642	0808710		0808781	0809997	0809735	0827464		
		UC-TMF..., 见第 112页										
			0818166	0818153	0818140		0818137	0818124	0819233	0819262		US-TMF 100
		UCT-TMF..., 见第 134页										0829260
		0829486	0828742	0828744	0828746		0828748	0829204	0829214	0829218		TMT...
		TMT...R..., 见第 140页										100 R (Ex6,2)R
			0816375	0816430	0816498		0816553	0816210				0816605 0803063
厚度		3.5	4	5	6	7.62	8	10	12	16	卷式	
插拔式连接解决方案		浅标记槽										
ST 2,5-PCB ...	10.4											
ST 4 ... P ...	6											
ST 4-PCB ...	6											
STTB 2,5 ...2P ...	5											
STTB 2,5 ...4P ...	5											
UP 4 ...	6											
UP 6 ...	8											
UPBV 2,5 ...	5											
UPBV 4 ...	6											
UPCT 4 ...	12.4											
UT 2,5 ...1P...	5											
UT 4 ... P ...	6											
UT 6 ... P ...	8											
UTME 4 ...1P ...	6											
UTTB 2,5 ...2P ...	5											

端子厚度与
标识宽度一致

端子厚度大于标识宽度

连续式材料可
切割成与端子厚度相同的宽度

适用于菲尼克斯电气端子的标识

		ZB..., 见第 116页											
		0829414	0805001	1050004	1051003	1054000	1052002	1053001	0812120	0827461			
		UC-TM..., 见第 110页											
			0818111	0818108	0818085		0818072	0818069	0819194	0819217	US-TM 100		
		UCT-TM..., 见第 132页											
		0829484	0828732	0828734	0828736	0828738	0828740	0829142	0829144	0829146	0829255		
		TMT..., 见第 140页											
			0816375	0816430	0816498		0816553	0816210			0816605	0828295	
厚度		3.5	4	5	6	7.62	8	10	12	16	卷式		
螺栓接线端子													
深标记槽													
HV M5 ...	13												
HV M6 ...	16												
HV M8 ...	21												
HV M10 ...	32												
HV M12 ...	32												
RBO 5 ...	13												
RBO 6 ...	17												
RBO 8 ...	29												
RBO 10 ...	41												
RBO 12 ...	49												
RBO 16 ...	54.9												
RSC 4 ...	9												
RSC 5 ...	13												
RSC 6 ...	17												
RT 3 ...	12												
RT 4 ...	12												
RT 5 ...	16												
RT 8 ...	20.3												
RTO 3 ...	12												
RTO 5 ...	16												
RTO 8 ...	20.3												
UHV 25 ...	26												
UHV 50 ...	32												
UHV 95 ...	40												
UHV 150 ...	46												
UHV 240 ...	53												

连续式材料可
切割成与端子厚度相同的宽度

适用于菲尼克斯电气端子的标识

	ZBF..., 见第 126页												
	0829392	0808587	0808642	0808710		0808781	0809997	0809735	0827464				
	UC-TMF..., 见第 112页												
		0818166	0818153	0818140		0818137	0818124	0819233	0819262	US-TMF 100			
	UCT-TMF..., 见第 134页												
	0829486	0828742	0828744	0828746		0828748	0829204	0829214	0829218	0829260			
	TMT...R..., 见第 140页												
		0816375	0816430	0816498		0816553	0816210			0816605	0803063		
	厚度	3.5	4	5	6	7.62	8	10	12	16	卷式		
螺栓接线端子													
浅标记槽													
HV M5 ...	13												
HV M6 ...	16												
HV M8 ...	21												
HV M10 ...	32												
HV M12 ...	32												
RBO 5 ...	13												
RBO 6 ...	17												
RBO 8 ...	29												
RBO 10 ...	41												
RBO 12 ...	49												
RBO 16 ...	54.8												
RSC 4 ...	9												
RSC 5 ...	13												
RSC 6 ...	17												
RT 3 ...	12												
RT 4 ...	12												
RT 5 ...	16												
RT 8 ...	20.3												
RTO 3 ...	12												
RTO 5 ...	16												
RTO 8 ...	20.3												
UHV 25 ...	26												
UHV 50 ...	32												
UHV 95 ...	40												
UHV 150 ...	46												
UHV 240 ...	53												

端子厚度与
标识宽度一致

端子厚度大于标识宽度

连续式材料可
切割成与端子厚度相同的宽度

适用于ABB公司端子的标识



		UCT6M-TM..., 见第 165页		
		0830756	0830757	0830758
		UM6M-TM..., 见第 173页		
		0830928	0830926	0830939
	厚度	5	6	8
螺钉接线端子		深标记槽		
CDS4 ...	5.2			
CDS4 ... R1	6			
ZDS4 ...	5.2			
ZDS4 ... R1	6			
ZS4 ...	5.2			
ZS4 ... R ...	6			
ZS4 ... SF1 ...	8			
ZS4-R1	8			
ZS4-SF ...	6			
ZS4-S-R3	8			
ZS6 ...	6			
ZS10 ...	8			
ZS16 ...	10			
ZS25 ...	12			
ZS35 ...	16			
ZS50 ...	16			
ZS70 ...	22			
ZS95 ...	26			
回拉式弹簧接线端子		深标记槽		
CDK2,5 ...	5.2			
CDK4 ...	6			
ZDK2,5 ...	5.2			
ZDK4 ...	6			
ZK2,5 ...	5.2			
ZK2,5 ... R1 ...	6			
ZK2,5 ... SF ...	6			
ZK4 ...	6			
ZK6 ...	8			
ZK10 ...	10			
ZK16 ...	12			

菲尼克斯电气的标识材料厚度等于ABB的标识材料厚度

菲尼克斯电气的标识材料厚度小于ABB的标识材料厚度

适用于Allen Bradley / Rockwell公司端子的标识



		UC1-TMF ...		UC1-TM..., 见第 156页						
		0821425	0821483	0821784		0821247		0821739		
		UCT1-TMF ...		UCT1-TM..., 见第 162页						
		0829237	0829243	0829482		0829483				
		UM1-TMF ...		UM1-TM..., 见第 168页						
		(5x5)	(6x5)	(5x10)	(5x12)	(6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)
		0830902	0830904	0830905	0830912	0830903	0830909	0830906	0830920	0830916
厚度		5	6	5	5	6	6	8	8	12
螺钉接线端子				浅标记槽						
1492-J3	5.1									
1492-J3P	5.1									
1492-J4	6.1									
1492-J6	8.1									
1492-J10	10									
1492-J16	12									
1492-J35	16									
1492-JD3 ...	5.1									
1492-JD3P	5.1									
1492-JD4 ...	6.1									
1492-JG3	5.1									
1492-JG4	6.1									
1492-WTF3 ...	5.1									
1492-WTS3 ...	5.1									

适用于Cabur公司端子的标识





		UCT5-TM..., 见第 164页		
			0828750	0828752
		UM5-TM..., 见第 173页		
		(4x10)	(5x10)	(6x10)
		0830938	0830922	0830919
	厚度	4	5	6
螺钉接线端子		深标记槽		
AFO.2 ...	6.5			
CBC. 2 ...	5			
CBC.4 ...	6			
CBC.6 ...	8			
CBC.10 ...	10			
CBC.16 ...	12			
CBC.35 ...	16			
CBD.2 ...	5.5			
CBD.4 ...	6.5			
CBD.6 ...	8			
CBD.10 ...	10			
CBD.16 ...	12			
CBD.35 ...	16			
CBD.50 ...	18			
CBD.70 ...	20.5			
CBE.2 ...	5			
CBR.2 ...	5			
CDA.70 ...	27			
CDA.120 ...	32			
CDA.185 ...	38			
CNT.6 ...	8			
CNT.16 ...	12			
CNT.35 ...	16			
CPF/5 ...	6			
CVF.4 ...	7.5			
DAS.4 ...	6			
DBC.2 ...	5			
DSFA.4 ...	6			
DSS.4 ...	6			
EDM.2 ...	5.5			
EDM.4 ...	6.5			
EDM.6 ...	8			
EDM.10 ...	10			

菲尼克斯电气的标识材料厚度等于Cabur的标识材料厚度

菲尼克斯电气的标识材料厚度小于Cabur的标识材料厚度

适用于Cabur公司端子的标识



		UCT5-TM..., 见第 164页		
			0828750	0828752
		UM5-TM..., 见第 173页		
		(4x10)	(5x10)	(6x10)
		0830938	0830922	0830919
	厚度	4	5	6
螺钉接线端子		深标记槽		
EDM.16 ...	12			
EDM.25 ...	16			
EDM.35 ...	18.5			
EDM.70 ...	21			
FFS.4 ...	6.5			
FLD.10 ...	11			
FP ... 10 ...	12			
FVS.4 ...	6.5			
GPA.70 ...	20.5			
GPA.95 ...	26			
GPA.150 ...	31			
GPA.240 ...	37			
GPM.95 ...	32			
GPM.150 ...	42			
GPM.240 ...	52			
MAC.6 ...	8			
MPFA.4 ...	6			
MPS.2 ...	5.5			
MPS.4 ...	6			
RFI.2 ...	6			
RN. ...	8			
RP.4 ...	9			
SCB.6 ...	8			
SCB.10 ...	10.5			
SCX.10 ...	10.5			
SF ... 4	8			
SF ... 10	12			
SFR.6 ...	10			
SV.2 ...	5.5			
SV.4 ...	7			
SV.6 ...	8			
SV.10 ...	10.5			
TC ...	5.5			

适用于Cabur公司端子的标识





		UCT5-TM..., 见第 164页		
			0828750	0828752
		UM5-TM..., 见第 173页		
		(4x10)	(5x10)	(6x10)
		0830938	0830922	0830919
	厚度	4	5	6
螺钉接线端子		深标记槽		
TDE.2 ...	6.2			
TE ... 2 ...	5.5			
TE ... 4 ...	6.5			
TE 6 ...	8			
TE ... 10 ...	10			
TE ... 16 ...	12			
TE ... 35 ...	16			
TE ... 50 ...	18			
TE ... 70 ...	20.5			
TL ... 2 ...	6.2			
TR.2 ...	5			
TR.4 ...	7.3			
VL16 ...	29			
VLM.10 ...	13			
VP ... 2 ...	5.08			
直插式接线端子		深标记槽		
NCS	6.2			
NCV	6.2			

适用于Cabur公司端子的标识





		UCT5-TM..., 见第 164页		
			0828750	0828752
		UM5-TM..., 见第 173页		
		(4x10)	(5x10)	(6x10)
		0830938	0830922	0830919
	厚度	4	5	6
回拉式弹簧接线端子		深标记槽		
CHR2 ...	5.2			
HCD.1 ...	5.08			
HFR.4 ...	6.2			
HLD.2 ...	5.2			
HM ... 1 ...	4.2			
HM ... 2 ...	5.2			
HM ... 4 ...	6.2			
HM ... 6 ...	8.2			
HM ... 10 ...	10			
HM ... 16 ...	12			
HMF.4 ...	8			
HMR.16 ...	12.8			
HSCB.4 ...	6.2			
HTE.1 ...	4.2			
HTE.2 ...	5.2			
HTE.4 ...	6.2			
HTE.6 ...	8.2			
HTE.10 ...	10			
HTE.16 ...	12			
HTTE.2 ...	5.2			
HVPC.2 ...	5.2			
HVTE.2 ...	5.2			

适用于CONTA-CLIP公司端子的标识



		UC1-TMF ...					UC1-TM..., 见第 156页											
		0821360	0821425	0821483	0821548		0821784		0821247		0821739							
		UCT1-TMF ...					UCT1-TM..., 见第 162页											
		0829237	0829243				0829482	0803204	0829483									
		UM1-TMF ...					UM1-TM..., 见第 168页											
		(3.5x5)		(5x5)	(6x5)	(8x5)	(3.5x12)	(5x10)	(5x10)	(5x12)	(6x10)	(6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)		
		0830935		0830902	0830904	0830924	0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830909	0830906	0830920	0830916		
		厚度	3.5	4	5	6	8	3.5	5	U 5	5	6	U 6	6	8	8	12	
螺钉接线端子		浅标记槽					深标记槽											
BAK 2,5	5																	
BAK 4	6																	
BAK 10	8																	
DLI ... 2,5	6																	
FF 1/15	6																	
FF 2,5	6																	
IK ... 2,5	5																	
KBL 2,5	5																	
KBL 2,5-4	6																	
KBL 6	8																	
NT 2,5	6																	
NT 6	8																	
P ... K 10 ...	8																	
RK 1,5	6																	
RK 2,5	5																	
RK 2,5-4	6																	
RK 6	8																	
RK 16	12																	
RK 35	16																	
RK 50	20																	
RK 95	25																	
RK 150	31																	
RK 240	36																	
RKB 4	6																	
RKD 2,5	5																	
RKD 4	6																	

菲尼克斯电气的标识材料厚度等于CONTA-CLIP的标识材料厚度

菲尼克斯电气的标识材料厚度小于CONTA-CLIP的标识材料厚度

适用于CONTA-CLIP公司端子的标识

		UC1-TMF ...				UC1-TM..., 见第 156页											
		0821360	0821425	0821483	0821548	0821784		0821247		0821739							
		UCT1-TMF ...				UCT1-TM..., 见第 162页											
		0829237	0829243			0829482	0803204	0829483									
		UM1-TMF ...				UM1-TM..., 见第 168页											
厚度		(3.5x5)	(5x5)	(6x5)	(8x5)	(3.5x12)	(5x10)	(5x10)	(5x12)	(6x10)	(6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)		
		0830935	0830902	0830904	0830924	0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830909	0830906	0830920	0830916		
		3.5	4	5	6	8	3.5	5	U 5	5	6	U 6	6	8	8	12	
螺钉接线端子		浅标记槽				深标记槽											
RKDG 4	6																
SF 2,5	6																
SIK 10 PA	8																
SIK 10/Z	10																
SK 1	12.2																
SL ... 2,5	6																
SL 4/15	7																
SL 4/35	8																
SL 10	10																
SL 16	12																
SL 35	16																
SMAG 4/2,5	5.9																
SMAG 6/4	6.6																
SMAG 10/6	8.3																
SPTK 10 ...	8																
SRK ... 10 ...	10																
SRK ... 2,5 ...	5																
SRK ... 4 ...	6																
SRK 6	8																
SRK 16	12.1																
SRK 35	16.1																
SRK 50	18.5																
SRK 70	20.5																
SRK 120	27																
SSIK 4	6.1																
SSIK 6	8.1																

菲尼克斯电气的标识材料厚度等于CONTA-CLIP的标识材料厚度

菲尼克斯电气的标识材料厚度小于CONTA-CLIP的标识材料厚度

适用于CONTA-CLIP公司端子的标识



		UC1-TMF ...					UC1-TM..., 见第 156页											
		0821360	0821425	0821483	0821548		0821784		0821247		0821739							
		UCT1-TMF ...					UCT1-TM..., 见第 162页											
		0829237	0829243				0829482	0803204	0829483									
		UM1-TMF ...					UM1-TM..., 见第 168页											
		(3.5x5)	(5x5)	(6x5)	(8x5)		(3.5x12)	(5x10)	(5x10)	(5x12)	(6x10)	(6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)		
		0830935	0830902	0830904	0830924		0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830909	0830906	0830920	0830916		
厚度		3.5	4	5	6	8	3.5	5	U 5	5	6	U 6	6	8	8	12		
螺钉接线端子		浅标记槽					深标记槽											
SSL ... 2,5 ...	5																	
SSL ... 4 ...	6																	
SSL 6	8																	
SSL ... 10 ...	10																	
SSL 16	12.1																	
SSL 35	16.1																	
SSL 50	18.5																	
SSL 70	20.5																	
STA 5/1	5																	
STK ... 1	8																	
STK 2	8																	
TK 2	8																	
TK ... 4	7.5																	
TKS 10	11.25																	
TRK 1,5	6																	
TSK 2,5	10																	
VMAK 2,5	6																	

适用于CONTA-CLIP公司端子的标识



	UC1-TMF ...					UC1-TM..., 见第 156页												
		0821360	0821425	0821483	0821548		0821784			0821247			0821739					
	UCT1-TMF ...					UCT1-TM..., 见第 162页												
			0829237	0829243			0829482	0803204		0829483								
	UM1-TMF ...					UM1-TM..., 见第 168页												
	(3.5x5)		(5x5)	(6x5)	(8x5)	(3.5x12)	(5x10)	(5x10)	(5x12)	(6x10)	(6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)			
	0830935		0830902	0830904	0830924	0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830909	0830906	0830920	0830916			
	厚度	3.5	4	5	6	8	3.5	5	U 5	5	6	U 6	6	8	8	12		
直插式接线端子		浅标记槽					深标记槽											
FDLI ... 2,5	5.1																	
FDLIS B 2,5	15.3																	
FNT 2,5	5.1																	
FNT 6	8.1																	
FRK 1,5	4.1																	
FRK ... 2,5	5.1																	
FRK 4	6.1																	
FRKI 6	8.1																	
FSIK 4	6.1																	
FSL 1,5	4.1																	
FSL ... 2,5	5.1																	
FSL 4	6.1																	
FSLI 6	8.1																	
FTRK 2,5	5.1																	

菲尼克斯电气的标识材料厚度等于CONTA-CLIP的标识材料厚度

菲尼克斯电气的标识材料厚度小于CONTA-CLIP的标识材料厚度

适用于CONTA-CLIP公司端子的标识



		UC1-TMF ...					UC1-TM..., 见第 156页											
		0821360	0821425	0821483	0821548		0821784		0821247		0821739							
		UCT1-TMF ...					UCT1-TM..., 见第 162页											
		0829237	0829243				0829482	0803204	0829483									
		UM1-TMF ...					UM1-TM..., 见第 168页											
		(3,5x5)	(5x5)	(6x5)	(8x5)		(3,5x12)	(5x10)	(5x10)	(5x12)	(6x10)	(6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)		
		0830935	0830902	0830904	0830924		0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830909	0830906	0830920	0830916		
	厚度	3.5	4	5	6	8	3.5	5	U 5	5	6	U 6	6	8	8	12		
回拉式弹簧接线端子		浅标记槽					深标记槽											
FIK 2,5 ...	5.1																	
SL 4	6.1																	
ZIKD 2,5	5.1																	
ZIZA 1,5	5.1																	
ZMP 1,5	5.1																	
ZRK ... 2,5	5.1																	
ZRK 4	6.1																	
ZRK 6	8.1																	
ZRK 10	10.1																	
ZRK 16	12.1																	
ZSL 2,5	5.1																	
ZSL 4	6.1																	
ZSL 6	8.1																	
ZSL 10	10.1																	
ZSL 16	12.1																	
ZSLD 2,5	5.1																	
ZSL ... 2,5	5.1																	
ZSRK 2,5	5.1																	
ZST 2,5	5.1																	
ZSTK 2,5	5.1																	
ZSTK 2,5 ...	5.1																	
ZTRK 2,5	5.1																	
ZVMAK 2,5	5.1																	

菲尼克斯电气的标识材料厚度等于CONTA-CLIP的标识材料厚度

菲尼克斯电气的标识材料厚度小于CONTA-CLIP的标识材料厚度

适用于CONTA-CLIP公司端子的标识



		UC1-TMF ...				UC1-TM..., 见第 156页											
			0821360	0821425	0821483	0821548		0821784			0821247			0821739			
		UCT1-TMF ...				UCT1-TM..., 见第 162页											
				0829237	0829243			0829482	0803204		0829483						
		UM1-TMF ...				UM1-TM..., 见第 168页											
		(3,5x5)		(5x5)	(6x5)	(8x5)	(3,5x12)	(5x10)	(5x10)	(5x12)	(6x10)	(6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)	
		0830935		0830902	0830904	0830924	0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830909	0830906	0830920	0830916	
	厚度	3.5	4	5	6	8	3.5	5	U 5	5	6	U 6	6	8	8	12	
螺栓接线端子		浅标记槽				深标记槽											
HSK 16	13																
HSK 35	16																
HSK 50	21																
HSK 70	40																
HSK 95	40																
HSK 120	32																
HSK 150	50																
HSK 240	50																
HSKG 35 ...	27																
HSKG 70 ...	32																
HSKG 120 ...	42																
HSKG 185 ...	55																
HSKG 300 ...	55																

适用于Entrelec公司端子的标识

		UC1-TMF..., 见第 157页			UC2F-TM..., 见第 159页		
		0821425	0821483	0821548	0822181	0822194	0822204
		UCT1-TMF..., 见第 162页			UCT6R-TM..., 见第 166页		
		0829237	0829243		0830753	0830754	0830755
		UM1-TMF..., 见第 171页			UM6R-TM..., 见第 174页		
		(5x5)	(6x5)	(8x5)	(5x10)	(6x10)	(8x10)
		0830902	0830904	0830924	0830923	0830921	0830932
	厚度	5	6	8	5	6	8
螺钉接线端子		浅标记槽			深标记槽		
D1/5 ... ADO ...	5						
D1,5/6 ... ADO ...	6						
D1,5/8 ... ADO ...	8						
D2,5/5 ...ADO ...	5						
D2,5/6 ...	6						
D2,5/8 ... ADO ...	8						
D4/6 ...	6						
D4/6 ... ADO ...	6						
D4/6 ... LNTF ...	17.8						
D4/8 ... ADO ...	8						
D6/8 ...	8						
D6/8 ... ADO ...	8						
D6/10 ...	10						
DB1,5/8 ... ADO ...	6						
DB2,5/5 ... ADO ...	5						
DB2,5/8 ... ADO ...	8						
DB4/6...ADO...	6						
DB4/8...ADO...	8						
DH1,5/6...ADO...	6						
DH4/6...ADO...	6						
DR1,5/5...	5						
DR1,5/6...ADO...	6						
DR2,5/5...	5.08						
DR2,5/8...ADO...	8						
DR2,5/10...	10						
DR4/6...	6						
DR4/8...	8						
DRE1,5/5...ADO...	5						
DRE1,5/6...ADO...	6						
DRE2,5/5...ADO...	5						
DRE2,5/8...ADO...	8						
DRE4/6...ADO...	6						
DRE4/8...ADO...	8						

菲尼克斯电气的标识材料厚度等于Entrelec的标识材料厚度

菲尼克斯电气的标识材料厚度小于Entrelec的标识材料厚度

适用于Entrelec公司端子的标识



		UC1-TMF..., 见第 157页			UC2F-TM..., 见第 159页		
		0821425	0821483	0821548	0822181	0822194	0822204
		UCT1-TMF..., 见第 162页			UCT6R-TM..., 见第 166页		
		0829237	0829243		0830753	0830754	0830755
		UM1-TMF..., 见第 171页			UM6R-TM..., 见第 174页		
		(5x5)	(6x5)	(8x5)	(5x10)	(6x10)	(8x10)
		0830902	0830904	0830924	0830923	0830921	0830932
厚度		5	6	8	5	6	8
螺钉接线端子		浅标记槽			深标记槽		
DS1,5/6 ... ADO ...	6						
DS2,5/5 ... ADO ...	5						
DS2,5/8 ... ADO ...	8						
DS4/6 ... ADO ...	6						
DS4/8 ... ADO ...	8						
DSE1,5/6 ... ADO ...	6						
DSE2,5/5 ... ADO ...	5						
DSE2,5/8 ... ADO ...	8						
DSE4/6 ... ADO ...	6						
DSE4/8 ... ADO ...	8						
M4/6 ...	6						
M6/8 ...	8						
M10/10 ...	10						
M16/12 ...	12						
M35/16 ...	17						
M35/26 ...	26						
M70/31 ...	31						
M120/35 ...	35						
M300/42 ...	42						
MA2,5/5 ...	5.08						
MS4/6 ...	6						
MS6/8 ...	8						
MTC6 ...	6						

菲尼克斯电气的标识材料厚度等于Entrelec的标识材料厚度

菲尼克斯电气的标识材料厚度小于Entrelec的标识材料厚度

适用于Entrelec公司端子的标识



		UC1-TMF..., 见第 157页			UC2F-TM..., 见第 159页		
		0821425	0821483	0821548	0822181	0822194	0822204
		UCT1-TMF..., 见第 162页			UCT6R-TM..., 见第 166页		
		0829237	0829243		0830753	0830754	0830755
		UM1-TMF..., 见第 171页			UM6R-TM..., 见第 174页		
		(5x5)	(6x5)	(8x5)	(5x10)	(6x10)	(8x10)
		0830902	0830904	0830924	0830923	0830921	0830932
	厚度	5	6	8	5	6	8
回拉式弹簧接线端子		浅标记槽			深标记槽		
D2,5/5 ... L ...	5						
D2,5/5 ... D ...	5						
D4/6 ... L ...	6						
D6/8 ... L ...	8						
D10/10 ... L ...	10						
DB2,5/5 ... L ...	5						
DH2,5/5 ... L ...	5						
DR2,5/5 ... L ...	5						
DR2,5/10 ... L ...	10						
DS2,5/5 ... L ...	5						
DS2,5/10 ... L ...	10						
M4/6 ... D2 ...	6						
螺栓接线端子		浅标记槽			深标记槽		
M6/9 ...	9.5						
M6/12 ...	12.5						
M6/13 ...	13						

适用于Klemsan公司端子的标识



		UC1-TMF..., 见第 157页					UC1-TM..., 见第 156页											
		0821360 0821425 0821483 0821548					0821784 0821247 0821739											
		UCT1-TMF..., 见第 162页					UCT1-TM..., 见第 162页											
		0829237 0829243					0829482 0803204 0829483											
		UM1-TMF..., 见第 171页					UM1-TM..., 见第 168页											
		(3,5x5)	(5x5)	(6x5)	(8x5)		(3,5x12)	(5x10)	(5x10)	(5x12)	(6x10)	(6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)		
		0830935	0830902	0830904	0830924		0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830903	0830906	0830920	0830916		
厚度		3.5	4	5	6	8	3.5	5	U 5	5	6	U 6	6	8	8	12		
螺钉接线端子		浅标记槽					深标记槽											
ASK 2...	8																	
ASK 3...	6.2																	
ASK 4 LD...	10																	
ASK 4 S...	10																	
ASK 5...	8																	
AVK 2,5...	5																	
AVK 2,5 CCA...	6																	
AVK 2,5 EA...	6																	
AVK 2,5 F...	6																	
AVK 2,5 T RD	5.75																	
AVK 2,5/4...	6																	
AVK 4...	6																	
AVK 4 B...	10																	
AVK 4 FS...	8																	
AVK 4 T RD	6.2																	
AVK 6...	8																	
AVK 10...	10																	
AVK 12 ...	12																	
AVK 16...	12																	
AVK 25...	12																	
AVK 35...	16																	
AVK 50 ...	20																	
AVK 70 ...	22																	
AVK 95 ...	25																	
AVK 150 ...	31																	
AVK 240 ...	36																	
AVK AS ...	5.8																	
AVK SKT ...	5.8																	
AVK Y 4...	6																	
AVK Y 6...	8																	
AVK Y 10...	10																	
MVK 2,5...	5																	
MVK 4...	6																	
PB 2,5 ...	9																	

菲尼克斯电气的标识材料厚度等于Klemsan的标识材料厚度

菲尼克斯电气的标识材料厚度小于Klemsan的标识材料厚度

适用于Klemsan公司端子的标识



UC1-TMF..., 见第 157页					UC1-TM..., 见第 156页											
	0821360	0821425	0821483	0821548		0821784			0821247			0821739				
UCT1-TMF..., 见第 162页					UCT1-TM..., 见第 162页											
		0829237	0829243			0829482	0803204		0829483							
UM1-TMF..., 见第 171页					UM1-TM..., 见第 168页											
(3.5x5)		(5x5)	(6x5)	(8x5)	(3.5x12)	(5x10)	(5x10)	(5x12)	(6x10)	(6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)		
0830935		0830902	0830904	0830924	0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830903	0830906	0830920	0830916		
厚度	3.5	4	5	6	8	3.5	5	U 5	5	6	U 6	6	8	8	12	

螺钉接线端子		浅标记槽					深标记槽									
PB 2,5T ...	10															
PB 6 ...	11															
PB 6T ...	12															
PB 25 ...	18															
PIK 2,5 N...	8															
PIK 10 N...	10															
PIK 4 ...	6															
PUK ...	6															
WG-EKI	7															
WGL 1...	8															
WGO 1...	8															
WGO 2...	10															
WGO 3...	8															
WGO 4...	8															
WGO 5 ...	8															
WGO PB...6...	11															
WGO Y...6...	8															

螺栓接线端子		浅标记槽					深标记槽									
AVK 95 B...	40															
AVK 150 B...	48															
AVK 240 B...	53															
AVK PB 50...	20															
AVK PB 70...	22															
AVK PB 95...	25															
AVK PB 150...	31															
AVK PB 240...	36															
CPB 6...	9.5															
CPB 6B...	13															
PB 6...	11															

菲尼克斯电气的标识材料厚度等于Klemsan的标识材料厚度

菲尼克斯电气的标识材料厚度小于Klemsan的标识材料厚度

适用于Klemsan公司端子的标识



		UC1-TMF..., 见第 157页					UC1-TM..., 见第 156页											
		0821360 0821425 0821483 0821548					0821784		0821247			0821739						
		UCT1-TMF..., 见第 162页					UCT1-TM..., 见第 162页											
		0829237 0829243					0829482 0803204		0829483									
		UM1-TMF..., 见第 171页					UM1-TM..., 见第 168页											
		(3.5x5)		(5x5)	(6x5)	(8x5)	(3.5x12)	(5x10)	(5x10)	(5x12)	(6x10)	(6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)		
		0830935		0830902 0830904	0830924		0830925 0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830903	0830906	0830920	0830916			
厚度		3.5	4	5	6	8	3.5	5	U 5	5	6	U 6	6	8	8	12		
回拉式弹簧接线端子		浅标记槽					深标记槽											
MY ... K 2,5...	5																	
MYVR 2,5	5																	
MYVR 2,5 C	10																	
PCY 2,5...	5.05																	
PYK 1,5...	4.2																	
PYK 2,5...	5																	
PYK 3 S...	5																	
PYK 4...	6																	
PYK 4 I...	8																	
PYK 4 S...	8																	
PYK 6...	8																	
PYK 10...	10																	
PYK 16 ...	12																	
PYK TEST	5																	
PYKM 2,5...	5																	
PYKMR 2,5...	5																	
TRV 4 ...	7.5																	
TRV 4 M ...	15																	
TRV 4 S ...	12.5																	
TRV 4 T ...	12																	
TRV 10 ...	22																	
YBK 2,5...	5																	
YBK 3 S...	5																	
YBK 4...	6																	
YBK 6...	8																	
YBK 10...	10																	
YBK I...	8																	
YBK S...	8																	

菲尼克斯电气的标识材料厚度等于Klemsan的标识材料厚度

菲尼克斯电气的标识材料厚度小于Klemsan的标识材料厚度

适用于Legrand公司端子的标识



UM7-TM..., 见第 175页			
(5x10)		(6x10)	(8x10)
0830933		0830931	0830945
厚度	5	6	8
螺钉接线端子		深标记槽	
0371 ...	5		
0371 ...	6		
0371 ...	8		
0371 ...	10		
0371 ...	12		
0371 ...	15		
0371 ...	22		

回拉式弹簧接线端子		深标记槽	
0372 ...	5		
0372 ...	6		
0372 ...	8		
0372 ...	10		
0372 ...	12		

适用于Wago公司端子的标识



		UC1-TMF ...					UC2-TM ...					US2-TM ...
		0821360	0821425	0821483	0821548		0821713	0821690	0821674	0821755	0829268	
		UCT1-TMF ...					UCT2-TM ...					
			0829237	0829243				0829249	0829249			
		UM1-TMF ...					UM2-TM ...					TMT2 ...
		(3.5x5)		(5x5)	(6x5)	(8x5)	(3.5x10)	(4x10)	(5/6x10)	(5/6x10)		(Ex11)R
		0830935		0830902	0830904	0830924	0830936	0830934	0830911	0830911		0802683
	厚度	3.5	4	5	6	8	3.5	4	5	6	8	连续式
回拉式弹簧接线端子		浅标记槽					深标记槽					
2000-1 ..., 2000-2 ...	3.5											
2000-2 ..., 2001-1 ..., 2001-5 ...	4											
2001-5 ..., 2002-1 ...	5											
2002-1 ...	6											
2002-2 ...	5											
2002-2 ...	6											
2002-3 ..., 2002-4 ..., 2002-6 ..., 2002-7 ..., 2003-6 ..., 2003-7 ...	5											
2003-9 ...	10.4											
2004-1 ..., 2004-5 ..., 2005-7 ...	6											
2006-1 ...	7.5											
2006-1 ...	10.4											
2006-1 ...	15											
2006-5 ...	7.5											
2006-7 ...	5											
2006-8 ...	15											
2006-9 ...	7.4											
2006-9 ...	10.4											
2007-8 ...	8											
2010-1 ..., 2010-5 ...	10											
2016-1 ...	12											
2016-7 ...	12											
2020-1 ..., 2020-2 ...	3.5											
2022-1 ..., 2022-2 ...	5											
249-1 ...	5											
249-1 ...	6											
261-4 ...	6											
264-1 ...	6											
264-1 ...	6											
264-2 ...	10											
264-2 ...	10											
264-3 ...	6											
264-3 ...	10											
264-7 ...	6											
264-7 ...	10											
270-5 ...	5											

菲尼克斯电气的标识材料厚度等于Wago的标识材料厚度

菲尼克斯电气的标识材料厚度小于Wago的标识材料厚度

连续式材料
可切割成与端子同样的厚度

适用于Wago公司端子的标识



		UC1-TMF..., 见第 157页					UC2-TM..., 见第 158页					US2-TM ...
		0821360	0821425	0821483	0821548		0821713	0821690	0821674	0821755	0829268	
		UCT1-TMF..., 见第 162页					UCT2-TM..., 见第 163页					
			0829237	0829243				0829249	0829249			
		UM1-TMF..., 见第 171页					UM2-TM..., 见第 172页					TMT2 ...
		(3.5x5)		(5x5)	(6x5)	(8x5)	(3.5x10)	(4x10)	(5/6x10)	(5/6x10)		(Ex11)R
		0830935		0830902	0830904	0830924	0830936	0830934	0830911	0830911		0802683
	厚度	3.5	4	5	6	8	3.5	4	5	6	8	连续式
回拉式弹簧接线端子		浅标记槽					深标记槽					
279-1 ... - 279-9 ...	4											
280-1 ...	5											
280-5 ...	5											
280-5 ...	6											
280-6 ... - 280-9 ...	5											
281-1 ... - 281-6 ...	6											
281-6 ...	8											
281-6 ...	10											
281-9 ...	6											
282-1 ...	8											
282-1 ...	13											
282-6 ... - 282-9 ...	8											
283-1 ..., 283-6 ..., 283-9 ...	12											
284-1 ..., 284-6 ..., 284-9 ...	10											
285-1 ...	16											
285-1 ...	20											
285-1 ...	25											
285-1 ...	32											
285-4 ...	15											
285-4 ...	20											
285-6 ..., 285-9 ...	16											
709-3 ...	8											
769-1 ...	5											
769-1 ...	5											
769-2 ...	5											
769-5 ..., 769-6 ...	5											
780-6 ...	5											
781-6 ..., 781-6 ...	6											
782-6 ..., 782-9 ...	8											
783-6 ..., 783-9 ...	12											
785-6 ...	16											
811-3 ...	17.5											
869-1 ..., 869-3 ..., 870-1 ..., 870-4 ..., 870-5 ...	5											
870-6 ... - 870-9 ...	5											
880-6 ... - 880-9 ...	5											

菲尼克斯电气的标识材料厚度等于Wago的标识材料厚度

菲尼克斯电气的标识材料厚度小于Wago的标识材料厚度

连续式材料可切割成与端子厚度相同的宽度

适用于Weidmüller公司端子的标识



		UC1-TMF ...				UC1-TM..., 见第 156页											
		0821425	0821483	0821548		0821784		0821247		0821739							
		UCT1-TMF ...				UCT1-TM..., 见第 162页											
		0829237	0829243			0829482	0803204	0829483									
		UM1-TMF				UM1...-TM..., 见第 168页											
		(3.5x5)	(5x5)	(6x5)	(8x5)	(3.5x12)	(5x10)	(5x10)	(5x12)	(6x10)	(6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)		
		0830935	0830902	0830904	0830924	0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830909	0830906	0830920	0830916		
	厚度	3.5	5	6	8	3.5	5	U 5	5	6	U 6	6	8	8	12		
螺钉接线端子		浅标记槽				深标记槽											
AKE 2,5	5.1																
AKE 4	7																
AKZ 1,5, AKZ 2,5	5.1																
AKZ 4, DL ... 2,5	6.1																
KDKS 1	8																
MAK 2,5	6.2																
SAKS 2	27.6																
SAKS 4	24																
SAKS 5	28																
VLI 1,5	6.15																
WDK 1,5/R	3.5																
WDK 2,5	5.1																
WDK 4	6.1																
WDK 10	9.9																
WDKL 4	6.5																
WDL 2,5	6.1																
WDT 1,5	6.4																
WDTR 2,5	6.2																
WDU 1,5	5.1																
WDU 1,5/R	3.5																
WDU 2,5	5.1																
WDU 2,5/TC	10.2																
WDU 4	6.1																
WDU 6	7.9																
WDU 10	9.9																
WDU 16	11.9																
WDU 35	16																
WDU 50	18.5																
WDU 70	20.5																

菲尼克斯电气的标识材料厚度等于Weidmüller的标识材料厚度

菲尼克斯电气的标识材料厚度小于Weidmüller的标识材料厚度

适用于Weidmüller公司端子的标识



		UC1-TMF ... 157				UC1-TM..., 见第 156页											
		0821425	0821483	0821548		0821784		0821247		0821739							
		UCT1-TMF ... 162				UCT1-TM..., 见第 162页											
		0829237	0829243			0829482	0803204	0829483									
		UM1-TMF... 171				UM1...-TM..., 见第 168页											
		(3.5x5)	(5x5)	(6x5)	(8x5)	(3.5x12)	(5x10)	(5x10)	(5x12)	(6x10)	(6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)		
		0830935	0830902	0830904	0830924	0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830909	0830906	0830920	0830916		
厚度		3.5	5	6	8	3.5	5	U 5	5	6	U 6	6	8	8	12		
螺钉接线端子		浅标记槽				深标记槽											
WDU 95	27																
WDU 120	32																
WDU 240	36																
WMF 2,5	5.08																
WNT 2,5	5.1																
WNT 4	6.1																
WNT 6	7.9																
WNT 10	9.9																
WNT 16	12																
WNT 35	16																
WNT 70	20.5																
WPE 1,5	5.1																
WPE 1,5/R	3.5																
WPE 2,5	5.1																
WPE 4	6.1																
WPE 6	7.9																
WPE 10	9.9																
WPE 16	11.9																
WPE 35	16																
WPE 50	18.5																
WPE 70	20.5																
WPE 95	27																
WPE 120	32																
WPO 4	6																
WSI 4	9.1																
WSI 6	7.9																
WT 4	6.1																
WTD 6	7.9																
WTD 6/4 FF	11																

菲尼克斯电气的标识材料厚度等于Weidmüller的标识材料厚度

菲尼克斯电气的标识材料厚度小于Weidmüller的标识材料厚度

适用于Weidmüller公司端子的标识



		UC1-TMF ... 157				UC1-TM..., 见第 156页											
		0821425	0821483	0821548		0821784		0821247		0821739							
		UCT1-TMF ... 162				UCT1-TM..., 见第 162页											
		0829237	0829243			0829482	0803204	0829483									
		UM1-TMF... 171				UM1...-TM..., 见第 168页											
		(3.5x5)	(5x5)	(6x5)	(8x5)	(3.5x12)	(5x10)	(5x10)	(5x12)	(6x10)	(6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)		
		0830935	0830902	0830904	0830924	0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830909	0830906	0830920	0830916		
	厚度	3.5	5	6	8	3.5	5	U 5	5	6	U 6	6	8	8	12		
螺钉接线端子		浅标记槽				深标记槽											
WTL 4	6.1																
WTL 4/2	6																
WTL 6	7.9																
WTL 6 SL	7.9																
WTL 6/4 FF	11																
WTQ 6	7.9																
WTR 2,5	5.1																
WTR 4	6.1																
WTR 4 ...	6.1																
WTR 35	32																
直插式接线端子		浅标记槽				深标记槽											
PDK 2,5, PDL 4, PDU 2,5	5.1																
PDU 6/10	8.1																
PDU 16	12.1																
PEI 16	15																
PMAK 4	5.1																
PNT 2,5	5.1																
PNT 6/10	8.1																
PNT 16	12.1																
PPE 2,5	5.1																
PPE 6	8.1																
PPE 16	12.1																
PSI 6/10	12.2																
PTD 6/10, PTL 6/10	8.1																
PTR 2,5	5.1																

菲尼克斯电气的标识材料厚度等于Weidmüller的标识材料厚度

菲尼克斯电气的标识材料厚度小于Weidmüller的标识材料厚度

适用于Weidmüller公司端子的标识



		UC1-TMF ... 157				UC1-TM..., 见第 156页									
		0821425	0821483	0821548		0821784		0821247		0821739					
		UCT1-TMF ... 162				UCT1-TM..., 见第 162页									
		0829237	0829243			0829482	0803204	0829483							
		UM1-TMF... 171				UM1...-TM..., 见第 168页									
		(3.5x5)	(5x5)	(6x5)	(8x5)	(3.5x12)	(5x10)	(5x10)	(5x12)	(6x10)	(6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)
		0830935	0830902	0830904	0830924	0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830909	0830906	0830920	0830916
厚度		3.5	5	6	8	3.5	5	U 5	5	6	U 6	6	8	8	12
回拉式弹簧接线端子		浅标记槽				深标记槽									
ZDK 1,5	3.5														
ZDK 2,5	5.1														
ZDK 4	6.1														
ZDKPE 2,5	5.1														
ZDLD 2,5	5.1														
ZDT ... 2,5	5.1														
ZDU 1,5	3.5														
ZDU 2,5	5.1														
ZDU 4	6.1														
ZDU 6	8.1														
ZDU 10	10.1														
ZDU 16	12.1														
ZDU 35	16														
ZDUA 2,5, ZDUB 2,5	5.1														
ZEI 16	10														
ZEI 16-2	14														
ZIA 1,5	5.08														
ZMAK 2,5	5.1														
ZNT 4	6.1														
ZNT 6	8.1														
ZNT 16	10														
ZNT 35	16														
ZP 2,5	5.1														
ZP 4	6.1														
ZPE 1,5	3.5														
ZPE ... 2,5	5.1														
ZPE 4	6.1														
ZPE 6	8.1														
ZPE 10	10.1														
ZPE 16	12.1														
ZPE 35	16														
ZPV 1,5	5.1														

菲尼克斯电气的标识材料厚度等于Weidmüller的标识材料厚度

菲尼克斯电气的标识材料厚度小于Weidmüller的标识材料厚度

适用于Weidmüller公司端子的标识



		UC1-TMF ... 157				UC1-TM..., 见第 156页											
		0821425	0821483	0821548		0821784		0821247		0821739							
		UCT1-TMF ... 162				UCT1-TM..., 见第 162页											
		0829237	0829243			0829482	0803204	0829483									
		UM1-TMF... 171				UM1...-TM..., 见第 168页											
		(3.5x5)	(5x5)	(6x5)	(8x5)	(3.5x12)	(5x10)	(5x10)	(5x12)	(6x10)	(6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)		
		0830935	0830902	0830904	0830924	0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830909	0830906	0830920	0830916		
		厚度	3.5	5	6	8	3.5	5	U 5	5	6	U 6	6	8	8	12	
回拉式弹簧接线端子		浅标记槽				深标记槽											
ZRV 1,5	5.1																
ZRV 2,5	5.2																
ZSI 2,5	7.9																
ZSI 2x6	16																
ZSI 6	12.2																
ZT 2,5	5.1																
ZT 4	6.5																
ZTC 2,5, ZTCPE 2,5	5.1																
ZTD 6, ZTL 6	8																
ZTPE 2,5	5.1																
ZTPE 4	6.5																
ZTR 2,5	5.1																
ZTR 6	8.1																
ZTTR 2,5	5.1																
ZVL 1,5	5.08																
ZVLD 2,5	5.1																

螺栓接线端子		浅标记槽				深标记槽											
WF 5	13																
WF 6, WF 6/2 BZ	17.8																
WF 8, WF 8/2 BZ	22.8																
WF 10, WF 10/2, BZ, WF 12	33.8																
WFF 35	27																
WFF 70	32																
WFF 120	38																
WFF 185, WFF 300	55																

菲尼克斯电气的标识材料厚度等于Weidmüller的标识材料厚度

菲尼克斯电气的标识材料厚度小于Weidmüller的标识材料厚度

适用于Wieland公司端子的标识



		UC3-TM..., 见第 160页		
		0822369	0822385	0822408
		UCT3-TM..., 见第 163页		
		0829251	0829252	
		UM3-TM..., 见第 173页		
		(5x8)	(6x8)	(8x8)
		0830917	0830915	0830929
	厚度	5	6	8
螺钉接线端子		深标记槽		
9700-A/10 ...	10			
9700-A/12 ...	12			
9700-A/16 ...	16			
9700-A/5 ...	5			
9700-A/6 ...	6			
9700-A/8 ...	8			
9785 ..., 9786 ...	12			
WK 2,5 ...	6			
WK 2,5 ... KOI ...	5			
WK 4 ...	6			
WK 4 ... THSI 5 ...	8			
WK 4 ... THSI 6,3 ...	10			
WK 6 ...	8			
WK 10 ...SI ...	12			
WK/3 ..., WK/4 ..., WK/5 ...	6			
WKM 2,5 ...	5			
WKM 4 ...	6			
WKN 6 ...	8			
WKN 10 ..., WKN 16	10			
WKN 35 ...	16			
WKN 70 ...	24			
WKN 150 ...	28			
WRT 6 ...	11			
WT 2,5 ...	5			
WT 4 ...	6			
WT 6 ...	8			
WT 10 ...	10			
WT 16 ...	12			
直插式接线端子		深标记槽		
WTP 2,5 ...	5			
WTP 6 ...	8			

菲尼克斯电气的标识材料厚度等于Wieland的标识材料厚度

菲尼克斯电气的标识材料厚度小于Wieland的标识材料厚度

适用于Wieland公司端子的标识



		ZB...	UC3-TM..., 见第 160页		
		0805001	0822369	0822385	0822408
		UC-TM...	UCT3-TM..., 见第 163页		
		0818111	0829251	0829252	
		UCT-TM...	UM3-TM..., 见第 173页		
			(5x8)	(6x8)	(8x8)
		0828732	0830917	0830915	0830929
厚度		4	5	6	8
回拉式弹簧接线端子		深标记槽			
WKF 1,5 ...	4				
WKF 1,5 ... KO ..., WKF 2,5 ...	5				
WKF 16 ...	12				
KF 35 ...	16				
WKFN 2,5 ...	5				
WKFN 4 ...	6				
WKFN 6 ...	8				
WKFN 10 ...	10				
WKFN 16 ...	12				
WKMF 2,5 ...	5				

适用于Woertz公司端子的标识



		UM8-TM... ..., 见第 175页	
		(5x9)	(6x9)
		0830933	830931
	厚度	5	6
螺钉接线端子		深标记槽	
30150 ..., 30860 ..., 30870 ..., 30903..., 30973 ...	5		
30103 ..., 30108 ..., 30111 ..., 3012 ..., 30130 ..., 3043 ..., 30544/4 ..., 30800..., 3089 ..., 30902 ..., 30904..., 3301 ..., 3424 ..., 3430 ..., 3450 ..., 3880 ...	6		
3440 ...	6.5		
30544/6 ..., 3410 ..., 3452/6 ...	7		
30197 ..., 30290 ..., 3472 ..., 3852 ...	7.5		
30200 ..., 30291 ..., 30544/10 ..., 30930 ..., 3302 ..., 3425 ..., 3452/10 ..., 3477 ..., 3726 ..., 3857 ...	8		
30168 ..., 3017 ..., 30191 ..., 30228 ..., 30935 ..., 3303 ..., 3426 ..., 3436 ...	9		
30880 ...	10		
30146 ..., 30840 ..., 3304 ..., 3427 ..., 3452/16 ..., 3473 ..., 3780 ..., 3852 ...	11		
30841 ...	12		
30831 ...	12.5		
300 ..., 3727 ..., 30544/16 ..., 3437 ...	13		
3305 ..., 3428 ..., 3452/35 ...	14		
30832 ..., 30842 ...	14.5		
30544/35 ...	16		
30833 ..., 30834 ..., 30843 ...	16.5		
3438 ..., 3728 ...	18		
30844 ..., 3715 ...	21		
30550 ..., 3306 ..., 3429 ...	23		
3716 ...	34		



菲尼克斯电气的标识材料厚度等于Woertz的标识材料厚度



菲尼克斯电气的标识材料厚度小于Woertz的标识材料厚度

适用于Woertz公司端子的标识




		UM8-TM... ..., 见第 175页	
		(5x9)	(6x9)
		0830933	830931
	厚度	5	6
回拉式弹簧接线端子		深标记槽	
35310/3 ..., 35320/3 ..., 35330 ..., 35340/3 ..., 35350 ..., 35370 ..., 35400 ...	5		
33200 ..., 33300..., 353 .../4 ..., 35390 ..., 35410 ..., 383 ...	6		
35310/6 ..., 35330/6 ..., 35490 ...	8		
35310/10 ...	10		
35310/16 ...	12		

端子标识

UniCard端子标识, 适用于深标记槽

可采用的打印机和技术：



UV LED技术



绘图仪



标识, 用于最大宽度为8.2 mm的端子

- UniCard UC-TM ...系列标识适配于带深和浅标记槽的端子
- 用BLUEMARK可快速、轻松地打印
- 保证标识材料的精准定位, 自动识别标识材料
- 标记条可轻松安装及拆除
- 标记条支持多行标记
- 标记条上留有对标识用途作描述的区域
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求, 我们可提供定制打印服务

说明：
菲尼克斯电气的可标识端子, 见第 60 页

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
阻燃等级, 符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
UniCard, 用于带深标记槽的端子, 120位, 每条15个标签, 用于宽度为4.2 mm的端子	白色 红色 黄色 蓝色
UniCard, 用于带深标记槽的端子, 96位, 每条12个标签, 用于宽度为5.2 mm的端子	白色 红色 黄色 蓝色
UniCard, 用于带深标记槽的端子, 80位, 每条10个标签, 用于宽度为6.2 mm的端子	白色 红色 黄色 蓝色
UniCard, 用于带深标记槽的端子, 56位, 每条7个标签, 用于宽度为8.2 mm的端子	白色 红色 黄色 蓝色

技术数据

BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER
PA
V2
-40 ... 120
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

订货数据

类型	订货号	件/包装
UC-TM 4	0818111	10
UC-TM 4 RD	0818250	10
UC-TM 4 YE	0818234	10
UC-TM 4 BU	0818247	10
UC-TM 5	0818108	10
UC-TM 5 RD	0818302	10
UC-TM 5 YE	0818289	10
UC-TM 5 BU	0818292	10
UC-TM 6	0818085	10
UC-TM 6 RD	0818357	10
UC-TM 6 YE	0818331	10
UC-TM 6 BU	0818344	10
UC-TM 8	0818072	10
UC-TM 8 RD	0818409	10
UC-TM 8 YE	0818386	10
UC-TM 8 BU	0818399	10


附件

模板, 用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK

P1 UC-MAG 1	5146079	1
-------------	---------	---



UniCard端子标识，适用于深标记槽




标识，用于最大宽度为16 mm的端子

一般参数		技术数据		
可使用的打印机		BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER		
标识材料		PA		
阻燃等级，符合UL 94		V2		
温度范围	[°C]	-40 ... 120		
耐刮性		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
成分		不含硅及卤素		
		订货数据		
描述	颜色	类型	订货号	件/包装
UniCard，用于带深标记槽的端子，48位，每条6个标签，用于宽度为10.2 mm的端子	白色	UC-TM 10	0818069	10
	红色	UC-TM 10 RD	0818454	10
	黄色	UC-TM 10 YE	0818438	10
	蓝色	UC-TM 10 BU	0818441	10
UniCard，用于带深标记槽的端子，40位，每条5个标签，用于宽度为12 mm的端子	白色	UC-TM 12	0819194	10
	红色	UC-TM 12 RD	0817701	10
	黄色	UC-TM 12 YE	0819204	10
	蓝色	UC-TM 12 BU	0817785	10
UniCard，用于带深标记槽的端子，32位，每条4个标签，用于宽度为16 mm的端子	白色	UC-TM 16	0819217	10
	红色	UC-TM 16 RD	0817798	10
	黄色	UC-TM 16 YE	0819220	10
	蓝色	UC-TM 16 BU	0817769	10
		附件		
模板，用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK		P1 UC-MAG 1	5146079	1

端子标识

UniCard端子标识，适用于深标记槽

可采用的打印机和技术：



UV LED技术



绘图仪



标识，用于最大宽度为8.2 mm的端子

- UniCard UC-TMF...系列标识适配于带深型和浅型标记槽的端子
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务


说明：
菲尼克斯电气的可标识端子，见第 60 页

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

技术数据	
BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER	
PA	
V2	
-40 ... 120	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
不含硅及卤素	

描述	颜色
UniCard，用于带浅标记槽的端子，120位，每条15个标签，用于宽度为4.2 mm的端子	白色
	红色
	黄色
	蓝色
	蓝色
UniCard，用于带浅标记槽的端子，96位，每条12个标签，用于宽度为5.2 mm的端子	白色
	红色
	黄色
	蓝色
	蓝色
UniCard，用于带浅标记槽的端子，80位，每条10个标签，用于宽度为5.2 mm的端子，标记范围：5 x 7 mm	白色
	红色
	黄色
	蓝色
	蓝色
UniCard，用于带浅标记槽的端子，80位，每条10个标签，用于宽度为6.2 mm的端子	白色
	红色
	黄色
	蓝色
	蓝色
UniCard，用于带浅标记槽的端子，64位，每条7个标签，用于宽度为8.2 mm的端子	白色
	红色
	黄色
	蓝色
	蓝色

订货数据		
类型	订货号	件/包装
UC-TMF 4	0818166	10
	0818506	10
	0818483	10
	0818496	10
	0818496	10
UC-TMF 5	0818153	10
	0818551	10
	0818535	10
	0818548	10
	0818548	10
UC-TMF 5 (5X7)	0820044	10
UC-TMF 6	0818140	10
	0818603	10
	0818580	10
	0818593	10
	0818593	10
UC-TMF 8	0818137	10
	0818658	10
	0818632	10
	0818645	10
	0818645	10



模板，用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK

附件		
P1 UC-MAG 4	5146105	1

UniCard端子标识，适用于浅标记槽




标识，用于最大宽度为16 mm的端子

一般参数		技术数据		
可使用的打印机		BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER		
标识材料		PA		
阻燃等级，符合UL 94		V2		
温度范围	[°C]	-40 ... 120		
耐刮性		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
成分		不含硅及卤素		
		订货数据		
描述	颜色	类型	订货号	件/包装
UniCard，用于带浅标记槽的端子，48位，每条6个标签，用于宽度为10.2 mm的端子	白色	UC-TMF 10	0818124	10
	红色	UC-TMF 10 RD	0818700	10
	黄色	UC-TMF 10 YE	0818687	10
	蓝色	UC-TMF 10 BU	0818690	10
UniCard，用于带浅标记槽的端子，40位，每条5个标签，用于宽度为12 mm的端子	白色	UC-TMF 12	0819233	10
	红色	UC-TMF 12 RD	0817840	10
	黄色	UC-TMF 12 YE	0819246	10
	蓝色	UC-TMF 12 BU	0817853	10
UniCard，用于带浅标记槽的端子，32位，每条4个标签，用于宽度为16 mm的端子	白色	UC-TMF 16	0819262	10
	红色	UC-TMF 16 RD	0817824	10
	黄色	UC-TMF 16 YE	0819259	10
	蓝色	UC-TMF 16 BU	0817905	10
		附件		
模板，用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK		P1 UC-MAG 4	5146105	1

端子标识

UniCard端子标识，带插入式安装脚

可采用的打印机和技术：



UV LED技术



绘图仪



插入式安装脚标记，用于的宽度为
5.2 / 7.5 / 10 mm的端子

- UC-TMN ... UniCard系列标识带插入式安装脚，可标记微型端子、变压器端子和COMBICON固定式连接器
- 用BLUEMARK可快速、轻松地打印
- 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料
- 标记条可轻松安装及拆除
- 标记条上留有对标识用途作描述的区域
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

说明：
菲尼克斯电气的可标识端子，见第 60 页

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	厚度
UniCard，用于标识变压器端子	
96位，每条12个标签	白色
64位，每条8个标签	白色
48位，每条含6个标签	白色

模板，用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK

技术数据	
BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER	
PA	
V2	
-40 ... 120	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
不含硅及卤素	

订货数据		
类型	订货号	件/包装
UC-TMN 5,2	0822945	10
UC-TMN 7,5	0821823	10
UC-TMN 10	0828554	10

附件		
P1 UC-MAG 1	5146079	1




快速标识条，适用于深标记槽

可采用的打印机和技术：



Plotter打印机




标识，用于宽度为3.5 mm的端子

- ZB标识条，适配于标记带深标记槽的组合式接线端子
- 标识条可轻松安装和拆卸
- 标识条提供多种宽度
- 标识条可使用Plotter打印机打印
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

标识方向选择

- 为已打印产品选择正确的标识方向
- ① “水平打印”标识，文字按照水平端子方向排列
- ② “垂直打印”标识，文字按照垂直端子方向排列

说明：
1) 一个包装单位含10个相同标记的标识条。



一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	


描述	颜色
快速标识条，未打印，10位：每包可标记100个端子	
如上的大包装可标记1000个端子	白色 白色
扁平式标识条，水平打印，10位，连续编码，如1 - 10, 11 - 20等，最大为91 - 100, (ZB 3.5 和 ZB 4, 最多 2位) 1)	
快速标识条，水平打印，10位，相同数字打印，如1/1/1, 2/2/2, 等，最大为100/100/100 1)	白色
快速标识条，水平打印，10位：标有L1、L2、L3、N和PE 1)	白色
水平打印，10位：标有U、V、W和N,	白色 白色
快速标识条，水平打印，10位，偶数打印，如2-20、22-40.....至82-100	
快速标识条，水平打印，10位，奇数打印，如1-19、21-39.....至81-99	白色
快速标识条，水平打印，10位，大写字母A-Z，如A/A/A、B/B/B.....至Z/Z/Z	白色
快速标识条，水平打印，10位，标有L1、L2、L3、PE、+、-等符号	白色
快速标识条，垂直打印，10位，偶数打印，如2-20、22-40.....至82-100	白色
快速标识条，垂直打印，10位，奇数打印，如1-19、21-39.....至81-99	白色
快速标识条，垂直打印，10位，连续数字打印，如1-10, 11-20, 至91-100 1)	白色

模板，用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK


技术数据		
PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER		
PA		
V2		
-40 ... 100		
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
不含硅及卤素		

订货数据		
类型	订货号	件/包装
ZB 3,5:UNBEDRUCKT	0829414	10
ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN	0801404	10
ZB 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN	0801405	10


附件		
CMS-P1-M/ZB	5144699	1



标识，用于宽度为4.2 mm的端子



标识，用于宽度为5.2 mm的端子



标识，用于宽度为5.08 mm的端子

技术数据
PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER
PA
V2
-40 ... 100
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

订货数据

类型	订货号	件/包装
ZB 4 :UNBEDRUCKT	0805001	10
ZB 4/WH-100:UNBEDRUCKT	0805810	100
ZB 4,LGS:FORTL.ZAHLEN	0805739	10
ZB 4,QR:FORTL.ZAHLEN	0805807	10

附件		
CMS-P1-M/ZB	5144699	1

技术数据
PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER
PA
V2
-40 ... 100
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

订货数据

类型	订货号	件/包装
ZB 5 :UNBEDRUCKT	1050004	10
ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT	5060906	100
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN	1050017	10
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN	1050033	10
ZB 5,LGS:L1-N,PE	1050415	10
ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN	0800035	10
ZB 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN	0800019	10
ZB 5,LGS:GROSSBUCHST.	1050059	10
ZB 5,LGS:SYMBOLE	1050091	10
ZB 5,QR:GERADE ZAHLEN	1052811	10
ZB 5,QR:UNGERADE ZAHLEN	1052824	10
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN	1050020	10

附件		
CMS-P1-M/ZB	5144699	1

技术数据
PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER
PA
V2
-40 ... 100
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

订货数据

类型	订货号	件/包装
ZB 5,08:UNBEDRUCKT	0809793	10
ZB 5,08,LGS:FORTL.ZAHLEN	0809803	10
ZB 5,08,LGS:L1-N,PE	0809832	10
ZB 5,08,LGS:U-N	0809845	10
ZB 5,08,QR:FORTL.ZAHLEN	0809858	10

附件		
CMS-P1-M/ZB	5144699	1


端子标识

快速标识条，适用于深标记槽

- ZB标识条，适配于标记带深标记槽的组合式接线端子
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务


说明：
1) 一个包装单位含10个相同标记的标识条。

PRINTED
FOR YOU




标识，用于宽度为5.8 mm的端子

PRINTED
FOR YOU



标识，用于宽度为6.2 mm的端子

一般参数		技术数据			技术数据		
可使用的打印机		PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER			PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER		
标识材料		PA			PA		
阻燃等级，符合UL 94		V2			V2		
温度范围	[°C]	-40 ... 100			-40 ... 100		
耐刮性		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)			DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
成分		不含硅及卤素			不含硅及卤素		
		订货数据			订货数据		
描述	颜色	类型	订货号	件/包装	类型	订货号	件/包装
快速标识条，未打印，10位：每包可标记100个端子							
如上的大包装可标记1000个端子	白色 白色	ZB 5,8:UNBEDRUCKT	2715209	10	ZB 6:UNBEDRUCKT ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT	1051003 5060935	10 100
快速标识条，水平打印，10位，连续数字数打印，如1-10，11-20等，最大为91-100	白色						
快速标识条，水平打印，10位，相同数字打印，如1/1/1，2/2/2，等，最大为100/100/100	白色				ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN	1051016	10
快速标识条，水平打印，10位：标有L1、L2、L3、N和PE	白色				ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN	1051032	10
水平打印，10位：标有U、V、W和N，	白色 白色				ZB 6,LGS:L1-N,PE ZB 6,LGS:U-N	1051414 1051430	10 10
快速标识条，水平打印，10位，偶数打印，如2-20、22-40.....至82-100	白色						
快速标识条，水平打印，10位，奇数打印，如1-19、21-39.....至81-99	白色				ZB 6,LGS:GERADE ZAHLEN	1052808	10
快速标识条，水平打印，10位，大写字母A-Z，如A/A/A、B/B/B.....至Z/Z/Z	白色				ZB 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN	1052798	10
快速标识条，水平打印，10位，标有L1、L2、L3、PE、+、-等符号	白色				ZB 6,LGS:GROSSBUCHSTABEN	1051058	10
快速标识条，垂直打印，10位，连续数字打印，如1-10，11-20，至91-100	白色				ZB 6,LGS:SYMBOLE	1051090	10
快速标识条，垂直打印，10位，偶数打印，如2-20、22-40.....至82-100	白色				ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN	1051029	10
快速标识条，垂直打印，10位，奇数打印，如1-19、21-39.....至81-99	白色				ZB 6,QR:GERADE ZAHLEN	1052785	10
	白色				ZB 6,QR:UNGERADE ZAHLEN	1052772	10
		附件			附件		
模板，用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK		CMS-P1-M/ZB	5144699	1	CMS-P1-M/ZB	5144699	1



标识，用于宽度为6.6 mm的端子

标识，用于宽度为7.5 mm的端子

标识，用于宽度为7.62 mm的端子

技术数据		
PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER		
PA		
V2		
-40 ... 100		
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
不含硅及卤素		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
ZB 6,6:UNBEDRUCKT	1052332	10
ZB 6,6,LGS:FORTL.ZAHLEN	1052345	10
附件		
CMS-P1-M/ZB	5144699	1

技术数据		
PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER		
PA		
V2		
-40 ... 100		
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
不含硅及卤素		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
ZB 7,5:UNBEDRUCKT	0803948	10
附件		
CMS-P1-M/ZB	5144699	1

技术数据		
PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER		
PA		
V2		
-40 ... 100		
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
不含硅及卤素		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
ZB 7,62:UNBEDRUCKT	1054000	10
ZB 7,62/WH-100:UNBEDRUCKT	5060922	100
ZB 7,62,LGS:FORTL.ZAHLEN	1054233	10
附件		
CMS-P1-M/ZB	5144699	1

端子标识

快速标识条，适用于深标记槽

- ZB标识条，适配于标记带深标记槽的组合式接线端子
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

说明：
1) 一个包装单位含10个相同标记的标识条。




标识，用于宽度为8.2 mm的端子




标识，用于宽度为9 mm的端子


		技术数据			技术数据		
一般参数							
可使用的打印机		CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK			PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER		
标识材料		PA			PA		
阻燃等级，符合UL 94		V2			V2		
温度范围	[°C]	-40 ... 100			-40 ... 100		
耐刮性		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)			DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
成分		不含硅及卤素			不含硅及卤素		
		订货数据			订货数据		
描述	颜色	类型	订货号	件/包装	类型	订货号	件/包装
快速标识条，未打印，10位：每包可标记100个端子							
	白色	ZB 8:UNBEDRUCKT	1052002	10	ZB 9:UNBEDRUCKT	0829127	10
如上的大包装可标记1000个端子	白色	ZB 8/WH-100:UNBEDRUCKT	5060896	100			
5位	白色						
快速标识条，水平打印，10位，连续数字数打印，如1-10，11-20等，最大为91-100¹)							
	白色	ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN	1052015	10			
快速标识条，水平打印，10位：标有L1、L2、L3、N和PE¹)							
	白色	ZB 8,LGS:L1-N,PE	1052413	10			
水平打印，10位：标有U、V、W和N，	白色						
水平打印，5位，标有L1、L2、L3、N、PE	白色						
快速标识条，水平打印，10位，标有L1、L2、L3、PE、+、-等符号							
	白色	ZB 8,LGS:SYMBOLE	1052099	10			
快速标识条，垂直打印，10位，连续数字打印，如1-10，11-20，至91-100¹)							
	白色	ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN	1052028	10			
		附件			附件		
模板，用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK							
		CMS-P1-M/ZB	5144699	1	CMS-P1-M/ZB	5144699	1



标识，用于宽度为10.2 mm的端子



标识，用于宽度为12 mm的端子



标识，用于宽度为13 mm的端子

技术数据		
PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER PA V2 -40 ... 100 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 不含硅及卤素		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
ZB 10:UNBEDRUCKT	1053001	10
ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT	5060883	100
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN	1053014	10
ZB10,LGS:L1-N,PE	1053412	10
ZB10,LGS:U-N	1053438	10
ZB10,LGS:SYMBOLE	1053098	10
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN	1053027	10
附件		
CMS-P1-M/ZB	5144699	1

技术数据		
PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER PA V2 -40 ... 100 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 不含硅及卤素		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
ZB 12:UNPRINTED	0812120	10
ZB 12,LGS:L1-N,PE	0812146	10
附件		
CMS-P1-M/ZB	5144699	1


技术数据		
PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER PA V2 -40 ... 100 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 不含硅及卤素		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
ZB 13:UNBEDRUCKT	0829131	10
附件		
CMS-P1-M/ZB	5144699	1

端子标识


快速标识条，适用于深标记槽

- ZB标记条，适配于标记带深标记槽的组合式接线端子
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

说明：
1) 一个包装单位含10个相同标记的标识条。



标识，用于宽度为14 mm的端子



标识，用于宽度为15 mm的端子

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	
描述	颜色
快速标识条，未打印，5位：每包可标记50个端子	
	白色
快速标识条，水平打印，5位，标有L1、L2、L3、N、PE1)	
	白色
模板，用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK	

技术数据		
PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER		
PA		
V2		
-40 ... 100		
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
不含硅及卤素		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
ZB 14:UNPRINTED	0820277	10
附件		
CMS-P1-M/ZB	5144699	1

技术数据		
PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER		
PA		
V2		
-40 ... 100		
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
不含硅及卤素		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
ZB 15:UNBEDRUCKT	0811972	10
ZB 15,LGS:L1-N,PE	0811998	10
附件		
CMS-P1-M/ZB	5144699	1



标识，用于宽度为16 mm的端子



标识，用于宽度为16.3 mm的端子



标识，用于宽度为17 mm的端子

技术数据
PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER
PA
V2
-
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

订货数据		
类型	订货号	件/包装
ZB 16:UNPRINTED	0827461	10
ZB 16,LGS:L1-N,PE	0827462	10

附件		
CMS-P1-M/ZB	5144699	1

技术数据
PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER
PA
V2
-40 ... 100
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

订货数据		
类型	订货号	件/包装
ZB 16,3:UNPRINTED	0820222	10

附件		
CMS-P1-M/ZB	5144699	1

技术数据
PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER
PA
V2
-40 ... 100
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

订货数据		
类型	订货号	件/包装
ZB 17:UNBEDRUCKT	0829391	10


附件		
CMS-P1-MZB	5144699	1

端子标识

快速标识条，适用于深标记槽

- ZB标记条，适配于标记带深标记槽的
组合式接线端子
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，
我们可提供定制打印服务

说明：
1) 一个包装单位含10个相同标记的标识条。



标识，用于宽度为18 mm的端子



标识，用于宽度为20.3 mm的端子

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	
描述	颜色
快速标识条，未打印，5位：每包可标记50个端子	
4部分，用于40个端子	白色
快速标识条，水平打印，5位，标有L1、L2、L3、N、PE ¹⁾	白色
水平打印，4位，标有L1、L2、L3、N、PE	白色
模板，用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK	

技术数据		
PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER		
PA		
V2		
-40 ... 100		
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
不含硅及卤素		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
ZB 18:UNBEDRUCKT	0811833	10
ZB 18,LGS:L1-N,PE	0811846	10
附件		
CMS-P1-M/ZB	5144699	1

技术数据		
PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER		
PA		
V2		
-40 ... 100		
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
不含硅及卤素		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
ZB 20,3:UNPRINTED	0820248	10
附件		
CMS-P1-M/ZB	5144699	1



标识，用于宽度为21.1 mm的端子



标识，用于宽度为22 mm的端子



标识，用于宽度为25 mm的端子


技术数据		
PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER		
- V2 -40 ... 100 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 不含硅及卤素		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
ZB 21,1:UNBEDRUCKT	0829456	10
附件		
CMS-P1-M/ZB	5144699	1

技术数据		
PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER		
PA V2 -40 ... 100 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 不含硅及卤素		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
ZB 22:UNBEDRUCKT	0811862	10
ZB 22,LGS:L1-N,PE	0811875	10
附件		
CMS-P1-M/ZB	5144699	1


技术数据		
PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER • X-PEN 0,35 • P-PEN		
PA V2 -40 ... 100 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 不含硅及卤素		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
ZB 25:UNPRINTED	0802751	10
附件		
CMS-P1-M/ZB	5144699	1

快速标识条，适用于浅标记槽

可采用的打印机和技术：



Plotter



标识，用于宽度为3.5 mm的端子

- ZB标识条，适配于标记带浅标记槽的组合式接线端子
- 标记条可轻松安装和拆卸
- 标记条提供多种宽度
- 标记条可使用Plotter打印机打印
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

标识方向选择

- 为已打印产品选择正确的标识方向
- ① “水平打印”标识，文字按照水平端子方向排列
- ② “垂直打印”标识，文字按照垂直端子方向排列

说明：
菲尼克斯电气的可标识端子，见第 60 页
1) 一个包装单位含10个相同标记的标识条。

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
快速标识条，未打印，10位：每包可标记100个端子	

如上的大包装可标记1000个端子	白色 白色
------------------	----------

快速标识条，扁平式，水平打印，10位，连续数字，如1 - 10，11 - 20，至91 - 100，（ZBF 3,5和ZBF 4最多2位 ¹⁾ ）	
--	--

快速标识条，扁平式，水平打印，10位，偶数打印，如2 - 20，22 - 40，至82 - 100，ZBF 4最多2位 ¹⁾ ）	白色
---	----

快速标识条，扁平式，水平打印，10位，奇数打印，如1 - 19，21 - 39，至82 - 100，ZBF 4最多2位 ¹⁾ ）	白色
---	----

快速标识条，10位，水平打印：L1、L2、L3、N、PE	白色
------------------------------	----

快速标识条，扁平，垂直打印，10位，连续数字打印，如1-10，11-20，至91-100 ¹⁾ ）	白色
--	----

模板，用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK	
------------------------------	--

技术数据		
PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER		
PA		
V2		
-40 ... 100		
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
不含硅及卤素		

订货数据		
类型	订货号	件/包装


ZBF 3,5:UNBEDRUCKT	0829392	10
--------------------	---------	----


ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN	0801406	10
--------------------------	---------	----

ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN	0801407	10
-------------------------	---------	----


CMS-P1-M/ZBF	5144709	1
--------------	---------	---

附件		
CMS-P1-M/ZBF	5144709	1




PRINTED
FOR YOU

标识，用于宽度为4.2 mm的端子

PRINTED
FOR YOU

标识，用于宽度为5.2 mm的端子

PRINTED
FOR YOU

标识，用于宽度为6.2 mm的端子

技术数据

CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK
PA
V2
-40 ... 100
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

订货数据

类型	订货号	件/包装
ZBF 4:UNBEDRUCKT	0808587	10
ZBF 4/WH-100:UNBEDRUCKT	0808613	100
ZBF 4,LGS:FORTL.ZAHLEN	0808626	10
ZBF 4,LGS:GERADE ZAHLEN	0810818	10
ZBF 4,LGS:UNGERADE ZAHLEN	0810850	10
ZBF 4,QR:FORTL.ZAHLEN	0808820	10

附件

CMS-P1-M/ZBF	5144709	1
--------------	---------	---

技术数据

PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER
PA
V2
-40 ... 100
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

订货数据

类型	订货号	件/包装
ZBF 5:UNBEDRUCKT	0808642	10
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT	0808668	100
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN	0808671	10
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN	0810821	10
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN	0810863	10
ZBF 5,LGS:L1-N,PE	0809528	10
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN	0808697	10

附件

CMS-P1-M/ZBF	5144709	1
--------------	---------	---

技术数据

PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER
PA
V2
-40 ... 100
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

订货数据

类型	订货号	件/包装
ZBF 6:UNBEDRUCKT	0808710	10
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT	0808736	100
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN	0808749	10
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN	0810834	10
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN	0810876	10
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN	0808765	10

附件

CMS-P1-M/ZBF	5144709	1
--------------	---------	---

端子标识

快速标识条，适用于浅标记槽

- ZB标记条，适配于标记带浅标记槽的组合式接线端子
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

说明：
¹) 一个包装单位含10个相同标记的标识条。



标识，用于宽度为7.5 mm的端子



标识，用于宽度为8.2 mm的端子


		技术数据			技术数据		
一般参数							
可使用的打印机		PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER			PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER		
标识材料		PA			PA		
阻燃等级，符合UL 94		V2			V2		
温度范围		-40 ... 100			-40 ... 100		
耐久性		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)			DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
成分		不含硅及卤素			不含硅及卤素		
		订货数据			订货数据		
描述	颜色	类型	订货号	件/包装	类型	订货号	件/包装
快速标识条，未打印，10位：每包可标记100个端子							
如上大包装，标记1000个端子	白色 白色	ZBF 7,5:UNBEDRUCKT	0809942	10	ZBF 8:UNBEDRUCKT ZBF 8/WH-100:UNBEDRUCKT	0808781 0808794	10 100
5位，用于50个端子 如上大包装，标记500个端子	白色 白色						
快速标识条，水平打印，10位，连续数字打印，如1-10，11-20，至91-100¹)							
标识，用于宽度为10.2 mm的端子	白色	ZBF 7,5,LGS:FORTL.ZAHLEN	0809955	10	ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN	0808804	10
快速标识条，垂直打印，10位，连续数字打印，如1-10，11-20，至91-100¹)							
	白色	ZBF 7,5,QR:FORTL.ZAHLEN	0809968	10			
附件							
模板，用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK							
		CMS-P1-M/ZBF	5144709	1	CMS-P1-M/ZBF	5144709	1



标识，用于宽度为9 mm的端子



标识，用于宽度为10.2 mm的端子



标识，用于宽度为12 mm的端子

技术数据
PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER PA V2 -40 ... 100 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 不含硅及卤素

订货数据		
类型	订货号	件/包装
ZBF 9:UNBEDRUCKT	0829129	10

附件		
CMS-P1-M/ZBF	5144709	1

技术数据
CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK PA V2 -40 ... 100 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 不含硅及卤素

订货数据		
类型	订货号	件/包装
ZBF10:UNBEDRUCKT	0809997	10
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN	0810009	10
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN	0810025	10

ZBF 10, GRIFF OUF, ZAHLEN		5070025	10
附件			
CMS-P1-M/ZBF	5144709		1

技术数据
PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER PA V2 -40 ... 100 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 不含硅及卤素

订货数据		
类型	订货号	件/包装
ZBF 12:UNBEDRUCKT	0809735	10
ZBF 12/WH-100:UNBEDRUCKT	0823672	100

附件		
CMS-P1-MZBF	5144709	1

端子标识

快速标识条，适用于浅标记槽

- ZB标记条，适配于标记带浅标记槽的组合式接线端子
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务



标识，用于宽度为13 mm的端子



标识，用于宽度为15 mm的端子

		技术数据			技术数据		
一般参数		PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER			PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER		
可使用的打印机		PA			PA		
标识材料		V2			V2		
阻燃等级，符合UL 94		-40 ... 100			-40 ... 100		
温度范围	[°C]	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)			DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
耐刮性		不含硅及卤素			不含硅及卤素		
成分							
		订货数据			订货数据		
描述	颜色	类型	订货号	件/包装	类型	订货号	件/包装
快速标识条，未打印，5位：每包可标记50个端子							
	白色	ZBF 13:UNBEDRUCKT	0829133	10	ZBF 15:UNBEDRUCKT	0811202	10
		附件			附件		
模板，用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK		CMS-P1-M/ZBF	5144709	1	CMS-P1-M/ZBF	5144709	1



标识，用于宽度为16.3 mm的端子



标识，用于宽度为17 mm的端子



标识，用于宽度为19.7 mm的端子

技术数据		
PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER		
PA		
V2		
-40 ... 100		
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
不含硅及卤素		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
ZBF 16:UNPRINTED	0827464	10
附件		
CMS-P1-M/ZBF	5144709	1


技术数据		
PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER		
PA		
V2		
-40 ... 100		
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
不含硅及卤素		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
ZBF 17:UNBEDRUCKT	0815020	10
附件		
CMS-P1-M/ZBF	5144709	1

技术数据		
PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER		
PA		
V2		
-40 ... 100		
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
不含硅及卤素		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
ZBF 19,7:UNBEDRUCKT	0810627	10
附件		
CMS-P1-M/ZBF	5144709	1

端子标识

UniCard端子标识, 适用于深标记槽

可采用的打印机和技术：



激光打印



UV LED技术



热转印



标识,用于最大宽度为6.2mm的端子

- UCT-TM...UniCard系列标识适配于带深和浅标记槽的端子
- UniCard系列标识, 可使用激光、喷墨及热转印打印机轻松打印
- 标识条可轻松安装及拆卸
- 标记条上留有对标识用途描述的区域
- UCT系列标识可安装在THERMOMARK CARD打印机中CARD-UCT-MAG1模板中
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求, 我们可提供定制打印服务

说明：
菲尼克斯电气的可标识端子, 见第 60 页

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
阻燃等级, 符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
UniCard, 用于带深标记槽的端子, 102位, 每条17个标签, 用于宽度为3.5 mm的端子	白色 红色 黄色 蓝色
UniCard, 用于带深标记槽的端子, 102位, 每条17个标签, 标识范围: 3.5 x 7 mm	白色
UniCard, 用于带深标记槽的端子, 84位, 每条14个标签, 用于宽度为4.2 mm的端子	白色 红色 黄色 蓝色
UniCard, 用于带深标记槽的端子, 72位, 每条12个标签, 用于宽度为5.2 mm的端子	白色 红色 黄色 蓝色
UniCard, 用于带深标记槽的端子, 60位, 每条10个标签, 用于宽度为6.2 mm的端子	白色 红色 黄色 蓝色

技术数据	
TOPMARK NEO • TOPMARK LASER • BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0	
PC	
V0	
-40 ... 120	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
不含硅及卤素	

订货数据		
类型	订货号	件/包装
UCT-TM 3,5	0829484	10
UCT-TM 3,5 RD	0829505	10
UCT-TM 3,5 YE	0829485	10
UCT-TM 3,5 BU	0829508	10
UCTU-TM (3,5X7)	0803666	10
UCT-TM 4	0828732	10
UCT-TM 4 RD	0829149	10
UCT-TM 4 YE	0828733	10
UCT-TM 4 BU	0829152	10
UCT-TM 5	0828734	10
UCT-TM 5 RD	0829154	10
UCT-TM 5 YE	0828735	10
UCT-TM 5 BU	0829157	10
UCT-TM 6	0828736	10
UCT-TM 6 RD	0829159	10
UCT-TM 6 YE	0828737	10
UCT-TM 6 BU	0829162	10



模板, 用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装UCT-TM..., UCT1(U)-TM..., UCT5-TM..., UCT-EM (5x10), UCT-EM (6x10)

附件		
TMP-UCT-MAG1	0803342	1

UniCard端子标识适用于深标记槽




标识，用于最大宽度为16 mm的端子

一般参数		技术数据		
可使用的打印机		TOPMARK NEO • TOPMARK LASER • BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0		
标识材料		PC		
阻燃等级，符合UL 94		V0		
温度范围		-40 ... 120		
耐刮性		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
成分		不含硅及卤素		
		订货数据		
描述	颜色	类型	订货号	件/包装
UniCard，用于带深标记槽的端子，48位，每条8个标签，用于宽度为7.62 mm的端子	白色	UCT-TM 7,62	0828738	10
	红色	UCT-TM 7,62 RD	0829510	10
	黄色	UCT-TM 7,62 YE	0828739	10
	蓝色	UCT-TM 7,62 BU	0829513	10
UniCard，用于带深标记槽的端子，42位，每条7个标签，用于宽度为8.2 mm的端子	白色	UCT-TM 8	0828740	10
	红色	UCT-TM 8 RD	0829164	10
	黄色	UCT-TM 8 YE	0828741	10
	蓝色	UCT-TM 8 BU	0829167	10
UniCard，用于带深标记槽的端子，36位，每条6个标签，用于宽度为10.2 mm的端子	白色	UCT-TM 10	0829142	10
	红色	UCT-TM 10 RD	0829169	10
	黄色	UCT-TM 10 YE	0829143	10
	蓝色	UCT-TM 10 BU	0829172	10
UniCard，用于带深标记槽的端子，30位，每条5个标签，用于宽度为12 mm的端子	白色	UCT-TM 12	0829144	10
	红色	UCT-TM 12 RD	0829174	10
	黄色	UCT-TM 12 YE	0829145	10
	蓝色	UCT-TM 12 BU	0829177	10
UniCard，用于带深标记槽的端子，18位，每条3个标签，用于宽度为16 mm的端子	白色	UCT-TM 16	0829146	10
	红色	UCT-TM 16 RD	0829179	10
	黄色	UCT-TM 16 YE	0829147	10
	蓝色	UCT-TM 16 BU	0829182	10

端子标识

UniCard端子标识, 适用于浅标记槽

可采用的打印机和技术：



激光打印



UV LED技术



热转印




标识, 用于最大宽度为6.2mm的端子

- UCT-TMF...UniCard系列标识适配于带深和浅标记槽的端子
- UniCard系列标识, 可使用激光、喷墨及热转印打印机轻松打印
- 标识条可轻松安装及拆卸
- 标记条上留有对标识用途描述的区域
- UCT系列标识可安装在THERMOMARK CARD打印机中CARD-UCT-MAG2模板中
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求, 我们可提供定制打印服务

说明：
菲尼克斯电气的可标识端子, 见第 60 页

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
阻燃等级, 符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
UniCard, 用于带浅标记槽的端子, 108位, 每条18个标签, 用于宽度为3.5 mm的端子	白色
	红色
	黄色
	蓝色
	蓝色
UniCard, 用于带浅标记槽的端子, 90位, 每条15个标签, 用于宽度为4.2 mm的端子	白色
	红色
	黄色
	蓝色
	蓝色
UniCard, 用于带浅标记槽的端子, 72位, 每条12个标签, 用于宽度为5.2 mm的端子	白色
	红色
	黄色
	蓝色
	蓝色
UniCard, 用于带浅标记槽的端子, 60位, 每条10个标签, 用于宽度为6.2 mm的端子	白色
	红色
	黄色
	蓝色
	蓝色



模板, 用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装UCT-TMF...

技术数据		
TOPMARK NEO • TOPMARK LASER • BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0		
PC		
V0		
-40 ... 120		
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
不含硅及卤素		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
UCT-TMF 3,5	0829486	10
	0829515	10
	0829487	10
	0829518	10
	0829518	10
UCT-TMF 4	0828742	10
	0829184	10
	0828743	10
	0829187	10
	0829187	10
UCT-TMF 5	0828744	10
	0829189	10
	0828745	10
	0829192	10
	0829192	10
UCT-TMF 6	0828746	10
	0829194	10
	0828747	10
	0829197	10
	0829197	10
附件		
TMP-UCT-MAG2	0803343	1

UniCard端子标识，适用于浅标记槽




标识，用于最大宽度为16 mm的端子

一般参数		技术数据		
可使用的打印机		TOPMARK NEO • TOPMARK LASER • BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0		
标识材料		PC		
阻燃等级，符合UL 94		V0		
温度范围		-40 ... 120		
耐刮性		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
成分		不含硅及卤素		
		订货数据		
描述	颜色	类型	订货号	件/包装
UniCard，用于带浅标记槽的端子，42位，每条7个标签，用于宽度为8.2 mm的端子	白色	UCT-TMF 8	0828748	10
	红色	UCT-TMF 8 RD	0829199	10
	黄色	UCT-TMF 8 YE	0828749	10
	蓝色	UCT-TMF 8 BU	0829202	10
UniCard，用于带浅标记槽的端子，36位，每条6个标签，用于宽度为10.2 mm的端子	白色	UCT-TMF 10	0829204	10
	红色	UCT-TMF 10 RD	0829205	10
	黄色	UCT-TMF 10 YE	0829207	10
	蓝色	UCT-TMF 10 BU	0829209	10
UniCard，用于带浅标记槽的端子，30位，每条5个标签，用于宽度为12 mm的端子	白色	UCT-TMF 12	0829214	10
	红色	UCT-TMF 12 RD	0829212	10
	黄色	UCT-TMF 12 YE	0829211	10
	蓝色	UCT-TMF 12 BU	0829216	10
UniCard，用于带浅标记槽的端子，24位，每条4个标签，用于宽度为16 mm的端子	白色	UCT-TMF 16	0829218	10
	红色	UCT-TMF 16 RD	0829219	10
	黄色	UCT-TMF 16 YE	0829221	10
	蓝色	UCT-TMF 16 BU	0829223	10
		附件		
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME				
可安装UCT-TMF...		TMP-UCT-MAG2	0803343	1

端子标识

UniSheet端子标识，用于通用标记槽

可采用的打印机和技术：



UV LED技术



热转印



13个宽度为104 mm的标识条

- US-TM 100 UniSheet系列标识适配于带通用标记槽的端子
- UniSheet标识，可使用热转印及喷墨打印机打印
- UniSheet系列穿孔标识可轻松拆卸和安装
- UniSheet上留有对标识用途作描述的区域
- UniSheet系列标识可安装在THERMOMARK CARD打印机中CARD-US-MAG1模板中
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

说明：
菲尼克斯电气的可标识端子，见第 60 页

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
UniSheet，用于标记带中央标记槽的直插式端子	白色

模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装所有US材料
适配板用于BLUEMARK ID打印机，用于安装US材料

技术数据


BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0 • THERMOMARK CARD PVC V0 -30 ... 80 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 不含硅酮

订货数据

类型	订货号	件/包装
US-TM 100	0829255	10


附件

TMP-US-MAG1	0803341	1
BM ID-ADAPTER PLATE-US	1044355	1



UniSheet端子标识，用于浅标记槽

可采用的打印机和技术：



- US-TMF 100 UniSheet系列标识适配于带浅标记槽的端子
- UniSheet标识，可使用热转印及喷墨打印机打印
- UniSheet系列穿孔标识可轻松拆卸和安装
- UniSheet上留有对标识用途作标记的区域
- UniSheet系列标识可安装在 THERMOMARK CARD 打印机中 CARD-US-MAG1模板中
- 标识服务：菲尼克斯电气可根据客户要求打印定制标识


说明：
菲尼克斯电气的可标识端子，见第 60 页



20个宽度为104 mm的标识条

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	
描述	
UniSheet, 用于带深、浅或通用标记槽的端子	白色
UniSheet, 自黏式标识条，用于带浅标记槽的端子	白色
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME	
可安装所有US材料	
适配板用于BLUEMARK ID打印机，用于安装US材料	


技术数据		
BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0 • THERMOMARK CARD PVC V0 -30 ... 80 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 不含硅酮		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
US-TMF 100	0829260	10
US-TMFL 100	0830339	10
附件		
TMP-US-MAG1	0803341	1
BM ID-ADAPTER PLATE-US	1044355	1



端子标识

UniSheet标识条，自黏式，用于不带标记槽的端子

可采用的打印机和技术：



UV LED技术



热转印



26个标识条，104 mm宽，2.8 mm高

- US-TML系列标识包括自黏式标识条，适配于标记不带标记槽的端子
- UniSheet标识，可使用热转印及喷墨打印机打印
- UniSheet系列穿孔标识可轻松拆卸和安装
- UniSheet上留有对标识用途作标记的区域
- UniSheet系列标识可安装在 THERMOMARK CARD打印机中 CARD-US-MAG1模板中

一般参数	
可使用的打印机	
标签数	
每条标签总数	
标识材料	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

技术数据	
BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0 • THERMOMARK CARD 26	
1	
聚酯	
-40 ... 150	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
不含硅及卤素	

描述	颜色
UniSheet, 自黏式标识条, 用于不带标记槽的端子	
标识范围：104 x 2.8 mm	白色
UniSheet, 自黏式标识条, 用于不带标记槽的端子	
标识范围：104 x 3.8 mm	白色
UniSheet, 自黏式标识条, 用于不带标记槽的端子	
标识范围：104 x 5 mm	白色
UniSheet, 自黏式标识条, 用于不带标记槽的端子	
标识范围：104 x 10 mm	白色

订货数据		
类型	订货号	件/包装
US-TML (104X2,8)	0830767	10

附件	
模板, 用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME	
可安装所有US材料	
适配板用于BLUEMARK ID打印机, 用于安装US材料	

附件		
TMP-US-MAG1	0803341	1
BM ID-ADAPTER PLATE-US	1044355	1



22个标识条, 104 mm宽, 3.8 mm高



19个标识条, 104 mm宽, 5 mm高



11个标识条, 104 mm宽, 10 mm高

技术数据
BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0 • THERMOMARK CARD 22 1 聚酯 -40 ... 150 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 不含硅及卤素

订货数据		
类型	订货号	件/包装
US-TML (104X3,8)	0830768	10

附件		
TMP-US-MAG1	0803341	1
BM ID-ADAPTER PLATE-US	1044355	1

技术数据
BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0 • THERMOMARK CARD 19 1 聚酯 -40 ... 150 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 不含硅及卤素

订货数据		
类型	订货号	件/包装
US-TML (104X5)	0830769	10

附件		
TMP-US-MAG1	0803341	1
BM ID-ADAPTER PLATE-US	1044355	1

技术数据
BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0 • THERMOMARK CARD 11 1 聚酯 -40 ... 150 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 不含硅及卤素

订货数据		
类型	订货号	件/包装
US-TML (104X10)	0830770	10

附件		
TMP-US-MAG1	0803341	1
BM ID-ADAPTER PLATE-US	1044355	1

端子标识

TMT卷式标识，用于深和浅标记槽

可采用的打印机和技术：



卷式热转印



标识，用于最大宽度为10.2 mm的端子

- TMT系列标识，适配于带深和浅标记槽的端子
- 使用配备的工具可以很方便的将标记条安装和拆卸
- TMT卷式系列标识，可使用 THERMOMARK ROLL打印机打印
- 优良的热转印技术使得标识内容的耐腐蚀性、耐刮擦性满足多项实验室标准；此外标识也可用于恶劣的工业环境
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
- 型号举例：TMT 4 R
厚度：4.2 mm
包装类型：卷

说明：
菲尼克斯电气的可标识端子，见第 60 页
1) TMT TOOL卡接式工具只能用于菲尼克斯电气生产的端子。

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
插入式标识条，已穿孔，用于带深、浅或通用标记槽的端子，含安装工具，可用热转印打印机打印，用于宽度为4.2 mm的端子，标识条高：6.4 mm	
1卷 = 1000个标识条，每条含24个单独的标识	白色
插入式标识条，如上所述，用于宽度为5.2 mm的端子，标识条高度为6.4 mm	
1卷=1000个标识条，每条含19个单独的标识	白色
插入式标识条，如上所述，用于宽度为6.2 mm的端子，标识条高：6.4 mm	
1卷 = 1000个标识条，每条含16个单独的标识	白色
插入式标识条，如上所述，用于宽度为8.2 mm的端子，标识条高：6.4 mm	
1卷 = 1000个标识条，每条含12个单独的标识	白色
插入式标识条，用于宽度为10.2 mm的端子，标识条高：6.4 mm	
1卷 = 1000个标识条，每条含10个单独的标识	白色
插入式标识条，用于宽度为101.5 mm的端子，标识条高：6.4 mm	
1卷 = 1000个标识条，每条含1个标识	白色

色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm	
锁定工具 用于锁住TMT... -材料1)	橙色

技术数据

THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2
聚酯
-40 ... 120
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

订货数据

类型	订货号	件/包装
TMT 4 R	0816375	1
TMT 5 R	0816430	1
TMT 6 R	0816498	1
TMT 8 R	0816553	1
TMT 10 R	0816210	1
TMT 100 R	0816605	1

附件

THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF	5148007	1
TMT TOOL	0816650	1



TMT卷式标识，用于深和浅标记槽

可采用的打印机和技术：



卷式热转印



未打印或根据客户要求要求进行打印

- TMT系列标识，适配于带深和浅标记槽的端子
- TMT卷式系列标识，可使用 THERMOMARK ROLL打印机打印
- 卷式热转印打印机配备切刀，可根据客户需求将端子标识快速精确地切割成所需长度
- 优良的热转印技术使得标识内容的耐腐蚀性、耐刮擦性满足多项实验室标准；此外标识也可用于恶劣的工业环境
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
- 型号举例：TMT (Ex5,5)R
标识区长度：连续
标识区高度：5.5 mm
包装类型：卷

说明：
1) TMT TOOL卡接式工具只能用于菲尼克斯电气生产的端子。

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
材料强度	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
卷式插入式标识条，热转印打印机打印，可使用切刀切割所需长度，单个标识条最长可达1000mm	
1卷 = 50 m，连续，条高：5.5 mm	白色
1卷 = 50 m，连续，条高：6.2 mm	白色
1卷 = 50 m，连续，条高：6.3 mm	白色
1卷 = 50 m，连续，条高：6.5 mm	白色
1卷 = 50 m，连续，条高：7.5 mm	白色
1卷 = 50 m，连续，条高：8.0 mm	白色
1卷 = 50 m，连续，条高：8.5 mm	白色
1卷 = 50 m，连续，条高：9.5 mm	白色
1卷 = 50 m，连续，条高：10 mm	白色
1卷 = 50 m，连续，条高：10.5 mm	白色
1卷 = 50 m，连续，条高：10.8 mm	白色
1卷 = 50 m，连续，条高：12.0 mm	白色

色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm	
色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：25 mm	
安装工具，用于安装TMT...标识	橙色

技术数据	
THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2	
PVC	
0.50 mm	-
V0	
-30 ... 80	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
不含硅酮	

订货数据		
类型	订货号	件/包装
TMT (EX5,5)R	0803062	1
TMT (EX6,2)R	0803063	1
TMT (EX6,3)R	0803998	1
TMT (EX6,5)R	0803064	1
TMT (EX7,5)R	0803065	1
TMT (EX8)R	0803066	1
TMT (EX8,5)R	0803067	1
TMT (EX9,5)R	0828295	1
TMT (EX10)R	0803068	1
TMT (EX10,5)R	0803070	1
TMT2 (EX11)R	0802683	1
TMT (EX12)R	0803071	1

附件		
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF	5148007	1
TM-RIBBON 25 BK 102	1053499	1
TMT TOOL	0816650	1


菲尼克斯电气和其它厂家端子的标识TMT



		TMT (EX5,5)R	TMT (EX6,2)R	TMT (EX6,5)R	TMT (EX7,5)R	TMT (EX8)R	TMT (EX8,5)R	TMT (EX9,5)R	TMT (EX10)R	TMT (EX10,5)R	TMT2 (EX11)R	TMT (EX12)R
TMT.....标识, 卷		080306 2	080306 3	080306 4	080306 5	080306 6	080306 7	082829 5	080306 8	080307 0	080268 3	080307 1
标识条高度		5.5	6.2	6.5	7.5	8	8.5	9.5	10	10.5	10.8	12
端子制造厂商												
菲尼克斯电气												
Fuji Electronics Industry												
IDEC												
KASUGA												
TOGI												
WAGO (2001 ... - 2016 ...)												
Yoshida Electronics												

TML卷式标识，自黏式

可采用的打印机和技术：



卷式热转印



标识条，宽度为101.5 mm

- TML系列标识，配合ZB标记条使用
- TML卷式系列标识，可使用 THERMOMARK ROLL打印机打印
- 优良的热转印技术使得标识内容的耐腐蚀性、耐刮擦性满足多项实验室标准；此外标识也可用于恶劣的工业环境
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
- 型号举例：TML (101x9,5)R TR
标识区域宽度：101 mm
标识区域高度：9.5 mm
包装类型：卷
TR = 透明

说明：
菲尼克斯电气的可标识端子，见第60页

一般参数
可使用的打印机

标识材料
温度范围
耐刮性
成分

[°C]

描述	颜色
标签，用于ZB标识条，可用热转印打印机打印，宽度：101 mm，高度：9.5 mm	
1卷 = 1000个标签	透明
标签，用于ZB标识条，可用热转印打印机打印，宽度：101 mm，高度：4.2 mm	
1卷 = 2500个标签	透明

色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm
色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：50 m，宽：110 mm
色带，用于卷式热转印打印机，颜色：白色，长：60 m，宽：110 mm

技术数据

THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2
聚酯
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

订货数据

类型	订货号	件/包装
TML (101X9,5)R TR	0816647	1
TML (101X4,2)R TR	0816621	1

附件

THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1
TM-RIBBON 110 WH 100	0804661	1



自黏式标识条

- 标识服务：菲尼克斯电气可根据客户要求打印定制TML标识
- 型号举例：TML (Ex9,5)R TR
- 标识条长：连续
- 标识区域高度：9.5 mm
- 包装类型：卷
- TR = 透明




TML卷式标识，自黏式

一般参数		技术数据		
可使用的打印机		THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2		
标识材料	[°C]	聚酯		
温度范围		-40 ... 150		
耐刮性		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
成分		不含硅及卤素		
		订货数据		
描述	颜色	类型	订货号	件/包装
卷式系列标识，自黏式，用于ZB标记条，可使用热转印打印机打印，并用切刀切割所需长度，单个标记条最长可达1000mm				
1卷 = 40 m，连续，条高：9.5 mm	透明	TML (EX9,5)R TR	0816634	1
		附件		
色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm		THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：50 m，宽：110 mm		THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1
色带，用于卷式热转印打印机，颜色：白色，长度：60 m，宽度：110 mm		TM-RIBBON 110 WH 100	0804661	1

端子标识

TML卷式标识，自黏式

可采用的打印机和技术：



卷式热转印



未标识

- TML系列标识，适配于不带标记槽的端子
- TML卷式系列标识，可使用 THERMOMARK ROLL打印机打印
- 优良的热转印技术使得标识内容的耐腐蚀性、耐刮擦性满足多项实验室标准；此外标识也可用于恶劣的工业环境
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
- 型号举例：TML (104x2,8)R
标记区域宽度：104 mm
标记区域高度：2.8 mm
包装类型：卷

一般参数	
可使用的打印机	
每条标签总数	
标识材料	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	


描述	颜色
标签，可用热转印打印机打印	
1卷 = 2500个标签	白色
1卷 = 2500个标签	白色
1卷 = 2500个标签	白色
1卷 = 1500个标签	白色

色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm
色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：50 m，宽：110 mm

技术数据
THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 1
聚酯
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

订货数据		
类型	订货号	件/包装
TML (104X2,8)R	0801832	1
TML (104X3,8)R	0801833	1
TML (104X5)R	0801834	1
TML (104X10)R	0801835	1

附件		
THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1



TML卷式标识，自黏式

- TML系列标识，适配于不带标记槽的端子
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
- 型号举例：TML (Ex2,8) R
标识条长：连续
条高：2.8 mm
包装类型：卷



未标识



不同高度的标记条，连续式

说明：

若要通过THERMOMARK ROLL...打印大卷材料，则需使用THERMOMARK ROLL-ERH卷芯。详见打印机章节，页 40

一般参数

可使用的打印机

标识材料

温度范围

耐刮性

成分

[°C]

技术数据

THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2
聚酯
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

技术数据

THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2
聚酯
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

订货数据

类型	订货号	件/包装
TML (EX2,8)R	0801836	1
TML (EX3,8)R	0801837	1
TML (EX5)R	0801838	1
TML (EX7)R	0830837	1
TML (EX7)R SR	0830838	1
TML (EX10)R	0801839	1

订货数据

类型	订货号	件/包装
TML (EX6)RL	1026829	1
TML (EX10)RL	1067779	1

描述 颜色

卷式系列标识，自黏式，可使用热转印打印机打印，并用切刀切割所需长度，单个标记条最长可达1000mm

1卷 = 30 m，连续，条高：2.8 mm，14个标识条	白色
1卷 = 30 m，连续，条高：3.8 mm，12个标识条	白色
1卷 = 30 m，连续，条高：5.0 mm，10个标识条	白色
1卷 = 30 m，连续，条高：7.0 mm，8个标识条	白色
1卷 = 30 m，连续，条高：7.0 mm，8个标识条	银色
1卷 = 30 m，连续，条高：10.0 mm，7个标识条	白色

1卷 = 150 m，连续，条高：6.0 mm，1个标识条	白色
1卷 = 150 m，连续，条高：10.0 mm，1个标识条	白色

附件

THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1
TM-RIBBON 25 BK 102	1053499	1

附件

THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1
TM-RIBBON 25 BK 102	1053499	1

色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm

色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：50 m，宽：110 mm

色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：25 mm

端子标识

自黏式标记条，用于不带标记槽的端子

- SK系列自黏式标识，适配于不带标记槽的端子
- 适合标记COMBICON插头
- SK卷式系列标识，可使用THERMOMARK ROLL打印机打印
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务



单个标记条最长可达1000mm



单个标记条最长可达1000mm


说明：
打印图像可能因激光打印机而有所不同。
若要通过THERMOMARK ROLL...打印SK卷式材料，则需使用THERMOMARK ROLL-ERH卷芯。详见打印机章节，页 40

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	[°C]
温度范围	
耐刮性	
成分	
描述	颜色
卷式系列标识，自黏式，可使用热转印打印机打印，并用切刀切割所需长度，单个标记条最长可达1000mm	
1卷 = 90 m，连续，条高：2.8 mm，14个标识条	白色
卷式系列标识，自黏式，可使用热转印打印机打印，并用切刀切割所需长度，单个标记条最长可达1000mm	
1卷 = 90 m，连续，条高：3.8 mm，12个标识条	白色
卷式系列标识，自黏式，可使用热转印打印机打印，并用切刀切割所需长度，单个标记条最长可达1000mm	
1卷 = 90 m，连续，条高：5.0 mm，10个标识条	白色
卷式系列标识，自黏式，可使用热转印打印机打印，并用切刀切割所需长度，单个标记条最长可达1000mm	
1卷 = 90 m，连续，条高：10.0 mm，7个标识条	白色
标识卡，A4纸规格，可使用办公室激光打印机打印	
1张 = 50个标识条，宽度：185 mm，高度：2.8 mm	白色
标识卡，A4纸规格，可使用办公室激光打印机打印	
1张 = 40个标识条，宽度：185 mm，高度：3.8 mm	白色
标识卡，A4纸规格，可使用办公室激光打印机打印	
1张 = 35个标识条，宽度：185 mm，高度：5.0 mm	白色
色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm	
色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：50 m，宽：110 mm	


技术数据		
THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2		
聚酯		
-40 ... 150		
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
不含硅及卤素		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
SK 2,8 WH:REEL	0805205	1
SK 3,8 WH:REEL	0805218	1
SK 5,0 WH:REEL	0805221	1
SK 10,0 WH:REEL	0812188	1
附件		
THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1

技术数据		
PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER • 办公室打印系统		
聚酯		
-40 ... 150		
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
不含硅及卤素		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT	0803883	10
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT	0803906	10
SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT	0803922	10
附件		

自黏式标记条，用于不带标记槽的端子



- SK系列自黏式标识，适配于不带标记槽的端子
- 适合标记COMBICON插头
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
- 型号举例：SK
2,54/2,8:CONSEC.NUMBERS
宽度：2.54 mm
条高：2.8 mm
连续编号，如1-10
包装类型：板式




标记条，宽度5.08mm

一般参数	
标识材料	聚酯
温度范围	-40 ... 150
耐刮性	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
成分	不含硅及卤素

技术数据		
聚酯		
-40 ... 150		
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
不含硅及卤素		

描述	颜色
标识卡，水平打印，自黏式，10位标识条，14个相同十进位标签标记，如1 - 10、11 - 20等，直至91 - 99，可标记140个端子	白色
标识卡，水平打印，自黏式，10位标识条，14个相同十进位标签标记，如1 - 10、11 - 20等，直至91 - 99，可标记140个端子	白色
标识卡，水平打印，自黏式，10位标识条，14个相同十进位标签标记，如1 - 10、11 - 20等，直至91 - 99，可标记140个端子	白色
标识卡，水平打印，自黏式，10位标识条，14个相同的十进位标签标记，如1 - 10、11 - 20等，直至91 - 100，可标记140个端子	白色
标识卡，水平打印，自黏式，10位标识条，14个相同的十进位标签标记，如1 - 10、11 - 20等，直至91 - 100，可标记140个端子	白色

订货数据		
类型	订货号	件/包装
SK 2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN	0804853	10
SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN	0804073	10
SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN	0804109	10
SK 5,08/2,8:FORTL.ZAHLEN	0804280	10



端子标识

自黏式标记条，用于不带标记槽的端子



标识，间距达7.62 mm

一般参数		技术数据		
标识材料	[°C]	聚酯		
温度范围		-40 ... 150		
耐刮性		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
成分		不含硅及卤素		
描述		订货数据		
颜色		类型	订货号	件/包装
标记卡，水平打印，自粘式，10位标识条，12个相同的十进位标签，如1-10，11-20等等，直至91-100，可标记120个端子	白色	SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN	0804183	10
标记卡，水平打印，自粘式，10位标识条，12个相同的十进位标签，如1-10，11-20等等，直至91-100，可标记120个端子	白色	SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN	0804293	10
标记卡，水平打印，自粘式，10位标识条，12个相同的十进位标签，如1-10，11-20等等，直至91-100，可标记120个端子	白色	SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN	0804374	10
标记卡，水平打印，自粘式，10位标识条，12个相同的十进位标签，如1-10，11-20等等，直至91-100，可标记120个端子	白色	SK 7,5/3,8:FORTL.ZAHLEN	0804455	10
标记卡，水平打印，自粘式，10位标识条，12个相同的十进位标签，如1-10，11-20等等，直至91-100，可标记120个端子	白色	SK 7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN	0804549	10

自黏式标记条，用于不带标记槽的端子

- SK系列自黏式标识，用于不带标记槽的端子
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务



标识，适用端子宽度7.5 mm



标识，适用端子宽度7.62 mm

一般参数		技术数据			技术数据		
标识材料	[°C]	聚酯			聚酯		
温度范围		-40 ... 150			-40 ... 150		
耐刮性		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)			DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
成分		不含硅及卤素			不含硅及卤素		
描述		订货数据			订货数据		
标记卡，水平打印，自粘式，10位标识条，10个相同的十进位标签，1-10，11-20等等，直至91-100，可标记100个端子		类型	订货号	件/包装	类型	订货号	件/包装
白色		SK 7,5/5:FORTL.ZAHLEN	0804468	10	SK 7,62/5:FORTL.ZAHLEN	0804552	10

端子标识

终端固定件标识，卡接在CLIPFIX 35-5 可采用的打印机和技术：
终端固定件上



激光打印



UV LED技术



热转印



未打印或根据客户要求要求进行打印

- 终端固定件标识
- 多种标记方式可选
- UniCard系列标识，可使用激光、喷墨及热转印打印机轻松打印
- 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料
- 标识条支持多行标记
- 标记条上留有对标识用途作描述的区域
- UCT系列标识可安装在THERMOMARK CARD打印机中CARD-UCT-MAG10模板中
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

一般参数		技术数据		
可使用的打印机		TOPMARK NEO • TOPMARK LASER • BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0		
标签数	[°C]	24		
标识材料		PC		
阻燃等级，符合UL 94		V0		
温度范围		-40 ... 120		
耐刮性		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
成分		不含硅及卤素		
订货数据				
描述	颜色	类型	订货号	件/包装
UniCard, 用于标识CLIPFIX 35-5, 24位, 终端固定件, 每条8个标签, 标记范围: 30 x 5 mm				
	白色	UCT-EM (30X5)	0801505	10
	黄色	UCT-EM (30X5) YE	0830340	10
附件				
终端固定件, 快速卡接到NS 35导轨上, 宽度5.15 mm, 使用ZB 5和UCT-EM (30X5)标识, 可固定桥接件和测试插头		CLIPFIX 35-5	3022276	50
模板, 用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME				
可安装UCT-EM (30X5)		TMP-UCT-MAG10	0803352	1


端子条标识，卡接在深标记槽上

- 直接在端子条上进行标记
- 适用宽度3.5 mm的端子和带中央标记槽的端子
- 标识区域大，或可安装标识条或直接使用B-STIFT或X-PEN手动标识



宽度3.5 mm和5.2 mm

一般参数		技术数据			
标识材料		PA			
阻燃等级，符合UL 94		V2			
温度范围	[°C]	-40 ... 120			
成分		不含硅及卤素			
订货数据					
描述		颜色	类型	订货号	件/包装
端子条标识，卡在端子中央，可使用EML (24x3)R或EML (25,4X12,7)R...标识或采用B-STIFT或X-PEN手动标识，底部安装ZB 3,5或UCT-TM 3,5					
		灰色	GBS 3,5-25X3,5	0830290	100
		灰色	GBS 3,5-25X12	0830292	100
端子条标识，卡在端子中央，可使用EML (24x4)R或EML (25,4X12,7)R...标识或采用B-STIFT或X-PEN手动标识，底部安装ZB 5、UC-TM 5或UCT-TM 5					
		灰色	GBS 5-25X5	0829126	100
		灰色	GBS 5-25X12	0810588	100
附件					
用于热转印打印机的标签					
1卷 = 2500个标签	白色		EML (24X3)R	0830291	1
1卷 = 2500个标签	白色		EML (25,4X12,7)R	0816825	1
1卷 = 1000个标签	白色		EML (24X4)R	0800061	1



端子标识

STP标记条，用于标记多层端子



STP ...

- 增大标识区域面积
- 标记支架可安装在多层端子的上方

STP...-ZB

- 标记支架可安装在ST回拉式弹簧端子的上方，增大标识区域面积

CARRIER-TM 300

- 可卡入CLIPLINE complete端子的浅标记槽中
- 可安装ZB...、UC-TM...或UCT-TM...端子标识，扩大标识面积

CARRIER-TMD 300

- 双排卡接标识可安装两个ZB...或UC-TM...、UCT-TM...端子标识，增大标识区域面积



一般参数	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
成分	

描述	颜色
双层标识条支架，可卡入PTTB 1,5/S双层螺旋接线端子，可安装ZB(F) 3,5或UCT-TM(F) 3,5标识	灰色
三层标识条支架，可卡入PT 1,5/S-3...三层接线端子，可安装ZB(F) 3,5或UCT-TM(F) 3,5标识	灰色
双层标识条支架，可卡入STTB 1,5和PTTB 1,5双层回拉式弹簧接线端子，可安装UC-TM(F) 4、ZB(F) 4或UCT-TM(F) 4标识	灰色
双层标识条支架，可卡入STTB 2,5、STTB 4、PTTB 2,5和PITTB 4双层端子，可安装UC-TM(F) 5、ZB(F) 5或UCT-TM(F) 5标识	灰色
三层标识条支架，可卡入ST 2,5-3...和PT 2,5-3...三层接线端子，可安装UC-TM(F) 5、ZB(F) 5或UCT-TM 5标识	灰色
双层标识条支架，可卡入QTTCB ...和QTTCBS ...双层快速连接端子，可安装UC-TM(F) 5、ZB(F) 5或UCT-TM(F) 5标识	灰色
双层标识条支架，可快速卡入厚度为4.2 mm、中央带快速标记槽的所有端子，采用UC-TM(F) 4、ZB(F) 4或UCT-TM(F) 4标识	灰色
双层标识条支架，可快速卡入厚度5.2 mm以上、中央带快速标记槽的所有端子，采用UC-TM(F) 5、ZB(F) 5或UCT-TM(F) 5标识	灰色
标记适配架，长300 mm，可卡入组合式接线端子的横向标记槽内，可安装UC-TM...、ZB... 或UCT-TM...标识	灰色
标记适配架，例如CARRIER-TM 300；标识区域与端子顶部形成一定的角度，可安装UC-TM...、ZB...或UCT-TM...标识	灰色
标记适配架，双排，长300 mm，可卡入组合式接线端子的中央标记槽内，可安装UC-TM...、ZB...或UCT-TM...标识	灰色
	灰色

技术数据		
PA		
V2		
-40 ... 100		
不含硅及卤素		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
STP 3,5-2	0830131	100
STP 3,5-3	0830132	100
STP 4-2	0810575	100
STP 5-2	0800967	100
STP 5-3	0810562	100
STP 5-2/S	0800970	100
STP 4-2-ZB	3038613	100
STP 5-2-ZB	3037643	100
CARRIER-TM 300	0828282	25
CARRIER-TMH 300	0830670	25
CARRIER-TMD 300	0828693	25

警告牌 WS...



- 警告牌和警告盖板用于保护和识别电源端子
- 防止对接线点进行误操作
- WS UT ...警告标识卡接在相应端子的标记槽上，可横向或纵向隔离
- WS PT ... 警告标识插入直插式端子的测试孔中



一般参数
标识材料
耐刮性

技术数据
PVC
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

描述	颜色
安全警示牌，用于PT系列	
宽5.2 mm	黄色/黑色
宽6.2 mm	黄色/黑色
宽8.2 mm	黄色/黑色
宽10.2 mm	黄色/黑色
宽12 mm	黄色/黑色
安全警示牌，用于UT系列	
宽5.2 mm	黄色/黑色
宽6.2 mm	黄色/黑色
宽8.2 mm	黄色/黑色
宽10.2 mm	黄色/黑色
宽12 mm	黄色/黑色
宽16 mm	黄色/黑色
安全警示牌，用于ST系列	
宽4.2 mm	黄色
宽5.2 mm	黄色
宽6.2 mm	黄色
宽8.2 mm	黄色
宽10.2 mm	黄色

订货数据		
类型	订货号	件/包装
WS PT 2,5	1029026	10
WS PT 4	1029563	10
WS PT 6	1029029	10
WS PT 10	1029030	10
WS PT 16	1029033	10
WS UT 2,5	3047923	10
WS UT 4	3047332	10
WS UT 6	3047345	10
WS UT 10	3047361	10
WS UT 16	3047374	10
WS UT 35	3047387	10
WST 1,5	3030958	50
WST 2,5	3030941	50
WST 4	3030954	50
WST 6	3030967	10
WST 10/35	3030006	25



端子标识

UniCard标识，用于标识其他品牌的端子，带深标记槽

可采用的打印机和技术：



UV LED技术



绘图仪



标识，用于最大宽度为8 mm的端子

- UC1-TM ... UniCard系列标识适配于Weidmüller、CONTA-CLIP和Klemsan接线端子的标识
- 用BLUEMARK可快速、轻松地打印
- 标识条可轻松安装及拆卸
- 标记条支持多行标记
- 标记条上留有对标识用途作描述的区域
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

说明：
关于可标识端子的概述，见第 80 页

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
UniCard，用于标识其他厂商生产的端子，96位，每条12个标签，用于宽度为5 mm的端子	白色
	红色
	黄色
	蓝色
UniCard，用于标识其他厂商生产的端子，带错位卡脚，96位，每条12个标签，用于宽度为5 mm的端子	白色
	红色
	黄色
	蓝色
UniCard，用于标识其他厂商生产的端子，80位，每条10个标签，用于宽度为6 mm的端子	白色
	红色
	黄色
	蓝色
UniCard，用于标识其他厂商生产的端子，64位，每条8个标签，用于宽度为8 mm的端子	白色
	红色
	黄色
	蓝色

模板，用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK

技术数据

BLUEMARK ID • BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK CLED • PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER
PA
V2
-40 ... 120
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

订货数据

类型	订货号	件/包装
UC1-TM 5	0821784	10
	0828185	10
	0828187	10
	0828188	10
UC1U-TM 5	0821302	10
UC1-TM 6	0821247	10
	0828190	10
	0828192	10
	0828193	10
UC1-TM 8	0821739	10
	0828195	10
	0828197	10
	0828198	10

附件

P1 UC-MAG 5	5146118	1
-------------	---------	---

UniCard标识，用于标识其他品牌的端子，带浅标记槽

可采用的打印机和技术：



UV LED技术



绘图仪



标识，用于最大宽度为8 mm的端子

- UC1-TMF ... UniCard适 配 于 Weidmüller、Wago、ABB (entrelec)、CONTA-CLIP和 Klemmsan接线端子的标识
- 用BLUEMARK可快速、轻松地打印
- 标识条可轻松安装及拆卸
- 标记条支持多行标记
- 标记条上留有对标识用途作描述的区域
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

说明：
关于可标识端子的概述，见第 80页

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
UniCard，用于标识其他厂商生产的端子，120位，每条15个标签，用于宽度为4 mm的端子	白色 红色 黄色 蓝色
UniCard，用于标识其他厂商生产的端子，96位，每条12个标签，用于宽度为5 mm的端子	白色 红色 黄色 蓝色
UniCard，用于标识其他厂商生产的端子，80位，每条10个标签，用于宽度为6 mm的端子	白色 红色 黄色 蓝色
UniCard，用于标识其他厂商生产的端子，64位，每条8个标签，用于宽度为8 mm的端子	白色 红色 黄色 蓝色

模板，用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK

技术数据	
BLUEMARK ID • BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK CLED • PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER	
PA	
V2	
-40 ... 120	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
不含硅及卤素	

订货数据		
类型	订货号	件/包装
UC1-TMF 4	0821360	10
UC1-TMF 4 RD	0828200	10
UC1-TMF 4 YE	0828202	10
UC1-TMF 4 BU	0828203	10
UC1-TMF 5	0821425	10
UC1-TMF 5 RD	0828205	10
UC1-TMF 5 YE	0828127	10
UC1-TMF 5 BU	0828207	10
UC1-TMF 6	0821483	10
UC1-TMF 6 RD	0828209	10
UC1-TMF 6 YE	0828211	10
UC1-TMF 6 BU	0828212	10
UC1-TMF 8	0821548	10
UC1-TMF 8 RD	0828214	10
UC1-TMF 8 YE	0828216	10
UC1-TMF 8 BU	0828217	10

附件		
P1 UC-MAG 4	5146105	1

端子标识

UniCard标识，用于标识其他品牌的端子，带深标记槽

可采用的打印机和技术：



UV LED技术



绘图仪



标识，用于最大宽度为8 mm的端子

- UC2-TM ... UniCard系列标识适配于Wago端子的标记条
- 用BLUEMARK可快速、轻松地打印
- 标识条可轻松安装及拆卸
- 标记条支持多行标记
- 标记条上留有对标识用途作描述的区域
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

说明：
关于可标识端子的概述，见第 80 页

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
UniCard，用于标识其他厂商生产的端子，120位，每条15个标签，用于宽度为4 mm的端子	白色
UniCard，用于标识其他厂商生产的端子，96位，每条12个标签，用于宽度为5 mm的端子	白色
UniCard，用于标识其他厂商生产的端子，80位，每条10个标签，用于宽度为6 mm的端子	白色
UniCard，用于标识其他厂商生产的端子，64位，每条8个标签，用于宽度为8 mm的端子	白色

模板，用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK

技术数据

BLUEMARK ID • BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK CLED • PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER
PA
V2
-40 ... 120
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

订货数据

类型	订货号	件/包装
UC2-TM 4	0821713	10
UC2-TM 5	0821690	10
UC2-TM 6	0821674	10
UC2-TM 8	0821755	10

附件

P1 UC-MAG 5	5146118	1
-------------	---------	---

UniCard标识，用于标识其他品牌的端子，带浅标记槽



- UC2F-TM ... UniCard系列标识适配于 ABB（Entrelec）端子的标记条
- 用BLUEMARK可快速、轻松地打印
- 标识条可轻松安装及拆卸
- 标记条支持多行标记
- 标记条上留有对标识用途作描述的区域
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

说明：
关于可标识端子的概述，见第 80 页

可采用的打印机和技术：



UV LED技术



绘图仪



标识，用于最大宽度为8 mm的端子

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
UniCard，用于标识其他厂商生产的端子，120位，每条15个标签，用于宽度为4 mm的端子	白色
UniCard，用于标识其他厂商生产的端子，96位，每条12个标签，用于宽度为5 mm的端子	白色
	黄色
UniCard，用于标识其他厂商生产的端子，80位，每条10个标签，用于宽度为6 mm的端子	白色
UniCard，用于标识其他厂商生产的端子，64位，每条8个标签，用于宽度为8 mm的端子	白色

模板，用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK

技术数据	
BLUEMARK ID • BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK CLED • PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER	
PA	
V2	
-40 ... 120	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
不含硅及卤素	

订货数据		
类型	订货号	件/包装
UC2F-TM 4	0822178	10
UC2F-TM 5	0822181	10
UC2F-TM 5 YE	1057110	10
UC2F-TM 6	0822194	10
UC2F-TM 8	0822204	10

附件		
P1 UC-MAG 4	5146105	1

端子标识

UniCard标识，用于标识其他品牌的端子，带深标记槽

可采用的打印机和技术：



UV LED技术



绘图仪



标识，用于最大宽度为8 mm的端子

- UC3-TM ... UniCard系列标识适配于Wieland和Legrand端子的标记条
- 用BLUEMARK可快速、轻松地打印
- 标识条可轻松安装及拆卸
- 标记条支持多行标记
- 标记条上留有对标识用途作描述的区域
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

说明：
关于可标识端子的概述，见第 80 页

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
UniCard，用于标识其他厂商生产的端子，96位，每条12个标签，用于宽度为5 mm的端子	白色
UniCard，用于标识其他厂商生产的端子，80位，每条10个标签，用于宽度为6 mm的端子	白色
UniCard，用于标识其他厂商生产的端子，64位，每条8个标签，用于宽度为8 mm的端子	白色

模板，用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK

技术数据

BLUEMARK ID • BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK CLED • PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER
PA
V2
-40 ... 120
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

订货数据

类型	订货号	件/包装
UC3-TM 5	0822369	10
UC3-TM 6	0822385	10
UC3-TM 8	0822408	10

附件

P1 UC-MAG 1	5146079	1
-------------	---------	---

UniCard标识，用于标识其他品牌的端子，带深标记槽

可采用的打印机和技术：



- UC4-TM ... UniCard系列标识适配于Wieland和Legrand端子的标记条
- 用BLUEMARK可快速、轻松地打印
- 标识条可轻松安装及拆卸
- 标记条支持多行标记
- 标记条上留有对标识用途作描述的区域
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务



UV LED技术



绘图仪



标识，用于宽度5 mm以上的端子

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
UniCard，用于标识其他厂商的端子，56位，每条7个标签，用于宽度5 mm以上的端子	白色

模板，用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK

技术数据	
BLUEMARK ID • BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK CLED • PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER	
PA	
V2	
-40 ... 120	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
不含硅及卤素	

订货数据		
类型	订货号	件/包装
UC4-TM 5	0828415	10

附件		
P1 UC-MAG 5	5146118	1

端子标识

UniCard标识，用于标识其他品牌的端子，带深标记槽

- UCT1-TM ... UniCard系列标识适配于Weidmüller、CONTA-CLIP和Klemsan接线端子的标识
- UCT1-TMF ... UniCard系列标识适配于Weidmüller、Wago、ABB(Entrelec)、CONTA-CLIP和Klemsan接线端子的标识
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务



标识，用于最大宽度为6 mm的端子



扁平式标识，用于最大宽度为6 mm的端子

说明：
关于可标识端子的概述，见第 80 页

一般参数		技术数据			技术数据		
可使用的打印机		THERMOMARK CARD • THERMOMARK CARD 2.0 • THERMOMARK PRIME • BLUEMARK ID • BLUEMARK ID COLOR • TOPMARK LASER • TOPMARK NEO			THERMOMARK CARD • THERMOMARK CARD 2.0 • THERMOMARK PRIME • BLUEMARK ID • BLUEMARK ID COLOR • TOPMARK LASER • TOPMARK NEO		
标识材料		PC			PC		
阻燃等级，符合UL 94		V0			V0		
温度范围		-40 ... 120			-40 ... 120		
耐刮性		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)			DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
成分		不含硅及卤素			不含硅及卤素		
描述		订货数据			订货数据		
颜色		类型	订货号	件/包装	类型	订货号	件/包装
UniCard，用于标识其他品牌的端子，72位，每条12个标签，用于宽度为5 mm的端子							
白色		UCT1-TM 5	0829482	10			
红色		UCT1-TM 5 RD	0829226	10			
黄色		UCT1-TM 5 YE	0829228	10			
蓝色		UCT1-TM 5 BU	0829229	10			
UniCard，用于标识其他品牌的端子，如UCT1-TM 5，带错位卡脚							
白色		UCT1U-TM 5	0803204	10			
UniCard，用于标识其他品牌的端子，60位，每条10个标签，用于宽度为6 mm的端子							
白色		UCT1-TM 6	0829483	10			
红色		UCT1-TM 6 RD	0829232	10			
黄色		UCT1-TM 6 YE	0829234	10			
蓝色		UCT1-TM 6 BU	0829235	10			
UniCard，用于标识其他品牌的端子，72位，每条12个标签，用于宽度为5 mm的端子							
白色					UCT1-TMF 5	0829237	10
红色					UCT1-TMF 5 RD	0829238	10
黄色					UCT1-TMF 5 YE	0829240	10
蓝色					UCT1-TMF 5 BU	0829241	10
UniCard，用于标识其他品牌的端子，60位，每条10个标签，用于宽度为6 mm的端子							
白色					UCT1-TMF 6	0829243	10
红色					UCT1-TMF 6 RD	0829244	10
黄色					UCT1-TMF 6 YE	0829246	10
蓝色					UCT1-TMF 6 BU	0829247	10
模板		附件			附件		
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME		TMP-UCT-MAG1	0803342	1			
可安装UCT-TM....、UCT1(U)-TM....、UCT5-TM....、UCT-EM (5x10)、UCT-EM (6x10)							
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME							
可安装UCT1-TMF...					TMP-UCT-MAG4	0803345	1

UniCard标识，用于标识其他品牌的端子，带深标记槽

- UCT2-TM 5/6 UniCard系列标识适配于Wago端子
- UC3-TM ... UniCard系列标识适配于Wieland和Legrand端子

说明：
关于可标识端子的概述，见第 80 页



标识，用于宽度为5 mm至6 mm的端子



标识，用于最大宽度为6 mm的端子

一般参数		技术数据			技术数据		
可使用的打印机		THERMOMARK CARD • THERMOMARK CARD 2.0 • THERMOMARK PRIME • BLUEMARK ID • BLUEMARK ID COLOR • TOPMARK LASER • TOPMARK NEO			THERMOMARK CARD • THERMOMARK CARD 2.0 • THERMOMARK PRIME • BLUEMARK ID • BLUEMARK ID COLOR • TOPMARK LASER • TOPMARK NEO		
标识材料		PC			PC		
阻燃等级，符合UL 94		V0			V0		
温度范围		-40 ... 120			-40 ... 120		
耐刮性		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)			DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
成分		不含硅及卤素			不含硅及卤素		
描述		订货数据			订货数据		
UniCard，用于标识其他品牌的端子，72位，每条12个标签，用于宽度为5mm和6 mm的端子		类型	订货号	件/包装	类型	订货号	件/包装
白色		UCT2-TM 5/6	0829249	10			
UniCard，用于标识其他品牌的端子，72位，每条12个标签，用于宽度为5 mm的端子					UCT3-TM 5	0829251	10
白色					UCT3-TM 6	0829252	10
UniCard，用于标识其他品牌的端子，60位，每条10个标签，用于宽度为6 mm的端子							
白色							
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME		附件			附件		
可安装UCT2-TM ...		TMP-UCT-MAG5	0803347	1			
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME							
可安装UCT3-TM ...					TMP-UCT-MAG6	0803348	1

端子标识

UniCard标识，用于标识其他品牌的端子，带深安装槽

可采用的打印机和技术：



热转印技术



UV LED技术



激光打印



标识，用于最大宽度为6 mm的端子

- UCT5-TM...UniCard系列标识适配于Cabur端子的标记条
- UniCard系列标识，可使用激光、喷墨及热转印打印机轻松打印
- 标识条可轻松安装及拆卸
- 标记条上留有对标识用途作描述的区域
- UCT系列标识可安装在THERMOMARK CARD打印机中CARD-UCT-MAG1模板中
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

说明：
关于可标识端子的概述，见第80页

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
UniCard，用于标识其他品牌的端子，66位，每条11个标签，用于宽度为5 mm的端子	白色
UniCard，用于标识其他品牌的端子，54位，每条9个标签，用于宽度为6 mm的端子	白色

模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装UCT-TM....、UCT1(U)-TM....、UCT5-TM....、UCT-EM (5x10)、UCT-EM (6x10)

技术数据	
THERMOMARK CARD • THERMOMARK CARD 2.0 • THERMOMARK PRIME • BLUEMARK ID • BLUEMARK ID COLOR • TOPMARK LASER • TOPMARK NEO	
PC	
V0	
-40 ... 120	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
不含硅及卤素	

订货数据		
类型	订货号	件/包装
UCT5-TM 5	0828750	10
UCT5-TM 6	0828752	10

附件		
TMP-UCT-MAG1	0803342	1

UniCard标识，用于标识其他品牌的端子，带浅安装槽



- UCT6-TM...UniCard系列标识适配于 ABB端子的标记条
- UniCard系列标识，可使用激光、喷墨及热转印打印机轻松打印
- 标识条可轻松安装及拆卸
- UCT系 列 标 识 可 安 装 在 THERMOMARK CARD打 印 机 中 CARD-UCT-MAG23模板中
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

说明：
关于可标识端子的概述，见第80页

可采用的打印机和技术：



热转印技术



UV LED技术



激光打印



标识，用于最大宽度为8.2 mm的端子

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
UniCard，用于标识其他生产商的接线端子，60位，每条12个标签，用于宽度为5.2 mm的端子	白色
UniCard，用于标识其他厂商生产的端子，50位，每条10个标签，用于宽度为6.2 mm的端子	白色
UniCard，用于标识其他生产商的接线端子，35位，每条7个标签，用于宽度为8.2 mm的端子	白色

模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装UCT6M-TM ...

技术数据	
THERMOMARK CARD • THERMOMARK CARD 2.0 • THERMOMARK PRIME • BLUEMARK ID • BLUEMARK ID COLOR • TOPMARK LASER • TOPMARK NEO	
PC	
V0	
-40 ... 120	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
无硅树脂、卤素及锡	

订货数据		
类型	订货号	件/包装
UCT6M-TM 5	0830756	10
UCT6M-TM 6	0830757	10
UCT6M-TM 8	0830758	10

附件		
TMP-UCT-MAG23	0803367	1

端子标识

UniCard标识，用于标识其他品牌的端子，带深安装槽

可采用的打印机和技术：



热转印技术



UV LED技术



激光打印



标识，用于最大宽度为8.2 mm的端子

- UCT6R-TM...UniCard系列标识适配于 entrelec端子的标记条
- UniCard系列标识，可使用激光、喷墨及热转印打印机轻松打印
- 标识条可轻松安装及拆卸
- UCT系列标识可安装在 THERMOMARK CARD打印机中 CARD-UCT-MAG24模板中
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

说明：
关于可标识端子的概述，见第80页

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
UniCard，用于标识其他品牌的接线端子，60位，每条12个标签，用于宽度为5.2 mm的端子	白色
UniCard，用于标识其他品牌的接线端子，50位，每条10个标签，用于宽度为6.2 mm的端子	白色
UniCard，用于标识其他品牌的接线端子，35位，每条7个标签，用于宽度为8.2 mm的端子	白色

模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装UCT6R-TM ...

技术数据	
THERMOMARK CARD • THERMOMARK CARD 2.0 • THERMOMARK PRIME • BLUEMARK ID • BLUEMARK ID COLOR • TOPMARK LASER • TOPMARK NEO	
PC	
V0	
-40 ... 120	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
无硅树脂、卤素及锡	

订货数据		
类型	订货号	件/包装
UCT6R-TM 5	0830753	10
UCT6R-TM 6	0830754	10
UCT6R-TM 8	0830755	10

附件		
TMP-UCT-MAG24	0803368	1

用于标识其他品牌UniSheet标记条

可采用的打印机和技术：



热转印技术



UV LED技术



12个宽度为104 mm的标识条

- US2-TM 100 UniSheet标记条适配于Wago端子模块
- UniSheet标识，可使用热转印及喷墨打印机打印
- UniSheet系列标识可轻松安装和拆卸
- UniSheet上留有对标识用途作标记的区域
- UniSheet系列标识可安装在THERMOMARK CARD打印机中CARD-US-MAG1模板中
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

说明：
关于可标识端子的概述，见第80页

一般参数	
可使用的打印机	
标签数	
每条标签总数	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
UniSheet，用于其它厂家带Wago TopJob S端子模块槽的端子模块的标记，标识条长度为104 mm	白色

模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装所有US材料
适配板用于BLUEMARK ID打印机，用于安装US系列标识

技术数据	
THERMOMARK CARD • THERMOMARK CARD 2.0 • THERMOMARK PRIME • BLUEMARK ID • BLUEMARK ID COLOR	
12	
1	
PVC	
V0	
-30 ... 80	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
不含硅酮	

订货数据		
类型	订货号	件/包装
US2-TM 100	0829268	10

附件		
TMP-US-MAG1	0803341	1
BM ID-ADAPTER PLATE-US	1044355	1

端子标识

UM标记条，用于标记其他品牌的端子 可采用的打印机和技术：



- UM1-TM ...系列标识适配于Weidmüller、CONTA-CLIP和Klemsan接线端子
- UM系列标识，可使用激光、喷墨及热转印打印机轻松打印
- 标识条可轻松安装及拆卸
- 标记条支持多行标记
- 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料



激光打印



UV LED技术



热转印



用于深标记槽，最大厚度6 mm

一般参数		技术数据			
可使用的打印机		TOPMARK NEO • TOPMARK LASER • BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0			
标识材料		PC			
阻燃等级，符合UL 94		V2			
温度范围		-40 ... 120			
耐刮性		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)			
成分		无硅、卤素及锡			
订货数据					
描述		类型	订货号	件/包装	
UM1-TM ..., 用于标记其他品牌的接线端子，如Weidmüller、CONTA-CLIP和Klemsan的接线端子，未打印，34位，间距：3.5 mm，标识高度：12 mm		白色	UM1-TM (3,5X12)	0830925	10
		红色	UM1-TM (3,5X12) RD	0833020	10
		黄色	UM1-TM (3,5X12) YE	0833022	10
		蓝色	UM1-TM (3,5X12) BU	0833023	10
UM1-TM ..., 用于标记其他品牌的接线端子，如Weidmüller、CONTA-CLIP和Klemsan的接线端子，未打印，24位，间距：5 mm，标识高度：10 mm		白色	UM1-TM (5X10)	0830905	10
		红色	UM1-TM (5X10) RD	0833025	10
		黄色	UM1-TM (5X10) YE	0833027	10
		蓝色	UM1-TM (5X10) BU	0833028	10
UM1-TM ..., 用于标记其他品牌的接线端子，如Weidmüller、CONTA-CLIP和Klemsan的接线端子，未打印，24位，间距：5 mm，标识高度：12 mm		白色	UM1-TM (5X12)	0830912	10
		红色	UM1-TM (5X12) RD	0833035	10
		黄色	UM1-TM (5X12) YE	0833037	10
		蓝色	UM1-TM (5X12) BU	0833038	10
UM1-TM ..., 用于标记其他品牌的接线端子，如Weidmüller、CONTA-CLIP和Klemsan的接线端子，未打印，20位，间距：6 mm，标识高度：10 mm		白色	UM1-TM (6X10)	0830903	10
		红色	UM1-TM (6X10) RD	0833040	10
		黄色	UM1-TM (6X10) YE	0833042	10
		蓝色	UM1-TM (6X10) BU	0833043	10
附件					
模板，用于THERMOMARK CARD ...和THERMOMARK PRIME		TMP-UM-MAG1	0831200	1	
可安装UM1-TM ...、UM5-TM... BLUEMARK打印机模板，可安装UM系列标识		BLUEMARK MAG UM-TM	0803335	1	

UM标记条，用于标记其他品牌的端子

可采用的打印机和技术：



- UM1-TM ...系列标识适配于Weidmüller、CONTA-CLIP和Klemsan接线端子
- UM系列标识，可使用激光、喷墨及热转印打印机轻松打印
- 标识条可轻松安装及拆卸
- 标记条支持多行标记
- 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料



激光打印



UV LED技术



热转印



用于深标记槽，最大厚度12 mm

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
UM1-TM ..., 用于标识其他生产商，如Weidmüller、CONTA-CLIP和Klemsan的接线端子，未打印，20位，间距：6 mm，标签高度：12 mm	白色
	红色
	黄色
	蓝色
UM1-TM ..., 用于标识其他生产商，如Weidmüller、CONTA-CLIP和Klemsan的接线端子，未打印，14位，间距：8 mm，标签高度：10 mm	白色
	红色
	黄色
	蓝色
UM1-TM ..., 用于标识其他生产商，如Weidmüller、CONTA-CLIP和Klemsan的接线端子，未打印，14位，间距：8 mm，标识高度：12 mm	白色
	红色
	黄色
	蓝色
UM1-TM ..., 用于标识其他制造商生产的接线端子，其他厂商包括Weidmüller、Conta-Clip和Klemsan，未打印，10位，间距：12 mm，标识高度：10 mm	白色
	红色
	黄色
	蓝色

模板，用于THERMOMARK CARD ...和THERMOMARK PRIME
可安装UM1-TM ..., UM5-TM...
BLUEMARK打印机模板，可安装UM系列标识

技术数据	
TOPMARK NEO • TOPMARK LASER • BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0	
PC	
V2	
-40 ... 120	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
无硅、卤素及锡	

订货数据		
类型	订货号	件/包装
UM1-TM (6X12)	0830909	10
UM1-TM (6X12) RD	0833050	10
UM1-TM (6X12) YE	0833052	10
UM1-TM (6X12) BU	0833053	10
UM1-TM (8X10)	0830906	10
UM1-TM (8X10) RD	0833055	10
UM1-TM (8X10) YE	0833057	10
UM1-TM (8X10) BU	0833058	10

UM1-TM (8X12)	0830920	10
UM1-TM (8X12) RD	0833060	10
UM1-TM (8X12) YE	0833062	10
UM1-TM (8X12) BU	0833063	10
UM1-TM (12X10)	0830916	10
UM1-TM (12X10) RD	0833065	10
UM1-TM (12X10) YE	0833067	10
UM1-TM (12X10) BU	0833068	10

附件		
TMP-UM-MAG1	0831200	1
BLUEMARK MAG UM-TM	0803335	1

端子标识

UM标记条，用于标记其他品牌的端子 可采用的打印机和技术：



激光打印



UV LED技术



热转印



用于深标记槽，带错位卡脚，最大厚度6 mm

- UM1-TM ...系列标识适配于Weidmüller、CONTA-CLIP和Klemsan接线端子
- UM系列标识，可使用激光、喷墨及热转印打印机轻松打印
- 标识条可轻松安装及拆卸
- 标记条支持多行标记
- 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
UM1U-TM，用于标记其他品牌的接线端子，如Weidmüller、CONTA-CLIP和Klemsan的接线端子，带错位卡脚，未打印，24位，间距：5 mm	白色
	红色
	黄色
	蓝色
UM1U-TM，用于标记其他品牌的接线端子，如Weidmüller、CONTA-CLIP和Klemsan的接线端子，带错位卡脚，未打印，20位，间距：6 mm	白色
	红色
	黄色
	蓝色

模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装UM1U-TM ...
BLUEMARK打印机模板，可安装UM系列标识

技术数据	
TOPMARK NEO • TOPMARK LASER • BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0	
PC	
V2	
-40 ... 120	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
无硅，卤素及锡	

订货数据		
类型	订货号	件/包装
UM1U-TM (5X10)	0830910	10
UM1U-TM (5X10) RD	0833030	10
UM1U-TM (5X10) YE	0833032	10
UM1U-TM (5X10) BU	0833033	10
UM1U-TM (6X10)	0830907	10
UM1U-TM (6X10) RD	0833045	10
UM1U-TM (6X10) YE	0833047	10
UM1U-TM (6X10) BU	0833048	10

附件		
TMP-UM-MAG4	0831203	1
BLUEMARK MAG UM-TM	0803335	1

UM标记条，用于标记其他品牌的端子

可采用的打印机和技术：



激光打印



UV LED技术



热转印



用于深标记槽，最大厚度8 mm

- UM1-TM ...系列标识适配于Weidmüller、CONTA-CLIP、Klemsan、Wago和ABB(Entrelec)接线端子
- UM系列标识，可使用激光、喷墨及热转印打印机轻松打印
- 标识条可轻松安装及拆卸
- 标识条支持多行标记
- 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
UM1-TMF ..., 用于标识其他生产商，如Weidmüller、CONTA-CLIP、Klemsan、Wago和ABB (Entrelec)的接线端子，未打印，34位，间距：3.5 mm	白色
	红色
	黄色
	蓝色
UM1-TMF ..., 用于标识其他生产商，如Weidmüller、CONTA-CLIP、Klemsan、Wago和ABB (Entrelec)的接线端子，未打印，24位，间距：5 mm	白色
	红色
	黄色
	蓝色
UM1-TMF ..., 用于标识其他生产商，如Weidmüller、CONTA-CLIP、Klemsan、Wago和ABB (Entrelec)的接线端子，未打印，20位，间距：6 mm	白色
	红色
	黄色
	蓝色
UM1-TMF ..., 用于标识其他生产商，如Weidmüller、Cona-Clip、Klemsan、Wago和ABB (Entrelec)的接线端子，未打印，14位，间距：8 mm	白色
	红色
	黄色
	蓝色

模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装UM1-TMF ...
BLUEMARK打印机模板，可安装UM系列标识

技术数据	
TOPMARK NEO • TOPMARK LASER • BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0	
PC	
V2	
-40 ... 120	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
无硅、卤素及锡	

订货数据		
类型	订货号	件/包装
UM1-TMF (3,5X5)	0830935	10
	0833000	10
	0833002	10
	0833003	10
UM1-TMF (5X5)	0830902	10
	0833005	10
	0833007	10
	0833008	10
UM1-TMF (6X5)	0830904	10
	0833010	10
	0833012	10
	0833013	10
UM1-TMF (8X5)	0830924	10
	0833015	10
	0833017	10
	0833018	10

附件		
TMP-UM-MAG3	0831202	1
BLUEMARK MAG UM-TM	0803335	1

端子标识

UM标记条，用于标记其他品牌的端子

可采用的打印机和技术：



激光打印



UV LED技术



热转印



用于深标记槽，最大厚度6 mm

- UM系列标识适配于其他品牌的端子标识。UM2...适配于Wago；UM3...适配于Wieland,UM5...适配于Cabur；UM6M...适配于ABB接线端子
- UM系列标识，可使用激光、喷墨及热转印打印机轻松打印
- 标识条可轻松安装及拆卸
- 标记条支持多行标记
- 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
UM2-TM...用于标记Wago接线端子，未打印，34/28/24位，间距：3.5至6 mm	白色 白色 白色
UM3-TM...用于标记Wieland接线端子，未打印，24/20/14位，间距：5至8 mm	白色 白色 白色
UM5-TM...用于标记Cabur接线端子，未打印，28/24/20位置，间距：4至6 mm	白色 白色 白色
UM6M-TM...用于标记ABB接线端子，未打印，24/20/14位，间距：5至8 mm	白色 白色 白色

模板，用于THERMOMARK CARD ...和THERMOMARK PRIME
可安装UM1-TM ...、UM5-TM...
可安装UM2-TM...
可安装UM3-TM...
可安装UM6M-TM...
BLUEMARK打印机模板，用于安装UM系列标识

技术数据	
TOPMARK NEO • TOPMARK LASER • BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0	
PC	
V2	
-40 ... 120	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
无硅、卤素及锡	

订货数据		
类型	订货号	件/包装
UM2-TM (3,5X10)	0830936	10
UM2-TM (4X10)	0830934	10
UM2-TM (5/6X10)	0830911	10

附件		
TMP-UM-MAG5	0803328	1
BLUEMARK MAG UM-TM	0803335	1



用于深标记槽，最大厚度8 mm



用于深标记槽，最大厚度6 mm



用于深标记槽，最大厚度8 mm

技术数据
TOPMARK NEO • TOPMARK LASER • BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0 PC V2 -40 ... 120 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 无硅、卤素及锡

订货数据		
类型	订货号	件/包装
UM3-TM (5X8)	0830917	10
UM3-TM (6X8)	0830915	10
UM3-TM (8X8)	0830929	10

附件		
TMP-UM-MAG6	0803329	1
BLUEMARK MAG UM-TM	0803335	1

技术数据
TOPMARK NEO • TOPMARK LASER • BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0 PC V2 -40 ... 120 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 无硅、卤素及锡

订货数据		
类型	订货号	件/包装
UM5-TM (4X10)	0830938	10
UM5-TM (5X10)	0830922	10
UM5-TM (6X10)	0830919	10

附件		
TMP-UM-MAG1	0831200	1
BLUEMARK MAG UM-TM	0803335	1

技术数据
TOPMARK NEO • TOPMARK LASER • BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0 PC V2 -40 ... 120 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 无硅、卤素及锡

订货数据		
类型	订货号	件/包装
UM6M-TM (5X12)	0830928	10
UM6M-TM (6X12)	0830926	10
UM6M-TM (8X12)	0830939	10

附件		
TMP-UM-MAG7	0803330	1
BLUEMARK MAG UM-TM	0803335	1

端子标识

UM标记条，用于标记其他品牌的端子

可采用的打印机和技术：



直接激光打印



UV LED技术



热转印



用于深标记槽，最大厚度8 mm

- UM系列标识适配于其他品牌的端子标识。UM6R...适配于Entrelec；UM7...适配于Legrand,UM8...适配于Woertz接线端子
- UM系列标识，可使用激光、喷墨及热转印打印机轻松打印
- 标识条可轻松安装及拆卸
- 标记条支持多行标记
- 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
UM6R-TM..., 用于标识Entrelec端子，未打印，24/20/14位，间距：5至8 mm	白色
	白色
	白色
UM7-TM... 用于标识Legrand端子，未打印，24/20/14位，间距：5至8 mm	白色
	白色
	白色
UM8-TM...用于标识Woertz端子，未打印，24/20位，间距：5至6 mm	白色
	白色

模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装UM7-TM (5x10)和UM7-TM (6x10)
可安装UM6R-TM...
可安装UM8-TM...
BLUEMARK打印机模板，用于安装UM材料

技术数据	
TOPMARK NEO • TOPMARK LASER • BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0	
PC	
V2	
-40 ... 120	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
无硅，卤素及锡	

订货数据		
类型	订货号	件/包装
UM6R-TM (5X10)	0830923	10
UM6R-TM (6X10)	0830921	10
UM6R-TM (8X10)	0830932	10

附件		
TMP-UM-MAG8	0803331	1
BLUEMARK MAG UM-TM	0803335	1



用于深标记槽，最大厚度8 mm



用于深标记槽，最大厚度6 mm

技术数据
TOPMARK NEO • TOPMARK LASER • BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0 PC V2 -40 ... 120 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 无硅、卤素及锡

订货数据		
类型	订货号	件/包装
UM7-TM (5X10)	0830933	10
UM7-TM (6X10)	0830931	10
UM7-TM (8X10)	0830945	10

附件		
TMP-UM-MAG10	0803334	1
BLUEMARK MAG UM-TM	0803335	1

技术数据
TOPMARK NEO • TOPMARK LASER • BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0 PC V2 -40 ... 120 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 无硅、卤素及锡

订货数据		
类型	订货号	件/包装
UM8-TM (5X9)	0830946	10
UM8-TM (6X9)	0830943	10

附件		
TMP-UM-MAG9	0803332	1
BLUEMARK MAG UM-TM	0803335	1




线缆标识 - MARKING system

线缆标识可清晰直观的标记控制柜和开关柜内线缆的管脚号，使得控制柜内元器件的安装与维护简单高效。

菲尼克斯电气提供多种线缆标识解决方案，满足不同客户需求，用户可根据自身的应用场景选择相应的线缆标识。线缆标识安装方式包括卡扣式、滑插式、自覆膜式、配合扎带使用及配合PATG/PATO套管使用等方式。

产品一览

线缆标识	178
导线标识和线缆标识 全面的线缆标识解决方案	180
LaserSheet LS-WMTB...线缆标识	
不锈钢和铝质线缆标识，配合扎带使用	188
WMTB AL...铝质线缆标识	192
UniCard UC-WM...和UCT-WM...线缆标识	
卡扣式、滑插式、配合PATG/PATO标识套管使用的插入式标识、配合扎带使用的线缆标识	194
UniSheet US-WM...线缆标识	
配合PATG/PATO标识套管使用的插入式标识、配合扎带使用的线缆标识、自覆膜式线缆标识	213
WM...卷式系列线缆标识	
自覆膜式线缆标识或旗标	216
WMS...热缩套管，卷式材料	224
EMT和WMT...卷式系列线缆标识	
配合PATG/PATO标识套管使用的插入式标识、配合扎带使用的线缆标识、插入式线缆标识	229
KMK线缆标识支架，配合扎带使用	234
线缆标记套环，配合扎带使用	
塑料和不锈钢标识	245
PATG...和PATO...标识套管	248



菲尼克斯提供的线缆标识符合多项实验室测试标准，满足客户对于产品质量的要求。

菲尼克斯电气提供满足不同用户和应用需求的线缆标识方案。包括塑料、铝和不锈钢等不同成分和不同样式的标识。

支持插入式、滑插式、卡扣式、自覆膜式和电缆扎带式等固定方式。标识材料结合相应的打印技术，保证打印内容清晰直观，并具备良好的耐受性。

根据不同的应用场合和标识材料，可选择相应的打印机：

- TOPMARK NEO激光打印机，用于打印不锈钢和铝质标识以及UniCard系列标识。
- BLUEMARK ID和 BLUEMARK ID COLOR，采用UV LED技术的高速打印机，用于打印铝质标识以及UniSheet和UniCard系列标识
- THERMOMARK CARD 2.0和 THERMOMARK PRIME热转印打印机，用于打印UniCard和UniSheet系列标识
- THERMOMARK ROLL 2.0，卷式热转印打印机，用于打印卷式系列标识
- THERMOMARK ROLLMASTER 300和ROLLMASTER 600，卷式热转印打印机，用于大批量打印卷式标识
- THERMOMARKW2热转印打印机，用于双面标记和对卷式热缩管的穿孔
- THERMOFOX，手持式热转印打印机，用于打印卷式标识和热缩套管
- PLOTMARK，平板绘图仪式打印机，用于打印条状、板式和UniCard系列标识

- 商用台式激光打印机，用于打印板式标记条

PROJECT complete软件可轻松编辑标识内容。通过PROJECT complete标识软件中的数据交换管理器，可将生成的标识条数据导入CAE系统、Excel或文字处理程序。除自动数据传输，还可选择手动输入。打印文件自动发送到相应的打印系统进行处理。

针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务，包括对不锈钢线缆标识的打印。



不锈钢和铝质线缆标识，配合扎带使用。



卡扣式线缆标识，双面标记，可轻松卡扣到线缆上。



插入式线缆标识，有板卡式和卷式两种形式。



带冷压端头的线缆标记套管，可在压接之前先进行标记。




PATG HF、PATG和PATO 标识套管，配合插入式标识使用。



卷式热缩套管不易脱落，是线缆标记较合适的选择。



线缆标记套环，配合扎带使用，无需考虑线缆直径。标识区域大，提供足够的标记空间。



自覆膜式线缆标识，由标记区和透明保护膜组成。该保护膜可防止标记污染和磨损。提供不同规格和大小的标记条。



线缆标识支架，配合插入式标识使用。保护盖防止标识受到污染和腐蚀。

线缆标识

线缆标识概览

打印技术



线缆直径 [mm]	热缩套管 (热缩比：3:1)				热缩套管 (热缩比：2:1)				线缆标识		线缆标识 钢或铝成分 用扎带固定					
	第 44 页				第 45 页				第 45 页		第 180 页					
	MM-WMS 3,2 ...	MM-WMS 4,8 ...	MM-WMS 6,4 ...	MM-WMS 9,5 ...	MM-WMS-2 3,2 ...	MM-WMS-2 4,8 ...	MM-WMS-2 6,4 ...	MM-WMS-2 9,5 ...	MM-WML 3 ...	MM-WML 5 ...	LS-WMTB-... (29X8)	LS-WMTB-... (40X15)	LS-WMTB-... (60X15)	LS-WMTB-... (100X15)	LS-WMTB-... (D25)	LS-WMTB-... (D30)
0.5																
1.0																
1.5	1.0															
2.0	1.6	2.1			1.6				2.0	2.0						
2.5																
3.0	3.2				3.2	2.4			3.0		2.9					
3.5																
4.0		4.8		3.2		4.8	3.2			5.0						
4.5																
5.0			6.4	9.5		4.8		9.5			50.0	50.0	50.0	50.0		
5.5																
6.0						6.4										
6.4																
7.0																
8.0																
9.0				9.5				9.5								
10.0																
12.0																
14.0																
16.0																
18.0																
20.0																
22.0																
24.0																
26.0																
28.0															25	
30.0																
35.0																30
40.0																
45.0																
50.0																

线缆标识

线缆标识概览

打印技术



线缆直径 [mm]	滑插式线缆标识		卡扣式线缆标识										线缆标识 用扎带固定			
	第 208页		第 209页										第 210页			
	UCT-WMS 3,2 ...	UCT-WMS 4,7 ...	UCT-WMCO 1,9 ...	UCT-WMCO 2,9 ...	UCT-WMCO 3,5 ...	UCT-WMCO 4,1 ...	UCT-WMCO 4,7 ...	UCT-WMCO 5,4 ...	UCT-WMCO 6,1 ...	UCT-WMCO 6,8 ...	UCT-WMCO 7,5 ...	UCT-WMTBA (24X4)	UCT-WMTBA (29X6)	UCT-WMTBA (40X17)	UCT-WMTBA (29X8)	
0.5																
1.0																
1.5			1.1													
2.0	1.5		1.9													
2.5				2.0												
3.0		2.5		2.9												
3.5	3.2				2.9										2.9	
4.0					3.5											
4.5		4.7				4.1										
5.0							4.7									
5.5								4.7				5.0				
6.0									5.4							
7.0										6.1			6.0	6.0		
8.0											6.8					
9.0																
10.0																
12.0																
14.0																
16.0																
18.0																
20.0																
22.0																
24.0																
26.0																
28.0																
30.0																
35.0																
40.0																
45.0																
50.0												50.0	50.0	50.0	50.0	




线缆标识 用扎带固定	线缆标识	线缆标识	线缆标识
Page 183	第 215页	第 216页	第 217页

US-WMTB ...	US-WML 6 (13X13)	US-WML 14 (25X19)	US-WML 36 (25X25)	WML 3 (13X10)/A4	WML 5 (25X10)/A4	WML 7,5 (25X13)/A4	WML 14 (25X19)/A4	WML 22 (35X25)/A4	WML 36 (25X38)/A4	WML 3 (13X10)/R	WML 5 (25X10)/R	WML 6 (13X13)/R	WML 7,5 (...X...)R	WML 12 (25X19)/R	WML 14 (...X...)R	WML 18 (12X12)/R	WML 20 (31X25)/R	WML 22 (25X25)/R	WML 36 (25X38)/R	WML 46 (25X83)/R
				3.0	3.0					3.0	3.0									
	4.0					4.0						4.0	4.0			4.0				
					5.0						5.0									
	6.0											6.0								
		6.0				7.5	6.0						7.5	6.0	6.0					
								8.0									8.0	8.0		
														12.0						
13.0		14.0	14.0				14.0		12.0						14.0				12.0	12.0
								22.0	36.0							18.0	20.0	22.0		
			36.0																36.0	
																				46.0
50.0																				

打印技术


[illegible]



线缆标识

线缆标识概览

打印技术




线缆标识支架 用扎带固定 与US-EMP .../ ESL .../ EMT ...配套使用 第 234页	线缆标识支架 用扎带固定 与UCT-EMP .../ ESL .../ EMT ...配套使用 第 238页	线缆标识支架 用扎带固定 与US-EMP .../ UCT-EMP .../ ESL .../ EMT ...配套使用 第 240页
---	--	--

线缆直径 [mm]	KMK	KMK 1	KMK 2	KMK 3	KMK 4	KMK 5	KMK HP (25X6)	KMK HP (29X8)	KMK HP (40X17)	KMK HP (60X15)	KMK UV (25X6)	KMK UV (29X8)	KMK UV (40X17)	KMK UV (60X15)
0.5														
1.0		0.5	0.5		0.5	0.5								
1.5														
2.0														
2.5														
3.0														
3.5														
4.0														
4.5														
5.0														
5.5														
6.0														
7.0							6.0	6.0			6.0	6.0		
8.0														
9.0														
10.0	10.0								9.0	9.0			9.0	9.0
12.0														
14.0														
16.0														
18.0														
20.0														
22.0														
24.0	25.0													
26.0														
28.0														
30.0														
35.0														
40.0														
45.0														
50.0		50.0	50.0		50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0



滑插式标识套管，套在导线上，
与UC-WMT .../ UCT-WMT ...配套
使用

第 250 页



不锈钢和铝质线缆标识，配合扎带使用



- LS-WMTB ... 系列标识包括不锈钢 (V4A)和铝制标识，配合扎带使用
- LS-WMTB-V4A ...系列标识具有极强的耐盐水、氯化物和溶剂腐蚀特性，满足严苛的工业要求



- 通过在PROJECT complete规划和编辑软件中选择材料，TOPMARK...激光打印机会自动匹配争取的打印参数
- 型号举例：
LS-WMTB-V4A (29x8)
标识范围：29 x 8 mm



- 激光技术打印的标记条，具有更优异的耐磨性
- LS-WMTB-V4A ...系列标识支持两种打印技术：激光雕刻和淬火
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

可采用的打印机和技术：



激光打印

一般参数
可使用的打印机
标识材料
耐刮性
成分

描述
不锈钢标识，采用扎带固定，适用线径
36位，直径大于2.9 mm
16位，直径大于4.6 mm
16位，直径大于4.6 mm
8位，直径大于4.6 mm
铝质标识，采用扎带固定，适用线径
36位，直径大于2.9 mm
16位，直径大于4.6 mm
16位，直径大于4.6 mm
8位，直径大于4.6 mm

适配板，可安装LS材料，用于TOPMARK NEO打印机

纸片仓，用于TOPMARK LASER

说明：
相关不锈钢电缆扎带，见第 620页

PRINTED
FOR YOU

不锈钢，材料颜色：0.5 mm

PRINTED
FOR YOU

铝质，材料颜色：0.8 mm

PRINTED
FOR YOU

铝质，黑色，材料颜色：0.8 mm

技术数据

TOPMARK NEO • TOPMARK LASER
V4A
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
无硅、卤素及锡

订货数据

类型	订货号	件/包装
LS-WMTB-V4A (29X8)	0831516	5
LS-WMTB-V4A (40X15)	0831517	5
LS-WMTB-V4A (60X15)	0831518	5
LS-WMTB-V4A (100X15)	0831519	5

附件

TMN-ADAPTER PLATE-LS	1012104	1
TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1

技术数据

TOPMARK NEO • TOPMARK LASER
铝
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
无硅、卤素及锡

订货数据

类型	订货号	件/包装
LS-WMTB-AL (29X8)	0831500	5
LS-WMTB-AL (40X15)	0831501	5
LS-WMTB-AL (60X15)	0831502	5
LS-WMTB-AL (100X15)	0831503	5

附件

TMN-ADAPTER PLATE-LS	1012104	1
TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1

技术数据

TOPMARK NEO • TOPMARK LASER
铝
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
无硅、卤素及锡

订货数据

类型	订货号	件/包装
LS-WMTB-AL (29X8) BK	0831508	5
LS-WMTB-AL (40X15) BK	0831509	5
LS-WMTB-AL (60X15) BK	0831510	5
LS-WMTB-AL (100X15) BK	0831511	5

附件

TMN-ADAPTER PLATE-LS	1012104	1
TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1

不锈钢和铝质线缆标识，配合扎带使用



- 圆形LS-WMTB ...系列标识包括不锈钢 (V4A)和铝制标识，配合扎带使用
- LS-WMTB-V4A ...系列标识具有极强的耐盐水、氯化物和溶剂腐蚀的特性，满足严苛的工业要求



- 通过在PROJECT complete规划和编辑软件中选择材料，TOPMARK...激光打印机会自动匹配正确的打印参数
- 型号举例：
LS-WMTB-V4A (D25)
直径：25 mm



- 激光技术打印的标记条，具有更优异的耐磨性
- LS-WMTB-V4A ...系列标识支持两种打印技术：激光雕刻和淬火
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

可采用的打印机和技术：



激光打印

一般参数
可使用的打印机
标识材料
耐刮性
成分

描述
不锈钢标识，圆形，配合扎带使用
30位，直径：25 mm
20位，直径：30 mm
铝质标识，圆形，配合扎带使用
30位，直径：25 mm
20位，直径：30 mm

适配板，可安装LS材料，用于TOPMARK NEO打印机
纸片仓，用于TOPMARK LASER

说明：
相关不锈钢电缆扎带，见第 620页

PRINTED
FOR YOU



不锈钢，材料颜色：0.5 mm

PRINTED
FOR YOU



铝质，材料颜色：0.8 mm

PRINTED
FOR YOU



铝质，黑色，材料颜色：0.8 mm

技术数据

TOPMARK NEO • TOPMARK LASER
V4A
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
无硅、卤素及锡

订货数据

类型	订货号	件/包装
LS-WMTB-V4A (D25)	0831520	5
LS-WMTB-V4A (D30)	0831521	5

附件

TMN-ADAPTER PLATE-LS	1012104	1
TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1

技术数据

TOPMARK NEO • TOPMARK LASER
铝
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
无硅、卤素及锡

订货数据

类型	订货号	件/包装
LS-WMTB-AL (D25)	0831504	5
LS-WMTB-AL (D30)	0831505	5

附件

TMN-ADAPTER PLATE-LS	1012104	1
TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1

技术数据

TOPMARK NEO • TOPMARK LASER
铝
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
无硅、卤素及锡

订货数据

类型	订货号	件/包装
LS-WMTB-AL (D25) BK	0831512	5
LS-WMTB-AL (D30) BK	0831513	5

附件

TMN-ADAPTER PLATE-LS	1012104	1
TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1

线缆标识

铝质线缆标识，配合扎带使用

可采用的打印机和技术：



UV LED技术



铝质，材料颜色：0.8 mm

- 铝质WMTBA...系列标识特点如下：
- 任意一面都可标记
 - 高质量标识材料
 - 使用扎带轻松固定
 - 用于对直径 > 2.9 mm的线缆进行大面积标记

说明：
相关不锈钢电缆扎带，见页 620

一般参数
可使用的打印机
标识材料
耐刮性
成分

描述	颜色
铝质标识，0.8 mm厚，适用线径[mm]	
标识范围：29 x 8 mm，直径大于2.9 mm	铝色
标识范围：40 x 15 mm，直径大于4.6 mm	铝色
标识范围：60 x 15 mm，直径大于4.6 mm	铝色
铝质标识，圆形，0.8 mm厚 直径：30 mm	铝色

模板，适用于BLUEMARK打印机，可安装铝质标识
适用于WMTB-AL (29X8)
适用于WMTB-AL (40X15)
适用于WMTB-AL (60X15)
模板，适用于BLUEMARK打印机，可安装不锈钢和铝质标识
适用于WMTB-AL (D30) ...

技术数据
BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED
铝
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
无硅、卤素及镉

订货数据		
类型	订货号	件/包装
WMTB-AL (29X8)	0830805	90
WMTB-AL (40X15)	0830524	45
WMTB-AL (60X15)	0830525	45

附件		
BLUEMARK MAG WM-M (29X8)	0802743	1
BLUEMARK MAG WM-M (40X15)	0802744	1
BLUEMARK MAG WM-M (60X15)	0802746	1



铝质，材料颜色：0.8 mm

技术数据		
BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED		
铝		
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
无硅、卤素及镉		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
WMTB-AL (D30)	0830804	90
附件		
BLUEMARK MAG WM-M (D30)	0802747	1



UV LED技术



绘图仪



标识，用于直径为1.2至1.9 mm的导线

- UC-WMC ...UniCard 标记范围可从控制线缆到大线径的电缆
- 用BLUEMARK打印机可快速、轻松地打印
- 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料
- 卡扣式安装，可随时安装至线缆
- 可双面标记
- 标识条支持多行标记
- 标记条上留有对标识用途作描述的区域
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

说明：
如需更多产品，请访问 phoenixcontact.net/products。

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	
适用线径范围：	[mm]
导线横截面范围	[mm²]
导线横截面范围	AWG


描述	颜色
UniCard，用于导线的后续标识，标识范围是15 x 4 mm，20位，每个标识条含4个标识	白色
	红色
	黄色
	蓝色
UniCard，用于导线的后续标识，标识范围是30 x 4 mm，12位，每个标识条含4个标识	白色

模板，用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK

技术数据	
BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER	
PA	
V2	
-40 ... 120	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
不含硅及卤素	
1.2 ... 1.9	
0.25 ... 0.34	
24 ... 22	

订货数据		
类型	订货号	件/包装
UC-WMC 1,9 (15X4)	0828004	10
UC-WMC 1,9 (15X4) RD	0828006	10
UC-WMC 1,9 (15X4) YE	0828008	10
UC-WMC 1,9 (15X4) BU	0828010	10
UC-WMC 1,9 (30X4)	0830283	10

附件		
P1 UC-MAG 1	5146079	1



卡扣式UniCard线缆标识



标识，用于直径为1.9至3.1 mm的导线

一般参数		技术数据		
可使用的打印机		BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER		
标识材料		PA		
阻燃等级，符合UL 94		V2		
温度范围	[°C]	-40 ... 120		
耐刮性		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
成分		不含硅及卤素		
适用线径范围：	[mm]	1.9 ... 3.1		
导线横截面范围	[mm²]	0.5 ... 1.5		
导线横截面范围	AWG	20 ... 16		
		订货数据		
描述	颜色	类型	订货号	件/包装
UniCard，用于导线的后续标识，标识范围是15 x 4 mm，20位， 每个标识条含4个标识	白色	UC-WMC 3,1 (15X4)	0818205	10
	红色	UC-WMC 3,1 (15X4) RD	0818755	10
	黄色	UC-WMC 3,1 (15X4) YE	0818739	10
	蓝色	UC-WMC 3,1 (15X4) BU	0818742	10
UniCard，用于导线的后续标识，标识范围是23 x 4 mm，12位， 每个标识条含4个标识	白色	UC-WMC 3,1 (23X4)	0818218	10
	红色	UC-WMC 3,1 (23X4) RD	0818807	10
	黄色	UC-WMC 3,1 (23X4) YE	0818784	10
	蓝色	UC-WMC 3,1 (23X4) BU	0818797	10
UniCard，用于导线的后续标识，标识范围是30 x 4 mm，12位， 每个标识条含4个标识	白色	UC-WMC 3,1 (30X4)	0819631	10
	红色	UC-WMC 3,1 (30X4) RD	0820769	10
	黄色	UC-WMC 3,1 (30X4) YE	0819644	10
	蓝色	UC-WMC 3,1 (30X4) BU	0820756	10
		附件		
模板，用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK		P1 UC-MAG 1	5146079	1



UV LED技术



绘图仪



标识，用于直径为2.8至4.4 mm的导线

- UC-WMC ...UniCard 标记范围可从控制线缆到大线径的电缆
- 用BLUEMARK打印系统可快速、轻松地打印
- 模板的定位装置，可保证标识材料的正确安装
- 卡接式安装
- 可进行双面标记
- 标识条支持多行标记
- 标识条上预留了写功能描述的位置
- 标识服务：菲尼克斯电气可以按照客户需求打印所有UniCard标识条

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	
适用线径范围：	[mm]
导线横截面范围	[mm²]
导线横截面范围	AWG

技术数据	
BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER	
PA	
V2	
-40 ... 120	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
不含硅及卤素	
2.8 ... 4.4	
1.5 ... 4	
16 ... 12	

描述	颜色
UniCard，卡扣式线缆标识，标识范围是15 x 5.5 mm，15位，每个标识条含3个标识	
	白色
	红色
	黄色
	蓝色
UniCard，卡扣式线缆标识，标识范围是23 x 5.5 mm，9位，每个标识条含3个标识	
	白色
	红色
	黄色
	蓝色
UniCard，卡扣式线缆标识，标识范围是30 x 5.5 mm，9位，每个标识条含3个标识	
	白色
	红色
	蓝色

订货数据		
类型	订货号	件/包装
UC-WMC 4,4 (15X5,5)	0818182	8
UC-WMC 4,4 (15X5,5) RD	0818852	8
UC-WMC 4,4 (15X5,5) YE	0818836	8
UC-WMC 4,4 (15X5,5) BU	0818849	8
UC-WMC 4,4 (23X5,5)	0818195	8
UC-WMC 4,4 (23X5,5) RD	0818904	8
UC-WMC 4,4 (23X5,5) YE	0818881	8
UC-WMC 4,4 (23X5,5) BU	0818894	8
UC-WMC 4,4 (30X5,5)	0819657	8
UC-WMC 4,4 (30X5,5) RD	0820882	10
UC-WMC 4,4 (30X5,5) BU	0820879	10

附件	
模板，用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK	

附件		
P1 UC-MAG 2	5146082	1



卡扣式UniCard线缆标识



标识，用于直径为4.2至5.6 mm的导线



标识，用于直径为5至7.5 mm的导线

一般参数		技术数据			技术数据		
可使用的打印机		BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER			BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER		
标识材料		PA			PA		
阻燃等级，符合UL 94		V2			V2		
温度范围		-40 ... 120			-40 ... 120		
耐刮性		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)			DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
成分		不含硅及卤素			不含硅及卤素		
适用线径范围：		4.2 ... 5.6			5 ... 7.5		
导线横截面范围		4 ... 10			6 ... 16		
导线横截面范围		12 ... 10			10 ... 6		
描述		订货数据			订货数据		
UniCard，卡扣式线缆标识，标识范围是23 x 8 mm，6位，每个标识条含2个标识		类型	订货号	件/包装	类型	订货号	件/包装
白色		UC-WMC 5,6 (23X8)	0825382	5	UC-WMC 7,5 (23X8)	0818179	5
红色		UC-WMC 5,6 (23X8) RD	0825387	5	UC-WMC 7,5 (23X8) RD	0819039	5
黄色		UC-WMC 5,6 (23X8) YE	0825386	5	UC-WMC 7,5 (23X8) YE	0818933	5
蓝色		UC-WMC 5,6 (23X8) BU	0825383	5	UC-WMC 7,5 (23X8) BU	0818946	5
UniCard，卡扣式线缆标识，标识范围是30 x 8 mm，6位，每个标识条含2个标识		类型	订货号	件/包装	类型	订货号	件/包装
白色		UC-WMC 5,6 (30X8)	0825396	5	UC-WMC 7,5 (30X8)	0819673	5
红色		UC-WMC 5,6 (30X8) RD	0825401	5	UC-WMC 7,5 (30X8) RD	0820963	5
黄色		UC-WMC 5,6 (30X8) YE	0825400	5	UC-WMC 7,5 (30X8) YE	0819686	5
蓝色		UC-WMC 5,6 (30X8) BU	0825397	5	UC-WMC 7,5 (30X8) BU	0820950	5
模板，用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK		附件			附件		
		P1 UC-MAG 3	5146095	1	P1 UC-MAG 3	5146095	1

线缆标识

滑插式UniCard线缆标识

- UC-WMCO...UniCard系列标识，滑插式安装。可用UC-WMCO...TOOL轻松固定标识。
- 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料
- 大面积的标识区域

PRINTED
FOR YOU



标识，用于直径为1.3至1.6 mm的导线

PRINTED
FOR YOU



标识，用于直径为1.6至2.1 mm的导线

一般参数		技术数据			技术数据		
可使用的打印机		BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER			BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER		
标识材料		PA			PA		
阻燃等级，符合UL 94		V2			V2		
温度范围		-40 ... 120 [°C]			-40 ... 120		
成分		不含硅及卤素			不含硅及卤素		
适用线径范围：		1.3 ... 1.6 [mm]			1.6 ... 2.1		
导线横截面范围		0.25 ... 0.5 [mm²]			0.5 ... 0.75		
描述		订货数据			订货数据		
UniCard，滑插式线缆标识，标识范围是12 x 3 mm，40位，每个标识条含10个标识		类型	订货号	件/包装	类型	订货号	件/包装
白色		UC-WMCO 1,6 (12X3)	0827092	10	UC-WMCO 2,1 (12X3)	0827120	10
红色		UC-WMCO 1,6 (12X3) RD	0827516	10	UC-WMCO 2,1 (12X3) RD	0827540	10
黄色		UC-WMCO 1,6 (12X3) YE	0827513	10	UC-WMCO 2,1 (12X3) YE	0827537	10
蓝色		UC-WMCO 1,6 (12X3) BU	0827514	10	UC-WMCO 2,1 (12X3) BU	0827538	10
UniCard，滑插式线缆标识，标识范围是21 x 3 mm，40位，每个标识条含10个标识		类型	订货号	件/包装	类型	订货号	件/包装
白色		UC-WMCO 1,6 (21X3)	0827106	10	UC-WMCO 2,1 (21X3)	0827134	10
红色		UC-WMCO 1,6 (21X3) RD	0827528	10	UC-WMCO 2,1 (21X3) RD	0827552	10
黄色		UC-WMCO 1,6 (21X3) YE	0827525	10	UC-WMCO 2,1 (21X3) YE	0827549	10
蓝色		UC-WMCO 1,6 (21X3) BU	0827526	10	UC-WMCO 2,1 (21X3) BU	0807550	10
模板，用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK		附件			附件		
P1 UC-MAG 7		P1 UC-MAG 7	5146568	1	P1 UC-MAG 7	5146568	1
组装工具，用于将导线穿入UC-WMCO 1,6和UC-WMCO 2,1导线标识		UC-WMCO 2,1 TOOL	0827803	10	UC-WMCO 2,1 TOOL	0827803	10
组装工具套件，用于将导线穿入UC-WMCO 1,6... 和 UC-WMCO 4,9 ...导线标识		UC-WMCO TOOL SET	0827807	1	UC-WMCO TOOL SET	0827807	1

滑插式UniCard线缆标识



标识，用于直径为2.1至2.9 mm的导线



标识，用于直径为2.9至3.6 mm的导线

一般参数		技术数据			技术数据		
可使用的打印机		BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER			BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER		
标识材料		PA			PA		
阻燃等级，符合UL 94		V2			V2		
温度范围		-40 ... 120			-40 ... 120		
成分		不含硅及卤素			不含硅及卤素		
适用线径范围：		2.1 ... 2.9			2.9 ... 3.6		
导线横截面范围		0.75 ... 1.5			1.5 ... 2.5		
描述		订货数据			订货数据		
UniCard，滑插式线缆标识，标识范围是12 x 3.5 mm，40位，每个标识条含10个标识		类型	订货号	件/包装	类型	订货号	件/包装
白色		UC-WMCO 2,9 (12X3,5)	0827148	10			
红色		UC-WMCO 2,9 (12X3,5) RD	0827564	10			
黄色		UC-WMCO 2,9 (12X3,5) YE	0827561	10			
蓝色		UC-WMCO 2,9 (12X3,5) BU	0827562	10			
UniCard，滑插式线缆标识，标识范围是21 x 3.5 mm，40位，每个标识条含10个标识							
白色		UC-WMCO 2,9 (21X3,5)	0827162	10			
红色		UC-WMCO 2,9 (21X3,5) RD	0827576	10			
黄色		UC-WMCO 2,9 (21X3,5) YE	0827573	10			
蓝色		UC-WMCO 2,9 (21X3,5) BU	0827574	10			
UniCard，滑插式线缆标识，标识范围是12 x 4.5 mm，32位，每个标识条含8个标识							
白色							
红色							
黄色					UC-WMCO 3,6 (12X4,5) 0827176 10 UC-WMCO 3,6 (12X4,5) RD 0827588 10 UC-WMCO 3,6 (12X4,5) YE 0827585 10 UC-WMCO 3,6 (12X4,5) BU 0827586 10		
蓝色							
UniCard，滑插式线缆标识，标识范围是21 x 4.5 mm，32位，每个标识条含8个标识							
白色							
红色					UC-WMCO 3,6 (21X4,5) 0827190 10 UC-WMCO 3,6 (21X4,5) RD 0827600 10 UC-WMCO 3,6 (21X4,5) YE 0827597 10 UC-WMCO 3,6 (21X4,5) BU 0827598 10		
黄色							
蓝色							
模板，用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK		附件			附件		
组装工具，用于将导线穿入UC-WMCO 2,9 ... 和UC-WMCO 3,6 ... 导线标识		P1 UC-MAG 7	5146568	1	P1 UC-MAG 7	5146568	1
组装工具套件，用于将导线穿入UC-WMCO 1,6... 和UC-WMCO 4,9 ...导线标识		UC-WMCO 3,6 TOOL	0827804	10	UC-WMCO 3,6 TOOL	0827804	10
		UC-WMCO TOOL SET	0827807	1	UC-WMCO TOOL SET	0827807	1

线缆标识

滑插式UniCard线缆标识

- UC-WMCO...UniCard系列标识，滑插式安装。可用UC-WMCO...TOOL轻松固定标识
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
- 用BLUEMARK CLED、BLUEMARK ID、BLUEMARK ID COLOR、CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK可快速轻松地打印板式标记条



标识，用于线径为3.6至4.9 mm的线缆



标识，用于线径为3.6至4.9 mm的线缆

一般参数		技术数据			技术数据		
可使用的打印机		BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK CLED • PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER			BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER		
标识材料		PA			PA		
阻燃等级，符合UL 94		V2			V2		
温度范围	[°C]	-40 ... 120			-40 ... 120		
成分		不含硅及卤素			不含硅及卤素		
适用线径范围：	[mm]	3.6 ... 4.9			3.6 ... 4.9		
导线横截面范围	[mm²]	2.5 ... 4			2.5 ... 4		
描述		订货数据			订货数据		
UniCard，用于导线的后续标识，标识范围12 x 5 mm，24位，每个标识条含6个标识		类型	订货号	件/包装	类型	订货号	件/包装
白色		UC-WMCO 4,9 (12X5)	0827733	5			
红色		UC-WMCO 4,9 (12X5) RD	0827737	5			
黄色		UC-WMCO 4,9 (12X5) YE	0827734	5			
蓝色		UC-WMCO 4,9 (12X5) BU	0827735	5			
UniCard，用于导线的后续标识，标识范围是21 x 5 mm，24位，每个标识条含6个标识							
白色					UC-WMCO 4,9 (21X5)	0827747	5
红色					UC-WMCO 4,9 (21X5) RD	0827751	5
黄色					UC-WMCO 4,9 (21X5) YE	0827748	5
蓝色					UC-WMCO 4,9 (21X5) BU	0827749	5
模板，用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK		附件			附件		
组装工具，用于将导线穿入UC-WMCO 4,9 ... 导线标识		P1 UC-MAG 7	5146568	1	P1 UC-MAG 7	5146568	1
组装工具套件，用于将导线穿入UC-WMCO 1,6... 和UC-WMCO 4,9 ... 导线标识		UC-WMCO 5,8 TOOL	0827805	10	UC-WMCO 5,8 TOOL	0827805	10
		UC-WMCO TOOL SET	0827807	1	UC-WMCO TOOL SET	0827807	1

带冷压头的线缆标识

可采用的打印机和技术：



- 可使用BLUEMARK轻松打印
- 压接和标记一步到位
- UV打印技术，确保高耐磨性和打印质量
- 电解铜制成的冷压头
- 电镀锌
- 配套使用的压线钳，见页 417.




UV LED技术

一般参数	
可使用的打印机	
材料 / 镀层	
温度范围	[°C]
成分	
描述	颜色
冷压头，带可标识的绝缘套管，颜色范围符合DIN 46228-4: 1990-09	
20个，横截面为0.5 mm²	白色
20个，横截面为0.75 mm²	灰色
20个，横截面为1.0 mm²	红色
20个，横截面为1.5 mm²	白色
20个，横截面为2.5 mm²	蓝色
BLUEMARK打印机模板，可安装带可标识绝缘卡套的套管	
用于0.5 - 1.5 mm²	
用于2.5 mm²	




用于线缆横截面为0.5至2.5 mm²的套管，标识范围：15 x 4 mm

技术数据		
BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED		
E-CU / 镀锡 (镀锌)		
-40 ... 120		
不含硅及卤素		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
AI-WM 0,5-8 WH	3240542	780
AI-WM 0,75-8 GY	3240543	780
AI-WM 1-8 RD	3240544	780
AI-WM 1,5-8 WH	3240545	780
AI-WM 2,5-8 BU	3240572	528
附件		
BLUEMARK MAG AI-WM	5146567	1
BLUEMARK MAG AI-WM 2,5	5146640	1



插入标识套管的UniCard线缆标识

可采用的打印机和技术：



UV LED技术



绘图仪




标识，标识范围是10 x 4 mm至18 x 4 mm

- UC-WMT ... UniCard系列 插入式标识，配合PATG/PATO...套管使用；见 页 248.
- 用BLUEMARK打印机可快速、轻松地打印
- 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料
- 标识套管可防止插入式标记条受到污染
- 插入式标记条在UniCard材料上错位排列，方便拆除
- 标记条上留有对标识用途描述的区域
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

说明：
PATG/PATO ... 系统，见页码 248

一般参数			
可使用的打印机			
标识材料			
阻燃等级, 符合UL 94			
温度范围			
成分			
[°C]			
不含硅及卤素			
订货数据			
类型	订货号	件/包装	
UniCard, 插入式标记条, 用于PATG和PATO标识套管, 标识范围是10 x 4 mm, 48位, 每个标识条8个标识			
白色	UC-WMT (10X4)	0819372	10
红色	UC-WMT (10X4) RD	0821001	10
黄色	UC-WMT (10X4) YE	0819385	10
蓝色	UC-WMT (10X4) BU	0820992	10
UniCard, 插入式标记条, 用于PATG和PATO标识套管, 标识范围是12 x 4 mm, 32位, 每个标识条8个标识			
白色	UC-WMT (12X4)	0823517	10
红色	UC-WMT (12X4) RD	0823614	10
黄色	UC-WMT (12X4) YE	0823591	10
蓝色	UC-WMT (12X4) BU	0823575	10
UniCard, 插入式标记条, 用于PATG和PATO标识套管, 标识范围是15 x 4 mm, 32位, 每个标识条8个标识			
白色	UC-WMT (15X4)	0819398	10
红色	UC-WMT (15X4) RD	0821043	10
黄色	UC-WMT (15X4) YE	0819408	10
蓝色	UC-WMT (15X4) BU	0821030	10
UniCard, 插入式标记条, 用于PATG和PATO标识套管, 标识范围是18 x 4 mm, 24位, 每个标识条8个标识			
白色	UC-WMT (18X4)	0820293	10
红色	UC-WMT (18X4) RD	0821085	10
黄色	UC-WMT (18X4) YE	0820303	10
蓝色	UC-WMT (18X4) BU	0821072	10
附件			
模板, 用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK			
P1 UC-MAG 4		5146105	1



插入标识套管的UniCard线缆标识



标识，标识范围是23 x 4 mm



标识，标识范围是30 x 4 mm

		技术数据			技术数据		
一般参数							
可使用的打印机		BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER			BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER		
标识材料		PA			PA		
阻燃等级，符合UL 94		V2			V2		
温度范围		-40 ... 120			-40 ... 120		
成分		不含硅及卤素			不含硅及卤素		
		订货数据			订货数据		
描述	颜色	类型	订货号	件/包装	类型	订货号	件/包装
UniCard，插入式标记条，用于PATG和PATO标识套管，标识范围是23 x 4 mm，24位，每个标识条8个标识	白色	UC-WMT (23X4)	0819411	10			
	红色	UC-WMT (23X4) RD	0821124	10			
	黄色	UC-WMT (23X4) YE	0819424	10			
	蓝色	UC-WMT (23X4) BU	0821111	10			
	银色	UC-WMT (23X4) SR	0802719	10			
UniCard板卡，插入式标记条，用于PATG和PATO标识卡套，标识范围是：30 x 4 mm，16位，每个标识条8个标识	白色				UC-WMT (30X4)	0819437	10
	红色				UC-WMT (30X4) RD	0821166	10
	黄色				UC-WMT (30X4) YE	0819440	10
	蓝色				UC-WMT (30X4) BU	0821153	10
		附件			附件		
模板，用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK		P1 UC-MAG 4	5146105	1	P1 UC-MAG 4		1

UniCard线缆标识， 配合扎带使用

可采用的打印机和技术：



UV LED技术



绘图仪



标识，用于线径> 7 mm的线缆

- UC-WMTB ...和UC-WMTBA...UniCard 系列标识，配合扎带使用
- 用BLUEMARK打印系统可快速、轻松地打印
- 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料
- 适用于直径> 7 mm的线缆，大标识区域
- 标记条上留有对标识用途作描述的区域
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

说明：
如需使用电缆扎带固定的电缆标识的更多信息，请访问：
phoenixcontact.net/products
相应的电缆扎带，见页 614起

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
成分	
电缆直径范围	[mm]
电缆横截面范围	[mm²]

描述	颜色
UniCard, 用两个扎带固定，标识范围是44 x 15 mm，4位，每个标识条含1个标识	白色
	红色
	黄色
	蓝色
	白色
UniCard, 用一个扎带安装	
3位，标识范围：52 x 30 mm	白色
2位，标识范围：52 x 50 mm	白色

模板，用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK

技术数据	
BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER	
PA	
V2	
-40 ... 120	
不含硅及卤素	
> 7 ... 136	
> 16	

订货数据		
类型	订货号	件/包装
UC-WMTB (44X15)	0828376	10
UC-WMTB (44X15) RD	0828377	10
UC-WMTB (44X15) YE	0828379	10
UC-WMTB (44X15) BU	0828381	10
UC-WMTB (52X30)	5775288	10
UC-WMTB (52X50)	5775289	10

附件		
P1 UC-MAG 6	5146121	1



UniCard线缆标识，配合扎带使用

说明：
电缆扎带可用于最大宽度为5 mm的UC-WMTBA....
相应的电缆扎带，见页 614起



标识，用于直径大于4 mm的电缆



标识，用于直径大于6 mm的电缆

一般参数		技术数据			技术数据		
可使用的打印机		BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER			BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER		
标识材料		PA			PA		
阻燃等级，符合UL 94		V2			V2		
温度范围		-40 ... 120			-40 ... 120		
成分		不含硅及卤素			不含硅及卤素		
电缆直径范围		> 4 ... 136			> 6 ... 136		
		订货数据			订货数据		
描述		类型	订货号	件/包装	类型	订货号	件/包装
UniCard，用扎带固定，标识范围是24 x 5 mm，12位，每个标识条含4个标识							
		白色	UC-WMTBA (24X5)	0820426	10		
		红色	UC-WMTBA (24X5) RD	0820565	10		
		黄色	UC-WMTBA (24X5) YE	0820439	10		
		蓝色	UC-WMTBA (24X5) BU	0820552	10		
UniCard，用扎带固定，标识范围是29 x 6 mm，12位，每个标识条含4个标识							
		白色			UC-WMTBA (29X8)	0820183	10
		红色			UC-WMTBA (29X8) RD	0820604	10
		黄色			UC-WMTBA (29X8) YE	0820390	10
		蓝色			UC-WMTBA (29X8) BU	0820594	10
UniCard，用扎带固定，标识范围是60 x 11 mm，4位，每个标识条含1个标识							
		白色			UC-WMTBA (60X11)	0820468	10
		红色			UC-WMTBA (60X11) RD	0820646	10
		黄色			UC-WMTBA (60X11) YE	0820471	10
		蓝色			UC-WMTBA (60X11) BU	0820633	10
		附件			附件		
模板，用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK		P1 UC-MAG 1	5146079	1	P1 UC-MAG 1	5146079	1

插入标识套管的UniCard线缆标识

可采用的打印机和技术：



激光打印



UV LED技术



热转印



标识，标识范围10 x 4 mm至18 x 4 mm

- UCT-WMT ... UniCard系列插入式标识，配合PATG/PATO...套管使用；见页 248.
- UniCard系列标识，可使用激光、喷墨及热转印打印机轻松打印
- 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料
- 标识套管可防止插入式标记条受到污染
- 插入式标记条在UniCard材料上错位排列，方便拆除
- 标记条上留有对标识用途作描述的区域
- UCT系列标识可安装在THERMOMARK CARD打印机中CARD-UCT-MAG7模板中
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

说明：
PATG/PATO ... 系统，见页码 248

一般参数

可使用的打印机

标识材料
阻燃等级，符合UL 94
温度范围
成分

[°C]

描述

颜色

UniSheet，插入式标识条，用于PATG和PATO标识套管，标识范围10 x 4 mm，60位

白色
红色
黄色
蓝色

UniSheet，插入式标识条，用于PATG和PATO标识套管，标识范围12 x 4 mm，50位

白色
红色
黄色
蓝色

UniSheet，插入式标识条，用于PATG和PATO标识套管，标识范围15 x 4 mm，50位

白色
红色
黄色
蓝色

UniSheet，插入式标识条，用于PATG和PATO标识套管，标识范围18 x 4 mm，40位

白色
红色
黄色
蓝色

模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME

可安装UCT-WMT...和UCT-EM (7 x 10)

技术数据


TOPMARK NEO • TOPMARK LASER • BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0
PC V0
V0
-40 ... 120
不含硅及卤素

订货数据

类型	订货号	件/包装
UCT-WMT (10X4)	0801430	10
UCT-WMT (10X4) RD	0801433	10
UCT-WMT (10X4) YE	0801431	10
UCT-WMT (10X4) BU	0801437	10
UCT-WMT (12X4)	0801438	10
UCT-WMT (12X4) RD	0801440	10
UCT-WMT (12X4) YE	0801439	10
UCT-WMT (12X4) BU	0801444	10
UCT-WMT (15X4)	0801446	10
UCT-WMT (15X4) RD	0801448	10
UCT-WMT (15X4) YE	0801447	10
UCT-WMT (15X4) BU	0801452	10
UCT-WMT (18X4)	0801462	10
UCT-WMT (18X4) RD	0801464	10
UCT-WMT (18X4) YE	0801463	10
UCT-WMT (18X4) BU	0801468	10

附件

TMP-UCT-MAG7	0803349	1
--------------	---------	---



插入标识套管的UniCard线缆标识



标识，标识范围23 x 4 mm/30 x 4 mm

一般参数		技术数据				
可使用的打印机		TOPMARK NEO • TOPMARK LASER • BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0				
标识材料		PC V0				
阻燃等级，符合UL 94		V0				
温度范围		-40 ... 120				
成分		不含硅及卤素				
订货数据						
描述		颜色	类型	订货号	件/包装	
UniSheet，插入式标识条，用于PATG和PATO标识套管，标识范围23 x 4 mm		白色	UCT-WMT (23X4)	0801453	10	
		红色	UCT-WMT (23X4) RD	0801455	10	
		黄色	UCT-WMT (23X4) YE	0801454	10	
		蓝色	UCT-WMT (23X4) BU	0801460	10	
UniSheet，插入式标识条，用于PATG和PATO标识套管，标识范围30 x 4 mm		白色	UCT-WMT (30X4)	0801422	10	
		红色	UCT-WMT (30X4) RD	0801424	10	
		黄色	UCT-WMT (30X4) YE	0801423	10	
		蓝色	UCT-WMT (30X4) BU	0801428	10	
附件						
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME				TMP-UCT-MAG7	0803349	1
可安装UCT-WMT...和UCT-EM (7 x 10)						

线缆标识

滑插式UniCard线缆标识

可采用的打印机和技术：



激光打印



UV LED技术



热转印



用于线径为1.5至4.7 mm的导线的线缆

- UCT-WMS ... UniCard系列滑插式标识
- UniCard系列标识，可使用激光、喷墨及热转印打印机轻松打印
- 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料
- 标识条支持多行标记
- 标记条上留有对标识用途作描述的区域
- UCT系列标识可安装在 THERMOMARK CARD 打印机中 CARD-UCT-MAG3模板中
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

一般参数

可使用的打印机	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
成分	

描述	颜色
UniCard，线径：1.5 - 3.2 mm 55位，标识范围：12 x 4 mm	白色 黄色
UniCard，线径：2.5 - 4.7 mm 45位，标识范围：12 x 5.5 mm	白色 黄色

模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装UCT-WMS...

技术数据


TOPMARK NEO • TOPMARK LASER • BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0
PC V0
V0
-40 ... 120
不含硅及卤素

订货数据

类型	订货号	件/包装
UCT-WMS 3,2 (12X4)	0828570	8
UCT-WMS 3,2 (12X4) YE	0828572	8
UCT-WMS 4,7 (12X5,5)	0828571	6
UCT-WMS 4,7 (12X5,5) YE	0828573	6

附件

TMP-UCT-MAG3	0803344	1
--------------	---------	---



卡扣式UniCard线缆标识

可采用的打印机和技术：



激光打印



UV LED技术



热转印

PRINTED
FOR YOU

标识，用于线径1.1至7.5 mm的导线

- UCT-WMCO ... UniCard系列标识，卡扣式安装
- 标识满足振动测试标准，安装牢靠
- UniCard系列标识，可使用激光、喷墨及热转印打印机轻松打印
- 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料
- 大面积的标识区域
- 标记条上留有对标识用途作描述的区域
- UCT系列标识可安装在 THERMOMARK CARD 打印机中
- CARD-UCT-MAG25和28的模板中
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
UniCard, 线径: 1.1 - 1.9 mm 24位, 标识范围: 23 x 4 mm	白色
UniCard, 线径: 2 - 2.9 mm 32位, 标识范围: 12 x 4 mm	白色 黄色
32位, 标识范围: 18 x 4 mm	白色 黄色
24位, 标识范围: 23 x 4 mm UniCard, 线径: 2.9 - 3.5 mm 32位, 标识范围: 12 x 4 mm	白色 黄色 白色 黄色
32位, 标识范围: 18 x 4 mm	白色 黄色 白色 黄色
24位, 标识范围: 23 x 4 mm UniCard, 线径: 3.5 - 4.1 mm 32位, 标识范围: 12 x 4 mm	白色 黄色 白色 黄色
32位, 标识范围: 18 x 4 mm	白色 黄色 白色 黄色
24位, 标识范围: 23 x 4 mm UniCard, 线径: 4.1 - 4.7 mm 32位, 标识范围: 12 x 4 mm	白色 黄色 白色 黄色
32位, 标识范围: 18 x 4 mm	白色 黄色 白色 黄色
24位, 标识范围: 23 x 4 mm UniCard, 线径: 4.7 - 5.4 mm 18位, 标识范围: 23 x 8 mm	白色 黄色 白色 黄色
UniCard, 线径: 5.4 - 6.1 mm 18位, 标识范围: 23 x 8 mm	白色
UniCard, 线径: 6.1 - 6.8 mm 18位, 标识范围: 23 x 8 mm	白色
UniCard, 线径: 6.8 - 7.5 mm 18位, 标识范围: 23 x 8 mm	白色

技术数据
TOPMARK NEO • TOPMARK LASER • BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0
PC
V0
-40 ... 120
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
无硅、卤素及锡

订货数据		
类型	订货号	件/包装
UCT-WMCO 1,9 (23X4)	0832100	9
UCT-WMCO 2,9 (12X4)	0830780	9
UCT-WMCO 2,9 (12X4) YE	0831204	9
UCT-WMCO 2,9 (18X4)	0830781	9
UCT-WMCO 2,9 (18X4) YE	0831205	9
UCT-WMCO 2,9 (23X4)	0832101	9
UCT-WMCO 3,5 (12X4)	0830782	7
UCT-WMCO 3,5 (12X4) YE	0831206	7
UCT-WMCO 3,5 (18X4)	0830783	7
UCT-WMCO 3,5 (18X4) YE	0831207	7
UCT-WMCO 3,5 (23X4)	0832102	7
UCT-WMCO 4,1 (12X4)	0830784	6
UCT-WMCO 4,1 (12X4) YE	0831208	6
UCT-WMCO 4,1 (18X4)	0830785	6
UCT-WMCO 4,1 (18X4) YE	0831209	6
UCT-WMCO 4,1 (23X4)	0832103	7
UCT-WMCO 4,7 (12X4)	0830786	6
UCT-WMCO 4,7 (12X4) YE	0831210	6
UCT-WMCO 4,7 (18X4)	0830787	6
UCT-WMCO 4,7 (18X4) YE	0831211	6
UCT-WMCO 4,7 (23X4)	0832104	6
UCT-WMCO 5,4 (23X8)	0832105	5
UCT-WMCO 6,1 (23X8)	0832106	5
UCT-WMCO 6,8 (23X8)	0832107	4
UCT-WMCO 7,5 (23X8)	0832108	4



模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装UCT-WMCO ... (12 x 4)
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装UCT-WMCO ... (18 x 4)
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装UCT-WMCO ... (23 x X)

附件		
TMP-UCT-MAG25	0803369	1
TMP-UCT-MAG28	0803372	1
TMP-UCT-MAG29	0803373	1

UniCard线缆标识， 配合扎带使用

可采用的打印机和技术：



激光打印



UV LED技术



热转印



标识，用于直径大于5 mm的线缆

- UCT-WMTBA ...UniCard 系列标识，配合扎带使用
- UniCard系列标识，可使用激光、喷墨及热转印打印机轻松打印
- 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料
- 标识面积大，用于标记线径5mm以上的电缆
- 标记条上留有对标识用途作描述的区域
- 标识外形呈一定的角度，可牢靠固定在电缆上
- UCT系列标识可安装在 THERMOMARK CARD打印机中 CARD-UCT-MAG27模板中
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

说明：

用于最大宽度是5 mm的电缆扎带。

关于匹配的电缆扎带，见614页或访问公司网站 phoenixcontact.net/products 中的产品区域。

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
成分	

描述	颜色
UniCard，用扎带固定，用于直径大于5 mm的导线，15位，每个标识条带5个标识	
标识范围：24 x 4 mm	白色 黄色
UniCard，用扎带固定，用于直径大于6 mm的导线，12位，每个标识条带4个标识	
标识范围：29 x 6 mm	白色 黄色
UniCard，用扎带固定，用于直径大于6 mm的导线，3位，每个标识条带1个标识	
标识范围：40 x 17 mm	白色 黄色

模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装UCT-WMTBA (25 x 6)，UCT-WMTBA (29 x 8)，UCT-WMTBA (40 x 17)

技术数据

TOPMARK NEO • TOPMARK LASER • BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0
PC
V0
-40 ... 120
无硅、卤素及镉

订货数据

类型	订货号	件/包装
UCT-WMTBA (24X4)	1014082	10
UCT-WMTBA (24X4) YE	1014083	10
UCT-WMTBA (29X6)	1014084	10
UCT-WMTBA (29X6) YE	1014085	10
UCT-WMTBA (40X17)	1014086	10
UCT-WMTBA (40X17) YE	1014087	10

附件

TMP-UCT-MAG27	0803371	1
---------------	---------	---

UniSheet线缆标识， 配合扎带使用

可采用的打印机和技术：



UV LED技术



热转印



标识， 标识范围：10 x 4 mm至15 x 4 mm

- US-WMT ... Unisheet系列 插入式标识， 配合PATG/PATO...套管使用；见 页 248.
- UniSheet标识， 可使用热转印及喷墨打印机打印
- 保证标识材料的精准定位， 自动识别标识材料
- 标识套管可防止插入式标记条受到污染
- UniSheet系列穿孔标识可轻松拆卸和安装
- 标记条上留有对标识用途描述的区域
- UniSheet系列标识可安装在 THERMOMARK CARD 打印机中 CARD-US-MAG1模板中
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求， 我们可提供定制打印服务

说明：
关于PATG/PATO...系统标识套管， 见页 248

一般参数	
可使用的打印机	
标签数	
每排单独标记数	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	


描述	颜色
UniSheet， 插入式标记条， 用于PATG和PATO标识套管， 112位， 标识范围10 x 4 mm	白色
	红色
	黄色
	蓝色
	蓝色
UniSheet， 插入式标记条， 用于PATG和PATO标识套管， 96位， 标识范围12 x 4 mm	白色
	红色
	黄色
	蓝色
	蓝色
UniSheet， 插入式标记条， 用于PATG和PATO标识套管， 84位， 标识范围15 x 4 mm	白色
	红色
	黄色
	蓝色
	蓝色

模板， 用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装所有US材料
适配板， 用于BLUEMARK ID打印机， 可安装US材料

技术数据	
BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0 • THERMOMARK CARD 112	
14	
PVC	
V0	
-30 ... 80	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
不含硅酮	

订货数据		
类型	订货号	件/包装
US-WMT (10X4)	0828765	10
	0829273	10
	0828952	10
	0829277	10
	0829277	10
US-WMT (12X4)	0828766	10
	0829280	10
	0828953	10
	0829284	10
	0829284	10
US-WMT (15X4)	0828767	10
	0829287	10
	0828954	10
	0829291	10
	0829291	10

附件		
TMP-US-MAG1	0803341	1
BM ID-ADAPTER PLATE-US	1044355	1



UniSheet线缆标识，配合扎带使用



标识，标识范围：18 x 4至30 x 4 mm

一般参数		技术数据		
可使用的打印机		BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0 • THERMOMARK CARD 14		
每排单独标记数		PVC		
标识材料		V0		
阻燃等级，符合UL 94		-30 ... 80		
温度范围		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
耐刮性		不含硅酮		
成分				
		订货数据		
描述	颜色	类型	订货号	件/包装
UniSheet，插入式标记条，用于PATG和PATO标识套管，70位，标识范围18 x 4 mm	白色	US-WMT (18X4)	0828768	10
	红色	US-WMT (18X4) RD	0829294	10
	黄色	US-WMT (18X4) YE	0828955	10
	蓝色	US-WMT (18X4) BU	0829298	10
UniSheet，插入式标记条，用于PATG和PATO标识套管，56位，标识范围23 x 4 mm	白色	US-WMT (23X4)	0828769	10
	红色	US-WMT (23X4) RD	0829301	10
	黄色	US-WMT (23X4) YE	0828956	10
	蓝色	US-WMT (23X4) BU	0829305	10
UniSheet，插入式标记条，用于PATG和PATO标识套管，42位，标识范围30 x 4 mm	白色	US-WMT (30X4)	0828770	10
	红色	US-WMT (30X4) RD	0829308	10
	黄色	US-WMT (30X4) YE	0828957	10
	蓝色	US-WMT (30X4) BU	0829312	10
		附件		
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME				
可安装所有US材料				
适配板，用于BLUEMARK ID打印机，可安装US材料		TMP-US-MAG1	0803341	1
		BM ID-ADAPTER PLATE-US	1044355	1

UniSheet线缆标识， 配合扎带使用

可采用的打印机和技术：



UV LED技术



热转印



标识，用于线径大于13 mm的线缆

- US-WMTB... UniSheet系列标识， 配合扎带使用
- UniSheet标识， 可使用热转印及喷墨打印机打印
- UniSheet系列穿孔标识可轻松拆卸和安装
- 标记条上留有对标识用途作描述的区域
- UniSheet系列标识可安装在 THERMOMARK CARD 打印机中 CARD-US-MAG1模板中
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求， 我们可提供定制打印服务

说明：
相应的电缆扎带，见页 614起

一般参数

可采用以下标识
标识材料
阻燃等级，符合UL 94
温度范围
耐刮性
成分

[°C]

描述	颜色
UniSheet, 用电缆扎带固定，用于线径≥ 13 mm的线缆	
35位，标识范围：24 x 5 mm	白色 红色 黄色 蓝色
24位，标识范围：29 x 8 mm，线径≥ 13 mm	白色 红色 黄色 蓝色
12位，标识范围：44 x 15 mm，线径≥ 13 mm	白色 红色 黄色 蓝色

模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装所有US材料
适配板，用于BLUEMARK ID打印机，可安装US材料

技术数据

BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0 • THERMOMARK CARD PVC
V0
-30 ... 80
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅酮

订货数据

类型	订货号	件/包装
US-WMTB (24X5)	0828771	10
US-WMTB (24X5) RD	0829320	10
US-WMTB (24X5) YE	0828958	10
US-WMTB (24X5) BU	0829324	10
US-WMTB (29X8)	0828772	10
US-WMTB (29X8) RD	0829327	10
US-WMTB (29X8) YE	0828959	10
US-WMTB (29X8) BU	0829331	10
US-WMTB (44X15)	0828773	10
US-WMTB (44X15) RD	0829334	10
US-WMTB (44X15) YE	0828960	10
US-WMTB (44X15) BU	0829338	10


附件

TMP-US-MAG1	0803341	1
BM ID-ADAPTER PLATE-US	1044355	1



自覆膜式线缆标识

可采用的打印机和技术：



- US-WML...自覆膜式线缆标识，由标记区和透明保护膜组成
- 标识保护膜可防止标记污染和磨损
- 超薄的自覆膜式线缆标识并不会增加线缆横截面，可在行线槽内顺利安装线缆
- UniSheet标识，可使用热转印及喷墨打印机打印
- 操作简单，便于安装
- 打印标识内容通过实验室耐溶剂测试标准
- UniSheet系列标识可安装在 THERMOMARK CARD打印机中 CARD-US-MAG1模板中
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务



UV LED技术



热转印



标识，用于线径达36 mm的线缆

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
电缆标识	
32位，标识范围：13 x 13 mm，线径< 6.0 mm	白色
8位，标识范围：19 x 25 mm，线径< 14.0 mm	白色
4位，标识范围：25 x 25 mm，线径< 36.0 mm	白色

模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装所有US材料
适配板，用于BLUEMARK ID打印机，可安装US材料

技术数据	
BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0 • THERMOMARK CARD PVC	
-50 ... 110	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
不含硅酮	

订货数据		
类型	订货号	件/包装
US-WML 6 (13X13)	0800472	10
US-WML 14 (25X19)	0800473	10
US-WML 36 (25X25)	0800474	10

附件		
TMP-US-MAG1	0803341	1
BM ID-ADAPTER PLATE-US	1044355	1



自覆膜式线缆标识

可采用的打印机和技术：



办公用激光打印



标识，用于线径达36 mm的线缆

- WML...自覆膜式线缆标识，由标记区和透明保护膜组成
- 标识保护膜可防止标记污染和磨损
- 超薄的自覆膜式线缆标识并不会增加线缆横截面，可在行线槽内顺利安装线缆
- 操作简单，便于安装
- 打印标识内容通过实验室耐溶剂测试标准
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
- 型号举例：WML 3 (13x10)A4
线径：最大3 mm
标记区域宽度：13 mm
标记区域高度：10 mm
包装类型：板式


一般参数	
可使用的打印机	[°C]
标识材料	
温度范围	
耐刮性	
成分	

技术数据	
- • 办公室打印系统	
聚酯	
-40 ... 150	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
无卤素和辐	

描述	颜色
电缆标识标签，纸张大小：A4，自黏式	
1 张 = 156个标签，最大直径3.0 mm	白色
1 张 = 156个标签，最大直径3.0 mm	黄色
1张 = 77个标签，最大直径5.0 mm	白色
1张 = 77个标签，最大直径5.0 mm	黄色
1张 = 56个标签，最大直径7.5 mm	白色
1张 = 56个标签，最大直径7.5 mm	黄色
1张 = 28个标签，最大直径14 mm	白色
1张 = 28个标签，最大直径14 mm	黄色
1张 = 10个标签，最大直径22 mm	白色
1张 = 10个标签，最大直径22 mm	黄色
1张 = 14个标签，最大直径36 mm	白色
1张 = 14个标签，最大直径36 mm	黄色

订货数据		
类型	订货号	件/包装
WML 3 (13X10)A4	0830687	10
WML 3 (13X10)A4 YE	0830688	10
WML 5 (25X10)A4	0830689	10
WML 5 (25X10)A4 YE	0830690	10
WML 7,5 (25X13)A4	0830691	10
WML 7,5 (25X13)A4 YE	0830692	10
WML 14 (25X19)A4	0830693	10
WML 14 (25X19)A4 YE	0830694	10
WML 22 (35X25)A4	0830695	10
WML 22 (35X25)A4 YE	0830696	10
WML 36 (25X38)A4	0830697	10
WML 36 (25X38)A4 YE	0830698	10

说明：
打印图像可能因激光打印机而有所不同



自覆膜式线缆标识



- WML...自覆膜式线缆标识，由标记区和透明保护膜组成
- 标识保护膜可防止标记污染和磨损
- 超薄的自覆膜式线缆标识并不会增加线缆横截面，可在行线槽内顺利安装
- 操作简单，便于安装
- 打印标识内容通过实验室耐溶剂测试标准

射频识别，RFID

- WML-RFID/HF线缆标识内置高频收发芯片，通过RFID便携式设备可进行非接触识别、数据交换及定位

说明：
由于线缆种类繁多，因此终端用户须常常检验收发装置的功能。
WML-RFID/HF导线标识不能用THERMOMARK S1.1和THERMOMARK X1.1打印。
若要通过THERMOMARK ROLL...打印大卷材料，则需使用THERMOMARK ROLL-ERH卷芯。详见打印机章节，页 40



可采用的打印机和技术：



卷式热转印



标识，用于线径达46mm的线缆

一般参数
可使用的打印机
标识材料
温度范围
耐刮性
成分

[°C]

THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL PVC
-50 ... 110
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅酮

描述	颜色
电缆标识，可用热转印打印机打印	
1 卷 = 5000 个标签，最大直径3 mm	白色
1 卷 = 3000 个标签，最大直径 5 mm	白色
1 卷 = 3000 个标签，最大直径 5 mm	黄色
1 卷 = 7000 个标签，最大直径 6 mm	白色
1 卷 = 7000 个标签，最大直径 6 mm	黄色
1 卷 = 4000 个标签，最大直径 7.5 mm	白色
1 卷 = 1500 个标签，线径：最大直径7.5 mm	白色
1 卷 = 2100 个标签，最大直径7.5 mm	白色
1 卷 = 1000个标签，最大直径 12 mm	白色
1 卷 = 1500 个标签，最大直径 14 mm	白色
1 卷 = 1500 个标签，最大直径 14 mm	黄色
1 卷 = 1000 个，适用最大 Ø 14 mm	白色
1 卷 = 1000 个，适用最大 Ø 14 mm	黄色
1 卷 = 2500 个标签，最大直径18 mm	白色
1 卷 = 500个标签，最大直径 20 mm	白色
1 卷 = 2500个标签，最大直径18 mm	白色
1 卷 = 500 个标签，最大直径 36 mm	白色
1 卷 = 250 个标签，最大直径 46 mm	白色
电缆标识支架，大号卷材	
1 卷 = 5000 个标签，最大直径 5 mm	白色
1 卷 = 15000 个标签，最大直径 6 mm	白色
1 卷 = 5000 个标签，最大直径 14 mm	白色
1 卷 = 3000 个标签，最大直径 14 mm	白色

电缆标识，内置高频收发芯片，可用热转印打印机打印
读取范围：最大0.02 m，取决于环境
频率：13.56 MHz，
内存：1 kbps，
ISO 15693和ISO 18000-3 mode 1

1 卷 = 750 个标签，线径：6 mm至14 mm Ø	白色
-------------------------------	----



技术数据		
THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL PVC -50 ... 110 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 不含硅酮		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
WML 3 (13X10)R	0800073	1
WML 5 (25X10)R	0817523	1
WML 5 (25X10)R YE	0830673	1
WML 6 (13X13)R	0816252	1
WML 6 (13X13)R YE	0830674	1
WML 7,5 (13X13)R	0800074	1
WML 7,5 (17X9)R	0828444	1
WML 7,5 (25X13)R	0800075	1
WML 12 (25X19)R	0800076	1
WML 14 (25X19)R	0817536	1
WML 14 (25X19)R YE	0817549	1
WML 14 (38X19)R	0817552	1
WML 14 (38X19)R YE	0830675	1
WML 18 (12X12)R	0817507	1
WML 20 (31X25)R	0828457	1
WML 22 (25X25)R	0800078	1
WML 36 (25X38)R	0817510	1
WML 46 (25X38)R	0800067	1
WML 5 (25X10)RL	0830676	1
WML 6 (13X13)RL	0830677	1
WML 14 (25X19)RL	0830678	1
WML 14 (38X19)RL	0830679	1
WML-RFID/HF 14 (25X19)R	0803386	1

线缆标识

自覆膜式线缆标识，低烟无卤

可采用的打印机和技术：



- WML...自覆膜式线缆标识，低烟无卤，由标记区和透明保护膜组成
- 标识保护膜可防止标记污染和磨损
- 超薄的自覆膜式线缆标识并不会增加线缆横截面，可在行线槽内顺利安装线缆
- 热转印打印技术打印的标识内容清晰直观
- 操作简单，便于安装
- 打印标识内容通过实验室耐溶剂测试标准
- 型号举例：WML HF 3 (13x10)R
HF：无卤素材料
线径：最大3 mm
标识区域宽度：13 mm
标识区域高度：10 mm
包装类型：卷



卷式热转印



标识，用于线径达36 mm的线缆

一般参数

可使用的打印机	
标识材料	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

技术数据

THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL 聚乙烯 -40 ... 100 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 不含硅及卤素
--

描述

描述	颜色
电缆标识，无卤素	
1 卷 = 5000 个标签，最大直径 3 mm	白色
1 卷 = 5000 个标签，最大直径 3 mm	黄色
1 卷 = 3000 个标签，最大直径 5 mm	白色
1 卷 = 3000 个标签，最大直径 5 mm	黄色
1 卷 = 2100 个标签，最大直径 7.5 mm	白色
1 卷 = 2100 个标签，最大直径 7.5 mm	黄色
1 卷 = 1500 个标签，最大直径 14 mm	白色
1 卷 = 1500 个标签，最大直径 14 mm	黄色
1 卷 = 2500 个标签，最大直径 18 mm	白色
1 卷 = 2500 个标签，最大直径 18 mm	黄色
1 卷 = 500 个标签，最大直径 36 mm	白色
1 卷 = 500 个标签，最大直径 36 mm	黄色

订货数据

类型	订货号	件/包装
WML HF 3(13X10)R	0830812	1
WML HF 3(13X10)R YE	0830813	1
WML HF 5(25X10)R	0830814	1
WML HF 5(25X10)R YE	0830815	1
WML HF 7,5(25X13)R	0830816	1
WML HF 7,5(25X13)R YE	0830817	1
WML HF 14(25X19)R	0830818	1
WML HF 14(25X19)R YE	0830819	1
WML HF 22(25X25)R	0830820	1
WML HF 22(25X25)R YE	0830821	1
WML HF 36(25X38)R	0830822	1
WML HF 36(25X38)R YE	0830823	1

色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm

色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：50 m，宽：110 mm

附件

THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1



自黏式旗标，线缆垂直方向



WML-FLAGV...线缆标识区域大，可垂直于导线方向标识直径达6mm的线缆。其特点如下：

- 可双面打印
- 热转印打印技术打印的标识内容清晰直观
- 操作简单，便于安装
- 打印标识内容通过实验室耐溶剂测试

标准

说明：
关于色带的详情，请访问phoenixcontact.net/products上的网上商城。

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	[°C]
温度范围	
耐刮性	
成分	

描述	颜色
电缆旗标，可用热转印打印机打印	
1 卷 = 2500 个标签，最大直径 6 mm，标识范围：20 x 10 mm，	白色
1 卷 = 2500 个标签，最大直径 6 mm，标识范围：30 x 10 mm，	白色



标识，用于线径达6mm的线缆

技术数据		
THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL 聚烯烃 -40 ... 60 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 不含硅及卤素		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
WML-FLAG 6 (20X10)R	0830711	1
WML-FLAG 6 (30X10)R	0830712	1

自黏式旗标，线缆水平方向



WML-FLAGV...线缆标识区域大，可平行于导线方向标识直径达6mm的线缆。其特点如下：

- 可双面打印
- 热转印打印技术打印的标识内容清晰直观
- 操作简单，便于安装
- 打印标识内容通过实验室耐溶剂测试标准

说明：
关于色带的详情，请访问phoenixcontact.net/products上的网上商城。

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	[°C]
温度范围	
耐刮性	
成分	

描述	颜色
电缆标记旗	
1 卷 = 2500 个标签，最大直径 6 mm，标识范围：20 x 10 mm，	白色
1 卷 = 2500 个标签，最大直径 6 mm，标识范围：30 x 10 mm，	白色



标识，用于线径达6mm的线缆

技术数据		
THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL 聚烯烃 -40 ... 60 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 不含硅及卤素		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
WML-FLAGV 6 (20X10)R	0830713	1
WML-FLAGV 6 (30X10)R	0830714	1

热缩套管，低烟无卤

可采用的打印机和技术：



卷式热转印



适用线径1.2至50.8 mm的导线，颜色多样


- WMS-2 HF...热缩套管可长久标记线缆
- 安装方便，导线可轻松穿过热缩套管
- 每排四个标识，每个标识可单独取出
- 将导线穿入套管，如有需要，可通过热收缩固定
- 热缩套管还可为导线提供电气绝缘和机械保护
- 收缩率是2:1
- 热缩套管可在任意一侧打印
- WMS-2 HF...系列满足DIN EN 45545-2 (R22/R23/R24:HL3)的高要求，是轨道交通行业的理想选择

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	
收缩率	

技术数据	
THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL 聚烯烃	
-30 ... 105	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
无卤素	
2:1	

描述	颜色
热缩套管，用于直径范围1.2至2.4 mm的导线	
1卷 = 4000个标签，各长15 mm	白色
1卷 = 2000个标签，各长30 mm	黄色
	白色
1卷 = 1000个标签，各长60 mm	黄色
	白色
热缩套管，用于直径范围1.5 - 3.2 mm的导线	
1卷 = 4000个标签，各长15 mm	白色
1卷 = 2000个标签，各长30 mm	黄色
	白色
1卷 = 1000个标签，各长60 mm	黄色
	白色
1卷 = 2500个标签，各长60 mm	白色
热缩套管，用于直径范围2.4至4.8 mm的导线	
1卷 = 4000个标签，各长15 mm	白色
1卷 = 2000个标签，各长30 mm	黄色
	白色
1卷 = 1000个标签，各长60 mm	黄色
	白色
1卷 = 2500个标签，各长60 mm	黄色
	白色

订货数据		
类型	订货号	件/包装
WMS-2 HF 2,4 (15X4)RL	0801000	1
	0801004	1
WMS-2 HF 2,4 (15X4)RL YE	0801006	1
	0801007	1
WMS-2 HF 2,4 (30X4)RL	0801008	1
	0801009	1
WMS-2 HF 2,4 (30X4)RL YE	0801001	1
	0801010	1
WMS-2 HF 3,2 (15X5)RL	0801011	1
	0801012	1
WMS-2 HF 3,2 (15X5)RL YE	0801002	1
	0801013	1
WMS-2 HF 3,2 (30X5)RL	0810100	1
	0810101	1
WMS-2 HF 3,2 (60X5)RL YE	0801014	1
	0801015	1
WMS-2 HF 4,8 (15X9)RL	0801016	1
	0801017	1
WMS-2 HF 4,8 (15X9)RL YE	0801019	1
	0801020	1
WMS-2 HF 4,8 (30X9)RL	0810101	1
	0810102	1
WMS-2 HF 4,8 (60X9)RL YE	0810103	1
	0810104	1



色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm
色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm

附件		
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU	0801358	1
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF	5148007	1


可采用的打印机和技术：

说明：
打印WMS-2 HF热缩套管必须使用110-WMSU、64-WMSU、25-WMSU或110-WMTB HF色带，详见打印机章节，页 [SCL_BD_1085260]
THERMOMARK ROLL...：R和RL卷材需使用THERMOMARK ROLL-ERH外部卷芯，详见打印机章节，页 40
RXL卷材需使用THERMOMARK ROLL-ERH外部卷芯，详见打印机章节，页



适用线径1.2至50.8 mm的导线，颜色多样

一般参数		技术数据			
可使用的打印机		THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL			
标识材料	[°C]	聚烯烃			
温度范围		-30 ... 105			
耐刮性		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)			
成分		无卤素			
收缩率		2:1			
订货数据					
描述		颜色	类型	订货号	件/包装
热缩套管，用于直径范围3.2 - 6.4 mm的导线					
1卷 = 2000个标签，各长30 mm	白色	WMS-2 HF 6,4 (30X10)RL	0801022	1	
1卷 = 1000个标签，各长60 mm	黄色	WMS-2 HF 6,4 (30X10)RL YE	0801023	1	
	白色	WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL	0801024	1	
	黄色	WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE	0801025	1	
热缩套管，用于直径范围4.8 - 9.5 mm的导线					
1卷 = 4000个标签，各长15 mm	白色	WMS-2 HF 9,5 (15X16)RL	0801003	1	
1卷 = 2000个标签，各长30 mm	白色	WMS-2 HF 9,5 (30X16)RL	0801026	1	
1卷 = 1000个标签，各长60 mm	黄色	WMS-2 HF 9,5 (30X16)RL YE	0801027	1	
	白色	WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL	0801028	1	
	黄色	WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE	0801029	1	
热缩套管，用于直径范围6.4 - 12.7 mm的导线					
1卷 = 1000个标签，各长60 mm	白色	WMS-2 HF 12,7 (60X20)RL	0833200	1	
	黄色	WMS-2 HF 12,7 (60X20)RL YE	0833201	1	
热缩套管，用于直径范围9.5至19.1 mm的导线					
1卷 = 1000个标签，各长60 mm	白色	WMS-2 HF 19,1 (60X30)RL	0833202	1	
	黄色	WMS-2 HF 19,1 (60X30)RL YE	0833203	1	
热缩套管，用于直径范围12.7 - 25.4 mm的导线					
1卷 = 1000个标签，各长60 mm	白色	WMS-2 HF 25,4 (60X40)RL	0833204	1	
	黄色	WMS-2 HF 25,4 (60X40)RL YE	0833205	1	
热缩套管，用于直径范围19.1至38.1 mm的导线					
1卷 = 1000个标签，各长60 mm	白色	WMS-2 HF 38,1 (60X60)RL	0833206	1	
	黄色	WMS-2 HF 38,1 (60X60)RL YE	0833207	1	
附件					
色带，用于卷式材料打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm			THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU	0801358	1
色带，用于卷式材料打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm			THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF	5148007	1



线缆标识

热缩套管，低烟无卤

可采用的打印机和技术：



卷式热转印



适用线径1.2至50.8 mm的导线，颜色多样


- WMS-2 HF...热缩套管可长久标记线缆
- 该材料提供连续卷式包装
- 该材料可用CUTTER设备裁剪成所需长度
- CUTTER/P打孔设备可对材料进行打孔
- 将导线穿入套管，如有需要，可通过热收缩固定
- 热缩套管还可为导线提供电气绝缘和机械保护
- 收缩率是2:1
- 热缩套管可在任意一侧打印
- WMS-2 HF...系列满足DIN EN 45545-2 (R22/R23/R24:HL3)的高要求，是轨道交通行业的理想选择
- WMS-2 HF...系列满足DIN EN 45545-2 (R22/R23/R24:HL3)的高要求，是轨道交通行业的理想选择

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	
收缩率	

技术数据	
THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL • THERMOMARK W2	
聚烯烃	
-30 ... 105	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
无卤素	
2:1	

描述	颜色
热缩套管，用于线径1.6至3.2 mm的导线	
1卷= 30 m，连续	白色
1卷= 120 m，连续	白色
	黄色
热缩套管，用于线径2.4至4.8 mm的导线	
1卷= 30 m，连续	白色
	黄色
	蓝色
	红色
	绿色
	橙色
1卷= 120 m，连续	白色
	黄色
热缩套管，用于直径范围3.2 - 6.4 mm的导线	
1卷= 25 m，连续	蓝色
	红色
1卷= 100 m，连续	白色
	黄色
1卷= 20 m，连续	黄色
	白色
	蓝色
	红色
1卷= 80 m，连续	黄色

订货数据		
类型	订货号	件/包装
WMS-2 HF 3,2 (EX5)R	0803994	1
	0803903	1
	0833242	1
WMS-2 HF 3,2 (EX5)RL YE		
WMS-2 HF 4,8 (EX9)R	0803995	1
	0804520	1
	0819991	1
	0819992	1
	0804496	1
	0804498	1
	0803904	1
	0833243	1
WMS-2 HF 6,4 (EX10)R BU	0819993	1
	0819994	1
	0803905	1
	0833244	1
WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE		
WMS-2 HF 9,5 (EX16)R YE	0804535	1
	0804524	1
	0804525	1
	0804526	1
	0833245	1
WMS-2 HF 9,5 (EX16)R		
WMS-2 HF 9,5 (EX16)R BU		
WMS-2 HF 9,5 (EX16)R RD		
WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE		



色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm
色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm
色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：64 mm
色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：25 mm

附件		
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU	0801358	1
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF	5148007	1
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU	0801360	1
THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU	0803390	1

可采用的打印机和技术：

说明：

THERMOMARK ROLL...：R和RL卷材需使用THERMOMARK ROLL-ERH外部卷芯，详见打印机章节，页 40

THERMOMARK ROLLMASTER 300、ROLLMASTER 600、THERMOMARK ROLL X1和THERMOMARK W2：R卷材可直接插入设备。R和RL卷材需使用THERMOMARK ROLL-ERH外部卷芯，详见打印机章节，页 40




卷式热转印




适用线径1.2至50.8 mm的导线，颜色多样

一般参数			技术数据		
可使用的打印机			THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL • THERMOMARK W2		
标识材料			聚烯烃		
温度范围			-30 ... 105		
耐刮性			DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
成分			无卤素		
收缩率			2:1		
			订货数据		
描述	颜色		类型	订货号	件/包装
热缩套管，用于直径范围6.4 - 12.7 mm的导线					
1卷= 20 m，连续	黄色		WMS-2 HF 12,7 (EX20)R YE	0804521	1
1卷=80 m，连续式	白色		WMS-2 HF 12,7 (EX20)RL	0864100	1
	黄色		WMS-2 HF 12,7 (EX20)RL YE	0833246	1
	红色		WMS-2 HF 12,7 (EX20)RL RD	0864101	1
	蓝色		WMS-2 HF 12,7 (EX20)RL BU	0864102	1
热缩套管，用于直径范围9.5至19.1 mm的导线					
1卷= 20 m，连续	黄色		WMS-2 HF 19,1 (EX30)R YE	0804537	1
1卷=80 m，连续式	白色		WMS-2 HF 19,1 (EX30)RL	0864103	1
	红色		WMS-2 HF 19,1 (EX30)RL RD	0864104	1
	蓝色		WMS-2 HF 19,1 (EX30)RL BU	0864105	1
热缩套管，用于直径范围12.7至25.4 mm的线缆					
1卷= 80 m，连续	白色		WMS-2 HF 25,4 (EX40)RL	0864106	1
	红色		WMS-2 HF 25,4 (EX40)RL RD	0864107	1
	蓝色		WMS-2 HF 25,4 (EX40)RL BU	0864108	1
热缩套管，用于直径范围19.1至38.1 mm的线缆					
1卷= 20 m，连续	黄色		WMS-2 HF 38,1 (EX60)R YE	0804538	1
1卷= 80 m，连续	蓝色		WMS-2 HF 38,1(EX60)RL BU	0864111	1
1卷=80 m，连续式	红色		WMS-2 HF 38,1(EX60)RL RD	0864110	1
1卷=80 m，连续式	白色		WMS-2 HF 38,1(EX60)RL	0864109	1
热缩套管，用于线径25.4至50.8 mm的线缆					
1卷=15 m，连续式	黄色		WMS-2 HF 50,8 (EX80)R YE	0804539	1
附件					
色带，用于卷式热转印打印机，颜色：白色，长：300 m，宽：110 mm			THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH	0801359	1
色带，用于卷式热转印打印机，颜色：白色，长：300 m，宽：64 mm			THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH	0801361	1
色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：64 mm			THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU	0801360	1
色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：25 mm			THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU	0803390	1



可采用的打印机和技术：



卷式热转印



标识，用于线径0.8至38 mm的线缆，白色和黄色



- WMS ... 热缩套管可长久标记线缆
- 预制热缩套管，先固定后热收缩
- 每排最多四个标识，通过打孔分割
- 安装方便，导线可轻松穿过热缩套管
- 收缩后弹性不变
- 热缩套管还可为导线提供电气绝缘和机械保护

符合下列标准：

- UL 224 (125°C, 600 V, 所有管路-1)
- CSA.C22.2, 编号198.1 (125°C, 600 V, 所有管路-1)
- MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, ASTM E162, E662, E1354

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	
收缩率	

技术数据	
THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL 聚烯烃	
-55 ... 135	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
无卤素	
3:1	

描述	颜色
热缩套管，适用直径 0.8 - 2.4 mm 的导线	
1 卷 = 1000 个标识，各长 15 mm	白色
1卷= 500个标识，各长30 mm	黄色
1 卷 = 250 个标识，各长 60 mm	白色
	黄色
热缩套管，适用直径 1.0 - 3.2 mm 的导线	
1 卷 = 1000 个标识，各长 15 mm	白色
1卷= 500个标识，各长30 mm	黄色
1 卷 = 250 个标识，各长 60 mm	白色
	黄色
热缩套管，适用直径 1.6 - 4.8 mm 的导线	
1 卷 = 1000 个标识，各长 15 mm	白色
1卷= 500个标识，各长30 mm	黄色
1 卷 = 250 个标识，各长 60 mm	白色
	黄色
热缩套管，适用直径 2.1 - 6.4 mm 的导线	
1 卷 = 1000 个标识，各长 15 mm	白色
1卷= 500个标识，各长30 mm	白色
1 卷 = 250 个标识，各长 60 mm	黄色
	白色
	黄色
热缩管，用于直径为3.2 - 9.5 mm 的导线	
1卷= 500个标识，各长30 mm	白色
1 卷 = 250 个标识，各长 60 mm	黄色
	白色
	黄色
热缩套管，适用直径 4.2 - 12.7 mm 的导线	
1卷= 500个标识，各长30 mm	白色
1 卷 = 250 个标识，各长 60 mm	白色
	黄色
热缩套管，适用直径 6.4 - 19.1 mm 的导线	
1 卷 = 250 个标识，各长 60 mm	白色
	黄色
热缩套管，适用直径 8.5 - 25.4 mm 的导线	
1 卷 = 250 个标识，各长 60 mm	白色
	黄色

订货数据		
类型	订货号	件/包装
WMS 2,4 (15X4)R WMS 2,4 (15X4)R YE WMS 2,4 (30X4)R WMS 2,4 (30X4)R YE WMS 2,4 (60X4)R WMS 2,4 (60X4)R YE	0800379	1
	0800412	1
	0800373	1
	0800407	1
	0800363	1
	0800398	1
WMS 3,2 (15X5)R WMS 3,2 (15X5)R YE WMS 3,2 (30X5)R WMS 3,2 (30X5)R YE WMS 3,2 (60X5)R WMS 3,2 (60X5)R YE	0800380	1
	0800413	1
	0800374	1
	0800408	1
	0800364	1
	0800399	1
WMS 4,8 (15X9)R WMS 4,8 (15X9)R YE WMS 4,8 (30X9)R WMS 4,8 (30X9)R YE WMS 4,8 (60X9)R WMS 4,8 (60X9)R YE	0800382	1
	0800414	1
	0800375	1
	0800409	1
	0800366	1
	0800400	1
WMS 6,4 (15X10)R WMS 6,4 (30X10)R WMS 6,4 (30X10)R YE WMS 6,4 (60X10)R WMS 6,4 (60X10)R YE	0801593	1
	0800376	1
	0800410	1
	0800367	1
	0800401	1
WMS 9,5 (30X16)R WMS 9,5 (30X16)R YE WMS 9,5 (60X16)R WMS 9,5 (60X16)R YE	0800377	1
	0800411	1
	0800368	1
	0800402	1
WMS 12,7 (30X20)R WMS 12,7 (60X20)R WMS 12,7 (60X20)R YE	0804266	1
	0800369	1
	0800403	1
WMS 19,1 (60X30)R WMS 19,1 (60X30)R YE	0800370	1
	0800404	1
WMS 25,4 (60X40)R WMS 25,4 (60X40)R YE	0800371	1
	0800405	1

热缩套管

说明：
打印WMS ...热缩套管必须使用110-WMSU、64-WMSU、25-WMSU、64-WMSE色带，详情请参照打印机，页 40
THERMOMARK ROLL...： R卷式热缩套管可直接装入打印机。
THERMOMARK ROLLMASTER 300、ROLLMASTER 600和THERMOMARK ROLL X1： R卷式热缩套管可直接装入打印机。R和RXL卷材可直接插入设备。



适用线径范围为0.8至19 mm，白色和黄色，大号卷材



用于线径0.8至4.8 mm的线缆，白色和黄色，超大号卷材

一般参数
可使用的打印机
标识材料
温度范围
耐刮性
成分
收缩率

[°C]



技术数据
THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL 聚烯烃 -55 ... 135 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 无卤素 3:1

订货数据

描述	颜色
热缩套管， 适用直径 0.8 - 2.4 mm 的导线	
1 卷 = 4000 个标识， 各长 15 mm	白色
1 卷 = 10000 个标识， 各长 15 mm	白色
1 卷 = 2000 个标识， 各长 30 mm	白色
1 卷 = 5000 个标识， 各长 30 mm	白色
1 卷 = 1000 个标识， 各长 60 mm	白色
1 卷 = 2500 个标识， 各长 60 mm	白色
热缩套管， 适用直径 1.0 - 3.2 mm 的导线	
1 卷 = 4000 个标识， 各长 15 mm	白色
1 卷 = 2000 个标识， 各长 30 mm	白色
1 卷 = 5000 个标识， 各长 30 mm	白色
1 卷 = 1000 个标识， 各长 60 mm	黄色
1 卷 = 2500 个标识， 各长 60 mm	白色
1 卷 = 2500 个标识， 各长 60 mm	黄色
热缩套管， 适用直径 1.6 - 4.8 mm 的导线	
1 卷 = 4000 个标识， 各长 15 mm	白色
1 卷 = 10000 个标识， 各长 15 mm	白色
1 卷 = 2000 个标识， 各长 30 mm	白色
1 卷 = 5000 个标识， 各长 30 mm	白色
1 卷 = 5000 个标识， 各长 30 mm	黄色
1 卷 = 1000 个标识， 各长 60 mm	白色
1 卷 = 2500 个标识， 各长 60 mm	白色
1 卷 = 2500 个标识， 各长 60 mm	黄色
热缩套管， 适用直径 2.1 - 6.4 mm 的导线	
1 卷 = 4000 个标识， 各长 15 mm	白色
1 卷 = 2500个标识， 各长15 mm	白色
1 卷 = 2500 个标识， 各长 60 mm	白色
1 卷 = 2500 个标识， 各长 60 mm	黄色
热缩管， 用于直径为3.2 - 9.5 mm的导线	
1 卷 = 2000 个标识， 各长 30 mm	白色
1 卷 = 1000 个标识， 各长 60 mm	白色
1 卷 = 1000 个标识， 各长 60 mm	黄色
热缩套管， 适用直径 4.2 - 12.7 mm 的导线	
1 卷 = 1000 个标识， 各长 60 mm	黄色
热缩套管， 适用直径 6.4 - 19.1 mm 的导线	
1 卷 = 1000 个标识， 各长 60 mm	黄色

色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm



技术数据
THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL 聚烯烃 -55 ... 135 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 无卤素 3:1

订货数据


类型	订货号	件/包装
WMS 2,4 (15X4)RL	0800389	1
WMS 2,4 (30X4)RL	0800386	1
WMS 2,4 (60X4)RL	0800383	1
WMS 2,4 (15X4)RXL	0800396	1
WMS 2,4 (30X4)RXL	0800394	1
WMS 2,4 (60X4)RXL	0800392	1
WMS 3,2 (15X5)RL	0800390	1
WMS 3,2 (30X5)RL	0800387	1
WMS 3,2 (60X5)RL	0800384	1
WMS 3,2 (30X5)RXL	0804268	1
WMS 3,2 (30X5)RXL YE	1019184	1
WMS 3,2 (60X5)RXL YE	0803102	1
WMS 4,8 (15X9)RL	0800391	1
WMS 4,8 (30X9)RL	0800388	1
WMS 4,8 (60X9)RL	0800385	1
WMS 4,8 (15X9)RXL	0800397	1
WMS 4,8 (30X9)RXL	0800395	1
WMS 4,8 (30X9)RXL YE	0803313	1
WMS 4,8 (60X9)RXL	0800393	1
WMS 4,8 (60X9)RXL YE	0803103	1
WMS 6,4 (15X10)RL	0801594	1
WMS 6,4 (15X10)RXL	0801595	1
WMS 6,4 (30X10)RXL	1067778	1
WMS 6,4 (60X10)RXL YE	0803104	1
WMS 9,5 (30X16)RL	0804267	1
WMS 9,5 (60X16)RL	0803105	1
WMS 9,5 (60X16)RL YE	0803106	1
WMS 12,7 (60X20)RL YE	0803107	1
WMS 19,1 (60X30)RL YE	0803108	1

附件		
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU	0801358	1

附件		
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU	0801358	1

连续式卷式热缩套管

可采用的打印机和技术：



卷式热转印



用于线径0.8mm至50.8mm的线缆，白色

- 该材料可用CUTTER设备裁剪成所需长度
 - CUTTER/P打孔设备可对材料进行打孔
 - THERMOMARK W2可双面打印卷式热缩套管
 - 标识可切割成任意长度
- 符合下列标准：
- UL 224 (125°C, 600 V, 所有管路-1)
 - CSA.C22.2, 编号198.1 (125°C, 600 V, 所有管路-1)
 - MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, ASTM E162, E662, E1354

说明：
打印WMS ...热缩套管必须使用110-WMSU、64-WMSU、25-WMSU、64-WMSE、110-WMSU WH或64-WMSU WH色带，详情请参照打印机，页 40
THERMOMARK ROLL...： R和RL卷材需使用THERMOMARK ROLL-ERH外部卷芯，详见打印机章节，页 40
THERMOMARK ROLLMASTER 300、ROLLMASTER 600、THERMOMARK ROLL X1和THERMOMARK W2： R卷材可直接插入设备。R和RL卷材需使用THERMOMARK ROLL-ERH外部卷芯，详见打印机章节，页 40

一般参数
可使用的打印机
标识材料
温度范围
耐刮性
成分
收缩率

[°C]

描述
热缩套管
1 卷 = 30 m, 适用线径：0.8 - 2.4 mm
1 卷 = 30 m, 适用线径：1.0 - 3.2 mm
1 卷 = 30 m, 适用线径：1.6 - 4.8 mm
1 卷 = 25 m, 适用线径：2.1 - 6.4 mm
1 卷 = 20 m, 适用线径：3.2 ... 9.5 mm
1 卷 = 20 m, 适用线径：4.2 - 12.7 mm
1 卷 = 20 m, 适用线径：6.4 - 19.1 mm
1 卷 = 15 m, 适用线径：8.5 - 25.4 mm
1 卷 = 15 m, 适用线径：12.7 - 38.1 mm
1 卷 = 15 m, 适用线径：16.9 - 50.8 mm
热缩套管，大卷
1 卷 = 120 m, 适用线径：0.8 - 2.4 mm
1 卷 = 120 m, 适用线径：1.0 - 3.2 mm
1 卷 = 120 m, 适用线径：1.6 - 4.8 mm
1 卷 = 100 m, 适用线径：2.1 - 6.4 mm
1 卷 = 80 m, 适用线径：3.2 - 9.5 mm
1 卷 = 80 m, 适用线径：4.2 - 12.7 mm
1 卷 = 80 m, 适用线径：6.4 - 19.1 mm
1 卷 = 60 m, 适用线径：8.5 - 25.4 mm

色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm
色带，用于卷式热转印打印机，颜色：白色，长：300 m，宽：110 mm



技术数据
THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL • THERMOMARK W2
聚烯烃
-55 ... 135
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
无卤素
3:1

订货数据		
类型	订货号	件/包装
WMS 2,4 (EX4)R	0800289	1
WMS 3,2 (EX5)R	0800290	1
WMS 4,8 (EX9)R	0800291	1
WMS 6,4 (EX10)R	0800292	1
WMS 9,5 (EX16)R	0800293	1
WMS 12,7 (EX20)R	0800294	1
WMS 19,1 (EX30)R	0800295	1
WMS 25,4 (EX40)R	0800296	1
WMS 38,1 (EX60)R	0800298	1
WMS 50,8 (EX80)R	0800299	1
WMS 2,4 (EX4)RL	0800319	1
WMS 3,2 (EX5)RL	0800320	1
WMS 4,8 (EX9)RL	0800321	1
WMS 6,4 (EX10)RL	0800322	1
WMS 9,5 (EX16)RL	0800324	1
WMS 12,7 (EX20)RL	0800325	1
WMS 19,1 (EX30)RL	0800326	1
WMS 25,4 (EX40)RL	0800327	1

附件		
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU	0801358	1
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU	0801360	1
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU	5145724	1
THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU	0803390	1




用于线径0.8mm至50.8mm的线缆，黄色




用于线径0.8mm至50.8mm的线缆，黑色



技术数据

THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL • THERMOMARK W2
聚烯烃
-55 ... 135
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
无卤素
3:1

订货数据

类型	订货号	件/包装
WMS 2,4 (EX4)R YE	0800300	1
WMS 3,2 (EX5)R YE	0800301	1
WMS 4,8 (EX9)R YE	0800302	1
WMS 6,4 (EX10)R YE	0800303	1
WMS 9,5 (EX16)R YE	0800304	1
WMS 12,7 (EX20)R YE	0800305	1
WMS 19,1 (EX30)R YE	0800306	1
WMS 25,4 (EX40)R YE	0800308	1
WMS 38,1 (EX60)R YE	0800309	1
WMS 50,8 (EX80)R YE	0800311	1
WMS 2,4 (EX4)RL YE	0800328	1
WMS 3,2 (EX5)RL YE	0800329	1
WMS 4,8 (EX9)RL YE	0800330	1
WMS 6,4 (EX10)RL YE	0800331	1
WMS 9,5 (EX16)RL YE	0800332	1
WMS 12,7 (EX20)RL YE	0800333	1
WMS 19,1 (EX30)RL YE	0800334	1
WMS 25,4 (EX40)RL YE	0800335	1

附件

THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU	0801358	1
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU	0801360	1
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSE	5145724	1
THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU	0803390	1



技术数据

THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL • THERMOMARK W2
聚烯烃
-55 ... 135
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
无卤素
3:1

订货数据

类型	订货号	件/包装
WMS 2,4 (EX4)R BK	0800415	1
WMS 3,2 (EX5)R BK	0800416	1
WMS 4,8 (EX9)R BK	0800418	1
WMS 6,4 (EX10)R BK	0800419	1
WMS 9,5 (EX16)R BK	0800421	1
WMS 12,7 (EX20)R BK	0800422	1
WMS 19,1 (EX30)R BK	0800423	1
WMS 25,4 (EX40)R BK	0800424	1
WMS 38,1 (EX60)R BK	0800425	1
WMS 50,8 (EX80)R BK	0800426	1
WMS 2,4 (EX4)RL BK	0800427	1
WMS 3,2 (EX5)RL BK	0800428	1
WMS 4,8 (EX9)RL BK	0800429	1
WMS 6,4 (EX10)RL BK	0800430	1
WMS 9,5 (EX16)RL BK	0800431	1
WMS 12,7 (EX20)RL BK	0800432	1
WMS 19,1 (EX30)RL BK	0800434	1
WMS 25,4 (EX40)RL BK	0800435	1

附件

THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH	0801359	1
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH	0801361	1

椭圆标识套管

可采用的打印机和技术：

新产品



卷式热转印



标识，适用线径1.2至4.8 mm，白色和黄色

- WMS-OT HF... 椭圆标识套管，用于
线缆标识
- 套管开口大，线缆可快速轻松地穿过软管
 - 标识套管不需要热收缩
 - 该材料提供连续卷式包装
 - 该材料可用CUTTER设备裁切成所需长度
 - CUTTER/P打孔设备可根据需要对套管打孔
 - 标识套管双面均可打印
 - WMS-OT HF...系列满足 DIN EN 45545-2 (R22/R23/R24:HL3)的高要求，是轨道交通行业的理想选择

说明：
THERMOMARK ROLL..., THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARKROLLMASTER 300, THERMOMARK ROLLMASTER 600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W2 R和RL卷材需使用THERMOMARK ROLL-ERH外部卷芯，详见打印机章节，页 40

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
标识软管，适用线径0.8至3.2 mm	
1 卷 = 30 m	白色
1 卷 = 30 m	黄色
1 卷 = 120 m	白色
1 卷 = 120 m	黄色
标识软管，适用线径1.6至4.8 mm	
1 卷 = 30 m	白色
1 卷 = 30 m	黄色
1 卷 = 120 m	白色
1 卷 = 120 m	黄色

色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：25 mm

技术数据	
THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL • THERMOMARK W2	
聚烯烃	
-30 ... 125	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
无卤素	

订货数据		
类型	订货号	件/包装
WMS-OT HF 3,2 (EX5)R	1044236	1
WMS-OT HF 3,2 (EX5)R YE	1044239	1
WMS-OT HF 3,2 (EX5)RL	1044253	1
WMS-OT HF 3,2 (EX5)RL YE	1044254	1
WMS-OT HF 4,8 (EX9)R	1044243	1
WMS-OT HF 4,8 (EX9)R YE	1044245	1
WMS-OT HF 4,8 (EX9)RL	1044256	1
WMS-OT HF 4,8 (EX9)RL YE	1044259	1

附件		
TM-RIBBON 25 BK 102	1053499	1

插入标识套管的线缆标识



- EMT ... 插入式标识可用于各种标识套管
- EMT...插入式标识，可牢固安装在套管内
- 使用菲尼克斯电气的THERMOMARK ROLL ...卷式热转印打印机打印
- 打印内容抗腐蚀、耐溶剂及耐刮擦，通过多种实验室标准测试，适用于恶劣的工业环境
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
- **型号举例：EMT (10x4)R**
标识区域宽度：10 mm
标识区域高度：4 mm
包装类型：卷

说明：

PATG/PATO ... 系统，见页码 248

KMK ..., 见页码 236

LM ..., 见页码 237

WMT (15x4)RL标识只能用THERMOMARK ROLLMASTER 300/600打印机打印。此外，标签必须在撕边处旋转取下。

可采用的打印机和技术：



卷式热转印

PRINTED
FOR YOU

插入式标签，可安装在标识支架上

一般参数

可使用的打印机

标识材料

温度范围

耐刮性

成分

[°C]

技术数据

THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL 聚酯
-40 ... 120
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

订货数据


描述	颜色	类型	订货号	件/包装
插入式标识条，可用热转印打印机打印				
1 卷 = 7500 个标签	白色	EMT (10X4)R	0816235	1
1 卷 = 7500 个标签	白色	EMT (15X4)R	0817329	1
	红色	EMT (15X4)R RD	0816249	1
	黄色	EMT (15X4)R YE	0817358	1
	蓝色	EMT (15X4)R BU	0817332	1
1 卷 = 5000 个标签	白色	EMT (23X4)R	0817361	1
	黄色	EMT (23X4)R YE	0817374	1
1 卷 = 5000 个标签	白色	EMT (24X4)R	0816265	1
1 卷 = 5000 个标签	白色	EMT (25X6)R	0817264	1
1 卷 = 5400 个标签	白色	EMT (29X8)R	0817277	1
	黄色	EMT (29X8)R YE	0817280	1
	青绿色	EMT (31X12,5)R TQ	1073887	1
1 卷 = 2300 个标签	白色	EMT (40X17)R	0817293	1
	灰色	EMT (50X18,8)R GY	1003223	1
1 卷 = 500 个插入式标识条	白色	EMT (50X18,8)R	1003224	1
1 卷 = 2500 个标签	白色	EMT (60X15)R	0801846	1
1 卷 = 10,000 个标签	白色	WMT (15X4)RL	1080099	1
插入式标识条，用于PATG/PATO，已穿孔，DIN A4纸大小，标识范围：15 x 4 mm，1张 = 360个标识，采用办公激光打印机打印				
	白色	PABL 15X4	0808260	10

附件

色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF	5148007	1
-------------------------------	---------	---





- 导线穿过标识上的两个固定孔，从而将标识固定到导线上
- 采用特殊几何形状的孔，确保牢固安装
- 使用菲尼克斯电气的THERMOMARK ROLL ...卷式热转印打印机打印标识
- 打印内容抗腐蚀、耐溶剂及耐刮擦，通过多种实验室标准测试，适用于恶劣的工业环境
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
- 型号举例：WMT 2.4 (15 x 4)R
线径：最大2.4 mm
标识区域宽度：15 mm
标识区域高度：4 mm
包装类型：卷



卷式热转印



用于线径为1.0 至 8.4 mm的导线的标记

一般参数

可使用的打印机	
标识材料	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

技术数据

THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL 聚酯
-40 ... 120
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

描述	颜色
穿线式导线标识，可用热转印打印机打印	
1 卷 = 4000 个标签，线径：1.0 ... 2.4 mm	白色
1 卷 = 4000 个标签，线径：2.0 ... 3.5 mm	白色
1 卷 = 4000 个标签，线径：3.0 ... 4.2 mm	白色
1 卷 = 4000 个标签，线径：4.0 ... 5.5 mm	白色
1 卷 = 4000 个标签，线径：5.0 ... 8.4 mm	白色


订货数据

类型	订货号	件/包装
WMT 2,4 (15X4)R	0816281	1
WMT 3,5 (15X5)R	0817222	1
WMT 4,2 (15X6)R	0817235	1
WMT 5,5 (15X8)R	0817248	1
WMT 8,4 (17X10)R	0817251	1

色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm

附件

THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF	5148007	1
-------------------------------	---------	---



线缆标识，配合扎带使用

可采用的打印机和技术：



- 导线标识，用于标记和捆扎室内线缆
- WT..扎带通过标识上的两个固定孔固定
- 使用菲尼克斯电气的THERMOMARK ROLL ...卷式热转印打印机打印标识
- 打印内容抗腐蚀、耐溶剂及耐刮擦，通过多种实验室标准测试，适用于恶劣的工业环境
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
- 型号举例：WMTB (24x8) R
标识区域宽度：24 mm
标识区域高度：8 mm
包装类型：卷

说明：
相应的电缆扎带，见页 614起



卷式热转印



标识，用于线径6mm以上的线缆

一般参数

可使用的打印机

标识材料
温度范围
耐刮性
成分

[°C]

描述	颜色
电缆标识，用扎带固定，电缆扎带最大宽度：5 mm，可用热转印打印机打印	
1 卷 = 4000 个标签	白色
1 卷 = 1700 个标签	白色

色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm

技术数据

THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL 聚酯
-40 ... 120
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

订货数据

类型	订货号	件/包装
WMTB (24x8)R	0816278	1
WMTB (35x15)R	0817316	1

附件


THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF	5148007	1
-------------------------------	---------	---



线缆标识

线缆标识， 配合扎带使用

可采用的打印机和技术：



- 线缆标识， 低烟无卤， 用于标记和捆扎室内室外的线缆
- 由高质量的热熔塑料， 聚醚型聚氨酯制成
 - 高柔性材料， 可弯曲
 - 标记条上留有对标识用途作标记的区域
 - 较高的拉伸强度
 - VO阻燃等级
 - 标识有两个固定孔， 可以用扎带与导线进行连接
 - 标识服务： 针对客户特殊的打印需求， 我们可提供定制打印服务
 - 型号举例： WMTB HF (40x12)R
- HF： 无卤素材料
标记区域宽度： 40 mm
标记区域高度： 12 mm
包装类型： 卷

说明：
相应的电缆扎带， 见页 614起



卷式热转印



标识， 用于线径达6mm以上的线缆

一般参数	
可采用以下标识	
标识材料	
阻燃等级， 符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
电缆标识， 用电缆扎带固定， 电缆扎带最大宽度： 5 mm， 可用热转印打印机打印	
1卷 = 1000个标签	白色
	黄色
	红色
	深蓝色
	蓝色
	绿色
1卷 = 1000个标签	白色
	黄色
	红色
	深蓝色
	蓝色
	绿色
1卷 = 500个标签	白色
	黄色
	红色
	深蓝色
	蓝色
	绿色

色带， 用于卷式热转印打印机， 颜色： 黑色， 长： 300 m， 宽： 110 mm
色带， 用于卷式热转印打印机， 颜色： 白色， 长： 300 m， 宽： 110 mm

技术数据
THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL PUR VO -25 ... 80 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 无卤素

订货数据		
类型	订货号	件/包装
WMTB HF (40X12)R	0830407	1
WMTB HF (40X12)R YE	0830408	1
WMTB HF (40X12)R RD	0803314	1
WMTB HF (40X12)R DBU	0802991	1
WMTB HF (40X12)R BU	0804977	1
WMTB HF (40X12)R GN	0804978	1
WMTB HF (55X15)R	0830409	1
WMTB HF (55X15)R YE	0830410	1
WMTB HF (55X15)R RD	0803315	1
WMTB HF (55X15)R DBU	0802992	1
WMTB HF (55X15)R BU	0804979	1
WMTB HF (55X15)R GN	0804980	1
WMTB HF (55X25)R	0830411	1
WMTB HF (55X25)R YE	0830412	1
WMTB HF (55X25)R RD	0803316	1
WMTB HF (55X25)R DBU	0802993	1
WMTB HF (55X25)R BU	0804981	1
WMTB HF (55X25)R GN	0804982	1

附件		
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF	5148007	1
TM-RIBBON 110-WMTB HF WH	0802990	1



线缆标识支架，配合自黏式标识使用，扎带固定



- WM-CARRIER /B... 线缆标识支架包括标识条和透明的自黏式保护膜
- 保护膜可防止污染和磨损
- 热转印打印技术打印的标识内容清晰直观
- 操作简单，便于安装
- 标识有两个固定孔，可以用扎带与导线进行连接
- 打印标识内容通过实验室耐溶剂测试标准
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

说明：
相应的电缆扎带，见页 614起



标识，适用线径6 mm以上的线缆

一般参数	
标识材料	PVC/聚酯
温度范围	-10 ... 60 [°C]
耐刮性	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
成分	无卤素

描述	颜色
线缆标识支架，扎带最大宽度：5 mm	
标识范围：48 x 10 mm	透明
标识范围：55 x 15 mm	透明
标识范围：85 x 15 mm	透明

色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm

色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：50 m，宽：110 mm

标签，可用热转印打印机打印	
1卷 = 2500个标签	白色
1卷 = 2500个标签	黄色
1卷 = 2500个标签	白色
1卷 = 2500个标签	黄色
1卷 = 2500个标签	白色
1卷 = 2500个标签	黄色

技术数据		
------	--	--

订货数据		
类型	订货号	件/包装
WM-CARRIER/B (48X10)LPR	0830423	100
WM-CARRIER/B (55X15)LPR	0830424	100
WM-CARRIER/B (85X15)LPR	0830425	100

附件		
THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1
EML (40X6)R	0830481	1
EML (40X6)R YE	0830482	1
EML (50X10)R	0830483	1
EML (50X10)R YE	0830484	1
EML (75X10)R	0830485	1
EML (75X10)R YE	0830486	1



说明：
相应的电缆扎带，见页 614 起



标记范围：25 x 6 mm，用于线径6 mm以上的线缆

- KMK ...系列线缆标识支架，通过扎带固定
- 线缆标识支架可用于标记和捆扎室内线缆
- 密封帽可保护打印好的插入式标识不受污染
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
- UniSheet系列标识可安装在 THERMOMARK CARD打印机中
CARD-US-MAG1模板中
- 型号举例：ESL (25x6)
标识区域宽度：25 mm
标识区域高度：6 mm
包装类型：板式

一般参数	
标识材料	
温度范围	[°C]
成分	
描述	颜色
电缆标识支架，用电缆扎带固定	
标识范围：25 x 6 mm	透明
标识范围：29 x 8 mm	透明
	透明
标识范围：40 x 17 mm	透明
标识范围：60 x 15 mm	透明

插入式标签， DIN A4， 可用激光打印机打印

1张 = 252个标签
1张 = 174个标签
1张 = 56个标签

卷材， 插入式标签， 可通过THERMOMARK ROLL、
THERMOMARK ROLLMASTER 300和THERMOMARK
ROLLMASTER 600打印

1卷 = 5000个标签
1卷 = 5400个标签
1卷 = 2300个标签
1卷 = 2500个标签

UniSheet， 插入式标签， 可通过THERMOMARK PRIME、
THERMOMARK CARD、BLUEMARK ID和BLUEMARK ID
COLOR打印

1张UniSheet = 84个标签
1张UniSheet = 48个标签
1张UniSheet = 16个标签
1张UniSheet = 9个标签

模板， 用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME

可安装所有US材料

适配板， 用于BLUEMARK ID打印机， 可安装US材料

技术数据		
聚乙烯 -40 ... 80 不含硅及卤素		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
KMK 1	0830745	100
附件		
ESL (25X6)	0801849	10
EMT (25X6)R	0817264	1
US-EMP (25X6)-1	0802754	10
TMP-US-MAG1	0803341	1
RM ID-ADAPTER PLATE-US	1044355	1





标识范围：29 x 8 mm，用于线径6 mm的电缆



标识范围：40 x 17 mm，用于线径9 mm的电缆



标识范围：60 x 15 mm，用于线径9 mm的电缆

技术数据

聚乙烯
-40 ... 80
不含硅及卤素

订货数据

类型	订货号	件/包装
KMK 2	1005266	100
KMK 2-1000	0815004	1000

附件

ESL 29X8	0808257	10
EMT (29X8)R	0817277	1
US-EMP (29X8)	0829436	10
TMP-US-MAG1	0803341	1
BM ID-ADAPTER PLATE-US	1044355	1

技术数据

聚乙烯
-40 ... 80
不含硅及卤素

订货数据

类型	订货号	件/包装
KMK 4	1005305	50

附件

ESL 40X17	0808095	10
EMT (40X17)R	0817293	1
US-EMP (40X17)	0829437	10
TMP-US-MAG1	0803341	1
BM ID-ADAPTER PLATE-US	1044355	1

技术数据

聚乙烯
-40 ... 80
不含硅及卤素

订货数据

类型	订货号	件/包装
KMK 5	0830746	50

附件

ESL 60X15	0808095	10
EMT (60X15)R	0801846	1
US-EMP (60X15)	0828781	10
TMP-US-MAG1	0803341	1
BM ID-ADAPTER PLATE-US	1044355	1

线缆标识

线缆标识支架，配合插入式标识使用，扎带固定



- 线缆标识支架可用于标记和捆扎室内线缆
- 密封帽可保护打印好的插入式标识不受污染
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
- UniSheet系列标识可安装在THERMOMARK CARD打印机中CARD-US-MAG1模板中
- 型号举例：ESL(29x8)
标识区域宽度：29 mm
标识区域高度：8 mm
包装类型：板式

说明：
相应的电缆扎带，见页 614起
打印图像可能因激光打印机而有所不同。



配合插入式标识使用，标记范围29 x 8 mm，用于线径10 mm以上的线缆

一般参数	
标识材料	[°C]
温度范围	
成分	
描述	
塑料线缆标识支架，带电缆扎带（一端为尖头），可配合ESL...、EMT...或US-EMP...插入式标识使用，直径：10 ... 25 mm，标识范围：29 x 8 mm	
透明	
塑料线缆标识支架，带电缆扎带（一端为尖头），可配合ESL...、EMT...或US-EMP...插入式标识使用，直径：16 ... 35 mm，标识范围：40 x 17 mm	
透明	
线缆标识支架，可配合EST或ESL插入式标识使用，直径为1 - 12 mm，标识范围：24 x 4 mm	
白色	
用于标签的电缆和导线标识，可使用EML或EMLC标记，直径1 - 20 mm，标识范围：20 x 8 mm	
白色	

技术数据		
聚乙烯		
-40 ... 80		
不含硅及卤素		

订货数据		
类型	订货号	件/包装
KMK	1005208	100

附件		
ESL 29X8	0808257	10
EMT (29X8)R	0817277	1
US-EMP (29X8)	0829436	10
TMP-US-MAG1	0803341	1
BM ID-ADAPTER PLATE-US	1044355	1

用于激光打印机的插入式标识条，DIN A4纸大小，已打孔	
1张 = 174个标签	
1张 = 56个标签	
1张 = 488个标签	
卷材，插入式标识，可用热转印打印机打印	
1卷 = 5400个标签	
1卷 = 2300个标签	
1卷 = 5000个标签	
UniSheet，插入式标签，可通过THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD、BLUEMARK ID和BLUEMARK ID COLOR打印	
1张UniSheet = 48个标签	
1张UniSheet = 16个标签	
纤维标识	
1卷 = 2500个标签	
1卷 = 2500个标签	
UniSheet，自黏式标签，用热转印打印机打印	
1张UniSheet = 64 个标签，标识范围：20 x 8 mm	
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME	
可安装所有US材料	
适配板，用于BLUEMARK ID打印机，可安装US材料	





配合插入式标识使用，标记范围40 x 17 mm，于线径16 mm以上的线缆



配合插入式标识使用，标记范围24 x 4 mm，于线径1 mm以上的线缆



配合插入式标识使用，标记范围20 x 8 mm，于线径1 mm以上的线缆

技术数据		
聚乙烯		
-40 ... 80		
不含硅及卤素		

订货数据		
类型	订货号	件/包装
KMK 3	1005211	50

附件		
ESL 40X17	0808095	10
EMT (40X17)R	0817293	1
US-EMP (40X17)	0829437	10
TMP-US-MAG1	0803341	1
BM ID-ADAPTER PLATE-US	1044355	1

技术数据		
PA		
-40 ... 100		
不含硅及卤素		

订货数据		
类型	订货号	件/包装
LM	1004377	100

附件		
ESL 24X4	0808231	10
EMT (24X4)R	0816265	1

技术数据		
PA		
-40 ... 100		
不含硅及卤素		

订货数据		
类型	订货号	件/包装
KME	0807083	50

附件		
EMLC (20X8)R	0815680	1
EML (20X8)R	0816786	1
US-EML (20X8)	0800458	10
TMP-US-MAG1	0803341	1
BM ID-ADAPTER PLATE-US	1044355	1

线缆标识

线缆标识支架，配合插入式标识使用，扎带固定

说明：
关于配套的电缆扎带，见页588或访问公司网站 phoenixcontact.net/products 的产品区。



- KMK HP ...线缆标识支架可用于标记和捆扎室内线缆
- 阻燃等级V0，符合UL 94标准
- KMK HP... 线缆标识支架材料性能优异，特别适合于轨道、交通行业和楼宇技术
- KMK ...型号有穿孔，通过电缆扎带固定
- 密封帽可保护打印好的插入式标识不受污染
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
- UniCard系列标识可安装在 THERMOMARK CARD打印机中 CARD-UCT-MAG26模板中
- 型号举例：UCT-EMP (25x6)
标识区域宽度：25 mm
标识区域高度：6 mm
包装类型：板式



配合插入式标识使用，标记范围25 x 6 mm，用于线径6 mm以上的线缆

一般参数		
标识材料	PC（聚碳酸酯）	
阻燃等级，符合UL 94	V0	
温度范围	-40 ... 125	
成分	无卤素	
订货数据		
描述	颜色	
线缆标识支架，扎带固定	透明	
附件		
UniCard，插入式标识条，用于KMK...线缆标识支架，可用THERMOMARK CARD、BLUEMARK和TOPMARK打印机打印		
1张 = 15个标签		
1张 = 15个标签		
1张 = 3个标签		
1张 = 3个标签		
卷材，插入式标签，可通过THERMOMARK ROLL、THERMOMARK ROLLMASTER 300和THERMOMARK ROLLMASTER 600打印		
1卷 = 5000个标签		
1卷 = 5400个标签		
1卷 = 2500个标签		
1卷 = 2300个标签		
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME		
可安装UCT-EMP ...		
技术数据		
类型	订货号	件/包装
KMK HP (25X6)	0830720	100
附件		
UCT-EMP (25X6)	1014117	10
EMT (25X6)R	0817264	1
TMP-UCT-MAG26	0803370	1





配合插入式标识使用，标记范围29 x 8 mm，用于线径6 mm以上的线缆



配合插入式标识使用，标记范围60 x 15 mm，用于线径9 mm以上的线缆



配合插入式标识使用，标记范围40 x 17mm，用于线径9 mm以上的线缆

技术数据		
PC (聚碳酸酯)		
V0		
-40 ... 125		
无卤素		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
KMK HP (29X8)	0830721	100
附件		
UCT-EMP (29X8)	1014118	10
EMT (29X8)R	0817277	1
TMP-UCT-MAG26	0803370	1

技术数据		
PC (聚碳酸酯)		
V0		
-40 ... 125		
无卤素		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
KMK HP (60X15)	0830722	50
附件		
UCT-EMP (60X15)	1014119	10
EMT (60X15)R	0801846	1
TMP-UCT-MAG26	0803370	1

技术数据		
PC (聚碳酸酯)		
V0		
-40 ... 125		
无卤素		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
KMK HP (40X17)	0830723	50
附件		
UCT-EMP (40X17)	1014120	10
EMT (40X17)R	0817293	1
TMP-UCT-MAG26	0803370	1

线缆标识

扎带式塑料线缆标识支架，配合插入式标识使用



- KMK UV ...线缆标识支架可用于标记和捆扎室外线缆
- KMKUV...线缆支架透明、耐冲击，可抵御恶劣天气的影响，还具有好的耐化学腐蚀性能
- KMK ...型号两侧穿孔，通过扎带固定
- 密封帽可保护打印好的插入式标识不受污染
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
- UniCard系列标识可安装在THERMOMARK CARD打印机中CARD-UCT-MAG26模板中
- UniSheet系列标识可安装在THERMOMARK CARD打印机中CARD-US-MAG1模板中
- 型号举例：UCT-EMP (25x6)
标识区域宽度：25 mm
标识区域高度：6 mm
包装类型：卷



说明：
关于配套的电纜扎带，参看自頁588起或访问公司网站 phoenixcontact.net/products 的产品区。
1) WT-UV HF...BK电纜绑扎带符合ISO 4892 (QUV-B 600小时) 标准，防恶劣天气和防紫外线可达十年。



配合插入式标识使用，标记范围25 x 6 mm，用于线径6 mm以上的线缆

技术数据		
一般参数		
标识材料	PA	
阻燃等级，符合UL 94	HB	
温度范围	-40 ... 100	
成分	无卤素	
描述		
颜色	透明	
线缆标识支架，扎带固定		
UniCard，插入式标识条，用于KMK...线缆标识支架，可用THERMOMARK CARD、BLUEMARK和TOPMARK打印		
1张 = 15个标签		
1张 = 15个标签		
1张 = 3个标签		
1张 = 3个标签		
UniSheet，插入式标签，可通过THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD、BLUEMARK ID和BLUEMARK ID COLOR打印		
1张UniSheet = 84个标签		
1张UniSheet = 48个标签		
1张UniSheet = 9个标签		
1张UniSheet = 16个标签		
卷材，插入式标签，可通过THERMOMARK ROLL、THERMOMARK ROLLMASTER 300和THERMOMARK ROLLMASTER 600打印		
1卷 = 5000个标签		
1卷 = 5400个标签		
1卷 = 2500个标签		
1卷 = 2300个标签		
电纜扎带，无卤素，阻燃等级符合UL 94: V2，最大线束直径 [mm]/最小拉伸强度[N]¹)		
35 / 130	WT-UV HF 3,6X140 BK	3240832 100
50 / 220	WT-UV HF 4,5X200 BK	3240834 100
79 / 220	WT-UV HF 4,5X290 BK	3240835 100
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME		
可安装UCT-EMP ...		
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME		
可安装所有US材料		
适配板，用于BLUEMARK ID打印机，可安装US材料		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
KMK UV (25X6)	1014106	100
附件		
UCT-EMP (25X6)	1014117	10
US-EMP (25X6)-1	0802754	10
EMT (25X6)R	0817264	1
TMP-UCT-MAG26	0803370	1
TMP-US-MAG1	0803341	1
BM ID-ADAPTER PLATE-US	1044355	1



配合插入式标识使用，标记范围29 x 8 mm，用于线径6 mm以上的线缆



配合插入式标识使用，标记范围60 x 15 mm，用于线径9 mm以上的线缆




配合插入式标识使用，标记范围40 x 17mm，用于线径9 mm以上的线缆

技术数据		
PA HB -40 ... 100 无卤素		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
KMK UV (29X8)	1014107	100
附件		
UCT-EMP (29X8)	1014118	10
US-EMP (29X8)	0829436	10
EMT (29X8)R	0817277	1
WT-UV HF 3,6X140 BK	3240832	100
WT-UV HF 4,5X200 BK	3240834	100
WT-UV HF 4,5X290 BK	3240835	100
TMP-UCT-MAG26	0803370	1
TMP-US-MAG1	0803341	1
BM ID-ADAPTER PLATE-US	1044355	1

技术数据		
PA HB -40 ... 100 无卤素		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
KMK UV (60X15)	1014108	50
附件		
UCT-EMP (60X15)	1014119	10
US-EMP (60X15)	0828781	10
EMT (60X15)R	0801846	1
WT-UV HF 3,6X140 BK	3240832	100
WT-UV HF 4,5X200 BK	3240834	100
WT-UV HF 4,5X290 BK	3240835	100
TMP-UCT-MAG26	0803370	1
TMP-US-MAG1	0803341	1
BM ID-ADAPTER PLATE-US	1044355	1

技术数据		
PA HB -40 ... 100 无卤素		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
KMK UV (40X17)	1014109	50
附件		
UCT-EMP (40X17)	1014120	10
US-EMP (40X17)	0829437	10
EMT (40X17)R	0817293	1
WT-UV HF 3,6X140 BK	3240832	100
WT-UV HF 4,5X200 BK	3240834	100
WT-UV HF 4,5X290 BK	3240835	100
TMP-UCT-MAG26	0803370	1
TMP-US-MAG1	0803341	1
BM ID-ADAPTER PLATE-US	1044355	1



- GKM... 导线标识标记区域大
- 采用弹簧接线技术，应用灵活
- 适合临时标识
- UniCard系列标识可安装在 THERMOMARK CARD打印机中 CARD-UCT-MAG15模板中
- 使用简便快捷



用于线径0至5.2 mm的线缆

一般参数		技术数据		
标识材料	PA/ABS			
温度范围	-40 ... 80			
成分	不含硅及卤素			
		订货数据		
描述	颜色	类型	订货号	件/包装
导线标识				
适用线径0 - 5.2 mm的导线	灰色	GKM 1 GY	1750498	100
适用线径 4.8 - 11 mm 的导线	灰色			
		附件		
线缆快速标识条，5位，可用X-PEN、B-STIFT或绘图仪打印，或配合20 x 8的标签使用				
标识范围：20 x 8 mm	白色	SS-ZB WH	5031171	50
标识范围：20 x 8 mm	黄色	SS-ZB YE	5031650	50
UniCard，用于标记以下生产商的设备：ABB、Conta Clip、Escha、Festo、ilm-electronik、Harting、Moeller、Phoenix Contact、Siemens				
标识范围：20 x 9 mm	白色	UC-EM (20X9)	0825503	10
标识范围：20 x 9 mm	黄色	UC-EM (20X9) YE	0827637	10
UniCard，用于标记以下生产商的设备：ABB、CONTA-CLIP、Escha、Festo、ilm-electronik、Lumberg、Moeller、Murr Elektronik、Pepperl & Fuchs、Phoenix Contact、Siemens、Turck、Weidmüller				
标识范围：20 x 9 mm	白色	UCT-EM (20X9)	0801471	10
标识范围：20 x 9 mm	黄色	UCT-EM (20X9) YE	0801472	10
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME				
可安装UCT-EM (20 x 9)		TMP-UCT-MAG15	0803357	1



用于线径4.8至11 mm的线缆

技术数据		
PA/ABS		
-40 ... 80		
不含硅及卤素		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
GKM 2 GY	1750485	100
附件		
SS-ZB WH	5031171	50
SS-ZB YE	5031650	50
UC-EM (20X9)	0825503	10
UC-EM (20X9) YE	0827637	10
UCT-EM (20X9)	0801471	10
UCT-EM (20X9) YE	0801472	10
TMP-UCT-MAG15	0803357	1

SD-WMTBS ...线缆标记套环



订货示例
需配置的字母、数字和符号标识订货示例。
订购黄色的字母A =
0826611: A - SD-WMTBS (CH)YE

示例：

0826514 SD-WMTBS (S) YE

0826514

SD-WMTBS

(S)

YE

订货号

产品类型

打印

颜色

0826637	SD-WMTBS (NEUTRAL) CC	(NEUTRAL) = 未打印	YE = 黄色
0826514	SD-WMTBS (S) YE	(S) = 打印有数字0-9	YE = 黄色
0826611: 字母	SD-WMTBS (CH) YE	(CH) = 字母A - Z	YE = 黄色
0826624: 符号	SD-WMTBS (SY) YE	(SY) = 符号 + - / . GND	YE = 黄色
0826527	SD-WMTBS (NU) CC	(NU) = 打印有数字0 - 9	CC = 国际颜色编码
0826556 : 数字	SD-WMTBS (NU) VA	(NU) = 打印有数字0 - 9	VA = 不锈钢
0826640 : 字母	SD-WMTBS (CH) VA	(CH) = 字母A - Z	VA = 不锈钢
0826653: 符号	SD-WMTBS (SY) VA	(SY) = 符号 + - / . GND	VA = 不锈钢

国际颜色编码



打印	标识颜色	字体颜色
0	黑色	白色
1	棕色	白色
2	红色	白色
3	橙色	黑色
4	黄色	黑色
5	绿色	白色
6	蓝色	白色
7	紫色	白色
8	灰色	黑色
9	白色	黑色

线缆标记套环



- 电缆标识，用于标记大横截面的电缆和导线
- 将打印好的标记套环推入相应的支架

说明：
) 订货示例，见第 244页
标识支架用电缆扎带固定。配套的电缆扎带最大宽度可达4.8 mm，详情请参见第 614页。



单独标识，带支架，用于线径16 mm以上的线缆不统一

		技术数据		
一般参数				
标识材料		聚氯乙烯		
阻燃等级，符合UL 94		V2		
温度范围	[°C]	-30 ... 60		
耐刮性		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
成分		不含硅树脂与镉		
		订货数据		
描述	颜色	类型	订货号	件/包装
电缆标识 ¹⁾				
未打印	黄色	SD-WMTBS (NEUTRAL) CC	0826637	100
印有：数字0-9	黄色	SD-WMTBS (S) YE	0826514	100
印有：大写字母A-Z	黄色	SD-WMTBS (CH) YE	0826611	100
印有：带有符号+ - /。 GND	黄色	SD-WMTBS (SY) YE	0826624	100
国际颜色代码，印有：数字为0-9	国际颜色编码	SD-WMTBS (NU) CC	0826527	100
标识支架，适用最宽4.8 mm的电缆扎带				
最多可套7个标签	黑色	SD-WMTB (70X10)	0826530	100
最多可套13个标签	黑色	SD-WMTB (100X10)	0826543	100

线缆标识

不锈钢线缆标记套环，配合扎带使用



- 电缆标识，用于标记大横截面的电缆和导线
- 将高级钢制电缆标记夹分别推入相应的支架
- 用高级钢制电缆扎带固定
- 用UNIFOX-CT M7.9可轻松地安装

说明：
1) 订货样例，见页 244页
相关不锈钢电缆扎带，见页 620



不锈钢标识，带支架，使用扎带固定

一般参数	
标识材料	
描述	颜色
电缆标识，5个标识条，每条含10个标识 ¹⁾	
未打印	银色
印有：数字0-9	银色
印有：大写字母A-Z	银色
印有：带有符号+ - /。 GND	银色
标识支架	
最多可套6个标签	银色
最多可套9个标签	银色
最多可套13个标签	银色
最多可套17个标签	银色
最多可套20个标签	银色
电缆扎带，由不锈钢（AISI 304）制成，宽度4.6 mm，最大线束直径[mm]/最小拉伸强度[N]	
30 / 890	银色
50 / 890	银色

技术数据		
优质钢		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
SD-WMTBS (NEUTRAL) VA	0826666	50
SD-WMTBS (NU) VA	0826556	50
SD-WMTBS (CH) VA	0826640	50
SD-WMTBS (SY) VA	0826653	50
SD-WMTB (30X10) VA	0826569	50
SD-WMTB (47X10) VA	0826572	50
SD-WMTB (70X10) VA	0826585	50
SD-WMTB (92X10) VA	0826598	50
SD-WMTB (111X10) VA	0826608	50
附件		
WT-STEEL S 4,6X150	3240807	100
WT-STEEL S 4,6X201	3240808	100



高级钢制线缆标识，用于采用浮雕和激光雕刻技术



- KMV...不锈钢线缆标识用于高温和化学腐蚀环境中的电缆和管道
- 标识可用带字母和数字的冲压模具进行浮雕和激光雕刻
- 用高级钢制电缆扎带固定
- 用UNIFOX-CT M7.9可轻松地安装

说明：
相关不锈钢电缆扎带，见页 620

PRINTED
FOR YOU



不锈钢标识，使用扎带固定

一般参数	
标识材料	
描述	颜色
线缆标识（钢质），防锈，无磁力，标签尺寸：89 x 19 mm，标识范围：65 x 19 mm	
线缆标识（钢质），防锈，无磁力，标签尺寸：44 x 9.6 mm，标识范围：23 x 9 mm	银色
线缆扎带，由不锈钢（AISI 304）制成，宽度4.6 mm，最大线束直径[mm]/最小拉伸强度[N]	银色
30 / 890	

技术数据		
不锈钢304		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
KMV	0806644	100
KMV 44X9,6	0812007	100
附件		
WT-STEEL S 4,6X150	3240807	100






- 此款线缆标识系统包括标识套管和插入式标签
- PATG ... 卡套是一种不易脱落的套管
- 适用于线径0.6 ... 50 mm的线缆
- 适用于UC-WMT ...、UCT-WMT ...、US-WMT ...和EMT ...插入式标签



封闭式线缆标识套管，套在线缆上



一般参数			技术数据		
标识材料	PVC		订货数据		
阻燃等级, 符合UL 94	V0				
温度范围	-50 ... 80	[°C]			
成分	不含硅酮				
描述		颜色	类型	订货号	件/包装
线缆标识套管, 封闭式, 10 mm宽					
线径: 0.6-1.2 mm	透明	PATG 0/10	1013795	1000	
线径: 1.5-2.5 mm	透明	PATG 1/10	1013805	1000	
适用线径: 2.0-4.0 mm	透明	PATG 2/10	1013818	1000	
适用线径: 4.0-7.0 mm	透明	PATG 3/10	1013821	500	
线缆标识套管, 封闭式, 12 mm宽					
线径: 0.6-1.2 mm	透明	PATG 0/12	0827076	1000	
线径: 1.5-2.5 mm	透明	PATG 1/12	0827077	1000	
适用线径: 2.0-4.0 mm	透明	PATG 2/12	0827078	1000	
适用线径: 4.0-7.0 mm	透明	PATG 3/12	0827079	500	
适用线径: 6.0-10.0 mm	透明	PATG 4/12	0827080	500	
	透明	PATG 5/12	0803312	200	
线缆标识套管, 封闭式, 15 mm宽					
线径: 0.6-1.2 mm	透明	PATG 0/15	1013740	1000	
线径: 1.5-2.5 mm	透明	PATG 1/15	1013025	1000	
适用线径: 2.0-4.0 mm	透明	PATG 2/15	1013038	1000	
适用线径: 4.0-7.0 mm	透明	PATG 3/15	1013041	500	
适用线径: 6.0-10.0 mm	透明	PATG 4/15	1013054	500	
适用线径: 10.0-14.0 mm	透明	PATG 5/15	1013067	200	
适用线径: 14.0-22.0 mm	透明	PATG 6/15	1013070	200	
适用线径: 22.0-30.0 mm	透明	PATG 7/15	1013083	50	
适用线径: 30.0-35.0 mm	透明	PATG 8/15	1013096	50	
线径: 35.0 - 45.0 mm	透明	PATG 9/15	1013106	50	
线缆标识套管, 封闭式, 18 mm宽					
线径: 0.6-1.2 mm	透明	PATG 0/18	0820507	1000	
线径: 1.5-2.5 mm	透明	PATG 1/18	0820510	1000	
适用线径: 2.0-4.0 mm	透明	PATG 2/18	0820523	1000	
适用线径: 4.0-7.0 mm	透明	PATG 3/18	0820536	500	
适用线径: 6.0-10.0 mm	透明	PATG 4/18	0820549	500	
适用线径: 10.0-14.0 mm	透明	PATG 5/18	0820559	200	
适用线径: 14.0-22.0 mm	透明	PATG 6/18	082062	200	
线缆标识套管, 封闭式, 23 mm宽					
线径: 0.6-1.2 mm	透明	PATG 0/23	0828046	1000	
线径: 1.5-2.5 mm	透明	PATG 1/23	1013847	1000	
适用线径: 2.0-4.0 mm	透明	PATG 2/23	1013850	500	
适用线径: 4.0-7.0 mm	透明	PATG 3/23	1013863	500	
适用线径: 6.0-10.0 mm	透明	PATG 4/23	0808011	200	
适用线径: 10.0-14.0 mm	透明	PATG 5/23	0808024	200	
适用线径: 14.0-22.0 mm	透明	PATG 6/23	0808037	100	
适用线径: 22.0-30.0 mm	透明	PATG 7/23	0808040	50	
适用线径: 30.0-35.0 mm	透明	PATG 8/23	0808053	50	
线缆标识套管, 封闭式, 30 mm宽					
线径: 1.5-2.5 mm	透明	PATG 1/30	0822440	500	
适用线径: 2.0-4.0 mm	透明	PATG 2/30	0822453	500	
适用线径: 4.0-7.0 mm	透明	PATG 3/30	0822466	200	
适用线径: 6.0-10.0 mm	透明	PATG 4/30	0822479	200	
适用线径: 10.0-14.0 mm	透明	PATG 5/30	0822482	200	

线缆标识套管

- 适用于UC-WMT ...、US-WMT ...和
UCT-WMT... 塑料标签或EMT ... 插入
式标识条

PATO ...

- 已经接线完成的系统仍可使用标识套
管标记

PAB-KTL ...

- 标识套管，用于分辨和捆扎导线



开口式线缆标识套管，卡在导线上



标识支架，采用扎带固定

一般参数		技术数据			技术数据		
标识材料		PVC			PVC		
阻燃等级, 符合UL 94		V0			V0		
温度范围	[°C]	-50 ... 80			-50 ... 80		
成分		不含硅酮			不含硅酮		
		订货数据			订货数据		
描述	颜色	类型	订货号	件/包装	类型	订货号	件/包装
线缆标识套管, 开放式, 10 mm宽							
适用线径: 2.0-3.5 mm	透明	PATO 1/10	1013876	1000			
线径: 2.8 - 4.4 mm	透明	PATO 2/10	1013889	1000			
导线标记牌套环, 开口式, 12 mm 宽							
适用线径: 2.0-3.5 mm	透明	PATO 1/12	0827081	1000			
线径: 2.8 - 4.4 mm	透明	PATO 2/12	0827082	1000			
线缆标识套管, 开放式, 15 mm宽							
适用线径: 2.0-3.5 mm	透明	PATO 1/15	1013119	1000			
线径: 2.8 - 4.4 mm	透明	PATO 2/15	1013122	1000			
线径: 6.7 - 8.0 mm	透明	PATO 3/15	1013135	500			
线径: 6.7 - 10.0 mm	透明	PATO 4/15	1013148	500			
导线标记牌套环, 开口式, 18 mm宽							
适用线径: 2.0-3.5 mm	透明	PATO 1/18	0823740	500			
线径: 2.8 - 4.4 mm	透明	PATO 2/18	0823753	500			
线缆标识套管, 开放式, 23 mm宽							
适用线径: 2.0-3.5 mm	透明	PATO 1/23	1013892	500			
线径: 2.8 - 4.4 mm	透明	PATO 2/23	1013902	500			
线缆标识套管, 开口式, 30 mm宽							
适用线径: 2.0-3.5 mm	透明	PATO 1/30	0822495	500			
线径: 2.8 - 4.4 mm	透明	PATO 2/30	0822505	500			
电缆标识架, 标记方向与电缆延伸方向一致, 配合UC-WMT和 PABA...使用, 标识范围: 30 x 4 mm, 使用电缆扎带PKB固定							
	透明				PAB-KTL	1013261	200
标识范围: 23 x 4 mm, 配合UC-WMT和 PABA.../23使用	透明				PAB-KTL 23	1013957	200
线缆标识支架, 配合扎带使用, 可配合PKE插入式标识使用, 标记 范围: 9 mm x 20 mm, 带用于固定PKB电缆扎带的素孔							
	透明				PKT 9X20	0803977	240

线缆标识

标识套管，低烟无卤，配合插入式标识使用




封闭式线缆标识套管，套在线缆上

- 标识系统含标识套管和插入式标识
- PATG HF...套管是一种不易脱落的标识支架
- 适用于线径1.3 mm ... 10 mm的线缆
- 可配合UC-WMT... 和UCT-WMT... 插入式标识使用
- 导线标识材料性能佳，特别适合用于铁路行业、汽车行业、交通行业和楼宇技术
- 通过多种标准认证，例如NFF16-101/16-102、DIN EN 45545-2和DIN 5510-2，国际通用
- 加强筋确保导线或线缆固定在中央位置

说明：
使用UC-WMT...插入式标签时，要求采用BLUEMARK进行高质量的液体打印。

一般参数		技术数据		
标识材料	TPU			
阻燃等级，符合UL 94	V0			
温度范围	-40 ... 85			
成分	无硅、卤素及锡			
		订货数据		
描述	颜色	类型	订货号	件/包装
线缆标识套管，封闭式，10 mm宽				
电缆直径：1.3 - 2.8 mm	透明/黑色	PATG HF 1/10	1014044	1000
电缆直径：2.0 - 4.0 mm	透明/黑色	PATG HF 2/10	1014050	1000
电缆直径：4.0 - 7.0 mm	透明/黑色	PATG HF 3/10	1014056	500
线缆标识套管，封闭式，12 mm宽				
电缆直径：1.3 - 2.8 mm	透明/黑色	PATG HF 1/12	1014045	1000
电缆直径：2.0 - 4.0 mm	透明/黑色	PATG HF 2/12	1014051	1000
电缆直径：4.0 - 7.0 mm	透明/黑色	PATG HF 3/12	1014057	500
电缆直径：5.0 - 10.0 mm	透明/黑色	PATG HF 4/12	1014063	500
线缆标识套管，封闭式，15 mm宽				
电缆直径：1.3 - 2.8 mm	透明/黑色	PATG HF 1/15	1014046	1000
电缆直径：2.0 - 4.0 mm	透明/黑色	PATG HF 2/15	1014052	1000
电缆直径：4.0 - 7.0 mm	透明/黑色	PATG HF 3/15	1014058	500
电缆直径：5.0 - 10.0 mm	透明/黑色	PATG HF 4/15	1014064	500
线缆标识套管，封闭式，18 mm宽				
电缆直径：1.3 - 2.8 mm	透明/黑色	PATG HF 1/18	1014047	1000
电缆直径：2.0 - 4.0 mm	透明/黑色	PATG HF 2/18	1014053	1000
电缆直径：4.0 - 7.0 mm	透明/黑色	PATG HF 3/18	1014059	500
电缆直径：5.0 - 10.0 mm	透明/黑色	PATG HF 4/18	1014065	500
线缆标识套管，封闭式，23 mm宽				
电缆直径：1.3 - 2.8 mm	透明/黑色	PATG HF 1/23	1014048	1000
电缆直径：2.0 - 4.0 mm	透明/黑色	PATG HF 2/23	1014054	500
电缆直径：4.0 - 7.0 mm	透明/黑色	PATG HF 3/23	1014060	500
电缆直径：5.0 - 10.0 mm	透明/黑色	PATG HF 4/23	1014066	200
线缆标识套管，封闭式，30 mm宽				
电缆直径：1.3 - 2.8 mm	透明/黑色	PATG HF 1/30	1014049	500
电缆直径：2.0 - 4.0 mm	透明/黑色	PATG HF 2/30	1014055	500
电缆直径：4.0 - 7.0 mm	透明/黑色	PATG HF 3/30	1014061	200
电缆直径：5.0 - 10.0 mm	透明/黑色	PATG HF 4/30	1014067	200

封闭式线缆标识套管



封闭式线缆标识套管，套在线缆上

一般参数		技术数据		
标识材料		TPU		
阻燃等级，符合UL 94		V0		
温度范围		-40 ... 85		
成分		无硅、卤素及镉		
描述		订货数据		
线缆标识套管，透明/黑色，无标识，安装方式：滑插，线径：4 - 7 mm，标识范围：4 x 30 mm		类型	订货号	件/包装
透明/黑色		PATG HF 3/30 VPE 1000	1044263	1000
线缆标识套管，透明/黑色，无标识，安装方式：滑插，线径：5 - 10 mm，标识范围：4 x 30 mm		PATG HF 4/30 VPE 1000	1044271	1000



设备标识 - MARKING system

设备标识对设备表面或者电气元器件进行标识，起到标识作用，能够明确设备或者电气元器件的功能和用途。

菲尼克斯电气提供全面的设备标识解决方案。从简单的自黏式标识到高质量的雕刻标识，全套设备标识可满足各种应用场合的需求。

菲尼克斯电气还提供相对应的打印机打印设备标识。

产品一览	
设备标识	254
设备标识概述	
全面的设备标识解决方案	
适用于菲尼克斯电气元器件的设备标识	256
适用于其他品牌元器件的设备标识	262
LS-EM... 不锈钢、铝质、塑料、以及激光膜设备标识	
可黏贴、螺钉固定、铆钉固定和卡接到标识支架上	282
铝质EM...铝质和不锈钢EM...-V4A设备标识	
可黏贴、螺钉固定、铆钉固定和卡接到标识支架上	294
UniCard UC-EM...和UCT-EM...设备标识	
可黏贴、螺钉固定、铆钉固定和卡接到标识支架上	298
卡接式，适用于菲尼克斯电气和其它品牌的设备	306
UniSheet US-EM...设备标识	
可黏贴、螺钉固定、铆钉固定和卡接到标识支架上的标识	314
EM...设备标识，成卷供货	
开关按钮标识、连续的高柔性标识、适用粗糙表面标识、适用高温和ESD应用环境的标识、可临时标记的标识、防伪标识	324
适用于菲尼克斯电气和其它品牌设备的插入式标识	342
BMK...设备标识，板式供货	
	344
GPE...和EMLP...设备标识，可打印或雕刻	
	346
标识支架和标记槽	
	348



清晰标识电气控制柜元器件对如今的工业应用是非常必要的。对所有操作设备进行标识可明确电气元器件的功能和用途，并简化维护工作。

而且，设备标识提高了控制柜和系统的质量。菲尼克斯电气提供塑料、铝质和不锈钢等不同成分的标识。

根据不同的设计，标识可采用黏贴、卡入、铆钉或螺钉等固定方式。打印技术和标识材料的结合，保证了工业标识的防紫外线、耐磨性和耐刮擦性能满足测试标准。

根据不同的应用场合和标识材料，可选择相应的打印机：

- TOPMARK NEO激光打印机，用于打印不锈钢和铝质标识以及UniCard系列标识。
- BLUEMARK ID高速打印机，采用UV技术，用于打印UniCard系列标识和铝质标识
- THERMOMARK CARD 2.0和THERMOMARK PRIME热转印打印机，用于打印UniCard和UniSheet系列标识
- THERMOMARK ROLL 2.0卷式热转印打印机，用于打印卷式标识
- THERMOMARK ROLLMASTER 300和ROLLMASTER 600，卷式热转印打印机，用于大批量打印卷式标识
- THERMOFOX，手持式热转印打印机，用于打印卷式系列标识
- PLOTMARK，平板绘图仪式打印机，用于打印条状、板式和UniCard系列标识
- ENGRAVING UNIT，用于绘图仪的刻印装置，可打印双层系列标识
- 商用台式激光打印机，用于打印板式系列标识

PROJECT complete软件可轻松编辑标识内容。通过PROJECT complete标识软件中的数据交换管理器，可将生成的标识数据导入CAE系统、Excel或文字处理程序。除自动数据传输，还可选择手动输入。打印文件自动发送到相应的打印系统进行处理。

针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务。



设备标识种类齐全，包括不同大小、材料、颜色的标识。自黏式标识具有良好的温度耐受性。



螺钉和铆钉固定的设备标贴。




CARRIER标识支架适用于控制柜按钮，配合插入式标识使用。



耐高温标签，标记PCB板。能在-40℃至180℃环境温度下正常使用；同时即使在300℃高温下也能坚持使用60秒。



防伪标签，可作为铭牌或密封标签使用。当标识被揭掉后，部分的金属层会掉落。在标签以及底板上都会留下三角形的图样。



GPE板式标识由两层材料组成，适用于雕刻。当然预制的自粘标签也可以直接手工或使用绘图仪进行标记。



若打印量不大，可用市面上的激光打印机打印标识。标记条之间留有空白，方便剪切各个标识。



自黏式标识条有各种形状和大小。它们可以用作标记元器件、设备和按钮，并具有良好的耐化学性及抗机械特性。



自黏式标识条支架配合标记条一起使用，用于标记设备和模块。标识支架可以粘贴到平整的设备表面上。

适用于菲尼克斯电气设备的标识



UC-TMF 5 0818153	UC-TMF 8 0818137	UC-TMF 10 0818124	UC-TMF 16 0819262	UC-TM 5 0821302	UC1U-TM 5 0821302
UCT-TMF 5 0828744	UCT-TMF 8 0828748	UCT-TMF 10 0829204	UCT-TMF 16 0829218	UCT-TM 5 0828734	UCT1U-TM 5 0803204
					UM1U-TM (5x10) 0830910

交叉检索表：产品目录2《传感器/执行器和工业级矩形连接器》

SAC-... P M12 SPEEDCON

阀插头适配器

M12 SPEEDCON

双阀连接适配器, A型

带M8插槽的SACB

带M12插槽的SACB

带M5插槽的SACB

SACB-4/T ... M12 Y型分配器, 用于电源
连接器

M8分线盒带可插拔的主电缆

M8分线盒带M12/M16可插拔连接器

M12分线盒, 带塑料螺纹和连接器盖罩

M1分线盒, 带金属螺纹螺钉连接

M12屏蔽分线盒

QUICKON分线盒, 接线容量0.14 - 0.34
mm²

QUICKON分线盒, 接线容量0.34 - 0.75
mm²

VS-CABLE...数据连接器

VS-SCRJ ..., VS-IL-2X ...
数据连接器

数字量I/O模块, M8连接技术

数字量I/O模块, M12连接技术

传感器/执行器布线附件

ASI CC DIST ... AS-I分配器

VS-SI...数据前端板

HC-M...模块化插芯

HEAVYCON HC-B ... A
矩形连接器

HEAVYCON HC-D ... A
矩形连接器

适用于菲尼克斯电气设备的标识



UC-TM 6 0818085	UC1-TM 8 0821739		UC-EM (17,5x9) 0827490	UC-EM (20x7) 0825499	UC-EM (20x9) 0825503	UC-WMT (23x4) 0819411
UCT-TM 6 0828736		UCT-EM (7x10) 0830765	UCT-EM (17,5x9) 0801491	UCT-EM (20x7) 0801494	UCT-EM (20x9) 0801471	UCT-WMT (23x4) 0801453
	UM1-TM (8x10) 0830906					EMT (23x4) R 0817361

交叉检索表：产品目录2传感器/执行器布线系统和连接器

SAC-... P M12 SPEEDCON 阀插头适配器							
M12 SPEEDCON 双阀连接适配器, A型							
带M8插槽的SACB							
带M12插槽的SACB							
带M5插槽的SACB							
SACB-4/T ... M12 Y型分配器, 用于电源 连接器							
M8分线盒带可插拔的主电缆							
M8分线盒带M12/M16可插拔连接器							
M12分线盒, 带塑料螺纹和连接器盖罩							
M1分线盒, 带金属螺纹螺钉连接							
M12屏蔽分线盒							
QUICKON分线盒, 接线容量0.14 - 0.34 mm²							
QUICKON分线盒, 接线容量0.34 - 0.75 mm²							
VS-CABLE...数据连接器							
VS-SCRJ ..., VS-IL-2X ... 数据连接器							
数字量I/O模块, M8连接技术							
数字量I/O模块, M12连接技术							
传感器/执行器布线附件							
ASI CC DIST ... AS-I分配器							
VS-SI...数据前端板							
HC-M...模块化插芯							
HEAVYCON HC-B ... A 矩形连接器							
HEAVYCON HC-D ... A 矩形连接器							

适用于菲尼克斯电气设备的标识




UC-TMF 5 0818153	UC-TMF 12 0818233	UC-TMF 16 0819262	UC-TM 6 0818085
UCT-TMF 5 0828744	UCT-TMF 12 0829214	UCT-TMF 16 0829218	UCT-TM 6 0828736

交叉检索表：产品目录4《电源设备、电涌保护器和设备断路器》

FLASHTRAB compact电涌保护器				
FLASHTRAB compact PLUS电涌保护器				
FLASHTRAB电涌保护器				
FLASHTRAB SEC电涌保护器				
VALVETRAB compact电涌保护器				
VALVETRAB MS电涌保护器				
VALVETRAB-SEC电涌保护器				
MAINS-PLUGTRAB设备保护器				
PLUGTRAB SEC设备保护器				
带PT-IQ功能监控的PLUGTRAB				
PLUGTRAB MCR				
LINETRAB				
带TT电涌保护元件的接线端子				
插拔式热磁断路器CB TM...				

适用于菲尼克斯电气设备的标识

	UC-TMF 6 0818140	UC-TMF 8 0818137	UC-TMF 12 0819233	UC-TMF 16 0819262	UC-TM 6 0818085	
	UCT-TMF 6 0828746	UCT-TMF 8 0828748	UCT-TMF 12 0829214	UCT-TMF 16 0829218	UCT-TM 6 0828736	UCT-EM (7x10) 0830765

交叉检索表：产品目录6《自动化技术》


安全继电器模块						
Inline						
INTERBUS ST ...						
Fieldline ... M8						
Fieldline ... M12						
Axioline F系列						
Axioline E系列						

	UC-TMF 6 0818140	UC-TMF 12 0819233	UC-TMF 16 0819262	UC-TM 6 0818085		UC-EM (17,5x9) 0828490
	UCT-TMF 6 0828746	UCT-TMF 12 0829214	UCT-TMF 16 0829218	UCT-TM 6 0828736	UCT-EM (30x5) 0801505	UCT-EM (17,5x9) 0801491

交叉检索表：产品目录5接口《接口技术和开关设备》

ELR-H...多功能马达启动器						
ELR-W...固态接触器						
MINI Analog信号隔离变送器						
MINI Analog Pro信号隔离变送器						
MACX Analog信号隔离变送器						
INTERFACE继电器PLC馈电模块						
Interface继电器PLC-B...、PLC-O...、PLC-R...						
DEK-REL...继电器模块						
DEK-OE...特殊继电器						
DEK-TR...转换模块						
COMPACT-LINE UM 45 ...						
PROCESS Interface PI-EX...						
RIFLINE complete						

适用于菲尼克斯电气设备的标识



UC-EM (20x9) 0825503						
UCT-EM (20x9) 0801471	US-EML (20x8) 0800458					
	EML (20x8)R 0816786	EMT (35x18,7)R 0801831	EMT (35x28)R 0801602	EMT (35x46)R 0801604	EMT (62x10)R 0800057	EMT (62x46)R 0800059

交叉检索表：产品目录6《自动化技术》

安全继电器模块						
Inline						
INTERBUS ST ...						
Fieldline ... M8						
Fieldline ... M12						
Axioline F系列						
Axioline E系列						



UC-EM (20x9) 0825503	UC-EMLP (11x9) 0819291	UC-EMLP (15x5) 0819301
UCT-EM (20x9) 0801471		
	US-EMLP (11 x 9) 0828789	US-EMLP (15x5) 0828790

交叉检索表：产品目录5接口《接口技术和开关设备》

ELR-H...多功能马达启动器			
ELR-W...固态接触器			
MINI Analog信号隔离变送器			
MINI Analog Pro信号隔离变送器			
MACX Analog信号隔离变送器			
INTERFACE继电器PLC馈电模块			
INTERFACE继电器PLC-B....、PLC-O....、PLC-R...			
DEK-REL...继电器模块			
DEK-OE...特殊继电器			
DEK-TR...转换模块			
COMPACT-LINE UM 45 ...			
PROCESS Interface PI-EX...			
RIFLINE complete			

适用于其他制造商设备的标识

	UC-EM (17,5x7,5) 0825495		UC-EM (17,5x8) 0823766	UC-EM (17,5x9) 0827490	UC-EMLP (20x8) 0819327	UC-EM (20x9) 0825503	UC-EM (21x8) 0825507
	UCT-EM (17,5x7,5) 0801482	UCT-EM (17x8) 0801842	UCT-EM (17,5x8) 0801496	UCT-EM (17x9) 0801475		UCT-EM (20x9) 0801477	UCT-EM (21x8) 0801489
					US-EMLP (20x9) 0828795		
交叉检索表：ABB Automation							
微型断路器S 221... S 223... S 281... S 284							
剩余电流保护装置F271... F 172...							
开关、按钮、指示灯 E 221..., E 222..., E 223..., E 225..., E 226..., E 227...							
调光电源STD...							
电源NTLS...							
功耗计RS 232...							
建筑用接触器ESB... EN...							
微型断路器 LE1... LE3... LP 1-3... LPUC 1/2, LP1NA... LP3NA...							
剩余电流保护装置F... FIP... FIK... FI-LP... FIS...							
FI信号发生器FISG...							
负载开关IS...							
涌保护器SA 4...							
逻辑模块							
逻辑和扩展模块LM... DO... DX...							
微型断路器							
开关触点A9, A12, A16, A26, A30, A40, A50, A63, A75, A95, A110, A145, A185, A210, A260, A300, AF 400, AF460, AF580, AF750							
微型触点B6, B7							
SZ-KZS							
A9-30-10							

适用于其他制造商设备的标识

UCT-EM (17x10) 0801483	UCT-EM (12x8) 1058146

交叉检索表：Allen Bradley自动化

100-C09Z*10, 100-F A22,
100-F- A40

140M x 电机启动器

700-HK Slim Line继电器

UC-TMF 12 0819233	UC-EM (10x8) 0825491
UCT-TMF 12 0829214	UCT-EM (10x8) 0801485

交叉检索表：Bosch/自动化

Bosch/分配器

RF-FLS PB 12MI DIO 4/4 M12-
2A

RF-FLS PB M12 DI 8M12

RF-FLS PB M12 DIO 8/8 M12

RF-FLS PB M12 DO M12-2A

适用于其他制造商设备的标识

UC1-TMF 5 0821425		
UCT1-TMF 5 0829237	UCT-EM (10x5) 0801498	UCT-EM (12x7) 0801501
UM1-TMF (5x5) 0830902		

交叉检索表：Beckhoff自动化

BC 2000, BC 3100, BC 4000, BC 9000, BC 9050			
BK 3010, BK 3110			
总线模块KL...			
EtherCAT-Box EP ...			
EtherCAT-Box EQ ...			
Ether CAT-Box ER ...			
EtherCAT端子模块EL...			
EtherCAT端子模块ES...			
现场总线接线箱IE			
现场总线接线箱IL			
现场总线接线箱IP			
SAI分配器（传感器/执行器接口）			

UCT-EM (12x3.3) 0801502	UCT-EM (12x6) 0801503
-------------------------------	-----------------------------

交叉检索表：Bernecke + Rainer

X20系统		
-------	--	--

适用于其他制造商设备的标识

	UC1-TM 6 0821247		UC-EM (20x9) 0825503
	UCT1-TM 6 0829483	UCT-EM (6x10) 0801493	UCT-EM (20x9) 0801471
	UM1-TM (6x10) 0830903		
交叉检索表：CONTA-CLIP电子			
Interface继电器...IRCIU			
Interface继电器...IRCPU			
Interface继电器IRCOU			
Interface继电器IRCU			
Interface继电器MFR...IRCPU			
PGSV, PSP			
可插拔继电器 螺钉连接/弹簧连接 ... PRCU			
可插拔螺钉连接的继电器PRCU			
采用回拉式弹簧连接技术的可插 拔继电器ZPRCU			
可插拔的固态紧凑型...PSCU			
采用螺钉连接技术的继电器 MFR PRCU			
时间继电器MFR PSCU			

		UC-EM (20x7) 0825499		UC-EM (20x9) 0825503
	UCT-EM (10x5) 0801470	UCT-EM (20x7) 0801494	UCT-EM (20x8) 0801477	UCT-EM (20x9) 0801471
交叉检索表：Escha				
I/O分配器M8x1				
I/O分配器M12x1				
阀连接器，A型				
接线板FK/FKS				

适用于其他制造商设备的标识

		UC-EM (17,5x9) 0827490		UC-EM (20x9) 0825503	
	UCT-EM (6x10) 0801493	UCT-EM (17x9) 0801475	UCT-EM (17x10) 0801483	UCT-EM (20x9) 0801471	UCT-EMNP (12,5x6) 1025150
交叉检索表：Festo自动化					
通用型阀岛					
CPA10 / EV1					
CP-E16阀岛					
CP-E16-KL-CL					
CPV18-V1					
CPX-API					
CP-E16-M电动阀					
IBS 6x10					
IBS 9/17					
IBS 9/20					
IBS 10/17					
MPV-E/A08-M8					
MPV-E/A08-M12					
MPV-E/A12-M8					
CPV气动阀					

适用于其他制造商设备的标识

		UC-EM (10x8) 0825491	UC-EMLP (20x8) 0819327		UC-EM (20x9) 0825503
	UCT-EM (10x5) 0801470	UCT-EM (10x8) 0801485			UCT-EM (20x9) 0801471
			US-EMLP (20x9) 0828795	US-EMP (20x9) 0829439	
交叉检索表：Pepperl+Fuchs					
ASI VAA-2E-64SN (气动模块VAA)					
AS-i总线模块					
G6紧凑型模块					
IPG-64-B7					
K系列 (模块标识支架)					
馈电隔离器					
VAS-2A-K 12U					
WA-4E-62-ZE					

适用于其他制造商设备的标识

	UCT-EM (6x10) 0801493	UCT-EM (10x8) 0801485	UCT-EM (17x9) 0801475	UCT-EM (12x8) 1058146
交叉检索表：Finder				
22系列建筑用继电器				
46系列建筑用继电器				
19.21系列干预模块				
38.21/38.51/38.61/38.81/38.91系列耦合继电器				
20系列脉冲开关				
70.61系列监控继电器				
Variclip（继电器固定夹）				
Variclip 020.24				
80.82系列时间继电器				

	UC-TM 5 0818108	UC3-TM 5 0822369	UC-TM 6 0818085	UC3-TM 6 0822385	UC-EM (20x7) 0825499	UC-EM (20x9) 0825503
	UCT-TM 5 0828734	UCT3-TM 5 0829251	UCT-TM 6 0828736	UCT3-TM 6 0829252	UCT-EM (20x7) 0801494	UCT-EM (20x9) 0801471
		UM3-TM (5x8) 0830917		UM3-TM (6x8) 0830915		
交叉检索表：Harting						
Han D AV接头分配器						
Han D AV倍增器						
Han E AV接头分配器						
Han ES AV接头分配器						
Han-Port数据连接器						
Han-Port安装框架						
Han-Port保护接点插口						
Han-Snap插芯底座						
带支架的Han-Snap插芯底座						
Han-Snap耦合器						
Han-Snap外壳						

适用于其他制造商设备的标识

UC-EM (10x8) 0825491		UC-EM (17,5x8) 0823766	UC-EM (20x9) 0825503	UC-EM (21x8) 0825507	UC-EMLP (20x8) 0819327	UC-WMT (23x4) 0819411
UCT-EM (10x8) 0801485	UCT-EM (17x8) 0801842	UCT-EM (17,5x8) 0801496	UCT-EM (20x9) 0801471	UCT-EM (21x8) 0801489		UCT-WMT (23x4) 0801453
					US-EMLP (20x9) 0828795	US-WMT (23x4) 0828769

交叉检索表：ifm-electronik

AC 2480有源AS-i模块						
AC 20...经典模块/通用型M						
AC 225智能系列						
AC 24 80/81紧凑型系列						
AC 50...模块底座						
AC 52...经典系列分配器模块						
AC 5210 As-i模块						
AS-i模块						
AV 52...经典系列						
I/O模块						
M12/M8连接线						
中心分配器						

UC-EM (10x8) 0825491	UC-EM (17,5x7,5) 0825495	UC-EM (20x9) 0825503
UCT-EM (10x8) 0801485	UCT-EM (17,5x7,5) 0801482	UCT-EM (20x9) 0801471

交叉检索表：Lumberg自动化

ASB M12无源分配器		
ASB M8分配器		
AS-Interface 0911 ...		
紧凑型有源总线模块		
阀连接器		

适用于其他制造商设备的标识

	UC-EM (17.5x8) 0825495	UC-EM (20x9) 0825503
	UCT-EM (17.5x8) 0801496	UCT-EM (20x9) 0801471
交叉检索表：Moeller/Eaton		
功能继电器 DILET 11 ..., DILET 70 ..., EMR		
基本设备和扩展模块EASY 2 ..., EASY 5 ..., EASY 6 ..., EASY 7 ..., EASY 200 ...		
继电器ZE ..., ZEV ...		
接触器DILER ..., DILEM ...		

适用于其他制造商设备的标识

		UC3-TM 5 0822369		UC-EM (20x7) 0825499		UC-EM (20x9) 0825503
	UCT-EM (5x10) 0801497	UCT3-TM 5 0829251	UCT-EM (17x9) 0801475	UCT-EM (20x7) 0801494	UCT-EM (20x8) 0801477	UCT-EM (20x9) 0801471
		UM3-TM (5x8) 0830917				

交叉检索表：Murr Elektronik

AS-I系统MASI 00/20						
AS-I系统MASI 67						
AS-I系统MASI 68						
CUBE 67						
Modlink数据连接器插头						
二极管元件						
MKS二极管元件						
EMC干扰抑制模块DIL E						
EMC干扰抑制模块M						
EMC干扰抑制模块S2...S6						
EMC干扰抑制模块SO...						
前面板接口						
MICO FUSE智能配电						
IMPACT 20紧凑型I/O模块						
IMPACT 67紧凑型I/O模块						
MKV Metall紧凑型I/O模块						
装配模块						
MKS组装模块						
AMMS/AMMDS光耦合器						
MIRON光耦合器						
无源接口技术						
电位计模块						
MB冗余模块						
Evolution电源						
Picco电源						
MIRO安全继电器						
MICO过电流保护装置						
MICO BASIC过电流保护装置						
阀连接器						
塑料M12分配器系统						
MSDS 8塑料M12分配器系统						
M12金属分配器系统						
M8分配器系统						

适用于其他制造商设备的标识

		UC-EM (18x8) 0825497	UC-EM (21x8) 0825507
	UCT-EM (17x8) 0801842	UCT-EM (18x8) 0801488	UCT-EM (21x8) 0801489

交叉检索表：Schneider Electric

特殊接触器 GC 1610, GC 1611, GC 1620, GC 2502, GC 2510, GC 2511, GC 2520			
预选接触器 GY 1611, GY 1620, GY 2511, GY 2520			
TeSys D系列, D控制继电器, K控制继电器			
TeSys U型			
标准接触器 GC 1622, GC 1630, GC 1640, GC 2504, GC 2522, GC 2530, GC 2540			
标准接触器 4002, 4004, 4011, 4020, 4022, 4030, 4040, 6302, 6304, 6311, 6320, 6322, 6330, 6340, 10020, 10040			
预选接触器 GY 1640, GY 2530, GY 2540, GY 4020, GY 4030, GY 4040, GY 6320, GY 6330, GY 6340			
TeSys LD1... 电机调整组合			
LD 4... 电机调整组合HL接触器			
LD5... 电机输出/反转组合			

适用于其他制造商设备的标识

		UC-EM (20x9) 0825503
	UCT-EM (10x5) 0801470	UCT-EM (20x9) 0801471
EML (10x4) 0815583		

交叉检索表：Turck		
BL 67模块化I/O系统，IP67 防护等级		
用于DeviceNet™的紧凑型现场 总线I/O模块，IP67防护等级		
紧凑型现场总线I/O模块，IP67 和IP20防护等级		
用于以太网的紧凑型多协议I/O 模块，IP67防护等级		
Piconet扩展模块		
Piconet紧凑型I/O系统，IP67 防护等级		
Piconet耦合模块		
用于PROFIBUS DP的Piconet 单机模块		

适用于其他制造商设备的标识

	UC-EM (10x7) 0825487	UC-EM (10x8) 0825491		UC-EM (20x7) 0825499	UC-EM (20x9) 0825503		
	UCT-EM (10x7) 0801498	UCT-EM (10x8) 0801485	UCT-EM (15x10) 0801504	UCT-EM (20x7) 0801494	UCT-EM (20x9) 0801471		
						US-EMT (13x109) 0803862	
						EMT (13x109) R	EMT (50x18,8) R
交叉检索表：Siemens							
K20... AS-i紧凑型模块							
AS-i中继器、4路分配器、圆形电缆分配器							
K45.../K60... AS-i安全模块							
K45.../K60... AS-i从站I/O模块							
S22.5.../S45... AS-i从站SlimLine							
AS-i从站电涌保护模块							
AS-i从站计数器模块、接地故障检测模块							
总线模块ET 200X、接触块、3SB3按钮、Signum按钮系列、开关元件3SB14...							
CPU 1500系列							
EMC干扰抑制模块							
末端引线块8WA1 808							
ET 200 S							
ET 200 SP							
ET 200 SP HA							
固态继电器、固态接触器、特殊功能模块							
辅助开关组3RH 1921...							
断路器、电子过载继电器、热过载继电器							
安装底盘K45/K60							
电机管理和控制设备、时间继电器、监控继电器、安全继电器							
电机断路器							
S7-1500							
S7-300							
S7-400							
软启动器、单向启动器							
接触器、辅助接触器、接触器组合、辅助开关组							

适用于其他制造商设备的标识

US-EMT (50/28x13))	US-EMT (50x26) 0803851		US-EMT (23x109) 0803858	US-EMT (31x12,5) 0803848	US-EMT (103x17) 0803846	US-EMT (103x23) 0803856
EMT (50/28x13)) R	EMT (50x26) R 0800052	EMT (Ex14) R 0803461	EMT (23x109) R	EMT (31x12,5) R	EMT (103x17) R	EMT (103x23) R

交叉检索表：Siemens

K20... AS-i紧凑型模块

AS-i中继器、4路分配器、圆形电缆分配器

K45.../K60... AS-i安全模块

K45.../K60... AS-i从站I/O模块

S22.5.../S45... AS-i从站SlimLine

AS-i从站电涌保护模块

AS-i从站计数器模块、接地故障检测模块

总线模块ET 200X、接触块、3SB3按钮、Signum按钮系列、开关元件3SB14...

CPU 1500系列

EMC干扰抑制模块

末端引线块8WA1 808

ET 200 S

ET 200 SP

固态继电器、固态接触器、特殊功能模块

辅助开关组3RH 1921...

断路器、电子过载继电器、热过载继电器

安装底盘K45/K60

电机管理和控制设备、时间继电器、监控继电器、安全继电器

电机断路器

S7-1500

S7-300

S7-400

软启动器、单向启动器

接触器、辅助接触器、接触器组合、辅助开关组

适用于其他制造商设备的标识

	UC1-TMF 5 0821425	UC2-TM 5 0821690	
	UCT1-TMF 5 0829237	UCT2-TM 5/6 0829249	UCT-EM (17x9) 0801475
	UM1-TMF (5x5) 0830911	UM2-TM (5/6x10) 0830911	

交叉检索表：Wago

Beckhoff Wago 12/7			
总线模块Wago 12/7			
D 4/6			
M 16/12			
M 4/6			
750、753系列，模拟量输出模块			
750、753系列，模拟量输入模块			
750、753系列，数字量输出模块			
750、753系列，数字脉冲接口			
750、753系列，数字量输入模块			
750、753系列，I/O系统			
750、753系列，继电器输出模块			
750、753系列，串行接口			
750、753系列，正向计数器/反向计数器			
750系列，直流驱动控制器			
750系列，现场总线耦合器			
750系列，增量编码器接口			
750系列，电源模块			
750系列，比例阀模块			
750系列，PTC接线端子			
750系列，脉冲宽度输出计数器			
750系列，RTC模块			
750系列，PLC控制器			
750系列，SSI编码器接口			
750系列，分档器控制器			
750系列，分档器伺服系统			
750系列，TTY接口			
微型断路器			

适用于其他制造商设备的标识

	UC1-TMF 5 0821425	UC1-TM 5 0821784	UC1-TMF 6 0821483	UC1-TM 6 0821739	UC1-TM 6 0821739	UC1-TM 8 0821739	UC-EM (20x9) 0825503
	UCT1-TMF 5 0829237	UCT1-TM 5 0829482	UCT1-TMF 6 0829243	UCT1-TM 6 0829483	UCT1-TM 6 0829483		UCT-EM (20x9) 0801471
	UM1-TMF (5x5) 0830911	UM1-TM (5x10) 0830905	UM1-TMF (6x5) 0830904	UM1-TM (6x10) 0830903	UM1-TM (6x12) 0830909	UM1-TM (8x10) 0830906	
交叉检索表：Weidmüller							
IP20模拟量输出模块							
IP20模拟量输入模块							
IP20数字量输出模块							
IP20数字量输入模块							
IP20数字计数器和通信模块							
IP20馈电模块							
M12 IDC							
M12 Y型分配器，用于电源连							
M12 push-pull连接器							
M12分配器							
M12分配器，超薄设计							
M5分配器							
M8分配器							
MCZ-OVP-SERIES							
MCZ-SERIES固态继电器							
MCZ-SERIES继电器耦合器							
MICROOPTO固态继电器							
PROFIBUS IP20现场总线耦合							
IP20模块，脉冲宽度调制							
SAI M12和M23分配器							
安全I/O模块和IP20馈电模块							
IP20温度模块							
TERMOPTO固态继电器							
TERMSERIES固态继电器							
TERMSERIES继电器耦合器							
VARITECOR SPC基座元件							
VARITECOR SSC ...							
阀门系列							
WAVESERIES测量隔离器							
WAVESERIES测量变送器							
WAVESERIES测量变送器							
WAVESERIES信号转换器							
WAVESERIES路径隔离器							

适用于其他制造商标识架的标识

	UC-EMP (17x15) 0825421	UC-EMLP (22x22) 0825463	UC-EMP (27x8) 0825427	UC-EMP (27x12,5) 0825433	UC-EMP (27x15) 0825439	UC-EMP (27x18) 0825445
	US-EMP (17x15) 0828774		US-EMP (27x8) 0828775	US-EMP (27x12,5) 0828776	US-EMP (27x15) 0828777	US-EMP (27x18) 0828778
交叉检索表：CONTA-CLIP						
GST-H 27x8 BK						
GST-H 27x12,5 BK						
GST-H 27x18 BK						
GST-H 27x27 BK						
GSU-H 17x15 BK						
GSU-H 27x15 BK						
GSU-H 49x15 BK						
GSU-H 60x15 BK						
GSU-H 60x30 BK						
GSU-H 85,4x54 BK						
交叉检索表：ABB						
MA6-1060						
BSH-A						
BSH-B						
交叉检索表：Grafoplast						
SIT 0A06...						
SIT 0A07...						
SIT 0B05...						
SIT 0B07...						
SIT 0B08...						
SIT 0B09...						
交叉检索表：Moeller						
M22S-ST-X						
交叉检索表：Murrplastik						
BT 15/27, BTK 15/27						
BT 15/49, BTK 15/49						
BT 22,5						
BTK 22,5						
BT-SR 15x27						
BT-SR 15x49						
BT-SR 27x12,5						
BT-SR 27x18						
BT-SR 27x27						

适用于其他制造商标识架的标识

	UC-EMP (27x27) 0825451	UC-EMP (49x15) 0825457	UC-EMP (60x15) 0822259	UC-EMP (60x30) 0822275	
			UCT- EMP(60x15) 1014119		
	US-EMP (27x27) 0828779	US-EMP (49x15) 0828780	US-EMP (60x15) 0828781	US-EMP (60x30) 0828782	US-EMP (85,6x54) 0828783
交叉检索表：CONTA-CLIP					
GST-H 27x8 BK					
GST-H 27x12,5 BK					
GST-H 27x18 BK					
GST-H 27x27 BK					
GSU-H 17x15 BK					
GSU-H 27x15 BK					
GSU-H 49x15 BK					
GSU-H 60x15 BK					
GSU-H 60x30 BK					
GSU-H 85,4x54 BK					
交叉检索表：ABB					
MA6-1060					
BSH-A					
BSH-B					
交叉检索表：Grafoplast					
SIT 0A06...					
SIT 0A07...					
SIT 0B05...					
SIT 0B07...					
SIT 0B08...					
SIT 0B09...					
交叉检索表：Moeller					
M22S-ST-X					
交叉检索表：Murrplastik					
BT 15/27, BTK 15/27					
BT 15/49, BTK 15/49					
BT 22,5					
BTK 22,5					
BT-SR 15x27					
BT-SR 15x49					
BT-SR 27x12,5					
BT-SR 27x18					
BT-SR 27x27					

适用于其他制造商标识架的标识

	UC-EMP (17x15) 0825421	UC-EMLP (22x22) 0825463	UC-EMP (27x8) 0825427	UC-EMP (27x12,5) 0825433	UC-EMP (27x15) 0825439	UC-EMP (27x18) 0825445
	US-EMP (17x15) 0828774	US-EMLP (22x22) 0828783	US-EMP (27x8) 0828775	US-EMP (27x12,5) 0828776	US-EMP (27x15) 0828777	US-EMP (27x18) 0828778
交叉检索表：Siemens						
3SB3922-0AY						
3SB3925-0AV						
3SB1906-2AA						
3SB1906-2AW						
空箱3SB38						
交叉检索表：Weidmüller						
SM-H 27/12.5 SW						
SM-H 27/18 SW						
SM-H 27/27 SW						
CC-H 15/17						
CC-H 15/27						
CC-H 15/49						
CC-H 15/60						
CC-H 30/6						
LOGIMARK						
	UCT4-EMP (27x12,5) 1073985	UCT4-EMP (27x17,5) 1073987	UCT4-EMP (27x27) 1073990	UCT4-EMLP (27x12,5) 1056543	UCT4-EMLP (27x17,5) 1056547	UCT4-EMLP (27x27) 1056549
交叉检索表：Siemens SIRIUS ACT						
3SU1900-0AG						
3SU1900-0AH						
3SU1900-0AJ						
3SU1900-0AR						
3SU1900-0AS						
3SU1900-0AT						
3SU1900-0AN						
3SU1900-0AP						
3SU1900-0AQ						
3SU1900-0AL						
3SU1900-0AM						
3SU1900-0AK						
	UC-EMLP (22x22) 0825463					
交叉检索表：Siemens SIRIUS ACT						
3SU18...-0AA00-0AB...						

适用于其他制造商标识架的标识

	UC-EMP (27x27) 0825451	UC-EMP (49x15) 0825457	UC-EMP (60x15) 0822259	UC-EMP (60x30) 0822275	
			UCT-EMP (60x15) 1014119		
	US-EMP (27x27) 0828779	US-EMP (49x15) 0828780	US-EMP (60x15) 0828781	US-EMP (60x30) 0828782	US-EMP (85,6x54) 0828783
交叉检索表：Siemens					
3SB3922-0AY					
3SB3925-0AV					
3SB1906-2AA					
3SB1906-2AW					
空箱3SB38					

交叉检索表：Weidmüller					
SM-H 27/12.5 SW					
SM-H 27/18 SW					
SM-H 27/27 SW					
CC-H 15/17					
CC-H 15/27					
CC-H 15/49					
CC-H 15/60					
CC-H 30/6					
LOGIMARK					

设备标识

不锈钢和铝质设备标识，螺钉或铆钉固定

可采用的打印机和技术：



激光打印



不锈钢，材料厚度：0.5 mm

- LS-EMSP...系列标识包括不锈钢(V4A)和铝制标识，螺钉和铆钉固定
- LS-EMSP-V4A ...系列标识具有极强的耐盐水、氯化物和溶剂腐蚀的特性，满足严苛的工业要求
- LS-EMSP-V4A...系列标识支持两种打印技术：激光雕刻和淬火
- 通过在PROJECT complete规划和编辑软件中选择材料，TOPMARK...激光打印机会自动匹配正确的打印参数
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
- 型号举例：LS-EMSP-V4A (39x15)
标识区域宽度：39 mm
标识区域高度：15 mm
包装类型：板式

注意：
用于固定LS-EMSP-V4A ...和LS-EMSP-AL ...的铆钉，请参考产品目录3或访问公司网站phoenixcontact.net/products中的产品区域。
钻孔图参见phoenixcontact.net/products
1) 标识范围110 x 80至170 x 180 mm，材料颜色1.5 mm。
2) 标识范围140 x 100 mm，材料颜色1.0 mm

一般参数
可使用的打印机
标识材料
耐刮性
成分

描述
标识，带直径为3.2 mm的孔，可安装在开关上
1张 = 24张标签
1张 = 16张标签
1张 = 10张标签
1张 = 6张标签
1张 = 2张标签
1张 = 2张标签
1张 = 1张标签
1张 = 2张标签
1张 = 1张标签
1张 = 1张标签
标识，带直径为3.2 mm的孔，可安装在开关上
1张 = 10张标签，红色
1张 = 10张标签，橙色
1张 = 10张标签，蓝色
1张 = 10张标签，绿色
1张 = 6张标签，红色
1张 = 6张标签，橙色
1张 = 6张标签，蓝色
1张 = 6张标签，绿色

适配板，可安装LS材料，用于TOPMARK NEO打印机
片式材料料仓，用于TOPMARK LASER

技术数据
TOPMARK NEO • TOPMARK LASER V4A DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 无硅、卤素及锡

订货数据		
类型	订货号	件/包装
LS-EMSP-V4A (39X15)	0831653	5
LS-EMSP-V4A (50X15)	0831654	5
LS-EMSP-V4A (50X30)	0831655	5
LS-EMSP-V4A (75,6X54)	0831656	5
LS-EMSP-V4A (90X60)	0831657	5
LS-EMSP-V4A (140X100) 1	1030550	5

附件		
TMN-ADAPTER PLATE-LS	1012104	1
TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1

PRINTED
FOR YOU

铝质，材料厚度：0.8 mm

PRINTED
FOR YOU

铝质，黑色，材料厚度：0.8 mm

PRINTED
FOR YOU

铝质，多种颜色，材料厚度：0.8 mm

技术数据

TOPMARK NEO • TOPMARK LASER
铝质
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
无硅、卤素及镉

订货数据

类型	订货号	件/包装
LS-EMSP-AL (39X15)	0831615	5
LS-EMSP-AL (50X15)	0831616	5
LS-EMSP-AL (50X30)	0831617	5
LS-EMSP-AL (75,6X54)	0831618	5
LS-EMSP-AL (90X60)	0831619	5
LS-EMSP-AL (110X80)	0831620	5
LS-EMSP-AL (150X80)	0831621	5
LS-EMSP-AL (150X120)	0831622	5
LS-EMSP-AL (170X180)	0831623	5

附件

TMN-ADAPTER PLATE-LS	1012104	1
TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1

技术数据

TOPMARK NEO • TOPMARK LASER
铝质
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
无硅、卤素及镉

订货数据

类型	订货号	件/包装
LS-EMSP-AL (39X15) BK	0831626	5
LS-EMSP-AL (50X15) BK	0831627	5
LS-EMSP-AL (50X30) BK	0831628	5
LS-EMSP-AL (75,6X54) BK	0831629	5
LS-EMSP-AL (90X60) BK	0831630	5
LS-EMSP-AL (110X80) BK	0831631	5
LS-EMSP-AL (150X80) BK	0831632	5
LS-EMSP-AL (150X120) BK	0831633	5
LS-EMSP-AL (170X180) BK	0831634	5

附件

TMN-ADAPTER PLATE-LS	1012104	1
TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1

技术数据

TOPMARK NEO • TOPMARK LASER
铝质
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
无硅、卤素及镉

订货数据

类型	订货号	件/包装
LS-EMSP-AL (50X30) RD	0831637	5
LS-EMSP-AL (50X30) OG	0831641	5
LS-EMSP-AL (50X30) BU	0831645	5
LS-EMSP-AL (50X30) GN	0831649	5
LS-EMSP-AL (75,6X54) RD	0831638	5
LS-EMSP-AL (75,6X54) OG	0831642	5
LS-EMSP-AL (75,6X54) BU	0831646	5
LS-EMSP-AL (75,6X54) GN	0831650	5

附件

TMN-ADAPTER PLATE-LS	1012104	1
TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1



激光打印



自黏式设备标识

LS-EMLSP.....系列双层标识，自黏式，并可使用螺钉和铆钉加固

- 通过在PROJECT complete规划和编辑软件中选择材料，TOPMARK...激光打印机会自动匹配正确的打印参数
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
- 型号举例：LS-EMLSP (21,5X15) WH

标识区域宽度：21.5 mm
标识区域高度：15 mm
包装类型：板式

技术参数		
TOPMARK LASER • TOPMARK NEO TRANSPLY-ABS -20 ... 85 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 不含硅及卤素		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
LS-EMLSP (21,5X15) WH	1045512	10
LS-EMLSP (36,3X25) WH	1058990	10
LS-EMLSP (70,8X40) WH	1069847	10
附件		
TMN-ADAPTER PLATE-LS	1012104	1
TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1

一般参数	
可使用的打印机	[°C]
标识材料	
温度范围	
耐刮性	
成分	
描述	颜色
标签，自黏式双层标识，带直径为3.2mm的孔	
1 张 = 50张标签	白色
1张 = 24张标签	白色
1张 = 8张标签	白色
适配板，可安装LS材料，用于TOPMARK NEO打印机	
片式材料料仓，用于TOPMARK LASER	

铝质设备标识，自黏式

可采用的打印机和技术：

新产品



激光打印



不锈钢，材料厚度：0.5 mm

- LS-EMLP...系列标识包括不锈钢(V4A)和铝制标识，具有超强黏性
- 采用激光技术打印的标识，具有极强的耐磨性
- 通过在PROJECT complete规划和编辑软件中选择材料，TOPMARK...激光打印机会自动匹配正确的打印参数
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
- 型号举例：
LS-EMLP-AL (27x15)
标识区域宽度：27 mm
标识区域高度：15 mm
包装类型：板式

一般参数
可使用的打印机
标识材料
耐刮性
成分

描述
标识，不锈钢，自黏式
1张 = 24张标签
1张 = 16张标签
1张 = 10张标签
标识，铝质，自黏式
1张 = 36张标签
1张 = 40张标签
1张 = 35张标签
1张 = 30张标签
1张 = 24张标签
1张 = 16张标签
1张 = 10张标签
1张 = 6张标签
1张 = 2张标签
标识，铝质，自黏式
1张 = 10张标签，红色
1张 = 10张标签，蓝色
1张 = 10张标签，绿色
1张 = 6张标签，红色
1张 = 6张标签，橙色
1张 = 6张标签，蓝色
1张 = 6张标签，绿色

技术数据
TOPMARK NEO • TOPMARK LASER V4A DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 无硅、卤素及锡

订货数据		
类型	订货号	件/包装
LS-EMLP-V4A (50X15)	1019818	5
LS-EMLP-V4A (60X15)	1031604	5
LS-EMLP-V4A (60X30)	0803991	5

附件		
TMN-ADAPTER PLATE-LS	1012104	1
TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1

适配板，可安装LS材料，用于TOPMARK NEO打印机
片式材料料仓，用于TOPMARK LASER



PRINTED
FOR YOU

铝质，材料厚度：0.8 mm

PRINTED
FOR YOU

铝质，黑色，材料厚度：0.8 mm

PRINTED
FOR YOU

铝质，多种颜色，材料厚度：0.8 mm

技术数据

TOPMARK NEO • TOPMARK LASER
铝质
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
无硅、卤素及锡

订货数据

类型	订货号	件/包装
LS-EMLP-AL (27X15)	0831580	5
LS-EMLP-AL (27X18)	0831581	5
LS-EMLP-AL (27X27)	0804298	5
LS-EMLP-AL (49X15)	0831582	5
LS-EMLP-AL (60X15)	0831583	5
LS-EMLP-AL (60X30)	0831584	5
LS-EMLP-AL (85,6X54)	0831585	5
LS-EMLP-AL (100X60)	0831586	5

附件

TMN-ADAPTER PLATE-LS	1012104	1
TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1

技术数据

TOPMARK NEO • TOPMARK LASER
铝质
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
无硅、卤素及锡

订货数据

类型	订货号	件/包装
LS-EMLP-AL (22X22) BK	1027217	5
LS-EMLP-AL (27X15) BK	0831589	5
LS-EMLP-AL (27X18) BK	0831590	5
LS-EMLP-AL (49X15) BK	0831591	5
LS-EMLP-AL (60X15) BK	0831592	5
LS-EMLP-AL (60X30) BK	0831593	5
LS-EMLP-AL (85,6X54) BK	0831594	5
LS-EMLP-AL (100X60) BK	0831595	5

附件

TMN-ADAPTER PLATE-LS	1012104	1
TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1

技术数据

TOPMARK NEO • TOPMARK LASER
铝质
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
无硅、卤素及锡

订货数据

类型	订货号	件/包装
LS-EMLP-AL (60X30) RD	0831598	5
LS-EMLP-AL (60X30) BU	0831606	5
LS-EMLP-AL (60X30) GN	0831610	5
LS-EMLP-AL (85,6X54) RD	0831599	5
LS-EMLP-AL (85,6X54) OG	0831603	5
LS-EMLP-AL (85,6X54) BU	0831607	5
LS-EMLP-AL (85,6X54) GN	0831611	5
LS-EMSP-AL (110X80) BU	1050854	5

附件

TMN-ADAPTER PLATE-LS	1012104	1
TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1

铝质设备标识，配合标识支架使用

可采用的打印机和技术：



激光打印



铝质，材料厚度：0.8 mm

- LS-EMP...系列标识包括不锈钢(V4A)和铝制标识。配合CARRIER-EMP标识支架使用
- 采用激光技术打印的标识，具有极强的耐磨性
- 通过在PROJECT complete规划和编辑软件中选择材料，TOPMARK...激光打印机会自动匹配正确的打印参数
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
- 型号举例：
LS-EMP-AL (27x15)
标识区域宽度：27 mm
标识区域高度：15 mm
包装类型：板式

一般参数

可使用的打印机
标识材料
耐磨性
成分

描述

标识，铝质，可插入标识支架

1张 = 40张标签
1张 = 35张标签
1张 = 24张标签
1张 = 16张标签
1张 = 10张标签
1张 = 6张标签
1张 = 2张标签

适配板，可安装LS材料，用于TOPMARK NEO打印机

片式材料料仓，用于TOPMARK LASER

标识支架，用于卡接式标识

标识范围：27 x 15 mm
标识范围：49 x 15 mm
标识范围：60 x 15 mm
标识范围：60 x 30 mm
标识范围：85 x 54 mm

标识支架，用于卡接式标识，适用直径22 mm的按钮和开关

标识范围：27 x 15 mm
标识范围：27 x 18 mm

技术数据

TOPMARK NEO • TOPMARK LASER
铝质
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
无硅、卤素及锡

订货数据

类型	订货号	件/包装
LS-EMP-AL (27X15)	0831661	5
LS-EMP-AL (27X18)	0831662	5
LS-EMP-AL (49X15)	0831663	5
LS-EMP-AL (60X15)	0831664	5
LS-EMP-AL (60X30)	0831665	5
LS-EMP-AL (85,6X54)	0831666	5
LS-EMP-AL (100X60)	0831667	5

附件

TMN-ADAPTER PLATE-LS	1012104	1
TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1
CARRIER-EMP (27X15)	0827451	80
CARRIER-EMP (49X15)	0827452	40
CARRIER-EMP (60X15)	0827453	40
CARRIER-EMP (60X30)	0827454	30
CARRIER-EMP (85,6X54)	0829365	10
CARRIER-EMP 22 (27X15)	0827447	50
CARRIER-EMP 22 (27X18)	0827448	50



新产品

PRINTED
FOR YOU



铝质，黑色，材料厚度：0.8 mm

技术数据		
TOPMARK NEO • TOPMARK LASER		
铝质		
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
无硅、卤素及锡		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
LS-EMP-AL (27X15) BK	0831669	5
LS-EMP-AL (27X18) BK	0831670	5
LS-EMP-AL (49X15) BK	0831671	5
LS-EMP-AL (60X15) BK	0831672	5
LS-EMP-AL (60X30) BK	0831673	5
LS-EMP-AL (85,6X54) BK	0831674	5
LS-EMP-AL (100X60) BK	0831675	5
附件		
TMN-ADAPTER PLATE-LS	1012104	1
TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1
CARRIER-EMP (27X15)	0827451	80
CARRIER-EMP (49X15)	0827452	40
CARRIER-EMP (60X15)	0827453	40
CARRIER-EMP (60X30)	0827454	30
CARRIER-EMP (85,6X54)	0829365	10
CARRIER-EMP 22 (27X15)	0827447	50
CARRIER-EMP 22 (27X18)	0827448	50



激光打印



TRANSPLY-ABS, 白色, 材料厚度 : 0.8 mm

- LS-EMP...系列自黏式双层设备标识
- 标识尺寸齐全, 可满足客户不同需求
- 通过在PROJECT complete规划和编辑软件中选择材料, TOPMARK...激光打印机会自动匹配正确的打印参数
- 标识服务: 针对客户特殊的打印需求, 我们可提供定制打印服务
- 型号举例: LS-EMLP (11x9) WH
标识区域宽度: 11 mm
标识区域高度: 9 mm
包装类型: 板式

一般参数
可使用的打印机
标识材料
温度范围
耐刮性
成分

[°C]


描述
板式塑料标识, 自黏式, 双层标识
1张 = 255个标识
1张 = 221个标识
1张 = 220个标识
1张 = 170个标识
1张 = 130个标识
1张 = 100个标识
1张 = 176个标识
1张 = 160个标识
1张 = 104个标识
1张 = 56个标识
1张 = 120个标识
1张 = 78个标识
1张 = 60个标识
1张 = 54个标识
1张 = 36个标识
1张 = 33个标识
1张 = 30个标识
1张 = 30个标识
1张 = 20个标识
1张 = 10个标识
1张 = 16个标识
1张 = 8个标识
1张 = 6个标识
1张 = 2个标识
1张 = 1个标识

技术数据
TOPMARK NEO • TOPMARK LASER
TRANSPLY-ABS
-20 ... 85
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素


订货数据		
类型	订货号	件/包装
LS-EMLP (11X9) WH	0831678	10
LS-EMLP (13X9) WH	0831679	10
LS-EMLP (17X7) WH	0831680	10
LS-EMLP (17X9) WH	0831681	10
LS-EMLP (17,5X12) WH	0831682	10
LS-EMLP (17,5X15) WH	0831683	10
LS-EMLP (20X7) WH	0831684	10
LS-EMLP (20X8) WH	0831685	10
LS-EMLP (22X12) WH	0831686	10
LS-EMLP (22X22) WH	0831687	10
LS-EMLP (27X8) WH	0831688	10
LS-EMLP (27X12,5) WH	0831689	10
LS-EMLP (27X15) WH	0831690	10
LS-EMLP (27X18) WH	0831691	10
LS-EMLP (27X27) WH	0831692	10
LS-EMLP (45X14) WH	0831693	10
LS-EMLP (45X15) WH	0831694	10
LS-EMLP (49X15) WH	0831695	10
LS-EMLP (60X15) WH	0831696	10
LS-EMLP (60X30) WH	0831697	10
LS-EMLP (80X40) WH	0804483	10
LS-EMLP (85,6X54) WH	0831698	10
LS-EMLP (100X60) WH	0831699	10
LS-EMLP (180X180) WH	0804346	10

适配板, 可安装LS材料, 用于TOPMARK NEO打印机
片式材料料仓, 用于TOPMARK LASER

附件		
TMN-ADAPTER PLATE-LS	1012104	1
TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1




PRINTED
FOR YOU



TRANSPLY-ABS, 黄色, 材料厚度 : 0.8 mm

PRINTED
FOR YOU



TRANSPLY-ABS, 银色, 材料厚度 : 0.8 mm

技术数据

TOPMARK NEO • TOPMARK LASER
TRANSPLY-ABS
-20 ... 85
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

订货数据

类型	订货号	件/包装
LS-EMLP (11X9) YE	0831732	10
LS-EMLP (13X9) YE	0831733	10
LS-EMLP (17X7) YE	0831734	10
LS-EMLP (17X9) YE	0831735	10
LS-EMLP (17,5X12) YE	0831736	10
LS-EMLP (17,5X15) YE	0831737	10
LS-EMLP (20X7) YE	0831738	10
LS-EMLP (20X8) YE	0831739	10
LS-EMLP (22X12) YE	0831740	10
LS-EMLP (22X22) YE	0831741	10
LS-EMLP (27X8) YE	0831742	10
LS-EMLP (27X12,5) YE	0831743	10
LS-EMLP (27X15) YE	0831744	10
LS-EMLP (27X18) YE	0831745	10
LS-EMLP (27X27) YE	0831746	10
LS-EMLP (45X14) YE	0831747	10
LS-EMLP (45X15) YE	0831748	10
LS-EMLP (49X15) YE	0831749	10
LS-EMLP (60X15) YE	0831750	10
LS-EMLP (60X30) YE	0831751	10
LS-EMLP (72X20) YE	0804372	10
LS-EMLP (85,6X54) YE	0831752	10
LS-EMLP (100X60) YE	0831753	10
LS-EMLP (180X180) YE	0804348	10

附件

	订货号	件/包装
TMN-ADAPTER PLATE-LS	1012104	1
TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1

技术数据

TOPMARK NEO • TOPMARK LASER
TRANSPLY-ABS
-20 ... 85
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

订货数据

类型	订货号	件/包装
LS-EMLP (11X9) SR	0831705	10
LS-EMLP (13X9) SR	0831706	10
LS-EMLP (17X7) SR	0831707	10
LS-EMLP (17X9) SR	0831708	10
LS-EMLP (17,5X12) SR	0831709	10
LS-EMLP (17,5X15) SR	0831710	10
LS-EMLP (20X7) SR	0831711	10
LS-EMLP (20X8) SR	0831712	10
LS-EMLP (22X12) SR	0831713	10
LS-EMLP (22X22) SR	0831714	10
LS-EMLP (27X8) SR	0831715	10
LS-EMLP (27X12,5) SR	0831716	10
LS-EMLP (27X15) SR	0831717	10
LS-EMLP (27X18) SR	0831718	10
LS-EMLP (27X27) SR	0831719	10
LS-EMLP (45X14) SR	0831720	10
LS-EMLP (45X15) SR	0831721	10
LS-EMLP (49X15) SR	0831722	10
LS-EMLP (60X15) SR	0831723	10
LS-EMLP (60X30) SR	0831724	10
LS-EMLP (85,6X54) SR	0831725	10
LS-EMLP (100X60) SR	0831726	10
LS-EMLP (180X180) SR	0804347	10

附件

	订货号	件/包装
TMN-ADAPTER PLATE-LS	1012104	1
TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1


设备标识

自黏式设备标识，带开关安装孔

可采用的打印机和技术：



激光打印



TRANSPLY-ABS, 彩色, 材料厚度：0.8 mm

- LS-EMLP 24/ 30/ 32 ...系列自黏式设备标识，可标识开关按钮
- 标识尺寸齐全，可满足客户不同需求
- 通过在PROJECT complete规划和编辑软件中选择材料，TOPMARK...激光打印机会自动匹配正确的打印参数
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
- 型号举例：
LS-EMLP 24 (30x12) WH
标识范围：30 x 12 mm
孔直径：24 mm，白色材料，带黑色标识

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
板式塑料标识，带一个直径24 mm的孔，可安装在开关上，自黏式，双层塑料标识	
1张 = 20个标识	白色
1张 = 20个标识	黄色
1张 = 20个标识	银色
板式塑料标识，带一个直径30 mm的孔，可安装在开关上，自黏式，双层塑料标识	
1张 = 9个标识	白色
1张 = 9个标识	黄色
1张 = 9个标识	银色
板式塑料标识，带一个直径32 mm的孔，可安装在开关上，自黏式，双层塑料标识	
1张 = 12个标识	白色
1张 = 12个标识	黄色
1张 = 12个标识	银色

适配板，可安装LS材料，用于TOPMARK NEO打印机
片式材料料仓，用于TOPMARK LASER

技术数据	
TOPMARK NEO • TOPMARK LASER	
TRANSPLY-ABS	
-20 ... 85	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
不含硅及卤素	

订货数据		
类型	订货号	件/包装
LS-EMLP 24 (30X12) WH LS-EMLP 24 (30X12) YE LS-EMLP 24 (30X12) SR	0831700	10
	0831754	10
	0831727	10
LS-EMLP 30 (45X10) WH LS-EMLP 30 (45X10) YE LS-EMLP 30 (45X10) SR	0831701	10
	0831755	10
	0831728	10
LS-EMLP 32 (38X14) WH LS-EMLP 32 (38X14) YE LS-EMLP 32 (38X14) SR	0831702	10
	0831756	10
	0831729	10

附件		
TMN-ADAPTER PLATE-LS	1012104	1
TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1




自黏式激光膜设备标识

可采用的打印机和技术：



激光打印



聚丙烯酸酯，黑色材料，白色标记

- LS-EML ...系列自黏式双层激光膜标识，可定制
- 激光膜具有耐热性，超强黏合性
- 通过在PROJECT complete规划和编辑软件中选择材料，TOPMARK...激光打印机自动匹配正确的打印参数
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
- 型号举例：LS-EML (180x180) BK-WH
标识区域宽度：180 mm
标识区域高度：180 mm
薄膜颜色：黑色
标识颜色：白色
包装类型：板式

一般参数	
可使用的打印机	[°C]
标识材料	
温度范围	
耐刮性	
成分	
描述	
激光膜，双层塑料膜，用于定制标签设计	
标识范围：180 x 180 mm	
适配板，可安装LS材料，用于TOPMARK NEO打印机	
片式材料料仓，用于TOPMARK LASER	

技术数据		
TOPMARK NEO • TOPMARK LASER		
聚丙烯酸酯		
-40 ... 300		
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
不含硅及卤素		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
LS-EML (180X180) BK-WH	0831784	10
附件		
TMN-ADAPTER PLATE-LS	1012104	1
TOPMARK LASER-MAG SHEET	0831836	1



设备标识

铝质设备标识，自黏式



- 铝质EMLP-AL...系列设备标识，超强黏性
- 用BLUEMARK ID可轻松、快速、高效的打印标识
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务



- 可根据客户需求提供不同尺寸的的设备标识，包括从27 x 15到100 x 60多种规格的标识



- 运用先进的UV LED打印技术，保证打印的内容通过耐溶剂性能测试标准，也可在恶劣的工业环境中使用



- 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料
- 多达 20块 标识材料可放入 BLUEMARK ID打印机打印

可采用的打印机和技术：



UV LED技术

一般参数
可使用的打印机
标识材料
耐刮性

描述	颜色
铝质标识，自黏式，可卡接，0.8 mm厚	
标识范围：27 x 15 mm	铝色
标识范围：27 x 18 mm	铝色
标识范围：27 x 27 mm	铝色
标识范围：49 x 15 mm	铝色
标识范围：60 x 15 mm	铝色
标识范围：60 x 30 mm	铝色
标识范围：85.6 x 54 mm	铝色
标识范围：100 x 60 mm	铝色

模板，用于BLUEMARK打印机
可安装EMP-AL (27X15)、EMLP-AL (27X15)
可安装EMP-AL (27X18)、EMLP-AL (27X18)
可安装EMP-AL (27x27)
可安装EMP-AL (49X15)、EMLP-AL (49X15)、EMSP-AL (39X15)
可安装EMP-AL (60X15)、EMLP-AL (60X15)、EMSP-AL (50X15)
可安装EMP-AL (60X30)、EMLP-AL (60X30)以及...EX型、EMSP-AL (50X30)
可安装EMP-AL (85,6X54)、EMLP-AL (85,6X54)、以及 ...EX型、EMSP-AL (75,6X54)
可安装EMLP-AL (100X60) 以及 ...EX型、EMSP-AL (90X60)



铝质，材料厚度：0.8 mm

技术数据
BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED
铝质
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

订货数据		
类型	订货号	件/包装
EMLP-AL (27X15)	0830508	90
EMLP-AL (27X18)	0830509	90
EMLP-AL (27X27)	1011796	90
EMLP-AL (49X15)	0830511	45
EMLP-AL (60X15)	0830512	45
EMLP-AL (60X30)	0830513	45
EMLP-AL (85,6X54)	0830514	15
EMLP-AL (100X60)	0830515	15

附件		
BLUEMARK MAG EM-M (27X15)	0802736	1
BLUEMARK MAG EM-M (27X18)	0802737	1
BLUEMARK MAG EM-M (27X27)	1011801	1
BLUEMARK MAG EM-M (49X15)	0802738	1
BLUEMARK MAG EM-M (60X15)	0802739	1
BLUEMARK MAG EM-M (60X30)	0802740	1
BLUEMARK MAG EM-M (85,6X54)	0802741	1
BLUEMARK MAG EM-M (100X60)	0802742	1

设备标识

铝质设备标识， 螺钉或铆钉固定

可采用的打印机和技术：



UV LED技术



铝质，材料厚度：0.8 mm

- 铝质EMSP-AL...系列标识，使用螺钉或铆钉快速固定，该系列标识的特点如下：
- 双面都可进行标记，可任选一面
- 高质量的标识材料
- 用BLUEMARK ID COLOR、BLUEMARK ID及BLUEMARK CLED可轻松、快速、高效的打印标识
- 运用先进的UV LED打印技术，保证打印的内容通过耐溶剂性能测试标准，也可在恶劣的工业环境中使用
- 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

注意：
关于固定EMSP-AL ...的铆钉，见第 397页
钻孔图参见 phoenixcontact.net/products

一般参数
可使用的打印机
标识材料
耐刮性

描述	颜色
标签，铝质标识，0.8 mm厚，带直径为3.2 mm的安装孔	
标识范围：39 x 15 mm	铝色
标识范围：50 x 15 mm	铝色
标识范围：50 x 30 mm	铝色
标识范围：75.6 x 54 mm	铝色
标识范围：90 x 60 mm	铝色

模板，用于BLUEMARK打印机
可安装EMP-AL (49X15)、EMLP-AL (49X15)、EMSP-AL (39X15)
可安装EMP-AL (60X15)、EMLP-AL (60X15)、EMSP-AL (50X15)
可安装EMP-AL (60X30)、EMLP-AL (60X30)以及...-EX型、EMSP-AL (50X30)
可安装EMP-AL (85,6X54)、EMLP-AL (85,6X54)，以及 ...-EX型、EMSP-AL (75,6X54)
可安装EMLP-AL (100X60) 以及 ...-EX型、EMSP-AL (90X60)

技术数据
BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED
铝质
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

订货数据		
类型	订货号	件/包装
EMSP-AL (39X15)	0830510	45
EMSP-AL (50X15)	0830773	45
EMSP-AL (50X30)	0830502	45
EMSP-AL (75,6X54)	0830503	15
EMSP-AL (90X60)	0830504	15

附件		
BLUEMARK MAG EM-M (49X15)	0802738	1
BLUEMARK MAG EM-M (60X15)	0802739	1
BLUEMARK MAG EM-M (60X30)	0802740	1
BLUEMARK MAG EM-M (85,6X54)	0802741	1
BLUEMARK MAG EM-M (100X60)	0802742	1

铝质制设备标识，可插入标识支架

可采用的打印机和技术：



- 铝质 EMP-AL ...系列 标识，配合 CARRIER-EMP ...标识支架使用，该标识特征如下：
- 双面都可进行标记，可任选一面
- 用BLUEMARK ID COLOR、BLUEMARK ID及BLUEMARK CLED可轻松、快速、高效的打印标识
- 运用先进的UV LED打印技术，保证打印的内容通过耐溶剂性能测试标准，也可在恶劣的工业环境中使用。
- 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务



UV LED技术



铝质，材料厚度：0.8 mm

一般参数
可使用的打印机
标识材料
耐刮性

技术数据
BLUEMARK ID • BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK CLED
铝质
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

描述	颜色
标签，铝质标识，0.8 mm厚，可插入标识支架	
标识范围：27 x 15 mm	铝色
标识范围：27 x 18 mm	铝色
标识范围：49 x 15 mm	铝色
标识范围：60 x 15 mm	铝色
标识范围：60 x 30 mm	铝色
标识范围：85.6 x 54 mm	铝色

订货数据		
类型	订货号	件/包装
EMP-AL (27X15)	0830776	90
EMP-AL (27X18)	0830777	90
EMP-AL (49X15)	0830778	45
EMP-AL (60X15)	0830779	45
EMP-AL (60X30)	0830796	45
EMP-AL (85,6X54)	0830797	15

模板，用于BLUEMARK打印机
可安装EMP-AL (27X15)、EMLP-AL (27X15)
可安装EMP-AL (27X18)、EMLP-AL (27X18)
可安装EMP-AL (49X15)、EMLP-AL (49X15)、EMSP-AL (39X15)
可安装EMP-AL (60X15)、EMLP-AL (60X15)、EMSP-AL (50X15)
可安装EMP-AL (60X30)、EMLP-AL (60X30)以及...-EX型、EMSP-AL (50X30)
可安装EMP-AL (85,6X54)、EMLP-AL (85,6X54)，以及 ...-EX型、EMSP-AL (75,6X54)

附件		
BLUEMARK MAG EM-M (27X15)	0802736	1
BLUEMARK MAG EM-M (27X18)	0802737	1
BLUEMARK MAG EM-M (49X15)	0802738	1
BLUEMARK MAG EM-M (60X15)	0802739	1
BLUEMARK MAG EM-M (60X30)	0802740	1
BLUEMARK MAG EM-M (85,6X54)	0802741	1




UniCard自黏式设备标识

可采用的打印机和技术：



UV LED技术



绘图仪



未打印或根据客户要求来进行打印

- UC-EMLP ...UniCard 系列标识，超强黏性
- 高质量的标识材料
- 用BLUEMARK打印机可轻松、快速、高效的打印标识
- 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料
- 标识具有良好的温度耐受性
- 标记条上留有对标识用途作描述的区域
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

一般参数	
可采用以下标识	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
UniCard, 自黏式设备标识	
10位, 标识范围: 11 x 9 mm	白色 黄色 银色
10位, 标识范围: 15 x 5mm	白色 黄色 银色
10位, 标识范围: 17 x 9 mm	白色 黄色 银色
10位, 标识范围: 17 x 15 mm	白色 黄色 银色
10位, 标识范围: 20 x 8 mm	白色 黄色 银色
6位, 标识范围: 22 x 22 mm	白色 黄色 银色
8位, 标识范围: 27 x 12.5 mm	白色 黄色 银色 蓝色 绿色
8位, 标识范围: 27 x 15 mm	白色 黄色 银色
8位, 标识范围: 27 x 18 mm	白色 黄色 银色
6位, 标识范围: 27 x 27 mm	白色 黄色 银色
4位, 标识范围: 49 x 15 mm	白色 黄色 银色
4位, 标识范围: 60 x 15mm	白色 黄色 银色
3位, 标识范围: 60 x 30 mm	白色 黄色 银色

技术数据	
BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER	
PA	
V2	
-40 ... 120	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
不含硅及卤素	

订货数据		
类型	订货号	件/包装
UC-EMLP (11X9)	0819291	10
UC-EMLP (11X9) YE	0822602	10
UC-EMLP (11X9) SR	0828094	10
UC-EMLP (15X5)	0819301	10
UC-EMLP (15X5) YE	0822615	10
UC-EMLP (15X5) SR	0828095	10
UC-EMLP (17X9)	0819314	10
UC-EMLP (17X9) YE	0822628	10
UC-EMLP (17X9) SR	0828096	10
UC-EMLP (17X15)	0827885	10
UC-EMLP (17X15) YE	0827886	10
UC-EMLP (17X15) SR	0827887	10
UC-EMLP (20X8)	0819327	10
UC-EMLP (20X8) YE	0822631	10
UC-EMLP (20X8) SR	0828097	10
UC-EMLP (22X22)	0825463	10
UC-EMLP (22X22) YE	0825464	10
UC-EMLP (22X22) SR	0825465	10
UC-EMLP (27X12,5)	0825469	10
UC-EMLP (27X12,5) YE	0825470	10
UC-EMLP (27X12,5) SR	0825471	10
UC-EMLP (27X12,5) BU	0830853	10
UC-EMLP (27X12,5) GN	0830854	10
UC-EMLP (27X15)	0827894	10
UC-EMLP (27X15) YE	0827895	10
UC-EMLP (27X15) SR	0827896	10
UC-EMLP (27X18)	0825475	10
UC-EMLP (27X18) YE	0825476	10
UC-EMLP (27X18) SR	0825477	10
UC-EMLP (27X27)	0825481	10
UC-EMLP (27X27) YE	0825482	10
UC-EMLP (27X27) SR	0825483	10
UC-EMLP (49X15)	0827903	10
UC-EMLP (49X15) SR	0827905	10
UC-EMLP (49X15) YE	0827904	10
UC-EMLP (60X15)	0819330	10
UC-EMLP (60X15) YE	0822644	10
UC-EMLP (60X15) SR	0828088	10
UC-EMLP (60X30)	0819343	10
UC-EMLP (60X30) YE	0822657	10
UC-EMLP (60X30) SR	0828091	10



模板, 用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK	
-------------------------------	--

附件		
P1 UC-MAG 6	5146121	1

自黏式UniCard设备标识，用于过程行业 可采用的打印机和技术：



UV LED技术



绘图仪



未打印或根据客户要求进行打印

- UC-EMLP...-EX UniCard系列标识，超强黏性
- 只要存放在典型气体环境内，便可满足IEC/EN 60079-0标准中有关易爆区域 (ATEX) 内标记的可读性、附着力和耐擦性的要求。菲尼克斯电气专为过程行业设计了这类标签，在过程工程领域内尤其需要满足上述要求。这些标签满足DIN EN 61010-1中的耐擦性要求，可以防止腐蚀性介质例如丙酮、乙醇和MEK的腐蚀
- 具有特殊的黏性，满足过程工程要求
- BLUEMARK打印机可经济高效地打印标识
- 运用先进的UV LED打印技术，保证打印的内容通过耐溶剂性能测试标准，也可在恶劣的工业环境中使用
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
UniCard, 自黏式设备标识	
6位, 标识范围: 22 x 22 mm	白色
8位, 标识范围: 27 x 18 mm	白色
6位, 标识范围: 27 x 27 mm	白色
4位, 标识范围: 49 x 15 mm	白色
3位, 标识范围: 60 x 30 mm	白色

模板, 用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK

技术数据	
BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER	
PA	
V2	
-40 ... 90	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
不含硅及卤素	

订货数据		
类型	订货号	件/包装
UC-EMLP (22X22)-EX	0803224	10
UC-EMLP (27X18)-EX	0803225	10
UC-EMLP (27X27)-EX	0803226	10
UC-EMLP (49X15)-EX	0803227	10
UC-EMLP (60X30)-EX	0803228	10

附件		
P1 UC-MAG 6	5146121	1

设备标识

UniCard设备标识，用螺钉或铆钉固定 可采用的打印机和技术：



UV LED技术



绘图仪



未打印或根据客户要求进行打印

- UC-EMSP ...系列标识，螺钉或铆钉固定
- 用BLUEMARK打印机可轻松、快速、高效的打印标记条
- 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料
- 标识具有良好的温度耐受性
- 标记条上留有对标识用途作描述的区域
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

注意：
用于固定UC-EMSP ...的铆钉参见页面 397
钻孔图参见 phoenixcontact.net/products

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
UniCard，设备标识，带直径为3.2 mm的安装孔	
4位，标识范围：50 x 15 mm	白色
	黄色
	银色
	蓝色
	红色
3位，标识范围：50 x 30 mm	白色
	黄色
	银色

模板，用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK

技术数据

BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER
PA
V2
-40 ... 120
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

订货数据

类型	订货号	件/包装
UC-EMSP (50X15)	0828706	10
	0828707	10
	0828708	10
	0803134	10
	0803135	10
UC-EMSP (50X30)	0828709	10
	0828710	10
	0828711	10

附件

P1 UC-MAG 6	5146121	1
-------------	---------	---

UniCard设备标识，可卡入标识支架

可采用的打印机和技术：



UV LED技术



绘图仪



未打印或根据客户要求进行打印

- UC-EMP ...系列标识，配合CARRIER-EMP...标识支架使用
- 用BLUEMARK打印机可轻松、快速、高效的打印标记条
- 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料
- 标识具有良好的温度耐受性
- 标记条上留有对标识用途作描述的区域
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

注意：
相应的标识框架见页码 348

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
UniCard, 1.2 mm厚	
8位，标识范围：17 x 15 mm	白色 黄色 银色
8位，标识范围：27 x 15 mm	白色 黄色 银色
4位，标识范围：49 x 15 mm	白色 黄色 银色
4位，标识范围：60 x 15mm	白色 黄色 银色
3位，标识范围：60 x 30 mm	白色 黄色 银色

模板，用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK

技术数据	
BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER	
PA	
V2	
-40 ... 120	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
不含硅及卤素	

订货数据		
类型	订货号	件/包装
UC-EMP (17X15)	0825421	10
UC-EMP (17X15) YE	0825422	10
UC-EMP (17X15) SR	0825423	10
UC-EMP (27X15)	0825439	10
UC-EMP (27X15) YE	0825440	10
UC-EMP (27X15) SR	0825441	10
UC-EMP (49X15)	0825457	10
UC-EMP (49X15) YE	0825458	10
UC-EMP (49X15) SR	0825459	10
UC-EMP (60X15)	0822259	10
UC-EMP (60X15) YE	0825330	10
UC-EMP (60X15) SR	0827647	10
UC-EMP (60X30)	0822275	10
UC-EMP (60X30) YE	0825331	10
UC-EMP (60X30) SR	0827648	10

附件		
P1 UC-MAG 6	5146121	1

设备标识

UniCard设备标记，可卡入标识支架

可采用的打印机和技术：



UV LED技术



绘图仪



未打印或根据客户要求进行打印

- UC-EMP ...系列标识，配合CARRIER-EMP...标识支架使用
- 用BLUEMARK打印机可轻松、快速、高效的打印标记条
- 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料
- 标识具有良好的温度耐受性
- 标记条上留有对标识用途作描述的区域
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

注意：
相应的标识框架见页码 348

一般参数	
可采用以下标识	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
UniCard, 1.2 mm厚 10位，标识范围：27 x 8 mm	白色
	黄色
	银色
	UC-EMP (27X8)
8位，标识范围：27 x 12.5 mm	白色
	黄色
	银色
	UC-EMP (27X12,5)
8位，标识范围：27 x 15 mm	白色
	黄色
	银色
	UC-EMP (27X15)
8位，标识范围：27 x 18 mm	白色
	黄色
	银色
	UC-EMP (27X18)
6位，标识范围：27 x 27 mm	白色
	黄色
	银色
	UC-EMP (27X27)

模板，用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK

技术数据

BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER
PA
V2
-40 ... 120
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

订货数据

类型	订货号	件/包装
UC-EMP (27X8)	0825427	10
UC-EMP (27X8) YE	0825428	10
UC-EMP (27X8) SR	0825429	10
UC-EMP (27X12,5)	0825433	10
UC-EMP (27X12,5) YE	0825434	10
UC-EMP (27X12,5) SR	0825435	10
UC-EMP (27X15)	0825439	10
UC-EMP (27X15) YE	0825440	10
UC-EMP (27X15) SR	0825441	10
UC-EMP (27X18)	0825445	10
UC-EMP (27X18) YE	0825446	10
UC-EMP (27X18) SR	0825447	10
UC-EMP (27X27)	0825451	10
UC-EMP (27X27) YE	0825452	10
UC-EMP (27X27) SR	0825453	10

附件

P1 UC-MAG 6	5146121	1
-------------	---------	---

UniCard设备标识，适用于其他品牌的元
器件

可采用的打印机和技术：



- UC-EM ...系列标识，可标记其他品牌
的元器件
- 可标识的设备及其制造商见页270
- 用BLUEMARK打印机可轻松、快速、
高效的打印标记条
- 保证标识材料的精准定位，自动识别
标识材料
- 标识具有良好的温度耐受性
- 标记条上留有对标识用途作描述的区域
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，
我们可提供定制打印服务



UV LED技术



绘图仪



未打印或根据客户要求进行打印

一般参数	
可使用的打印机	
标签数	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
UniCard, 适用于以下制造商生产的设备：Siemens	
标记范围：10 x 7 mm	白色
标记范围：10 x 7 mm	绿松石绿
UniCard, 适用于以下制造商生产的设备：Bosch、ifm-electronic、Lumberg、Pepperl & Fuchs、Siemens	
标记范围：10 x 8 mm	白色
标记范围：10 x 8 mm	绿松石绿
UniCard, 适用于以下制造商生产的设备：ABB、Lumberg	
标记范围：17.5 x 7.5 mm	白色
UniCard, 适用于以下制造商生产的设备：ABB、ifm-electronic、Moeller、Murr Elektronik	
标记范围：17.5 x 8 mm	白色

模板，用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK

技术数据	
BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER	
20	
PA	
V2	
-40 ... 120	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
不含硅及卤素	

订货数据		
类型	订货号	件/包装
UC-EM (10X7)	0825487	10
UC-EM (10X7) TQ	0825488	10
UC-EM (10X8)	0825491	10
UC-EM (10X8) TQ	0825492	10
UC-EM (17,5X7,5)	0825495	10
UC-EM (17,5X8)	0823766	10

附件		
P1 UC-MAG 6	5146121	1

设备标识

UniCard设备标识，适用于其他品牌的元
器件

可采用的打印机和技术：



UV LED技术



绘图仪



未打印或根据客户要求来进行打印

- UC-EM ...系列标识，可标记其他品牌的元器件
- 可标识的设备及其制造商见页270
- 用BLUEMARK打印机可轻松、快速、高效的打印标记条
- 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料
- 标识具有良好的温度耐受性
- 标记条上留有对标识用途作描述的区域
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

一般参数	
可使用的打印机	
标签数	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

技术数据	
BLUEMARK ID • BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK CLED • BLUEMARK LED • CMS-P1-PLOTTER • PLOTMARK	
20	
PA	
V2	
-40 ... 120	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
不含硅及卤素	

描述	颜色
UniCard, 适用于以下制造商生产的设备：Murr Elektronik、Phoenix Contact和Weidmüller	
标记范围：17.5 x 9 mm	白色 黄色
UniCard, 适用于以下制造商生产的设备：Schneider Electric、ifm-electronic	
标记范围：18 x 8 mm	白色
UniCard, 适用于以下制造商生产的设备：Lumberg、Weidmüller	
标记范围：19 x 9 mm	白色 黄色
UniCard, 适用于以下制造商生产的设备：Harting、ifm-electronic、Phoenix Contact、Siemens	
标记范围：20 x 7 mm	白色 绿松石绿

订货数据		
类型	订货号	件/包装
UC-EM (17,5X9)	0827490	10
UC-EM (17,5X9) YE	0827494	10
UC-EM (18X8)	0825497	10
UC-EM (19X9)	0827492	10
UC-EM (19X9) YE	0827496	10
UC-EM (20X7)	0825499	10
UC-EM (20X7) TQ	0825500	10

附件		
模板，用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK		
P1 UC-MAG 6	5146121	1

UniCard设备标识，适用于其他品牌的元器件



未打印或根据客户要求打印

一般参数		技术数据		
可使用的打印机		BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER		
标签数		20		
标识材料		PA		
阻燃等级，符合UL 94		V2		
温度范围	[°C]	-40 ... 120		
耐刮性		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
成分		不含硅及卤素		
		订货数据		
描述	颜色	类型	订货号	件/包装
UniCard，适用于以下制造商生产的设备：ABB、Conta Clip、Escha、Festo、ifm-electronik、Harting、Moeller、Phoenix Contact、Siemens				
标记范围：20 x 9 mm	白色	UC-EM (20X9)	0825503	10
标记范围：20 x 9 mm	黄色	UC-EM (20X9) YE	0827637	10
标记范围：20 x 9 mm	绿松石绿	UC-EM (20X9) TQ	0825504	10
	绿色	UC-EM (20X9) GN	1017721	10
	红色	UC-EM (20X9) RD	1017722	10
	蓝色	UC-EM (20X9) BU	1017723	10
	银色	UC-EM (20X9) SR	1057865	10
UniCard，适用于以下制造商生产的设备：Schneider Electric、ifm-electronic、Murr Elektronik				
标记范围：21 x 8 mm	白色	UC-EM (21X8)	0825507	10
		附件		
模板，用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK		P1 UC-MAG 5	5146118	1

设备标识

UniCard卡入式设备标识，用于Axioline E系列

可采用的打印机和技术：



激光打印



UV LED技术



热转印



未打印或根据客户要求进行打印

- UCT-EM ... 系列标识，可标记其他品牌的设备和开关装置
- UniCard系列标识，可使用激光、喷墨及热转印打印机轻松打印
- 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料
- 标识具有良好的温度耐受性
- 标记条上留有对标识用途作描述的区域
- UCT系列标识可安装在THERMOMARK CARD打印机中CARD-UCT-MAG7模板中
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

一般参数		技术数据		
可使用的打印机		TOPMARK NEO • TOPMARK LASER • BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0		
标识材料		PC		
阻燃等级，符合UL 94		V0		
温度范围		-40 ... 120		
耐刮性		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
成分		无硅、卤素及锡		
描述		订货数据		
UniCard，用于标识菲尼克斯电气Axioline设备		类型	订货号	件/包装
标识范围：7 x 10 mm，30个单独标签		UCT-EM (7X10)	0830765	10
颜色		白色		
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME		附件		
可安装UCT-WMT...和UCT-EM (7 x 10)		TMP-UCT-MAG7	0803349	1

UniCard设备标识，用于标记其他品牌的
元器件

可采用的打印机和技术：



直接激光打印



UV LED技术



热转印



未打印或根据客户要求打印

- UCT-EM ... 系列标识，可标记其他品牌的设备和开关装置
- UniCard系列标识，可使用激光、喷墨及热转印打印机轻松打印
- 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料
- 标识具有良好的温度耐受性
- 标记条上留有对标识用途作描述的区域
- 可表示的设备及其制造商见页270
- UCT系列标识可安装在 THERMOMARK CARD打印机中 CARD-UCT-MAG1、12、13和20模板中
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
UniCard, 适用于以下制造商生产的设备：CONTA-CLIP和Murr Elektronik, 66个单独标识	
标识范围：5 x 10 mm	白色
UniCard, 适用于以下制造商生产的设备：CONTA-CLIP、Festo和 Finder, 54个单独标识	
标识范围：6 x 10 mm	白色
UniCard, 适用于以下制造商生产的设备：Beckhoff、Escha、Lumberg、Murr Elektronik、Pepperl & Fuchs和Turck, 54个单独标识	
标识范围：10 x 5 mm	白色
UniCard, 适用于以下制造商生产的设备：Siemens, 54个单独标识	
标识范围：10 x 7 mm	白色
标识范围：10 x 7 mm	黄色
标识范围：10 x 7 mm	绿松石绿
UniCard, 适用于以下制造商生产的设备：Bosch、ifm-electronic、Lumberg、Pepperl & Fuchs和Siemens, 54个单独标识	
标识范围：10 x 8 mm	白色
标识范围：10 x 8 mm	黄色
标识范围：10 x 8 mm	绿松石绿

模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装UCT-TM....、UCT1(U)-TM....、UCT5-TM....、UCT-EM (5x10)、UCT-EM (6x10)
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装UCT-EM (10 x 5)
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装UCT-EM (10 x 7), UCT-WMTB (29 x 8)
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装UCT-EM (10 x 8)

技术数据	
TOPMARK NEO • TOPMARK LASER • BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0	
PC	
V0	
-40 ... 120	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
不含硅及卤素	

订货数据		
类型	订货号	件/包装
UCT-EM (5X10)	0801497	10
UCT-EM (6X10)	0801493	10
UCT-EM (10X5)	0801470	10
UCT-EM (10X7)	0801498	10
UCT-EM (10X7) YE	0803483	10
UCT-EM (10X7) TQ	0801499	10
UCT-EM (10X8)	0801485	10
UCT-EM (10X8) YE	0803482	10
UCT-EM (10X8) TQ	0801486	10

附件		
TMP-UCT-MAG1	0803342	1
TMP-UCT-MAG13	0803355	1
TMP-UCT-MAG20	0803364	1
TMP-UCT-MAG12	0803354	1

设备标识

UniCard设备标识，用于标记其他品牌的元器件

可采用的打印机和技术：



激光打印



UV LED技术



热转印



未打印或根据客户要求要求进行打印

- UCT-EM ... 系列标识，可标记其他品牌的设备和开关装置
- UniCard系列标识，可使用激光、喷墨及热转印打印机轻松打印
- 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料
- 标识具有良好的温度耐受性
- 标记条上留有对标识用途作描述的区域
- 可表示的设备及其制造商见页270
- UCT系列标识可安装在THERMOMARK CARD打印机中CARD-UCT-MAG1、12、13和20模板中
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

一般参数	
可使用的打印机	
标签数	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
UniCard, 适用于以下制造商生产的设备：Bernecke + Rainer	
标识范围：12 x 3.3 mm	白色 黄色
UniCard, 适用于以下制造商生产的设备：Bernecke + Rainer	
标识范围：12 x 6 mm	白色 黄色
UniCard, 适用于以下制造商生产的设备：Beckhoff和Wago	
标识范围：12 x 7 mm	白色
UniCard, 适用于以下制造商生产的设备：Allen Bradley、Finder、	
标识范围：12 x 8 mm	白色
UniCard, 适用于以下制造商生产的设备：Siemens	
标识范围：15 x 10 mm	白色

模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装UCT-EM (12x3,3)、UCT-EM (12x6)
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装UCT-EM (10 x 8)
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装UCT-EM (20x7)、UCT-EM (17,5x8)
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装UCT-EM (15 x 10)
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装UCT-EM (12 x 7)

技术数据	
TOPMARK NEO • TOPMARK LASER • BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0	
30	
PC	
V0	
-40 ... 120	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
不含硅及卤素	

订货数据		
类型	订货号	件/包装
UCT-EM (12X3,3)	0801502	10
UCT-EM (12X3,3) YE	1057107	10
UCT-EM (12X6)	0801503	10
UCT-EM (12X6) YE	1049774	10
UCT-EM (12X7)	0801501	10
UCT-EM (12X8)	1058146	10
UCT-EM (15X10)	0801504	10

附件		
TMP-UCT-MAG9	0803351	1
TMP-UCT-MAG12	0803354	1
TMP-UCT-MAG8	0803350	1
TMP-UCT-MAG19	0803363	1
TMP-UCT-MAG30	0804461	1

UniCard设备标识，用于标记其他品牌的元器件

PRINTED
FOR YOU



未打印或根据客户要求要求进行打印

一般参数		技术数据		
可使用的打印机		TOPMARK NEO • TOPMARK LASER • BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0		
标签数		24		
标识材料		PC		
阻燃等级，符合UL 94		V0		
温度范围	[°C]	-40 ... 120		
耐刮性		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
成分		不含硅及卤素		
		订货数据		
描述	颜色	类型	订货号	件/包装
UniCard，适用于以下制造商生产的设备：ABB、Festo、Finder、Murr Elektronik、Wago				
标识范围：17 x 9 mm	白色	UCT-EM (17X9)	0801475	10
标识范围：17 x 9 mm	黄色	UCT-EM (17X9) YE	0801476	10
UniCard，适用于以下制造商生产的设备：Allen Bradley和Festo				
标识范围：17 x 10 mm	白色	UCT-EM (17X10)	0801483	10
标识范围：17 x 10 mm	黄色	UCT-EM (17X10) YE	0801484	10
UniCard，适用于以下制造商生产的设备：ABB、Lumberg				
标识范围：17.5 x 7.5 mm	白色	UCT-EM (17,5X7,5)	0801482	10
UniCard，适用于以下制造商生产的设备：ABB、Schneider Electric、ifm-electronic、Murr Elektronik				
标识范围：17 x 8 mm	白色	UCT-EM (17X8)	0801842	10
		附件		
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME				
可安装UCT-EM (17 x 9)		TMP-UCT-MAG16	0803358	1
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME				
可安装UCT-EM (17 x 10)		TMP-UCT-MAG11	0803353	1
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME				
可安装UCT-EM (17,5 x 7,5)		TMP-UCT-MAG18	0803361	1
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME				
可安装UCT-EM (17x8)、UCT-EM (21x8)		TMP-UCT-MAG14	0803356	1

设备标识

UniCard设备标识，用于标记其他品牌的
元器件

可采用的打印机和技术：



激光打印



UV LED技术



热转印



未打印或根据客户要求要求进行打印

- UCT-EM ... 系列标识，可标记其他品牌的设备和开关装置
- UniCard系列标识，可使用激光、喷墨及热转印打印机轻松打印
- 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料
- 标识具有良好的温度耐受性
- 标记条上留有对标识用途作描述的区域
- 可表示的设备及其制造商见页270
- UCT系列标识可安装在THERMOMARK CARD打印机中CARD-UCT-MAG8、11、14、15、17和22模板中
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

一般参数	
可使用的打印机	
标签数	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

技术数据	
TOPMARK NEO • TOPMARK LASER • BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0	
24	
PC	
V0	
-40 ... 120	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
不含硅及卤素	

描述	颜色
UniCard, 适用于以下制造商生产的设备：ABB、ifm-electronic、Moeller和Murr Elektronik	
标记范围：17.5 x 8 mm	白色
UniCard, 适用于以下制造商生产的设备：Murr Elektronik、Phoenix Contact和Weidmüller	
标记范围：17.5 x 9 mm	白色
标记范围：17.5 x 9 mm	黄色
UniCard, 适用于以下制造商生产的设备：ABB、Schneider Electric、ifm-electronic、Murr Elektronik	
标记范围：18 x 8 mm	白色
UniCard, 适用于以下制造商生产的设备：ifm-electronic、Phoenix Contact、Siemens	
标记范围：20 x 7 mm	白色
标记范围：20 x 7 mm	黄色
标记范围：20 x 7 mm	绿松石绿

订货数据		
类型	订货号	件/包装
UCT-EM (17,5X8)	0801496	10
UCT-EM (17,5X9)	0801491	10
UCT-EM (17,5X9) YE	0801492	10
UCT-EM (18X8)	0801488	10
UCT-EM (20X7)	0801494	10
UCT-EM (20X7) YE	0803481	10
UCT-EM (20X7) TQ	0801495	10

附件	
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME	
可安装UCT-EM (20x7)、UCT-EM (17,5x8)	
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME	
可安装UCT-EM (17,5 x 9)	
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME	
可安装UCT-EM (18 x 8)	

附件		
	订货号	件/包装
TMP-UCT-MAG8	0803350	1
TMP-UCT-MAG22	0803366	1
TMP-UCT-MAG17	0803360	1

UniCard设备标识，用于标记其他品牌的
元器件

未打印或根据客户要求打印



未标识

一般参数		技术数据			技术数据		
可使用的打印机		TOPMARK NEO • TOPMARK LASER • BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0			TOPMARK NEO • TOPMARK LASER • BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0		
标签数		24			12		
标识材料		PC			PC		
阻燃等级，符合UL 94		V0			V0		
温度范围		-40 ... 120			-40 ... 120		
耐刮性		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)			DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
成分		不含硅及卤素			不含硅及卤素		
		订货数据			订货数据		
描述	颜色	类型	订货号	件/包装	类型	订货号	件/包装
UniCard，适用于以下制造商生产的设备：Escha、Murr Elektronik、Turck	白色	UCT-EM (20X8)	0801477	10			
UniCard，适用于以下制造商生产的设备：ABB、CONTA-CLIP、Escha、Festo、ifm-electronik、Lumberg、Moeller、Murr Elektronik、Pepperl & Fuchs、Phoenix Contact、Siemens、Turck、Weidmüller	白色	UCT-EM (20X9)	0801471	10			
标记范围：20 x 8 mm	白色	UCT-EM (20X9) TQ	0801473	10			
标记范围：20 x 9 mm	绿松石绿	UCT-EM (20X9) YE	0801472	10			
标记范围：20 x 9 mm	黄色						
UniCard，适用于以下制造商生产的设备：ABB、Schneider Electric、ifm-electronic、Murr Elektronik	白色	UCT-EM (21X8)	0801489	10			
标记范围：21 x 8 mm	白色						
UniCard，用于标识Festo设备，标识范围：12.5 x 6 mm	白色				UCT-EMNP (12,5X6)	1025150	10
		附件			附件		
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME		TMP-UCT-MAG11	0803353	1			
可安装UCT-EM (17 x 10)							
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME		TMP-UCT-MAG15	0803357	1			
可安装UCT-EM (20 x 9)							
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME		TMP-UCT-MAG14	0803356	1			
可安装UCT-EM (17x8)、UCT-EM (21x8)							
模板，用于THERMOMARK PRIME和THERMOMARK CARD							
可安装UCT-EMNP (12,5x6)、UCT-EMP (35x9)					TMP-UCT-MAG31	1025505	1



激光打印



UV LED技术



热转印



未标识

- UCT4-EMLP... 系列标识，自黏式
- UCT4-EMLP ... 设备标识，可粘贴到SIEMENS公司的SIRIUS ACT 3SU... 系列标识支架上
 - UniCard系列标识，可使用激光、喷墨及热转印打印机轻松打印
 - 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料
 - 标识具有良好的温度耐受性
 - 标记条上留有对标识用途作描述的区域
 - 可表示的设备及其制造商见页262
 - 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

一般参数

可采用以下标识

标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
----	----

UniCard, 自黏式塑料标识，适用Siemens公司的标识支架：6位，标识范围：27 x 12.5 mm

UniCard, 自黏式塑料标识，适用Siemens公司的标识支架：6位，标识范围：27 x 17.5 mm

UniCard, 自黏式塑料标识，适用Siemens公司的标识支架：6位，标识范围：27 x 27 mm

模板，用于THERMOMARK PRIME和THERMOMARK CARD
可安装UCT4-EM(L)P...

技术数据

TOPMARK NEO • TOPMARK LASER • BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0
PC V0
V0
-40 ... 120
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

订货数据

类型	订货号	件/包装
UCT4-EMLP (27X12,5)	1056543	10
UCT4-EMLP (27X12,5) SR	1056550	10
UCT4-EMLP (27X17,5)	1056547	10
UCT4-EMLP (27X17,5) SR	1056553	10
UCT4-EMLP (27X27)	1056549	10
UCT4-EMLP (27X27) SR	1056554	10

附件

TMP-UCT-MAG32	1082129	1
---------------	---------	---

UniCard设备标记，可卡入标识支架

可采用的打印机和技术：



激光打印



UV LED技术



热转印



未标识

- UCT4-EMLP... 系列标识，自黏式
- UCT4-EMLP ... 设备标识，可粘贴到SIEMENS公司的SIRIUS ACT 3SU... 系列标识支架上
- UniCard系列标识，可使用激光、喷墨及热转印打印机轻松打印
- 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料
- 标识具有良好的温度耐受性
- 标记条上留有对标识用途作标记的区域
- 可表示的设备及其制造商见页262
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

一般参数	
可采用以下标识	
标识材料	[°C]
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	
耐刮性	
成分	

描述	颜色
UniCard, 塑料标识, 适用Siemens公司的标识支架：6位，标识范围：27 x 12.5 mm	白色
	银色
UniCard, 塑料标识, 适用Siemens公司的标识支架：6位，标识范围：27 x 17.5 mm	白色
	银色
UniCard, 塑料标识, 适用Siemens公司的标识支架：6位，标识范围：27 x 27 mm	白色
	银色

模板，用于THERMOMARK PRIME和THERMOMARK CARD
可安装UCT4-EM(L)P...


技术数据	
TOPMARK NEO • TOPMARK LASER • BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0	
PC	
V0	
-40 ... 120	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
不含硅及卤素	

订货数据		
类型	订货号	件/包装
UCT4-EMP (27X12,5)	1073985	10
UCT4-EMP (27X12,5) SR	1073986	10
UCT4-EMP (27X17,5)	1073987	10
UCT4-EMP (27X17,5) SR	1073989	10
UCT4-EMP (27X27)	1073990	10
UCT4-EMP (27X27) SR	1073991	10

附件		
TMP-UCT-MAG32	1082129	1

UniSheet自黏式设备标识

可采用的打印机和技术：



UV LED技术



热转印



未打印或根据客户要求打印

- US-EMLP ... UniSheet自黏式系列标识，可提供各种尺寸，具备良好的黏性，适用于：
- 设备标识
- 模块标识
- 开关装置标识
- 用THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME可快速、轻松、经济地打印标记条
- UniSheet系列穿孔标识可轻松拆卸和安装
- UniSheet材料上留有对标识用途作描述的区域
- 更多标识尺寸，请访问 phoenixcontact.net/product
- UniSheet系列标识可安装在THERMOMARK CARD打印机中CARD-US-MAG1模板中
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

断路器标识如下：

- 8.8 x 15 mm，适用于ABB、Schneider Electric
- 17 x 15 mm，适用于ABB、Hager和Legrand
- 35 x 15 mm，适用于ABB、Legrand、Schneider Electric
- 52.5 x 15 mm，适用于ABB、Legrand、Schneider Electric
- 70 x 15 mm，适用于Legrand、Schneider Electric

一般参数

可采用以下标识

标识材料
阻燃等级，符合UL 94

温度范围

耐刮性

成分

[°C]

技术数据

BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0 • THERMOMARK CARD PVC
V0
-30 ... 80
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅酮

订货数据

描述	颜色
UniSheet, 自黏式标识, 0.5 mm厚	
88位, 标识范围: 8.8 x 15 mm	白色 黄色 红色 银色
135位, 标识范围: 11 x 9 mm	白色 黄色 银色
189位, 标识范围: 15 x 5 mm	白色 黄色 银色
114位, 标识范围: 17 x 7 mm	白色 黄色 银色
54位, 标识范围: 17 x 15 mm	白色
54位, 标识范围: 17 x 15 mm	白色 黄色 银色
75位, 标识范围: 20 x 9 mm	白色 黄色 银色
24位, 标识范围: 22 x 22 mm	白色 黄色 银色
51位, 标识范围: 27 x 8 mm	白色 黄色 红色 银色
30位, 标识范围: 27 x 12.5 mm	白色 黄色 银色
27位, 标识范围: 27 x 15 mm	白色 黄色 红色 银色
21位, 标识范围: 27 x 18 mm	白色 黄色 红色 银色

类型	订货号	件/包装
US-EMLP (8,8X15)	0830303	10
US-EMLP (8,8X15) YE	0830316	10
US-EMLP (8,8X15) RD	0830318	10
US-EMLP (8,8X15) SR	0830317	10
US-EMLP (11X9)	0828789	10
US-EMLP (11X9) YE	0828871	10
US-EMLP (11X9) SR	0828872	10
US-EMLP (15X5)	0828790	10
US-EMLP (15X5) YE	0828873	10
US-EMLP (15X5) SR	0828874	10
US-EMLP (17X7)	0828792	10
US-EMLP (17X7) YE	0828877	10
US-EMLP (17X7) SR	0828878	10
US-EMLP (17X15)	0828793	10
US-EMLP (17,5X15)	0830839	10
US-EMLP (17X15) YE	0828879	10
US-EMLP (17X15) SR	0828880	10
US-EMLP (20X9)	0828795	10
US-EMLP (20X9) YE	0828883	10
US-EMLP (20X9) SR	0828884	10
US-EMLP (22X22)	0828796	10
US-EMLP (22X22) YE	0828885	10
US-EMLP (22X22) SR	0828886	10
US-EMLP (27X8)	0828797	10
US-EMLP (27X8) YE	0828889	10
US-EMLP (27X8) RD	0804447	10
US-EMLP (27X8) SR	0828890	10
US-EMLP (27X12,5)	0828798	10
US-EMLP (27X12,5) YE	0828891	10
US-EMLP (27X12,5) SR	0828892	10
US-EMLP (27X15)	0828799	10
US-EMLP (27X15) YE	0828893	10
US-EMLP (27X15) RD	0804448	10
US-EMLP (27X15) SR	0828894	10
US-EMLP (27X18)	0828800	10
US-EMLP (27X18) YE	0828895	10
US-EMLP (27X18) RD	0804449	10
US-EMLP (27X18) SR	0828896	10

模板, 用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME

可安装所有US材料

适配板, 用于BLUEMARK ID打印机, 可安装US材料

附件

TMP-US-MAG1	0803341	1
BM ID-ADAPTER PLATE-US	1044355	1

UniSheet自黏式设备标识

PRINTED
FOR YOU



未打印或根据客户要求打印

技术数据

一般参数

可采用以下标识

标识材料

阻燃等级, 符合UL 94

温度范围

[°C]

耐刮性

成分

BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • THERMOMARK
PRIME • THERMOMARK CARD 2.0 • THERMOMARK CARD
PVC
V0
-30 ... 80
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅酮

订货数据

描述	颜色	类型	订货号	件/包装
UniSheet, 自黏式塑料标识, 0.5 mm厚				
15位, 标识范围: 27 x 27 mm	白色	US-EMLP (27X27)	0828801	10
	黄色	US-EMLP (27X27) YE	0828897	10
	银色	US-EMLP (27X27) SR	0828898	10
45位, 标识范围: 35 x 9 mm	白色	US-EMLP (35X9)	0828802	10
	黄色	US-EMLP (35X9) YE	0828899	10
	银色	US-EMLP (35X9) SR	0829430	10
27位, 标识范围: 35 x 15 mm	白色	US-EMLP (35X15)	0830300	10
	黄色	US-EMLP (35X15) YE	0830319	10
	红色	US-EMLP (35X15) RD	0830321	10
	银色	US-EMLP (35X15) SR	0830320	10
28位, 标识范围: 40 x 10 mm	白色	US-EMLP (40X10)	0830341	10
	黄色	US-EMLP (40X10) YE	0830342	10
	银色	US-EMLP (40X10) SR	0830328	10
18位, 标识范围: 49 x 15 mm	白色	US-EMLP (49X15)	0828803	10
	黄色	US-EMLP (49X15) YE	0828901	10
	银色	US-EMLP (49X15) SR	0828902	10
16位, 标识范围: 52.5 x 15 mm	白色	US-EMLP (52,5X15)	0830301	10
	黄色	US-EMLP (52,5X15) YE	0830322	10
	红色	US-EMLP (52,5X15) RD	0830324	10
	银色	US-EMLP (52,5X15) SR	0830323	10
9位, 标识范围: 60 x 15 mm	白色	US-EMLP (60X15)	0828804	10
	黄色	US-EMLP (60X15) YE	0828903	10
	银色	US-EMLP (60X15) SR	0828904	10
4位, 标识范围: 60 x 30 mm	白色	US-EMLP (60X30)	0828805	10
	黄色	US-EMLP (60X30) YE	0828905	10
	蓝色	US-EMLP (60X30) BU	0804282	10
	红色	US-EMLP (60X30) RD	0804283	10
	银色	US-EMLP (60X30) SR	0828906	10
8位, 标识范围: 70 x 15 mm	白色	US-EMLP (70X15)	0830302	10
	黄色	US-EMLP (70X15) YE	0830325	10
	红色	US-EMLP (70X15) RD	0830327	10
	银色	US-EMLP (70X15) SR	0830326	10
2位, 标识范围: 85.6 x 54 mm	白色	US-EMLP (85,6X54)	0828806	10
	黄色	US-EMLP (85,6X54) YE	0828907	10
	红色	US-EMLP (85,6X54) RD	0830841	10
	银色	US-EMLP (85,6X54) SR	0828908	10
2位, 标识范围: 100 x 60 mm	白色	US-EMLP (100X60)	0828807	10
	黄色	US-EMLP (100X60) YE	0828909	10
	银色	US-EMLP (100X60) SR	0828910	10
1位, 标识范围: 104 x 135 mm	白色	US-EMLP (104X135)	0830304	10
	黄色	US-EMLP (104X135) YE	0830305	10
	银色	US-EMLP (104X135) SR	0830306	10

附件

适配板, 用于BLUEMARK ID打印机, 可安装US材料

BM ID-ADAPTER PLATE-US


1044355

1

设备标识

UniSheet设备标识，可粘贴在粗糙不平的设备表面上

可采用的打印机和技术：



UV LED技术



热转印



未打印或根据客户要求要求进行打印

- US-EMLP-HA ...UniSheet系列标识由于其特殊的黏性，可牢固地粘贴在粗糙不平的设备表面上
- 用于按钮标识的自黏式标记条带两个标识区域，用户可选择两个都用或者只用一个，不用的标识区域可轻松撕掉
- 用THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME可快速、轻松、经济地打印标记条
- UniSheet系列穿孔标识可轻松拆卸和安装
- UniSheet材料上留有对标识用途作描述的区域
- UniSheet系列标识可安装在THERMOMARK CARD打印机中CARD-US-MAG1模板中
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
UniSheet, 自黏式塑料标识, 0.5 mm厚	
108位, 标识范围: 17 x 7 mm	白色
70位, 标识范围: 20 x 9 mm	白色
4位, 标识范围: 60 x 30 mm	白色
4位, 标识范围: 60 x 30 mm	银色
2位, 标识范围: 85.6 x 54 mm	白色
2位, 标识范围: 85.6 x 54 mm	银色
UniSheet, 带用于按钮标识的自黏式塑料标签, 颜色0.5 mm, 6位, 2个标识范围: 30 x 18 mm和30 x 8 mm	
	白色
	银色
6位, 2个标识范围: 30 x 15 mm和30 x 12.5 mm	白色
	银色
4位, 标识范围: 45 x 10 mm	白色
4位, 标识范围: 45 x 10 mm	银色

模板, 用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装所有US材料
适配板, 用于BLUEMARK ID打印机, 可安装US材料

技术数据

BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0 • THERMOMARK CARD PVC V0 -30 ... 80 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 不含硅酮

订货数据

类型	订货号	件/包装
US-EMLP-HA (17X7)	0830988	10
US-EMLP-HA (20X9)	0830989	10
US-EMLP-HA (60X30)	0830990	10
US-EMLP-HA (60X30) SR	0830991	10
US-EMLP-HA (85,6X54)	0830992	10
US-EMLP-HA (85,6X54) SR	0830993	10
US-EMLP-HA 24 (30X18/8)	0803876	10
US-EMLP-HA 24 (30X18/8) SR	0803877	10
US-EMLP-HA 24 (30X15/12,5)	0803874	10
US-EMLP-HA 24 (30X15/12,5) SR	0803875	10
US-EMLP-HA 30 (45X10)	0803878	10
US-EMLP-HA 30 (45X10) SR	0803879	10

附件

TMP-US-MAG1	0803341	1
BM ID-ADAPTER PLATE-US	1044355	1



UniSheet设备标识, 可卡入标识支架

可采用的打印机和技术:



UV LED技术



热转印

PRINTED
FOR YOU

未打印或根据客户要求打印

- US-EMP ...系列标识, 配合CARRIER-EMP...标识支架使用
- 用THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME可快速、轻松、经济地打印标记条
- UniSheet系列穿孔标识可轻松拆卸和安装
- UniSheet材料上留有对标识用途描述的区域
- UniSheet系列标识可安装在THERMOMARK CARD打印机中CARD-US-MAG1模板中
- 标识服务: 针对客户特殊的打印需求, 我们可提供定制打印服务

注意:

相应的标识框架见页码 348

一般参数

可采用以下标识

标识材料

阻燃等级, 符合UL 94

温度范围

[°C]

耐刮性

成分

技术数据

BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0 • THERMOMARK CARD PVC
V0
-30 ... 80
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅酮


订货数据

描述	颜色	类型	订货号	件/包装
UniSheet, 仅0.5 mm厚				
54位, 标识范围: 17 x 15 mm	白色	US-EMP (17X15)	0828774	10
	黄色	US-EMP (17X15) YE	0828842	10
	银色	US-EMP (17X15) SR	0828843	10
70位, 标识范围: 20 x 9 mm	白色	US-EMP (20X9)	0829439	10
1张UniSheet = 84张标签	白色	US-EMP (25X6)-1	0802754	10
84位, 标识范围: 26 x 6 mm	白色	US-EMP (25X6)	0829435	10
51位, 标识范围: 27 x 8 mm	白色	US-EMP (27X8)	0828775	10
	黄色	US-EMP (27X8) YE	0828844	10
	银色	US-EMP (27X8) SR	0828845	10
30位, 标识范围: 27 x 12.5 mm	白色	US-EMP (27X12,5)	0828776	10
	黄色	US-EMP (27X12,5) YE	0828846	10
	银色	US-EMP (27X12,5) SR	0828847	10
27位, 标识范围: 27 x 15 mm	白色	US-EMP (27X15)	0828777	10
	黄色	US-EMP (27X15) YE	0828848	10
	银色	US-EMP (27X15) SR	0828849	10
21位, 标识范围: 27 x 18 mm	白色	US-EMP (27X18)	0828778	10
	黄色	US-EMP (27X18) YE	0828850	10
	银色	US-EMP (27X18) SR	0828851	10
15位, 标识范围: 27 x 27 mm	白色	US-EMP (27X27)	0828779	10
	黄色	US-EMP (27X27) YE	0828852	10
	银色	US-EMP (27X27) SR	0828853	10
21位, 标识范围: 27.9 x 17.4 mm		US-EMP (27,9X17,4)	0830980	10
	银色	US-EMP (27,9X17,4) SR	0803300	10
1张UniSheet = 48张标签	白色	US-EMP (29X8)	0829436	10
	黄色	US-EMP (29X8) YE	0829440	10
42位, 标识范围: 35 x 9 mm	白色	US-EMP (35X9)	0830842	10
	黄色	US-EMP (35X9) YE	0830843	10
	银色	US-EMP (35X9) SR	0830844	10
1张UniSheet = 16张标签	白色	US-EMP (40X17)	0829437	10
1张UniSheet = 40张标签, 标识范围: 44 x 7 mm	白色	US-EMP (44X7)	0829438	10
18位, 标识范围: 49 x 15 mm	白色	US-EMP (49X15)	0828780	10
	黄色	US-EMP (49X15) YE	0828854	10
	银色	US-EMP (49X15) SR	0828855	10
1张UniSheet = 9张标签	白色	US-EMP (60X15)	0828781	10
	黄色	US-EMP (60X15) YE	0828856	10
	银色	US-EMP (60X15) SR	0828857	10
4位, 标识范围: 60 x 30 mm	白色	US-EMP (60X30)	0828782	10
	黄色	US-EMP (60X30) YE	0828858	10
	银色	US-EMP (60X30) SR	0828859	10
2位, 标识范围: 85.6 x 54 mm	白色	US-EMP (85,6X54)	0828783	10
	黄色	US-EMP (85,6X54) YE	0828860	10
	银色	US-EMP (85,6X54) SR	0828861	10
9位, 标识范围: 100 x 15 mm	白色	US-EMP (100X15)	0829521	10
	黄色	US-EMP (100X15) YE	0829522	10
	银色	US-EMP (100X15) SR	0829523	10

设备标识

UniSheet设备标识，可卡入标识支架

可采用的打印机和技术：



UV LED技术



热转印



未打印或根据客户要求来进行打印

UniSheet US-EMP ...系列标识配合CARRIER(/L)-EMP (1000X15)支架使用，此标识适用于：

- 设备标识
- 模块标识
- 开关装置标识
- 可根据设备标记槽尺寸选择相应大小的标识
- 用THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME可快速、轻松、经济地打印标记条
- UniSheet系列穿孔标识可轻松拆卸和安装
- UniSheet材料上留有对标识用途作描述的区域
- UniSheet系列标识可安装在THERMOMARK CARD打印机中CARD-US-MAG1模板中
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

断路器标识如下：

- 8.8 x 15 mm，适用于ABB、Schneider Electric
- 17 x 15 mm，适用于ABB、Hager和Legrand
- 35 x 15 mm，适用于ABB、Legrand、Schneider Electric
- 52.5 x 15 mm，适用于ABB、Legrand、Schneider Electric
- 70 x 15 mm，适用于Legrand、Schneider Electric

一般参数	
可采用以下标识	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
UniSheet，颜色0.5 mm，可用THERMOMARK CARD标识	
88位，标识范围：8.8 x 15 mm	白色
	黄色
	红色
	银色
54位，标识范围：17 x 15 mm	白色
	黄色
	红色
	银色
27位，标识范围：27 x 15 mm	白色
	黄色
	红色
	银色
24位，标识范围：35 x 15 mm	白色
	黄色
	红色
	银色
18位，标识范围：49 x 15 mm	白色
	黄色
	红色
	银色
16位，标识范围：52.5 x 15 mm	白色
	黄色
	红色
	银色
1张UniSheet = 9张标签	
8位，标识范围：70 x 15 mm	白色
	黄色
	红色
	银色
9位，标识范围：100 x 15 mm	白色
	黄色
	红色
	银色

标识板卡槽，螺钉或铆钉固定，1000 mm长，可安装UCT-... / UC-... / US-... / EMT ... 和EMP-AL材料，高15 mm	灰色 透明
标识板卡槽，自黏式，1000 mm长，可安装UCT-... / UC-... / US-... / EMT ... 和EMP-AL ... 材料，高15 mm	灰色 透明
CARRIER盖罩，1000 mm长	透明
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME	
可安装所有US材料	

技术数据

BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0 • THERMOMARK CARD PVC V0 -30 ... 80 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 不含硅酮

订货数据

类型	订货号	件/包装
US-EMP (8,8X15)	0830293	10
	0830426	10
	0830428	10
	0830427	10
US-EMP (17X15)	0828774	10
	0828842	10
	0828843	10
	0828777	10
US-EMP (27X15)	0828848	10
	0828849	10
	0830295	10
	0830307	10
US-EMP (35X15)	0830309	10
	0830308	10
	0828780	10
	0828854	10
US-EMP (49X15)	0828855	10
	0830296	10
US-EMP (52,5X15)	0830310	10
	0830312	10
	0830311	10
	0828781	10
US-EMP (60X15)	0828856	10
	0828857	10
	0830297	10
	0830313	10
US-EMP (70X15)	0830315	10
	0830314	10
	0829521	10
	0829522	10
US-EMP (100X15)	0829523	10
	0829523	10

附件

CARRIER-EMP (1000X15) GY	0829366	25
CARRIER-EMP (1000X15) TR	0829530	25
CARRIER/L-EMP (1000X15) GY	0829559	25
CARRIER/L-EMP (1000X15) TR	0829560	25
CARRIER-EMP (1000X15) COVER	0829520	25
TMP-US-MAG1	0803341	1

UniSheet设备标识，用螺钉或铆钉固定

可采用的打印机和技术：



UV LED技术



热转印

PRINTED
FOR YOU



未打印或根据客户要求进行打印

- US-EMSP ... UniSheet系列标识，螺钉或铆钉固定
- 用THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME可快速、轻松、经济地打印标记条
- UniSheet系列穿孔标识可轻松拆卸和安装
- UniSheet材料上留有对标识用途作描述的区域
- UniSheet系列标识可安装在THERMOMARK CARD打印机中CARD-US-MAG1模板中
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

注意：

用于固定US-EMSP...的铆钉，见页码 397

一般参数

可采用以下标识

标识材料

阻燃等级，符合UL 94

温度范围

耐刮性

成分

[°C]

描述	颜色
UniSheet, 0.5 mm厚, 安装孔直径为3.2 mm	
4位, 标识范围: 50 x 30 mm	白色 黄色 银色
2位, 标识范围: 75.6 x 54 mm	白色 黄色 银色
2位, 标识范围: 90 x 60 mm	白色 黄色 银色 红色 蓝色

模板, 用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME

可安装所有US材料

适配板, 用于BLUEMARK ID打印机, 可安装US材料

技术数据

BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0 • THERMOMARK CARD PVC
V0
-30 ... 80
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅酮

订货数据

类型	订货号	件/包装
US-EMSP (50X30)	0828786	10
US-EMSP (50X30) YE	0828927	10
US-EMSP (50X30) SR	0828928	10
US-EMSP (75,6X54)	0828787	10
US-EMSP (75,6X54) YE	0828929	10
US-EMSP (75,6X54) SR	0828930	10
US-EMSP (90X60)	0828788	10
US-EMSP (90X60) YE	0828931	10
US-EMSP (90X60) SR	0828932	10
US-EMSP (90X60) RD	0802937	10
US-EMSP (90X60) BU	0803038	10

附件

TMP-US-MAG1	0803341	1
BM ID-ADAPTER PLATE-US	1044355	1

设备标识

UniSheet设备标识，可用螺钉或铆钉固定的自黏式标识

可采用的打印机和技术：



UV LED技术



热转印



未打印或根据客户要求要求进行打印

- US-EMLSP ... UniSheet系列标识，自黏式，螺钉或铆钉固定
- 用THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME可快速、轻松、经济地打印标记条
- UniSheet系列穿孔标识可轻松拆卸和安装
- UniSheet材料上留有对标识用途作描述的区域
- UniSheet系列标识可安装在THERMOMARK CARD打印机中CARD-US-MAG1模板中
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

一般参数

可采用以下标识	
标识材料	
阻燃等级，符合UL 94	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
UniSheet，自黏性塑料标识，安装孔径3.2 mm，颜色0.5 mm	
标识范围：28 x 10 mm	白色 黄色 银色

模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装所有US材料
适配板，用于BLUEMARK ID打印机，可安装US材料

技术数据

BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0 • THERMOMARK CARD PVC V0 -30 ... 80 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 不含硅酮

订货数据

类型	订货号	件/包装
US-EMLSP (28X10)	0830343	10
US-EMLSP (28X10) YE	0830344	10
US-EMLSP (28X10) SR	0830329	10

附件

TMP-US-MAG1	0803341	1
BM ID-ADAPTER PLATE-US	1044355	1

注意：
用于固定UC-EMLSP ...的铆钉，参见页码 397
钻孔图参见 phoenixcontact.net/products

UniSheet设备标识，插入式标识

可采用的打印机和技术：



热转印



- US-EMT...UniSheet系列标识，用于 Siemens控制器的标识。US-EMT标识可轻松从标识材料上取下。标识插入设备卡槽后便可牢靠的固定
- CLIP PROJECT软件包含此材料打印模板，可直接选取相应标识进行打印
- 用THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME可快速、轻松、经济地打印标记条
- UniSheet系列穿孔标识可轻松拆卸和安装
- UniSheet材料上留有对标识用途作描述的区域
- UniSheet系列标识可安装在THERMOMARK CARD打印机中CARD-US-MAG1模板中
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

一般参数

可采用以下标识

标识材料

温度范围

[°C]

耐刮性

成分

技术数据

THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0 • THERMOMARK CARD

聚酯

-40 ... 120

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

不含硅及卤素

订货数据

描述	颜色	类型	订货号	件/包装
Unisheet, 插入式标签				
7位, 标识范围: 103 x 17 mm	白色	US-EMT (103X17)	0803846	10
	青绿色	US-EMT (103X17) TQ	0803847	10
5位, 标识范围: 103 x 23 mm	白色	US-EMT (103X23)	0803856	10
	青绿色	US-EMT (103X23) TQ	0803857	10
8位, 标识范围: 13 x 109 mm	白色	US-EMT (13X109)	0803862	10
	灰色	US-EMT (13X109) GY	0803864	10
	青绿色	US-EMT (13X109) TQ	0803865	10
	黄色	US-EMT (13X109) YE	0803863	10
4位, 标识范围: 23 x 109 mm	白色	US-EMT (23X109)	0803858	10
	灰色	US-EMT (23X109) GY	0803860	10
	青绿色	US-EMT (23X109) TQ	0803861	10
	黄色	US-EMT (23X109) YE	0803859	10
30位, 标识范围: 31 x 12.57 mm	白色	US-EMT (31X12,5)	0803848	10
	灰色	US-EMT (31X12,5) GY	0803850	10
	黄色	US-EMT (31X12,5) YE	0803849	10
10位, 2个标识区域, 范围: 50 x 13 mm和28 x 13 mm	白色	US-EMT (50/28X13)	0803853	10
	青绿色	US-EMT (50/28X13) TQ	0803855	10
10位, 标识范围: 50 x 26 mm	白色	US-EMT (50X26)	0803851	10
	青绿色	US-EMT (50X26) TQ	0803852	10

附件

模板, 用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME

可安装所有US材料

TMP-US-MAG1	0803341	1
-------------	---------	---

UniSheet设备标识， 自黏式

可采用的打印机和技术：



UV LED技术



热转印



未打印或根据客户要求要求进行打印

- US-EML ... UniSheet系列标识， 自黏式， 用于设备和开关装置标识
- 用THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME可快速、 轻松、 经济地打印标记条
- UniSheet系列穿孔标识可轻松拆卸和安装
- 打印的标识内容具有高耐用性， 在恶劣的工业环境中也可使用
- UniSheet材料上留有对标识用途作描述的区域
- UniSheet系列标识可安装在THERMOMARK CARD打印机中CARD-US-MAG1模板中
- 标识服务： 针对客户特殊的打印需求， 我们可提供定制打印服务

一般参数	
可采用以下标识	
标识材料	[°C]
温度范围	
耐刮性	
成分	

描述	颜色
UniSheet, 自黏式标识 132位, 标识范围: 15 x 6mm	白色
	黄色
84位, 标识范围: 15 x 9 mm 130位, 标识范围: 16.5 x 5 mm	白色
	黄色
90位, 标识范围: 16 x 7 mm 80位, 标识范围: 17.5 x 8 mm	黄色
	白色
1张UniSheet = 64 张标签, 标识范围: 20 x 8 mm	黄色
	白色
34位, 标识范围: 104 x 3.8 mm	白色
	黄色
1位, 标识范围: 104 x 140 mm	白色
	黄色
	银色
	白色
UniSheet, 自黏式标识, 56位, 标识范围: 直径 12.5 mm	白色
6位, 标识范围: 直径39 mm	白色

模板, 用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装所有US材料
适配板, 用于BLUEMARK ID打印机, 可安装US材料

技术数据
BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0 • THERMOMARK CARD 聚酯
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

订货数据		
类型	订货号	件/包装
US-EML (15X6)	0803816	10
US-EML (15X6) YE	0803817	10
US-EML (15X9)	0803811	10
US-EML (15X9) YE	0803813	10
US-EML (16,5X5) YE	0803815	10
US-EML (16X7) YE	0803819	10
US-EML (17,5X8)	0800461	10
US-EML (17,5X8) YE	0800463	10
US-EML (20X8)	0800458	10
US-EML (20X8) YE	0800460	10
US-EML (104X3,8)	0800464	10
US-EML (104X140)	0800465	10
US-EML (104X140) YE	0800467	10
US-EML (104X140) SR	0800466	10
US-EML (D12,5)	0803823	10
US-EML (D39)	0803822	10

附件		
TMP-US-MAG1	0803341	1
BM ID-ADAPTER PLATE-US	1044355	1

UniSheet设备标识, 自黏式

可采用的打印机和技术:



UV LED技术



热转印

PRINTED
FOR YOU

未打印或根据客户要求打印

US-EMLF...系列标识可根据需求自定义标识内容。PROJECT complete软件提供符合ISO 7010标准的符号。

- 黏性强
- 适于室内和室外安装
- 用THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME可快速、轻松、经济地打印标记条
- 保证标识材料的精准定位, 自动识别标识材料
- UniSheet系列穿孔标识可轻松拆卸和安装
- UniSheet系列标识可安装在THERMOMARK CARD打印机中CARD-US-MAG1模板中
- 标识服务: 针对客户特殊的打印需求, 我们可提供定制打印服务

一般参数

可使用的打印机

标识材料

温度范围

耐刮性

成分

[°C]

描述	颜色
UniSheet, 自黏式标识 132位, 标识范围: 15 x 6 mm	黄色
84位, 标识范围: 15 x 9 mm	黄色
130位, 标识范围: 16.5 x 5 mm	黄色
90位, 标识范围: 16 x 7 mm	黄色
80位, 标识范围: 17.5 x 8 mm	黄色
64位, 标识范围: 20 x 8 mm	黄色
2位, 标识范围: 104 x 70 mm	白色 黄色 蓝色
1位, 标识范围: 104 x 140 mm	白色 黄色 蓝色
UniSheet, 自黏式标识, 6位, 标识范围: 直径39 mm	白色

模板, 用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME

可安装所有US材料

适配板, 用于BLUEMARK ID打印机, 可安装US材料

技术数据

BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0 • THERMOMARK CARD PVC
-40 ... 90
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅酮

订货数据

类型	订货号	件/包装
US-EMLF (15X6) YE	0803832	10
US-EMLF (15X9) YE	0803828	10
US-EMLF (16,5X5) YE	0803830	10
US-EMLF (16X7) YE	0803834	10
US-EMLF (17,5X8) YE	0803836	10
US-EMLF (20X8) YE	0803842	10
US-EMLF (104X70)	1014294	10
US-EMLF (104X70) YE	1014295	10
US-EMLF (104X70) BU	1014296	10
US-EMLF (104X140)	1014291	10
US-EMLF (104X140) YE	1014292	10
US-EMLF (104X140) BU	1014293	10
US-EMLF (D39)	0803845	10

附件

TMP-US-MAG1	0803341	1
BM ID-ADAPTER PLATE-US	1044355	1



未标识或根据用户需求进行标识，黄色



未标识或根据用户需求进行标识，银色



技术数据

THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL 聚酯
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

订货数据

类型	订货号	件/包装
EML (10X7)R YE	0816676	1
EML (15X6)R YE	0819288	1
EML (15X9)R YE	0816045	1
EML (16,5X5)R YE	0816728	1
EML (16X7)R YE	0816731	1
EML (17,5X8)R YE	0816757	1
EML (19X6)R YE	0800107	1
EML (20X7)R YE	0816773	1
EML (20X8)R YE	0816799	1
EML (24X4)R YE	0803683	1
EML (25,4X12,7)R YE	0816838	1
EML (26,5X17,5)R YE	0816896	1
EML (30X20)R YE	0816935	1
EML (32X25)R YE	0800020	1
EML (40X6)R YE	0830482	1
EML (40X8)R YE	0803712	1
EML (40X25)R YE	0816977	1
EML (50X10)R YE	0830484	1
EML (51X25)R YE	0817031	1
EML (70X32)R YE	0817073	1
EML (75X10)R YE	0830486	1
EML (100X30)R YE	0801816	1
EML (100X73)R YE	0817138	1

附件

THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
-----------------------	---------	---

技术数据

THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL 聚酯
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

订货数据

类型	订货号	件/包装
EML (15X9)R SR	0816032	1
EML (21,5X21,5)R SR	0816812	1
EML (26,5X7,5)R SR	0816841	1
EML (26,5X12)R SR	0816854	1
EML (26,5X17,5)R SR	0816883	1
EML (26,5X18,5)R SR	0816906	1
EML (26,5X26,5)R SR	0816919	1
EML (40X15)R SR	0815729	1
EML (51X25)R SR	0817002	1
EML (70X32)R SR	0817057	1
EML (70X50)R SR	0817086	1
EML (100X73)R SR	0817112	1
EML (100X40)R SR	0802697	1
EML (100X90)R SR	0817141	1

附件

THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
-----------------------	---------	---



卷式热转印



未标识或根据用户需求进行标识，透明和白色

- EML...自黏式系列标识，可用于标记控制系统和控制柜内元器件
- 打印内容抗腐蚀、耐溶剂、耐磨损，通过多种实验室标准测试，可在恶劣的工业环境中使用
- EML...材料通过UL认证
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
- 型号举例：EML (16,5x5)RL
标识区域宽度：16.5 mm
标识区域高度：5 mm
包装类型：大卷

注意：
若要通过THERMOMARK ROLL或THERMOMARK ROLL 2.0打印大卷标识材料，则需使用THERMOMARK ROLL-ERH外部卷芯。详见打印机章节，页 40

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
标识，大号卷材，可用热转印打印机打印	
1卷 = 10000张标签	黄色
1卷 = 1000张标签	黄色
1卷 = 10000张标签	白色
1卷 = 10000张标签	黄色
1卷 = 10000张标签	黄色
1卷 = 10000张标签	黄色
1卷 = 1000张标签	白色
1卷 = 10000张标签	黄色
1卷 = 10000张标签	白色
1卷 = 10000张标签	白色
1卷 = 10000张标签	白色
1卷 = 10000张标签	白色
标识，大号卷材，可用热转印打印机打印	
1卷 = 20,000张标签	白色
标签，圆形，直径为17.5 mm	
1卷 = 2500张标签	白色
标准标识，大号卷材和连续标签，颜色：透明，可用热转印打印机打印	
1卷 = 2500张标签	透明
1卷 = 90 m，连续，条高：37 mm	透明
1卷 = 1000张标签	透明
连续标识，用热转印打印机进行打印，可使用切割刀进行裁剪，间距根据需要而定，标识条最长可达1000 mm	
1卷 = 40 m，连续，条高：20 mm	白色
1卷 = 40 m，连续，条高：40 mm	白色
1卷 = 40 m，连续，条高：60 mm	白色
1卷 = 40 m，连续，条高：70 mm	白色
1卷 = 40 m，连续，条高：110 mm	白色
标识，大号卷材，可用热转印打印机打印	
1卷 = 90 m，连续，条高：100 mm	银色/哑光

色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm	
色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：50 m，宽：110 mm	

技术数据		
THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL 聚酯 -40 ... 150 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 不含硅及卤素		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
EML (16,5X5)RL	0816113	1
EML (19X6)RL	1060223	1
EML (25,4X12,7)RL	0816087	1
EML (38,1X19)RL	0816171	1
EML (50,8X25,4)RL	0816184	1
EML (69,8X31,8)RL	0816197	1
EML (20X8)RXL	0802762	1
EML (D17,5)R	0815774	1
EML (25,4X12,7)R TR	0801841	1
EML (37XE)RL TR	0815716	1
EML (51X12,5)R TR	0815745	1
EML (20XE)R	0803452	1
EML (40XE)R	0804540	1
EML (60XE)R	0804542	1
EML (70XE)R	0803438	1
EML (110XE)R	0815596	1
附件		
THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1





未标识或根据用户需求进行标识，黄色



未标识或根据用户需求进行标识，银色



技术数据

THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL 聚酯
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

订货数据

类型	订货号	件/包装
EML (15X6)RL YE	0804548	1
EML (15X9)RL YE	0804677	1
EML (16,5X5)RL YE	0816126	1
EML (17,5X8)RL YE	0816139	1
EML (18X6)RL YE	0828460	1
EML (18X7)RL YE	0802733	1
EML (20X8)RL YE	0816155	1
EML (20XE)R YE	0803453	1
EML (40XE)R YE	0804541	1
EML (60XE)R YE	0804543	1
EML (110XE)R YE	0815606	1

附件

THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1

技术数据

THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL 聚酯
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

订货数据

类型	订货号	件/包装
EML (110XE)R SR	0801994	1
EML (100XE)RL SR	0815787	1

附件

THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1



卷式热转印



未打印或根据客户要求要求进行打印

- EMLP... 自黏式系列标识，可用于标记电子元件、设备和按钮
- EMLP ... 系列标识也符合雕刻标识的标准，具有很高的质量
- 可使用THERMOMARK ROLL... 打印机打印
- 打印内容抗腐蚀、耐溶剂、耐磨损，通过多种实验室标准测试，可在恶劣的工业环境中使用
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
- 型号举例：EMLP (13x9)R
标识区域宽度：13 mm
标识区域高度：9 mm
包装类型：卷

一般参数

可使用的打印机	
标识材料	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

技术数据

THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL 聚酯
-40 ... 120
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

订货数据

描述	颜色
标签，可用热转印打印机打印	
1卷 = 500张标签	白色
1卷 = 500张标签	白色
1卷 = 500张标签	白色
1卷 = 3000张标签	白色
1卷 = 500张标签	白色
1卷 = 500张标签	白色
1卷 = 500张标签	白色
1卷 = 500张标签	白色
1卷 = 500张标签	白色
1卷 = 500张标签	白色
1卷 = 250张标签	白色
1卷 = 500张标签	白色
1卷 = 3000张标签	银色
1卷 = 500张标签	银色
1卷 = 500张标签	银色
1卷 = 500张标签	银色
1卷 = 500张标签	银色
1卷 = 500张标签	银色
1卷 = 500张标签	银色
1卷 = 250张标签	蓝色
1卷 = 250张标签	红色
直径30 mm	
1卷 = 500张标签，直径：30 mm	白色

类型	订货号	件/包装
EMLP (13X9)R	0819453	1
EMLP (17X7)R	0826844	1
EMLP (17,5X12)R	0819466	1
EMLP (17,5X15)R	0802684	1
EMLP (20X7)R	0819479	1
EMLP (20X8)R	0819482	1
EMLP (22X12)R	0819495	1
EMLP (27X12,5)R	0804488	1
EMLP (45X15)R	0801820	1
EMLP (45X25)R	0802727	1
EMLP (60X30)R	0819505	1
EMLP (65X25)R	0802728	1
EMLP (17,5X15)R SR	0802685	1
EMLP (22X22)R SR	0825528	1
EMLP (27X8)R SR	0819518	1
EMLP (27X12,5)R SR	0819521	1
EMLP (27X18)R SR	0819534	1
EMLP (27X27)R SR	0827467	1
EMLP (45X15)R SR	0819547	1
EMLP (60X30)R SR	0801729	1
EMLP (60X30)R BU	0804275	1
EMLP (60X30)R RD	0804276	1
EMLP (D30)R RD	0803437	1

色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm
色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：50 m，宽：110 mm
色带，用于卷式热转印打印机和THERMOMARK CARD，颜色：白色，长度：60 m，宽度：110 mm

附件

THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1
TM-RIBBON 110 WH 100	0804661	1

设备标识

自黏式设备标记，连续式

可采用的打印机和技术：



卷式热转印



未打印或根据客户要求要求进行打印

- EMLP (Ex...)R ... 自黏式连续标签，可用于标记微型断路器和维修面板外壳
- EMLP (Ex...)R ... 系列标识也符合雕刻标识的标准，具有很高的质量
- 使用PROJECT complete规划和标识软件编辑打印内容
- 可使用THERMOMARK ROLL... 打印机打印
- 自黏式连续标识条，可使用热转印打印机的切割装置快速、精确地切割成所需长度
- 打印内容抗腐蚀、耐溶剂、耐磨损，通过多种实验室标准测试，可在恶劣的工业环境中使用
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
- 型号举例：EMLP (Ex15)R
标识区域长度：连续
标识区域高度：15 mm
包装类型：卷

注意：
1) EMLP (Ex30)R ...只能用THERMOMARK ROLLMASTER或THERMOMARK X1.2的打孔刀进行裁剪。

一般参数
可使用的打印机

标识材料
温度范围
耐刮性
成分

[°C]

描述	颜色
连续标识，可用热转印打印机打印，标识条最长可达1000 mm， 1卷 = 20 m，连续，条高：15 mm	白色 银色 黄色 黑色 蓝色 红色
连续标识，可用热转印打印机打印，标识条最长可达1000 mm， ¹⁾ 1卷 = 20 m，连续，条高：30 mm	白色 银色 红色

色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm
色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：50 m，宽：110 mm
色带，用于卷式热转印打印机和THERMOMARK CARD，颜色：白色，长度：60 m，宽度：110 mm

技术数据

THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL 聚酯
-40 ... 120
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

订货数据

类型	订货号	件/包装
EMLP (EX15)R	0802686	1
EMLP (EX15)R SR	0802687	1
EMLP (EX15)R YE	0803276	1
EMLP (EX15)R BK	0803279	1
EMLP (EX15)R BU	0803277	1
EMLP (EX15)R RD	0803280	1
EMLP (EX30)R	0802688	1
EMLP (EX30)R SR	0802689	1
EMLP (EX30)R BU	0804281	1
EMLP (EX30)R RD	0803436	1

附件

THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1
TM-RIBBON 110 WH 100	0804661	1

自黏式设备标识，用于24 mm的按钮

可采用的打印机和技术：



- EMLP 24 ... 和EMLP 30 ... 自黏式标识，用于标记控制柜上的电子按钮和指示灯
- EMLP ... 系列标识也符合雕刻标识的标准，具有很高的质量
- 可使用THERMOMARK ROLL... 打印机打印
- 打印内容抗腐蚀、耐溶剂、耐磨损，通过多种实验室标准测试，可在恶劣的工业环境中使用
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
- 型号举例：EMLP 24 (30x12)R
孔径：24 mm
标识区域宽度：30 mm
标识区域高度：12 mm
包装类型：卷



卷式热转印



未打印或根据客户要求进行打印

一般参数

可使用的打印机	
标识材料	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
连续标识，用于24 mm和30 mm的按钮，可用热转印打印机打印	
1卷 = 500张标签	白色
1卷 = 500张标签	银色
用于30 mm按钮的标识，可用热转印打印机打印	
1卷 = 500张标签	白色
1卷 = 500张标签	黄色

色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm
色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：50 m，宽：110 mm

技术数据

THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL 聚酯
-40 ... 120
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

订货数据

类型	订货号	件/包装
EMLP 24 (30X12)R	0819550	1
EMLP 24 (30X12)R SR	0819563	1
EMLP 30 (45X10)R	0801855	1
EMLP 30 (45X10)R YE	0801857	1

附件

THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1

设备标识

自黏式PVC设备标识，高柔性

可采用的打印机和技术：



卷式热转印



未打印或根据客户要求来进行打印

- EMLF...自黏式PVC设备标识，高柔性，可用于不平整的表面。
- 可在户外-40°C~90°C的温度范围内使用八年
- 高质量的标识材料
- 打印内容抗腐蚀、耐溶剂、耐磨损，通过多种实验室标准测试，可在恶劣的工业环境中使用
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
- 型号举例：EMLF (108xE)R
标识区域长度：连续
标识区域高度：108 mm
包装类型：卷

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
温度范围	[°C]
耐刮性	

描述	颜色
标签，高柔性，可用热转印打印机打印	
1卷 = 250张标签	银色
连续标识，高柔性，用热转印打印机打印，可使用切割刀进行裁剪，间距根据需要而定，标识条最长可达1000 mm	
1卷 = 48 m，连续，条高：50 mm	黄色
1卷 = 48 m，连续，条高：108 mm	白色
1卷 = 48 m，连续，条高：108 mm	银色
1卷 = 48 m，连续，条高：108 mm	黄色
1卷 = 48 m，连续，条高：108 mm	蓝色
1卷 = 48 m，连续，条高：108 mm	橙色
1卷 = 48 m，连续，条高：108 mm	红色
1卷 = 48 m，连续，条高：108 mm	透明

色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm
色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：50 m，宽：110 mm
色带，用于卷式热转印打印机和THERMOMARK CARD，颜色：白色，长度：60 m，宽度：110 mm


技术数据
THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL PVC -40 ... 90 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

订货数据		
类型	订货号	件/包装
EMLF (85X32)R SR	0800680	1
EMLF (50XE)R YE	0804678	1
EMLF (108XE)R	0800549	1
EMLF (108XE)R SR	0800551	1
EMLF (108XE)R YE	0800550	1
EMLF (108XE)R BU	0804197	1
EMLF (108XE)R OG	0804199	1
EMLF (108XE)R RD	0804198	1
EMLF (108XE)R TR	0800552	1

附件		
THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1
TM-RIBBON 110 WH 100	0804661	1

自黏式标识，高柔性

可采用的打印机和技术：



卷式热转印



未打印或根据客户要求进行打印

- EMLC ... 系列标识，具有很强的延伸力
- 可在弯曲和带棱角的表面上标识
- 打印内容抗腐蚀、耐溶剂、耐磨损，通过多种实验室标准测试，可在恶劣的工业环境中使用
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
- 型号举例：EMLC (5,5x20)R
标识区域宽度：5.5 mm
标识区域高度：20 mm
包装类型：卷

一般参数		
可使用的打印机		
标识材料		
温度范围		[°C]
耐刮性		
成分		
描述		
高柔性标识		
1卷 = 10000张标签	白色	
1卷 = 5000张标签	白色	
1卷 = 2500张标签	白色	
1卷 = 2500张标签	白色	
1卷 = 2500张标签	白色	
1卷 = 1000张标签	白色	
1卷 = 1000张标签	白色	
1卷 = 2500张标签	黄色	
1卷 = 2500张标签	黄色	
1卷 = 2500张标签	黄色	
1卷 = 10000张标签	黄色	
1卷 = 2500张标签	黄色	
1卷 = 2500张标签	黄色	
1卷 = 1000张标签	黄色	
1卷 = 1000张标签	黄色	
1卷 = 750张标签	黄色	
高柔性标识，尺寸可定制		
W x H: max. 100 mm x max. 500 mm	白色	
	黄色	
色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm		
色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：50 m，宽：110 mm		

技术数据		
THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL PA		
-40 ... 150		
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
不含硅及卤素		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
EMLC (5,5X20)R	0817617	1
EMLC (5,5X40)R	0817620	1
EMLC (15X9)R	0804527	1
EMLC (17,5X8)R	0804528	1
EMLC (20X8)R	0815680	1
EMLC (40X8)R	0800554	1
EMLC (15X9)R YE	0800236	1
EMLC (17,5X8)R YE	0800237	1
EMLC (20X8)R YE	0800235	1
EMLC (20X8)RL YE	0815800	1
EMLC (25X8)R YE	0800240	1
EMLC (25,4X12,7)R YE	0800238	1
EMLC (38X17)R YE	0800557	1
EMLC (40X8)R YE	0800555	1
EMLC (51X25)R YE	0800558	1
EMLC (...X...)R	0803084	1
EMLC (...X...)R YE	0803085	1
附件		
THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1

设备标识

自黏式设备标识，用于粗糙不平的表面 可采用的打印机和技术：



卷式热转印



未打印或根据客户要求进行打印

- EML ... 自黏式设备标识，用于粗糙不平的表面
- 打印内容抗腐蚀、耐溶剂、耐磨损，通过多种实验室标准测试，可在恶劣的工业环境中使用
- EML...材料通过UL认证
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
- 型号举例：EML-HA (15x9)R
标识区域宽度：15 mm
标识区域高度：9 mm
包装类型：卷

一般参数

可使用的打印机	
标识材料	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述

标识，用于粗糙表面，高黏性，白色，可用热转印打印机打印

1卷 = 2500张标签	白色
1卷 = 2500张标签	白色
1卷 = 2500张标签	白色
1卷 = 2500张标签	白色
1卷 = 1000张标签	白色
1卷 = 1000张标签	白色
1卷 = 1000张标签	白色
1卷 = 1000张标签	白色
1卷 = 1000张标签	白色
1卷 = 250张标签	白色
1卷 = 1000张标签	白色
1卷 = 1000张标签	白色
1卷 = 1000张标签	白色
1卷 = 300张标签	白色
1卷 = 250张标签	白色

标识，用于粗糙表面，高黏性，银色，可用热转印打印机打印

1卷 = 2500张标签	银色
1卷 = 2500张标签	银色
1卷 = 2500张标签	银色
1卷 = 2500张标签	银色
1卷 = 1000张标签	银色
1卷 = 1000张标签	银色
1卷 = 1000张标签	银色
1卷 = 1000张标签	银色
1卷 = 1000张标签	银色
1卷 = 250张标签	银色
1卷 = 1000张标签	银色
1卷 = 1000张标签	银色
1卷 = 1000张标签	银色
1卷 = 300张标签	银色
1卷 = 250张标签	银色

标识，用于粗糙的塑料表面，高黏性，根据客户要求定制

W x H: max. 100 mm x max. 500 mm	白色
	银色
1卷 = 40 m，连续，条高：108 mm	白色
	黄色

色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm

技术数据

THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL 聚酯
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

订货数据

类型	订货号	件/包装
EML-HA (15X9)R	0830600	1
EML-HA (19X6)R	0830601	1
EML-HA (26,5X12)R	0830603	1
EML-HA (40X8)R	0830604	1
EML-HA (40X15)R	0830605	1
EML-HA (51X25)R	0830729	1
EML-HA (60X30)R	0830606	1
EML-HA (70X32)R	0830607	1
EML-HA (70X50)R	0830730	1
EML-HA (70X150)R	0830608	1
EML-HA (76X51)R	0830609	1
EML-HA (85X32)R	0830610	1
EML-HA (100X73)R	0830731	1
EML-HA (100X90)R	0830732	1
EML-HA (15X9)R SR	0830611	1
EML-HA (19X6)R SR	0830612	1
EML-HA (26,5X12)R SR	0830614	1
EML-HA (40X8)R SR	0830615	1
EML-HA (40X15)R SR	0830616	1
EML-HA (51X25)R SR	0830733	1
EML-HA (60X30)R SR	0830617	1
EML-HA (70X32)R SR	0830618	1
EML-HA (70X50)R SR	0830734	1
EML-HA (70X150)R SR	0830619	1
EML-HA (76X51)R SR	0830620	1
EML-HA (85X32)R SR	0830621	1
EML-HA (100X73)R SR	0830735	1
EML-HA (100X90)R SR	0830736	1
EML-HA (...X...)R	0803089	1
EML-HA (...X...)R SR	0803091	1
EML-HA (108XE)R	0804647	1
EML-HA (108XE)R YE	0804648	1

附件

THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1

自黏式设备标识，用于高温场合

可采用的打印机和技术：



- EML-HT ...自黏式设备标识，耐高温，可用于标记PCB电路板和所有工业焊接过程
- 可在-40°C至+180°C的温度范围内正常使用，当温度高达+300°C时，可坚持使用60秒
- 使用 THERMOMARK-RIBBON 110EML-HT色带打印，打印内容耐高温和抗腐蚀性通过多项测试标准
- EML-HT ... 材料通过UL认证
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
- 单幅大号卷式标识材料含8000到10,000个长度相同的标识（见下图）
- 型号举例：EML-HT (15x9)R
标识区域宽度：15 mm
标识区域高度：9 mm
包装类型：卷

注意：
若要通过THERMOMARK ROLL或THERMOMARK ROLL 2.0打印大卷标识材料，则需使用THERMOMARK ROLL-ERH外部卷芯。详见打印机章节，页 40



卷式热转印



未打印或根据客户要求打印

一般参数

可使用的打印机

标识材料
温度范围
耐刮性
成分

[°C]

描述	颜色
耐高温标识	
1卷 = 4000张标签	白色
1卷 = 4000张标签	白色
1卷 = 4000张标签	白色
1卷 = 1000张标签	白色
1卷 = 1000张标签	白色
耐高温标识，大号卷材，可用热转印打印机打印	
1卷 = 10000张标签	白色
1卷 = 10000张标签	白色
1卷 = 8000张标签	白色
1卷 = 10000张标签	白色
1卷 = 10000张标签	白色
1卷 = 10000张标签	白色
1卷 = 10000张标签	白色
1卷 = 10000张标签	白色
1卷 = 10000张标签	白色
1卷 = 10000张标签	白色
1卷 = 10000张标签	白色
1卷 = 10000张标签	白色
1卷 = 8000张标签	白色
1卷 = 10000张标签	白色
1卷 = 10000张标签	白色
耐高温标识，根据客户要求定制	
W x H: max. 100 mm x max. 500 mm	白色

色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm

技术数据

THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL
丙烯酸酯
-40 ... 180
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

订货数据

类型	订货号	件/包装
EML-HT (15X6)R	0830644	1
EML-HT (15X15)R	0800341	1
EML-HT (20X7)R	0830645	1
EML-HT (40X15)R	0800339	1
EML-HT (50X10)R	0800338	1
EML-HT (8X8)RL-T	0830651	1
EML-HT (15X6)RL-T	0830652	1
EML-HT (15X15)RL-T	0830653	1
EML-HT (20X7)RL-T	0830654	1
EML-HT (24X4)RL-T	0830655	1
EML-HT (25X8)RL-T	0830656	1
EML-HT (25,4X12,7)RL-T	0830657	1
EML-HT (32X10)RL-T	0830658	1
EML-HT (35X6,5)RL-T	0830659	1
EML-HT (40X15)RL-T	0830660	1
EML-HT (45X5)RL-T	0830661	1
EML-HT (50X10)RL-T	0830662	1
EML-HT (...X...)R	0803086	1

附件

THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT	0800342	1
------------------------------	---------	---

设备标识

自黏式设备标识，用于ESD应用场合

可采用的打印机和技术：



卷式热转印



未打印或根据客户要求进行打印

- EML-ESD ... 自黏式设备标识，可用于标记PCB电路板上的元器件
- 标识含可消除静电的粘合剂，防止静电传导并保护电子元件
 - EML-ESD ... 材料通过UL认证
 - 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
 - 单幅大号卷式材料含8000到10,000个长度相同的标识（见下图）
 - 型号举例：EML-ESD (8x8)R
标识区域宽度：8 mm
标识区域高度：8 mm
包装类型：卷

注意：
若要通过THERMOMARK ROLL或THERMOMARK ROLL 2.0打印大卷标识材料，则需使用THERMOMARK ROLL-ERH外部卷芯。详见打印机章节，页 40

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
标签，用于ESD场合，可用热转印打印机打印	
1卷 = 4000张标签	白色
1卷 = 4000张标签	白色
1卷 = 4000张标签	白色
1卷 = 4000张标签	白色
1卷 = 4000张标签	白色
1卷 = 4000张标签	白色
1卷 = 2500张标签	白色
1卷 = 2500张标签	白色
1卷 = 2500张标签	白色
1卷 = 1000张标签	白色
标签，用于ESD场合，大号卷材，可用热转印打印机打印	
1卷 = 10000张标签	白色
1卷 = 10000张标签	白色
1卷 = 8000张标签	白色
1卷 = 10000张标签	白色
1卷 = 10000张标签	白色
1卷 = 10000张标签	白色
1卷 = 10000张标签	白色
1卷 = 10000张标签	白色
1卷 = 10000张标签	白色
1卷 = 8000张标签	白色
1卷 = 10000张标签	白色
1卷 = 10000张标签	白色

技术数据

THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL 聚酯
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

订货数据

类型	订货号	件/包装
EML-ESD (8X8)R	0830564	1
EML-ESD (15X6)R	0830565	1
EML-ESD (15X15)R	0830566	1
EML-ESD (20X7)R	0830567	1
EML-ESD (24X4)R	0830568	1
EML-ESD (25X8)R	0830569	1
EML-ESD (25,4X12,7)R	0830570	1
EML-ESD (35X6,5)R	0830572	1
EML-ESD (40X15)R	0830573	1
EML-ESD (50X10)R	0830575	1
EML-ESD (8X8)RL-T	0830576	1
EML-ESD (15X6)RL-T	0830577	1
EML-ESD (15X15)RL-T	0830578	1
EML-ESD (20X7)RL-T	0830579	1
EML-ESD (24X4)RL-T	0830580	1
EML-ESD (25X8)RL-T	0830581	1
EML-ESD (25,4X12,7)RL-T	0830582	1
EML-ESD (32X10)RL-T	0830583	1
EML-ESD (35X6,5)RL-T	0830584	1
EML-ESD (40X15)RL-T	0830585	1
EML-ESD (45X5)RL-T	0830586	1
EML-ESD (50X10)RL-T	0830587	1

附件

THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1

色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm

色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：50 m，宽：110 mm



自黏式设备标识，可轻松撕掉



EML-RM ... 自黏式设备标识，可用于临时标记

- 标识具有很好的黏性，但也可以轻松撕掉且没有任何残留物。标识一旦撕掉，便不能再次使用
- 打印内容的耐溶剂性，通过实验室标准测试
- EML-RM ... 材料通过UL认证
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
- 单幅大号卷式标识材料含8000到10,000个长度相同的标识（见下图）
- 型号举例：EML-RM (8x8)R
标识区域宽度：8 mm
标识区域高度：8 mm
包装类型：卷

注意：

若要通过THERMOMARK ROLL或THERMOMARK ROLL 2.0打印大卷标识材料，则需使用THERMOMARK ROLL-ERH外部卷芯。详见打印机章节，页 40



可采用的打印机和技术：



卷式热转印



未打印或根据客户要求进行打印



技术数据

THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL 聚酯
-40 ... 120
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

订货数据

描述	颜色	类型	订货号	件/包装
自黏式设备标识，可用热转印打印机打印				
1卷 = 4000张标签	白色	EML-RM (8X8)R	0830528	1
1卷 = 4000张标签	白色	EML-RM (15X6)R	0830529	1
1卷 = 4000张标签	白色	EML-RM (15X15)R	0830530	1
1卷 = 4000张标签	白色	EML-RM (20X7)R	0830531	1
1卷 = 4000张标签	白色	EML-RM (24X4)R	0830532	1
1卷 = 40 m	白色	EML-RM (25XE)R	0803713	1
1卷 = 300 m	白色	EML-RM (25XE)RL	0804195	1
1卷 = 4000张标签	白色	EML-RM (25X8)R	0830533	1
1卷 = 2500张标签	白色	EML-RM (25,4X12,7)R	0830534	1
1卷 = 2500张标签	白色	EML-RM (35X6,5)R	0830536	1
1卷 = 2500张标签	白色	EML-RM (40X15)R	0830537	1
1卷 = 2500张标签	白色	EML-RM (45X5)R	0830538	1
1卷 = 1000张标签	白色	EML-RM (70X50)R	0803186	1
自黏式设备标识，大号卷材，可用热转印打印机打印				
1卷 = 10000张标签	白色	EML-RM (8X8)RL-T	0830540	1
1卷 = 10000张标签	白色	EML-RM (15X6)RL-T	0830541	1
1卷 = 8000张标签	白色	EML-RM (15X15)RL-T	0830542	1
1卷 = 10000张标签	白色	EML-RM (20X7)RL-T	0830543	1
1卷 = 10000张标签	白色	EML-RM (24X4)RL-T	0830544	1
1卷 = 10000张标签	白色	EML-RM (25X8)RL-T	0830545	1
1卷 = 10000张标签	白色	EML-RM (25,4X12,7)RL-T	0830546	1
1卷 = 10000张标签	白色	EML-RM (32X10)RL-T	0830547	1
1卷 = 10000张标签	白色	EML-RM (35X6,5)RL-T	0830548	1
1卷 = 8000张标签	白色	EML-RM (40X15)RL-T	0830549	1
1卷 = 10000张标签	白色	EML-RM (45X5)RL-T	0830550	1
1卷 = 10000张标签	白色	EML-RM (50X10)RL-T	0830551	1

色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm

色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：50 m，宽：110 mm

附件

附件	订货号	件/包装
THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1



卷式热转印



未标识

EML-D ... 可检测标识，用于标记食品加工行业的控制器、系统和控制柜制造的设备

- EML-D采用连续的铝箔条，从而使标识可以被检测到
- 标识具有超强黏性，可用于粗糙不平的表面上
- 使用 TM-RIBBON 110-EX色带打印后，打印内容对溶剂、侵蚀性清洁剂、丙酮和乙醇等具有很高的耐受性。

- 型号举例：EMLD (40x15)R

标识区域宽度：40 mm

标识区域高度：15 mm

包装类型：卷

一般参数		技术数据		
可使用的打印机		THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL 聚酯		
标识材料		-40 ... 150		
温度范围		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
耐刮性		不含硅及卤素		
成分				
描述		订货数据		
颜色		类型	订货号	件/包装
可检测标识，可通过热转印打印机打印				
1卷 = 1000张标签	白色	EML-D (40X15)R	1054876	1
1卷 = 1000张标签	白色	EML-D (60X30)R	1054878	1
可检测标识，可通过热转印打印机打印				
1卷 = 1000张标签	银色	EML-D (40X15)R SR	1054877	1
1卷 = 1000张标签	银色	EML-D (60X30)R SR	1054879	1
色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：280 m，宽：110 mm		附件		
		TM-RIBBON 110-EX	0803211	1

自黏式设备标识，防伪

可采用的打印机和技术：



EMLS ... 防伪标识，可作为铭牌或密封标识使用。

- 当标识被撕掉后，部分金属层会掉落，在标识以及设备表面上都会留下三角形的图样。不超过80°C的温度下可正常使用
- 打印内容抗腐蚀、耐溶剂、耐磨损，通过多种实验室标准测试，可在恶劣的工业环境中使用
- EMLS ... 材料通过UL认证
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
- 型号实例：EMLS (15x9)R SR
标识范围：15 x 9 mm
包装类型：卷

注意：
若要通过THERMOMARK ROLL或THERMOMARK ROLL 2.0打印大卷标识材料，则需使用THERMOMARK ROLL-ERH外部卷芯。详见打印机章节，页 40



卷式热转印



未打印或根据客户要求进行打印

一般参数

可使用的打印机

标识材料
温度范围 [°C]
耐刮性
成分

描述	颜色
防伪标识，可用热转印打印机打印	
1卷 = 2500张标签	银色
1卷 = 2500张标签	银色
1卷 = 1000张标签	银色
1卷 = 1000张标签	银色
1卷 = 1000张标签	银色
1卷 = 1000张标签	银色
1卷 = 1000张标签	银色
1卷 = 500张标签	银色
1卷 = 500张标签	银色
1卷 = 100张标签	银色
1卷 = 250张标签	银色
1卷 = 250张标签	银色
1卷 = 3000张标签	银色
安全标签，黏性可根据客户需求定制	
W x H: max. 100 mm x max. 500 mm	银色

色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm

色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：50 m，宽：110 mm



技术数据

THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL 聚酯
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

订货数据

类型	订货号	件/包装
EMLS (15X9)R SR	0800347	1
EMLS (19X6)R SR	0800343	1
EMLS (20X20)R SR	0800344	1
EMLS (26,5X12)R SR	0800353	1
EMLS (38,1X19)R SR	0800354	1
EMLS (40X8)R SR	0800348	1
EMLS (40X15)R SR	0800345	1
EMLS (60X30)R SR	0800355	1
EMLS (70X32)R SR	0800346	1
EMLS (70X150)R SR	0800351	1
EMLS (76X51)R SR	0800350	1
EMLS (85X32)R SR	0800356	1
EMLS (100X50)RL SR	1080203	1
EMLS (...X...)R SR	0803088	1

附件

THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1

设备标识

设备标识，用于菲尼克斯电气的转换开关

可采用的打印机和技术：



卷式热转印



未打印或根据客户要求进行打印

- EML-RS标识用于菲尼克斯电气的旋转开关。
- 配合EMPPR (45,8 x 45,8) 透明保护罩盖使用
 - 采用EMPPR透明盖 (45,8x45,8) ，可在极端环境下保护标识
 - 打印内容抗腐蚀、耐溶剂、耐磨损，通过多种实验室标准测试，可在恶劣的工业环境中使用
 - EML-RS... 材料通过UL认证
 - 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
 - 型号举例：EML-RS (45,8x45,8)R
- 标识区域宽度：45.7 mm
标识区域高度：45.7 mm
包装类型：卷

一般参数

可使用的打印机

标识材料
温度范围
耐刮性
成分

[°C]

描述 颜色

标签，可用热转印打印机打印

1卷 = 250张标签 白色
1卷 = 250张标签 银色

卡入式标识防冲击保护，用于RS20-... 旋转开关，透明

色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm

色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：50 m，宽：110 mm

技术数据

THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2
聚酯
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素


订货数据

类型	订货号	件/包装
EML-RS (45,7X45,7)R	0803387	1
EML-RS (45,7X45,7)R SR	0803187	1

附件

EMPPR (45,8X45,8)	0803389	25
THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1

设备标识，插入式标识



- EMT (EX15)R连续式标识，配合 CARRIER-EMP ... 和CARRIER/L-EMP ... 标识卡槽使用
- 使用PROJECT complete规划和标识软件编辑打印内容
 - 可使用THERMOMARK ROLL... 打印机打印
 - 插入式连续标识条，可使用热转印打印机的切割装置快速、精确地切割成所需长度
 - 打印内容抗腐蚀、耐溶剂、耐磨损，通过多种实验室标准测试，可在恶劣的工业环境中使用
 - 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
 - **型号举例：** EMT (Ex15)R
标识区域长度：连续
标识区域高度：15 mm
包装类型：卷

注意：
关于CARRIER-EMP...标识槽，详见phoenixcontact.net/products
若要通过THERMOMARK ROLL或THERMOMARK ROLL 2.0打印大卷标识材料，则需使用THERMOMARK ROLL-ERH外部卷芯。详见打印机章节，页 40

可采用的打印机和技术：



卷式热转印



未打印或根据客户要求进行打印

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	
描述	
连续插入式标识，用热转印打印机打印，可使用切割刀进行裁剪，间距根据需要而定，标识条长度最大为1000 mm	
1卷 = 50 m，连续，条高：15 mm	白色
色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：25 mm	

技术数据		
THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL PVC -30 ... 80 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 不含硅酮		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
EMT (EX15)R	0830671	1
附件		
TM-RIBBON 25 BK 102	1053499	1

设备标识

插入式设备标识，用于菲尼克斯电气
Axioline系统

可采用的打印机和技术：



卷式热转印



未打印或根据客户要求来进行打印

- EMT... 插入式标识，用于标识菲尼克斯电气不同尺寸的Axioline模块
- 可使用THERMOMARK ROLL... 打印机打印
 - 打印内容抗腐蚀、耐溶剂、耐磨损，通过多种实验室标准测试，可在恶劣的工业环境中使用
 - 适用于该设备的标识，见页262
 - 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
 - **型号举例：EMT (35x18,7)R**
标识区域宽度：35 mm
标识区域高度：18.7 mm
包装类型：卷

一般参数

可采用以下标识

标识材料	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

技术数据

THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL 聚酯
-40 ... 120
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

订货数据

描述	颜色
插入式标识，用于Axioline模块，可用热转印打印机打印	
1卷 = 500个插入式标识	白色
1卷 = 500个插入式标识	白色
	黄色
1卷 = 500个插入式标识	白色
	黄色
1卷 = 500张标签，标识范围：44 x 7 mm	白色
1卷 = 500张标签，标识范围：60 x 10 mm	白色
1卷 = 500个插入式标识	白色
	黄色
1卷 = 250个插入式标识	白色
	黄色
1卷 = 1000个插入式标识	白色

色带，卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm

类型	订货号	件/包装
EMT (35X18,7)R	0801831	1
EMT (35X28)R	0801602	1
EMT (35X28)R YE	0801603	1
EMT (35X46)R	0801604	1
EMT (35X46)R YE	0801605	1
EMT (44X7)R	0819275	1
EMT (60X10)R	0804288	1
EMT (62X10)R	0800057	1
EMT (62X10)R YE	0800477	1
EMT (62X46)R	0800059	1
EMT (62X46)R YE	0800478	1
EMT (80X15,5)R	0804286	1

附件		
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF	5148007	1

设备标识，用于Siemens控制器

可采用的打印机和技术：

EMT ... 插入式标识，适用于SIEMENS PLC控制器以及其他品牌元器件。

- 可使用THERMOMARK ROLL... 打印机打印
- 打印内容抗腐蚀、耐溶剂、耐磨损，通过多种实验室标准测试，可在恶劣的工业环境中使用
- 适用于该设备的标识，见页262
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
- **型号举例：EMT (9,8x38,2)R TQ**
标识区域宽度：9.8 mm
标识区域高度：38.2 mm
颜色：青绿色
包装类型：卷

注意：

有关使用西门子设备的信息，请参见 phoenixcontact.net/products 下的产品区。



卷式热转印



未打印或根据客户要求打印

一般参数

可采用以下标识

标识材料	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

技术数据

THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL 聚酯
-40 ... 120
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅及卤素

订货数据

描述	颜色	类型	订货号	件/包装
插入式标识，可用热转印打印机打印				
1卷 = 500个插入式标识	青绿色	EMT (9,8X38,2)R TQ	0803893	1
	黄色	EMT (9,8X38,2)R YE	0803892	1
1卷 = 500个插入式标识	白色	EMT (13X109)R	0803894	1
	灰色	EMT (13X109)R GY	0803898	1
	青绿色	EMT (13X109)R TQ	0803897	1
	黄色	EMT (13X109)R YE	0803895	1
1卷 = 500个插入式标识	白色	EMT (23X109)R	0803457	1
	青绿色	EMT (23X109)R TQ	0803458	1
	黄色	EMT (23X109)R YE	0803459	1
	灰色	EMT (23X109)R GY	0803460	1
1卷 = 500个插入式标识	白色	EMT (31X12,5)R	0800008	1
	黄色	EMT (31X12,5)R YE	0802764	1
	灰色	EMT (31X12,5)R GY	0801612	1
	青绿色	EMT (31X12,5)R TQ	1073887	1
1卷 = 500个插入式标识	白色	EMT (50X18,8)R	1003224	1
	灰色	EMT (50X18,8)R GY	1003223	1
1卷 = 500个插入式标识	白色	EMT (50X26)R	0800052	1
	青绿色	EMT (50X26)R TQ	0800053	1
	黄色	EMT (50X26)R YE	0800054	1
1卷 = 500个插入式标识	白色	EMT (103X17)R	0800039	1
	青绿色	EMT (103X17)R TQ	0800041	1
	黄色	EMT (103X17)R YE	0800436	1
1卷 = 500个插入式标识	白色	EMT (103X23)R	0800040	1
	黄色	EMT (103X23)R YE	0800437	1
	青绿色	EMT (103X23)R TQ	0800042	1
插入式标识，每卷上有两个标记范围，可用热转印打印机打印	白色	EMT (50/28X13)R	0800049	1
1卷 = 500个插入式标识，标识范围：50 x 12.8 mm和27.5 x 12.8 mm	黄色	EMT (50/28X13)R YE	0800438	1
	青绿色	EMT (50/28X13)R TQ	0800050	1
	红色	EMT (50/28X13)R RD	0832082	1
连续插入式标识，用热转印打印机打印，可使用切割刀进行裁剪，间距根据需要而定，标识条长度最大可达1000 mm，1卷=30 m，连续，宽14 mm	白色	EMT (EX14)R	0803461	1
	青绿色	EMT (EX14)R TQ	0803462	1
	黄色	EMT (EX14)R YE	0803463	1
1卷 = 30 m，连续，宽17 mm	白色	EMT (EX17)R	0804546	1
1卷 = 30 m，连续，宽38 mm	白色	EMT (EX38)R	0804547	1
1卷 = 30 m，连续，宽40 mm	白色	EMT (EX40)R	0804545	1

色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm

附件

THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF	5148007	1
-------------------------------	---------	---

设备标识

自黏式设备标识

可采用的打印机和技术：



绘图仪



办公用激光打印



未打印或根据客户要求来进行打印

- 激光打印机专用标识
- 可以用激光打印机打印
- 未穿孔的SK U ... 板式标识用户可自行设计打印格式
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
- 型号举例：BMKL 12x12 WH
标识区域宽度：12 mm
标识区域高度：12 mm
WH = 白色
包装类型：板式

注意：
打印图像可能因激光打印机而有所不同

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

技术数据	
PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER • 办公室打印系统	
聚酯	
-20 ... 80	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
不含硅酮	


描述	颜色
用于激光打印机的板式标识，DIN A4	
1张 = 273张标签	白色
1张 = 290张标签	白色
1张 = 396张标签	白色
1张 = 288张标签	白色
1张 = 224张标签	白色
1张 = 224张标签	白色
1张 = 147张标签	白色
1张 = 228张标签	白色
1张 = 63张标签	白色
1张 = 45 张标签	白色
1张 = 21张标签	白色
1张 = 290张标签	黄色
1张 = 405张标签	黄色
1张 = 288张标签	黄色
1张 = 168张标签	黄色
1张 = 224张标签	黄色
1张 = 162张标签	黄色
1张 = 45 张标签	黄色
1张 = 192张标签	银色
1张 = 126张标签	银色
1张 = 84张标签	银色
1张 = 54张标签	银色
板式标识，未穿孔，自粘式，A4格式	
	白色
	黄色
	银色
	透明

订货数据		
类型	订货号	件/包装
BMKL 12X12 WH	5032361	10
BMKL 15X 9 WH	0803663	10
BMKL 18X 6 WH	5032293	10
BMKL 18X 8 WH	5032329	10
BMKL 20X 8 WH	5032280	10
BMKL 25X 8 WH	5032332	10
BMKL 25X12 WH	5032374	10
BMKL 26,8X6,8 WH	0807106	10
BMKL 50X12 WH	5032387	10
BMKL 64X16 WH	0821807	2
BMKL 64X34 WH	5032400	10
BMKL 15X 9 YE	5032497	10
BMKL 16X 6 YE	0807096	10
BMKL 18X 8 YE	5032170	10
BMKL 19X11 YE	0800705	10
BMKL 20X 8 YE	5032138	10
BMKL 26X10 YE	0811516	10
BMKL 64X16 YE	0821810	2
BMKL 27X 8 SR	0803702	10
BMKL 27X12,5 SR	0803676	10
BMKL 27X18 SR	0803689	10
BMKL 27X27 SR	0803692	10
SK U WH:UNGESTANZT	0800129	10
SK U YE:UNGESTANZT	0800132	10
SK U SR:UNGESTANZT	0800145	10
SK U TR:UNGESTANZT	0806699	10



自黏式设备标识

可采用的打印机和技术：



绘图仪



未打印或根据客户要求进行打印

- 自黏式标识，可使用手绘或者绘图仪标记
- 标识可用于弯曲或不平整的表面
- 提供多种尺寸
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

技术数据		
PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER		
聚酯箔		
-40 ... 80		
不含硅酮		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
BMK 15X 9 YE	5031605	10
BMK 19X11 YE	5031582	10
BMK 20X 8 YE	5031388	10
BMK 38X11 YE	5031676	10
附件		
CMS-P1-PAD	5144819	1

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
温度范围	[°C]
成分	

描述	颜色
1张 = 324张标签	黄色
1张 = 198张标签	黄色
1张 = 270张标签	黄色
1张 = 88张标签	黄色

固定标记材料的模板，用于固定标签、薄膜和纸张的自黏式衬垫，
标签纸最大为DIN A4

设备标识

自黏式设备标识，可手写或刻印

可采用的打印机和技术：



- 板式系列标识由预制的、单独的自黏式标识组成
- 自黏式设备标识，可使用在粗糙不平的表面上
- 可使用ENGRAVING UNIT刻印
- 可通过刻印系统刻印
- 两层材料
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
- 型号举例：GPE 13x9 WH
标识区域宽度：13 mm
标识区域高度：9 mm
WH = 白色
包装类型：板式

注意：
配套的板式材料料仓，见页码 52



绘图仪



雕刻



未打印或根据客户要求来进行打印

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
板式标识，自黏式双层塑料标识，材料厚度：0.8 mm，方角	

1张 = 120张标签	白色
1张 = 75张标签	白色
1张 = 100张标签	白色
1张 = 88张标签	白色
1张 = 60张标签	白色
1张 = 9张标签	白色
1张 = 9张标签	白色
1张 = 21张标签	红色/白色
1张 = 5张标签	黄色
1张 = 30张标签	银色

板式标识，自黏式双层塑料标识，材料厚度：0.8 mm，圆角，半径：2 mm

1张 = 66张标签	白色
1张 = 30张标签	白色
1张 = 26张标签	白色
1张 = 21张标签	白色
1张 = 9张标签	白色
1张 = 32张标签	银色
1张 = 66张标签	银色
1张 = 42张标签	银色
1张 = 30张标签	银色
1张 = 18张标签	银色
1张 = 26张标签	银色
1张 = 21张标签	银色

刻印装置，用于PLOTMARK，包括操作指南（英语/德语）、数据光盘以及刻印用凿子

平板绘图仪式打印机，包括电源、连接线（Centronics和USB）、CMS-PEN 0,25绘图笔、手册、CLIP PROJECT规划和标识软件

用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK的模板，可安装EMLP...和GPE...刻印材料

- 1张GPE标识板卡

技术数据	
PLOTMARK • ENGRAVING UNIT • CMS-P1-PLOTTER • P1 ENGRAVING UNIT TRANSPLY-ABS -20 ... 85 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 不含硅及卤素	

订货数据		
类型	订货号	件/包装
GPE 13X 9 WH	0806932	10
GPE 17,5X12 WH	0806916	10
GPE 20X 7 WH	0806990	10
GPE 20X 8 WH	0806945	10
GPE 22X12 WH	0806929	10
GPE 52X26 WH	0806958	10
GPE 60X30 WH	0806961	10
GPE 60X12 RD-WH	0824202	10
GPE 70X32 YE	0824215	10
GPE 28X17,5 SR	0807889	10
GPE 27X 8 WH/R	0815198	10
GPE 27X18 WH/R	0815208	10
GPE 45X14 WH/R	0815282	10
GPE 60X12 WH/R	0807630	10
GPE 60X30 WH/R	0815292	10
GPE 22X22 SR/R	0806628	10
GPE 27X 8 SR/R	0806877	10
GPE 27X12,5 SR/R	0806880	10
GPE 27X18 SR/R	0806893	10
GPE 27X27 SR/R	0806903	10
GPE 45X14 SR/R	0807009	10
GPE 60X12 SR/R	0806631	10

附件		
P1 ENGRAVING UNIT	5145546	1
CMS-P1-PLOTTER	5144615	1
CMS-P1-M/GPE ENGRAVING	5145711	1

自黏式设备标识，可手写或刻印

可采用的打印机和技术：




- 打印内容抗腐蚀、耐机械磨损，通过多种实验室标准测试
- 高质量标识材料
- 可通过绘图仪轻松打印
- 可使用ENGRAVING UNIT刻印
- 用于标记元件、设备和按钮
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
- 型号举例：EMLP 24 (30x12)
孔径：24 mm
标识区域宽度：30 mm
标识区域高度：12 mm
包装类型：板式



绘图仪



雕刻



未打印或根据客户要求打印

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
板式标识，带一个开孔，可穿过直径24mm的按钮，自粘式双色板，材料厚度：0.8 mm	
1张 = 6张标签	白色
1张 = 6张标签	黑色
1张 = 6张标签	银色
板式标识，带一个开孔，可穿过直径32mm的按钮，自粘式双色板，材料厚度：0.8 mm	
1张 = 6张标签	白色
1张 = 6张标签	黑色
1张 = 6张标签	银色

板式材料料仓，用于放置1张板卡式标识

技术数据	
PLOTMARK • ENGRAVING UNIT • CMS-P1-PLOTTER • P1 ENGRAVING UNIT TRANSPLY-ABS -40 ... 80 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 不含硅及卤素	

订货数据		
类型	订货号	件/包装
EMLP 24 (30X12)	0822301	1
EMLP 24 (30X12) BK	0822314	1
EMLP 24 (30X12) SR	0822330	1
EMLP 32 (38X14)	0822291	1
EMLP 32 (38X14) BK	0822327	1
EMLP 32 (38X14) SR	0822343	1

附件		
CMS-P1-M/GPE ENGRAVING	5145711	1



- CARRIER-EMP...标识支架可与 UC-EMP .../US-EMP...和EMP-AL插入式标识配套使用
- 清晰标识设备和控制柜
- 可以用螺钉和铆钉固定

一般参数	
标识材料	PA
阻燃等级, 符合UL 94	V2
温度范围	-40 ... 105 [°C]
成分	不含硅及卤素

描述	颜色
可安装UC-EMP.../US-EMP .../EMP-AL ...卡入式标识	
标识尺寸: 17 x 15 mm	黑色
标识尺寸: 27 x 15 mm	黑色
标识尺寸: 49 x 15 mm	黑色
标识尺寸: 60 x 15 mm	黑色
标识尺寸: 60 x 30 mm	黑色
标识尺寸: 85 x 54 mm	黑色



配合插入式标识使用

技术数据		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
CARRIER-EMP (17X15)	0827450	80
CARRIER-EMP (27X15)	0827451	80
CARRIER-EMP (49X15)	0827452	40
CARRIER-EMP (60X15)	0827453	40
CARRIER-EMP (60X30)	0827454	30
CARRIER-EMP (85,6X54)	0829365	10

标识支架，配合插入式标识使用



- CARRIER-EMP 22 ...标识支架，可与 UC-/US-EMP...和EMP-AL ...插入式标识配套使用
- 可用于直径22 mm的所有按钮和开关

一般参数	
标识材料	PA
阻燃等级, 符合UL 94	V2
温度范围	-40 ... 105 [°C]
成分	不含硅及卤素

描述	颜色
标识架，用于UC-EM .../US-EMP .../EMP-AL ...卡入式标识	
标识范围: 27 x 8 mm	黑色
标识范围: 27 x 12.5 mm	黑色
标识范围: 27 x 15 mm	黑色
标识范围: 27 x 18 mm	黑色
标识范围: 27 x 27 mm	黑色



标识，用于直径为22 mm的按钮和开关

技术数据		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
CARRIER-EMP 22 (27X8)	0827445	50
CARRIER-EMP 22 (27X12,5)	0827446	50
CARRIER-EMP 22 (27X15)	0827447	50
CARRIER-EMP 22 (27X18)	0827448	50
CARRIER-EMP 22 (27X27)	0827449	50

标识支架，适用控制设备标识



- 可用于直径22 mm的所有按钮和开关
- CARRIER-EMLP ...标识支架可与UC-/US-EMLP...和EMLP-AL ...自黏式加厚标识配套使用
- EMLPR ...自黏式透明保护膜可对标识起到保护作用



用于直径为22 mm的按钮和开关

一般参数	
标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V2
温度范围	-40 ... 105 [°C]
成分	不含硅及卤素
按钮直径	22 [mm]

技术数据	

订货数据		

描述	颜色
标识架，用于直径22 mm的按钮和开关，适用EML ...、UC-EMLP ...自黏式标签 /US-EMLP ...和EMLP-AL ...	
标识尺寸：27 x 8 mm	黑色
标识尺寸：27 x 12.5 mm	黑色
标识尺寸：27 x 15 mm	黑色
标识尺寸：27 x 18 mm	黑色
标识尺寸：27 x 27 mm	黑色

类型	订货号	件/包装
CARRIER-EMLP 22 (27X8)	0828984	50
CARRIER-EMLP 22 (27X12.5)	0828985	50
CARRIER-EMLP 22 (27X15)	0828986	50
CARRIER-EMLP 22 (27X18)	0828987	50
CARRIER-EMLP 22 (27X27)	0828988	50

自黏式或插入式透明保护罩盖



- CARRIER标识支架 ...用于保护已安装的插入或自黏式标识
- 厚度高，但柔软透明，防冲击
- 高机械稳定性和高化学稳定性
- 适合于长期的室外应用



防触电保护

描述	颜色
防触电保护膜，用于卡入CARRIER-EMP ...	
	透明
	透明
	透明

订货数据		

类型	订货号	件/包装
EMPPR (27X15)	0829535	50
EMPPR (27X18)	0829536	50
EMPPR (45,8X45,8) PL-100	0803476	100

设备标识

标识卡槽

- 标识卡槽，自黏式，按米供货，也可根据客户要求定制长度
- 超强黏性，可用于标准设备表面
- P-SS-ZB100标识卡槽，与SSZB、UC-EM (20X9)、UCT-EM(20X9)标识配套使用
- P-ZB METER标识卡槽，与UC-TM...、UCT-TM...、ZB...标记条配套使用



自黏式

一般参数	
标识材料	PVC
阻燃等级，符合UL 94	V0
温度范围	-15 ... 80 [°C]


技术数据

描述	颜色
标识卡槽，自黏式，可安装SS-ZB标识，UC-EM (20X9) ， UCT-EM (20X9) ， 长度：1000 mm	
标识卡槽， 自黏式，可安装UC-TM ...、UCT-TM ...、ZB ... 标识，长度：1000 mm	灰色
	灰色

订货数据

类型	订货号	件/包装
P-SS-ZB 100	1013737	10
P-ZB METER	1051854	1

标识卡槽



- CARRIER-EMP ... 标识卡槽，可与UC-EMP ...标识 /US?EMP ... /EMT ...和EMP-AL ...设备标识配套使用
- 用于标记设备
- 用于标记组件
- 用于标记开关装置和控制装置



自黏式、螺钉或铆钉固定

一般参数	
标识材料	PVC
阻燃等级，符合UL 94	V0
温度范围	-40 ... 60 [°C]
成分	不含硅酮

技术数据

描述	颜色
标识卡槽，螺钉或铆钉固定，1000 mm长，可安装UCT... / UC... / US... / EMT ... 和EMP-AL材料，高15 mm	
标识卡槽，自黏式，1000 mm长，可安装UCT... / UC... / US... / EMT ... 和EMP-AL ... 材料，高15 mm	灰色 透明
CARRIER盖罩， 1000 mm长	灰色 透明
	透明

订货数据

类型	订货号	件/包装
CARRIER-EMP (1000X15) GY	0829366	25
CARRIER-EMP (1000X15) TR	0829530	25
CARRIER/L-EMP (1000X15) GY	0829559	25
CARRIER/L-EMP (1000X15) TR	0829560	25
CARRIER-EMP (1000X15) COVER	0829520	25

标识支架



- 标识支架，自黏式，用于标记设备和元器件
- 超强黏性，可用于标准设备表面
- 可与UC-WMT ..., US-WMT ..., EMT ...和UCT-WMT标识配套使用




适用插入式标识

一般参数		技术数据		
标识材料	[°C]	PVC		
阻燃等级，符合UL 94		V0		
温度范围		-40 ... 60		
成分		不含硅酮		
描述		订货数据		
颜色		类型	订货号	件/包装
标识支架，自黏式，可配合UC-WMT US-WMT EMT ...和UCT-WMT标识使用				
标识范围：15 x 4 mm	透明	PAB-SK 15	1013287	500
标识支架，自黏式，可配合UC-WMT US-WMT EMT ...和UCT-WMT标识使用				
标识范围：30 x 4 mm	透明	PAB-SK 30	1013290	200

设备标识

标识支架，带盖罩

可采用的打印机和技术：



绘图仪



用螺钉或铆钉固定

- 标识支架，包括一个透明的盖罩和底座支架
- 底座支架有两个固定孔，可使用螺钉固定
- 将打印好的插入式标识插入盖罩中，后将盖罩卡接到底座支架上
- 透明盖罩可保护标识免受外界影响
- ES-SSMK ...插入式标识，可使用绘图仪CMS-P1-PLOTTER和CMS-P1-PAD模板标记

技术数据		
一般参数		
可使用的打印机	PLOTMARK • CMS-P1-PLOTTER	
标识材料	PC	
阻燃等级，符合UL 94	V2	
温度范围	-40 ... 115	
成分	不含硅及卤素	
孔距	[mm]	40
孔径	[mm]	3.5
订货数据		
描述	颜色	类型
控制柜标识，2个M3固定孔		
尺寸：60 x 18 mm，标识范围：56 x 14 mm，包括1 x ES-SSMK-GB 60X18	透明/白色	SSMK 60X18
尺寸：96 x 30 mm，标识范围：92 x 26 mm，包括1 x ES-SSMK-GB 90X30	透明/白色	SSMK 96X30
大尺寸插入式标识，可使用打印机进行打印，DIN A4，带易撕线，材料：卡片		
1张 = 75 张标签，标识范围：56 x 14 mm	透明/白色	ES-SSMK-GB 60X18
1张 = 22 张标签，标识范围：92 x 26 mm	透明/白色	ES-SSMK-GB 96X30
附件		



自黏式透明保护膜



- PUR自黏式透明保护膜，低烟无卤；材料厚度高，但柔软透明
- 可黏贴在标识上，对标识起保护作用
- 高机械稳定性和高化学稳定性
- 适合于长期的室外应用



防触电保护

		技术数据		
一般参数				
标识材料	[°C]	PUR		
温度范围		-40 ... 90		
成分		无卤素		
		订货数据		
描述	颜色	类型	订货号	件/包装
自黏式透明保护膜，防冲击，用于插入CARRIER-EMLP ...				
每张51张标签	透明	EMLPR (26,5X14,5)	0800546	10
每张42张标签	透明	EMLPR (26,5X17,5)	0800360	10
每张30张标签	透明	EMLPR (26,5X26,5)	0800361	10
每张14张标签	透明	EMLPR (30X40)	0800359	10
每张6张标签	透明	EMLPR (80X42)	0800357	10
每张4张标签	透明	EMLPR (80X60)	0800358	10
每张9张标签	透明	EMLPR (100X30)	0800362	10
自黏式透明保护膜，防冲击，尺寸可定制				
W x H: max. 100 mm x max. 500 mm	透明	EMLPR (...X...)R	0803094	1



系统标识 - MARKING system

清晰直观的系统标识对工厂进行整体标识，明确作业，起到警示、指示和禁止类标识作用，大幅提高了工厂操作的安全性。

菲尼克斯电气提供全系列系统标识，包括从警告标识到彩色符号标识，适用于多种应用场景。此外，菲尼克斯电气还提供相应的打印机。

菲尼克斯电气提供RFID标识，可配合不同的标识卡槽进行安装。

产品一览	
系统标识	356
PMLP... 和PMP ...系统标识	
未打印的RFID标识	358
未打印的UniCard标识	360
标识卡槽	362
输送流体的管道标识和附件	364
PML-W...警告标识	
未打印的UniSheet警告标识	366
未打印的卷式警告标识	375
预打印的警告标识	376
PML-P...禁令标识	
未打印的UniSheet禁令标识	367
未打印的卷式禁令标识	372
PML-M..指令标志	
未打印的UniSheet指令标识	368
未打印的卷式磁性指令标识	373
US-PML-ESS...急停按钮标识	
用于标记急停按钮的自黏式标识	369
US-PML-F... 火警探测系统标识	
用于标记火警系统的自黏式标识	370
PML-T...管道标识	
未打印的卷式管道标识	378
PML-GHS...有害物质标识	
未打印有害物质标识，UniSheet材料	371
未打印的卷式有害物质标识	374
PMM...磁性标识	
未打印的卷式磁性标识	385



清晰直观的系统标识起到警示、指示和禁止类标识作用，可避免操作失误，保证工厂作业安全。

菲尼克斯电气提供一系列的系统标识，满足国家对于工厂安全生产的法律法规。

打印技术和标识材料的结合，保证了工业标识的防紫外线、耐磨性和耐刮擦性能满足测试标准。

通过RFID技术，无需接触即可读取、传输和扫描数据。为高效清晰的标记系统标识，菲尼克斯电气提供各种内置RFID收发芯片的标识，配合不同的标识卡槽使用。

根据不同的应用场合和标识材料，可选择相应的打印机：

- BLUEMARK ID 和BLUEMARK ID COLOR打印机，采用UVLED技术，用于打印UniCard系列标识和内置RFID芯片的PM(L)P-RFID... 标识
- THERMOMARK CARD 2.0和THERMOMARK PRIME热转印打印机，用于打印UniCard和UniSheet系列标识
- THERMOMARK ROLL 2.0，卷式热转印打印机，用于打印卷式标识
- THERMOMARK ROLLMASTER 300和ROLLMASTER 600卷式热转印打印机，用于大批量打印卷式标识

PROJECT complete规划和标识软件可快速简便地编辑客户所需信息。软件提供的图形符号均符合ISO 7010标准。打印过程简单，只要将所需符号插入相应标识材料中，发送打印任务即可。

所选图形符号可根据标识大小自动调整到更合适的尺寸，用户只需发送打印任务即可。使用规划和标识软件可轻松标记。这就是利用标识软件轻松实现标准化系统标识的全过程。

针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务。



PM(L)P-RFID和UC-PM(L)P

无论管道和系统标识有无RFID芯片，均可配合标识卡槽轻松安装。



PML-W警告标识

警告标识用来标记车间内的危险区域，我们可提供多种警告标识符号供客户选择打印。



PML-P禁令标识

禁令标识用于标记存在潜在危险的区域。



PML-M指令标识

指令标识用于标记某种特定的行为模式。



US-PML-ESS急停按钮标识

根据机械指令2006/42/EG的规定，急停按钮必须做特殊标记。发生紧急情况时，能够立即识别急停按钮。



US-PML-F火警探测系统标识

紧急情况下必须能够立即识别出烟雾报警器，因此烟雾报警器必须清晰标识。



PML-T管道标识

管道标识，两端箭头可撕除，用于标记管道内液体和气体的流向。



PML-GHS有害物质标识

根据《危险物品条例》(GefStoffV)规定，危险物品通过管道运输时，在管道标识上附加有害物质标识。



PMM磁性标识

磁性标识，可轻松吸附到金属表面；不需要时，可轻松拆下；

系统标识

自黏式标识，带RFID收发芯片

可采用的打印机和技术：



UV LED技术



内置RFID收发芯片的自黏式标识

标识

- PMLP-RFID ...自黏式系列标识，可预先安装在标识框架中，具有很好的黏性
- 标识可通过BLUEMARK轻松打印
- 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料
- 标识适用温度范围广，室内和室外都可使用

芯片

- HF收发芯片符合ISO 15693和ISO 18000-3模式1标准
- UHF收发芯片符合EPC Class 1 Gen 2和ISO 18000-6C标准

一般参数
可使用的打印机
标识材料
阻燃等级，符合UL 94
温度范围
耐刮性
成分

技术数据
BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED
PVC/PC
V0
-25 ... 80
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅树脂与锡

描述	颜色
自黏式标识，带框架，内置HF收发芯片	
1位，标记范围：90 x 38 mm，读取范围：最大0.1 m，取决于环境，频率：13.56 MHz，存储容量：1 KB	白色
1位，标记范围：110 x 38 mm，读取范围：0.1 m，取决于环境，频率：13.56 MHz，存储容量：1 KB	白色
UniCard，自黏式塑料标识，内置UHF收发芯片	
1位，标记范围：90 x 38 mm，读取范围：最大2.0 m，取决于环境，频率：866 - 956 MHz，存储容量：496位	白色
1位，标记范围：110 x 38 mm，读取范围：2.0 m，取决于环境，频率：866 - 956 MHz，存储容量：496位	白色

订货数据		
类型	订货号	件/包装
PMLP-RFID/HF (90X38)	0830956	10
PMLP-RFID/HF (110X38)	0831030	10
PMLP-RFID/UHF (90X38)	0830957	10
PMLP-RFID/UHF (110X38)	0831031	10

插入式标识，配合标识支架使用，带RFID收发芯片



UV LED技术



带收发芯片的标识

- 标识**
- PMLP-RFID ...插入式系列标识，可预先安装在标识框架中，配合CARRIER (L)PMP ... (110X38)标识支架使用
 - 标识可通过BLUEMARK轻松打印
 - 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料
 - 标识适用温度范围广，室内和室外都可使用
- 芯片**
- HF收发芯片符合ISO 15693和ISO 18000-3模式1标准
 - UHF收发芯片符合EPC Class 1 Gen 2和ISO 18000-6C标准

可采用的打印机和技术：

一般参数			技术数据		
可使用的打印机			BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED		
标识材料			PVC/PC		
阻燃等级，符合UL 94			V0		
温度范围			-25 ... 80		
耐刮性			DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
成分			不含硅树脂与锡		
描述			订货数据		
插入式标识，带框架，内置HF收发芯片			类型	订货号	件/包装
1位，标记范围：90 x 38 mm，读取范围：最大0.1 m，取决于环境，频率：13.56 MHz，存储容量：1 KB		白色	PMP-RFID/HF (90X38)	0830954	10
1位，标记范围：110 x 38 mm，读取范围：0.1 m，取决于环境，频率：13.56 MHz，存储容量：1 KB		白色	PMP-RFID/HF (110X38)	0831028	10
UniCard，塑料标识，内置UHF收发芯片					
1位，标记范围：90 x 38 mm，读取范围：最大2.0 m，取决于环境，频率：866 - 956 MHz，存储容量：496位		白色	PMP-RFID/UHF (90X38)	0830955	10
1位，标记范围：90 x 38 mm，读取范围：最大2.0 m，取决于环境，频率：866 - 956 MHz，存储容量：496位		橙色	PMP-RFID/UHF (90X38) OG	0803048	10
1位，标记范围：110 x 38 mm，读取范围：2.0 m，取决于环境，频率：866 - 956 MHz，存储容量：496位		白色	PMP-RFID/UHF (110X38)	0831029	10

系统标识

系统标识，自黏或插入式，配合标识支架 可采用的打印机和技术：使用




UV LED技术



未标识或根据用户需求标识

- UniCard UC-PMLP ... 系列标识，自黏式标识
- UniCard UCT-PMP ... 系列标识，插入式标识，配合CARRIER(/L)-PMP...标识支架使用
- 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料
- 标识适用温度范围广，室内和室外都可使用
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

一般参数		技术数据		
可使用的打印机		BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED		
标识材料		PA		
阻燃等级，符合UL 94		V2		
温度范围		-40 ... 120		
耐刮性		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
成分		不含硅及卤素		
描述		订货数据		
UniCard, 自黏式标识, 1位		类型	订货号	件/包装
标识范围: 90 x 38 mm		UC-PMLP (90X38)	0831017	10
标识范围: 110 x 38 mm		UC-PMLP (110X38)	0831020	10
UniCard, 插入式标识, 1位				
标识范围: 90 x 38 mm				
标识范围: 90 x 38 mm				
标识范围: 90 x 38 mm				
标识范围: 90 x 38 mm				
标识范围: 110 x 38 mm				



未标识或根据用户需求标识

技术数据		
BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • BLUEMARK CLED		
PA		
V2		
-40 ... 120		
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
不含硅及卤素		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
UC-PMP (90X38)	0831016	10
UC-PMP (90X38) YE	0831046	10
UC-PMP (90X38) VT	0831047	10
UC-PMP (90X38) BU	0831048	10
UC-PMP (110X38)	0831019	10

系统标识

标识支架，配合UC-PMP ... 和PMP-RFID ... 标识使用



- CARRIER-PMP (110x38)标识支架，配合UC-PMP...和 PMP-RFID ...标识使用。标识支架配备卡扣，防止标识掉落
- CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110 x38) 自黏式标识支架，由封闭式外壳以及背面的自黏式标识条组成，可直接固定到光滑干净的表面。在难以固定的表面，也可用两个M5沉头螺钉将支架固定。支架上有卡位，能防止标识和PM(S)T标记条掉落
- CARRIER-PMP-ENCLOSED (110 x38) 包含一个封闭式外壳，适用于UCPMP...和PMP-RFID...标识。通过两个M5沉头螺钉即可安装。标识条支架上有卡位，能防止标识和PM(S)T标记条掉落



可用螺钉、螺钉卡箍或电缆扎带固定

一般参数	
标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
温度范围	-40 ... 105
耐刮性	-
成分	不含硅及卤素

订货数据		
描述	颜色	类型
标识卡槽，适用插入式UC-PMP ... 和PMP-RFID标识，标识卡槽尺寸：110 x 38 mm	黑色	CARRIER-PMP (110X38)
封闭式自黏式标识卡槽，适用插入式UC-PMP ... 和PMP-RFID标识，标识卡槽尺寸：110 x 38 mm	黑色	
封闭式线缆标识套环，可插入UC-PMP...和PMP-RFID标签，尺寸：110 x 38 mm	黑色	



可黏贴或螺钉固定



可用螺钉固定

技术数据		
PA		
V0		
-40 ... 105		
-		
不含硅及卤素		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38)	0831062	10

技术数据		
PA		
V0		
-40 ... 105		
-		
不含硅及卤素		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
CARRIER-PMP-ENCLOSED (110X38)	0831068	10



– PMT和PMST (10 x 38)标记流体标识，（符合DIN 2403标准）专用于CARRIER(/L)-PMP(110x38)。可快速轻松地安装到支架上。PMST (10x38)标识配有小孔，通过小孔可用RVT-PA 3,5 BK铆钉加固三种标识卡槽。

注意：
1) RVT-PA...BK铆钉，用于固定PMST...标识



插入式标识，用于标记流体

一般参数			技术数据		
标识材料			PVC		
阻燃等级，符合UL 94			-		
温度范围			-30 ... 80		
描述			订货数据		
颜色			类型	订货号	件/包装
标识，用于标识所输送的流体，安装在CARRIER-PMP (110x38)、CARRIER/L-PMP (110x38) 和CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38)支架上，符合DIN 2403标准					
白色			PMT (10X38)	0831086	100
黄色			PMT (10X38) YE	0831087	100
橙色			PMT (10X38) OG	0831088	100
红色			PMT (10X38) RD	0831089	100
紫色			PMT (10X38) VT	0831090	100
绿色			PMT (10X38) GN	0831091	100
灰色			PMT (10X38) GY	0831092	100
棕色			PMT (10X38) BN	0831093	100
蓝色			PMT (10X38) BU	0831094	100
黑色			PMT (10X38) BK	0831095	100
标识，用于标识所输送的流体，带用于膨胀塑料铆钉的中心孔，安装在CARRIER-PMP (110x38)、CARRIER/L-PMP (110x38) 和CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38)支架上，符合DIN 2403标准					
白色					
黄色					
橙色					
红色					
紫色					
绿色					
灰色					
棕色					
蓝色					
黑色					
塑料空心铆钉，直径3.5 mm ¹⁾					
安装条，可用螺钉固定，用于CARRIER-PMP ...支架					



铆钉固定，用于标记流体



用于固定PMST标识的铆钉



管道固定卡箍

技术数据		
PVC		
-		
-30 ... 80		

订货数据		
类型	订货号	件/包装

PMST (10X38)	0831076	100
PMST (10X38) YE	0831077	100
PMST (10X38) OG	0831078	100
PMST (10X38) RD	0831079	100
PMST (10X38) VT	0831080	100
PMST (10X38) GN	0831081	100
PMST (10X38) GY	0831082	100
PMST (10X38) BN	0831083	100
PMST (10X38) BU	0831084	100
PMST (10X38) BK	0831085	100

技术数据		
PVC		
V0		
-30 ... 80		

订货数据		
类型	订货号	件/包装

--	--	--

RVT-PA 3,5 BK	0830959	100
---------------	---------	-----

--	--	--

技术数据		
铬钢1.4016		
-		
-		

订货数据		
类型	订货号	件/包装

--	--	--

SCRT 9X16-27	0830970	50
SCRT 9X25-40	0830971	50
SCRT 9X40-60	0830972	25
SCRT 9X60-80	0830973	25
SCRT 9X80-100	0830974	25
SCRT 9X100-120	0830975	25
SCRT 9X140-160	0830976	25
SCRT 9X160-180	0830977	25
SCRT 9X180-200	0830978	25

系统标识

UniSheet：自黏式警告标识
未打印

可采用的打印机和技术：



UV LED技术



热转印



未标识或根据用户需求标识

US-PML自黏式警告标识，客户可根据需求定制各种警告标识符号。PROJECT complete软件提供各种警告标识符号。警告标识特性如下：

- 高柔性，塑化PVC标识，适合不平整的表面
- 适于室内和室外安装
- 警告标识，符合ISO 7010国际标准
- 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料
- 标识服务：菲尼克斯电气可根据客户要求打印定制标识
- UniSheet系列标识可安装在THERMOMARK CARD打印机中CARD-US-MAG1模板中
- UniSheet系列标识，可使用热转印及喷墨打印机打印

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
UniSheet，带自黏式警告标识，三角形	
24位，边长：25 mm	黄色/黑色
6位，边长：50 mm	黄色/黑色
1位，边长：100 mm	黄色/黑色
UniSheet，带自黏式警告标识，三角形外带矩形标识区域	
16位，边长：25 mm	黄色/黑色
4位，边长：50 mm	黄色/黑色
1位，边长：100 mm	黄色/黑色

模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME	
可安装所有US材料	
色带盒，用于THERMOMARK PRIME，颜色：黑色，长度：70 m，宽度：110 mm	
适配板，用于BLUEMARK ID打印机，可安装US材料	

技术数据

BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0 • THERMOMARK CARD PVC
-40 ... 90
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅酮

订货数据

类型	订货号	件/包装
US-PML-W100 (25X25)	1014125	10
US-PML-W100 (50X50)	1014126	10
US-PML-W100 (100X100)	1014127	10
US-PML-W200 (25X25)	1014131	10
US-PML-W200 (50X50)	1014132	10
US-PML-W200 (100X100)	1014133	10

附件

TMP-US-MAG1	0803341	1
TMP-RIBBON 110 BK 100	0803374	1
BM ID-ADAPTER PLATE-US	1044355	1

UniSheet自黏式禁令标识，颜色已标记，标识符号未标记



- US-PMLP禁令标识，客户可根据需求定制各种禁令标识符号
- PROJECT complete软件提供各种禁令标识符号
- 高柔性，塑化PVC标识，适合不平整的表面
- 适于室内和室外安装
- 禁令标志符合ISO 7010国际标准
- UniSheet标识，可使用热转印及喷墨打印机打印
- 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料
- UniSheet系列标识预穿孔，可轻松撕下
- UniSheet系列标识可安装在THERMOMARK CARD打印机中CARD-US-MAG1模板中
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

可采用的打印机和技术：



UV LED技术



热转印



未标识或根据用户需求标识

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
禁令标识，带颜色，不带符号	
4位，直径：50 mm	红色/白色
1位，直径：100 mm	红色/白色

色带，用于THERMOMARK CARD ...，颜色：黑色，长度：300 m，宽度：110 mm
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装所有US材料
色带盒，用于THERMOMARK PRIME，颜色：黑色，长度：70 m，宽度：110 mm
适配板，用于BLUEMARK ID打印机，可安装US材料

技术数据	
BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0 • THERMOMARK CARD PVC	
-40 ... 90	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
不含硅酮	

订货数据		
类型	订货号	件/包装
US-PML-P100 (D50)	1014217	10
US-PML-P100 (D100)	1014218	10

附件		
THERMOMARK-RIBBON 110-TC	0801371	1
TMP-US-MAG1	0803341	1
TMP-RIBBON 110 BK 100	0803374	1
BM ID-ADAPTER PLATE-US	1044355	1

注意：
关于附件的详情，请访问phoenixcontact.net/products。

系统标识

UniSheet自黏式禁令标志，颜色已标记，标识符号未标记

可采用的打印机和技术：



热转印



未标识或根据用户需求标识

US-PML-M100...系列指令标识，客户可根据需求定制各种禁令标识符号。CLIP PROJECT软件提供各种指令标识符号。指令标识特性如下，

- 高柔性，塑化PVC标识，适合不平整的表面
- 适于室内和室外安装
- 禁令标志符合ISO 7010国际标准
- UniSheet标识，可使用热转印及喷墨打印机打印
- 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料
- UniSheet系列标识预穿孔，可轻松撕下
- UniSheet系列标识可安装在THERMOMARK CARD打印机中CARD-US-MAG1模板中
- 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
禁令标志，带颜色，不带符号	
4位，直径：50 mm	蓝色/白色
1位，直径：100 mm	蓝色/白色

模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME	
可安装所有US材料	
色带，用于卷式热转印打印机和THERMOMARK CARD，颜色：白色，长度：60 m，宽度：110 mm	
色带盒，用于THERMOMARK PRIME，颜色：白色，长度：60 m，宽度：110 mm	白色

技术数据

THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0 • THERMOMARK CARD
PVC
-40 ... 90
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅酮

订货数据

类型	订货号	件/包装
US-PML-M100 (D50)	1014176	10
US-PML-M100 (D100)	1014177	10

附件

TMP-US-MAG1	0803341	1
TM-RIBBON 110 WH 100	0804661	1
TMP-RIBBON 110 WH 100	0803376	1

用于标记急停按钮的自黏式标识

可采用的打印机和技术：



US-PML-ESS...自黏式急停按钮标识，可提供不同语言的急停按钮标识。PROJECT complete软件提供用于不同国家的模板。

- 标识材料特性如下：
- 高柔性，塑化PVC标识，适合不平整的表面
 - 适于室内和室外安装
 - 保证标识材料的精准定位，自动识别标识材料
 - UniSheet系列标识可安装在THERMOMARK CARD打印机中CARD-US-MAG1模板中



UV LED技术



热转印



未标识

技术数据			
BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0 • THERMOMARK CARD PVC			
-40 ... 90			
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)			
不含硅酮			
订货数据			
类型	订货号	件/包装	
UniSheet, 自黏式急停按钮标识：			
1位, 外径：60 mm, 内径：25 mm	黄色	US-PML-ESS100 (D60) YE 0803873	10
1位, 外径：90 mm, 内径：24 mm	黄色	US-PML-ESS100 (D90) YE 0803872	10
附件			
色带, 用于THERMOMARK CARD ..., 颜色：黑色, 长度：300 m, 宽度：110 mm	THERMOMARK-RIBBON 110-TC	0801371	1
模板, 用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME	TMP-US-MAG1	0803341	1
可安装所有US材料	TMP-RIBBON 110 BK 100	0803374	1
色带盒, 用于THERMOMARK PRIME, 颜色：黑色, 长度：70 m, 宽度：110 mm	BM ID-ADAPTER PLATE-US	1044355	1
适配板, 用于BLUEMARK ID打印机, 可安装US材料			



UV LED技术



热转印



未标识

US-PML-F... 火警标识可根据用户需求定制防火标识。

防火标识符合 DIN 4066或DIN 4844标准。标识外形可为圆形或方形，满足相关的法律规定。

- 标识材料特性如下：
- 高柔性，塑化PVC标识，适合不平整的表面
 - UniSheet系列标识可安装在 THERMOMARK CARD打印机中 CARD-US-MAG1模板中

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	

描述	颜色
UniSheet, 带自黏式火警标识, 带颜色：	
10位, 标识范围：40 x 15 mm	红色/白色
4位, 直径：50 mm, 标识范围：40 x 20 mm	红色/白色
UniSheet, 带自黏式火警标识, 带颜色：	
标识范围：40 x 15 mm	蓝色/白色
直径：50 mm, 标识范围：40 x 20 mm	蓝色/白色

色带, 用于THERMOMARK CARD ..., 颜色：黑色, 长度：300 m, 宽度：110 mm
模板, 用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装所有US材料
色带盒, 用于THERMOMARK PRIME, 颜色：黑色, 长度：70 m, 宽度：110 mm
适配板, 用于BLUEMARK ID打印机, 可安装US材料

技术数据	
BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0 • THERMOMARK CARD PVC	
-40 ... 90	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	
不含硅酮	

订货数据		
类型	订货号	件/包装
US-PML-F100 (50X25)	0803866	10
US-PML-F100 (D50)	0803869	10
US-PML-F200 (50X25) US-PML-F200 (D50)	0803868	10
	0803871	10

附件		
THERMOMARK-RIBBON 110-TC	0801371	1
TMP-US-MAG1	0803341	1
TMP-RIBBON 110 BK 100	0803374	1
BM ID-ADAPTER PLATE-US	1044355	1

UniSheet自黏式有害物质标识，颜色已
标记，标识符号未标记



US-PML-M100...系列有害物质标
识，客户可根据需求定制各种有害物质
标识符号。CLIP PROJECT软件提供各
种有害物质标识符号。有害物质标识特
性如下：

- 粘性强
- 耐高温
- 适于室内和室外安装
- 标识符合GHS国际标准
- UniSheet标识，可使用热转印及喷墨
打印机打印
- 保证标识材料的精准定位，自动识别
标识材料
- UniSheet系列标识预穿孔，可轻松撕
下
- UniSheet系 列 标 识 可 安 装 在
THERMOMARK CARD打 印 机 中
CARD-US-MAG1模板中


可采用的打印机和技术：



UV LED技术



热转印



未标识

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
温度范围	[°C]
耐刮性	

描述	颜色
UniSheet，自黏式有害物质标签：	
50位，标识范围：13 x 13 mm	红色/白色
9位，标识范围：25 x 25 mm	红色/白色

色带，用于THERMOMARK CARD ...，颜色：黑色，长度：300 m，宽度：110 mm
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME
可安装所有US材料
色带盒，用于THERMOMARK PRIME，颜色：黑色，长度：70 m，宽度：110 mm
适配板，用于BLUEMARK ID打印机，可安装US材料

技术数据	
BLUEMARK ID COLOR • BLUEMARK ID • THERMOMARK PRIME • THERMOMARK CARD 2.0 • THERMOMARK CARD 聚酯	
-40 ... 150	
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	

订货数据		
类型	订货号	件/包装
US-PML-GHS100 (13X13)	1014287	10
US-PML-GHS100 (25X25)	1014288	10

附件		
THERMOMARK-RIBBON 110-TC	0801371	1
TMP-US-MAG1	0803341	1
TMP-RIBBON 110 BK 100	0803374	1
BM ID-ADAPTER PLATE-US	1044355	1

系统标识

自黏式禁令标识，颜色已标记，标识符号未标记



卷式热转印



未标识或根据用户需求标识

- PMLP卷式禁令标识，客户可根据需求定制各种禁令标识符号。CLIP PROJECT软件提供各种禁令标识符号。
- 高柔性，塑化PVC标识，适合不平整的表面
 - 可在户外-40°C~90°C的温度环境下使用八年
 - 高质量的标识材料
 - 打印内容抗腐蚀、耐溶剂、耐磨损，通过多种实验室标准测试，可在恶劣的工业环境中使用
 - 禁令标识符合ISO 7010国际标准
 - 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
 - 型号举例：PML-P100 (D50)R
预打印颜色：红色
直径：50 mm
包装类型：卷

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
温度范围	[°C]
耐刮性	
成分	
描述	
禁令标识，带颜色，不带符号，可用热转印打印机打印	
1卷 = 500个标签，直径：50 mm	红色/白色
1卷 = 500个标签，直径：100 mm	红色/白色
色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm	
色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：50 m，宽：110 mm	

技术数据		
THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL PVC -40 ... 90 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 不含硅酮		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
PML-P100 (D50)R	1014225	1
PML-P100 (D100)R	1014226	1
附件		
THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1

自黏式指令标志，颜色已标记，标识符号
未标记



- PMLM卷式指令标识，客户可根据需求定制各种指令标识符号。PROJECT complete软件提供各种指令标识符号。
- 高柔性，塑化PVC标识，适合不平整的表面
 - 可在户外-40°C~90°C的温度环境下使用八年
 - 高质量的标识材料
 - 打印内容抗腐蚀、耐溶剂、耐磨损，通过多种实验室标准测试，可在恶劣的工业环境中使用
 - 禁令标识符合ISO 7010国际标准
 - 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
 - 型号举例：PML-M100 (D50)R
预打印颜色：蓝色
直径：50 mm
包装类型：卷



卷式热转印



未标识或根据用户需求标识

技术数据		
THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL PVC -40 ... 90 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 不含硅酮		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
PML-M100 (D50)R	1014180	1
PML-M100 (D100)R	1014181	1
附件		
TM-RIBBON 110 WH 100	0804661	1

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	[°C]
温度范围	
耐刮性	
成分	
描述	
颜色	
强制性标识，带颜色，不带符号，可用热转印打印机打印	
1卷 = 500个标签，直径：50 mm	白色/蓝色
1卷 = 500个标签，直径：100 mm	白色/蓝色
色带，用于卷式热转印打印机和THERMOMARK CARD，颜色：白色，长度：60 m，宽度：110 mm	

系统标识

自黏式“有害物质”标识， 颜色已标记， 标识符号未标记

可采用的打印机和技术：



卷式热转印



未标识

PML-GHS ... 卷式指令标识， 客户可根据需求定制各种指令标识符号。PROJECT complete软件提供各种有害物质标识符号。

- 打印内容抗腐蚀、耐溶剂、耐磨损，通过多种实验室标准测试，可在恶劣的工业环境中使用。
- 标识符合GHS国际标准
- 型号举例：PML-GHS100 (13x13)R
预打印颜色：红色
边长：13 mm
包装类型：卷

一般参数

可使用的打印机
标识材料
温度范围
耐刮性

[°C]

描述	颜色
有害物质标签，成卷包装，红色/白色，预打印，可用卷式材料打印机打印	
1卷 = 500个标签，标识范围：13 x 13 mm	白色/红色
1卷 = 500个标签，标识范围：25 x 25 mm	白色/红色

色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm
色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：50 m，宽：110 mm

技术数据

THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL 聚酯
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

订货数据

类型	订货号	件/包装
PML-GHS100 (13X13)R	1014289	1
PML-GHS100 (25X25)R	1014290	1

附件

THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1

自黏式警告标识，未标记

可采用的打印机和技术：



卷式热转印



未标识或根据用户需求标识

- PML... 卷式警告标识，客户可根据需求定制各种警告标识符号。PROJECT complete软件提供各种警告标识符号。
- 高柔性，塑化PVC标识，适合不平整的表面
 - 可在户外-40°C~90°C的温度环境下使用八年
 - 打印内容抗腐蚀、耐溶剂、耐磨损，通过多种实验室标准测试，可在恶劣的工业环境中使用
 - 禁令标识符合ISO 7010国际标准
 - 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
 - **型号举例：PML-W100 (25x25)R**
预打印颜色：黑色
边长：25 mm
包装类型：卷

一般参数
可使用的打印机

标识材料	[°C]
温度范围	
耐刮性	
成分	

描述	颜色
警告标识，三角形，可用热转印打印机打印	
1 卷 = 500 个标签，边长：25 mm	黄色/黑色
1 卷 = 500 个标签，边长：50 mm	黄色/黑色
1 卷 = 250 个标签，边长：100 mm	黄色/黑色
警告标识，三角形，更大矩形标识范围	
1 卷 = 500 个标签，边长：25 mm	黄色/黑色
1 卷 = 500 个标签，边长：50 mm	黄色/黑色
1 卷 = 250 个标签，边长：100 mm	黄色/黑色
警告标识，矩形	
1 卷 = 500 个标签，宽52 mm，高26 mm	黄色
1 卷 = 500 个标签，宽74 mm，高37 mm	黄色
1 卷 = 250 个标签，宽105 mm，高52 mm	黄色

色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm
色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：50 m，宽：110 mm

技术数据

THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL PVC
-40 ... 90
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
不含硅酮

订货数据

类型	订货号	件/包装
PML-W100 (25X25)R	0830429	1
PML-W100 (50X50)R	0830430	1
PML-W100 (100X100)R	0830431	1
PML-W200 (25X25)R	0830451	1
PML-W200 (50X50)R	0830452	1
PML-W200 (100X100)R	0830453	1
PML-W300 (52X26)R	0830458	1
PML-W300 (74X37)R	0830459	1
PML-W300 (105X52)R	0830460	1

附件

THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1

系统标识

自黏式警告标识，三角形带闪电警示图案

预打印的PML...警告标识，包括多种格式。警告标识特性如下：

- 预打印的警告标识
- 适于室内和室外安装
- 警告标识，符合ISO 7010国际标准
- PML-W400和PML-W501预打印彩色警告标识，可通过卷式热转印打印机再次打印



预打印，带闪电警示图案



预打印，带闪电警示图案和电压信息

一般参数		技术数据			技术数据		
标识材料	[°C]	PVC			PVC		
温度范围		-40 ... 90			-40 ... 90		
耐刮性		DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)			DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
成分		不含硅酮			不含硅酮		
		订货数据			订货数据		
描述	颜色	类型	订货号	件/包装	类型	订货号	件/包装
警告标识，三角形，带闪电警示图案							
1张=25个标签，边长：25 mm	黄色/黑色	PML-W101 (25X25)	0830433	5			
1张=9个标签，边长：50 mm	黄色/黑色	PML-W101 (50X50)	0830434	5			
1张=9个标签，边长：100 mm	黄色/黑色	PML-W101 (100X100)	0830435	5			
警告标识，三角形，带闪电警示图案，更大矩形标识范围，印有文字：230 V							
1张=16个标签，边长：25 mm	黄色/黑色				PML-W202 (25X25)	0830437	5
1张=1个标签，边长：200 mm	黄色/黑色				PML-W205 (200X200)	0830450	5
警告标识，矩形，带闪电警示图案，印有德文/英文标识：“Danger! High voltage when main switch is off”							
1张=4个标签，W x H：52 x 26 mm	黄色/黑色						
1张=3个标签，W x H：74 x 37 mm	黄色/黑色						
1张=4个标签，W x H：105 x 52 mm	黄色/黑色						
警告标识，矩形，预打印，彩色，可通过热转印打印机打印							
1卷 = 48 m，连续，条高：77 mm							
危险警告标识，矩形，预打印，彩色，可通过热转印打印机打印							
1卷 = 100个标签	白色/红色						
1卷 = 100个标签	白色/红色						

新产品

新产品



预打印，带闪电警示图案和警告说明



未标识



未标识

技术数据		
PVC		
-40 ... 90		
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
不含硅酮		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
PML-W301 (52X26)	0830461	5
PML-W301 (74X37)	0830462	5
PML-W301 (105X52)	0830463	5

技术数据		
PVC		
-40 ... 90		
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
不含硅酮		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
PML-W400 (58/19XE)R WH-OG	1016499	1

技术数据		
PVC		
-40 ... 90		
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
不含硅酮		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
PML-W501 (100X48)R WH-RD	1016507	1
PML-W501 (100X65)R WH-RD	1016508	1

可采用的打印机和技术：



包装类型：卷



卷式热转印



第1组 (水)

一般参数

可使用的打印机

标识材料	
温度范围	[°C]
耐刮性	

描述	颜色
管道标识, 绿色, 第1组 (水), 未打印, 可用热转印打印机打印	

1卷 = 250个标签, 标识范围: 26 x 280 mm 绿色

1卷 = 250个标签, 标识范围: 52 x 560 mm 绿色

管道标识, 红色, 第2组(蒸汽), 未打印, 可用热转印打印机打印

1卷 = 250个标签, 标识范围: 26 x 280 mm 红色

1卷 = 250个标签, 标识范围: 52 x 560 mm 红色

管道标识, 灰色, 第3组 (空气), 未打印, 可用热转印打印机打印

1卷 = 250个标签, 标识范围: 26 x 280 mm 灰色

1卷 = 250个标签, 标识范围: 52 x 560 mm 灰色

管道标识, 黄色/红色, 第4组 (可燃气体), 未打印, 可用热转印
打印机打印

1卷 = 250个标签, 标识范围: 26 x 280 mm 黄色/红色

1卷 = 250个标签, 标识范围: 52 x 560 mm 黄色/红色

色带，用于卷式热转印打印机和THERMOMARK CARD，颜色：
白色，长度：60 m，宽度：110 mm

色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm

色带, 用于卷式热转印打印机, 颜色: 黑色, 长: 50 m, 宽: 110 mm

有害物质标签, 成卷包装, 红色/白色, 预打印, 可用卷式材料打印机打印

1卷 = 500个标签, 标识范围: 13 x 13 mm

1卷 = 500个标签, 标识范围: 25 x 25 mm

UniSheet, 自黏式有害物质标签：

50位, 标识范围: 13 x 13 mm
9位, 标识范围: 25 x 25 mm

技术数据

THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK
ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK
ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL
聚酯
-40 ... 150
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

订货数据

类型	订货号	件/包装
----	-----	------

PML-T101 (26X280)R	1014229	1
--------------------	---------	---

PML-T101 (52X560)R	1014230	1
--------------------	---------	---

--	--	--

附件

TM-RIBBON 110 WH 100	0804661	1
----------------------	---------	---

PML-GHS100 (13X13)R	1014289	1
---------------------	---------	---

PML-GHS100 (25X25)R	1014290	1
---------------------	---------	---

US-PML-GHS100 (13X13)	1014287	10
US-PML-GHS100 (25X25)	1014288	10



第2组 (蒸汽)



第3组 (空气)



第4组 (可燃气體)

技术数据
THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL 聚酯 -40 ... 150 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

订货数据		
类型	订货号	件/包装
PML-T102 (26X280)R	1014231	1
PML-T102 (52X560)R	1014232	1

--	--	--

附件		
TM-RIBBON 110 WH 100	0804661	1
PML-GHS100 (13X13)R	1014289	1
PML-GHS100 (25X25)R	1014290	1
US-PML-GHS100 (13X13)	1014287	10
US-PML-GHS100 (25X25)	1014288	10

技术数据
THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL 聚酯 -40 ... 150 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

订货数据		
类型	订货号	件/包装

--	--	--

附件		
THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1
PML-GHS100 (13X13)R	1014289	1
PML-GHS100 (25X25)R	1014290	1
US-PML-GHS100 (13X13)	1014287	10
US-PML-GHS100 (25X25)	1014288	10

技术数据
THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL 聚酯 -40 ... 150 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

订货数据		
类型	订货号	件/包装
	</	

--	--	--

附件		
THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1
PML-GHS100 (13X13)R	1014289	1
PML-GHS100 (25X25)R	1014290	1
US-PML-GHS100 (13X13)	1014287	10
US-PML-GHS100 (25X25)	1014288	10

自黏式管道标识，未打印

可采用的打印机和技术：



卷式热转印



第5组（非易燃气体）

- PMLT ... 卷式彩色管道标识，符合 DIN 2403标准。
- 箭头上有细孔，可方便地移除不需要的箭头
 - PML-GHS有害物质标识符合有害物质法规（GefStoffV）
 - 打印内容抗腐蚀、耐溶剂、耐磨损，通过多种实验室标准测试，可在恶劣的工业环境中使用
 - 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
 - 型号举例：PML-T101 (26x280)R
预打印颜色：...
标识区长度：280 mm
标识区域高度：26 mm
包装类型：卷

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
温度范围	[°C]
耐刮性	

描述	颜色
管道标识，黄色/黑色，第5组（非易燃气体），未打印，可用热转印打印机打印	
1卷 = 250个标签，标识范围：26 x 280 mm	黄色/黑色
1卷 = 250个标签，标识范围：52 x 560 mm	黄色/黑色
管道标识，橙色，第6组（酸），未打印，可用热转印打印机打印	
1卷 = 250个标签，标识范围：26 x 280 mm	橙色
1卷 = 250个标签，标识范围：52 x 560 mm	橙色
管道标识，紫色，第7组（碱），未打印，可用热转印打印机打印	
1卷 = 250个标签，标识范围：26 x 280 mm	紫色
1卷 = 250个标签，标识范围：52 x 560 mm	紫色
管道标识，棕色/红色，第8组（易燃液体），未打印，可用热转印打印机打印	
1卷 = 250个标签，标识范围：26 x 280 mm	棕色/红色
1卷 = 250个标签，标识范围：52 x 560 mm	棕色/红色

色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm
色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：50 m，宽：110 mm
色带，用于卷式热转印打印机和THERMOMARK CARD，颜色：白色，长：60 m，宽：110 mm
有害物质标签，成卷包装，红色/白色，预打印，可用卷式材料打印机打印
1卷 = 500个标签，标识范围：13 x 13 mm
1卷 = 500个标签，标识范围：25 x 25 mm
UniSheet，自黏式有害物质标签：
50位，标识范围：13 x 13 mm
9位，标识范围：25 x 25 mm

技术数据
THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL 聚酯 -40 ... 150 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

订货数据		
类型	订货号	件/包装
PML-T105 (26X280)R	1014237	1
PML-T105 (52X560)R	1014238	1

附件		
THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1
PML-GHS100 (13X13)R	1014289	1
PML-GHS100 (25X25)R	1014290	1
US-PML-GHS100 (13X13)	1014287	10
US-PML-GHS100 (25X25)	1014288	10



第6组 (酸)



第7组 (碱)



第8组 (易燃液体)

技术数据
THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL 聚酯 -40 ... 150 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

订货数据		
类型	订货号	件/包装
PML-T106 (26X280)R	1014239	1
PML-T106 (52X560)R	1014240	1

附件		
THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1
PML-GHS100 (13X13)R	1014289	1
PML-GHS100 (25X25)R	1014290	1
US-PML-GHS100 (13X13)	1014287	10
US-PML-GHS100 (25X25)	1014288	10

技术数据
THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL 聚酯 -40 ... 150 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

订货数据		
类型	订货号	件/包装

附件		
TM-RIBBON 110 WH 100	0804661	1
PML-GHS100 (13X13)R	1014289	1
PML-GHS100 (25X25)R	1014290	1
US-PML-GHS100 (13X13)	1014287	10
US-PML-GHS100 (25X25)	1014288	10

技术数据
THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL 聚酯 -40 ... 150 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

订货数据		
类型	订货号	件/包装
	</	

PML-T108 (26X280)R	1014243	1
PML-T108 (52X560)R	1014244	1

附件		
TM-RIBBON 110 WH 100	0804661	1
PML-GHS100 (13X13)R	1014289	1
PML-GHS100 (25X25)R	1014290	1
US-PML-GHS100 (13X13)	1014287	10
US-PML-GHS100 (25X25)	1014288	10

自黏式管道标识，未打印

可采用的打印机和技术：



卷式热转印



第9组（非易燃液体）

- PMLT ... 卷式彩色管道标识，符合 DIN 2403标准。
- 箭头上有细孔，可方便地移除不需要的箭头
 - PML-GHS有害物质标识符合有害物质法规（GefStoffV）
 - 打印内容抗腐蚀、耐溶剂、耐磨损，通过多种实验室标准测试，可在恶劣的工业环境中使用
 - 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
 - 型号举例：PML-T101 (26x280)R
- 预打印颜色：...
- 标识区长度：280 mm
- 标识区域高度：26 mm
- 包装类型：卷

一般参数

可使用的打印机	
标识材料	
温度范围	[°C]
耐刮性	

描述	颜色
管道标识，棕色/黑色，第9组（非易燃液体），未打印，可用热转印打印机打印	
1卷 = 250个标签，标识范围：26 x 280 mm	棕色/黑色
1卷 = 250个标签，标识范围：52 x 560 mm	棕色/黑色
管道标识，蓝色，第0组（氧气），未打印，可用热转印打印机打印	
1卷 = 250个标签，标识范围：26 x 280 mm	蓝色
1卷 = 250个标签，标识范围：52 x 560 mm	蓝色

色带，用于卷式热转印打印机和THERMOMARK CARD，颜色：白色，长：60 m，宽：110 mm

有害物质标签，成卷包装，红色/白色，预打印，可用卷式材料打印机打印

1卷 = 500个标签，标识范围：13 x 13 mm

1卷 = 500个标签，标识范围：25 x 25 mm

UniSheet，自黏式有害物质标签：

50位，标识范围：13 x 13 mm

9位，标识范围：25 x 25 mm

技术数据

THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL 聚酯

-40 ... 150

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

订货数据

类型	订货号	件/包装
PML-T109 (26X280)R	1014245	1
PML-T109 (52X560)R	1014246	1

附件

TM-RIBBON 110 WH 100	0804661	1
PML-GHS100 (13X13)R	1014289	1
PML-GHS100 (25X25)R	1014290	1
US-PML-GHS100 (13X13)	1014287	10
US-PML-GHS100 (25X25)	1014288	10




第0组（氧气）

技术数据		
THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL 聚酯 -40 ... 150 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
PML-T110 (26X280)R	1014247	1
PML-T110 (52X560)R	1014248	1
附件		
TM-RIBBON 110 WH 100	0804661	1
PML-GHS100 (13X13)R	1014289	1
PML-GHS100 (25X25)R	1014290	1
US-PML-GHS100 (13X13)	1014287	10
US-PML-GHS100 (25X25)	1014288	10

系统标识

自黏式电路标识，颜色已标记，标识符号 未标记

可采用的打印机和技术：



卷式热转印



未标识

- 预印颜色的PML-C (D39)R标识，成卷供货，可自定义电路标识。
- 高柔性，塑化PVC标识，适合不平整的表面
 - 可在户外-40°C~90°C的温度环境下使用八年
 - 高质量的标识材料
 - 打印内容抗腐蚀、耐溶剂、耐磨损，通过多种实验室标准测试，可在恶劣的工业环境中使用
 - 标识服务：针对客户特殊的打印需求，我们可提供定制打印服务
 - 型号举例：PML-C101 (D39)R
- 预打印颜色：红色
- 直径：39 mm
- 包装类型：卷

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	
温度范围	[°C]
耐刮性	
描述	
电路识别标识，圆形，预印颜色，可通过热转印打印机打印	
白色/红色	
色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm	
色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：50 m，宽：110 mm	

技术数据		
THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL PVC 50 ... 90 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)		
订货数据		
类型	订货号	件/包装
PML-C101 (D39)R	1032780	1
附件		
THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1

磁性标识，未打印



PMM ... 卷式磁性标识，使用方式灵活，可粘贴在金属表面上，比如用于仓库标记。PROJECT complete软件提供各种符号、线性代码以及二维码。

- 粘性强
- 高柔性磁性标识，可粘贴在半径为12 mm及以上的圆形物体上
- 使用菲尼克斯电气的THERMOMARK ROLL ...卷式热转印打印机打印标识
- 热转印打印机切割装置可将卷式标识裁剪成所需长度
- 打印内容抗腐蚀、耐溶剂、耐磨损，通过多种实验室标准测试，可在恶劣的工业环境中使用
- 型号举例：PMM (Ex20)R
标识区域宽度：连续
标识区域高度：20 mm
包装类型：卷

可采用的打印机和技术：



卷式热转印



未标识或根据用户需求标识

一般参数	
可使用的打印机	
标识材料	[°C]
温度范围	
耐刮性	

描述	颜色
磁带，连续介质，非均质，可用热转印打印机打印，长度最大1000 mm，	
1卷 = 15 m，连续，条高：20 mm	白色 银色 黄色
磁带，连续介质，非均质，可用热转印打印机打印，长度最大1000 mm，	
1卷 = 15 m，连续，条高：25 mm	白色 银色 黄色
磁带，连续介质，非均质，可用热转印打印机打印，长度最大1000 mm，	
1卷 = 15 m，连续，条高：30 mm	白色 银色 黄色
磁带，连续介质，非均质，可用热转印打印机打印，长度最大1000 mm，	
1卷 = 15 m，连续，条高：40 mm	白色 银色 黄色
磁带，连续介质，非均质，可用热转印打印机打印，长度最大1000 mm，	
1卷 = 15 m，连续，条高：50 mm	白色 银色 黄色

色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：300 m，宽：110 mm
色带，用于卷式热转印打印机，颜色：黑色，长：50 m，宽：110 mm

技术数据
THERMOMARK ROLLMASTER 300 • THERMOMARK ROLLMASTER 600 • THERMOMARK X1.2 • THERMOMARK ROLL X1 • THERMOMARK ROLL 2.0 • THERMOMARK ROLL 磁带 -30 ... 55 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

订货数据		
类型	订货号	件/包装
PMM (EX20)R PMM (EX20)R SR PMM (EX20)R YE	1014303	1
	1014304	1
	1014305	1
PMM (EX25)R PMM (EX25)R SR PMM (EX25)R YE	1014306	1
	1014307	1
	1014308	1
PMM (EX30)R PMM (EX30)R SR PMM (EX30)R YE	1014309	1
	1014310	1
	1014311	1
PMM (EX40)R PMM (EX40)R SR PMM (EX40)R YE	1014312	1
	1014313	1
	1014314	1
PMM (EX50)R PMM (EX50)R SR PMM (EX50)R YE	1014315	1
	1014316	1
	1014317	1

附件		
THERMOMARK-RIBBON 110	5145384	1
THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687	1