

# 2026


## Offres spéciales d'automne

Promotion trimestrielle en vigueur du 1<sup>er</sup> octobre au 31 décembre 2026.

### Alimentation et UPS en un seul système! TRIO3-CAP

Les coupures de courant peuvent mettre les données en péril et interrompre les processus. Une alimentation fiable et sans entretien devient donc de plus en plus importante.

Le nouveau module TRIO3-CAP est le premier appareil sur le marché à réunir, dans un seul boîtier, une alimentation, un UPS DC, un accumulateur d'énergie et une interface de communication intégrée.



#### Caractéristiques et avantages

- ✓ Jusqu'à 50 % de câblage en moins grâce à une conception peu encombrante
- ✓ Surpuissance CAP de 350 % pendant 350 ms pour les charges dynamiques à courant élevé
- ✓ Câblage en série pour les réseaux de 48 V DC.
- ✓ Communication pour le paramétrage et signaux câblés pour l'indication de l'état

| N° de commande | Description                          | Caractéristiques | Prix promo  |
|----------------|--------------------------------------|------------------|-------------|
| 1467800        | TRIO3-CAP/1 AC/24 DC/5/3 KJ/USB-485  | Monophasé, 5 A   | 599,00 \$   |
| 1467808        | TRIO3-CAP/1 AC/24 DC/10/6KJ/USB-485  | Monophasé, 10 A  | 799,00 \$   |
| 1467815        | TRIO3-CAP/1 AC/24 DC/20/12KJ/USB-485 | Monophasé, 20 A  | 1 069,00 \$ |

Toutes les commandes doivent mentionner le code promotionnel **\*\*\*FALL2026\*\*\***. Promotion trimestrielle en vigueur du 1<sup>er</sup> octobre au 31 décembre 2026.  
Tous les prix sont nets à l'unité pour le client.

\* Veuillez noter que TOUS les prix sont en CAD et que cette promotion n'est offerte qu'au Canada.

## Commutateurs non gérés


Découvrez les commutateurs non gérés robustes et fiables de Phoenix Contact. Nos séries FL SWITCH 1000 et 1100 pour rail DIN offrent de multiples possibilités de raccordement et une grande simplicité d'utilisation pour les applications d'automatisation. Déballez, raccordez et utilisez. Les commutateurs non gérés sont entièrement prêts à l'emploi et ne nécessitent aucune configuration. Ils sont donc faciles à installer et à utiliser. Les DEL d'état des commutateurs fournissent en un coup d'œil des renseignements de base sur l'état des connexions et l'activité des ports. Une connexion interrompue, par exemple en raison d'un câble défectueux, peut ainsi être diagnostiquée rapidement.



| Caractéristiques | Cinq ports RJ45 à 10/100 Mbps, avec détection automatique du débit de transmission des données, croisement automatique et QoS sur tous les ports | Huit ports RJ45 à 10/100 Mbps, avec détection automatique du débit de transmission des données, croisement automatique et QoS sur tous les ports | Seize ports RJ45 à 10/100 Mbps, avec détection automatique du débit de transmission des données, croisement automatique et QoS sur tous les ports | Cinq ports RJ45 à 10/100/1000 Mbps, avec détection automatique du débit de transmission des données, croisement automatique et QoS sur tous les ports | Huit ports RJ45 à 10/100/1000 Mbps, avec détection automatique du débit de transmission des données, croisement automatique et QoS sur tous les ports |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description      | FL SWITCH 1005N                                                                                                                                  | FL SWITCH 1008N                                                                                                                                  | FL SWITCH 1016N                                                                                                                                   | FL SWITCH 1105N                                                                                                                                       | FL SWITCH 1108N                                                                                                                                       |
| N° de commande   | <b>1085039</b>                                                                                                                                   | <b>1085256</b>                                                                                                                                   | <b>1085255</b>                                                                                                                                    | <b>1085254</b>                                                                                                                                        | <b>1085243</b>                                                                                                                                        |
| Prix promo       | <b>105,00 \$</b>                                                                                                                                 | <b>157,00 \$</b>                                                                                                                                 | <b>305,00 \$</b>                                                                                                                                  | <b>180,00 \$</b>                                                                                                                                      | <b>275,00 \$</b>                                                                                                                                      |

## Câbles de jonction RJ45 pour l'intérieur des armoires

Les câbles de jonction RJ45 pour l'intérieur des armoires de Phoenix Contact offrent une connectivité Ethernet haute vitesse fiable, spécialement conçue pour les armoires de commande industrielles et les environnements protégés



Performances Ethernet haute vitesse jusqu'à 10 Gbit/s (CAT6A)

Conception blindée S/FTP pour une transmission fiable des données

Idéal pour les armoires de commande et les environnements industriels protégés

Offerts en plusieurs longueurs et couleurs pour faciliter la gestion des câbles

Les câbles munis de connecteurs RJ45 déjà installés permettent une installation rapide et sans tracas

| N° de commande | Description              | Caractéristiques                                 | Prix promo      |
|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1227560</b> | NBC-R4OC/1,0-BC 5/R4OC   | Câble de jonction, 2x2xAWG26/7, CAT5, gris, 1 m  | <b>7,99 \$</b>  |
| <b>1227562</b> | NBC-R4OC/2,0-BC 5/R4OC   | Câble de jonction, 2x2xAWG26/7, CAT5, gris, 2 m  | <b>9,49 \$</b>  |
| <b>1227563</b> | NBC-R4OC/3,0-BC 5/R4OC   | Câble de jonction, 2x2xAWG26/7, CAT5, gris, 3 m  | <b>10,99 \$</b> |
| <b>1227564</b> | NBC-R4OC/5,0-BC 5/R4OC   | Câble de jonction, 2x2xAWG26/7, CAT5, gris, 5 m  | <b>13,99 \$</b> |
| <b>1227575</b> | NBC-R4OC/1,0-BC 6 A/R4OC | Câble de jonction, 4x2xAWG26/7, CAT6A, gris, 1 m | <b>9,99 \$</b>  |
| <b>1227580</b> | NBC-R4OC/2,0-BC 6 A/R4OC | Câble de jonction, 4x2xAWG26/7, CAT6A, gris, 2 m | <b>11,49 \$</b> |
| <b>1227581</b> | NBC-R4OC/3,0-BC 6 A/R4OC | Câble de jonction, 4x2xAWG26/7, CAT6A, gris, 3 m | <b>12,99 \$</b> |
| <b>1227583</b> | NBC-R4OC/5,0-BC 6 A/R4OC | Câble de jonction, 4x2xAWG26/7, CAT6A, gris, 5 m | <b>16,49 \$</b> |

## Blocs FIX


*Déballez, raccordez, c'est tout!*

Les blocs FIX, prêts à l'emploi et dotés de la technologie de raccordement Push-in, permettent un montage rapide et facile dans les espaces restreints. Le système de blocs FIX comprend des blocs répartiteurs, des bornes de fonction et des blocs de jonction d'appareils.



### Caractéristiques et avantages

- ✓ Gain d'espace important grâce à une conception extrêmement compacte
- ✓ Utilisation flexible grâce aux adaptateurs pour montage sur rail DIN ou montage direct, ainsi qu'au montage adhésif
- ✓ Raccordement rapide des conducteurs grâce à la technologie Push-in, sans outil et sans entretien
- ✓ Blocs répartiteurs et de jonction à 2, 4, 6, 12 et 18 points de raccordement
- ✓ Offerts en 11 couleurs pour une installation sûre et intuitive



| N° de commande | Description         | Nombre de connexions     | Courant nominal                | Calibre de fil                           | Couleur | Prix promo     |
|----------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|---------|----------------|
| <b>1045923</b> | PTFIX 2X 1,5 GY     | 2                        | 20 A                           | 26 –12 AWG                               | Gris    | <b>0,75 \$</b> |
| <b>1046608</b> | PTFIX 4X 1,5 GY     | 4                        | 20 A                           | 26 –12 AWG                               | Gris    | <b>1,40 \$</b> |
| <b>1046610</b> | PTFIX 4X 1,5 BU     | 4                        | 20 A                           | 26 –12 AWG                               | Bleu    | <b>1,40\$</b>  |
| <b>1046611</b> | PTFIX 4X 1,5 RD     | 4                        | 20 A                           | 26 –12 AWG                               | Rouge   | <b>1,40\$</b>  |
| <b>1047466</b> | PTFIX 4/6 X 1,5 GY  | 1+6                      | Entrée : 30 A<br>Sortie : 20 A | Entrée : 24-10 AWG<br>Sortie : 26-12 AWG | Gris    | <b>2,25 \$</b> |
| <b>1047418</b> | PTFIX 4/18 X 1,5 GY | 1+18                     | Entrée : 30 A<br>Sortie : 20 A | Entrée : 24-10 AWG<br>Sortie : 26-12 AWG | Gris    | <b>5,95 \$</b> |
| <b>1049497</b> | PTFIX 1,5-NS 35     | Adaptateur pour rail DIN |                                | Blocs FIX en position verticale          |         | <b>0,70 \$</b> |
| <b>1049503</b> | PTFIX 1,5-F         | Bride                    |                                | Fixation par vis pour montage direct     |         | <b>0,35 \$</b> |


## Relais avec contacts à guidage forcé à 6 pôles

### Série RIFLINE

Très compact, le module relais RIFLINE assure une commutation fiable grâce à six contacts à guidage forcé et à la technologie de raccordement Push-in. Profitez de la répartition des potentiels A2 au moyen de ponts enfichables côté entrée et d'un signal de retour fiable dans votre application.

#### Caractéristiques et avantages

- ✓ Technologie de raccordement Push-in
- ✓ Largeur hors tout de seulement 20,9 mm
- ✓ Module relais avec contacts à guidage forcé à 6 positions
- ✓ Répartition des potentiels A2 au moyen de ponts enfichables côté entrée
- ✓ Signal de retour fiable



| N° de commande | Description                    | Contacts    | Prix promo |
|----------------|--------------------------------|-------------|------------|
| 1732886        | RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/5X1/AU/FG | 5 NO + 1 NF | 45,00 \$   |
| 1732905        | RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/4X1/AU/FG | 4 NO + 2 NF | 45,00 \$   |

## Des offres spéciales sur les outils à ne pas manquer!

### TOOLfox

|                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>35,50 \$</b></p> <p><b>CUTFOX 12</b><br/><b>1212128</b></p> <p>Coupe-câble, jusqu'à 12 mm de diamètre</p>                                                              |  | <p><b>58,50 \$</b></p> <p><b>CUTFOX 18</b><br/><b>1212129</b></p> <p>Coupe-câble, jusqu'à 18 mm de diamètre</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonctionnement à ressort avec verrouillage</li> <li>• Tête inclinée</li> <li>• Conception ergonomique</li> </ul> |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <p><b>163,50 \$</b></p> <p><b>CRIMPFOX CENTRUS 10S</b><br/><b>1213154</b></p> <p>Pince à sertir pour embouts de câblage de 24 à 8 AWG.</p> <p>Forme carrée de sertissage</p> |  | <p><b>163,00 \$</b></p> <p><b>CRIMPFOX CENTRUS 10H</b><br/><b>1213156</b></p> <p>Pince à sertir pour embouts de câblage de 24 à 8 AWG.</p> <p>Forme hexagonale de sertissage</p>                                                                                          |  | <p><b>76,00 \$</b></p> <p><b>WIREFOX-D 40</b><br/><b>1212161</b></p> <p>Dénudeur pour conducteurs et câbles.</p> <p>Profondeur de coupe réglable de 4,5 à 40 mm</p>                                                                                     |
|  | <p><b>39,00 \$</b></p> <p><b>WIREFOX-D 11</b><br/><b>1212160</b></p> <p>Dénudeur pour câbles d'alimentation et de données.</p> <p>Diamètre : 2,5 à 11 mm</p>                 |  | <p><b>83,75 \$</b></p> <p><b>WIREFOX-E 10</b><br/><b>1212706</b></p> <p>Dénudeur pour câbles et conducteurs de 0,02 à 10 mm<sup>2</sup></p>                                                                                                                               |  | <p><b>38,00 \$ ch.</b></p> <p><b>AI SORTI BOX RD</b><br/><b>3202960</b></p> <p><b>AI-TWIN SORTI BOX BU</b><br/><b>3202986</b></p> <p>Boîte d'assortiment fournie avec des embouts de câblage conformes à la norme DIN 46228-4 : 1990-09, 50 pièces.</p> |