

IoT/M2Mルータ

EW50

IoT/M2M用途に最適。広温度範囲で動作可能なデュアルSIM対応のSIMフリー産業用4G/LTEルータ




EW50-JP、EW50-TA、EW50-EUS

EW50-VEA

● 特長

① デュアルSIM対応

2つのSIMカードスロット装備。
断線時や信号レベルが下がった場合などに
フェイルオーバー動作でSIM切り替え可能。



③ セキュリティ機能

パケットフィルタ、IPS*、SPI*によるファイア
ウォール機能の他、SIM PIN機能によるSIM
カード交換による不正アクセスを防止。



⑤ データロギング

MODBUS/TCP(RTU, ASCII*)通信のロギング、
MODBUSマスタ不通時の代理マスタ機能*、
常時MODBUSマスタ動作によるデータ収集、
ロギング。ロギングデータは後で遠隔から取得
可能*。Azure連携や、AWS連携**、MQTTでの送信も可能です。



⑦ イベント処理

SMS、SNMP Trap*、MQTT**、MODBUS、DI信号
をトリガとして機器挙動変更などのアクションを設定
できる。機器状態の変化をDO、SMS、Syslog*、
SNMP Trap*、MQTT**、REST API**などで外部に
通知。



② 多様なVPN接続

IPSec、OpenVPN、L2TP*、PPTP*、GRE*、
VPNパススルー*、NAT-T*、PSK、X.509と
多様な接続方式に対応。



④ シリアルデバイス接続

仮想COMポートによってインターネット越しの
シリアルデバイスアクセスを可能にする。
MODBUS/TCP→RTU(ASCII*)変換もサポート。



⑥ 外付けアンテナ

IP67、サージ保護器同梱の屋外使用可能なポール取付けの
外付けアンテナ

型式	GWAP-1
製品番号	5880408
アンテナ	2
周波数/ゲイン	-698-960 MHz ≤ 1.9 dBi 1710-2170 MHz ≤ 2.5 dBi 2300-2690 MHz ≤ 2.7 dBi
サージ保護器	2
ブラケット	ポール取付用 × 2
ケーブル	2 m × 2
保護等級	IP67



* EW50-VEAを除く。 ** EW50-VEAのみ

型式	EW50-JP	EW50-TA	EW50-EUS	EW50-VEA	
製品番号	5880399	5880393	5880392	1867810	
WAN インター フェース	通信規格 (伝送速度)	4G LTE FDD-LTE (受信時最大 150 Mbps、送信時最大 50 Mbps)、TDD-LTE (受信最大 130 Mbps、送信時最大 35 Mbps)			
		3G WCDMA (受信時最大 42 Mbps、送信時最大 5.76 Mbps)			
		2G GSM/EDGE (送受信時最大 236.8 Kbps)			
	周波数帯	FDD-LTE	B1,B3,B8,B18,B19,B26	B1,B3,B4,B5,B7,B8,B28	B1, B3, B5, B7, B8, B20
		TDD-LTE	B41	B40	B38,B40,B41
		WCDMA	B1,B8,B19	B1,B2,B5,B8	B1, B5, B8
		GSM/EDGE		B2,B3,B5,B8	B3,B8
アンテナコネクタ	SMA (メス) x 2 (同梱アンテナ : 2.97 dBi以下)			SMA (メス) x 2 (同梱アンテナ : 3 dBi以下)	
SIMスロット数	2 (マイクロSIMカード用)			2 (ナノSIMカード用)	
Ethernetポート	10/100/1000 Mbps x 2 (RJ45) ※デフォルトは、2ポートともLANポート。内1ポートはバックアップのWAN回線としての動作設定も可能。				
シリアルポート	RS232/485 x 2 (ねじ端子)			RS485 x 2 (ねじ端子)	
デジタル入出力	DI x 1、DO (リレー) x 1			DI x 1、DO x 1	
USB	1 (USB2.0)			-	
SDカードスロット	1 (≦ 64 GB) (マイクロSDカード用)				
VPN	IPSec, OpenVPN, PPTP, L2TP, GRE, NAT-T			IPSec, OpenVPN	
NAT	IPマスカレード、バーチャルサーバ(ポートフォワーディング)、バーチャルコンピュータ(1:1 NAT)、NATループバック、VPNパススルー、DMZ			IPマスカレード、ポートフォワーディング、DMZ	
ファイアウォール	パケットフィルタ(IP,ポート、MAC、プロトコル)、ステートフル検査、IPS (DoS攻撃、なりすまし、ポートスキャン他防止)、ステルスモード			パケットフィルタ (IP,ポート、MAC、プロトコル)、	
ルーティング	スタティック、RIP1/RIP2、OSPF、BGP			スタティック	
仮想COMポート	RFC 2217、TCPクライアント、TCPサーバー、UDP			TCPクライアント、TCPサーバー	
MODBUS	マスタ/スレーブ間GW (TCP⇔RTU/ASCII) スレーブ動作 (状態、情報アクセス)			マスタ/スレーブ間GW(TCP⇔RTU)	
データロギング	MODBUS通信の記録、回線不通時MODBUS代理マスタ動作、MODBUS常時マスタ動作			Smart Data Logger(MODBUS→MQTT)	
MQTT	MQTTブローカー、MQTTクライアント (データロギング送信)				
クラウドサポート	Azure接続サポート (データロギング送信)			Azure IoT, AWS IoT Core	
イベント (マネジメントおよび伝達)	マネジメントおよび伝達 (DI/DO/MODBUS/SMS/Syslog/SNMP Trap, e-mail, Reboot)			DI/DO/Modbus/SMS/MQTT/PING /RSSI/System/e-mail/Reboot	
その他機能	IPv6、DNS、DDNS、DHCP(サーバー、クライアント)、VLAN、SNMP、CLI、パケットキャプチャ、システムイベントロギング			DHCP(サーバー、クライアント)、Docker Engine、REST API、システムロギング、F/W更新(OTA)	
電源電圧	DC 9~36V (AC アダプタ同梱)			DC 12~24V	
消費電力	最大 7.0 W			最大 8.5 W	
動作温度	-30 ~ 70 °C			-30 ~ 75 °C	
保護等級	IP30				
使用認可国 ※未記載国につきましては別途お問い合わせください。	日本	台湾、オーストラリア	シンガポール、ベトナム (現地購入)、タイ、フィリピン、韓国 (ローミング、MVNO SIMのみ)、インドネシア、UAE	欧州、シンガポール、タイ、フィリピン、韓国(ローミング)、UAE	
重量 (g)	900				
寸法 (mm) (W×H×D)	31 x 130.6 x 99			40 x 130 x 106	
取付	DIN レール、壁取り付け (別売の壁取り付けキット EW50 WALL MOUNT KIT (1367430) による)			DIN レール	
安全規格	EN 60950-1, EN 62368-1:2014			IEC 62368-1 : 2018	
その他規格	VCCI/JATE	FCC/NCC/RCM	FCC/NBTC/NTC/KC/TDRA	CE/TDRA/IMDA/NTBC/NTC	

※本製品はフェニックス・コンタクトグループである EtherWAN Systems, Inc.の製品です。



仕様などの記載内容は、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
製品の使用上の注意についてはHPよりご確認ください。

フェニックス・コンタクト株式会社

本社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

東京支店 03-6712-3088 さいたま支店 048-631-3371
東北支店 022-226-8890 北陸支店 076-210-4360
静岡支店 054-202-6324 名古屋支店 052-589-3810
大阪支店 06-6350-2722 京都支店 075-325-5990
広島支店 082-568-1664 福岡支店 092-418-2030

www.phoenixcontact.co.jp

