



LED-keskus- ja -laitevalaisimet sekä signaalimajakat

kun käytettävyys ratkaisee

Keskusvalaisimet PLD E

PLD E -kytkentäkaappivalot valaisevat tehokkaasti koko keskuksen ylhäältä alas asti.

PLD E 409 W 350

- syöttöjännite: 24 -265 V DC/AC
- teho: 6W
- koko: 350 x 30 x 40 mm
- valovirta: 700 lm
- valaisu: 1200 lx@0,5m
- käyttölämpötila: -25°C ... +60°C
- suojausluokka: IP20
- liitynnät: PT (Push-In, jousi)
- kiinnitykset: ruuvi tai magneetti (sis. valaisimeen)



Tyyppi	PLD E 409 W 350	PLD E 409 W350 MS
Tuotenumero	1319569	1319573
Ohjaus	rajakytkin (erillinen opt.)	liikeanturi (sis.)

PLD E 706 W 395

- syöttöjännite: 100 V AC ... 250 V AC
- teho: 13W
- koko: 395 x 94 x 55mm
- valovirta: 1300 lm
- valaisu: 3300 lx@0,5m
- käyttölämpötila: -25°C ... +60°C
- suojausluokka: IP20
- liitynnät: valmiskaapeleilla, GST-liitin
- kiinnitys: ruuvi
- varustus: pistorasia ja liiketunnistin



Tyyppi	PLD E 706 W 395 E	PLD E 706 W 395 F
Tuotenumero	1319565	1319564
Pistorasia	tyyppi E	tyyppi F

Laitevalaisimet PLD M 100 ja 200 – 24 VDC

PLD M -laitevalot valaisevat tehokkaasti koneiden ja laitteiden työskentelyalueet.

Valintaperusteet: valaistusvoimakkuus (pituus ja halkaisija), suojaluokka, ympäristön lämpötila, himmennettävyys ja ketjutettavuus.

Tyyppi	Tuote-numero	Teho W	Max. valaistusvoimakkuus lx	Pituus mm.	Halkaisija mm.	Ketjutettavissa
PLD M 140, IP54, T= -10...+50 °C						
PLD M 140 W 195/D25	1118035	3	126	195	25	ei
PLD M 140 W 335/D25	1118022	6	249	335	25	ei
PLD M 140 W 615/D25	1118036	12	477	615	25	ei
PLD M 140 W 895/D25	1118015	18	671	895	25	ei
PLD M 140 W 195/D35/SC	1118021	5	225	195	35	on
PLD M 140 W 335/D35/SC	1118016	9	445	335	35	on
PLD M 140 W 615/D35/SC	1118024	17	856	615	35	on
PLD M 140 W 895/D35/SC	1118028	25	1212	895	35	on
PLD M 160, IP67, T= 0...+40 °C						
PLD M 160 W-95/105 196	2702475	3,5	206	195	22,5x23	on
PLD M 160 W-95/105 336	2702476	7	391	336	22,5x23	ei
PLD M 160 W-95/105 616	2702477	14	691	616	22,5x23	ei
PLD M 160 W-95/105 896	2702478	21	833	896	22,5x23	ei
PLD M 160 W-95/105 1176	2702479	28	908	1176	22,5x23	ei
PLD M 260, IP67, T= 0...+50 °C, sektori 400/800, kestää voiteluaineita						
PLD M 260 W-40/80 190/D40	2702938	5	216	190	40	ei
PLD M 260 W-40/80 365/D40	2702939	10	477	365	40	ei
PLD M 260 W-40/80 540/D40	2702941	16	732	540	40	ei
PLD M 260 W-40/80 715/D40	2702942	21	957	715	40	ei
PLD M 260, IP67, T= 0...+50 °C, sektori 850/950, kestää voiteluaineita						
PLD M 260 W-85/95 190/D40	2702480	5	216	190	40	ei
PLD M 260 W-85/95 540/D40	2702482	10	477	365	40	ei
PLD M 260 W-85/95 365/D40	2702481	16	732	540	40	ei
PLD M 260 W-85/95 715/D40	2702483	21	957	715	40	ei
PLD M 260 W-85/95 190/D40/SC	2702933	5	216	190	40	on
PLD M 260 W-85/95 365/D40/SC	2702934	10	477	365	40	on
PLD M 260 W-85/95 540/D40/SC	2702935	16	732	540	40	on
PLD M 260 W-85/95 715/D40/SC	2702936	21	957	715	40	on
PLD M 260, IP67, T= 0...+45 °C, sektori 750/950, kestää voiteluaineita						
PLD M 260 W-75/95 370/D70	2702484	12	443	370	70	ei
PLD M 260 W-75/95 510/D70	2702485	18	662	510	70	ei
PLD M 260 W-75/95 650/D70	2702486	24	856	650	70	ei
PLD M 260 W-75/95 790/D70	2702488	30	1056	790	70	ei
PLD M 260 W-75/95 1070/D70	2702489	42	1391	1070	70	ei
PLD M 280, IP67/IPX9, T=0...+40 °C, kestää voiteluaineita						
PLD M 280 W-40 284	2702491	42	869	284	74x20	ei



Signaalimajakat PSD

Seisokkien lyhentäminen ja siten kustannusten pienentäminen on tehokas tapa varmistaa kilpailuetu. Koneen tai järjestelmän selkeä tilan signalointi edesauttaa seisokkien hallintaa. PSD:n modulaariset signaalitornit sisältävät laajan tuotevalikoiman statuksen visuaaliseen ja akustiseen signalointiin. Jos tilaa on vähän, voit signaloida jopa seitsemän erilaista statusta vain yhdellä monivärisellä elementillä.



- Kuvun halkaisija: 70 tai 50 mm
- Ohjausjännite: 24 V DC
- Ympäristön lämpötila: -20 °C... + 50 °C
- Kotelointiluokka: IP65
- Max. 5 elementtiä/majakka
- Signaalivalon vaihtoehdot: päällä/pois, välkkyvä, välähtävä tai pyörivä
- Asennusosat joko pintakiinnitykseen tai korotusjalkaan (putken pituus valittavissa)
- Ohjattavissa myös I/O-Linkillä.

Modulaarisen PSD-signaalitornin rakentaminen:

1. Päättää sopiva kiinnitystyyppi signaalitorniisi: jalusta tai putkiasennus.
2. Valitse tarvittaessa erillinen pinta- tai kylkikiinnike.
3. Valitse tarvittaessa korotusputki: 110 mm... 1000 mm.
4. Valitse kytkentärasia joko johtojen ruuvi- tai jousikehysliitäntä.
5. Valitse tarvittavat visuaaliset ja akustiset elementit (max. 5 kpl).

Huom! "Hattu" sisältyy kytkentärasiaan, joten vähintään kohdat 4 ja 5 on valittava.



Lisätietoa kätevästi web-koodeilla kotisivuiltamme. Kirjoita #2624 tai #2625 phoenixcontact.fi-sivuston hakukenttään.

PHOENIX CONTACT Oy
Niittytie 11
01300 Vantaa
Puhelin: (09) 350 9020
Faksi: (09) 351 3400
Sähköposti: myynti@phoenixcontact.com
www.phoenixcontact.fi

Lisätietoa löydät myös kotisivuiltamme oheisen QR-koodin avulla tai <https://phoe.co/signaalimajakat>

