



Промислове маркування за технологією термодруку

MARKING System

Рішення для маркування

Незмінне маркування найменших компонентів будь-якої промислової системи, виконане з дотриманням вимог чинних стандартів, – це далеко не розкіш, а справжній знак якості, який входить до переліку вимог замовників, коли справа торкається сучасних і високоякісних виробів промислового призначення.

Компанія Phoenix Contact пропонує вам широкий асортимент технічних рішень для виготовлення промислового маркування за допомогою технології термодруку. Для вас доступні комплексні професійні рішення, що складаються з відповідних систем друку, програмного забезпечення CLIP PROJECT і сучасних маркувальних матеріалів, які допомагають вирішувати найрізноманітніші практичні завдання. Застосування однорідних взаємопов'язаних систем на базі сучасних технологій значно спростить ваші технологічні процеси, а використання високоякісних компонентів гарантує виготовлення надійного, міцного й довговічного маркування для вашого виробничого середовища.



Зміст

Промислове маркування за технологією термодруку	4
Програмне забезпечення CLIP PROJECT для проектування та виготовлення маркування	6
Системи маркування Системи термодруку для різноманітного застосування	8
Матеріал у вигляді карт Маркувальні матеріали у форматі карт і пластин для маркування клем, провідників і кабелів, обладнання та установок	22
Рулонні матеріали Маркувальні матеріали у форматі рулонів та суцільного матеріалу для маркування клем, провідників і кабелів, обладнання та установок	38
Матеріали для мобільних принтерів Рулонні маркувальні матеріали у форматі касет для термодрукувального принтера THERMOFOX	58
Тримачі для маркування клем, провідників та установок	62
Маркувальні матеріали для виробів компанії Phoenix Contact і продуктів інших виробників Відповідність маркувального матеріалу різноманітним клемним блокам та обладнанню компанії Phoenix Contact та інших виробників	74
Предметний вказівник	142

Промислове маркування за технологією термодруку

Перевірена технологія друку термоперенесенням ідеальна для застосування в гнучких і надійних технологічних процесах виготовлення маркування. Компанія Phoenix Contact пропонує вам компактні системи для друку на матеріалах у форматі карток або рулонів, а також спеціальні рулонні принтери для друку великої кількості виробів.

Програмне забезпечення CLIP PROJECT керує всіма системами друку компанії Phoenix Contact. Маючи у своєму розпорядженні широкий асортимент матеріалів для маркування клем, кабелів, провідників, а також пристроїв та обладнання, ви завжди знайдете варіант маркування, оптимально пристосований для вашої електроустановки.

Мобільний друк

Виготовлення маркування безпосередньо на місці монтажу

Нові мобільні системи друку компанії Phoenix Contact надають вам можливість набагато гнучкіше, ніж будь-коли, створювати маркування на високому професійному рівні.

Завдяки інтегрованому програмному забезпеченню, автономному живленню від акумулятора й невеликим зручним розмірам компактні термодрукувальні принтери серій THERMOMARK PRIME та THERMOFOX можна встановити для використання будь-де.



Стор. 7
CLIP PROJECT



Стор. 8
THERMOMARK CARD



Стор. 10
THERMOMARK PRIME



Стр. 12
THERMOMARK ROLLMASTER





Стр. 13
THERMOMARK W2



Стр. 16
THERMOFOX

...може використовуватись у складі мобільних і стаціонарних систем

Незалежно від того, конфігуруєте ви клемні колодки чи просто здійснюєте друк на маркувальних матеріалах, програмне забезпечення CLIP PROJECT завжди надасть вам універсальне програмне рішення. Використання програмного додатка MARKING system App забезпечує цілковиту гнучкість процесу. Ви можете створювати й друкувати елементи маркування безпосередньо в додатку. Крім того, додаток допоможе вибрати варіант маркування, який оптимально відповідатиме вашим технічним вимогам.



CLIP PROJECT

Програмне забезпечення для проектування та виготовлення маркування CLIP PROJECT складається з двох модулів. Модуль CLIP PROJECT planning забезпечує швидке й зручне вирішення завдань з проектування та безпомилкового компонування клемних колодок. Модуль CLIP PROJECT marking призначений для створення спеціалізованого маркування для клем, кабелів, провідників, пристроїв і систем. Усіма пристроями виведення на друк компанії Phoenix Contact і стандартними офісними принтерами можна легко керувати за допомогою лише однієї програми.



MARKING system App

Якщо потрібно, за допомогою програмного додатка MARKING system App ви зможете швидко й просто підібрати оптимальне технічне вирішення для маркування, визначити потрібні маркувальні матеріали та здійснити друк безпосередньо в середовищі додатка (тільки у версії для ОС Android). Цей додаток доступний у версіях для ОС Android та iOS.



Пошуковий помічник

Які засоби маркування найбільше відповідають вашим вимогам? Скориставшись пошуковим помічником, ви легко зможете з'ясувати це, навіть якщо раніше не мали жодного уявлення про маркування. Просто виберіть потрібні параметри в інтуїтивно зрозумілому структурованому фільтрі, і негайно отримаєте пропозиції для вирішення вашого практичного завдання.

CLIP PROJECT

Потужний програмний засіб для роботи з маркуванням дає змогу швидко забезпечити виробництво індивідуального маркування із застосуванням усіх маркувальних матеріалів, які пропонує компанія Phoenix Contact. Програма CLIP PROJECT здатна підтримувати роботу всіх пристроїв виведення, які випускаються компанією Phoenix Contact, і завдяки функції автоматичного інтернет-оновлення завжди залишається в актуальному стані. Версія програми CLIP PROJECT advanced входить до стандартної комплектації наших принтерів серії THERMOMARK.



Технічні дані	Опис	Тип	Артикул
ЦПУ Оперативна пам'ять Жорсткий диск Дисковод Розподільна здатність Маніпулятор Операційні системи	Pentium III 1.6 ГГц 2 ГБ ОЗУ 4 ГБ CD-ROM мін. XGA 1024 x 768 миша, рекомендована MS Windows Vista 32/64 MS Windows 7 32/64 MS Windows 8 32/64 MS Windows 10 32/64	Версія CLIP PROJECT advanced, програмний засіб для проектування та виготовлення маркування. Мови інтерфейсу: німецька, англійська, французька, італійська, іспанська, російська, польська, угорська, чеська, португальська, китайська, турецька, голландська, японська. Це ПЗ входить до стандартного комплекту постачання всіх систем друку. Версія CLIP PROJECT professional, розширений варіант ПЗ CLIP PROJECT advanced, який має додаткову функцію редагування шаблонів, що дає змогу створювати індивідуалізовані маркувальні матеріали.	CLIP PROJECT ADVANCED CLIP PROJECT PROFESSIONAL
			5146040 5146053

MARKING system app

Облаштуйте свій принтер серії THERMOMARK LINE USB-модулем інтерфейсу Bluetooth моделі MINI FD BLUETOOTH. Це дасть змогу забезпечити надійний бездротовий обмін даними між принтером серії THERMOMARK LINE і мобільними пристроями, сумісними з інтерфейсом Bluetooth, такими як смартфони або планшети. Таким чином, програмний додаток MARKING system App допоможе в зручний спосіб надсилати на друк визначені завдання.



Технічні дані	Опис	Тип	Артикул
Швидкість передавання Макс. відстань Версія Bluetooth	3 МБ/с 10 м (Bluetooth Class 2) 2.0	USB-адаптер інтерфейсу Bluetooth для бездротового обміну даними між принтерами серії THERMOMARK LINE і мобільними пристроями, сумісними з інтерфейсом Bluetooth, які працюють під керуванням операційної системи Android. Продукт з артикулом MINI FD BLUETOOTH доступний тільки в країнах Європи.	MINI FD BLUETOOTH 0830986

THERMOMARK CARD

THERMOMARK CARD

Цей термодрукувальний принтер дає змогу здійснювати друк на маркувальних матеріалах у форматі карток і пластин. За допомогою цього пристрою ви легко зможете виготовити високоякісні засоби маркування для своїх клем, провідників та обладнання. Компактна конструкція принтера дає змогу зручно розташувати його в разі стаціонарного використання. Автоматичне визначення наявності матеріалу зменшує ризик помилок друку.



Технічні дані	Опис	Тип	Артикул
Розподільна здатність Швидкість Інтерфейси Живлення Керування Матеріал для друку Розміри (Ш x В x Г) Вага	300 dpi 8 секунд на пластину USB і Ethernet 100–240 В ~50/60 Гц Сенсорний дисплей Пластикові пластини, форматів UCT і US 253 x 189 x 320 мм прибл. 6 кг	THERMOMARK CARD , термодрукувальний принтер для друку на картках і пластинах. До комплектації входять кабель живлення європейського стандарту, кабель живлення стандарту США, кабель USB, програмне забезпечення CLIP PROJECT advanced, CD з керівництвом користувача, драйверами та внутрішнім ПО, Керівництво користувача німецькою/англійською мовою, магазин для маркувальних матеріалів UCT-TM та US, одна маркувальна пластина UCT-TM 5, одна маркувальна пластина US-EMP (85.6 x 54), одна фарбувальна стрічка (50 метрів)	THERMOMARK CARD 5146464
	THERMOMARK CARD SET , складається з принтера THERMOMARK CARD, переносного комп'ютера MARKING NOTEBOOK з німецькомовною клавіатурою та програмного забезпечення CLIP PROJECT professional.	THERMOMARK CARD SET	5147200
	THERMOMARK CARD SET EN , складається з принтера THERMOMARK CARD, переносного комп'ютера MARKING NOTEBOOK з англійськомовною клавіатурою та програмного забезпечення CLIP PROJECT professional	THERMOMARK CARD SET EN	5147201

Приладдя	Опис	Тип	Артикул
	Фарбувальна стрічка, колір: чорний, довжина: 300 м, ширина: 110 мм	THERMOMARK-RIBBON 110-TC	0801371
	Фарбувальна стрічка, колір: білий, довжина: 240 м, ширина: 110 мм, для US-PMI і US-EMFL..	TM-RIBBON 110-TC/TR WH (білий)	1014402
	Фарбувальна стрічка, колір: білий, довжина: 60 м, ширина: 110 мм, для US-EM (LS) P..	TM-RIBBON 110 WH (білий) 100	0804661
	Жорсткий кейс з алюмінієвими кутовими елементами для транспортування принтера THERMOMARK ROLL або THERMOMARK CARD і приладдя.	TL CASE	0800613

THERMOMARK CARD

Магазини

Міцні магазини слугують приймальним контейнером для маркувального матеріалу формату UniCard. Точні геометричні розміри автоматично забезпечують належне позиціонування для друку. Частково використані пластини можуть піддаватися подальшому використанню без жодних ускладнень.



Магазин	Тип	Артикул
Картки US	TMP-US-MAG1	0803341
Пластини UCT, тип UCT-TM..., UCT1(U)-TM..., UCT5-TM..., UCT-EM (5X10) і (6X10)	TMP-UCT-MAG1	0803342
Пластини UCT, тип UCT-TMF...	TMP-UCT-MAG2	0803343
Пластини UCT, тип UCT-WMS...	TMP-UCT-MAG3	0803344
Пластини UCT, тип UCT1-TMF...	TMP-UCT-MAG4	0803345
Пластини UCT, тип UCT2-TM...	TMP-UCT-MAG5	0803347
Пластини UCT, тип UCT3-TM...	TMP-UCT-MAG6	0803348
Пластини UCT, тип UCT-WMT..., UCT-EM (7X10)	TMP-UCT-MAG7	0803349
Пластини UCT, тип UCT-EM (20X7), UCT-EM (17.5X8)	TMP-UCT-MAG8	0803350
Пластини UCT, тип UCT-EM (12X3.3), UCT-EM (12X6)	TMP-UCT-MAG9	0803351
Пластини UCT, тип UCT-EM (30X5)	TMP-UCT-MAG10	0803352
Пластини UCT, тип UCT-EM (17X10)	TMP-UCT-MAG11	0803353
Пластини UCT, тип UCT-EM (10X8), UCT-EM (12X7)	TMP-UCT-MAG12	0803354
Пластини UCT, тип UCT-EM (10X5)	TMP-UCT-MAG13	0803355
Пластини UCT, тип UCT-EM (17X8), UCT-EM (21X8)	TMP-UCT-MAG14	0803356
Пластини UCT, тип UCT-EM (20X9)	TMP-UCT-MAG15	0803357
Пластини UCT, тип UCT-EM (17X9)	TMP-UCT-MAG16	0803358
Пластини UCT, тип UCT-EM (18X8)	TMP-UCT-MAG17	0803360
Пластини UCT, тип UCT-EM (17.5X7.5)	TMP-UCT-MAG18	0803361
Пластини UCT, тип UCT-EM (15X10)	TMP-UCT-MAG19	0803363
Пластини UCT, тип UCT-EM (10X7), UCT-WMTB (29X8)	TMP-UCT-MAG20	0803364
Пластини UCT, тип UCT-EM (20X8)	TMP-UCT-MAG21	0803365
Пластини UCT, тип UCT-EM (17.5X9)	TMP-UCT-MAG22	0803366
Пластини UCT, тип UCT6M-TM...	TMP-UCT-MAG23	0803367
Пластини UCT, тип UCT6R-TM...	TMP-UCT-MAG24	0803368
Пластини UCT, тип UCT-WMCO ... (12X4)	TMP-UCT-MAG25	0803369
Пластини UCT, тип UCT-EMP...	TMP-UCT-MAG26	0803370
Пластини UCT, тип UCT-WMTBA...	TMP-UCT-MAG27	0803371
Пластини UCT, тип UCT-WMCO ... (18X4)	TMP-UCT-MAG28	0803372
Пластини UCT, тип UCT-WMCO ... (23X4)	TMP-UCT-MAG29	0803373
Стрічки UM, тип UM1-TM..., UM5-TM...	TMP-UM-MAG1	0831200
Стрічки UM, тип UM1-TMF...	TMP-UM-MAG3	0831202
Стрічки UM, тип UM1U-TM...	TMP-UM-MAG4	0831203
Стрічки UM, тип UM2-TM...	TMP-UM-MAG5	0803328
Стрічки UM, тип UM3-TM...	TMP-UM-MAG6	0803329
Стрічки UM, тип UM6M-TM...	TMP-UM-MAG7	0803330
Стрічки UM, тип UM6R-TM...	TMP-UM-MAG8	0803331
Стрічки UM, тип UM8-TM...	TMP-UM-MAG9	0803332
Стрічки UM, тип UM7-TM (5X10), UM7-TM (6X10)	TMP-UM-MAG10	0803334
Стрічки UM, тип UM7-TM (8X10)	TMP-UM-MAG11	0803681

THERMOMARK PRIME

Термодрукувальний принтер THERMOMARK PRIME призначений для виконання друку на тому ж спектрі матеріалів, що й принтер THERMOMARK CARD, але, крім стаціонарного використання, допускає застосування в якості мобільного принтера. Інтегроване програмне забезпечення, автономне джерело живлення та інтерфейс оператора із 7" сенсорним дисплеєм дають змогу використовувати принтер безпосередньо на місці виконання монтажних робіт.



Технічні дані	Опис	Тип	Артикул
Розподільна здатність Швидкість друку Інтерфейси Живлення Керування Матеріал для друку Розміри (Ш x В x Г) Вага	300 dpi 8 секунд на пластину 2 x USB host, 1 x USB dev, LAN RJ45 100 - 240 В~ 50/60 Гц 7" сенсорний дисплей, кольоровий Пластикові пластини, форматів UCT і US 224 x 120 x 292 мм прибл. 6 кг	THERMOMARK PRIME – переносний термодрукувальний принтер з живленням від акумулятора і 7" сенсорним дисплеєм. До комплектації входять блок живлення 100-240 В, з'єднувальний кабель USB, кабель підключення до розетки мережі живлення, касета з фарбувальною стрічкою чорного кольору, елементи маркування для клемних блоків з кроком 6х, пластини US-EMLP, магазин для всіх маркувальних матеріалів формату US, магазин для всіх маркувальних матеріалів формату UCT-TM..., керівництво користувача	THERMOMARK PRIME 5148888

Приладдя	Опис	Тип	Артикул
	Касета з фарбувальною стрічкою чорного кольору (стандартна), довжина: 70 м	TMP-RIBBON 110 BK 100	0803374
	Касета з фарбувальною стрічкою чорного кольору для окремих матеріалів формату US, довжина: 60 м, ширина: 110 мм	TMP-RIBBON 110 BK 101	0803714
	Касета з фарбувальною стрічкою синього кольору для окремих матеріалів формату US, довжина: 60 м, ширина: 110 мм	TMP-RIBBON 110 BU 100	0803378
	Касета з фарбувальною стрічкою зеленого кольору для окремих матеріалів формату US, довжина: 60 м, ширина: 110 мм	TMP-RIBBON 110 GN 100	0803380
	Касета з фарбувальною стрічкою червоного кольору для окремих матеріалів формату US, довжина: 60 м, ширина: 110 мм	TMP-RIBBON 110 RD 100	0803377
	Касета з фарбувальною стрічкою білого кольору для окремих матеріалів формату US, довжина: 60 м, ширина: 110 мм	TMP-RIBBON 110 WH (білий) 100	0803376
	Касета з фарбувальною стрічкою жовтого кольору для окремих матеріалів формату US, довжина: 60 м, ширина: 110 мм	TMP-RIBBON 110 YE 100	0803379
	Змінний акумуляторний блок (нікель-метал-гідрид)	TMP/ACCU	0803668
	Кришка відсіку для акумулятора, закриває встановлений у принтер акумулятор	TMP/ACCU COVER	0803669
	Змінний блок живлення 100-240 В	TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V	0803672
	Кейс для транспортування принтера THERMOMARK PRIME (5148888), маркувальних матеріалів і приладдя (порожній)	TMP BAG	0803674
	Рюкзак для транспортування принтера THERMOMARK PRIME (5148888) або THERMOMARK (0803984), маркувальних матеріалів і приладдя (порожній)	MOBILE BAGPACK	0803717
	Жорсткий кейс з алюмінієвими кутовими елементами для транспортування принтера THERMOMARK PRIME (5148888), маркувальних матеріалів і приладдя (порожній)	TMP CASE	0803675

Примітка: Сумісність маркувального матеріалу й встановленої касети з фарбувальною стрічкою не гарантується в усіх випадках. Перевірте сумісність, відвідавши веб-сайт нашої компанії. Щоб отримати додаткову інформацію щодо сумісності, відвідайте веб-сайт за адресою: phoenixcontact.net/products.

Магазини

Міцні магазини слугують приймальним контейнером для маркувального матеріалу формату UniCard. Точні геометричні розміри автоматично забезпечують належне позиціонування для друку. Принтер THERMOMARK PRIME не тільки розпізнає наявність матеріалу, але й здатен ідентифікувати магазин, що запобігає помилкам друку. Частково використані пластини можуть піддаватися подальшому використанню без жодних ускладнень.



Магазин	Тип	Артикул
Картки US	TMP-US-MAG1	0803341
Пластини UCT, тип UCT-TM..., UCT1(U)-TM..., UCT5-TM..., UCT-EM (5X10) і (6X10)	TMP-UCT-MAG1	0803342
Пластини UCT, тип UCT-TMF...	TMP-UCT-MAG2	0803343
Пластини UCT, тип UCT-WMS...	TMP-UCT-MAG3	0803344
Пластини UCT, тип UCT1-TMF...	TMP-UCT-MAG4	0803345
Пластини UCT, тип UCT2-TM...	TMP-UCT-MAG5	0803347
Пластини UCT, тип UCT3-TM...	TMP-UCT-MAG6	0803348
Пластини UCT, тип UCT-WMT..., UCT-EM (7X10)	TMP-UCT-MAG7	0803349
Пластини UCT, тип UCT-EM (20X7), UCT-EM (17.5X8)	TMP-UCT-MAG8	0803350
Пластини UCT, тип UCT-EM (12X3.3), UCT-EM (12X6)	TMP-UCT-MAG9	0803351
Пластини UCT, тип UCT-EM (30X5)	TMP-UCT-MAG10	0803352
Пластини UCT, тип UCT-EM (17X10)	TMP-UCT-MAG11	0803353
Пластини UCT, тип UCT-EM (10X8), UCT-EM (12X7)	TMP-UCT-MAG12	0803354
Пластини UCT, тип UCT-EM (10X5)	TMP-UCT-MAG13	0803355
Пластини UCT, тип UCT-EM (17X8), UCT-EM (21X8)	TMP-UCT-MAG14	0803356
Пластини UCT, тип UCT-EM (20X9)	TMP-UCT-MAG15	0803357
Пластини UCT, тип UCT-EM (17X9)	TMP-UCT-MAG16	0803358
Пластини UCT, тип UCT-EM (18X8)	TMP-UCT-MAG17	0803360
Пластини UCT, тип UCT-EM (17.5X7.5)	TMP-UCT-MAG18	0803361
Пластини UCT, тип UCT-EM (15X10)	TMP-UCT-MAG19	0803363
Пластини UCT, тип UCT-EM (10X7), UCT-WMTB (29X8)	TMP-UCT-MAG20	0803364
Пластини UCT, тип UCT-EM (20X8)	TMP-UCT-MAG21	0803365
Пластини UCT, тип UCT-EM (17.5X9)	TMP-UCT-MAG22	0803366
Пластини UCT, тип UCT6M-TM...	TMP-UCT-MAG23	0803367
Пластини UCT, тип UCT6R-TM...	TMP-UCT-MAG24	0803368
Пластини UCT, тип UCT-WMCO ... (12X4)	TMP-UCT-MAG25	0803369
Пластини UCT, тип UCT-EMP...	TMP-UCT-MAG26	0803370
Пластини UCT, тип UCT-WMTBA...	TMP-UCT-MAG27	0803371
Пластини UCT, тип UCT-WMCO ... (18X4)	TMP-UCT-MAG28	0803372
Пластини UCT, тип UCT-WMCO ... (23X4)	TMP-UCT-MAG29	0803373
Стрічки UM, тип UM1-TM..., UM5-TM...	TMP-UM-MAG1	0831200
Стрічки UM, тип UM1-TMF...	TMP-UM-MAG3	0831202
Стрічки UM, тип UM1U-TM...	TMP-UM-MAG4	0831203
Стрічки UM, тип UM2-TM...	TMP-UM-MAG5	0803328
Стрічки UM, тип UM3-TM...	TMP-UM-MAG6	0803329
Стрічки UM, тип UM6M-TM...	TMP-UM-MAG7	0803330
Стрічки UM, тип UM6R-TM...	TMP-UM-MAG8	0803331
Стрічки UM, тип UM8-TM...	TMP-UM-MAG9	0803332
Стрічки UM, тип UM7-TM (5X10), UM7-TM (6X10)	TMP-UM-MAG10	0803334
Стрічки UM, тип UM7-TM (8X10)	TMP-UM-MAG11	0803681

THERMOMARK ROLL

THERMOMARK ROLL

Цей термодрукувальний принтер розроблений для друку на рулонних матеріалах і для безперервних матеріалів. Ви легко можете створити акуратні друковані етикетки, маркери й термоусадні трубки для маркування клем, провідників та обладнання. Компактна конструкція принтера дає змогу зручно розташувати його в разі стаціонарного використання.



Технічні дані		Опис	Тип	Артикул
Розподільна здатність	300 dpi	THERMOMARK ROLL , термодрукувальний принтер для друку на рулонних матеріалах. До комплектації входять кабель живлення європейського стандарту, кабель живлення стандарту США, кабель USB, програмне забезпечення CLIP PROJECT advanced, CD з керівництвом користувача декількома мовами, драйверами та внутрішнім ПО, DIN A5 керівництво користувача німецькою/англійською мовою, один рулон етикеток EML (20x8) R, одна фарбувальна стрічка (50 метрів)	THERMOMARK ROLL	5146477
Інтерфейси	USB і Ethernet			
Живлення	100 - 240 В~ 50/60 Гц,			
Керування	Сенсорний екран	THERMOMARK ROLL SET , складається з принтера THERMOMARK ROLL, переносного комп'ютера MARKING NOTEBOOK з німецькомовною клавіатурою та програмного забезпечення CLIP PROJECT professional	THERMOMARK ROLL SET	5147300
Матеріал для друку	Етикетки та термоусадні трубки в рулонах			
Розміри (Ш x В x Г)	253 x 189 x 320 мм			
Вага	прибл. 3.5 кг	THERMOMARK ROLL SET EN , складається з принтера THERMOMARK ROLL, переносного комп'ютера MARKING NOTEBOOK з англійськомовною клавіатурою та програмного забезпечення CLIP PROJECT professional	THERMOMARK ROLL SET EN	5147301

THERMOMARK ROLLMASTER і THERMOMARK W2

THERMOMARK ROLLMASTER

Цей принтер розрахований на виготовлення великих обсягів маркувальних елементів і дає змогу обробляти всі матеріали, які постачаються у вигляді рулонів. Зручна в користуванні система центрування та подавання дає змогу використовувати маркувальний матеріал, розрахований на подальше нарізання, наприклад термоусадні трубки.

Завдяки міцній конструкції принтер моделі THERMOMARK ROLLMASTER відмінно пристосований для експлуатації в промисловому середовищі.



Технічні дані	Опис	Тип	Артикул
Розподільна здатність Інтерфейси	300 dpi/600 dpi Ethernet 10/100 Mbit/c USB 2.0	THERMOMARK ROLLMASTER 300	0804501
Живлення	100 ... 240 В~ 50... 60 Гц		
Керування	Кольоровий сенсорний дисплей	THERMOMARK ROLLMASTER 600	0804663
Матеріал для друку	Маркери, етикетки й термоусадні трубки в рулонах 252 x 460 x 288 мм прибл. 10 кг		
Розміри (Ш x В x Г) Вага			

THERMOMARK W2

Термодрукувальний принтер THERMOMARK W2 створений для двостороннього друку на термоусадних трубках і виконання перфорації. Двосторонній друк забезпечує оптимальну зручність зчитування маркування.



Технічні дані	Опис	Тип	Артикул
Розподільна здатність Інтерфейси	300 dpi Послідовний (RS-232) / USB 2.0 / Ethernet 10/100 Mbit/c	THERMOMARK W2	5146147
Живлення	100 ... 240 В~ 50/60 Гц		
Керування	Навігаційна панель		
Матеріал для друку	Цільні термоусадні трубки		
Розміри (Ш x В x Г) Вага	248 x 405 x 554 мм прибл. 21 кг		

Приладдя для THERMOMARK

THERMOMARK ROLL і ROLLMASTER	Опис	Тип	Артикул
	Зовнішній тримач рулону, для рулонів із зовнішнім діаметром від 150 до 400 мм (рулони RL) для використання з принтером THERMOMARK ROLL	THERMOMARK ROLL-ERH	5146448
	Зовнішній тримач рулону, для рулонів із зовнішнім діаметром до 500 мм (рулони RXL) для використання з принтером THERMOMARK ROLL	THERMOMARK-ERH 500	5146309
	Відрізний ніж, може бути встановлений пізніше. Забезпечує точне відрізання маркувального матеріалу за довжиною, призначений для комплектування принтера THERMOMARK ROLL	THERMOMARK ROLL-CUTTER	5146422
	Перфораційний пристрій, може бути встановлений пізніше. Забезпечує виконання перфорації на маркувальному матеріалі в складі принтера THERMOMARK ROLL	THERMOMARK ROLL-CUTTER/P	5146435
	Відрізний ніж, може бути встановлений пізніше. Забезпечує точне відрізання маркувального матеріалу за довжиною, призначений для комплектування принтера THERMOMARK ROLLMASTER	THERMOMARK ROLLMASTER-CUTTER	5146765
	Перфораційний пристрій, може бути встановлений пізніше. Забезпечує виконання перфорації на маркувальному матеріалі в складі принтера THERMOMARK ROLLMASTER	THERMOMARK ROLLMASTER-CUTTER/P	5146766
	Різьбовий адаптер для використання наявних ножів THERMOMARK X1.2 CUTTER або THERMOMARK X1.2 CUTTER/P	TRM-ADAPTER SCREW	0804653
	Жорсткий кейс з алюмінієвими кутовими елементами для транспортування принтера THERMOMARK ROLL або CARD із приладдям	TL CASE	0800613
	Кейс для транспортування	THERMOMARK ROLLMASTER-CASE	0804643
	Паличка для чищення, 5 шт.	CLEANING STICK	5146697

Приладдя для принтерів сімейства THERMOMARK

THERMOMARK LINE рулонний принтер	Опис	Тип	Артикул
 	Фарбувальні стрічки для таких груп виробів: TML ..., WML ..., WML HF ..., WML-FLAG ..., WMT ..., WMTB ..., EML ..., EML-ESD ..., EML-RM ..., EML-HA ..., EMLS ..., EMLC ..., EMLP ..., EMLF ..., PML ... і РМм ...		
	Фарбувальна стрічка, колір: чорний, довжина: 300 м, ширина: 110 мм	THERMOMARK-RIBBON 110	5145384
	Фарбувальна стрічка, колір: чорний, довжина: 50 м, ширина: 110 мм	THERMOMARK-RIBBON 110/50	0800687
	Фарбувальні стрічки для таких груп виробів: TMT... і EMT...		
	Фарбувальна стрічка, колір: чорний, довжина: 300 м, ширина: 110 мм	THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF	5148007
	Фарбувальні стрічки для таких груп виробів: WMS...		
	Фарбувальна стрічка, колір: чорний, довжина: 300 м, ширина: 110 мм	THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU	0801358
	Фарбувальна стрічка, колір: чорний, довжина: 300 м, ширина: 64 мм	THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU	0801360
	Фарбувальна стрічка, колір: чорний, довжина: 300 м, ширина: 64 мм	THERMOMARK-RIBBON 64-WMSE	5145724
	Фарбувальна стрічка, колір: чорний, довжина: 300 м, ширина: 25 мм	THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU	0803390
	Фарбувальна стрічка, колір: білий, довжина: 300 м, ширина: 110 мм	THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH (білий)	0801359
	Фарбувальна стрічка, колір: білий, довжина: 300 м, ширина: 64 мм	THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH (білий)	0801361
	Фарбувальні стрічки для таких груп виробів: WMS-2 HF...		
	Фарбувальна стрічка, колір: чорний, довжина: 300 м, ширина: 110 мм	THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU	0801358
	Фарбувальна стрічка, колір: чорний, довжина: 300 м, ширина: 110 мм	THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF	5148007
	Фарбувальна стрічка, колір: чорний, довжина: 300 м, ширина: 64 мм	THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU	0801360
	Фарбувальна стрічка, колір: чорний, довжина: 300 м, ширина: 25 мм	THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU	0803390
	Фарбувальні стрічки для наступних груп виробів: WMTB HF...		
	Фарбувальна стрічка, колір: чорний, довжина: 300 м, ширина: 110 мм	THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF	5148007
	Фарбувальна стрічка, колір: білий, довжина: 300 м, ширина: 110 мм	TM-RIBBON 110-WMTB HF WH (білий)	0802990
	Фарбувальні стрічки для таких груп виробів: PML..., EMLF... і EMLP.		
	Фарбувальна стрічка, колір: білий, довжина: 240 м, ширина: 110 мм	TM-RIBBON 110-TC/TR WH (білий)	1014402
	Фарбувальні стрічки для таких груп виробів: EML-HT...		
	Фарбувальна стрічка, колір: чорний, довжина: 300 м, ширина: 110 мм	THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT	0800342
	Фарбувальні стрічки для таких груп виробів: EML-EX...		
	Фарбувальна стрічка, колір: чорний, довжина: 280 м, ширина: 110 мм	TM-RIBBON 110-EX	0803211

Термодрукувальний принтер THERMOFOX

Принтер THERMOFOX – це система друку, призначена для швидкого виготовлення маркування безпосередньо на місці виконання монтажних робіт. Цей переносний принтер здатен обробляти самоклеїні етикетки й пластини для нарізання, а також термоусадні трубки. Меню забезпечує вибір з великої кількості спеціальних символів. Принтер THERMOFOX може бути підключений до інших систем за допомогою інтерфейсу USB. Під час реалізування складних проектів керування можна здійснювати за допомогою програмного забезпечення CLIP PROJECT, а також принтера THERMOMARK PRIME.



Технічні дані	Опис	Тип	Артикул
Розподільна здатність Інтерфейси Живлення	203 dpi USB i Ethernet 100 - 240 В~ 50/60 Гц,	THERMOFOX	0803984
Керування Матеріал для друку	Клавіатура Етикетки та термоусадні трубки у форматі рулонів	THERMOFOX RU	1037760
Розміри (Ш x В x Г) Вага	230 x 98 x 69 мм 620 г	THERMOFOX SET	0803986
	Термодрукувальний принтер THERMOFOX, переносний, з живленням від акумулятора й дисплеєм 2" з підсвічуванням, з приладдям, у жорсткому кейсі	THERMOFOX SET RU	1037743

Приладдя	Опис	Тип	Артикул
	Транспортний кейс для безпечного зберігання принтера й додаткового приладдя	THERMOFOX/CASE	0805002
	М'яка транспортна сумка з плечовим ременем	THERMOFOX/BAG	0805003
	Блок живлення для підключення принтера до мережі живлення	THERMOFOX/ADAPTER	0805010
	Змінна акумуляторна батарея	THERMOFOX/ACCU	0805009
	Зарядна станція для заряджання акумуляторної батареї.	THERMOFOX/CHARGER	0805012
	Магнітний тримач для кріплення принтера на металічних поверхнях (наприклад, у шафі керування)	THERMOFOX/MAGNET HOLDER	0805008
	Затискач для кріплення до ременя	THERMOFOX/BELT CLIP	0805004

MARKING BOX

Комплект MARKING BOX містить:
термодрукувальні принтери THERMOMARK
CARD та THERMOMARK ROLL, а також
переносний комп'ютер MARKING NOTEBOOK
моделі Dell Latitude E-family, на якому встановлені
ОС Windows 7, програмне забезпечення
для проектування та виготовлення маркування
CLIP PROJECT professional, а також усі потрібні
драйвери.



Опис		Тип	Артикул
Комплект MARKING BOX , який складається з принтерів THERMOMARK CARD і THERMOMARK ROLL, а також переносного комп'ютера MARKING NOTEBOOK (кирилиця)		MARKING BOX RU RU	0801739
Комплект MARKING BOX , який складається з принтерів THERMOMARK CARD і THERMOMARK ROLL, а також переносного комп'ютера MARKING NOTEBOOK з англійськомовною клавіатурою		MARKING BOX EN	5147101
Технічні дані			
Процесор	ЦПУ Intel® Core™ i3-6100U 2.30 ГГц	Усі технічні характеристики описують конфігурацію на час виконання друку. Можливі модифікації для сприяння технічному прогресу або вдосконалення продукту.	
Дисплей	14", розподільна здатність 1366 x 768		
Жорсткий диск	500 ГБ SATA		
ОЗУ	4 ГБ DDR4 (2133 МГц)		
Акумулятор	Li-ION		

Промислове маркування

Випробування на стійкість до зовнішніх впливів

Маркувальні матеріали й виготовлені з них засоби маркування повинні залишатися непошкодженими з урахуванням галузі застосування. Властивості основного матеріалу не можуть змінюватися надто різко, а якість друку повинна залишатися незмінною, забезпечуючи чітке й довговічне маркування.

Компанія Phoenix Contact використовує лише перевірені матеріали, які відповідають вимогам відповідних стандартів без жодних обмежень.

Класифікація займистості згідно з нормами UL 94

Стандарт UL 94 описує поведінку матеріалів під впливом вогню. Під час проведення випробувань за нормами UL 94 V0/1/2 тестовий зразок закріплюється вертикально й контактує з вогнем кожні 10 секунд. Після кожного контакту вимірюється час, який потрібен для затухання зразка. Далі оцінюється час остаточного горіння та падіння крапель.

Якщо тестовий зразок горить після кожного контакту з вогнем менше 10 секунд і бавовняне полотно під зразком не займається, зразку присвоюється клас V0 і матеріал класифікується як самозгасний.



DIN EN ISO 4892-2

Для імітування багаторічного використання на відкритому повітрі маркувальні матеріали піддаються циклічним навантаженням під впливом ультрафіолетового випромінювання та вологи. Таким чином, можна відтворити штучне старіння під впливом погодних умов, яке дасть уявлення про механічні властивості й зовнішній вигляд матеріалу.



DIN EN ISO 175

Рідкі мастила й хімічні речовини можуть ініціювати фізичні або хімічні реакції, які негативно впливають на основний матеріал. Вони можуть погіршити механічні властивості пластмаси й довговічність надрукованого маркування. Випробувані матеріали належним чином витримують означені впливи.



DIN EN ISO 61010-1 та DIN EN 62208

Щоб забезпечити стійкість маркування до змивання у промисловому середовищі, написи випробовують під дією ізопропанолу, п-гексану та петролейного ефіру. Для цього тканину змочують у відповідній хімічній речовині та з певним зусиллям стирають маркувальний матеріал протягом 30 с. Після цього напис на етикетці має залишатися розбірливим.



DIN 50018

Для перевірки стійкості матеріалів до корозійного пошкодження вони піддаються випробуванню зі змінним режимом конденсації в атмосфері, яка містить діоксид сірки при + 40 °C, завдяки чому під час послідовності випробування утворюється кислотна атмосфера. Далі проводиться візуальне обстеження матеріалів за допомогою мікроскопа.



IEC 60068-2-11/-52

Коли справа торкається галузі суднобудування та морських установок, маркування повинно витримувати вплив корозійно-активних середовищ, які містять сіль. Для цього стійкість матеріалів перевіряється за допомогою соляного туману в умовах корозійно-активної атмосфери. Після випробування проводиться візуальний огляд випробувальних зразків.

Промислове маркування

Випробування на стійкість до зовнішніх впливів

На додачу до впливів довкілля маркувальні матеріали й нанесене на них маркування часто піддаються механічним впливам. Відповідно, має бути виключена можливість зішкрябування маркування, а абразивні матеріали, які є в промислових засобах для чищення, не повинні призводити до нерозбірливості написів. Крім того, маркувальні матеріали мають бути надійно закріплені навіть в умовах вібрації. Матеріали, які використовуються фірмою Phoenix Contact, цілком відповідають усім застосовним стандартам і вимогам.

Методи випробування FINAT

Загалом існує 24 методи випробування за правилами FINAT для матеріалу самоклеючих етикеток. Компанія Phoenix Contact випробує матеріал етикеток відповідно до методів 1, 2 та 9.

Методи випробування 1 і 2 дають змогу перевірити постійну адгезію до різноманітних матеріалів основи при кутах відриву, відповідно, 180° та 90°. На противагу цим двом методам, метод випробування 9 дає змогу перевірити зусилля початкового приклеювання (зразок склеюється у вигляді петлі). Це випробування допомагає визначити зусилля, потрібне для відділення петлі з тестового матеріалу, який прикладається до тестової поверхні із зазначеною швидкістю.



DIN EN ISO 1518

Стійкість маркування до подряпин під час періодичного або лінійного напруження перевіряється за допомогою випробувального олівця Еріксена. Визначене зусилля докладається до кінчика гравірувального олівця шляхом натягнення пружини. Стандартним під час випробування є натягнення пружини, при якому олівець для визначення твердості за Еріксоном залишає на поверхні ледь помітний слід.



DIN EN ISO 2409

Випробування з перехресним відривання використовується для перевірки адгезії друку. Для випробувань застосовуються прозорі самоклеючі стрічки з міцністю адгезії 10 ± 1 Н, які потім видаляються з поверхні під кутом 60° до напрямку відривання. Після випробування на клейкій стрічці не повинно залишатися жодних слідів від друку.



FINAT 1, 2 та 9

Для визначення міцності адгезії етикетки на основний матеріал наносять смужку від етикетки (розміром 25 мм x 175 мм), притиснувши із заданим зусиллям. Для випробування, після певного часу очікування, зразок видаляється під заданим кутом зі швидкістю 300 мм/хв. Міцність адгезії визначається як N/25 мм.



DIN EN 60529/ISO 20653

Різноманітні умови довкілля й технічні умови вимагають чіткого маркування для класифікування ступенів захисту IP. Ступінь захисту характеризується двома ключовими цифрами, які стоять після аббревіатури IP: перша цифра описує обсяг захисту від потрапляння сторонніх об'єктів, а друга – стійкість до проникнення вологи.



DIN EN 50155

Для практичного моделювання вібраційного навантаження (наприклад, у залізничній галузі) маркувальні матеріали піддаються напруженням зі збільшенням і зменшенням частот та амплітуд. Випробування здійснюються при напруженнях за трьома напрямками (x, y, z) протягом п'яти годин для кожного, зразки не повинні бути пошкоджені, а вібрація не має впливати на надійність їхнього кріплення.

Формати карт і пластин

Термодрукувальні принтери моделей THERMOMARK CARD і THERMOMARK PRIME здатні з великою швидкістю та винятковою якістю здійснювати друк на пластмасових маркувальних елементах форматів UniCard і UniSheet. Тоді як принтер THERMOMARK CARD призначений для стаціонарного використання, пристрій THERMOMARK PRIME придатний і для стаціонарного, і для мобільного використання безпосередньо на місці виконання монтажу. Вичерпний асортимент матеріалів містить маркувальні елементи для різноманітних клемних блоків, кабелів і провідників, а також засоби маркування для обладнання та установок.

Переваги форматів UniCard та UniSheet:

- Простота у використанні
- Простота розділення
- Простота монтажу

Переваги принтера THERMOMARK PRIME:



- Фарбувальну стрічку можна замінити менш ніж за 10 секунд
- 100% автономність завдяки наявності змінних високоефективних акумуляторів, які перезаряджаються
- Простота введення даних за допомогою цілковито інтегрованого програмного забезпечення для виготовлення маркування
- Простота в експлуатації завдяки мультисенсорному дисплею з функціями налаштування



Маркування для клемних колодок Phoenix Contact

Маркери груп UCT-TM... і UCT-TMF... формату UniCard

Маркери серії UCT-TM... ідеальні для швидкого й точного маркування клемних колодок із пазом високого профілю. Маркувальні елементи UCT-TMF... можна використовувати для клемних блоків з плоским пазом для маркування. Маркувальні елементи обох типів доступні у виконаннях з усіма стандартними кроками й кольорами.





Полікарбонат -40°С...+120°С			Ширина клеми [мм]	Кількість маркерів на пластині	Шт./Упак.	Тип	Артикул WH (білий)		
			3.5	102	10	UCT-TM 3,5	0829484		
			3.5	102	10	UCTU-TM (3,5X7)	0803666		
			4.2	84	10	UCT-TM 4	0828732		
			5.2	72	10	UCT-TM 5	0828734		
			6.2	60	10	UCT-TM 6	0828736		
			7.62	48	10	UCT-TM 7,62	0828738		
			8.2	42	10	UCT-TM 8	0828740		
			10.2	36	10	UCT-TM 10	0829142		
			12	30	10	UCT-TM 12	0829144		
16	18	10	UCT-TM 16	0829146					
Ширина клеми [мм]	Кількість маркерів на пластині	Шт./ Упак.	Тип	Артикул					
				BU (блакитний)	GN (зелений)	OG (помаранчевий)	RD (червоний)	VT (фіолетовий)	YE (жовтий)
3.5	102	10	UCT-TM 3,5...	0829508	0829509	0829506	0829505	0829507	0829485
4.2	84	10	UCT-TM 4...	0829152	0829153	0829150	0829149	0829151	0828733
5.2	72	10	UCT-TM 5...	0829157	0829158	0829155	0829154	0829156	0828735
6.2	60	10	UCT-TM 6...	0829162	0829163	0829160	0829159	0829161	0828737
7.62	48	10	UCT-TM 7,62...	0829513	0829514	0829511	0829510	0829512	0828739
8.2	42	10	UCT-TM 8...	0829167	0829168	0829165	0829164	0829166	0828741
10.2	36	10	UCT-TM 10...	0829172	0829173	0829170	0829169	0829171	0829143
12	30	10	UCT-TM 12...	0829177	0829178	0829175	0829174	0829176	0829145
16	18	10	UCT-TM 16...	0829182	0829183	0829180	0829179	0829181	0829147

Полікарбонат -40°С...+120°С			Ширина клеми [мм]	Кількість маркерів на пластині	Шт./Упак.	Тип	Артикул WH (білий)		
			3.5	108	10	UCT-TMF 3,5	0829486		
			4.2	90	10	UCT-TMF 4	0828742		
			5.2	72	10	UCT-TMF 5	0828744		
			6.2	60	10	UCT-TMF 6	0828746		
			8.2	42	10	UCT-TMF 8	0828748		
			10.2	36	10	UCT-TMF 10	0829204		
			12	30	10	UCT-TMF 12	0829214		
			16	24	10	UCT-TMF 16	0829218		
Ширина клеми [мм]	Кількість маркерів на пластині	Шт./ Упак.	Тип	Артикул					
				BU (блакитний)	GN (зелений)	OG (помаранчевий)	RD (червоний)	VT (фіолетовий)	YE (жовтий)
3.5	108	10	UCT-TMF 3,5...	0829518	0829519	0829516	0829515	0829517	0829487
4.2	90	10	UCT-TMF 4...	0829187	0829188	0829185	0829184	0829186	0828743
5.2	72	10	UCT-TMF 5...	0829192	0829193	0829185	0829189	0829191	0828745
6.2	60	10	UCT-TMF 6...	0829197	0829198	0829195	0829194	0829196	0828747
8.2	42	10	UCT-TMF 8...	0829202	0829203	0829200	0829199	0829201	0828749
10.2	36	10	UCT-TMF 10...	0829209	0829210	0829206	0829205	0829208	0829207
12	30	10	UCT-TMF 12...	0829216	0829217	0829213	0829212	0829215	0829211
16	24	10	UCT-TMF 16...	0829223	0829224	0829220	0829219	0829222	0829221

Маркування для клемних колодок Phoenix Contact

Маркери груп US-TM... і US-TMF... формату UniSheet


Маркери US-TMF 100 використовуються для легкого й економічного маркування клемних блоків з маркерними пазами високого та плоского профілю. Маркери типу US-TM 100 спеціально розроблені для маркування клемних блоків з універсальними маркувальними пазами, наприклад клем сімейства PT...



Полівінілхлорид -30°C...+80°C	Ширина матеріалу [мм]	Кількість маркерів на картці	Шт./Упак.	Тип	Артикул WH (білий)
	Неперфорований 104	13	10	US-TM 100	0829255
	Неперфорований 104	20	10	US-TMF 100	0829260
	Неперфорований 104	20	10	US-TMLF 100	0830339
	Неперфорований 104	12	10	US2-TM 100	0829268

Маркери групи US-TML... формату UniSheet

Самоклейні маркувальні смуги розроблені спеціально для швидкого й легкого маркування з'єднувальних клемних блоків і вставок. Їх застосування є надійним варіантом для виконання стійкого й довговічного маркування.



Поліетілен -40°C...+150°C	Ширина матеріалу [мм]	Кількість маркерів на картці	Шт./Упак.	Тип	Артикул WH (білий)
	Неперфорований 104	26	10	US-TML (104x2,8)	0830767
	Неперфорований 104	22	10	US-TML (104x3,8)	0830768
	Неперфорований 104	19	10	US-TML (104x5)	0830769
	Неперфорований 104	11	10	US-TML (104x10)	0830770

Маркування для клемних колодок сторонніх виробників

Маркери груп UCT... -TM.../UCT... -TMF... формату UniCard і групи US... -TM 100 формату UniSheet

Маркери формату UniCard та UniSheet призначені для індивідуального маркування клемних блоків, виготовлених іншими виробниками, і доступні в різних виконаннях з усіма стандартними кроками й стандартними кольорами.



Полікарбонат -40°C...+120°C		Ширина клеми [мм]	Кількість маркерів на пластині	Шт./Упак.	Тип	Артикул		
						WH (білий)		
		5.2	72	10	UCT1-TM 5	0829482		
		5.2	72	10	UCT1U-TM 5	0803204		
		6.2	60	10	UCT1-TM 6	0829483		
		5.2	72	10	UCT1-TMF 5	0829237		
		6.2	60	10	UCT1-TMF 6	0829243		
Ширина клеми [мм]	Кількість маркерів на пластині	Шт./Упак.	Тип	Артикул				
				BU (блакитний)	GN (зелений)	OG (помаранчевий)	RD (червоний)	YE (жовтий)
5.2	72	10	UCT1-TM 5...	0829229	0829230	0829226	0829226	0829228
6.2	60	10	UCT1-TM 6...	0829235	0829236	0829232	0829232	0829234
5.2	72	10	UCT1-TMF 5...	0829241	0829242	0829239	0829238	0829240
6.2	60	10	UCT1-TMF 6...	0829247	0829248	0829245	0829244	0829246

Полікарбонат -40°C...+120°C		Ширина клеми [мм]	Кількість маркерів на пластині	Шт./Упак.	Тип ¹⁾	Артикул WH (білий)		
		5.0 - 6.0	72	10	UCT2-TM 5/6	0829249		
		5	72	10	UCT3-TM 5	0829251		
		6	60	10	UCT3-TM 6	0829252		
		5	66	10	UCT5-TM 5	0828750		
		6	54	10	UCT5-TM 6	0828752		
		5	60	10	UCT6M-TM 5	0830756		
		6	50	10	UCT6M-TM 6	0830757		
		8	35	10	UCT6M-TM 8	0830758		
		5	60	10	UCT6R-TM 5	0830753		
		6	50	10	UCT6R-TM 6	0830754		
		8	35	10	UCT6R-TM 8	0830755		

¹⁾ UCT1-TM... = маркувальні елементи для маркування клем компаній Weidmüller, CONTA-CLIP і Klemсан
 UCT1-TMF... = маркувальні елементи для маркування клем компаній Weidmüller, Wago, ABB (Entrelec), CONTA-CLIP і Klemсан
 UCT2-TM 5/6 = маркувальні елементи для маркування клем компанії Wago
 UCT3-TM... = маркувальні елементи для маркування клем компаній Wieland і Legrand
 UCT5-TM... = маркувальні елементи для маркування клем компанії Cabur
 UCT6M... = маркувальні елементи для маркування клем компанії ABB
 UCT6R-TM... = маркувальні елементи для маркування клем компанії Entrelec

Маркування для клемних колодок сторонніх виробників

Маркери для клемних блоків – UM1-TM

Маркери у форматі смужок, призначені для маркування клемних блоків компаній Weidmüller, CONTA-CLIP та Klemspan, без маркування, друк може бути виконаний за допомогою принтерів THERMOMARK CARD і THERMOMARK PRIME.



Полікарбонат -40°C...+120°C	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів у смужці	Шт./Упак.	Тип	Артикул
					WH (білий)
	3.5 x 12	34	10	UM1-TM (3,5X12)...	0830925
	5 x 10	24	10	UM1-TM (5X10)...	0830905
	5 x 12	24	10	UM1-TM (5X12)...	0830912
	6 x 10	20	10	UM1-TM (6X10)...	0830903
	6 x 12	20	10	UM1-TM (6X12)...	0830909
	8 x 10	14	10	UM1-TM (8X10)...	0830906
	8 x 12	14	10	UM1-TM (8X12)...	0830920
	12 x 10	10	10	UM1-TM (12X10)...	0830916

Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів у смужці	Шт./Упак.	Тип	Артикул				
				BU (блакитний)	GN (зелений)	OG (помаранчевий)	RD (червоний)	YE (жовтий)
3.5 x 12	34	10	UM1-TM (3,5X12)...	0833023	0833024	0833021	0833020	0833022
5 x 10	24	10	UM1-TM (5X10)...	0833028	0833029	0833026	0833025	0833027
5 x 12	24	10	UM1-TM (5X12)...	0833038	0833039	0833036	0833035	0833037
6 x 10	20	10	UM1-TM (6X10)...	0833043	0833044	0833041	0833040	0833042
6 x 12	20	10	UM1-TM (6X12)...	0833053	0833054	0833051	0833050	0833052
8 x 10	14	10	UM1-TM (8X10)...	0833058	0833059	0833056	0833055	0833057
8 x 12	14	10	UM1-TM (8X12)...	0833063	0833064	0833061	0833060	0833062
12 x 10	10	10	UM1-TM (12X10)...	0833068	0833069	0833066	0833065	0833067

Полікарбонат -40°C...+120°C	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів у смужці	Шт./Упак.	Тип	Артикул
					WH (білий)
	3.5 x 5	34	10	UM1-TMF (3,5X5)...	0830935
	5 x 5	24	10	UM1-TMF (5X5)...	0830902
	6 x 5	20	10	UM1-TMF (6X5)...	0830904
	8 x 5	14	10	UM1-TMF (8X5)...	0830924

Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів у смужці	Шт./Упак.	Тип	Артикул				
				BU (блакитний)	GN (зелений)	OG (помаранчевий)	RD (червоний)	YE (жовтий)
3.5 x 5	34	10	UM1-TMF (3,5X5)...	0833003	0833004	0833001	0833000	0833002
5 x 5	24	10	UM1-TMF (5X5)...	0833008	0833009	0833006	0833005	0833007
6 x 5	20	10	UM1-TMF (6X5)...	0833013	0833014	0833011	0833010	0833012
8 x 5	14	10	UM1-TMF (8X5)...	0833018	0833019	0833016	0833015	0833017

Полікарбонат -40°C...+120°C	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів у смужці	Шт./Упак.	Тип	Артикул
					WH (білий)
	5 x 10	24	10	UM1U-TM (5X10)...	0830910
	6 x 10	20	10	UM1U-TM (6X10)...	0830907

Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів у смужці	Шт./Упак.	Тип	Артикул				
				BU (блакитний)	GN (зелений)	OG (помаранчевий)	RD (червоний)	YE (жовтий)
5 x 10	24	10	UM1U-TM (5X10)...	0833033	0833034	0833031	0833030	0833032
6 x 10	20	10	UM1U-TM (6X10)...	0833048	0833049	0833046	0833045	0833047

Маркування для клемних колодок сторонніх виробників

Маркери для клемних блоків – UM... –TM

Маркери у форматі смужок, призначені для маркування клемних блоків компаній Wago, Wieland, Cabur, Legrand, Entrelec, Wertz та ABB, без маркування, друк може бути виконаний за допомогою принтерів THERMOMARK CARD і THERMOMARK PRIME.



Полікарбонат -40°C...+120°C	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів у смужці	Шт./Упак.	Тип ¹⁾	Артикул
					WH (білий)
 UM2-TM...	3.5 x 10	34	10	UM2-TM (3,5X10)	0830936
	4 x 10	28	10	UM2-TM (4X10)	0830934
	5/6 x 10	24	10	UM2-TM (5/6X10)	0830911
 UM3-TM...	5 x 8	24	10	UM3-TM (5X8)	0830917
	6 x 8	20	10	UM3-TM (6X8)	0830915
	8 x 8	14	10	UM3-TM (8X8)	0830929
 UM5-TM...	4 x 10	28	10	UM5-TM (4X10)	0830938
	5 x 10	24	10	UM5-TM (5X10)	0830922
	6 x 10	20	10	UM5-TM (6X10)	0830919
 UM6M-TM...	5 x 12	24	10	UM6M-TM (5X12)	0830928
	6 x 12	20	10	UM6M-TM (6X12)	0830926
	8 x 12	14	10	UM6M-TM (8X12)	0830939
 UM6R-TM...	5 x 10	24	10	UM6R-TM (5X10)	0830923
	6 x 10	20	10	UM6R-TM (6X10)	0830921
	8 x 10	14	10	UM6R-TM (8X10)	0830932
 UM7-TM...	5 x 10	24	10	UM7-TM (5X10)	0830933
	6 x 10	20	10	UM7-TM (6X10)	0830931
	8 x 10	14	10	UM7-TM (8X10)	0830945
 UM8-TM...	5 x 9	24	10	UM8-TM (5X9)	0830946
	6 x 9	20	10	UM8-TM (6X9)	0830943

¹⁾ UM2-TM... = маркувальні елементи для маркування клемних блоків компанії Wago
 UM3-TM... = маркувальні елементи для маркування клемних блоків компанії Wieland
 UM5-TM... = маркувальні елементи для маркування клемних блоків компанії Cabur
 UM6M-TM... = маркувальні елементи для маркування клемних блоків компанії ABB
 UM6R-TM... = маркувальні елементи для маркування клемних блоків компанії Entrelec
 UM7-TM... = маркувальні елементи для маркування клемних блоків компанії Legrand
 UM8-TM... = маркувальні елементи для маркування клемних блоків компанії Wertz

Маркування провідників

Маркери UCT-WMS, UCT-WMT формату UniCard

Маркери типу UCT-WMS легко надягаються на провідники й надійно фіксуються за допомогою трьох внутрішніх шпильок. Маркери типу UCT-WMT спеціально розроблені для маркування провідників за допомогою спеціальних тримачів. Муфти типів PATG-, PATO- та PAB-KTL забезпечують захист від впливу довкілля (див. стор. 66).



Полікарбонат -40°C...+120°C	Діаметр провідників [мм]	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів у смужці	Шт./Упак.	Тип	Артикул	
						WH (білий)	YE (жовтий)
	1.5 - 3.2	12 x 4	55	8	UCT-WMS 3,2 (12X4)	0828570	0828572
	2.5 - 4.7	12 x 5.5	45	8	UCT-WMS 4,7 (12X5,5)	0828571	0828573

Полікарбонат -40°C...+120°C	Діаметр провідників [мм]	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів у смужці	Шт./Упак.	Тип	Артикул
						WH (білий)
	Залежно від типу тримача маркування. Див. стор. 66 далі.	10 x 4	60	10	UCT-WMT (10X4)	0801430
		12 x 4	50	10	UCT-WMT (12X4)	0801438
		15 x 4	50	10	UCT-WMT (15X4)	0801446
		18 x 4	40	10	UCT-WMT (18X4)	0801462
		23 x 4	30	10	UCT-WMT (23X4)	0801453
		30 x 4	30	10	UCT-WMT (30X4)	0801422

Діаметр провідників [мм]	Розмір поля для друку [мм]	Шт./ Упак.	Тип	Артикул					
				BU (блакитний)	GN (зелений)	OG (помаранчевий)	RD (червоний)	VT (фіолетовий)	YE (жовтий)
Залежно від типу тримача маркування. Див. стор. 66 далі.	10 x 4	10	UCT-WMT (10X4)...	0801437	0801435	0801434	0801433	0801436	0801431
	12 x 4	10	UCT-WMT (12X4)...	0801444	0801442	0801441	0801440	0801443	0801439
	15 x 4	10	UCT-WMT (15X4)...	0801452	0801450	0801449	0801448	0801451	0801447
	18 x 4	10	UCT-WMT (18X4)...	0801468	0801466	0801465	0801464	0801467	0801463
	23 x 4	10	UCT-WMT (23X4)...	0801460	0801457	0801456	0801455	0801459	0801454
	30 x 4	10	UCT-WMT (30X4)...	0801428	0801426	0801425	0801424	0801427	0801423

Маркування провідників

Маркери UCT-WMCO, UCT-WMTB і UCT-WMTBA формату UniCard

Сімейство маркувальних елементів UCT-WMCO... формату UniCard містить маркери для маркування провідників після монтажу шляхом простого защипування. Маркери типу UCT-WMTB та UCT-WMTBA... формату UniCard можна прикріплювати за допомогою стандартних кабельних стяжок.



Полікарбонат -40°C...+120°C	Розмір поля для друку [мм]	Діаметр	Кількість маркерів на пластині	Тип	Артикул	
					WH (білий)	YE (жовтий)
	23 x 4	1.1 мм - 2 мм	24	UCT-WMCO 1,9 (23X4)	0803816	
	12 x 4	2 мм - 2.9 мм	32	UCT-WMCO 2,9 (12X4)	0803811	0831204
	18 x 4	2 мм - 2.9 мм	32	UCT-WMCO 2,9 (18X4)	0830791	0831205
	23 x 4	2 мм - 2.9 мм	24	UCT-WMCO 2,9 (23X4)	0832101	
	12 x 4	2 мм - 2.9 мм	32	UCT-WMCO 3,5 (12X4)	0830782	0831206
	18 x 4	2 мм - 2.9 мм	32	UCT-WMCO 3,5 (18X4)	0830783	0831207
	23 x 4	2 мм - 2.9 мм	24	UCT-WMCO 3,5 (23X4)	0832102	
	12 x 4	3.5 мм - 4.1 мм	32	UCT-WMCO 4,1 (12X4)	0830784	0831208
	18 x 4	3.5 мм - 4.1 мм	32	UCT-WMCO 4,1 (18X4)	0830785	0831209
	23 x 4	3.5 мм - 4.1 мм	24	UCT-WMCO 4,1 (23X4)	0832103	
	12 x 4	4.1 мм - 4.7 мм	32	UCT-WMCO 4,7 (12X4)	0830786	0831210
	18 x 4	4.1 мм - 4.7 мм	32	UCT-WMCO 4,7 (18X4)	0830787	0831211
	23 x 4	4.1 мм - 4.7 мм	18	UCT-WMCO 4,7 (23X4)	0832104	
	23 x 8	4.7 мм - 5.4 мм	18	UCT-WMCO 5,4 (23X8)	0832105	
	23 x 8	5.4 мм - 6.1 мм	15	UCT-WMCO 6,1 (23X8)	0832106	
	23 x 8	6.1 мм - 6.8 мм	15	UCT-WMCO 6,8 (23X8)	0832107	
	23 x 8	6.8 мм - 7.5 мм	24	UCT-WMCO 7,5 (23X8)	0832108	
	24 x 4	>5 мм	15	UCT-WMTBA (24X4)	1014082	1014083
	29 x 6	>6 мм	12	UCT-WMTBA (29X6)	1014084	1014085
	40 x 17	>6 мм	3	UCT-WMTBA (40X17)	1014086	1014087

Діаметр провідників [мм]	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів на пластині	Шт./Упак.	Тип	Артикул	
					WH (білий)	
>2.9	29 x 8	6	10	UCT-WMTB (29X8) ...	0803321	
Тип	Артикул					
	BU (блакитний)	GN (зелений)	GY (сірий)	RD (червоний)	YE (жовтий)	
UCT-WMTB (29X8) ...	0803324	0803325	0803326	0803323	0803322	

Маркування провідників

Маркери групи US-WMTB... формату UniSheet

Маркери US-WMTB придатні для маркування провідників кабельними стяжками.



Полівінілхлорид -30°C...+80°C	Діаметр провідників [мм]	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів на картці	Шт./Упак.	Тип	Артикул
						WH (білий)
	>4	24 x 5	35	10	US-WMTB (24X5)	0828771
	>6	29 x 8	24	10	US-WMTB (29X8)	0828772
	>6	44 x 15	12	10	US-WMTB (44X15)	0828773

Діаметр провідників [мм]	Розмір поля для друку [мм]	Шт./ Упак.	Тип	Артикул					
				BU (блакитний)	GN (зелений)	OG (помаранчевий)	RD (червоний)	VT (фіолетовий)	YE (жовтий)
>4	24 x 5	10	US-WMTB (24X5)...	0829324	0829325	0829321	0829320	0829323	0828958
>6	29 x 8	10	US-WMTB (29X8)...	0829331	0829332	0829328	0829327	0829330	0828959
>6	44 x 15	10	US-WMTB (44X15)...	0829338	0829339	0829335	0829334	0829337	0828960

Маркування провідників

Маркери груп US-WMT... і US-WML... формату UniSheet

Маркери US-WMT були спеціально розроблені для маркування провідників за допомогою маркувальних тримачів. Маркувальні тримачі типів PATG-, PATO- і PAB-KTL захищають елементи маркування від впливу довкілля (див. стор. 66). Етикетки типу US-WML обгортаються навколо оболонки кабелів.

Таким чином, маркування захищено від зовнішніх впливів довкілля.



Полівінілхлорид -50°C...+110°C	Діаметр провідників [мм]	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів на картці	Шт./Упак.	Тип	Артикул
						WH (білий)
	<6	13 x 13	32	10	US-WML 6 (13X13)	0800472
	<14	25 x 19	8	10	US-WML 14 (25X19)	0800473
	<36	25 x 25	4	10	US-WML 36 (25X25)	0800474

Полівінілхлорид -30°C...+80°C	Діаметр провідників [мм]	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів на картці	Шт./Упак.	Тип	Артикул
						WH (білий)
	Залежно від типу тримача маркування. Див. стор. 66 далі.	10 x 4	112	10	US-WMT (10X4)...	0828765
		12 x 4	98	10	US-WMT (12X4)...	0828766
		15 x 4	84	10	US-WMT (15X4)...	0828767
		18 x 4	70	10	US-WMT (18X4)...	0828768
		23 x 4	56	10	US-WMT (23X4)...	0828769
		30 x 4	42	10	US-WMT (30X4)...	0828770

Розмір поля для друку [мм]	Шт./ Упак.	Тип	Артикул					
			BU (блакитний)	GN (зелений)	OG (помаранчевий)	RD (червоний)	VT (фіолетовий)	YE (жовтий)
10 x 4	10	US-WMT (10X4)...	0829277	0829278	0829274	0829273	0829276	0828952
12 x 4	10	US-WMT (12X4)...	0829284	0829285	0829281	0829280	0829283	0828953
15 x 4	10	US-WMT (15X4)...	0829291	0829292	0829288	0829287	0829290	0828954
18 x 4	10	US-WMT (18X4)...	0829298	0829299	0829295	0829294	0829297	0828955
23 x 4	10	US-WMT (23X4)...	0829305	0829306	0829302	0829301	0829304	0828956
30 x 4	10	US-WMT (30X4)...	0829312	0829313	0829309	0829308	0829311	0828957

Маркери групи US-EMT... формату UniSheet

Маркери типу US-EMT... призначені для зручного маркування контролерів компанії Siemens. Маркувальні елементи US-EMT можна легко відокремити від картки й міцно встановити в зону маркування контролера шляхом простого вставляння. Для маркування різних входів і виходів контролера в програмне забезпечення CLIP PROJECT включені відповідні шаблони.



Поліефір -40°C...+120°C	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів на картці	Шт./ Упак.	Тип	Артикул			
					WH (білий)	GY (сірий)	TQ (бірюзовий)	YE (жовтий)
	13 x 109	8	10	US-EMT (13x109)...	0803862	0803864	0803865	0803863
	23 x 109	4	10	US-EMT (23x109)...	0803858	0803860	0803861	0803859
	31 x 12.5	30	10	US-EMT (31X12,5)...	0803848	0803850		0803849
	50 x 26	10	10	US-EMT (50X26)...	0803851		0803852	
	50/28 x 13	20	10	US-EMT (50/28X13)...	0803853		0803855	
	103 x 17	8	10	US-EMT (103X17)...	0803846		0803847	
	103 x 23	6	10	US-EMT (103X23)...	0803856		0803857	

Маркування обладнання

Маркери групи UCT-EM... формату UniCard

Маркери UCT-EM... формату UniCard призначені для індивідуального маркування обладнання, виготовленого іншими виробниками, і доступні в різних виконаннях з усіма стандартними кроками й стандартними кольорами.



Полікарбонат -40°C...+120°C	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів у смужці	Шт./Упак.	Тип	Артикул		
					WH (білий)	TQ (бірюзовий)	YE (жовтий)
	5 x 10	66	10	UCT-EM (5X10)	0801497		
	6 x 10	54	10	UCT-EM (6X10)	0801493		
	10 x 5	60	10	UCT-EM (10X5)	0801470		
	10 x 7	36	10	UCT-EM (10X7)...	0801498		0801499
	10 x 8	36	10	UCT-EM (10X8)...	0801485		0801486
	12 x 3.3	30	10	UCT-EM (12X3,3)	0801502		
	12 x 6	30	10	UCT-EM (12X6)	0801503		
	12 x 7	30	10	UCT-EM (12X7)	0801501		
	15 x 10	16	10	UCT-EM (15X10)	0801504		
	17 x 8	18	10	UCT-EM (17X8)	0801842		
	17 x 9	24	10	UCT-EM (17X9)...	0801475		0801476
	17 x 10	20	10	UCT-EM (17X10)...	0801483		0801484
	17.5 x 7.5	24	10	UCT-EM (17,5X7,5)	0801482		
	17.5 x 8	24	10	UCT-EM (17,5X8)	0801496		
	17.5 x 9	24	10	UCT-EM (17,5X9)...	0801491		0801492
	18 x 8	24	10	UCT-EM (18X8)	0801488		
	20 x 7	24	10	UCT-EM (20X7)...	0801494		0801495
	20 x 8	24	10	UCT-EM (20X8)	0801477		
	20 x 9	24	10	UCT-EM (20X9)...	0801471	0801473	0801472
	21 x 8	18	10	UCT-EM (21X8)	0801489		
	30 x 5	24	10	UCT-EM (30X5)...	0801505		0830340
	25 x 6	15	10	UCT-EMP (25X6)	1014117		
	29 x 8	15	10	UCT-EMP (29X8)	1014118		
	40 x 17	3	10	UCT-EMP (40X17)	1014120		
	60 x 15	3	10	UCT-EMP (60X15)	1014119		

UniSheet US-EMP... and Маркери груп US-EMP... і US-EMSP... / US-EMLSP формату UniSheet

Маркери типу US-EMP монтуються шляхом простої фіксації на відповідному тримачі. Маркери US-EMSP також передбачають надійне кріплення за допомогою монтажних заклепок або гвинтів. Маркери US-EMLSP придатні для приклеювання та додаткового закріплення за допомогою заклепок або гвинтів.



Полівінілхлорид -30°C...+80°C	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів на картці	Шт./Упак.	Тип	Артикул				
					WH (білий)	BU (блакитний)	RD (червоний)	SR (сріблястий)	YE (жовтий)
	8.8 x 15	88	10	US-EMP (8,8X15)...	0830293		0830428	0830427	0830426
	17 x 15	54	10	US-EMP (17X15)...	0828774			0828843	0828842
	20 x 9	70	10	US-EMP (20X9)...	0829439			0828849	0828848
	25 x 6	84	10	US-EMP (25X6)...	0829435				
	25 x 6	84	10	US-EMP (25X6)-1	0802754				
	27 x 8	51	10	US-EMP (27X8)...	0828775			0828845	0828844
	27.9 x 17.4	21	10	US-EMP (27,9X17,4) SR	0830980			0803300	
	27 x 12.5	30	10	US-EMP (27X12,5)...	0828776			0828847	0828846
	27 x 15	27	10	US-EMP (27X15)...	0828777			0828849	0828848
	27 x 18	21	10	US-EMP (27X18)...	0828778			0828851	0828850
	27 x 27	15	10	US-EMP (27X27)...	0828779			0828853	0828852
	29 x 8	48	10	US-EMP (29X8)...	0829436				0829440
	35 x 9	45	10	US-EMP (35X9)...	830842			830844	830843
	35 x 15	24	10	US-EMP (35X15)...	0830295		0830309	0830308	0830307
	40 x 17	16	10	US-EMP (40X17)	0829437				
	44 x 7	40	10	US-EMP (44X7)	0829438				
	49 x 15	18	10	US-EMP (49X15)...	0828780			0828855	0828854
	52.5 x 15	16	10	US-EMP (52,5X15)...	0830296		0830312	0830311	0830310
	60 x 15	9	10	US-EMP (60X15)...	0828781			0828857	0828856
	60 x 30	4	10	US-EMP (60X30)...	0828782			0828859	0828858
	70 x 15	8	10	US-EMP (70X15)...	0830297		0830315	0830314	0830313
	85.6 x 54	2	10	US-EMP (85,6X54)...	0828783			0828861	0828860
	100 x 15	9	10	US-EMP (100X15)...	0829521			0829523	0829522
Полівінілхлорид -30°C...+80°C	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів на картці	Шт./Упак.	Тип	Артикул				
					WH (білий)	BU (блакитний)	RD (червоний)	SR (сріблястий)	YE (жовтий)
	50 x 30	4	10	US-EMSP (50X30)...	0828786	0828927	0828928		
	75.6 x 54	2	10	US-EMSP (75,6X54)...	0828787	0828929	0828930		
	90 x 60	2	10	US-EMSP (90X60)...	0828788	0828931	0828932	0802937	0803038
Полівінілхлорид -30°C...+80°C	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів на картці	Шт./Упак.	Тип	Артикул				
					WH (білий)	RD (червоний)	SR (сріблястий)	YE (жовтий)	
	28 x 10	26	10	US-EMLSP (28X10)...	0830343		0830329	0830344	

Маркування обладнання

Маркери US-EML і US-EMLF формату UniSheet

Самоклейні етикетки типу US-EML придатні для виготовлення універсального маркування обладнання. Вони характеризуються особливою стійкістю до впливу розчинників і мастил. Етикетки US-EMLF мають надзвичайну гнучкість та особливо якісний зовнішній вигляд.




Поліефір -40°C...+150°C	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів на картці	Шт./Упак.	Тип	Артикул		
					WH (білий)	SR (сріблястий)	YE (жовтий)
	15 x 6	132	10	US-EML (15X6)...	0803816		0803817
	15 x 9	84	10	US-EML (15X9)...	0803811		0803813
	16 x 7	90	10	US-EML (16X7) YE			0803819
	16.5 x 5	130	10	US-EML (16,5X5) YE			0803815
	17.5 x 8	80	10	US-EML (17,5X8)...	0800461		0800463
	20 x 8	64	10	US-EML (20X8)...	0800458		0800460
	104 x 3.8	34	10	US-EML (104X3,8)	0800464		
	104 x 140	1	10	US-EML (104X140)...	0800465	0800466	0800467
	Ø 12.5	56	10	US-EML (D12,5)	0803823		
	Ø 39	6	10	US-EML (D39)	0803822		
	45.7 x 45.7	4	10	US-EML-RS (45,7X45,7) SR		0803826	

Полівінілхлорид -40°C...+90°C	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів на картці	Шт./Упак.	Тип	Артикул		
					WH (білий)	BU (блакитний)	YE (жовтий)
	15 x 6	132	10	US-EMLF (15X6) YE			0803832
	15 x 9	84	10	US-EMLF (15X9) YE			0803828
	16 x 7	90	10	US-EMLF (16X7) YE			0803834
	16.5 x 5	130	10	US-EMLF (16,5X5) YE			0803830
	17.5 x 8	80	10	US-EMLF (17,5X8) YE			0803836
	20 x 8	64	10	US-EMLF (20X8) YE			0803842
	104 x 70	2	10	US-EMLF (104x70)...	1014294	1014296	1014295
	104 x 140	1	10	US-EMLF (104x140)...	1014291	1014293	1014292
	Ø 39	6	10	US-EMLF (D39)	0803845		

Маркування обладнання

Маркери US-EMLP... формату UniSheet

Сімейство маркерів US-EMLP містить самоклеїні етикетки для пристроїв, які характеризуються високою міцністю адгезії. Ці маркери просто наклеюються безпосередньо на обладнання, яке потрібно промаркувати, або на маркувальні тримачі.



Полівінілхлорид -30°C...+80°C	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів на картці	Шт./Упак.	Тип	Артикул			
					WH (білий)	RD (червоний)	SR (сріблястий)	YE (жовтий)
	8.8 x 15	88	10	US-EMLP (8,8X15)...	0830303	0830318	0830317	0830316
	11 x 9	135	10	US-EMLP (11X9)...	0828789		0828872	0828871
	15 x 5	189	10	US-EMLP (15X5)...	0828790		0828874	0828873
	17 x 7	114	10	US-EMLP (17X7)...	0828792		0828878	0828877
	17 x 15	54	10	US-EMLP (17X15)...	0828793		0828880	0828879
	17.5 x 15	45	10	US-EMLP (17,5X15)	0830839			
	20 x 9	75	10	US-EMLP (20X9)...	0828795		0828884	0828883
	22 x 22	24	10	US-EMLP (22X22)...	0828796		0828886	0828885
	27 x 8	51	10	US-EMLP (27X8)...	0828797	0804447	0828890	0828889
	27 x 12.5	30	10	US-EMLP (27X12,5)...	0828798	0804448	0828892	0828891
	27 x 15	27	10	US-EMLP (27X15)...	0828799	0804449	0828894	0828893
	27 x 18	21	10	US-EMLP (27X18)...	0828800		0828896	0828895
	27 x 27	15	10	US-EMLP (27X27)...	0828801		0828898	0828897
	35 x 9	45	10	US-EMLP (35X9)...	0828802		0829430	0828899
	35 x 15	27	10	US-EMLP (35X15)...	0830300	0830321	0830320	0830319
	40 x 10	26	10	US-EMLP (40X10)...	0830341		0830328	0830342
	49 x 15	18	10	US-EMLP (49X15)...	0828803		0828902	0828901
	52.5 x 15	16	10	US-EMLP (52,5X15)...	0830301	0830324	0830323	0830322
	60 x 15	9	10	US-EMLP (60X15)...	0828804		0828904	0828903
	60 x 30	4	10	US-EMLP (60X30)...	0828805		0828906	0828905
	70 x 15	9	10	US-EMLP (70X15)...	0830302	0830327	0830326	0830325
	85.6 x 54	2	10	US-EMLP (85,6X54)...	0828806	0830841	0828908	0828907
	100 x 60	2	10	US-EMLP (100X60)...	0828807		0828910	0828909
	104 x 135	1	10	US-EMLP (104X135)...	0830304		0830306	0830305



Полівінілхлорид -40°C...+90°C	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів на картці	Шт./Упак.	Тип	Артикул	
					WH (білий)	SR (сріблястий)
	17 x 7	108	10	US-EMLP-HA (17X7)	0830988	
	20 x 9	70	10	US-EMLP-HA (20X9)	0830989	
	60 x 30	4	10	US-EMLP-HA (60X30)...	0830990	0830991
	85.6 x 54	2	10	US-EMLP-HA (85,6X54)...	0830992	0830993
	30 x 15/12.5	6	10	US-EMLP-HA 24 (30X15/12,5)...	0803874	0803875
	30 x 18/8	6	10	US-EMLP-HA 24 (30X18/8)...	0803876	0803877
	45 x 10	4	10	US-EMLP-HA 30 (45X10)...	0803878	0803879



Маркери групи US-PML... формату UniSheet

Немарковані попереджувальні етикетки формату UniSheet для наклеювання призначені для використання в приміщенні та на відкритому повітрі. Надзвичайно гнучкі та м'які етикетки з ПВХ також дуже добре повторюють форми структурованих поверхонь.



Полівінілхлорид -30°C...+80°C	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів на картці	Шт./ Упак.	Тип	Артикул			
					WH (білий)	BU (блакитний)	RD (червоний)	YE (жовтий)
								
US-PML-W	Попереджувальна етикетка, трикутна, відповідно до стандарту DIN EN ISO 7010							
	25 x 25	24	10	US-PML-W100 (25X25)R				1014125
	50 x 50	6	10	US-PML-W100 (50X50)R				1014126
	100 x 100	1	10	US-PML-W100 (100X100)R				1014127
								
US-PML-GHS...	Попереджувальна етикетка, трикутна, з додатковим прямокутним полем для друку, відповідно до стандарту DIN EN ISO 7010							
	25 x 25	16	10	US-PML-W200 (25X25)R				1014131
	50 x 50	4	10	US-PML-W200 (50X50)R				1014132
	100 x 100	1	10	US-PML-W200 (100X100)R				1014133
								
US-PML-M...	Етикетка для позначення небезпечних речовин, квадратна, відповідно до стандарту DIN EN ISO 7010							
	13x13	50	10	US-PML-GHS100 (13X13)R	1014287			
	25x25	9	10	US-PML-GHS100 (25X25)R	1014288			
								
US-PML-P	Розпорядчий знак, круглий, відповідно до стандарту DIN EN ISO 7010							
	D50	4	10	US-PML-M100 (D50)R		1014176		
	D100	1	10	US-PML-M100 (D100)R		1014177		
								
US-PML-F	Заборонний знак, круглий, відповідно до стандарту DIN EN ISO 7010							
	D50	4	10	US-PML-P100 (D50)R	1014217			
	D100	1	10	US-PML-P100 (D100)R	1014218			
	D50	4	10	US-PML-P200 (D50)	1014221			
	D100	4	10	US-PML-P200 (D100)	1014222			
								
US-PML-ESS	Попереджувальна етикетка для систем пожежного захисту, круга, відповідно до стандарту DIN EN ISO 7010							
	D50	4	10	US-PML-F100 (D50)			0803869	
	D50	4	10	US-PML-F200 (D50)			0803871	
	50 x 25	10	10	US-PML-F100 (50X25)		0803866		
	50 x 25	10	10	US-PML-F200 (50X25)		0803868		
	Інформаційна етикетка для перемикача аварійної зупинки, круга, відповідно до стандарту DIN EN ISO 7010							
	D60	2	10	US-PML-ESS100 (D60) YE				0803873
	D90	1	10	US-PML-ESS200 (D90) YE				0803872

Матеріали рулонного та суцільного формату

Рулонні принтери компанії Phoenix Contact призначені для друку на етикетках і термоусадних трубках, які мають вигляд суцільного або перфорованого матеріалу в рулонах за допомогою перевіреного процесу термоперенесення.

Перевагою цих форматів є швидке й просте друкування великої кількості маркувальних елементів з одного матеріалу, що суттєво зменшує потребу в допоміжних операціях.

Комплексний асортимент містить широкий спектр різноманітних маркерів для клемних блоків, кабелів і провідників, а також засоби маркування для обладнання та установок.



Елементи маркування для клем

Рулонний матеріал ТМТ...

Маркери групи ТМТ доступні у вигляді попередньо перфорованого або суцільного матеріалу. Ці елементи встановлюються шляхом простого фіксування в маркувальних пазах.



Поліетілен -40°C...+120°C	Ширина клеми [мм]	Кількість маркерів у смужці	Кількість смужок у рулоні	Тип	Артикул
					WH (білий)
	4.2	24	1000	TMT 4 R	0816375
	5.2	19	1000	TMT 5 R	0816430
	6.2	16	1000	TMT 6 R	0816498
	8.2	12	1000	TMT 8 R	0816553
	10.2	10	1000	TMT 10 R	0816210
	Неперфорована 101.5	1	1000	TMT 100 R	0816605
	Засіб блокування			TMT TOOL	0816650


Полівінілхлорид -30°C...+80°C	Розмір поля для друку [мм]	Довжина рулону [м]	Тип	Артикул
	5.5	50	TMT (EX5,5)R	0803062
	6.2	50	TMT (EX6,2)R	0803063
	6.5	50	TMT (EX6,5)R	0803064
	7.5	50	TMT (EX7,5)R	0803065
	8	50	TMT (EX8)R	0803066
	8.5	50	TMT (EX8,5)R	0803067
	9.5	50	TMT (EX9,5)R	0828295
	10	50	TMT (EX10)R	0803068
	10.5	50	TMT (EX10,5)R	0803070
	11	50	TMT2 (EX11)R	0802683
	12	50	TMT (EX12)R	0803071

Елементи маркування для клем

Рулонний матеріал груп TML... і SK...

Матеріали груп TML... та SK... дають змогу виконувати маркування після монтажу проводки, коли смужки маркувальної плівки з друкованими написами наносяться на звичайні й плоскі планки типу Zack.

За допомогою самоклеючих маркувальних смужок можна маркувати вироби, які не мають окремого паза для встановлення елементів маркування.



Полієфір -40°C...+150°C	Розмір поля для друку [мм]	Довжина стрічки [мм]	Кількість смужок у рулоні	Тип	Артикул	
					WH (білий)	TR (прозорий)
	4.2	101	2500	TML (101X4,2)R TR		0816621
	9.5	101	1000	TML (101X9,5)R TR		0816647
	2.8	104	2500	TML (104X2,8)R	0801832	
	3.8	104	2500	TML (104X3,8)R	0801833	
	5	104	2500	TML (104X5)R	0801834	
	10	104	1500	TML (104X10)R	0801835	


Полієфір -40°C...+150°C	Розмір поля для друку [мм]	Довжина рулону [м]	Кількість смужок у рулоні	Тип	Артикул		
					WH (білий)	SR (сріблястий)	TR (прозорий)
	2.8	30	14	TML (EX2,8)R	0801836		
	3.8	30	12	TML (EX3,8)R	0801837		
	4.2	40	1	TML (EX4,2)R TR			0816715
	5	30	10	TML (EX5)R	0801838		
	7	30	8	TML (EX7)R...	0830837	0830838	
	9.5	40	1	TML (EX9,5)R TR			0816634
	10	30	7	TML (EX10)R	0801839		

Полієфір -40°C...+150°C	Розмір поля для друку [мм]	Довжина рулону [м]	Кількість смужок у рулоні	Тип	Артикул
					WH (білий)
	2.8	90	14	SK 2,8 WH (білий):REEL	0805205
	3.8	90	12	SK 3,8 WH (білий):REEL	0805218
	5	90	10	SK 5,0 WH (білий):REEL	0805221
	10	90	7	SK 10,0 WH (білий):REEL	0812188

Маркування провідників

Рулонний матеріал груп WML..., WML HF... і WML-FLAG...

Маркерні етикетки провідника WML... складаються з маркувального поля та прозорої захисної фольги. Прапори, що позначають провідник WML-FLAG, дають змогу маркувати провідники діаметром до 6 мм паралельно й перпендикулярно до напрямку провідника.



Поліефір -50°C...+110°C	Діаметр провідників [мм]	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів у рулоні	Тип	Артикул	
					WH (білий)	YE (жовтий)
	<3	13 x 10	5000	WML 3 (13X10)R	0800073	
	<5	25 x 10	3000	WML 5 (25X10)R ...	0817523	0830673
	<5	25 x 10	10000	WML 5 (25X10)RL	0830676	
	<6	13 x 13	7000	WML 6 (13X13)R ...	0816252	0830674
	<6	13 x 13	15000	WML 6 (13X13)RL	0830677	
	<7.5	13 x 13	4000	WML 7,5 (13X13)R	0800074	
	<7.5	17 x 9	1500	WML 7,5 (17X9)R	0828444	
	<7.5	25 x 13	2100	WML 7,5 (25X13)R	0800075	
	<12	25 x 19	1000	WML 12 (25X19)R	0800076	
	<14	25 x 19	1500	WML 14 (25X19)R ...	0817536	0817549
	<14	25 x 19	5000	WML 14 (25X19)RL	0830678	
	<14	38 x 19	1000	WML 14 (38X19)R ...	0817552	0830675
	<14	38 x 19	3000	WML 14 (38X19)RL	0830679	
	<18	12 x 12	2500	WML 18 (12X12)R	0817507	
	<20	31 x 25	500	WML 20 (31X25)R	0828457	
	<22	25 x 25	900	WML 22 (25X25)R	0800078	
	<36	25 x 38	500	WML 36 (25X38)R	0817510	
	<46	25 x 38	250	WML 46 (25X38)R	0800067	
	<14	25 x 19	750	WML-RFID/HF 14 (25X19)R	0803386	*
Поліефір -40°C ... +100°C	Матеріал WML HF з прозорою захисною плівкою, не містить галогенів					
	<3	13 x 10	5000	WML HF 3 (13X10)R ...	0830812	0830813
	<5	25 x 10	3000	WML HF 5 (25X10)R ...	0830814	0830815
	<7.5	13 x 13	4000	WML HF 7,5 (13X13)R ...	0830816	0830817
	<14	25 x 19	1500	WML HF 14 (25X19)R ...	0830818	0830819
	<22	25 x 25	900	WML HF 22 (25X25)R ...	0830820	0830821
	<36	25 x 38	500	WML HF 36 (25X38)R ...	0830822	0830823
Поліолефін -40°C ... +60°C	Матеріал WML-FLAG з прапорцями для маркування кабелів					
	<6	20 x 10	2500	WML-FLAG 6 (20X10)R	0830711	
	<6	20 x 10	2500	WML-FLAGV 6 (20X10)R	0830713	
	<6	30 x 10	2500	WML-FLAG 6 (30X10)R	0830712	
	<6	30 x 10	2500	WML-FLAGV 6 (30X10)R	0830714	

*) Температура експлуатації транспондера -30°C...+85°C

З огляду на дуже широкий асортимент кабелів і провідників належне функціонування транспондерів має бути перевірене кінцевим користувачем.

Маркування провідників

Рулонний матеріал груп WMTB..., WMTB HF..., EMT..., WMT...

Маркери груп WMTB... та WMTB HF... встановлюються за допомогою кабельних стяжок, маркери групи EMT... діапазону пристосовані для закладних тримачів, а пластмасові етикетки WMT... мають перфоровані отвори для нанизування маркерів.¹⁾



Поліефіуретан -25°C...+80°C	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів у рулоні	Тип	Артикул					
				WH (білий)	BU (блакитний)	DBU (темно-синій)	GN (зелений)	RD (червоний)	YE (жовтий)
	40 x 12	1000	WMTB HF (40X12)R ...	0830407	0804977	0802991	0804978	0803314	0830408
	55 x 15	1000	WMTB HF (55X15)R ...	0830409	0804979	0802992	0804980	0803315	0830410
	55 x 25	500	WMTB HF (55X25)R ...	0830411	0804981	0802993	0804982	0803316	0830412
Поліефір -40°C ... +120°C	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів у рулоні	Тип	Артикул					
				WH (білий)	BU (блакитний)	DBU (темно-синій)	GN (зелений)	RD (червоний)	YE (жовтий)
	Матеріал для тримачів маркування PATG/PATO і кабельних маркерів KMK								
	10 x 4	7500	EMT (10X4)R	0816235					0816235
	15 x 4	7500	EMT (15X4)R ...	0817329	0816249		0817332	0817358	0817329
	23 x 4	5000	EMT (23X4)R ...	0817361				0817374	0817361
	24 x 4	5000	EMT (24X4)R	0816265					0816265
	25 x 6	5000	EMT (25X6)R	0817264					0817264
	29 x 8	5400	EMT (29X8)R ...	0817277				0817280	0817277
	40 x 17	2300	EMT (40X17)R	0817293					0817293
	44 x 7	500	EMT (44X7)R	0819275					0819275
	60 x 15	2500	EMT (60x15)R	0801846					

Поліефір -40°C ... +120°C	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів у рулоні	Тип	Артикул
				WH (білий)
	15 x 4	4000	WMT 2,4 (15X4)R	0816281
	15 x 5	4000	WMT 3,5 (15X5)R	0817222
	15 x 6	4000	WMT 4,2 (15X6)R	0817235
	15 x 8	4000	WMT 5,5 (15X8)R	0817248
	17 x 10	4000	WMT 8,4 (17X10)R	0817251
	24 x 8	4000	WMTB (24X8)R	0816278
	35 x 15	1700	WMTB (35X15)R	0817316

¹⁾ Для маркувального матеріалу WMTB HF потрібна спеціальна фарбувальна стрічка (див. стор. 13).

Маркування провідників і кабелів за допомогою термоусадних трубок

Термоусадні трубки групи WMS...

Термоусадні трубки групи WMS... ідеальні для маркування кабелів і провідників. Перфорований матеріал, який не містить галогенів, легко може розділюватися на дрібніші частини. Матеріал атестований відповідно до вимог стандарту UL 224 і має коефіцієнт осідання 3:1 ¹⁾



Поліолефін -55°C ... +135°C	Діаметр провідників [мм]	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів у рулоні	Тип	Артикул	
					WH (білий)	YE (жовтий)
	0.8 – 2.4	15 x 4	1000	WMS 2,4 (15X4)R ...	0800379	0800412
	0.8 – 2.4	15 x 4	4000	WMS 2,4 (15X4)RL	0800389	
	0.8 – 2.4	15 x 4	10000	WMS 2,4 (15X4)RXL	0800396	
	0.8 – 2.4	30 x 4	500	WMS 2,4 (30X4)R ...	0800373	0800407
	0.8 – 2.4	30 x 4	2000	WMS 2,4 (30X4)RL	0800386	
	0.8 – 2.4	30 x 4	5000	WMS 2,4 (30X4)RXL	0800394	
	0.8 – 2.4	60 x 4	250	WMS 2,4 (60X4)R ...	0800363	0800398
	0.8 – 2.4	60 x 4	1000	WMS 2,4 (60X4)RL	0800383	
	0.8 – 2.4	60 x 4	2500	WMS 2,4 (60X4)RXL	0800392	
	1.0 – 3.2	15 x 5	1000	WMS 3,2 (15X5)R ...	0800380	0800413
	1.0 – 3.2	15 x 5	4000	WMS 3,2 (15X5)RL	0800390	
	1.0 – 3.2	30 x 5	500	WMS 3,2 (30X5)R ...	0800374	0800408
	1.0 – 3.2	30 x 5	2000	WMS 3,2 (30X5)RL	0800387	
	1.0 – 3.2	30 x 5	5000	WMS 3,2 (30X5)RXL	0804268	
	1.0 – 3.2	60 x 5	250	WMS 3,2 (60X5)R ...	0800364	0800399
	1.0 – 3.2	60 x 5	1000	WMS 3,2 (60X5)RL	0800384	
	1.0 – 3.2	60 x 5	2500	WMS 3,2 (60X5)RXL YE		0803102
	1.6 – 4.8	15 x 9	1000	WMS 4,8 (15X9)R ...	0800382	0800414
	1.6 – 4.8	15 x 9	4000	WMS 4,8 (15X9)RL	0800391	
	1.6 – 4.8	15 x 9	10000	WMS 4,8 (15X9)RXL	0800397	
	1.6 – 4.8	30 x 9	500	WMS 4,8 (30X9)R ...	0800375	0800409
	1.6 – 4.8	30 x 9	2000	WMS 4,8 (30X9)RL	0800388	
	1.6 – 4.8	30 x 9	5000	WMS 4,8 (30X9)RXL ...	0800395	08003313
	1.6 – 4.8	60 x 9	250	WMS 4,8 (60X9)R ...	0800366	0800400
	1.6 – 4.8	60 x 9	1000	WMS 4,8 (60X9)RL	0800385	
	1.6 – 4.8	60 x 9	2500	WMS 4,8 (60X9)RXL ...	0800393	0803103
	2.1 – 6.4	15 x 10	1000	WMS 6,4 (15X10)R	0801593	
	2.1 – 6.4	15 x 10	4000	WMS 6,4 (15X10)RL	0801594	
	2.1 – 6.4	15 x 10	10000	WMS 6,4 (15X10)RXL	0801595	
	2.1 – 6.4	30 x 10	500	WMS 6,4 (30X10)R ...	0800376	0800410
	2.1 – 6.4	60 x 10	250	WMS 6,4 (60X10)R ...	0800367	0800401
	2.1 – 6.4	60 x 10	2500	WMS 6,4 (60X10)RXL YE		0803104
	3.1 – 9.5	30 x 16	500	WMS 9,5 (30X16)R ...	0800377	0800411
	3.1 – 9.5	30 x 16	2000	WMS 9,5 (30X16)RL	0804267	
	3.1 – 9.5	60 x 16	250	WMS 9,5 (60X16)R ...	0800368	0800402
	3.1 – 9.5	60 x 16	1000	WMS 9,5 (60X16)RL ...	0803105	0803106
	4.2 – 12.7	30 x 20	500	WMS 12,7 (30X20)R	0804266	
	4.2 – 12.7	60 x 20	250	WMS 12,7 (60X20)R ...	0800369	0800403
	4.2 – 12.7	60 x 20	1000	WMS 12,7 (60X20)RL YE		0803107
	6.4 – 19.1	60 x 30	250	WMS 19,1 (60X30)R ...	0800370	0800404
	6.4 – 19.1	60 x 30	1000	WMS 19,1 (60X30)RL YE		0803108
	8.5 – 25.4	60 x 40	250	WMS 25,4 (60X40)R ...	0800371	0800405
	12.7 – 38.1	60 x 60	250	WMS 38,1 (60X60)R ...	0800372	0800406

¹⁾ Для маркувального матеріалу WMS потрібна спеціальна фарбувальна стрічка (див. стор. 13).

Маркування провідників і кабелів за допомогою термоусадних трубок

Термоусадні трубки групи WMS...

Термоусадні трубки групи WMS... ідеальні для маркування кабелів і провідників.

Вони не містять галогенів, легко можуть бути обрізані або перфоровані на будь-яку довжину. Матеріал атестований відповідно до вимог стандарту UL 224 і має коефіцієнт осідання 3:1 ^{1) 2)}



Поліолефін -55°C ... +135°C	Діаметр провідників [мм]	Розмір поля для друку [мм]	Довжина рулону [м]	Тип	Артикул		
					WH (білий)	WK (чорний)	YE (жовтий)
	0.8 – 2.4	4 × E	30	WMS 2,4 (EX4)R...	0800289	0800415	0800300
	0.8 – 2.4	4 × E	120	WMS 2,4 (EX4)RL...	0800319	0800427	0800328
	1.0 – 3.2	5 × E	30	WMS 3,2 (EX5)R...	0800290	0800416	0800301
	1.0 – 3.2	5 × E	120	WMS 3,2 (EX5)RL...	0800320	0800428	0800329
	1.6 – 4.8	9 × E	30	WMS 4,8 (EX9)R...	0800291	0800418	0800302
	1.6 – 4.8	9 × E	120	WMS 4,8 (EX9)RL...	0800321	0800429	0800330
	2.1 – 6.4	10 × E	25	WMS 6,4 (EX10)R...	0800292	0800419	0800303
	2.1 – 6.4	10 × E	100	WMS 6,4 (EX10)RL...	0800322	0800430	0800331
	3.1 – 9.5	16 × E	20	WMS 9,5 (EX16)R...	0800293	0800421	0800304
	3.1 – 9.5	16 × E	80	WMS 9,5 (EX16)RL...	0800324	0800431	0800332
	4.2 – 12.7	20 × E	20	WMS 12,7 (EX20)R...	0800294	0800422	0800305
	4.2 – 12.7	20 × E	80	WMS 12,7 (EX20)RL...	0800325	0800432	0800333
	6.4 – 19.1	30 × E	20	WMS 19,1 (EX30)R...	0800295	0800423	0800306
	6.4 – 19.1	30 × E	80	WMS 19,1 (EX30)RL...	0800326	0800434	0800334
	8.5 – 25.4	40 × E	15	WMS 25,4 (EX40)R...	0800296	0800424	0800308
	8.5 – 25.4	40 × E	60	WMS 25,4 (EX40)RL...	0800327	0800435	0800335
	12.7 – 38.1	60 × E	15	WMS 38,1 (EX60)R...	0800298	0800425	0800309
	16.9 – 50.8	80 × E	15	WMS 50,8 (EX80)R...	0800299	0800426	0800311


¹⁾ Для маркувального матеріалу WMS потрібна спеціальна фарбувальна стрічка (див. стор. 13).

²⁾ Для перфорації та відрізування цільного матеріалу потрібного розміру потрібен перфораційно-відрізувальний пристрій.

Маркування провідників і кабелів за допомогою термоусадних трубок

Термоусадні трубки групи WMS-2 HF...

Термоусадні трубки групи WMS-2 HF... забезпечують постійне й стягнуте маркування провідників та кабелів. Матеріал групи WMS-2 HF... має коефіцієнт осідання 2:1 і відповідає вимогам стандарту DIN EN 45545-2 (R22 / R23 / R24: HL3), тобто є ідеальним засобом маркування для залізничної галузі.



Поліолефін -30°C ... +105°C	Діаметр провідників [мм]	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів у рулоні	Тип	Артикул	
					WH (білий)	YE (жовтий)
	1.2 – 2.4	15 x 4	4000	WMS-2 HF 2,4 (15X4) RL...	0801000	0801004
	1.2 – 2.4	30 x 4	2000	WMS-2 HF 2,4 (30X4) RL...	0801006	0801007
	1.2 – 2.4	60 x 4	1000	WMS-2 HF 2,4 (60X4) RL...	0801008	0801009
	1.5 – 3.2	15 x 5	4000	WMS-2 HF 3,2 (15X5) RL...	0801001	0801010
	1.5 – 3.2	30 x 5	2000	WMS-2 HF 3,2 (30X5) RL...	0801011	0801012
	1.5 – 3.2	60 x 5	1000	WMS-2 HF 3,2 (60X5) RL...	0801002	0801013
	1.5 – 3.2	60 x 5	2500	WMS-2 HF 3,2 (60X5) RXL	0810100	
	2.4 – 4.8	15 x 9	4000	WMS-2 HF 4,8 (15X9) RL...	0801014	0801015
	2.4 – 4.8	30 x 9	2000	WMS-2 HF 4,8 (30X9) RL...	0801016	0801017
	2.4 – 4.8	60 x 9	1000	WMS-2 HF 4,8 (60X9) RL...	0801019	0801020
	2.4 – 4.8	60 x 9	2500	WMS-2 HF 4,8 (60X9) RXL	0810101	
	3.2 – 6.4	30 x 10	2000	WMS-2 HF 6,4 (30X10) RL...	0801022	0801023
	3.2 – 6.4	60 x 10	1000	WMS-2 HF 6,4 (60X10) RL...	0801024	0801025
	4.8 – 9.5	15 x 16	4000	WMS-2 HF 9,5 (15X16) RL...	0801003	
	4.8 – 9.5	30 x 16	2000	WMS-2 HF 9,5 (30X16) RL...	0801026	0801027
	4.8 – 9.5	60 x 16	1000	WMS-2 HF 9,5 (60X16) RL...	0801028	0801029
	6.4 – 12.7	60 x 20	1000	WMS-2 HF 12,7 (60X20) RL...	0833200	0833201
	9.5 – 19.1	60 x 30	1000	WMS-2 HF 19,1 (60X30) RL...	0833202	0833203
	12.7 – 25.4	60 x 40	1000	WMS-2 HF 25,4 (60X40) RL...	0833204	0833205
	19.1 – 38.1	60 x 60	1000	WMS-2 HF 38,1 (60X60) RL...	0833206	0833207

Поліолефін -30°C ... +105°C	Діаметр провідників [мм]	Розмір поля для друку [мм]	Довжина рулону	Тип	Артикул			
					WH (білий)	BU (блакитний)	RD (червоний)	YE (жовтий)
	1.5 – 3.2	5 x E	30	WMS-2 HF 3,2 (EX5)R	0803994			
	1.5 – 3.2	5 x E	120	WMS-2 HF 3,2 (EX5)RL	0803903			0833242
	2.4 – 4.8	9 x E	30	WMS-2 HF 4,8 (EX9)R...	0803995	0819991	0819992	
	2.4 – 4.8	9 x E	120	WMS-2 HF 4,8 (EX9)RL...	0803904			0833243
	3.2 – 6.4	10 x E	25	WMS-2 HF 6,4 (EX10)R...		0819993	0819994	
	3.2 – 6.4	10 x E	100	WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL...	0803905			0833244
	4.8 – 9.5	16 x E	80	WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE				0833245
	6.4 – 12.7	20 x E	80	WMS-2 HF 12,7 (EX20)RL...	0864100	0864102	0864101	0833246
	9.5 – 19.1	30 x E	80	WMS-2 HF 19,1 (EX30)RL...	0864103	0864105	0864104	
	12.7 – 25.4	40 x E	80	WMS-2 HF 25,4 (EX40)RL...	0864106	0864108	0864107	
	19.1 – 38.1	60 x E	80	WMS-2 HF 38,1 (EX60)RL...	0864109	0864111	0864110	

¹⁾ Для маркувального матеріалу WMS потрібна спеціальна фарбувальна стрічка (див. стор. 13).

²⁾ Для перфорації та відрізування цільного матеріалу потрібного розміру потрібен перфораційно-відрізувальний пристрій.

Маркування обладнання

Рулонний матеріал групи EML...

Самоклеїні маркери пристроїв групи EML... з високоякісного поліефіру призначені для маркування обладнання в системах керування та під час виробництва контрольно-розподільних шаф. Елементи маркування для пристроїв характеризуються високою міцністю адгезії, точністю та якістю друку, а також стійкістю до впливу розчинників.



Поліефір -40°C ... +150°C	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів у рулоні	Тип	Артикул		
				WH (білий)	SR (сріблястий)	YE (жовтий)
	10 x 4	10000	EML (10X4)R	0815583		
	10 x 7	10000	EML (10X7)R...	0816663		0816676
	15 x 6	2500	EML (15X6)R YE	0803275		0819288
	15 x 9	2500	EML (15X9)R...	0815677	0816032	0816045
	16.5 x 5	2500	EML (16,5X5)R...	0816702		0816728
	16 x 7	10000	EML (16X7)R...	0818001		0816731
	17.5 x 8	2500	EML (17,5X8)R...	0816744		0816757
	19 x 6	2500	EML (19X6)R...	0816760		0800107
	20 x 7	2500	EML (20X7)R YE			0816773
	20 x 8	2500	EML (20X8)R...	0816786		0816799
	21.5 x 21.5	2500	EML (21,5X21,5)R SR		0816812	
	24 x 3	2500	EML (24X3)R	0830291		
	24 x 4	2500	EML (24X4)R...	0800061		0803683
	25.4 x 12.7	2500	EML (25,4X12,7)R...	0816825		0816838
	26.5 x 7.5	1000	EML (26,5X7,5)R SR		0816841	
	26.5 x 12	2500	EML (26,5X12)R SR		0816854	
	26.5 x 17.5	2500	EML (26,5X17,5)R...		0816883	0816896
	26.5 x 18.5	2500	EML (26,5X18,5)R SR		0816906	
	26.5 x 26.5	2500	EML (26,5X26,5)R SR		0816919	
	30 x 20	2500	EML (30X20)R...	0816922		0816935
	30 x 25	1500	EML (32X25)R YE			0800020
	36 x 25	1000	EML (36X25)R	0803136		
	38 x 17	2500	EML (38X17)R	0816951		
	40 x 6	2500	EML (40X6)R...	0830481		0830482
	40 x 8	1000	EML (40X8)R...	0816980		0803712
	40 x 15	2500	EML (40X15)R...		0815729	
	40 x 25	1000	EML (40X25)R...	0818027		0816977
	47 x 22	1000	EML (47X22)R	0803907		
	50 x 10	2500	EML (50X10)R...	0830483		0830484
	51 x 25	1000	EML (51X25)R...	0817028	0817002	0817031
	70 x 32	1000	EML (70X32)R...	0817060	0817057	0817073
	70 x 50	400	EML (70X50)R...	0817099	0817086	
	75 x 10	2500	EML (75X10)R...	0830485		0830486
	80 x 20	1000	EML (80X20)R	0803138		
	90 x 5	2500	EML (90X5)R	0817109		
	100 x 30	500	EML (100X30)R YE			0801816
	100 x 40	300	EML (100X40)R	0800286	0802697	
	100 x 73	300	EML (100X73)R...	0817125	0817112	0817138
	100 x 90	250	EML (100X90)R...	0817154	0817141	
	105 x 23	1000	EML (105X23)R	0803137		
	... x ...*)	Змінна кількість	EML (...X...)R...	0803059	0803083	0803060

*) Характеристики матеріалу можуть бути пристосовані до вимог конкретного замовника, макс. ширина – 100 мм, макс. висота – 500 мм.

Маркування обладнання

Рулонний матеріал групи EML...

Етикетки групи EML... – це універсальний засіб маркування. Вони характеризуються особливою стійкістю до впливу розчинників і масил. У великих рулонах цей матеріал дуже зручний для промислового використання та виготовлення великих обсягів маркування.



Поліефір -40°C ... +150°C	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів у рулоні	Тип	Артикул			
				WH (білий)	TR (прозорий)	SR (сріблястий)	YE (жовтий)
	16.5 x 5	10000	EML (16,5X5)RL...	0816113			0816126
	17.5 x 8	10000	EML (17,5X8)RL YE				0816139
	18 x 6	10000	EML (18X6)RL YE				0828460
	18 x 7	10000	EML (18X7)RL YE				0802733
	19 x 6.4	10000	EML (19X6,4)RL	0816142			
	20 x 8	10000	EML (20X8)RL YE				0816155
	20 x 8	20000	EML (20X8)RXL	0802762			
	25.4 x 12.7	10000	EML (25,4X12,7)RL	0816087			
	38.1 x 19	10000	EML (38,1X19)RL	0816171			
	50.8 x 25.4	3000	EML (50,8X25,4)RL	0816184			
	69.8 x 31.8	3000	EML (69,8X31,8)RL	0816197			
	76.2 x 6.5	2500	EML (76,2X6,5) RL YE				0816207
	101.6 x 25.4	1000	EML (101,6X25,4)RL SR			0815790	
	Ø 17.5	2500	EML (D17,5)R	0815774			
Довжина рулону							
	20 x E	40 м	EML (20XE)R...	0803452			0803453
	37 x E	90 м	EML (37XE)R TR		0815716		
	100 x E	90 м	EML (100XE)RL SR			0815787	
	70 x E	40 м	EML (70XE)R	0816676			
	110 x E	40 м	EML (110XE)R...	0815596		0801994	0815606

Рулонний матеріал групи EML-HT...

Самоклейні маркери EML-HT спеціально розроблені для застосування в умовах високих температур і забезпечують довговічність та стійкість до температури в діапазоні від -40 °C до +180 °C, а також здатні протягом 60 секунд витримувати температуру до +300 °C¹⁾



Акрилат -40°C ... +180°C	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів у рулоні	Тип	Артикул
				WH (білий)
 Кількасмуговий формат	15 x 6	4000	EML-HT (15X6)R	0830644
	15 x 15	4000	EML-HT (15X15)R	0800341
	20 x 7	4000	EML-HT (20X7)R	0830645
	40 x 15	1000	EML-HT (40X15)R	0800339
	50 x 10	1000	EML-HT (50X10)R	0800338
	... x ...*)	Змінна кількість	EML-HT (...X...)R	0803086
Великий рулон односмугового формату – для друку на принтері THERMOMARK ROLL із зовнішнім тримачем для рулону.				
 Односмуговий формат	8 x 8	10000	EML-HT (8X8)RL-T	0830651
	15 x 6	10000	EML-HT (15X6)RL-T	0830652
	15 x 15	8000	EML-HT (15X15)RL-T	0830653
	20 x 7	10000	EML-HT (20X7)RL-T	0830654
	24 x 4	10000	EML-HT (24X4)RL-T	0830655
	25 x 8	10000	EML-HT (25X8)RL-T	0830656
	25.4 x 12.7	10000	EML-HT (25,4X12,7)RL-T	0830657
	32 x 10	10000	EML-HT (32X10)RL-T	0830658
	35 x 6.5	10000	EML-HT (35X6,5)RL-T	0830659
	40 x 15	8000	EML-HT (40X15)RL-T	0830660
	45 x 5	10000	EML-HT (45X5)RL-T	0830661
	50 x 10	10000	EML-HT (50X10)RL-T	0830662

¹⁾ Для друку високотемпературних етикеток потрібна спеціальна фарбувальна стрічка (стор. 13).

²⁾ Характеристики матеріалу можуть бути пристосовані до вимог конкретного замовника, макс. ширина – 100 мм, макс. висота – 500 мм.

Рулонний матеріал EML-ESD

Етикетки EML-ESD забезпечують безпечне маркування чутливих компонентів, таких як друковані плати. Нанесений на етикетки клей запобігає пропусканню електричного струму й таким чином захищає компонент від електростатичних розрядів.



Поліефір -40°C ... +150°C	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів у рулоні	Тип	Артикул WH (білий)
	8 x 8	4000	EML-ESD (8X8)R	0830564
	15 x 6	4000	EML-ESD (15X6)R	0830565
	15 x 15	4000	EML-ESD (15X15)R	0830566
	20 x 7	4000	EML-ESD (20X7)R	0830567
	24 x 4	4000	EML-ESD (24X4)R	0830568
	25 x 8	4000	EML-ESD (25X8)R	0830569
	25.4 x 12.7	2500	EML-ESD (25,4X12,7)R	0830570
	35 x 6.5	2500	EML-ESD (35X6,5)R	0830572
	40 x 15	2500	EML-ESD (40X15)R	0830573
	50 x 10	1000	EML-ESD (50X10)R	0830575
	... x ...*)	Змінна кількість	EML-ESD (...X...)R	0803092
	Великий рулон односмугового формату – для друку на принтері THERMOMARK ROLL із зовнішнім тримачем для рулону.			
	8 x 8	10000	EML-ESD (8X8)RL-T	0830576
	15 x 6	10000	EML-ESD (15X6)RL-T	0830577
	15 x 15	8000	EML-ESD (15X15)RL-T	0830578
	20 x 7	10000	EML-ESD (20X7)RL-T	0830579
	24 x 4	10000	EML-ESD (24X4)RL-T	0830580
	25 x 8	10000	EML-ESD (25X8)RL-T	0830581
	25.4 x 12.7	10000	EML-ESD (25,4X12,7)RL-T	0830582
	32 x 10	10000	EML-ESD (32X10)RL-T	0830583
	35 x 6.5	10000	EML-ESD (35X6,5)RL-T	0830584
	40 x 15	8000	EML-ESD (40X15)RL-T	0830585
	45 x 5	10000	EML-ESD (45X5)RL-T	0830586
	50 x 10	10000	EML-ESD (50X10)RL-T	0830587

*) Характеристики матеріалу можуть бути пристосовані до вимог конкретного замовника, макс. ширина – 100 мм, макс. висота – 500 мм.

Маркування обладнання за допомогою самоклеїчних етикеток

Рулонний матеріал групи EML-RM...

Етикетки EML-RM можуть бути видалені без жодних слідів, тому особливо зручні для тимчасового маркування.



Поліефір -40°C ... +120°C	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів у рулоні	Тип	Артикул	
				WH (білий)	
 Кількасмуговий формат	8 x 8	4000	EML-RM (8X8)R	0830528	
	15 x 6	4000	EML-RM (15X6)R	0830529	
	15 x 15	4000	EML-RM (15X15)R	0830530	
	20 x 7	4000	EML-RM (20X7)R	0830531	
	24 x 4	4000	EML-RM (24X4)R	0830532	
	25 x 8	4000	EML-RM (25X8)R	0830533	
	25.4 x 12.7	2500	EML-RM (25,4X12,7)R	0830534	
	35 x 6.5	2500	EML-RM (35X6,5)R	0830536	
	40 x 15	2500	EML-RM (40X15)R	0830537	
	45 x 5	2500	EML-RM (45X5)R	0830538	
	70 x 50	1000	EML-RM (70X50)R	0803186	
	25 x E	40 m	EML-RM (25XE)R	0803713	
... x ...*)	Змінна кількість	EML-RM (...X...)R	0803093		
Великий рулон односмугового формату – для друку на принтері THERMOMARK ROLL із зовнішнім тримачем для рулону.					
 Односмуговий формат	8 x 8	10000	EML-RM (8X8)RL-T	0830540	
	15 x 6	10000	EML-RM (15X6)RL-T	0830541	
	15 x 15	8000	EML-RM (15X15)RL-T	0830542	
	20 x 7	10000	EML-RM (20X7)RL-T	0830543	
	24 x 4	10000	EML-RM (24X4)RL-T	0830544	
	25 x 8	10000	EML-RM (25X8)RL-T	0830545	
	25.4 x 12.7	10000	EML-RM (25,4X12,7)RL-T	0830546	
	32 x 10	10000	EML-RM (32X10)RL-T	0830547	
	35 x 6.5	10000	EML-RM (35X6,5)RL-T	0830548	
	40 x 15	8000	EML-RM (40X15)RL-T	0830549	
	45 x 5	10000	EML-RM (45X5)RL-T	0830550	
	50 x 10	10000	EML-RM (50X10)RL-T	0830551	
	25 x E	30 m	EML-RM (25XE)RL	0804195	
Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів у рулоні	Тип	Артикул		
			WH (білий)	SR (сріблястий)	
45.7 x 45.7	250	EML-RS (45,7X45,7)R	0803387	0803187	

*) Характеристики матеріалу можуть бути пристосовані до вимог конкретного замовника, макс. ширина – 100 мм, макс. висота – 500 мм.

Рулонний матеріал груп EML-EX... і EML-HA...

Етикетки групи EML-EX ... особливо підходять для застосування в умовах потенційно вибухонебезпечної атмосфери. Вони мають високу стійкість до стирання в таких середовищах, як ацетон, етанол і МЕК. Завдяки високій міцності адгезії етикетки EML-HA... добре підходять для нанесення на структуровані поверхні.



Поліефір -40°C ... +150°C	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів у рулоні	Тип	Артикул	
				WH (білий)	
	10 x 4	10000	EML-EX (10X4)R	0803251	
	15 x 9	2500	EML-EX (15X9)R	0803253	
	20 x 8	2500	EML-EX (20X8)R	0803254	
	30 x 20	2500	EML-EX (30X20)R	0803255	
	40 x 25	1000	EML-EX (40X25)R	0803256	
	70 x 50	400	EML-EX (70X50)R	0803257	
	100 x 40	300	EML-EX (100X40)R	0803258	
	100 x 73	300	EML-EX (100X73)R	0803259	
	100 x 90	250	EML-EX (100X90)R	0803260	

Поліефір -40°C ... +150°C	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів у рулоні	Тип	Артикул	
				WH (білий)	SR (сріблястий)
	15 x 9	2500	EML-HA (15X9)R	0830600	0830611
	19 x 6	2500	EML-HA (19X6)R	0830601	0830612
	26.5 x 12	2500	EML-HA (26,5X12)R	0830603	0830614
	40 x 8	2500	EML-HA (40X8)R	0830604	0830615
	40 x 15	1000	EML-HA (40X15)R	0830605	0830616
	51 x 25	1000	EML-HA (51X25)R	0830729	0830733
	60 x 30	1000	EML-HA (60X30)R	0830606	0830617
	70 x 32	1000	EML-HA (70X32)R	0830607	0830618
	70 x 50	1000	EML-HA (70X50)R	0830730	0830734
	70 x 150	250	EML-HA (70X150)R	0830608	0830619
	76 x 51	1000	EML-HA (76X51)R	0830609	0830620
	85 x 32	1000	EML-HA (85X32)R	0830610	0830621
	100 x 73	300	EML-HA (100X73)R	0830731	0830735
	100 x 90	250	EML-HA (100X90)R	0830732	0830736
	... x ...*)	Змінна кількість	EML-HA (...X...)R...	0803089	0803091

*) Характеристики матеріалу можуть бути пристосовані до вимог конкретного замовника, макс. ширина – 100 мм, макс. висота – 500 мм.


Маркування обладнання

Рулонний матеріал групи EMLP...

Самоклейні маркери EMLP етикетки мають високоякісний зовнішній вигляд і високу стійкість до хімічних та механічних впливів. Ці маркери призначені для маркування компонентів, обладнання та кнопок.



Полієфір -40°C ... +120°C	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів у рулоні	Тип	Артикул			
				WH (білий)	BU (блакитний)	RD (червоний)	SR (сріблястий)
 Кількасмуговий формат	13 x 9	500	EMLP (13X9)R	0819453			
	17 x 7	500	EMLP (17X7)R	0826844			
	17.5 x 12	500	EMLP (17,5X12)R	0819466			
	17.5 x 15	500	EMLP (17,5X15)R ...	0802684			802685
	20 x 7	500	EMLP (20X7)R	0819479			
	20 x 8	500	EMLP (20X8)R	0819482			
	22 x 12	500	EMLP (22X12)R	0819495			
	22 x 22	500	EMLP (22X22)R SR				0825528
	27 x 8	500	EMLP (27X8)R SR				0819518
	27 x 12.5	500	EMLP (27X12,5)R SR ...	0804488			0819521
	27 x 18	500	EMLP (27X18)R SR				0819534
	27 x 27	500	EMLP (27X27)R SR				0827467
	45 x 15	500	EMLP (45X15)R...	0801820			0819547
	45 x 25	500	EMLP (45X25)R...	0802727			
	60 x 30	250	EMLP (60X30)R...	0819505	0804275	0804276	0801729
	65 x 25	250	EMLP (65X25)R	0802728			
	D30	500	EMLP (D30)R RD			0803437	

Полієфір -40°C ... +120°C	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів у рулоні	Тип	Артикул					
				WH (білий)	BK (чорний)	GN (зелений)	RD (червоний)	SR (сріблястий)	YE (жовтий)
 Кількасмуговий формат 	Етикетки для кнопок Ø24 мм								
	30 x 12	500	EMLP 24 (30X12)R...	0819550		0819589	0819576	0819563	
	Етикетки для кнопок Ø30 мм								
	45 x 10	500	EMLP 30 (45X10)R...	0801855	0801858				0801857


Полієфір -40°C ... +120°C	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів у рулоні	Тип	Артикул					
				WH (білий)	BK (чорний)	BU (блакитний)	RD (червоний)	SR (сріблястий)	YE (жовтий)
	Етикетки для кнопок Ø15 мм								
	15 x E	20	EMLP (EX15)R...	0802686	0803279	0803277	0803280	0802687	0803276
	Етикетки для кнопок Ø30 мм								
	30 x E	20	EMLP (EX30)R...	0802688			0803436	0802689	

Маркування обладнання

Рулонний матеріал груп EMLC... / EMLF... та EMLS...

Етикетки EMLC з тканого матеріалу можуть приклеюватися над кромками. Етикетки EMLF, виготовлені з особливо м'якого ПВХ, під час нанесення добре відтворюють форму нерівних поверхонь.

Етикетки EMLS мають захист від несанкціонованих маніпуляцій, залишаючи під час видалення відповідний шаблон на етикетці й на поверхні обладнання.



Поліамід -40°C ... +150°C	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів у рулоні	Тип	Артикул	
				WH (білий)	YE (жовтий)
 Кількасмуговий формат	15 x 9	2500	EMLC (15X9)R YE		0800236
	17.5 x 8	2500	EMLC (17,5X8)R YE		0800237
	20 x 5.5	2500	EMLC (20X5,5)R	0817617	
	20 x 8	2500	EMLC (20X8)R...	0815680	0800235
	20 x 8	2500	EMLC (20X8)RL YE		0815800
	25 x 8	2500	EMLC (25X8)R YE		0800240
	25.4 x 12.7	2500	EMLC (25,4X12,7)R YE		0800238
	38 x 17	1000	EMLC (38X17)R YE		0800557
	40 x 5.5	1000	EMLC (40X5,5)R	0817620	
	40 x 8	1000	EMLC (40X8)R...	0800554	0800555
	51 x 25	750	EMLC (51X25)R YE	0800558	
	... x ...*)	Змінна кількість	EMLC (...X...)R...	0803084	0803085

Полівінілхлорид -40°C ... +90°C	Довжина рулону	Тип	Артикул						
			WH (білий)	BU (блакитний)	OG (помаранчевий)	RD (червоний)	TR (прозорий)	SR (сріблястий)	YE (жовтий)
	48 m	EMLF (108XE)R...	0800549	0804197	0804199	0804198	0800552	0800551	0800550


Поліетілен -40°C ... +150°C	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів у рулоні	Тип	Артикул
				SR (сріблястий)
 Кількасмуговий формат	15 x 9	2500	EMLS (15X9)R SR	0800347
	19 x 6	2500	EMLS (19X6)R SR	0800343
	20 x 20	1000	EMLS (20X20)R SR	0800344
	26.5 x 12	1000	EMLS (26,5X12)R SR	0800353
	38.1 x 19	1000	EMLS (38,1X19)R SR	0800354
	40 x 8	1000	EMLS (40X8)R SR	0800348
	45 x 15	1000	EMLS (45X15)R SR	0800345
	60 x 30	500	EMLS (60X30)R SR	0800355
	70 x 32	500	EMLS (70X32)R SR	0800346
	70 x 150	100	EMLS (70X150)R SR	0800351
	76 x 51	250	EMLS (76X51)R SR	0800350
	85 x 32	250	EMLS (85X32)R SR	0800356
	... x ...*)	Змінна кількість	EMLS (...X...)R SR	0803088

*) Характеристики матеріалу можуть бути пристосовані до вимог конкретного замовника, макс. ширина – 100 мм, макс. висота – 500 мм.

Маркування обладнання

Рулонний матеріал групи EMT...

Різноманітність маркерів EMT для зчеплення в наявності в різних розмірах і кольорах для маркування контролерів та модулів, також і від інших виробників.



Поліамід -40°C ... +120°C	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів у рулоні	Тип	Артикул				
				WH (білий)	GY (сірий)	RD (червоний)	TQ (бірюзовий)	YE (жовтий)
	Маркувальний матеріал для контролерів Siemens							
	50 x 26	500	EMT (50X26)R...	0800052			0800053	0800054
	50 x 13	500	EMT (50/28X13)R...	0800049		0832082	0800050	0800438
	103 x 17	500	EMT (103X17)R...	0800039			0800041	0800436
	103 x 23	500	EMT (103X23)R...	0800040			0800042	0800437
	31 x 12.5	500	EMT (31X12,5)R...	0800008	0801612			0802764
	13 x 109	500	EMT (13X109)R...	0803894	0803898		0803897	0803895
	23 x 109	500	EMT (23X109)R...	0803457	0803460		0803458	0803459
	14 x E	30 m	EMT (EX14)R...	0803461			0803462	0803463
Маркувальний матеріал для шинних вузлів компаній VIPA SILO і Murrelektronik								
9.8 x 38.2	500	EMT (9,8X38,2)R...				0803893	0803892	
Маркувальний матеріал для компонентів системи Inline компанії Phoenix Contact								
35 x 18.7	500	EMT (35X18,7)R	0801831					
62 x 10	500	EMT (62X10)R...	0800057				0800477	
62 x 46	250	EMT (62X46)R...	0800059				0800478	
Маркувальний матеріал для тримачів маркування груп компанії Phoenix Contact								
60 x 10	2500	EMT (60X10)R	0804288					
Маркувальний матеріал для корпусів серії ME-IO компанії Phoenix Contact								
80 x 15.5	100	EMT (80X15,5)R	0804286					
Маркувальний матеріал для компонентів системи Axioline компанії Phoenix Contact								
35 x 18.7	500	EMT (35X18,7)R	0801831					
35 x 28	500	EMT (35X28)R ...	0801602				0801603	
35 x 46	500	EMT (35X46)R ...	0801604				0801605	

Полівінілхлорид -30°C ... +80°C	Розмір поля для друку [мм]	Довжина рулону [м]	Тип	Артикул
				WH (білий)
	Маркувальний матеріал для тримачів маркерів груп компанії Phoenix Contact			
	E x 15	50	EMT (EX15)R	0830671

Рулонний матеріал групи PML...

Попереджувальні, розпорядчі й заборонні знаки без нанесеного друку дають змогу створювати індивідуальні зауваження щодо безпеки. Надзвичайно гнучкі, м'які етикетки з плівки ПВХ дуже добре відтворюють форму структурованих поверхонь.



Полівінілхлорид -40°C ... +90°C	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів у рулоні	Тип	Артикул		
				WH (білий)	BU (блакитний)	YE (жовтий)
	Попереджувальна етикетка, трикутна, відповідно до стандарту DIN EN ISO 7010					
	25 x 25	500	PML-W100 (25X25)R			0830429
	50 x 50	500	PML-W100 (50X50)R			0830430
	100 x 100	250	PML-W100 (100X100)R			0830431
	Попереджувальна етикетка, трикутна, з додатковим прямокутним полем для друку, відповідно до стандарту DIN EN ISO 7010					
	25 x 25	500	PML-W200 (25X25)R			0830451
	50 x 50	500	PML-W200 (50X50)R			0830452
	100 x 100	250	PML-W200 (100X100)R			0830453
	Попереджувальна етикетка, прямокутна, відповідно до стандарту DIN EN ISO 7010					
	52 x 26	500	PML-W300 (52X26)R			0830458
	74 x 37	500	PML-W300 (74X37)R			0830459
105 x 52	250	PML-W300 (105X52)R			0830460	
Розпорядчий знак, круглий, відповідно до стандарту DIN EN ISO 7010						
D50	500	PML-M100 (D50)R		1014180		
D100	250	PML-M100 (D100)R		1014181		
Заборонний знак, круглий, відповідно до стандарту DIN EN ISO 7010						
D50	500	PML-P100 (D50)R	1014225			
D100	250	PML-P100 (D100)R	1014226			

Магнітні етикетки PMM... у вигляді рулонного матеріалу

Магнітні етикетки PMM у форматі суцільного матеріалу дають змогу створювати індивідуальні й гнучкі технічні вирішення для маркування, наприклад складських запасів. Завдяки високій міцності адгезії гнучка магнітна стрічка може утримуватися на круглих об'єктах з радіусом від 12 мм.



Магнітна стрічка -30°C ... +55°C	Розмір поля для друку [мм]	Довжина [м]	Тип	Артикул		
				WH (білий)	SR (сріблястий)	YE (жовтий)
	20 x E	15	PMm (EX20)R...	1014303	1014305	1014304
	25 x E	15	PMm (EX25)R...	1014306	1014308	1014307
	30 x E	15	PMm (EX30)R...	1014309	1014311	1014310
	40 x E	15	PMm (EX40)R...	1014312	1014314	1014313
	50 x E	15	PMm (EX50)R...	1014315	1014317	1014316
Простота підготовки з використанням пристрою THERMOMARK CUTTER						

Маркери для трубопроводів PML-T...

Попередньо зафарбовані маркери для трубопроводів PML-T ... дають змогу здійснювати індивідуальне маркування трубопроводів відповідно до вимог стандарту DIN 2403. Вказівники стрілки мають перфорацію для відділення, щоб можна було вказати напрямок потоку.



Поліефір -40°C ... +150°C	Речовина потоку	Група	Шрифт	Тип	Кількість	Артикул
Для друку у форматі «52x560» за допомогою принтера THERMOMARK ROLL слід скористатися зовнішнім тримачем рулонів моделі THERMOMARK ROLL-ERH.						
	Кисень	0	Білий	PML-T110 (26X280)R	250	1014247
				PML-T110 (52X560)R	250	1014248
	Вода	1	Білий	PML-T101 (26X280)R	250	1014229
				PML-T101 (52X560)R	250	1014230
	Водяна пара	2	Білий	PML-T102 (26X280)R	250	1014231
				PML-T102 (52X560)R	250	1014232
	Повітря	3	Чорний	PML-T103 (26X280)R	250	1014233
				PML-T103 (52X560)R	250	1014234
	Горючі гази	4	Чорний	PML-T104 (26X280)R	250	1014235
				PML-T104 (52X560)R	250	1014236
	Негорючі гази	5	Чорний	PML-T105 (26X280)R	250	1014237
				PML-T105 (52X560)R	250	1014238
	Кислоти	6	Чорний	PML-T106 (26X280)R	250	1014239
				PML-T106 (52X560)R	250	1014240
	Луги	7	Білий	PML-T107 (26X280)R	250	1014241
				PML-T107 (52X560)R	250	1014242
	Горючі рідини й зважені тверді речовини	8	Білий	PML-T108 (26X280)R	250	1014243
				PML-T108 (52X560)R	250	1014244
	Негорючі рідини й зважені тверді речовини	9	Білий	PML-T109 (26X280)R	250	1014245
				PML-T109 (52X560)R	250	1014246

Етикетки для позначення небезпечних речовин PML-GHS...

Етикетки самоклеїні для позначення небезпечних речовин характеризуються високою міцністю адгезії та значною стійкістю до впливу високих температур. У програмному забезпеченні CLIP PROJECT доступна велика кількість різноманітних символів.



Поліефір -40°C ... +150°C	Розмір поля для друку [мм]	Кількість маркерів у рулоні	Тип	Артикул
				WH (білий)
	Етикетки для позначення небезпечних речовин згідно з міжнародним стандартом GHS			
	13x13	500	PML-GHS100 (13X13)R	1014289
	25x25	500	PML-GHS100 (25X25)R	1014290

Матеріали для мобільного термодрукувального принтера THERMOFOX

Мобільний переносний принтер моделі THERMOFOX ідеальний для використання під час технічного обслуговування та ремонту електроустановок. Щойно виникає потреба, на самоклеючих етикетках, неадгезивних матеріалах або термоусадних трубках можна відразу надрукувати потрібні елементи маркування.

Принтер THERMOFOX може працювати з матеріалами суцільного формату для:

- Маркування клем
- Маркування кабелів і провідників
- Маркування обладнання та установок

Цей принтер дає змогу інтегрувати в написи штрих-коди й велику кількість спеціальних символів. Символам, які використовуються найчастіше, автоматично надається підвищений пріоритет.

За допомогою наявного інтерфейсу дані з програмного забезпечення CLIP PROJECT можна передати в принтер THERMOFOX і вивести на друк.

Не витрачайте забагато часу:


Маркувальні матеріали для принтера THERMOFOX постачаються безпосередньо разом з відповідною фарбувальною стрічкою. Матеріали надходять у практичних і зручних касетах, які дають змогу легко змінювати колір і матеріал друку протягом лише декількох секунд.



Маркування клем

Рулонний матеріал груп ММ-TML... та ММ-TMT...

Елементи групи ММ-TML ... призначені для маркування клемних колодок після виконання монтажу. Маркери групи ММ-TMT... можна вставити в універсальний паз на клеммах компанії Phoenix Contact.



Полієфір	Довжина [м]	Тип	Артикул	
			WH (білий)	TR (прозорий)
-40°C ... +150°C	Самоклеїні етикетки			
	8	MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK		0803979
	8	MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK		0803981
-5°C ... +49°C	Неклеїкі етикетки			
	5.5	MM-TMT (EX6,35)R C1 WH (білий)/BK	0803982	
	5.5	MM-TMT (EX9,5)R C1 WH (білий)/BK	0803983	

Маркування провідників

Термоусадні трубки групи ММ-WMS... та етикетки груп ММ-WML... / ММ-ЕМТ...

Термоусадні трубки групи ММ-WMS... та ММ-WMS-2... призначені для маркування проводки й можуть бути усаджені там, де це потрібно. Етикетки групи ММ-WML... можна використовувати для маркування провідників після виконання монтажу. Етикетки групи ММ-ЕМТ... придатні для монтажу за допомогою пластмасових маркерів КМК для кабелів.



Поліолефін -55°C ... +135°C	Довжина [м]	Тип	Артикул
			WH (білий)
	Коефіцієнт осідання 3:1		
	1.8	MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH /BK	0803923
	1.8	MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH /BK	0803924
	1.8	MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH /BK	0803925
	1.8	MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH /BK	0803926
	Коефіцієнт осідання 2:1		
	1.8	MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH /BK	0803927
	1.8	MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH /BK	0803928
	1.8	MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH /BK	0803929
	1.8	MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH /BK	0803930
Вініловий полімер -40°C ... +80°C	Етикетки, самоклеїні		
	6.5	MM-WML 3 (EX10)R C1 WH /BK	0803931
	6.5	MM-WML 5 (EX10)R C1 WH /BK	0803932
Полієфір -5°C ... +49°C	Етикетки, неклеїкі		
	5.5	MM-EMT (EX6)R C1 WH /BK	0803963
	5.5	MM-EMT (EX8)R C1 WH /BK	0803965
	5.5	MM-EMT (EX15)R C1 WH /BK	0803966
	5.5	MM-EMT (EX17)R C1 WH /BK	0803967
	5.5	MM-EMT (EX18)R C1 WH /BK	0803968
	5.5	MM-EMT (EX23)R C1 WH /BK	0803969

Маркування обладнання

Самоклеїні етикетки груп MM-EMLC... та MM-EML...

Поліамідні самоклеїні етикетки MM-EMLC... та поліефірні етикетки MM-EML ... використовуються як суцільний матеріал для маркування обладнання.



Поліамід 0°C ... +80°C	Довжина [м]	Тип	Артикул
			WH (білий)
Етикетки, самоклеїні			
	6	MM-EMLC (EX10)R C1 WH /BK	0803933
	6	MM-EMLC (EX12)R C1 WH /BK	0803934
	6	MM-EMLC (EX18)R C1 WH /BK	0803936

Поліефір -40°C ... +149°C	Довжина [м]	Тип	Артикул	
			WH (білий)	SR (сріблястий)
Етикетки, самоклеїні				
	8	MM-EML (EX10)R C1...	0803970	0803974
	8	MM-EML (EX12)R C1...	0803971	0803975
	8	MM-EML (EX18)R C1...	0803972	0803976
	8	MM-EML (EX24)R C1...	0803973	0803978

Рулонний матеріал MM-EMLF...


Матеріал MM-EMLF... придатний для різноманітних застосувань у галузі маркування систем та установок.



Вініловий полімер -20°C...+75°C	Довжина [м]	Тип	Артикул					
			WH (білий)	BU (блакитний)	GN (зелений)	OG (помаранчевий)	RD (червоний)	YE (жовтий)
Етикетки, самоклеїні								
	8	MM-EMLF (EX10)R C1...	0803937	0803945	0803950	0803955	0803959	0803941
	8	MM-EMLF (EX12)R C1...	0803938	0803946	0803952	0803956	0803960	0803942
	8	MM-EMLF (EX18)R C1...	0803939	0803947	0803953	0803957	0803961	0803943
	8	MM-EMLF (EX24)R C1...	0803940	0803949	0803954	0803958	0803962	0803944

Тримачі для маркувальних елементів

Компанія Phoenix Contact пропонує широкий вибір різноманітних тримачів для маркування. Завдяки цьому ви завжди зможете оптимально розташувати елементи маркування на клемах, провідниках та обладнанні. Належні тримачі маркування – це не просто приладдя для монтажу; вони також захищають елементи маркування від вологи й забруднень.



Тримачі для маркування клем

Тримачі маркування групи STP...

Ці тримачі маркування можуть використовуватися для маркування багаторівневих клемних колодок з підключеною проводкою. Тримачі, залежно від конструкції, можуть вставлятися в отвори верхнього рівня клем або фіксуватися у верхньому маркувальному пазу, якщо він передбачений конструкцією клем.



	Ширина клеми [мм]	Шт./Упак.	Тип	Артикул	Для елементів маркування типу:	Артикул
STP 3,5-2 STP 4-2 STP 5-2 STP 4-2-ZB STP 5-2-ZB STP 5-2/S STP 3,5-3 STP 5-3	>3,5	100	STP 3,5-2	0830131	UCT-TM 3,5	0829484
	>3,5	100	STP 3,5-3	0830132	UCT-TM 3,5	0829484
	>4	100	STP 4-2	0810575	UCT-TM 4	0828732
	>5	100	STP 5-2	0800967	UCT-TM 5	0828734
	>5	100	STP 5-3	0810562	UCT-TM 5	0828734
	>5	100	STP 5-2/S	0800970	UCT-TM 5	0828734
	>4	100	STP 4-2-ZB	3038613	UCT-TM 4	0828732
	>5	100	STP 5-2-ZB	3037643	UCT-TM 5	0828734

Тримачі для маркування клем

Тримачі маркування групи CARRIER-TM...

Тримачі маркування групи CARRIER-TM (H)... можуть бути зафіксовані в боковому пазу для маркувальних планок Zack; залежно від конструкції, поверхню маркування можна повернути на 45° або 90°.

Подвійні тримачі маркування групи CARRIER-TMD..., призначені для встановлення двох маркувальних елементів клем, фіксуються на місці центральної маркувальної планки типу Zack.



	Довжина [мм]	Шт./Упак.	Тип	Артикул	Для елементів маркування типу:
	300	25	CARRIER-TM 300	0828282	UCT-TM..., TMT..., TMT (EX9,5)R
	300	25	CARRIER-TMH 300	0830670	UCT-TM..., TMT..., TMT (EX9,5)R
	300	25	CARRIER-TMD 300	0828693	UCT-TM..., TMT..., TMT (EX9,5)R

Тримачі для маркування клемних колодок

Маркування клемної колодки KLM

Маркери для клемних колодок використовуються для позначення груп або окремих сегментів клемних колодок. Ці маркери можуть установлюватися на різноманітних кінцевих тримачів.





	Шт./ Упак.	Тип	Артикул	Для елементів маркування типу:	Артикул
 KLM	100	KLM (для кінцевих тримачів CLIPFIX 35 і E/UK)	1004306	US-EMP (25X6) EMT (25X6)R	0829435 0817264
 KLM 1	100	KLM 1 (для кінцевих тримачів E/MK, E/MK 1 і E/MBK)	1004319	EMT (24X4)R	0816265
 KLM 2	100	KLM 2 (для кінцевих тримачів CLIPFIX...)	0807575	UCT-TM... UCT-EM (20X9)	0801471
 KLM 3	100	KLM 3 (для кінцевих тримачів CLIPFIX...)	0811969	US-EML (20X8) EML (20X8)R EMLP (20X8)R EMLC (20X8)R	0800458 0816786 0819482 0815680
 KLM 3-L	100	KLM 3-L (для кінцевих тримачів CLIPFIX...)	0814788	US-EML (20X8) EML (20X8)R EMLP (20X8)R EMLC (20X8)R	0800458 0816786 0819482 0815680
 KLM 4	100	KLM 4 (для кінцевих тримачів CLIPFIX ..., але має поле для маркування за центром)	0811970	US-EML (20X8) EML (20X8)R EMLP (20X8)R EMLC (20X8)R	0800458 0816786 0819482 0815680
 KLM-A	100	KLM-A (для кінцевих тримачів CLIPFIX 35, E/UK і E/NS 35 N)	1004348	US-EMP (44X7) EMT (44X7)R	0829438 0819275

Тримачі для маркування груп клем

Тримачі для маркування груп клем

Групи клем можуть бути позначені за допомогою тримачів маркування типів GBS... і AK-DST..., які встановлюються у верхньому маркувальному пазу. На противагу, тримачі UBE та UBE/D... розташовуються безпосередньо на кінцевому тримачі або DIN-рейці.



	Шт./ Упак.	Тип	Артикул	Для елементів маркування типу:	Артикул
 GBS 5-25 x 5	100	GBS 5-25X5	0829126	UCT-TM 5 UCT-TM 6 EML (24X4)R	0828734 0828736 0800061
 GBS 5-25 x 12	100	GBS 5-25X12	0810588	UCT-TM 5 UCT-TM 6 EML (25,4X12,7)R	0828734 0828736 0816825
 GBS-ZB/26 x 6	100	GBS 3,5-25X3,5	0830290	UCT-TM 3,5 EML (24X3)R	0829484 0830291
	100	GBS 3,5-25X12	0830292	UCT-TM 3,5 EML (25,4X12,7)R	0816825 0829484
 AK-DST/UK	100	GBS-ZB/26X6	0809298	UCT-TM ... US-EMP (25X6) EMT (25X6)R	0817264 0829435
	50	AK-DST/UK	1000708	UCT-TM 5 EMT (24X4)R	0828734 0816265
	50	AK-DST/DIK	1000779	UCT-TM 5 EMT (24X4)R	0828734 0816265
 UBE/D	10	UBE (для кінцевих тримачів E/UK)	0800310	US-EMP (40X17) EMT (40X17)R	0829437 0817293
 UBE	10	UBE/D (для монтажу на рейках NS 32... або NS 35...)	0800307	US-EMP (40X17) EMT (40X17)R	0829437 0817293
 UBE/D (60X10)	10	UBE/D N+C (для монтажу на рейках NS 32. або NS 35/7.5)	0803122	US-EMP (44X7) EMT (44X7)R	0829438 0819275
 UBE/D N+C	50	UBE/D (60x10) (для монтажу на рейках NS 32 або NS 35/7.5)	0803719	EMT (60X10)R	0804288

Тримачі елементів маркування для кабелів і провідників

Тримачі маркування групи PATG...

Закриті тримачі типу PATG для маркування провідників встановлюються шляхом надівання на провідники діаметром від 0,6 до 45 мм перед виконанням підключення. Маркування захищено від впливу довкілля завдяки прозорій оболонці.




Діаметр провідника [мм]	Шт./Упак.	Тип	Артикул	Для елементів маркування типу:
0.6 ... 1.2	1000	PATG 0/10	1013795	UCT-WMT (10X4)...., US-WMT (10X4)...., EMT (10X4)R
1.5 ... 2.5	1000	PATG 1/10	1013805	
2.0 ... 4.0	1000	PATG 2/10	1013818	
4.0 ... 7.0	500	PATG 3/10	1013821	UCT-WMT (12X4)... i US-WMT (12X4)
0.6 ... 1.2	1000	PATG 0/12	0827076	
1.5 ... 2.5	1000	PATG 1/12	0827077	
2.0 ... 4.0	1000	PATG 2/12	0827078	
4.0 ... 7.0	500	PATG 3/12	0827079	
6.0 ... 10.0	500	PATG 4/12	0827080	UCT-WMT (15X4)...., US-WMT (15X4)...., EMT (15X4)R...
10.0 ... 14.0	200	PATG 5/12	0803312	
0.6 ... 1.2	1000	PATG 0/15	1013740	
1.5 ... 2.5	1000	PATG 1/15	1013025	
2.0 ... 4.0	1000	PATG 2/15	1013038	
4.0 ... 7.0	500	PATG 3/15	1013041	
6.0 ... 10.0	500	PATG 4/15	1013054	
10.0 ... 14.0	200	PATG 5/15	1013067	UCT-WMT (18X4)... i US-WMT (18X4)...
14.0 ... 22.0	200	PATG 6/15	1013070	
22.0 ... 30.0	50	PATG 7/15	1013083	
30.0 ... 35.0	50	PATG 8/15	1013096	
35.0 ... 45.0	50	PATG 9/15	1013106	
0.6 ... 1.2	1000	PATG 0/18	0820507	
1.5 ... 2.5	1000	PATG 1/18	0820510	
2.0 ... 4.0	1000	PATG 2/18	0820523	UCT-WMT (23X4)...., US-WMT (23X4)...., EMT (23X4)R
4.0 ... 7.0	500	PATG 3/18	0820536	
6.0 ... 10.0	500	PATG 4/18	0820549	
10.0 ... 14.0	200	PATG 5/18	0828059	
14.0 ... 22.0	200	PATG 6/18	0828062	
0.6 ... 1.2	1000	PATG 0/23	0828046	
1.5 ... 2.5	1000	PATG 1/23	1013847	
2.0 ... 4.0	1000	PATG 2/23	1013850	UCT-WMT (30X4)... i US-WMT (30X4)...
4.0 ... 7.0	500	PATG 3/23	1013863	
6.0 ... 10.0	500	PATG 4/23	0808011	
10.0 ... 14.0	200	PATG 5/23	0808024	
14.0 ... 22.0	200	PATG 6/23	0808037	
22.0 ... 30.0	50	PATG 7/23	0808040	
30.0 ... 35.0	50	PATG 8/23	0808053	
1.5 ... 2.5	1000	PATG 1/30	0822440	UCT-WMT (30X4)... i US-WMT (30X4)...
2.0 ... 4.0	1000	PATG 2/30	0822453	
4.0 ... 7.0	500	PATG 3/30	0822466	
6.0 ... 10.0	500	PATG 4/30	0822479	
10.0 ... 14.0	200	PATG 5/30	0822482	

Тримачі елементів маркування для кабелів та провідників

Тримачі маркування групи PATG HF...

На відміну від тримачів маркування PATG для провідників, тримачі маркування для провідників групи PATG HF... не містять галогенів, а в поєднанні зі вставними етикетками UCT-WMT... задовольняють вимоги залізничного стандарту DIN EN 45545-2.



Діаметр провідника [мм]	Шт./Упак.	Тип	Артикул	Для елементів маркування типу:
1.3 ... 2.8	1000	PATG HF 1/10	1014044	UCT-WMT (10X4)..., US-WMT (10X4)..., EMT (10X4)R
2.0 ... 4.0	1000	PATG HF 2/10	1014050	
4.0 ... 7.0	500	PATG HF 3/10	1014056	
1.3 ... 2.8	1000	PATG HF 1/12	1014045	UCT-WMT (12X4)... і US-WMT (12X4)
2.0 ... 4.0	1000	PATG HF 2/12	1014051	
4.0 ... 7.0	500	PATG HF 3/12	1014057	
5.0 ... 10.0	500	PATG HF 4/12	1014063	UCT-WMT (15X4)..., US-WMT (15X4)..., EMT (15X4)R...
1.5 ... 2.5	1000	PATG HF 1/15	1014046	
2.0 ... 4.0	1000	PATG HF 2/15	1014052	
4.0 ... 7.0	500	PATG HF 3/15	1014058	UCT-WMT (18X4)... і US-WMT (18X4)...
5.0 ... 10.0	500	PATG HF 4/15	1014064	
1.5 ... 2.5	1000	PATG HF 1/18	1014047	
2.0 ... 4.0	1000	PATG HF 2/18	1014053	UCT-WMT (23X4)..., US-WMT (23X4)..., EMT (23X4)R
4.0 ... 7.0	500	PATG HF 3/18	1014059	
5.0 ... 10.0	500	PATG HF 4/18	1014065	
1.3 ... 2.8	1000	PATG HF 1/23	1014048	UCT-WMT (30X4)... і US-WMT (30X4)...
2.0 ... 4.0	500	PATG HF 2/23	1014054	
4.0 ... 7.0	500	PATG HF 3/23	1014060	
5.0 ... 10.0	200	PATG HF 4/23	1014066	UCT-WMT (30X4)... і US-WMT (30X4)...
1.3 ... 2.8	500	PATG HF 1/30	1014049	
2.0 ... 4.0	500	PATG HF 2/30	1014055	
4.0 ... 7.0	200	PATG HF 3/30	1014061	
5.0 ... 10.0	200	PATG HF 4/30	1014067	

Тримачі елементів маркування для кабелів і провідників

Тримачі маркування групи PATO...

Відкриті тримачі маркування групи PATO... для провідників придатні для маркування систем після виконання монтажу, оскільки вони просто защипуються на провідниках, які підлягають маркуванню.



Діаметр провідника [мм]	Шт./Упак.	Тип	Артикул	Для елементів маркування типу:
2.0 ... 3.5	1000	PATO 1/10	1013876	UCT-WMT (10X4)...., US-WMT (10X4)...., EMT (10X4)R
2.8 ... 4.4	1000	PATO 2/10	1013889	
2.0 ... 3.5	1000	PATO 1/12	0827081	UCT-WMT (12X4)... i US-WMT (12X4)
2.8 ... 4.4	1000	PATO 2/12	0827082	
2.0 ... 3.5	1000	PATO 1/15	1013119	UCT-WMT (15X4)...., US-WMT (15X4)...., EMT (15X4)R...
2.8 ... 4.4	1000	PATO 2/15	1013122	
4.4 ... 6.7	500	PATO 3/15	1013135	
6.7 ... 10.0	500	PATO 4/15	1013148	
2.0 ... 3.5	500	PATO 1/18	0823740	UCT-WMT (18X4)... i US-WMT (18X4)...
2.8 ... 4.4	500	PATO 2/18	0823753	
2.0 ... 3.5	500	PATO 1/23	1013892	UCT-WMT (23X4)...., US-WMT (23X4)...., EMT (23X4)R
2.8 ... 4.4	500	PATO 2/23	1013902	
2.0 ... 3.5	500	PATO 1/30	0822495	UCT-WMT (30X4)... i US-WMT (30X4)...
2.8 ... 4.4	500	PATO 2/30	0822505	

Тримачі елементів маркування для кабелів і провідників WM-CARRIER/B...

Тримачі елементів маркування для провідників WM-CARRIER / B... приєднуються за допомогою кабельних стяжок. Маркер складається з маркувального поля для етикеток і самоклеючої захисної ламінаційної плівки. Ця плівка забезпечує постійний захист маркування від забруднень і стирання.



Розмір поля для друку [мм]	Шт./Упак.	Тип	Артикул	Для елементів маркування типу:	Артикул
48 x 10	100	WM-CARRIER/B (48X10)LPR	0830423	EML (40X6)R	0830481
55 x 15	100	WM-CARRIER/B (55X15)LPR	0830424	EML (50X10)R	0830483
85 x 15	100	WM-CARRIER/B (85X15)LPR	0830425	EML (75X10)R	0830485

Тримачі елементів маркування для кабелів і провідників

Пластмасовий кабельний маркер групи КМК...

Кабельні маркери типу КМК забезпечують маркування та групування провідників. Хоча в стандартній версії маркери КМК... придатні для використання в приміщеннях, маркери типу КМК НР... можуть використовуватися в складі систем залізничної, будівельної та транспортної галузей. Вироби типу КМК UV... спеціально призначені для використання на відкритому повітрі.



	Розмір поля для друку [мм]	Шт./Упак.	Тип	Артикул	Для елементів маркування типу:	Артикул
 КМК1/КМК2/КМК4/КМК5  КМК/КМК3	29 x 8	100	КМК	1005208	US-EMP (29X8) EMT (29X8)R	0829436 0817277
	25 x 6	100	КМК 1	0830745	US-EMP (25X6)-1 EMT (25X6)R	0802754 0817264
	29 x 8	100	КМК 2	1005266	US-EMP (29X8) EMT (29X8)R	0829436 0817277
	40 x 17	50	КМК 3	1005211	US-EMP (40X17) EMT (40X17)R	0829437 0817293
	40 x 17	50	КМК 4	1005305	US-EMP (40X17) EMT (40X17)R	0829437 0817293
	60 x 15	50	КМК 5	0830746	US-EMP (60X15) EMT (60X15)R	0828781 0801846

	Розмір поля для друку [мм]	Шт./Упак.	Тип	Артикул	Для елементів маркування типу:	Артикул
 КМК НР (29x8)	25 x 6	100	КМК НР (25X6)	0830720	UCT-EMP (25X6) US-EMP (25X6)-1 EMT (25X6)R	1014117 0802754 0817264
	29 x 8	100	КМК НР (29X8)	0830721	UCT-EMP (29X8) US-EMP (29X8) EMT (29X8)R	1014118 0829436 0817277
	40 x 17	50	КМК НР (40X17)	0830723	UCT-EMP (40X17) US-EMP (40X17) EMT (40X17)R	1014120 0829437 0817293
	60 x 15	50	КМК НР (60X15)	0830722	UCT-EMP (60X15) US-EMP (60X15) EMT (60X15)R	1014119 0828781 0801846
 КМК UV (40x17)	25 x 6	100	КМК UV (25X6)	1014106	UCT-EMP (25X6) US-EMP (25X6)-1 EMT (25X6)R	1014117 0802754 0817264
	29 x 8	100	КМК UV (29X8)	1014107	UCT-EMP (29X8) US-EMP (29X8) EMT (29X8)R	1014118 0829436 0817277
	40 x 17	50	КМК UV (40X17)	1014109	UCT-EMP (40X17) US-EMP (40X17) EMT (40X17)R	1014120 0829437 0817293
	60 x 15	50	КМК UV (60X15)	1014108	UCT-EMP (60X15) US-EMP (60X15) EMT (60X15)R	1014119 0828781 0801846

Тримачі елементів маркування для кабелів і провідників

Кабельні маркери груп LM, KME, PAB... і PKT...

Пластмасові кабельні маркери використовуються для групування провідників і кабелів у приміщеннях. Залежно від застосування, маркувальні елементи можна вставити, затягнути або приклеїти.



	Шт./Упак.	Тип	Артикул	Для елементів маркування типу:	Артикул
 LM  KME  PAB-KTL  PKT	100	LM	1004377	EMT (24X4)R	0816265
	50	KME	0807083	US-EML (20X8) EML (20X8) EMLC (20X8)R EMLP (20X8)R	0816786 0800235 0819482 0800458
	200	PAB-KTL 23	1013957	UCT-WMT (23X4) US-WMT (23X4) EMT (23X4)R	0801453 0828769 0817361
	200	PAB-KTL	1013261	UCT-WMT (30X4) US-WMT (30X4)	0801422 0828770
	240	PKT 9X20	0803977	US-EMP (20X9)	0829439

Тримачі елементів маркування для обладнання

Маркери CARRIER-EMP, -EMLP 22 та -EMP для маркування пристроїв

Тримачі маркування типу CARRIER-EMP 22... і -EMLP 22... використовуються для ідентифікування різноманітних кнопок і перемикачів діаметром 22 мм. Маркери CARRIER-EMP встановлюються безпосередньо на обладнання та шафи керування й кріпляться за допомогою гвинтів.




	Шт./Упак.	Тип	Артикул	Для елементів маркування типу:
 CARRIER-EMP 22	50	CARRIER-EMP 22 (27X8)	0827445	US-EMP (27X8) ...
	50	CARRIER-EMP 22 (27X12,5)	0827446	US-EMP (27X12,5) ...
	50	CARRIER-EMP 22 (27X15)	0827447	US-EMP (27X15) ...
	50	CARRIER-EMP 22 (27X18)	0827448	US-EMP (27X18) ...
	50	CARRIER-EMP 22 (27X27)	0827449	US-EMP (27X27) ...
 CARRIER-EMLP 22	50	CARRIER-EMLP 22 (27X8)	0828984	US-EMLP (27X8) ..., EML (26.5X7.5)R і EMLP (27X8)R...
	50	CARRIER-EMLP 22 (27X12,5)	0828985	US-EMLP (27X12.5) ..., EML (26.5X12.5)R і EMLP (27X12.5)R...
	50	CARRIER-EMLP 22 (27X15)	0828986	US-EMLP (27X15)
	50	CARRIER-EMLP 22 (27X18)	0828987	US-EMLP (27X18) ... EML (26.5X17.5)R і EMLP (27X18)R SR
	50	CARRIER-EMLP 22 (27X27)	0828988	US-EMLP (27X27) ... EML (26.5X26.5)R і EMLP (27X27)R...
 CARRIER-EMP	80	CARRIER-EMP (17X15)	0827450	US-EMP (17X15) ...
	80	CARRIER-EMP (27X15)	0827451	US-EMP (27X15) ...
	40	CARRIER-EMP (49X15)	0827452	US-EMP (49X15) ...
	40	CARRIER-EMP (60X15)	0827453	US-EMP (60X15) ... і UCT-EMP (60X15)
	30	CARRIER-EMP (60X30)	0827454	US-EMP (60X30) ...
	10	CARRIER-EMP (85,6X54)	0829365	US-EMP (85,6X54) ...

Тримачі елементів маркування для обладнання

Тримачі елементів маркування PAB-SK..., P-... -ZB і CARRIER-EMP...

Самоклейні тримачі групи PAB-SK... використовуються для маркування обладнання та компонентів. Маркувальні профілі типу P-... -ZB і CARRIER (L) -EMP... можна скоротити до потрібної довжини залежно від умов застосування. Ці профілі доступні у варіантах із самоклеїним або гвинтовим кріпленням.



	Шт./Упак.	Тип	Артикул	Для елементів маркування типу:	Артикул
	500	PAB-SK 15	1013287	UCT-WMT (15X4) US-WMT (15X4)	0801446 0828767
	200	PAB-SK 30	1013290	UCT-WMT (30X4) US-WMT (30X4)	0801422 0828770

	Шт./Упак.	Тип	Артикул		Для елементів маркування типу:
			GY (сірий)	TR (прозорий)	
	10	P-SS-ZB 100	1013737		UCT-EM (20X9) US-EMP (20X9)
P-SS-ZB 100 P-ZB METER	1	P-ZB METER	1051854		UCT-TM... TMT (EX9,5)R
	25	CARRIER-EMP (1000X15) ...	0829166	0829530	UCT-EMP (...X15)... US-EMP (...X15) ..., і EMT (...X15)...
CARRIER-EMP (1000X15) CARRIER/L-EMP (1000x15)	25	CARRIER/L-EMP (1000X15) ...	0829559	0829560	UCT-EMP (...X15)... US-EMP (...X15) ..., і EMT (...X15)R...
	25	CARRIER-EMP (1000X15) COVER		0829520	Кришка для CARRIER...-EMP (1000X15)
CARRIERIL-EMP ... COVER					

Захист етикеток і кришок від торкань

Прозорі кришки груп EMLPR... і EMPPR...

Дуже товста, але все ще гнучка оболонка EMLPR... для захисту від торкань просто наклеюється на маркери з етикетками й забезпечує високий ступінь захисту від механічних впливів та хімічних речовин. Оболонки групи EMPPR... мають ту саму функцію, але вони застипуються над маркувальними елементами, які встановлені на тримачах маркування типу CARRIERS.



	Розмір кришки [мм]	Захисні елементи на картці	Шт./Упак.	Тип	Артикул
	26.5 x 14.5	51	10	EMLPR (26,5X14,5)	0800546
	26.5 x 17.5	42	10	EMLPR (26,5X17,5)	0800360
	26.5 x 26.5	30	10	EMLPR (26,5X26,5)	0800361
	30 x 40	14	10	EMLPR (30X40)	0800359
	80 x 42	6	10	EMLPR (80X42)	0800357
	80 x 60	4	10	EMLPR (80X60)	0800358
	100 x 30	9	10	EMLPR (100X30)	0800362

	Розмір кришки [мм]	Шт./Упак.	Тип	Артикул
	27 x 15	50	EMPPR (27X15)	0829535
	27 x 18	50	EMPPR (27X18)	0829536

Пояснення

Доступні маркувальні матеріали мають усі стандартні формати й розміри кроків. Маркувальні елементи й планки легко можна відділити та зафіксувати в потрібному положенні за допомогою плоского маркувального паза або паза з високим профілем. Час монтажу можна суттєво скоротити, якщо відділяти та встановлювати цілі смуги маркувальних елементів.



Великі маркери для клем для центрального й зовнішнього маркування



		UCT-TM 3,5	UCT-TM 4	UCT-TM 5	UCT-TM 6	UCT-TM 7,62	UCT-TM 8	UCT-TM 10	UCT-TM 12	UCT-TM 16
Пластина, WH (білий)		0829484	0828732	0828734	0828736	0828738	0828740	0829142	0829144	0829146
	Крок	3.5	4	5	6	7.62	8	10	12	16

Клеми з гвинтовим затиском

UT 2,5..., UTTB 2,5...	5									
UT 4..., UTTB 4...	6									
UT 6..., UTME(D) 6...	8									
UT 10...	10									



Крок клеми відповідає ширині маркувального елемента

Крок клеми більше ширини маркувального елемента

Маркувальні матеріали для виробів компанії Phoenix Contact і продуктів інших виробників

Тип	Опис
UCT-TM(F)...	Маркувальні елементи для клем Phoenix Contact у форматі пластини, без друку; метод монтажу: фіксація в маркувальних пазах з високим або плоским профілем
TMT...R	Маркувальні елементи для клем Phoenix Contact у форматі рулону, без друку, перфоровані; метод монтажу: фіксація в маркувальних пазах з високим або плоским профілем
TMT 100 R	Маркувальні елементи для клем Phoenix Contact у форматі рулону, без друку, неперфоровані; метод монтажу: фіксація в маркувальних пазах з високим або плоским профілем
TMT...(Ex...)R	Маркувальні елементи для клем різних виробників у форматі рулону, без друку, суцільний матеріал; метод монтажу: фіксація в маркувальних пазах з високим або плоским профілем
US...-TM 100	Маркувальні елементи для клем різних виробників у форматі карти, без друку, неперфоровані; метод монтажу: фіксація в маркувальних пазах з високим або плоским профілем
UCT1-TM(F)...	Маркувальні елементи для клем компаній Weidmüller, CONTA-CLIP і Klemasan у форматі пластини, без друку, метод монтажу: фіксація в маркувальних пазах з високим або плоским профілем
UCT1U-TM...	Маркувальні елементи для клем CONTA-CLIP у форматі пластини, зміщена ніжка, без друку, метод монтажу: фіксація в маркувальних пазах з високим або плоским профілем
UCT2-TM(F)...	Маркувальні елементи для клем Wago у форматі пластини, без друку, метод монтажу: фіксація в маркувальних пазах з високим або плоским профілем
UCT3-TM...	Маркувальні елементи для клем компаній Wieland і Legrand у форматі пластини, без друку, метод монтажу: фіксація в маркувальних пазах з високим або плоским профілем
UCT5-TM...	Маркувальні елементи для клем Sabur у форматі пластини, без друку, метод монтажу: фіксація в маркувальних пазах з високим профілем
UCT6M-TM...	Маркувальні елементи для клем ABB серії SNK у форматі пластини, без друку, метод монтажу: фіксація в маркувальних пазах з високим профілем
UCT6R-TM...	Маркувальні елементи для клем Entrelec у форматі пластини, без друку, метод монтажу: фіксація в маркувальних пазах з високим профілем
UM1-TM(F)...	Маркувальні елементи для клем Weidmüller, CONTA-CLIP і Klemasan у форматі стрічок, без друку, метод монтажу: фіксація в маркувальних пазах з високим або плоским профілем
UM1U-TM...	Маркувальні елементи для клем Weidmüller, CONTA-CLIP і Klemasan у форматі стрічок, із зміщеними ніжками, без друку, метод монтажу: фіксація в маркувальних пазах з високим профілем
UM2-TM...	Маркувальні елементи для клем Wago у форматі стрічок, без друку, метод монтажу: фіксація в маркувальних пазах з високим або плоским профілем
UM3-TM...	Маркувальні елементи для клем Wieland у форматі стрічок, без друку, метод монтажу: фіксація в маркувальних пазах з високим профілем
UM5-TM...	Маркувальні елементи для клем Sabur у форматі стрічок, без друку, метод монтажу: фіксація в маркувальних пазах з високим профілем
UM6M-TM...	Маркувальні елементи для клем ABB серії SNK у форматі стрічок, без друку, метод монтажу: фіксація в маркувальних пазах з високим профілем
UM6R-TM...	Маркувальні елементи для клем Entrelec у форматі стрічок, без друку, метод монтажу: фіксація в маркувальних пазах з високим профілем
UM7-TM...	Маркувальні елементи для клем Legrand у форматі стрічок, без друку, метод монтажу: фіксація в маркувальних пазах з високим профілем
UM8-TM...	Маркувальні елементи для клем Voertz у форматі стрічок, без друку, метод монтажу: фіксація в маркувальних пазах з високим профілем
UCT-EM...	Маркувальні елементи для маркування обладнання Phoenix Contact та інших виробників у форматі пластини, без друку, метод монтажу: фіксація
UCT-EMP...	Вставна табличка для у форматі пластини для тримачів маркування, без друку, метод монтажу: зашпигування
US-EMP...	Вставна табличка для у форматі картки для тримачів маркування, без друку, метод монтажу: зашпигування
EMT...R...	Вставна табличка для у форматі рулону для тримачів маркування, без друку, метод монтажу: зашпигування
UCT-EMLP...	Маркувальні елементи для маркування обладнання у форматі пластини, без друку, метод монтажу: приклеювання
US-EMLP...	Маркувальні елементи для маркування обладнання у форматі картки, без друку, метод монтажу: приклеювання
US-EML...	Таблички для маркування обладнання у форматі пластини, без друку, метод монтажу: приклеювання
EML...R...	Таблички для маркування обладнання у форматі рулону, без друку, метод монтажу: приклеювання

Маркування клем компанії Phoenix Contact

		UCT-TM ...									US-TM ...	
		3.5	4	5	6	7.62	8	10	12	16	100	
		0829484	0828732	0828734	0828736	0828738	0828740	0829142	0829144	0829146	0829255	
		TMT ...									TMT ...	
			4 R	5 R	6 R		8 R	10 R			100 R	(Ex9,5)R
			0816375	0816430	0816498		0816553	0816210			0816605	0828295
Крок		3.5	4	5	6	7.62	8	10	12	16	Суцільний матеріал	
Клеми з гвинтовим затиском		Маркувальний паз із високим профілем										
DFK 4 ...	6											
DFK 5 ...	9.5											
DIK ...1,5 ...	6											
DLK ...	6											
DOK ...1,5 ...	6											
GTF 76	22.5											
HDFK ... 50 ...	18.8											
HDFK ... 95 ...	25											
MBK 6 ...	8											
MBKKB 2,5 ...	5											
MSLKG 6 ...	8											
MTK ...	5											
OTTA 2,5 ...	9											
OTTA 2,5-PE	10											
OTTA 6 ...	11											
OTTA 6-PE	12											
OTTA 25 ...	18											
PIK 4 ...	6											
PIK 6 ...	8											
SLKK 5 ...	6											
SSK 0525 KER-EX	6											
SSK 110 KER-EX	8.4											
SSK 116 KER-EX	10.4											
SSK 135 KER-EX	15.3											
UDK 3 ...	5											
UDK 4 ...	6											
UDMTK 5 ...	6											
UGSK ...	8											
UHK 4 ...	6											
UHSK/S 2000 ...	10											

 Крок клеми відповідає ширині маркувального елемента

 Крок клеми більше ширини маркувального елемента

 Суцільний матеріал, може бути скорочений до розміру кроку клеми

Маркування клем компанії Phoenix Contact

		UCT-TMF ...								US-TMF ...	
		3.5	4	5	6	8	10	12	16	100	
		0829484	0828732	0828734	0828736	0828740	0829142	0829144	0829146	0829260	
		TMT ...								TMT ...	
			4 R	5 R	6 R	8 R	10 R			100 R	(Ex6,2)R
	0816375	0816430	0816498	0816553	0816210			0816605	0803063		
Крок	3.5	4	5	6	8	10	12	16	Суцільний матеріал		
Клеми з гвинтовим затиском		Маркувальний паз із пласким профілем									
DFK 4 ...	6										
DFK 5 ...	9.5										
DIK ...1,5 ...	6										
DLK ...	6										
DOK ...1,5 ...	6										
GTF 76	22.5										
HDFK ... 50 ...	18.8										
HDFK ... 95 ...	25										
MBK 6 ...	8										
MBKKB 2,5 ...	5										
MSLKG 6 ...	8										
MT 1,5 ...	4										
MTK ...	5										
MTTB 1,5 ...	4										
MUT 2,5 ...	5										
MUT 4 ...	6										
OTTA 2,5 ...	9										
OTTA 2,5-PE	10										
OTTA 6 ...	11										
OTTA 6-PE	12										
OTTA 25 ...	18										
PIK 4 ...	6										
PIK 6 ...	8										
SLKK 5 ...	6										
SSK 0525 KER-EX	6										
SSK 110 KER-EX	8.4										
SSK 116 KER-EX	10.4										
SSK 135 KER-EX	15.3										
UDK 3 ...	5										
UDK 4 ...	6										
UDMTK 5 ...	6										
UGSK ...	8										
UHK 4 ...	6										
UHSK/S 2000 ...	10										

 Крок клеми відповідає ширині маркувального елемента

 Крок клеми більше ширини маркувального елемента

 Суцільний матеріал, може бути скорочений до розміру кроку клеми

Маркування клем компанії Phoenix Contact

		UCT-TM ...									US-TM ...	
		3.5	4	5	6	7.62	8	10	12	16	100	
		0829484	0828732	0828734	0828736	0828738	0828740	0829142	0829144	0829146	0829255	
		TMT ...									TMT ...	
			4 R	5 R	6 R		8 R	10 R			100 R	(Ex9,5)R
			0816375	0816430	0816498		0816553	0816210			0816605	0828295
Крок		3.5	4	5	6	7.62	8	10	12	16	Суцільний матеріал	
Клеми з гвинтовим затиском		Маркувальний паз із високим профілем										
UIK ... 16 ...	12											
UIK ... 35 ...	15.2											
UISLKG 16 ...	12											
UISLKG 35 ...	15											
UK 1,5 ...	4											
UK 2,5 ...	5											
UK 3 ...	5											
UK 4 ...	6											
UK 5 ...	6											
UK 5-HESI ...	8											
UK 5-MTD ...	8											
UK 6 ...	8											
UK 6,3-HESI ...	10.2											
UK 6-FSI ...	8											
UK 6-HEDI ...	8											
UK 10 ...	10											
UK 10-DREHSI ...	12											
UK 10,3 ... HESI ...	18											
UK 16 ...	12											
UK 35 ...	16											
UKD 6 ...	8											
UKH 50 ...	20											
UKH 70 ...	20.3											
UKH 95 ...	25											
UKH 150 ...	31											
UKH 240 ...	36											
UKK ... 3 ...	5											
UKK 4 ...	6											
UKK ... 5 ...	6											
UKK 5-HESI ...	8											
UKK ... 10 ...	10											
UKN 2,5 ...	6											
UKN 5 ...	6											
UKN 6 ...	8											

 Крок клеми відповідає ширині маркувального елемента

 Крок клеми більше ширини маркувального елемента

 Суцільний матеріал, може бути скорочений до розміру кроку клеми

Маркування клем компанії Phoenix Contact

		UCT-TMF ...								US-TMF ...									
		3.5		4		5		6		8		10		12		16		100	
		0829484		0828732		0828734		0828736		0828740		0829142		0829144		0829146		0829260	
		TMT ...																TMT ...	
				4 R		5 R		6 R		8 R		10 R						100 R (Ex6,2)R	
		0816375		0816430		0816498		0816553		0816210						0816605 0803063			
Крок		3.5		4		5		6		8		10		12		16		Суцільний матеріал	
Клеми з гвинтовим затиском		Маркувальний паз із плоским профілем																	
UIK ... 16 ...	12																		
UIK ... 35 ...	15.2																		
UISLKG 16 ...	12																		
UISLKG 35 ...	15																		
UK 1,5 ...	4																		
UK 2,5 ...	5																		
UK 3 ...	5																		
UK 4 ...	6																		
UK 5 ...	6																		
UK 5-HESI ...	8																		
UK 5-MTD ...	8																		
UK 6 ...	8																		
UK 6,3-HESI ...	10.2																		
UK 6-FSI ...	8																		
UK 6-HEDI ...	8																		
UK 10 ...	10																		
UK 10-DREHSI ...	12																		
UK 10,3 ... HESI ...	18																		
UK 16 ...	12																		
UK 35 ...	16																		
UKD 6 ...	8																		
UKH 50 ...	20																		
UKH 70 ...	20.3																		
UKH 95 ...	25																		
UKH 150 ...	31																		
UKH 240 ...	36																		
UKK ... 3 ...	5																		
UKK 4 ...	6																		
UKK ...5 ...	6																		
UKK 5-HESI ...	8																		
UKK ...10 ...	10																		
UKN 2,5 ...	6																		
UKN 5 ...	6																		
UKN 6 ...	8																		

 Крок клеми відповідає ширині маркувального елемента

 Крок клеми більше ширини маркувального елемента

 Суцільний матеріал, може бути скорочений до розміру кроку клеми

Маркування клем компанії Phoenix Contact

		UCT-TM ...									US-TM ...	
		3.5	4	5	6	7.62	8	10	12	16	100	
		0829484	0828732	0828734	0828736	0828738	0828740	0829142	0829144	0829146	0829255	
		TMT ...									TMT ...	
			4 R	5 R	6 R		8 R	10 R			100 R	(Ex9,5)R
			0816375	0816430	0816498		0816553	0816210			0816605	0828295
Крок		3.5	4	5	6	7.62	8	10	12	16	Суцільний матеріал	
Клеми з гвинтовим затиском		Маркувальний паз із високим профілем										
UKN 10 ...	8											
UKN 16 ...	12											
UKN 35 ...	15											
UK-SI ...	8											
UR ... K ...	8											
USIG ...	10											
USK 4 ...	6											
USLKG 1,5 ...	4											
USLKG 2,5 ...	5											
USLKG 3 ...	5											
USLKG 5 ...	6											
USLKG 6 ...	8											
USLKG 10 ...	10											
USLKG 16 ...	12											
USLKG 35 ...	16											
USST ... 4 ...	6											
USST ... 6 ...	8											
USST ... 10 ...	10											
UT ... 2,5 ...	5											
UT ... 4 ...	6											
UT 4-...HE...I ...	6											
UT ... 6 ...	8											
UT ... 10 ...	10											
UT ... 16 ...	12											
UT ... 35 ...	16											
UVKB 4 ...	6											
UW ... 4 ...	8											
UW ... 10 ...	10											
UW ... 16 ...	12											
UW ... 25 ...	15											
UXKK 4 ...	6											
VBST ... 4 ...	6											
VIOK ...1,5 ...	6											

 Крок клеми відповідає ширині маркувального елемента

 Крок клеми більше ширини маркувального елемента

 Суцільний матеріал, може бути скорочений до розміру кроку клеми

Маркування клем компанії Phoenix Contact

		UCT-TMF ...								US-TMF ...	
		3.5	4	5	6	8	10	12	16	100	
		0829484	0828732	0828734	0828736	0828740	0829142	0829144	0829146	0829260	
		TMT ...								TMT ...	
			4 R	5 R	6 R	8 R	10 R			100 R	(Ex6,2)R
		0816375	0816430	0816498	0816553	0816210			0816605	0803063	
	Крок	3.5	4	5	6	8	10	12	16	Суцільний матеріал	
Клеми з гвинтовим затиском		Маркувальний паз із плоским профілем									
UKN 10 ...	8										
UKN 16 ...	12										
UKN 35 ...	15										
UK-SI ...	8										
UR ... K ...	8										
USIG ...	10										
USK 4 ...	6										
USLKG 1,5 ...	4										
USLKG 2,5 ...	5										
USLKG 3 ...	5										
USLKG 5 ...	6										
USLKG 6 ...	8										
USLKG 10 ...	10										
USLKG 16 ...	12										
USLKG 35 ...	16										
USST ... 4 ...	6										
USST ... 6 ...	8										
USST ... 10 ...	10										
UT ... 2,5 ...	5										
UT ... 4 ...	6										
UT 4-...HE...I ...	6										
UT ... 6 ...	8										
UT ... 10 ...	10										
UT ... 16 ...	12										
UT ... 35 ...	16										
UVKB 4 ...	6										
UW ... 4 ...	8										
UW ... 10 ...	10										
UW ... 16 ...	12										
UW ... 25 ...	15										
UXKK 4 ...	6										
VBST ... 4 ...	6										
VIOK ...1,5 ...	6										

 Крок клеми відповідає ширині маркувального елемента

 Крок клеми більше ширини маркувального елемента

 Суцільний матеріал, може бути скорочений до розміру кроку клеми

Маркування клем компанії Phoenix Contact

		UCT-TM ...								US-TM ...	
		U (3.5x7)	3.5	5	6	7.62	8	10	12	16	100
		803666	0829484	0828734	0828736	0828738	0828740	0829142	0829144	0829146	0829255
		TMT ...								TMT ...	
				5 R	6 R			8 R	10 R		
				0816430	0816498			0816553	0816210		
Крок		3.5x7	3.5	5	6	7.62	8	10	12	16	Суцільний матеріал
Клеми із затиском Push-in											
PT 1,5/S ...	3.5										
PT 2,5 ...	5										
PT 4 ...	6										
PT...4-HESI ...	6										
PT 6 ...	8										
PT 10 ...	10										
PT 16...TWIN ...	12										
PTB 2,5 ...	5										
PTC 2,5 ...	5										
PTI 4 ...	6										
PTI 6 ...	8										
PTIO 1,5/S ...	3.5										
PTIO-IN ...	7										
PTME...4 ...	6										
PTME...6 ...	8										
PTN 2,5 ...	5										
PTN 4 ...	6										
PTN 6 ...	8										
PTPOWER 35 ...	16										
PTPOWER 50 ...	20										



Крок клеми відповідає ширині маркувального елемента



Крок клеми більше ширини маркувального елемента



Суцільний матеріал, може бути скорочений до розміру кроку клеми

Маркування клем компанії Phoenix Contact

		UCT-TMF ...							US-TMF ...	
		3.5	4	5	6	8	10	12	16	100
		0829484	0828732	0828734	0828736	0828740	0829142	0829144	0829146	0829260
		TMT ...							TMT ...	
			4 R	5 R	6 R	8 R	10 R			100 R (Ex6,2)R
			0816375	0816430	0816498	0816553	0816210			0816605 0803063
Крок		3.5	4	5	6	8	10	12	16	Суцільний матеріал
Клеми із затиском Push-in		Маркувальний паз із плоским профілем								
MPT 1,5/S ...	3.5									
MPT 2,5 ...	5									
PT 1,5/S ...	3.5									
PT 1,5/S-3L	3.5									
PT 1,5/S-PE ...	3.5									
PT 2,5 ...	5									
PT 2,5-3L	5									
PT 2,5-PE/L/L	5									
PT 4 ...	6									
PT 4-FSI ...	6									
PT 4-MT ...	6									
PT 4-TG ...	6									
PT...4-HESI ...	6									
PT 6 ...	8									
PT 10 ...	10									
PT 10,3-HESI ...	10.3									
PT 16...TWIN ...	12									
PTB 2,5 ...	5									
PTC 2,5 ...	5									
PTI 2,5 ...	5									
PTI 4 ...	6									
PTI 4-L ...	6									
PTI 4-PE ...	6									
PTI 6 ...	8									
PTIO 1,5/S ...	3.5									
PTIO-IN ...	7									
PTME...4 ...	6									
PTME...6 ...	8									
PTN 2,5 ...	5									
PTN 4 ...	6									
PTN 6 ...	8									
PTPOWER 35 ...	16									
PTPOWER 50 ...	20									

 Крок клеми відповідає ширині маркувального елемента

 Крок клеми більше ширини маркувального елемента

 Суцільний матеріал, може бути скорочений до розміру кроку клеми

Маркування клем компанії Phoenix Contact

		UCT-TM ...								US-TM ...	
		3.5	4	5	6	7.62	8	10	12	16	100
		0829484	0828732	0828734	0828736	0828738	0828740	0829142	0829144	0829146	0829255
		TMT ...								TMT ...	
			4 R	5 R	6 R		8 R	10 R			100 R (Ex9,5)R
Крок		3.5	4	5	6	7.62	8	10	12	16	Суцільний матеріал
Клеми із затиском Push-in		Маркувальний паз із високим профілем									
PTPOWER 95 ...	25										
PTPOWER 150 ...	31										
PTS 1,5/S ...	3.5										
PTS 2,5 ...	5										
PTTBS 1,5/S ...	3.5										
PTTBS 2,5 ...	5										
PTU 2,5 ...	5										
PTU 4 ...	6										

 Крок клеми відповідає ширині маркувального елемента

 Крок клеми більше ширини маркувального елемента

 Суцільний матеріал, може бути скорочений до розміру кроку клеми

Маркування клем компанії Phoenix Contact

		UCT-TMF ...								US-TMF ...	
		3.5	4	5	6	8	10	12	16	100	
		0829484	0828732	0828734	0828736	0828740	0829142	0829144	0829146	0829260	
		TMT ...								TMT ...	
			4 R	5 R	6 R	8 R	10 R			100 R	(Ex6,2)R
		0816375	0816430	0816498	0816553	0816210			0816605	0803063	
Крок	3.5	4	5	6	8	10	12	16	Суцільний матеріал		
Клеми із затиском Push-in		Маркувальний паз із пласким профілем									
PTPOWER 95 ...	25										
PTPOWER 150 ...	31										
PTS 1,5/S ...	3.5										
PTS 2,5 ...	5										
PTT 1,5/S ...	3.5										
PTT 2,5 ...	5										
PTTB 1,5/S ...	3.5										
PTTB 2,5 ...	5										
PTTB 4 ...	6										
PTTBS 1,5/S ...	3.5										
PTTBS 2,5 ...	5										
PTU 2,5 ...	5										
PTU 4 ...	6										
PTU 4-MT ...	6										
PTU 4-TG ...	6										
PTU...6 ...	8										

 Крок клеми відповідає ширині маркувального елемента

 Крок клеми більше ширини маркувального елемента

 Суцільний матеріал, може бути скорочений до розміру кроку клеми

Маркування клем компанії Phoenix Contact

		UCT-TM ...									US-TM ...		
		3.5	4	5	6	7.62	8	10	12	16	100		
		0829484	0828732	0828734	0828736	0828738	0828740	0829142	0829144	0829146	0829255		
		TMT ...									TMT ...		
			4 R	5 R	6 R		8 R	10 R			100 R	(Ex9,5)R	
	0816375	0816430	0816498		0816553	0816210				0816605	0828295		
	Крок	3.5	4	5	6	7.62	8	10	12	16	Суцільний матеріал		
Клеми з пружним затискним елементом		Маркувальний паз із високим профілем											
SGSK 6 ...	8												
SRDK 6 ...	8												
SRTK 6 ...	8												
ST 1,5 ...	4												
ST 1,5/S ...	3.5												
ST 2,5 ...	5												
ST 2,5-PE/3L	5												
ST 35 ...	16												
ST 4 ...	6												
ST 4-MT	6												
ST 6 ...	8												
ST 10 ...	10												
ST 16 ...	12												
STI 2,5 ...	5												
STI 4 ...	6												
STIO 2,5 ...	5												
STME... 6 ...	8												
STN 2,5 ...	5												
STN 4 ...	6												
STN 10 ...	10												
STN 16 ...	12												
STN 35 ...	16												
STS 2,5 ...	5												
STS 4 ...	6												
STS 6 ...	8												

 Крок клеми відповідає ширині маркувального елемента

 Крок клеми більше ширини маркувального елемента

 Суцільний матеріал, може бути скорочений до розміру кроку клеми

Маркування клем компанії Phoenix Contact

		UCT-TMF ...								US-TMF ...	
		3.5	4	5	6	8	10	12	16	100	
		0829484	0828732	0828734	0828736	0828740	0829142	0829144	0829146	0829260	
		TMT ...								TMT ...	
			4 R	5 R	6 R	8 R	10 R			100 R	(Ex6,2)R
		0816375	0816430	0816498	0816553	0816210			0816605	0803063	
	Крок	3.5	4	5	6	8	10	12	16	Суцільний матеріал	
Клеми з пружним затискним елементом		Маркувальний паз із плоским профілем									
MS ... 2,5 ...	5										
MZFKK ...1,5 ...	5										
SGSK 6 ...	8										
SRDK 6 ...	8										
SRTK 6 ...	8										
ST 1,5 ...	4										
ST 1,5/S ...	3.5										
ST 2,5 ...	5										
ST 2,5-3L ...	5										
ST 2,5-PE/3L	5										
ST 2,5-PE/L/N	5										
ST 35 ...	16										
ST 4 ...	6										
ST 4-MT	6										
ST 4-TG ...	6										
ST 6 ...	8										
ST 10 ...	10										
ST 16 ...	12										
STI 2,5 ...	5										
STI 4 ...	6										
STI 10 ...	10										
STI 16 ...	12										
STIO 2,5 ...	5										
STIO-IN 2,5 ...	5										
STME... 6 ...	8										
STN 2,5 ...	5										
STN 4 ...	6										
STN 10 ...	10										
STN 16 ...	12										
STN 35 ...	16										
STS 2,5 ...	5										
STS 4 ...	6										
STS 6 ...	8										

 Крок клеми відповідає ширині маркувального елемента

 Крок клеми більше ширини маркувального елемента

 Суцільний матеріал, може бути скорочений до розміру кроку клеми

Маркування клем компанії Phoenix Contact

		UCT-TM ...								US-TM ...	
		3.5	4	5	6	7.62	8	10	12	16	100
		0829484	0828732	0828734	0828736	0828738	0828740	0829142	0829144	0829146	0829255
		TMT ...								TMT ...	
			4 R	5 R	6 R		8 R	10 R			100 R (Ex9,5)R
Крок		3.5	4	5	6	7.62	8	10	12	16	Суцільний матеріал
Клеми з пружним затискним елементом		Маркувальний паз із високим профілем									
STTBS 2,5 ...	5										
STTBS 4 ...	6										
STU 2,5 ...	5										
STU 4 ...	6										
STU 10 ...	10										
STU 35 ...	16										
ZFK 6-DREHSI ...	12										
ZGSK ...	8										
ZR ...	8										
ZRV ...	7.62										
Клеми для швидкого монтажу		Маркувальний паз із високим профілем									
QTC 1,5 ...	5										
QTC 2,5 ...	6										
QTCS 1,5 ...	5										
QTCS 2,5 ...	6										
QTCU 1,5 ...	5										
QTCU 2,5 ...	6										

 Крок клеми відповідає ширині маркувального елемента

 Крок клеми більше ширини маркувального елемента

 Суцільний матеріал, може бути скорочений до розміру кроку клеми

Маркування клем компанії Phoenix Contact

		UCT-TMF ...							US-TMF ...	
		3.5	4	5	6	8	10	12	16	100
		0829484	0828732	0828734	0828736	0828740	0829142	0829144	0829146	0829260
		TMT ...							TMT ...	
			4 R	5 R	6 R	8 R	10 R			100 R (Ex6,2)R
Крок		3.5	4	5	6	8	10	12	16	0816605 0803063
Клем з пружним затискним елементом		Маркувальний паз із плоским профілем								Суцільний матеріал
STTB 1,5 ...	4									
STTB 2,5 ...	5									
STTB 4 ...	6									
STTBS 2,5 ...	5									
STTBS 4 ...	6									
STTBU 4 ...	6									
STU 2,5 ...	5									
STU 4 ...	6									
STU 10 ...	10									
STU 35 ...	16									
ZDMTK 2,5 ...	5									
ZFK 6-DREHSI ...	12									
ZFKK 2,5 ...	6									
ZGSK ...	8									
ZPV ...	5									
ZR ...	8									
ZRV ...	7.62									
Клем для швидкого монтажу		Маркувальний паз із плоским профілем								
QTC 1,5 ...	5									
QTC 2,5 ...	6									
QTCS 1,5 ...	5									
QTCS 2,5 ...	6									
QTCU 1,5 ...	5									
QTCU 2,5 ...	6									
QTCU 2,5-TWIN-MT	6									
QTTCB ... 1,5 ...	5									

 Крок клем відповідає ширині маркувального елемента

 Крок клем більше ширини маркувального елемента

 Суцільний матеріал, може бути скорочений до розміру кроку клем

Маркування клем компанії Phoenix Contact

		UCT-TM ...								US-TM ...	
		3.5	4	5	6	7.62	8	10	12	16	100
		0829484	0828732	0828734	0828736	0828738	0828740	0829142	0829144	0829146	0829255
		TMT ...								TMT ...	
			4 R	5 R	6 R		8 R	10 R			100 R (Ex9,5)R
Крок		3.5	4	5	6	7.62	8	10	12	16	Суцільний матеріал
Вставні з'єднувальні елементи		Маркувальний паз із високим профілем									
PPCT 6 ...	8										
PT 1,5 ... P ...	3.5										
PT 2,5 ... P ...	5										
PT 4 ... P ...	6										
PT 6 ... P ...	8										
PTME 6 ...1P ...	8										
PTMED 6 ...1P ...	8										
PTS 1,5 ...1P ...	3.5										
PTTB 1,5 ...4P ...	3.5										
PTTBS 1,5 ...2P ...	3.5										
PTTBS 2,5 ...2P ...	5										
QTC 1,5 ...1P ...	5										
ST 2,5 ... P ...	5										

 Крок клеми відповідає ширині маркувального елемента

 Крок клеми більше ширини маркувального елемента

 Суцільний матеріал, може бути скорочений до розміру кроку клеми

Маркування клем компанії Phoenix Contact


		UCT-TMF ...								US-TMF ...	
		3.5	4	5	6	8	10	12	16	100	
		0829484	0828732	0828734	0828736	0828740	0829142	0829144	0829146	0829260	
		TMT ...								TMT ...	
			4 R	5 R	6 R	8 R	10 R			100 R	(Ex6,2)R
	0816375	0816430	0816498	0816553	0816210			0816605	0803063		
Крок	3.5	4	5	6	8	10	12	16	Суцільний матеріал		
Вставні з'єднувальні елементи		Маркувальний паз із плоским профілем									
FC 4-PCB ...	78										
MPT 1,5 ...1P ...	3.5										
PPC 1,5 ...	3.5										
PPC 6 ...	8										
PPCT 6 ...	8										
PP-H 1,5 ...	3.5										
PP-H 2,5 ...	5										
PP-H 4 ...	6										
PP-H 6 ...	8										
PT 1,5 ... P ...	3.5										
PT 2,5 ... P ...	5										
PT 4 ... P ...	6										
PT 6 ... P ...	8										
PTME 6 ...1P ...	8										
PTMED 6 ...1P ...	8										
PTS 1,5 ...1P ...	3.5										
PTTB 1,5 ...2P ...	3.5										
PTTB 1,5 ...4P ...	3.5										
PTTB 2,5 ...2P ...	5										
PTTBS 1,5 ...2P ...	3.5										
PTTBS 2,5 ...2P ...	5										
QP 1,5 ...	5										
QTC 1,5 ...1P ...	5										
QTTCB 1,5 ...2P ...	5										
SC 2,5 ...	5										
SC 4 ...	6										
SP 4 ...	6										
SPB ... 2,5 ...	5										
SPH 2,5 ...	5										
SPV 2,5 ...	5										
ST 2,5 ... P ...	5										
ST 2,5-PCB ...	5										

 Крок клем відповідає ширині маркувального елемента

 Крок клем більше ширини маркувального елемента

 Суцільний матеріал, може бути скорочений до розміру кроку клем

Маркування клем компанії Phoenix Contact



		UCT-TM ...								US-TM ...	
		3.5	4	5	6	7.62	8	10	12	16	100
		0829484	0828732	0828734	0828736	0828738	0828740	0829142	0829144	0829146	0829255
		TMT ...								TMT ...	
			4 R	5 R	6 R		8 R	10 R			100 R (Ex9,5)R
			0816375	0816430	0816498		0816553	0816210			0816605 0828295
Крок		3.5	4	5	6	7.62	8	10	12	16	Суцільний матеріал
Вставні з'єднувальні елементи		Маркувальний паз із високим профілем									
ST 4 ... P ...	6										
STTB 2,5 ...4P ...	5										
UPCT 4 ...	12.4										
UT 2,5 ...1P...	5										
UT 4 ... P ...	6										
UT 6 ... P ...	8										
UTME 4 ...1P ...	6										

 Крок клеми відповідає ширині маркувального елемента

 Крок клеми більше ширини маркувального елемента

 Суцільний матеріал, може бути скорочений до розміру кроку клеми

Маркування клем компанії Phoenix Contact

	UCT-TMF ...								US-TMF ...		
	3.5	4	5	6	8	10	12	16	100		
	0829484	0828732	0828734	0828736	0828740	0829142	0829144	0829146	0829260		
	TMT ...								TMT ...		
		4 R	5 R	6 R	8 R	10 R			100 R	(Ex6,2)R	
	0816375	0816430	0816498	0816553	0816210			0816605	0803063		
Крок	3.5	4	5	6	8	10	12	16	Суцільний матеріал		
Вставні з'єднувальні елементи		Маркувальний паз із плоским профілем									
ST 2,5-PCB ...	10.4										
ST 4 ... P ...	6										
ST 4-PCB ...	6										
STTB 2,5 ...2P ...	5										
STTB 2,5 ...4P ...	5										
UP 4 ...	6										
UP 6 ...	8										
UPBV 2,5 ...	5										
UPBV 4 ...	6										
UPCT 4 ...	12.4										
UT 2,5 ...1P...	5										
UT 4 ... P ...	6										
UT 6 ... P ...	8										
UTME 4 ...1P ...	6										
UTTB 2,5 ...2P ...	5										

 Крок клемі відповідає ширині маркувального елемента

 Крок клемі більше ширини маркувального елемента

 Суцільний матеріал, може бути скорочений до розміру кроку клемі

Маркування клем компанії Phoenix Contact

		UCT-TM ...									US-TM ...		
		3.5	4	5	6	7.62	8	10	12	16	100		
		0829484	0828732	0828734	0828736	0828738	0828740	0829142	0829144	0829146	0829255		
		TMT ...									TMT ...		
			4 R	5 R	6 R		8 R	10 R			100 R	(Ex9,5)R	
	0816375	0816430	0816498		0816553	0816210				0816605	0828295		
	Крок	3.5	4	5	6	7.62	8	10	12	16	Суцільний матеріал		
Клеми з болтовим затиском			Маркувальний паз із високим профілем										
HV M5 ...	13												
HV M6 ...	16												
HV M8 ...	21												
HV M10 ...	32												
HV M12 ...	32												
RBO 5 ...	13												
RBO 6 ...	17												
RBO 8 ...	29												
RBO 10 ...	41												
RBO 12 ...	49												
RBO 16 ...	54.8												
RSC 4 ...	9												
RSC 5 ...	13												
RSC 6 ...	17												
RT 3 ...	12												
RT 4 ...	12												
RT 5 ...	16												
RT 8 ...	20.3												
RTO 3 ...	12												
RTO 5 ...	16												
RTO 8 ...	20.3												
UHV 25 ...	26												
UHV 50 ...	32												
UHV 95 ...	40												
UHV 150 ...	46												
UHV 240 ...	53												



Крок клеми відповідає ширині маркувального елемента



Крок клеми більше ширини маркувального елемента



Суцільний матеріал, може бути скорочений до розміру кроку клеми

Маркування клем компанії Phoenix Contact

		UCT-TMF ...								US-TMF ...	
		3.5	4	5	6	8	10	12	16	100	
		0829484	0828732	0828734	0828736	0828740	0829142	0829144	0829146	0829260	
		TMT ...								TMT ...	
			4 R	5 R	6 R	8 R	10 R			100 R	(Ex6,2)R
Крок		3.5	4	5	6	8	10	12	16	0816605 0803063	
Клемы з болтовим затиском		Маркувальний паз із плоским профілем								Суцільний матеріал	
HV M5 ...	13										
HV M6 ...	16										
HV M8 ...	21										
HV M10 ...	32										
HV M12 ...	32										
RBO 5 ...	13										
RBO 6 ...	17										
RBO 8 ...	29										
RBO 10 ...	41										
RBO 12 ...	49										
RBO 16 ...	54.8										
RSC 4 ...	9										
RSC 5 ...	13										
RSC 6 ...	17										
RT 3 ...	12										
RT 4 ...	12										
RT 5 ...	16										
RT 8 ...	20.3										
RTO 3 ...	12										
RTO 5 ...	16										
RTO 8 ...	20.3										
UHV 25 ...	26										
UHV 50 ...	32										
UHV 95 ...	40										
UHV 150 ...	46										
UHV 240 ...	53										

 Крок клем відповідає ширині маркувального елемента

 Крок клем більше ширини маркувального елемента

 Суцільний матеріал, може бути скорочений до розміру кроку клем

Маркування клем компанії ABB

	UCT6M-TM ...		
	5	6	8
	0830756	0830757	0830758
	UM6M-TM ...		
	(5x10)	(6x10)	(8x10)
Крок	0830928	0830926	0830939
	5	6	8

Клеми з гвинтовим затиском

CDS4 ...	5.2		
CDS4 ... R1	6		
ZDS4 ...	5.2		
ZDS4 ... R1	6		
ZS4 ...	5.2		
ZS4 ... R ...	6		
ZS4 ... SF1 ...	8		
ZS4-R1	8		
ZS4-SF ...	6		
ZS4-S-R3	8		
ZS6 ...	6		
ZS10 ...	8		
ZS16 ...	10		
ZS25 ...	12		
ZS35 ...	16		
ZS50 ...	16		
ZS70 ...	22		
ZS95 ...	26		

Клеми з пружним затискним елементом

CDK2,5 ...	5.2		
CDK4 ...	6		
ZDK2,5 ...	5.2		
ZDK4 ...	6		
ZK2,5 ...	5.2		
ZK2,5 ... R1 ...	6		
ZK2,5 ... SF ...	6		
ZK4 ...	6		
ZK6 ...	8		
ZK10 ...	10		
ZK16 ...	12		

 Крок маркувального матеріалу Phoenix Contact відповідає кроку клем компанії ABB

 Крок маркувального матеріалу Phoenix Contact менше кроку клем компанії ABB

Маркування клем компанії Allen-Bradley Rockwell

	UCT1-TMF ...		UCT1-TM ...							
	5	6	5		6					
	0829237	0829243	0829482		0829483					
	UM1-TMF ...		UM1-TM ...							
	(5x5)	(6x5)	(5x10)	(5x12)	(6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)	
	0830902	0830904	0830905	0830912	0830903	0830909	0830906	0830920	0830916	
Крок	5	6	5	5	6	6	8	8	12	
Клеми з гвинтовим затиском										
1492-J3	5.1									
1492-J3P	5.1									
1492-J4	6.1									
1492-J6	8.1									
1492-J10	10									
1492-J16	12									
1492-J35	16									
1492-JD3 ...	5.1									
1492-JD3P	5.1									
1492-JD4 ...	6.1									
1492-JG3	5.1									
1492-JG4	6.1									
1492-WTF3 ...	5.1									
1492-WTS3 ...	5.1									

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact відповідає кроку клем
компанії Allen-Bradley Rockwell

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact менше кроку клем
компанії Allen-Bradley Rockwell

Маркування клем компанії Cabur

	UCT5-TM ...		
		5	6
		0828750	0828752
	UM5-TM ...		
	(4x10)	(5x10)	(6x10)
	0830938	0830922	0830919
Крок	4	5	6

Клеми з гвинтовим затиском

AFO.2 ...	6.5			
CBC.2 ...	5			
CBC.4 ...	6			
CBC.6 ...	8			
CBC.10 ...	10			
CBC.16 ...	12			
CBC.35 ...	16			
CBD.2 ...	5.5			
CBD.4 ...	6.5			
CBD.6 ...	8			
CBD.10 ...	10			
CBD.16 ...	12			
CBD.35 ...	16			
CBD.50 ...	18			
CBD.70 ...	20.5			
CBE.2 ...	5			
CBR.2 ...	5			
CDA.70 ...	27			
CDA.120 ...	32			
CDA.185 ...	38			
CNT.6 ...	8			
CNT.16 ...	12			
CNT.35 ...	16			
CPF/5 ...	6			
CVF.4 ...	7.5			
DAS.4 ...	6			
DBC.2 ...	5			
DSFA.4 ...	6			
DSS.4 ...	6			
EDM.2 ...	5.5			
EDM.4 ...	6.5			
EDM.6 ...	8			
EDM.10 ...	10			

Крок маркувального матеріалу

 Phoenix Contact відповідає кроку клем компанії Cabur

Крок маркувального матеріалу

 Phoenix Contact менше кроку клем компанії Cabur

Маркування клем компанії Cabur

		UCT5-TM ...		
		5		6
		0828750		0828752
		UM5-TM ...		
		(4x10)	(5x10)	(6x10)
		0830938	0830922	0830919
Крок	4	5	6	
Клеми з гвинтовим затиском				
EDM.16 ...	12			
EDM.25 ...	16			
EDM.35 ...	18.5			
EDM.70 ...	21			
FFS.4 ...	6.5			
FLD.10 ...	11			
FP ... 10 ...	12			
FVS.4 ...	6.5			
GPA.70 ...	20.5			
GPA.95 ...	26			
GPA.150 ...	31			
GPA.240 ...	37			
GPM.95 ...	32			
GPM.150 ...	42			
GPM.240 ...	52			
MAC.6 ...	8			
MPFA.4 ...	6			
MPS.2 ...	5.5			
MPS.4 ...	6			
RFI.2 ...	6			
RN. ...	8			
RP4 ...	9			
SCB.6 ...	8			
SCB.10 ...	10.5			
SCX.10 ...	10.5			
SF ... 4	8			
SF ... 10	12			
SFR.6 ...	10			
SV.2 ...	5.5			
SV.4 ...	7			
SV.6 ...	8			
SV.10 ...	10.5			
TC ...	5.5			

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact відповідає кроку клем
компанії Cabur

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact менше кроку клем
компанії Cabur

Маркування клем компанії Cabur

	UCT5-TM ...		
		5	6
		0828750	0828752
	UM5-TM ...		
	(4x10)	(5x10)	(6x10)
	0830938	0830922	0830919
Крок	4	5	6

Клеми з гвинтовим затиском

TDE.2 ...	6.2			
TE ... 2 ...	5.5			
TE ... 4 ...	6.5			
TE ... 6 ...	8			
TE ... 10 ...	10			
TE ... 16 ...	12			
TE ... 35 ...	16			
TE ... 50 ...	18			
TE ... 70 ...	20.5			
TL ... 2 ...	6.2			
TR.2 ...	5			
TR.4 ...	7.3			
VL16 ...	29			
VLM.10 ...	13			
VP ... 2 ...	5.08			

Клеми із затиском Push-in

NCS	6.2			
NCV	6.2			

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact відповідає кроку клем
компанії Cabur

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact менше кроку клем
компанії Cabur

Маркування клем компанії Cabur

		UCT5-TM ...	
		5	6
		0828750	0828752
		UM5-TM ...	
		(4x10)	(5x10)
		0830938	0830922
		(6x10)	0830919
Крок	4	5	6
Клеми з пружним затискним елементом			
CHP2 ...	5.2		
HCD.1 ...	5.08		
HFR.4 ...	6.2		
HLD.2 ...	5.2		
HM ... 1 ...	4.2		
HM ... 2 ...	5.2		
HM ... 4 ...	6.2		
HM ... 6 ...	8.2		
HM ... 10 ...	10		
HM ... 16 ...	12		
HMF4 ...	8		
HMR.16 ...	12.8		
HSCB.4 ...	6.2		
HTE.1 ...	4.2		
HTE.2 ...	5.2		
HTE.4 ...	6.2		
HTE.6 ...	8.2		
HTE.10 ...	10		
HTE.16 ...	12		
HTTE.2 ...	5.2		
HVPC.2 ...	5.2		
HVTE.2 ...	5.2		

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact відповідає кроку клем
компанії Cabur

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact менше кроку клем
компанії Cabur

Маркування клем компанії CONTA-CLIP



	UCT1-TMF ...				UCT1-TM ...									
	5	6			5	U 5		6						
	0829237	0829243			0829482	0803204		0829483						
	UM1-TMF ...				UM1...-TM ...									
	(3.5x5)	(5x5)	(6x5)	(8x5)	(3.5x12)	(5x10)	U (5x10)	(5x12)	(6x10)	U (6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)
	0830935	0830902	0830904	0830924	0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830909	0830906	0830920	0830916
Крок	3.5	5	6	8	3.5	5	5	5	6	6	6	8	8	12

Клеми з гвинтовим затиском

BKA 2,5	5													
BKA 4	6													
BKA 10	8													
DLI ... 2,5	6													
FF 1/15	6													
FF 2,5	6													
IK ... 2,5	5													
KBL 2,5	5													
KBL 2,5-4	6													
KBL 6	8													
NT 2,5	6													
NT 6	8													
P ... K 10 ...	8													
RK 1,5	6													
RK 2,5	5													
RK 2,5-4	6													
RK 6	8													
RK 16	12													
RK 35	16													
RK 50	20													
RK 95	25													
RK 150	31													
RK 240	36													
RKB 4	6													
RKD 2,5	5													
RKD 4	6													

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact відповідає кроку клем
компанії CONTA-CLIP

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact менше кроку клем
компанії CONTA-CLIP

Маркування клем компанії CONTA-CLIP



UCT1-TMF ...				UCT1-TM ...									
	5	6			5	U 5		6					
	0829237	0829243			0829482	0803204		0829483					
UM1-TMF ...				UM1...-TM ...									
(3.5x5)	(5x5)	(6x5)	(8x5)	(3.5x12)	(5x10)	U (5x10)	(5x12)	(6x10)	U (6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)
0830935	0830902	0830904	0830924	0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830909	0830906	0830920	0830916
3.5	5	6	8	3.5	5	5	5	6	6	6	8	8	12

Клеми з гвинтовим затиском

[illegible]

Крок маркувального матеріалу
Phoenix Contact відповідає кроку клем
компанії CONTA-CLIP

Крок маркувального матеріалу
Phoenix Contact менше кроку клем
компанії CONTA-CLIP

Маркування клем компанії CONTA-CLIP



UCT1-TMF ...			
	5	6	
	0829237	0829243	
UM1-TMF ...			
(3.5x5)	(5x5)	(6x5)	(8x5)
0830935	0830902	0830904	0830924
3.5	5	6	8

UCT1-TM ...										
5	U 5		6							
0829482	0803204		0829483							
UM1...-TM ...										
(3.5x12)	(5x10)	U (5x10)	(5x12)	(6x10)	U (6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)	
0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830909	0830906	0830920	0830916	
3.5	5	5	5	6	6	6	8	8	12	

Клеми з гвинтовим затиском

SSL ... 2,5 ...	5														
SSL ... 4 ...	6														
SSL 6	8														
SSL ... 10 ...	10														
SSL 16	12.1														
SSL 35	16.1														
SSL 50	18.5														
SSL 70	20.5														
STA 5/1	5														
STK ... 1	8														
STK 2	8														
TK 2	8														
TK ... 4	7.5														
TKS 10	11.25														
TRK 1,5	6														
TSK 2,5	10														
VMAK 2,5	6														

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact відповідає кроку клем
компанії CONTA-CLIP

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact менше кроку клем
компанії CONTA-CLIP

Маркування клем компанії CONTA-CLIP



UCT1-TMF ...			
	5	6	
0829237	0829243		
UM1-TMF ...			
(3.5x5)	(5x5)	(6x5)	(8x5)
0830935	0830902	0830904	0830924
Крок	3.5	5	6

UCT1-TM ...											
	5	U 5		6							
0829482	0803204			0829483							
UM1...-TM ...											
(3.5x12)	(5x10)	U (5x10)	(5x12)	(6x10)	U (6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)		
0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830909	0830906	0830920	0830916		
Крок	3.5	5	5	5	6	6	6	8	8	12	

Клеми із затиском Push-in

FDLI ... 2,5	5.1														
FDLIS B 2,5	15.3														
FNT 2,5	5.1														
FNT 6	8.1														
FRK 1,5	4.1														
FRK ... 2,5	5.1														
FRK 4	6.1														
FRKI 6	8.1														
FSIK 4	6.1														
FSL 1,5	4.1														
FSL ... 2,5	5.1														
FSL 4	6.1														
FSLI 6	8.1														
FTRK 2,5	5.1														

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact відповідає кроку клем компанії CONTA-CLIP

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact менше кроку клем компанії CONTA-CLIP

Маркування клем компанії CONTA-CLIP



UCT1-TMF ...			
	5	6	
	0829237	0829243	
UM1-TMF ...			
(3.5x5)	(5x5)	(6x5)	(8x5)
0830935	0830902	0830904	0830924
Крок	3.5	5	6

UCT1-TM ...										
	5	U 5		6						
	0829482	0803204		0829483						
UM1...-TM ...										
(3.5x12)	(5x10)	U (5x10)	(5x12)	(6x10)	U (6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)	
0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830909	0830906	0830920	0830916	
3.5	5	5	5	6	6	6	8	8	12	

Клеми з пружним затискним елементом

FIK 2,5 ...	5.1																			
SL 4	6.1																			
ZIKD 2,5	5.1																			
ZIZA 1,5	5.1																			
ZMP 1,5	5.1																			
ZRK ... 2,5	5.1																			
ZRK 4	6.1																			
ZRK 6	8.1																			
ZRK 10	10.1																			
ZRK 16	12.1																			
ZSL 2,5	5.1																			
ZSL 4	6.1																			
ZSL 6	8.1																			
ZSL 10	10.1																			
ZSL 16	12.1																			
ZSLD 2,5	5.1																			
ZSL ... 2,5	5.1																			
ZSRK 2,5	5.1																			
ZST 2,5	5.1																			
ZSTK 2,5	5.1																			
ZSTK 2,5 ...	5.1																			
ZTRK 2,5	5.1																			
ZVMAK 2,5	5.1																			

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact відповідає кроку клем
 компанії CONTA-CLIP

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact менше кроку клем
 компанії CONTA-CLIP

Маркування клем компанії CONTA-CLIP

	UCT1-TMF ...				UCT1-TM ...									
		5	6			5	U 5		6					
		0829237	0829243			0829482	0803204		0829483					
	UM1-TMF ...				UM1...-TM ...									
	(3.5x5)	(5x5)	(6x5)	(8x5)	(3.5x12)	(5x10)	U (5x10)	(5x12)	(6x10)	U (6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)
	0830935	0830902	0830904	0830924	0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830909	0830906	0830920	0830916
Крок	3.5	5	6	8	3.5	5	5	5	6	6	6	8	8	12

Клеми з болтовим затиском

HSK 16	13													
HSK 35	16													
HSK 50	21													
HSK 70	40													
HSK 95	40													
HSK 120	32													
HSK 150	50													
HSK 240	50													
HSKG 35 ...	27													
HSKG 70 ...	32													
HSKG 120 ...	42													
HSKG 185 ...	55													
HSKG 300 ...	55													

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact відповідає кроку клем
компанії CONTA-CLIP

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact менше кроку клем
компанії CONTA-CLIP

Маркування клем компанії Entelec

		UCT1-TMF ...			UCT6R-TM ...		
		5	6		5	6	8
		0829237	0829243		0830753	0830754	0830755
		UM1-TMF ...			UM6R-TM ...		
		(5x5)	(6x5)	(8x5)	(5x10)	(6x10)	(8x10)
		0830902	0830904	0830924	0830923	0830921	0830932
Крок		5	6	8	5	6	8
Клеми з гвинтовим затиском							
D1/5 ... ADO ...	5						
D1,5/6 ... ADO ...	6						
D1,5/8 ... ADO ...	8						
D2,5/5 ... ADO ...	5						
D2,5/6 ...	6						
D2,5/8 ... ADO ...	8						
D4/6 ...	6						
D4/6 ... ADO ...	6						
D4/6 ... LNTP ...	17.8						
D4/8 ... ADO ...	8						
D6/8 ...	8						
D6/8 ... ADO ...	8						
D6/10 ...	10						
DB1,5/8 ... ADO ...	6						
DB2,5/5 ... ADO ...	5						
DB2,5/8 ... ADO ...	8						
DB4/6 ... ADO ...	6						
DB4/8 ... ADO ...	8						
DH1,5/6 ... ADO ...	6						
DH4/6 ... ADO ...	6						
DR1,5/5 ...	5						
DR1,5/6 ... ADO ...	6						
DR2,5/5 ...	5.08						
DR2,5/8 ... ADO ...	8						
DR2,5/10 ...	10						
DR4/6 ...	6						
DR4/8 ...	8						
DRE1,5/5 ... ADO ...	5						
DRE1,5/6 ... ADO ...	6						
DRE2,5/5 ... ADO ...	5						
DRE2,5/8 ... ADO ...	8						
DRE4/6 ... ADO ...	6						
DRE4/8 ... ADO ...	8						

Крок маркувального матеріалу
Phoenix Contact відповідає кроку клем
компанії Entelec

Крок маркувального матеріалу
Phoenix Contact менше кроку клем
компанії Entelec

Маркування клем компанії Entelec

	UCT1-TMF ...			UCT6R-TM ...		
	5	6		5	6	8
	0829237	0829243		0830753	0830754	0830755
	UM1-TMF ...			UM6R-TM ...		
	(5x5)	(6x5)	(8x5)	(5x10)	(6x10)	(8x10)
	0830902	0830904	0830924	0830923	0830921	0830932
Крок	5	6	8	5	6	8
Клеми з гвинтовим затиском						
DS1,5/6 ... ADO ...	6					
DS2,5/5 ... ADO ...	5					
DS2,5/8 ... ADO ...	8					
DS4/6 ... ADO ...	6					
DS4/8 ... ADO ...	8					
DSE1,5/6 ... ADO ...	6					
DSE2,5/5 ... ADO ...	5					
DSE2,5/8 ... ADO ...	8					
DSE4/6 ... ADO ...	6					
DSE4/8 ... ADO ...	8					
M4/6 ...	6					
M6/8 ...	8					
M10/10 ...	10					
M16/12 ...	12					
M35/16 ...	17					
M35/26 ...	26					
M70/31 ...	31					
M120/35 ...	35					
M300/42 ...	42					
MA2,5/5 ...	5.08					
MS4/6 ...	6					
MS6/8 ...	8					
MTC6 ...	6					

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact відповідає кроку клем
компанії Entelec

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact менше кроку клем
компанії Entelec

Маркування клем компанії Entelec

	UCT1-TMF ...			UCT6R-TM ...		
	5	6		5	6	8
	0829237	0829243		0830753	0830754	0830755
	UM1-TMF ...			UM6R-TM ...		
	(5x5)	(6x5)	(8x5)	(5x10)	(6x10)	(8x10)
	0830902	0830904	0830924	0830923	0830921	0830932
Крок	5	6	8	5	6	8

Клеми з пружним затискним елементом

D2,5/5 ... L ...	5					
D2,5/5 ... D ...	5					
D4/6 ... L ...	6					
D6/8 ... L ...	8					
D10/10 ... L ...	10					
DB2,5/5 ... L ...	5					
DH2,5/5 ... L ...	5					
DR2,5/5 ... L ...	5					
DR2,5/10 ... L ...	10					
DS2,5/5 ... L ...	5					
DS2,5/10 ... L ...	10					
M4/6 ... D2 ...	6					

Клеми з болтовим затиском

M6/9 ...	9,5					
M6/12 ...	12,5					
M6/13 ...	13					

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact відповідає кроку клем
 компанії Entelec

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact менше кроку клем
 компанії Entelec

Маркування клем компанії Klemsan

	UCT1-TMF ...				UCT1-TM ...									
		5	6			5	U 5		6					
		0829237	0829243			0829482	0803204		0829483					
	UM1-TMF ...				UM1-TM...									
	(3.5x5)	(5x5)	(6x5)	(8x5)	(3.5x12)	(5x10)	U (5x10)	(5x12)	(6x10)	U (6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)
	0830935	0830902	0830904	0830924	0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830909	0830906	0830920	0830916
Крок	3.5	5	6	8	3.5	5	5	5	6	6	6	8	8	12

Клеми з гвинтовим затиском

ASK 2...	8													
ASK 3...	6.2													
ASK 4 LD...	10													
ASK 4 S...	10													
ASK 5...	8													
AVK 2,5...	5													
AVK 2,5 CCA...	6													
AVK 2,5 EA...	6													
AVK 2,5 F...	6													
AVK 2,5 T RD	5.75													
AVK 2,5/4...	6													
AVK 4...	6													
AVK 4 B...	10													
AVK 4 FS...	8													
AVK 4 T RD	6.2													
AVK 6...	8													
AVK 10...	10													
AVK 12 ...	12													
AVK 16...	12													
AVK 25...	12													
AVK 35...	16													
AVK 50 ...	20													
AVK 70 ...	22													
AVK 95 ...	25													
AVK 150 ...	31													
AVK 240 ...	36													
AVK AS ...	5.8													
AVK SKT ...	5.8													
AVK Y 4...	6													
AVK Y 6...	8													
AVK Y 10...	10													
MVK 2,5...	5													
MVK 4...	6													
PB 2,5 ...	9													

Крок маркувального матеріалу

 Phoenix Contact відповідає кроку клем компанії Klemsan

 Крок маркувального матеріалу Phoenix Contact менше кроку клем компанії Klemsan

Маркування клем компанії Klemсан



UCT1-TMF ...			
	5	6	
	0829237	0829243	
UM1-TMF ...			
(3.5x5)	(5x5)	(6x5)	(8x5)
0830935	0830902	0830904	0830924
Крок	3.5	5	6

UCT1-TM ...									
	5	U 5		6					
	0829482	0803204		0829483					
UM1...-TM ...									
(3.5x12)	(5x10)	U (5x10)	(5x12)	(6x10)	U (6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)
0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830909	0830906	0830920	0830916
Крок	3.5	5	5	5	6	6	6	8	8

Клеми з гвинтовим затиском

PB 2,5T ...	10														
PB 6 ...	11														
PB 6T ...	12														
PB 25 ...	18														
PIK 2,5 N...	5														
PIK 10 N...	10														
PIK 4 ...	6														
PUK ...	6														
WG-EKI	7														
WGL 1...	8														
WGO 1...	8														
WGO 2...	10														
WGO 3...	8														
WGO 4...	8														
WGO 5 ...	8														
WGO PB...6...	11														
WGO Y...6...	8														

Клеми з болтовим затиском

AVK 95 B...	40														
AVK 150 B...	48														
AVK 240 B...	53														
AVK PB 50...	20														
AVK PB 70...	22														
AVK PB 95...	25														
AVK PB 150...	31														
AVK PB 240...	36														
CPB 6...	9.5														
CPB 6B...	13														
PB 6...	11														

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact відповідає кроку клем
 компанії Klemсан

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact менше кроку клем
 компанії Klemсан

Маркування клем компанії Klemsan

	UCT1-TMF ...				UCT1-TM ...									
		5	6			5	U 5		6					
		0829237	0829243			0829482	0803204		0829483					
	UM1-TMF ...				UM1...-TM ...									
	(3.5x5)	(5x5)	(6x5)	(8x5)	(3.5x12)	(5x10)	U (5x10)	(5x12)	(6x10)	U (6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)
	0830935	0830902	0830904	0830924	0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830909	0830906	0830920	0830916
Крок	3.5	5	6	8	3.5	5	5	5	6	6	6	8	8	12

Клеми з пружним затискним елементом

MY ... K 2,5...	5													
MYVR 2,5	5													
MYVR 2,5 C	10													
PCY 2,5...	5.05													
PYK 1,5...	4.2													
PYK 2,5...	5													
PYK 3 S...	5													
PYK 4...	6													
PYK 4 I...	8													
PYK 4 S...	8													
PYK 6...	8													
PYK 10...	10													
PYK 16 ...	12													
PYK TEST	5													
PYKM 2,5...	5													
PYKMR 2,5...	5													
TRV 4 ...	7.5													
TRV 4 M ...	15													
TRV 4 S ...	12.5													
TRV 4 T ...	12													
TRV 10 ...	22													
YBK 2,5...	5													
YBK 3 S...	5													
YBK 4...	6													
YBK 6...	8													
YBK 10...	10													
YBK I...	8													
YBK S...	8													

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact відповідає кроку клем
компанії Klemsan

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact менше кроку клем
компанії Klemsan

Маркування клем компанії Legrand

	UM7...-TM ...		
	(5x10)	(6x10)	(8x10)
	0830933	0830931	0830945
Крок	5	6	8

Клеми з гвинтовим затиском

0371 ...	5			
0371 ...	6			
0371 ...	8			
0371 ...	10			
0371 ...	12			
0371 ...	15			
0371 ...	22			

Клеми з пружним затискним елементом

0372 ...	5			
0372 ...	6			
0372 ...	8			
0372 ...	10			
0372 ...	12			

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact відповідає кроку клем
компанії Legrand

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact менше кроку клем
компанії Legrand

Маркування клем компанії Wago

	UCT1-TMF ...			UCT2-TM ...				US2-TM ...
		5	6			5/6		100
		0829237	0829243			0829249		0829268
	UM1-TMF ...			UM2-TM ...				TMT2 ...
	(3.5x5)	(5x5)	(6x5)	(3.5x10)	(4x10)	(5/6x10)		(Ex11)R
	0830935	0830902	0830904	0830936	0830934	0830911		0802683
Крок	3.5	5	6	3.5	4	5	6	Суцільний матеріал

Клеми з пружним затискним елементом

2000-1 ..., 2000-2...	3.5							
2000-2 ..., 2001-1 ..., 2001-1 ...	4							
2001-5 ..., 2002-1 ...	5							
2002-1 ...	6							
2002-2 ...	5							
2002-2 ...	6							
2002-3 ..., 2002-4 ..., 2002-6 ..., 2002-7 ..., 2003-6 ..., 003-7 ...	5							
2003-9 ...	10.4							
2004-1 ..., 2004-5 ..., 2005-7 ...	6							
2006-1 ...	7.5							
2006-1 ...	10.4							
2006-1 ...	15							
2006-5 ...	7.5							
2006-7 ...	5							
2006-8 ...	15							
2006-9 ...	7.4							
2006-9 ...	10.4							
2007-8 ...	8							
2010-1 ..., 2010-5 ...	10							
2016-1 ...	12							
2016-7 ...	12							
2020-1 ..., 2020-2 ...	3.5							
2022-1 ..., 2022-2 ...	5							
249-1 ...	5							
249-1 ...	6							
261-4 ...	6							
264-1 ...	6							
264-1 ...	6							
264-2 ...	10							
264-2 ...	10							
264-3 ...	6							
264-3 ...	10							
264-7 ...	6							
264-7 ...	10							
270-5 ...	5							

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact відповідає кроку клем компанії Wago

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact менше кроку клем компанії Wago

 Суцільний матеріал, може бути скорочений до розміру кроку клем

Маркування клем компанії Wago

	UCT1-TMF ...			UCT2-TM ...				US2-TM ...
		5	6			5/6		100
		0829237	0829243			0829249		0829268
	UM1-TMF ...			UM2-TM ...				TMT2 ...
	(3.5x5)	(5x5)	(6x5)	(3.5x10)	(4x10)	(5/6x10)		(Ex11)R
	0830935	0830902	0830904	0830936	0830934	0830911		0802683
Крок	3.5	5	6	3.5	4	5	6	Суцільний матеріал

Клеми з пружним затискним елементом

279-1 ... - 279-9 ...	4							
280-1 ...	5							
280-5 ...	5							
280-5 ...	6							
280-6 ... - 280-9 ...	5							
281-1 ... - 281-6 ...	6							
281-6 ...	8							
281-6 ...	10							
281-9 ...	6							
282-1 ...	8							
282-1 ...	13							
282-6 ... - 282-9 ...	8							
283-1 ..., 283-6 ..., 283-9 ...	12							
284-1 ..., 284-6 ..., 284-9 ...	10							
285-1 ...	16							
285-1 ...	20							
285-1 ...	25							
285-1 ...	32							
285-4 ...	16							
285-4 ...	20							
285-6 ..., 285-9 ...	16							
709-3 ...	8							
769-1 ...	5							
769-1 ...	5							
769-2 ...	5							
769-5 ..., 769-6 ...	5							
780-6 ...	5							
781-6 ..., 781-6 ...	6							
782-6 ..., 782-9 ...	8							
783-6 ..., 783-9 ...	12							
785-6 ...	16							
811-3 ...	17.5							
869-1 ..., 869-3 ..., 870-1 ..., 870-4 ..., 870-5 ...	5							
870-6 ... - 870-9 ...	5							
880-6 ... - 880-9 ...	5							

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact відповідає кроку клем компанії Wago

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact менше кроку клем компанії Wago

 Суцільний матеріал, може бути скорочений до розміру кроку клем

Маркування клем компанії Weidmüller

	UCT1-TMF ...				UCT1-TM ...									
		5	6			5	U 5		6					
		0829237	0829243			0829482	0803204		0829483					
	UM1-TMF ...				UM1-TM...									
	(3.5x5)	(5x5)	(6x5)	(8x5)	(3.5x12)	(5x10)	U (5x10)	(5x12)	(6x10)	U (6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)
	0830935	0830902	0830904	0830924	0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830909	0830906	0830920	0830916
Крок	3.5	5	6	8	3.5	5	5	5	6	6	6	8	8	12


Клеми з гвинтовим затиском

AKE 2,5	5.1													
AKE 4	7													
AKZ 1,5, AKZ 2,5	5.1													
AKZ 4, DL ... 2,5	6.1													
KDKS 1	8													
MAK 2,5	6.2													
SAKS 2	27.6													
SAKS 4	24													
SAKS 5	28													
VLI 1,5	6.15													
WDK 1,5/R	3.5													
WDK 2,5	5.1													
WDK 4	6.1													
WDK 10	9.9													
WDKL 4	6.5													
WDL 2,5	6.1													
WDT 1,5	6.4													
WDTR 2,5	6.2													
WDU 1,5	5.1													
WDU 1,5/R	3.5													
WDU 2,5	5.1													
WDU 2,5/TC	10.2													
WDU 4	6.1													
WDU 6	7.9													
WDU 10	9.9													
WDU 16	11.9													
WDU 35	16													
WDU 50	18.5													
WDU 70	20.5													

Крок маркувального матеріалу
Phoenix Contact відповідає кроку клем
компанії Weidmüller

Крок маркувального матеріалу
Phoenix Contact менше кроку клем
компанії Weidmüller

Маркування клем компанії Weidmüller



UCT1-TMF ...			
	5	6	
	0829237	0829243	
UM1-TMF ...			
(3.5x5)	(5x5)	(6x5)	(8x5)
0830935	0830902	0830904	0830924
3.5	5	6	8

UCT1-TM ...											
	5	U 5		6							
	0829482	0803204		0829483							
UM1-TM...											
(3.5x12)	(5x10)	U (5x10)	(5x12)	(6x10)	U (6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)		
0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830909	0830906	0830920	0830916		
3.5	5	5	5	6	6	6	8	8	12		

Клеми з гвинтовим затиском

WDU 95	27														
WDU 120	32														
WDU 240	36														
WMF 2,5	5.08														
WNT 2,5	5.1														
WNT 4	6.1														
WNT 6	7.9														
WNT 10	9.9														
WNT 16	12														
WNT 35	16														
WNT 70	20.5														
WPE 1,5	5.1														
WPE 1,5/R	3.5														
WPE 2,5	5.1														
WPE 4	6.1														
WPE 6	7.9														
WPE 10	9.9														
WPE 16	11.9														
WPE 35	16														
WPE 50	18.5														
WPE 70	20.5														
WPE 95	27														
WPE 120	32														
WPO 4	6														
WSI 4	9.1														
WSI 6	7.9														
WT 4	6.1														
WTD 6	7.9														
WTD 6/4 FF	11														

Крок маркувального матеріалу
Phoenix Contact відповідає кроку клем
компанії Weidmüller

Крок маркувального матеріалу
Phoenix Contact менше кроку клем
компанії Weidmüller

Маркування клем компанії Weidmüller

	UCT1-TMF ...				UCT1-TM ...									
		5	6			5	U 5		6					
		0829237	0829243			0829482	0803204		0829483					
	UM1-TMF ...				UM1-TM...									
	(3.5x5)	(5x5)	(6x5)	(8x5)	(3.5x12)	(5x10)	U (5x10)	(5x12)	(6x10)	U (6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)
	0830935	0830902	0830904	0830924	0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830909	0830906	0830920	0830916
Крок	3.5	5	6	8	3.5	5	5	5	6	6	6	8	8	12

Клеми з гвинтовим затиском

WTL 4	6.1													
WTL 4/2	6													
WTR 2,5	5.1													
WTR 4	6.1													
WTR 4 ...	6.1													
WTR 35	32													
WTL 6	7.9													
WTL 6 SL	7.9													
WTL 6/4 FF	11													
WTQ 6	7.9													

Клеми із затиском Push-in

PDK 2,5, PDL 4, PDU 2,5	5.1													
PDU 6/10	8.1													
PDU 16	12.1													
PEI 16	15													
PMAK 4	5.1													
PNT 2,5	5.1													
PNT 6/10	8.1													
PNT 16	12.1													
PPE 2,5	5.1													
PPE 6	8.1													
PPE 16	12.1													
PSI 6/10	12.2													
PTD 6/10, PTL 6/10	8.1													
PTR 2,5	5.1													

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact відповідає кроку клем
 компанії Weidmüller

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact менше кроку клем
 компанії Weidmüller

Маркування клем компанії Weidmüller



Крок	UCT1-TMF ...				UCT1-TM ...									
	5	6			5	U 5		6						
	0829237	0829243			0829482	0803204		0829483						
	UM1-TMF ...				UM1-TM...									
	(3.5x5)	(5x5)	(6x5)	(8x5)	(3.5x12)	(5x10)	U (5x10)	(5x12)	(6x10)	U (6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)
	0830935	0830902	0830904	0830924	0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830909	0830906	0830920	0830916
	3.5	5	6	8	3.5	5	5	5	6	6	6	8	8	12

Клеми з пружним затискним елементом

ZDK 1,5	3.5													
ZDK 2,5	5.1													
ZDK 4	6.1													
ZDKPE 2,5	5.1													
ZDLD 2,5	5.1													
ZDT ... 2,5	5.1													
ZDU 1,5	3.5													
ZDU 2,5	5.1													
ZDU 4	6.1													
ZDU 6	8.1													
ZDU 10	10.1													
ZDU 16	12.1													
ZDU 35	16													
ZDUA 2,5, ZDUB 2,5	5.1													
ZEI 16	10													
ZEI 16-2	14													
ZIA 1,5	5.08													
ZMAK 2,5	5.1													
ZNT 4	6.1													
ZNT 6	8.1													
ZNT 16	10													
ZNT 35	16													
ZP 2,5	5.1													
ZP 4	6.1													
ZPE 1,5	3.5													
ZPE ... 2,5	5.1													
ZPE 4	6.1													
ZPE 6	8.1													
ZPE 10	10.1													
ZPE 16	12.1													
ZPE 35	16													
ZPV 1,5	5.1													

Крок маркувального матеріалу
Phoenix Contact відповідає кроку клем
компанії Weidmüller

Крок маркувального матеріалу
Phoenix Contact менше кроку клем
компанії Weidmüller

Маркування клем компанії Weidmüller

	UCT1-TMF ...				UCT1-TM ...									
		5	6			5	U 5		6					
		0829237	0829243			0829482	0803204		0829483					
	UM1-TMF ...				UM1-TM...									
	(3.5x5)	(5x5)	(6x5)	(8x5)	(3.5x12)	(5x10)	U (5x10)	(5x12)	(6x10)	U (6x10)	(6x12)	(8x10)	(8x12)	(12x10)
	0830935	0830902	0830904	0830924	0830925	0830905	0830910	0830912	0830903	0830907	0830909	0830906	0830920	0830916
Крок	3.5	5	6	8	3.5	5	5	5	6	6	6	8	8	12

Клеми із затиском Push-in

ZRV 1,5	5.1													
ZRV 2,5	5.2													
ZSI 2,5	7.9													
ZSI 2x6	16													
ZSI 6	12.2													
ZT 2,5	5.1													
ZT 4	6.5													
ZTC 2,5, ZTCPE 2,5	5.1													
ZTD 6, ZTL 6	8													
ZTPE 2,5	5.1													
ZTPE 4	6.5													
ZTR 2,5	5.1													
ZTR 6	8.1													
ZTTR 2,5	5.1													
ZVL 1,5	5.08													
ZVLD 2,5	5.1													

Клеми з пружним затискним елементом

WF 5	13													
WF 6, WF 6/2 BZ	17.8													
WF 8, WF 8/2 BZ	22.8													
WF 10, WF 10/2 BZ, WF 12	33.8													
WFF 35	27													
WFF 70	32													
WFF 120	38													
WFF 185, WFF 300	55													

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact відповідає кроку клем
 компанії Weidmüller

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact менше кроку клем
 компанії Weidmüller

Маркування клем компанії Wieland

	UCT3-TM ...		
	5	6	
	0829251	0829252	
	UM3-TM ...		
	(5x8)	(6x8)	(8x8)
	0830917	0830915	0830929
Крок	5	6	8

Клеми з гвинтовим затиском

9700-A/10 ...	10			
9700-A/12 ...	12			
9700-A/16 ...	16			
9700-A/5 ...	5			
9700-A/6 ...	6			
9700-A/8 ...	8			
9785 ..., 9786 ...	12			
WK 2,5 ...	6			
WK 2,5 ... KOI ...	5			
WK 4 ...	6			
WK 4 ... THSI 5 ...	8			
WK 4 ... THSI 6,3 ...	10			
WK 6 ...	8			
WK 10 ...SI ...	12			
WK/3 ..., WK/4 ..., WK/5 ...	6			
WKM 2,5 ...	5			
WKM 4 ...	6			
WKN 6 ...	8			
WKN 10 ..., WKN 16 ...	10			
WKN 35 ...	16			
WKN 70 ...	24			
WKN 150 ...	28			
WRT 6 ...	11			
WT 2,5 ...	5			
WT 4 ...	6			
WT 6 ...	8			
WT 10 ...	10			
WT 16 ...	12			

Клеми із затиском Push-in

WTP 2,5 ...	5			
WTP 6 ...	8			

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact відповідає кроку клем
 компанії Wieland

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact менше кроку клем
 компанії Wieland


Маркування клем компанії Wieland

		UCT-TM ...	UCT3-TM ...		
		4	5	6	
		0828732	0829251	0829252	
			UM3-TM ...		
			(5x8)	(6x8)	(8x8)
			0830917	0830915	0830929
Крок		4	5	6	8
Клеми з пружним затискним елементом					
WKF 1,5 ...	4				
WKF 1,5 ... KO ..., WKF 2,5 ...	5				
WKF 16 ...	12				
WKF 35 ...	16				
WKFN 2,5 ...	5				
WKFN 4 ...	6				
WKFN 6 ...	8				
WKFN 10 ...	10				
WKFN 16 ...	12				
WKMF 2,5 ...	5				

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact відповідає кроку клем
компанії Wieland

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact менше кроку клем
компанії Wieland

Маркування клем компанії Woertz

	Крок	UM8-TM ...	
		(5x9)	(6x9)
		0830933	0830931
		5	6

Клеми з гвинтовим затиском

30150 ..., 30860 ..., 30870 ..., 30903 ..., 30973 ...	5		
30103 ..., 30108 ..., 30111 ..., 3012 ..., 30130 ..., 3043 ..., 30544/4 ..., 30800..., 3089 ..., 30902 ..., 30904..., 3301 ..., 3424 ..., 3430 ..., 3450 ..., 3880 ...	6		
3440 ...	6.5		
30544/6 ..., 3410 ..., 3452/6 ...	7		
30197 ..., 30290 ..., 3472 ..., 3852 ...	7.5		
30200 ..., 30291 ..., 30544/10 ..., 30930 ..., 3302 ..., 3425 ..., 3452/10 ..., 3477 ..., 3726 ..., 3857 ...	8		
30168 ..., 3017 ..., 30191 ..., 30228 ..., 30935 ..., 3303 ..., 3426 ..., 3436 ...	9		
30880 ...	10		
30146 ..., 30840 ..., 3304 ..., 3427 ..., 3452/16 ..., 3473 ..., 3780 ..., 3852 ...	11		
30841 ...	12		
30831 ...	12.5		
300 ..., 3727 ..., 30544/16 ..., 3437 ...	13		
3305 ..., 3428 ..., 3452/35 ...	14		
30832 ..., 30842 ...	14.5		
30544/35 ...	16		
30833 ..., 30834 ..., 30843 ...	16.5		
3438 ..., 3728 ...	18		
30844 ..., 3715 ...	21		
30550 ..., 3306 ..., 3429 ...	23		
3716 ...	34		

Клеми з пружним затискним елементом

35310/3 ..., 35320/3 ..., 35330 ..., 35340/3 ..., 35350 ..., 35370 ..., 35400 ...	5		
33200 ..., 33300..., 353 .../4 ..., 35390 ..., 35410 ..., 383 ...	6		
35310/6 ..., 35330/6 ..., 35490 ...	8		
35310/10 ...	10		
35310/16 ...	12		

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact відповідає кроку клем
компанії Woertz

Крок маркувального матеріалу
 Phoenix Contact менше кроку клем
компанії Woertz

Маркування обладнання компанії Phoenix Contact

	UCT-TM 6 0828736	UCT-TMF 6 0828746	UCT-TMF 12 0829214	UCT-TMF 16 0829218	UCT-EM (30x5) 0801505	UCT-EM (17,5x9) 0801491	UCT-EM (20x9) 0801471	US-EMLP (11x9) 0828789	US-EMLP (15x5) 0828790
Інтерфейсні й комутаційні пристрої									
ELR-H... – гібридні пускачі електродвигунів									
ELR-W... – напівпровідникові контактори									
MINI Analog – нормалізатори сигналів									
MINI Analog Pro – нормалізатори сигналів									
MACX Analog – нормалізатори сигналів									
PLC INTERFACE – вхідні модулі реле									
PLC-B...; PLC-O...; PLC-R... INTERFACE реле									
DEK-REL... релейні клемні блоки									
DEK-OE... спеціальні реле									
DEK-TR... модулі інверторів									
COMPACT-LINE UM 45...									
RIFLINE complete									
	UCT-TM 6 0828736	UCT-TMF 6 0828746	UCT-TMF 8 0828748	UCT-TMF 12 0829214	UCT-TMF 16 0829218	UCT-EM (7x10) 0830765	UCT-EM (20x9) 0801471	US-EML (20x8) 0800458	
Засоби автоматизації									
Модулі реле безпеки									
Inline									
Interbus ST...									
Fieldline... M8									
Fieldline... M12									
серія Axioline F									
серія Axioline E									

Маркування для обладнання компанії Phoenix Contact



UCT-TM 5 0828734	UCT1U-TM 5 0803204	UCT-TM 6 0828736		UCT-TMF 5 0828744	UCT-TMF 8 0828748	UCT-TMF 10 0829204	UCT-TMF 16 0829218	UCT-EM (7x10) 0830765	UCT-EM (17,5x9) 0801491	UCT-EM (20x7) 0801494	UCT-EM (20x9) 0801471	UCT-WMT (23x4) 0801453
	UM1U-TM (5x10) 0830910		UM1-TM (8x10) 0830906									
												EMT (23x4)R 0817361

З'єднувачі й кабелі для датчиків / виконавчих пристроїв

Вставний адаптер клапана M12 SPEEDCON SAC-...P												
Подвійний адаптер клапана M12 SPEEDCON тип A												
SACB з гніздами M8												
SACB з гніздами M12												
SACB з гніздами M5												
Розподільник M12 для з'єднувачів живлення SACB-4/T ...												
Розподільні коробки M8 зі штекерним підключенням магістрального кабелю												
Розподільні коробки M8 зі штекерними підключеннями M12/M16												
Розподільні коробки M12 з пластмасовою різьбою та ковпачком з'єднувача												
Розподільні коробки M12 з металічною різьбою та штекерним з'єднувачем												
Екрановані розподільні коробки M12												
Розподільні коробки QUICKON для підключення провідником із перерізом 0,14–0,34 мм²												
Розподільні коробки QUICKON для підключення провідником із перерізом 0,34–0,75 мм²												
З'єднувачі для передавання даних VS-CABLE ...												
З'єднувачі для передавання даних VS-SCRJ...; VS-IL-2X ...												
Дискретні пристрої введення/виведення зі з'єднанням M8												
Дискретні пристрої введення/виведення зі з'єднанням M12												
Додаткове приладдя для з'єднувальних кабелів датчиків / виконавчих пристроїв												
Розподільний пристрій ASI CC DIST... системи AS-Interface												
VS-SI ... передня панель з отворами під з'єднувачі для передавання даних												
HC-M ... модульна контактна вставка												
HEAVYCON HC-B ...												
З'єднувач для важких умов експлуатації												
HEAVYCON HC-D ...												
З'єднувач для важких умов експлуатації												

Маркування для обладнання компанії Phoenix Contact

	UCT-TM 6 0828736	UCT-TMF 5 0828744	UCT-TMF 12 0829214	UCT-TMF 16 0829218
Джерела живлення, пристрої захисту від перенапруг і захисні розрядники				
FLASHTRAB compact розрядник для захисту від ударів блискавки				
FLASHTRAB compact PLUS розрядник для захисту від ударів блискавки				
FLASHTRAB PLUS розрядник для захисту від ударів блискавки				
FLASHTRAB SEC розрядник для захисту від ударів блискавки				
VALVETRAB compact пристрій захисту від імпульсних перенапруг				
VALVETRAB MS пристрій захисту від імпульсних перенапруг				
VALVETRAB SEC пристрій захисту від імпульсних перенапруг				
MAINS-PLUGTRAB пристрій захисту				
PLUGTRAB SEC пристрій захисту				
PLUGTRAB з функціональним контролем PT-IQ				
PLUGTRAB MCR				
LINETRAB				
Клеми TT із захистом від імпульсних перенапруг				
CB TM ... вставний термомагнітний захисний вимикач				

Маркування для обладнання компанії ABB Automation

	UCT-EM (17,5x7,5) 0801482	UCT-EM (17x8) 0801842	UCT-EM (17,5x8) 0801496	UCT-EM (17x9) 0801475	UCT-EM (20x9) 0801477	UCT-EM (21x8) 0801489	US-EMLP (20x9) 0828795
Мініатюрний захисний автоматичний вимикач S 221..., S 223..., S 281..., S 284...							
Захисний вимикач диференційного струму F271..., F172...							
E 221..., E 222..., E 223..., E 225..., E 226..., E 227... перемикачі, кнопки, індикатори							
STD... регулятори потужності							
NTLS... блоки живлення							
RS 232... лічильники споживання потужності							
ESB..., EN... монтажні контактори							
LE1..., LE3..., LP1-3..., LPUC 1/2, LP1NA..., LP3NA... мініатюрні захисні автоматичні вимикачі							
F..., FIP..., FIK..., FI-LP..., FIS... захисні вимикачі диференційного струму							
FISG..., FI генератори сигналів							
IS... перемикачі навантаження							
SA 4... пристрої захисту від імпульсних перенапруг							
Логічні модулі							
LM..., DO..., DX... логічні модулі й модулі розширення							
Мініатюрний захисний автоматичний вимикач							
A9, A12, A16, A26, A30, A40, A50, A63, A75, A95, A110, A145, A185, A210, A260, A300, AF 400, AF460, AF580, AF750 комутаційні контакти							
B6, B7 міні-контакти							
SZ-KZS							
A9-30-10							

Маркування для обладнання компанії Allen Bradley Automation

	UCT-EM (17x10) 0801483
100-C09Z*10, 100-F A22, 100-F- A40	
140M x пускачі електродвигунів	

Маркування для обладнання компанії Beckhoff Automation

	UCT1-TMF 5 0829237	UCT-EM (10x5) 0801498	UCT-EM (12x7) 0801501
	UM1-TMF (5x5) 0830902		
BC 2000, BC 3100, BC 4000, BC 9000, BC 9050			
BK 3010, BK 3110			
KL ... Клеми шини			
Коробка EP ... EtherCAT			
Коробка EQ ... EtherCAT			
Коробка ER ... EtherCAT			
Клеми EL ... EtherCAT			
Клеми ES ... EtherCAT			
Коробка IE ... Fieldbus			
Коробка IL ... Fieldbus			
Коробка IP ... Fieldbus			
Розподільник SAI (інтерфейс для датчиків / виконавчих елементів)			

Маркування для обладнання компанії Bosch/Rexroth Automation

	UCT-TMF 12 0829214	UCT-EM (10x8) 0801485
Вставний адаптер клапана M12 SPEEDCON SAC-...P		
Подвійний адаптер клапана M12 SPEEDCON тип A		
SACB з гніздами M8		
SACB з гніздами M12		

Маркування для обладнання компанії Bernecke + Rainer

	UCT-EM (12x3,3) 0801502	UCT-EM (12x6) 0801503
Система X20		

Маркування для обладнання компанії CONTA-CLIP Electronics

	UCT1-TM 6 0829483	UCT-EM (6x10) 0801493	UCT-EM (20x9) 0801471
	UM1-TM (6x10) 0830903		
...IRCIU реле інтерфейсу			
...IRCPU реле інтерфейсу			
IRCOU реле інтерфейсу			
IRCU реле інтерфейсу			
MFR ...IRCPU реле інтерфейсу			
PGSV, PSP			
...PRCU клеми зі вставним реле та гвинтовим/пружним затиском			
PRCU вставне реле з гвинтовим затиском			
ZPRCU вставне реле з пружним затиском			
...PSCU компактне вставне напівпровідникове реле			
MFR PRCU релейний клемний блок із гвинтовим затиском			
MFR PSCU клема з реле часу			

Маркування для обладнання компанії Escha

	UCT-EM (10x5) 0801470	UCT-EM (20x7) 0801494	UCT-EM (20x8) 0801477	UCT-EM (20x9) 0801471
Розподільник введення/виведення M8x1				
Розподільник введення/виведення M12x1				
З'єднувач для клапана, тип A				
FK/FKS розподільний блок				

Маркування для обладнання компанії Festo Automation

	UCT-EM (6x10) 0801493	UCT-EM (17x9) 0801475	UCT-EM (17x10) 0801483	UCT-EM (20x9) 0801471
Compact Performance				
CPA10 / EV1				
CP-E16 пневмоострів				
CP-E16-KL-CL				
CPV18-V1				
CP-E16-M електронні блоки				
IBS 6x10				
IBS 9/17				
IBS 9/20				
IBS 10/17				
MPV-E/A08-M8				
MPV-E/A08-M12				
MPV-E/A12-M8				
CPV пневматичні компоненти				

Маркування для обладнання компанії Finder

	UCT-EM(6x10) 0801493	UCT-EM (10x8) 0801485	UCT-EM (17x9) 0801475
Series 22 монтажні реле			
Series 19.21 модулі втручання			
Series 38.21/38.51/38.61/38.81/38.91 з'єднувальні реле			
Series 20 імпульсні перемикачі			
Series 70.61 реле контролю			
Variclip (монтажна скоба реле)			
Variclip 020.24			
Series 80.82 реле часу			

Маркування для обладнання компанії Harting

	UCT-TM 5 0828734	UCT3-TM 5 0829251	UCT-TM 6 0828736	UCT3-TM 6 0829252	UCT-EM (20x7) 0801494	UCT-EM (20x9) 0801471
		UM3-TM (5x8) 0830917		UM3-TM (6x8) 0830915		
Han D AV з'єднувальний розподільник						
Han-D AV помножувач						
Han-E AV з'єднувальний розподільник						
Han ES AV з'єднувальний розподільник						
Han-Port з'єднувач для передавання даних						
Han-Port монтажна рамка						
Han-Port ground контактні розетки						
Han-Snap тримач контактної вставки						
Han-Snap тримач контактної вставки з несним елементом						
Han-Snap муфта						
Han-Snap розбірний корпус						

Маркування для обладнання компанії ifm-electronic

	UCT-EM (10x8) 0801485	UCT-EM (17x8) 0801842	UCT-EM (17,5x8) 0801496	UCT-EM (20x9) 0801471	UCT-EM (21x8) 0801489	US-EMLP (20x9) 0828795	UCT-WMT (23x4) 0801453 US-WMT (23x4) 0828769
АС 2480 активний модуль інтерфейсу AS-i							
АС 20 ... модулі серій Classic/Universal M							
АС 225 модуль серії Smart							
АС 24 80/81 модуль серії Compact							
АС 50... бази для модулів							
АС 52 ... розподільний модуль серії Classic							
АС 5210 модуль інтерфейсу AS-i							
Модулі інтерфейсу AS-i							
AV 52 ... модуль серії Classic							
Модулі введення/виведення							
M12/M8 з'єднувальні кабелі							
Центральний розподільник							

Маркування для обладнання компанії Lumberg Automation

	UCT-EM (10x8) 0801485	UCT-EM (17,5x7,5) 0801482	UCT-EM (20x9) 0801471
ASB M12, розподільник, пасивний			
ASB M8, розподільник			
модуль AS-Interface 0911 ...			
Компактні шинні модулі, активні			
З'єднувачі для клапанів			

Маркування для обладнання компанії Moeller/Eaton

	UCT-EM (17,5x8) 0801496	UCT-EM (20x9) 0801471
DILET 11..., DILET 70..., EMR 4... функціональні реле		
Базовий пристрій та модулі розширення EASY 2..., EASY 5..., EASY 6..., EASY 7..., EASY 200...		
ZE ..., ZEV... реле		
DILER..., DILEM... контактори		

Маркування для обладнання компанії Murrelektronik

	UCT-EM (5x10) 0801497	UCT3-TM 5 0829251	UCT-EM (17x9) 0801475	UCT-EM (20x7) 0801494	UCT-EM (20x8) 0801477	UCT-EM (20x9) 0801471
		UM3-TM (5x8) 0830917				
Система AS-Interface MASI 00/20						
Система AS-Interface MASI 67						
Система AS-Interface MASI 68						
CUBE 67						
Вставка для з'єднувача передавання даних Modlink						
Діодні компоненти						
MKS діодні компоненти						
DIL E модулі придушення електромагнітних перешкод						
M модулі придушення електромагнітних перешкод						
S2 ... S6 модулі придушення електромагнітних перешкод						
SO ... модулі придушення електромагнітних перешкод						
Інтерфейси фронтальної панелі						
MICO FUSE інтелектуальний модуль розподілення живлення						
IMPACT 20 компактні модулі введення/виведення						
IMPACT 67 компактні модулі введення/виведення						
MKV компактні модулі введення/виведення в металічних корпусах						
Монтажні модулі						
MKS монтажні модулі						

Маркування для обладнання компанії Murrelektronik

	UCT-EM (5x10) 0801497	UCT3-TM 5 0829251 UM3-TM (5x8) 0830917	UCT-EM (17x9) 0801475	UCT-EM (20x7) 0801494	UCT-EM (20x8) 0801477	UCT-EM (20x9) 0801471
AMMS/AMMDS оптичний з'єднувач						
MIRO оптичний з'єднувач						
Пасивні засоби узгодження						
Блоки потенціометра						
MB модуль резервування						
Блок живлення серії Evolution						
Блок живлення серії Picco						
MIRO реле безпеки						
MICO пристрій захисту від перевантаження за струмом						
MICO BASIC пристрій захисту від перевантаження за струмом						
З'єднувачі для клапанів						
Системи розподільників M12, пластмасові						
Системи MSDS 8 розподільників M12, пластмасові						
Системи розподільників M12, металічні						
Системи розподільників M8						

Маркування для обладнання компанії Pepperl + Fuchs Automation

	UCT-EM (10x5) 0801470	UCT-EM (10x8) 0801485	US-EMLP (20x9) 0828795	US-EMP (20x9) 0829439	UCT-EM (20x9) 0801471
ASI VAA-2E-64SN (пневматичний модуль VAA)					
ASI шинний модуль					
G6 компактні модулі					
IPG-64-B7					
K series (тримач маркування модулів)					
Дублювальний модуль живлення					
VAS-2A-K 12U					
WA-4E-62-ZE					

Маркування для обладнання компанії Siemens Automation

	UCT-EM (10x7) 0801498	UCT-EM (10x8) 0801485	UCT-EM (15x10) 0801504	UCT-EM (20x7) 0801494	UCT-EM (20x9) 0801471	EMT (13x109)R 0803894	EMT (50/28x13)R 0800049	EMT (50x26)R 0800052	EMT (Ex14)R 0803461	EMT (23x109)R 0803457	EMT (31x12.5)R 0801612	EMT (103x17)R 0800039	EMT (103x23)R 0800040
						US-EMT (13x109) 0803862	US-EMT (50/28x13) 0803853	US-EMT (50x26) 0803851		US-EMT (23x109) 0803858	US-EMT (31x12.5) 0803848	US-EMT (103x17) 0803846	US-EMT (103x23) 0803856
Промислові кабелі та з'єднувачі для датчиків / виконавчих пристроїв													
K45.../K60... ASI ведені модулі введення/виведення													
K45.../K60... ASI модулі безпеки													
K45/K60 монтажна плата													
S22.5.../S45... ASI ведені модулі серії SlimLine													
ASI ведені модулі лічильників, виявлення замикань на землю													
ASI ведені модулі захисту від імпульсних перенапружень													
ASI повторювач, 4-канальний розподільник з кабелем круглого перерізу													
K20... ASI компактний модуль													
Контактор, допоміжний контактор, комбінація контакторів, блок допоміжних перемикачів													
3RH 1921... блок допоміжних перемикачів													
Модуль придушення електромагнітних перешкод													
Напівпровідникове реле + контактор, модуль зі спеціальною функціональністю													
Автоматичний вимикач, реле перевантаження за струмом, реле теплового захисту													
Пускач м'якого запуску, пускач безпосереднього запуску													
Пристрої керування та моніторингу електродвигунів, реле часу													
Реле моніторингу, реле безпеки													
ET 200 S													
ET 200 SP													
S7-300													
S7-400													
S7-1500													
Серія CPU -1500													
ET 200 X шинний модуль, контактний блок, кнопка 3SB3													
Кнопка серії Signum, 3SB14... комутувальний елемент													
Автоматичний вимикач електродвигуна													
8VA1 808 кінцевий блок													

Маркування для обладнання компанії Schneider Electric

	UCT-EM (17x8) 0801842	UCT-EM (18x8) 0801488	UCT-EM (21x8) 0801489
Спеціальні контактори GC 1610, GC 1611, GC 1620, GC 2502,			
GC 2510, GC 2511, GC 2520"			
Контактори попередньої дії GY 1611, GY 1620, GY 2511, GY 2520			
Пристрої серії TeSys D, реле керування серії D, реле керування серії K			
TeSys Model U			
Стандартні контактори GC 1622, GC 1630, GC 1640, GC 2504,			
GC 2522, GC 2530, GC 2540"			
Стандартні контактори 4002, 4004, 4011, 4020, 4022, 4030, 4040,			
6302, 6304, 6311, 6320, 6322, 6330, 6340, 10020, 10040"			
Контактори попередньої дії GY 1640, GY 2530, GY 2540, GY 4020,			
GY 4030, GY 4040, GY 6320, GY 6330, GY 6340			
TeSys LD1... група налаштування електродвигуна			
LD 4... група налаштування електродвигуна з контакторами HL			
LD5... група регулювання вихідної потужності / реверсування електродвигуна			

Маркування для обладнання компанії Turck

	UCT-EM (10x5) 0801470	UCT-EM (20x9) 0801471	EML (10x4) R 0815583
BL 67 модульна система введення/виведення зі ступенем захисту IP67			
Модулі введення/виведення промислових шин (IP67, DeviceNet™)			
Компактні модулі введення/виведення промислових шин зі ступенем захисту IP67 і IP20			
Компактні модулі введення/виведення, здатні використовувати кілька протоколів Ethernet, зі ступенем захисту IP67			
Piconet модулі розширення			
Piconet компактна система введення/виведення зі ступенем захисту IP67			
Piconet модулі сполучення			
Piconet автономні модулі для PROFIBUS DP			

Маркування для обладнання компанії Wago

	UCT1-TMF 5 0829237	UCT2-TM 5/6 0829249	UCT-EM (17x9) 0801475
	UM1-TMF (5x5) 0830911	UM2-TM (5/6x10) 0830911	
Beckhoff Wago 12/7			
Шинний модуль Wago 12/7			
D 4/6			
M 16/12			
M 4/6			
Series 750, 753, аналогова вихідна клемма			
Series 750, 753, аналогова вхідна клемма			
Series 750, 753, дискретна вихідна клемма			
Series 750, 753, дискретний імпульсний інтерфейс			
Series 750, 753, дискретна вхідна клемма			
Series 750, 753, система введення/виведення			
Series 750, 753, релейна вихідна клемма			
Series 750, 753, послідовний інтерфейс			
Series 750, 753, лічильник прямого/зворотного відліку			
Series 750, контролер привода постійного струму			
Series 750, муфта промислової шини			
Series 750, інтерфейс інкрементного енкадера			
Series 750, силова клемма			
Series 750, модуль пропорційного клапана			
Series 750, клемма PTC			
Series 750, лічильник за шириною вихідного імпульсу			
Series 750, модуль RTC			
Series 750, контролер PLC			
Series 750, інтерфейс датчика SSI			
Series 750, контролер крокового привода			
Series 750, кроковий сервопривод			
Series 750, інтерфейс ТТУ			
Мініатюрний автоматичний вимикач			

Маркування для обладнання компанії Weidmüller

	UCT1-TMF 5 0829237	UCT1-TM 5 0829482	UCT1-TMF 6 0829243	UCT1-TM 6 0829483	UCT1-TM 6 0829483		UCT-EM (20x9) 0801471
	UM1-TMF (5x5) 0830911	UM1-TM (5x10) 0830905	UM1-TMF (6x5) 0830904	UM1-TM (6x10) 0830903	UM1-TM (6x12) 0830909	UM1-TM (8x10) 0830906	
IP20 аналогові вихідні модулі							
IP20 аналогові вхідні модулі							
IP20 дискретні вихідні модулі							
IP20 дискретні вхідні модулі							
IP20 дискретні лічильники й комунікаційні модулі							
IP20 модулі живлення							
M12 IDC							
M12 розподільник живлення							
M12 вставний з'єднувач							
M12 розподільник							
M12 розподільник, компактної конструкції							
M5 розподільник							
M8 розподільник							
MCZ-OVP-SERIES							
MCZ-SERIES напівпровідникове реле							
MCZ-SERIES сполучне реле							
MICROOPTO напівпровідникове реле							
PROFIBUS IP20 пристрій сполучення промислової шини							
IP20 модулі ШІМ							
SAI розподільник M12 з M23							
Безпечні модулі введення/виведення та модулі живлення зі ступенем захисту IP20							
IP20 температурні модулі							
TERMOPTO напівпровідникове реле							
TERMSERIES напівпровідникове реле							
TERMSERIES сполучне реле							
VARITECOR SPC базовий елемент							
VARITECOR SSC ...							
Кабелі клапанів							
WAVESERIES вимірювально-роздільні перетворювачі							
WAVESERIES вимірювальні перетворювачі							
WAVESERIES вимірювальні перетворювачі							
WAVESERIES перетворювачі сигналів							
WAVESERIES розділювачі ланцюгів							

Маркери для тримачів маркування інших виробників

	US-EMP (17x15) 0828774	US-EMP (27x8) 0828775	US-EMP (27x12,5) 0828776	US-EMP (27x15) 0828777	US-EMP (27x18) 0828778	US-EMP (27x27) 0828779	US-EMP (49x15) 0828780	US-EMP (60x15) 0828781 US-TEMP (60x15) 1014119	US-EMP (60x30) 0828782	US-EMP (85,6x54) 0828783
Тримачі маркування CONTA-CLIP										
GST-H 27x8 BK										
GST-H 27x12,5 BK										
GST-H 27x18 BK										
GST-H 27x27 BK										
GSU-H 17x15 BK										
GSU-H 27x15 BK										
GSU-H 49x15 BK										
GSU-H 60x15 BK										
GSU-H 60x30 BK										
GSU-H 85,4x54 BK										
Тримачі маркування ABB										
MA6-1060										
BSH-A										
BSH-B										
Тримачі маркування Grafoplast										
SIT 0A06...										
SIT 0A07...										
SIT 0B05...										
SIT 0B07...										
SIT 0B08...										
SIT 0B09...										
Тримачі маркування Moeller/EATON										
M22S-ST-X										
Тримачі маркування Murrplastik										
BT 15/27, BTK 15/27										
BT 15/49, BTK 15/49										
BT 22,5										
BTK 22,5										
BT-SR 15x27										
BT-SR 15x49										
BT-SR 27x12,5										
BT-SR 27x18										
BT-SR 27x27										

Маркери для тримачів маркування інших виробників

	US-EMP (17x15) 0828774	US-EMP (27x8) 0828775	US-EMP (27x12,5) 0828776	US-EMP (27x15) 0828777	US-EMP (27x18) 0828778	US-EMP (27x27) 0828779	US-EMP (49x15) 0828780	US-EMP (60x15) 0828781	US-EMP (60x30) 0828782	US-EMP (85,6x54) 0828783	US-EMP (22x22) 0825463
Тримачі маркування Siemens											
3SB3922-0AY											
3SB3925-0AV											
3SB1906-2AA											
3SB1906-2AV											
3SB38 порожній корпус											
Тримачі маркування Weidmüller											
SM-H 27/12,5 SW											
SM-H 27/18 SW											
SM-H 27/27 SW											
CC-H 15/17											
CC-H 15/27											
CC-H 15/49											
CC-H 15/60											
CC-H 30/6											
LOGIMARK											

Тип	Стор.
A	
AK-DST/DIK	63
C	
CARRIER-EMP...	69
CARRIER-EMLP...	69
CARRIER-TM...	61
E	
EML...	44, 45
EML...EX...	49
EMLC...	51
EML-ESD...	47
EMLF...	51
EML-HA...	49
EML-HT...	46
EMLP...	50
EMLPR...	70
EML-RM...	48
EML-RS...	48
EMLS...	51
EMPPR...	70
EMT...	40, 52
G	
GBS	63

Тип	Стор.
K	
KLM...	62
KME	68
KMK UV...	67
KMK...	67
KMT...	40
L	
LM	68
M	
M _M -EML...	58
M _M -EMLC...	58
M _M -EMLF...	59
M _M -EMT...	57
M _M -TML...	57
M _M -TMT...	57
M _M -WML...	57
M _M -WMS...	57
M _M -WMS-2...	57
P	
PAB-KTL...	68
PAB-SK...	71
PATG HF...	65
PATG...	64
PATO...	66
PKT...	68
PML...	53
PML-GHS...	55
PML-T...	54


Тип	Стор.	Тип	Стор.
PМм...	53	US-EMSP...	32
P-SS-ZB 100	71	US-EMT...	30
P-ZB METER	71	US-PML...	35
		US-TM...	22
		US-TMF...	22
		US-TML...	22
		US-TMLF...	22
		US-WML...	29
S			
SK...	38	US-WMT...	29
STP...	61	US-WMTB...	28
T		W	
TML...	38	WM-CARRIER/B...	66
TMT...	37	WML HF...	39
		WML...	39
		WML-FLAG...	39
		WMS...	41
		WMS...(EX...)...	42
		WMS-2 HF...	43
		WMT...	40
		WMTB HF...	40
		WMTB...	40
		WMTW...	40
U			
UBE...	63		
UCT...-TM...	23		
UCT...-TMF...	23		
UCT-EM...	31		
UCT-EMP...	31		
UCT-TM...	21		
UCT-TMF...	21		
UCT-WMCO...	27		
UCT-WMS...	26		
UCT-WMT...	26		
UCT-WMTB...	26		
UCT-WMTBA...	27		
UM...-TM...	24, 25		
UM...-TMF..	24		
US...-TM...	23		
US-EML...	33		
US-EMLF...	33		
US-EMLP...	34		
US-EMLP-HA...	34		
US-EMLSP...	34		
US-EMP...	32		

Діалог із клієнтами й партнерами у всьому світі

Німецька компанія Phoenix Contact — лідер світового ринку. Назва нашої групи компаній стала синонімом інноваційних компонентів, систем і технічних вирішень у галузі електротехніки, електроніки і засобів автоматизації. Наша глобальна мережа охоплює понад 100 країн, а колектив компанії налічує близько 15 000 співробітників, які працюють безпосередньо поряд з нашими замовниками.

Широкий асортимент наших виробів спрощує для замовників пошук перспективних технічних вирішень для різноманітних варіантів застосування та галузей промисловості. Особливої уваги ми надаємо засобам автоматизації для енергетики, інфраструктурних систем, а також обробної та машинобудівної промисловості.

Повну інформацію про весь асортимент нашої продукції можна отримати на веб-сайті нашої компанії:
phoenixcontact.ua



ТОВ "Фенікс Контакт" (Україна)

Електронна пошта: ua-office@phoenixcontact.com
phoenixcontact.ua