

DNV GL – BUSINESS ASSURANCE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Conformity / Certificado de Conformidad

Certificado nº: DNV 19.0101 U

Certificate nº / Certificado nº

Emissão: 06/08/2019

Issuance / Otorgamiento

Válido até: 06/08/2022

Valid until / Válido hasta

Produto:

Product/Product

CONECTOR DE PASSAGEM

CONECTOR DE PASSAGEM PICK-OFF

Tipo / Modelo:

Type – Model/Tipo – Modelo

UK 10N, UK 16N, UK 35, UK 35-IB, UKH 50, UKH 50-IB e UKH 95
AGK 10-UKH 50, AGK 10-UKH 95 e AGK 10-UKH 150/240

Solicitante:

Applicant/Solicitante

PHOENIX CONTACT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Av. Doutor Mauro Lindemberg Monteiro, 185 – Santa Fe

CEP: 06278-010 – Osasco – SP

CNPJ: 68.404.912/0001-62

Fabricante:

Manufacturer/Fabricante

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

Flachmarktstraße 8

DE-32825 Blomberg

Germany

Normas Técnicas:

Standards/Normas

ABNT NBR IEC 60079-0:2013 e ABNT NBR IEC 60079-7:2018

Laboratório de Ensaio:

Testing Laboratory/Laboratorio de Ensayo

DEKRA Certification B.V.

Nº do Relatório de Ensaio:

Test Report Number/Nº del informe de Ensayo

DEKRA nº NL/KEM/ExTR06.0028/00 de 15/09/2006

DEKRA nº NL/KEM/ExTR06.0028/01 de 23/07/2012

DEKRA nº NL/KEM/ExTR06.0028/02 de 22/05/2019

Nº do Relatório de Auditoria:

Audit Report Number/Nº del informe de Audit

NL/DEK/QAR11.0009/06 de 06/09/2018

Esquema de Certificação:

Certification Scheme/Esquema de Certificación

Modelo 5 com Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Fabricante e Ensaio no Produto, conforme cláusula 6.1 dos Requisitos de Avaliação da Conformidade, anexo à Portaria nº 179 do INMETRO, publicada em 2010.

Notas:

Notes/Anotación

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da DNV GL previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

Portaria:

Governmental Regulation/Regulación Oficial

INMETRO nº 179 de 2010.



Adriano Marcon Duarte
Gerente de Operações
Operations Manager



Heleno dos Santos Ferreira
Especialista Atmosferas Explosivas
Specialist for Explosive Atmospheres

Nota: A falta de cumprimento das condições estabelecidas no contrato pode tornar este certificado inválido.

O documento assinado digitalmente e distribuído eletronicamente é o original do certificado e válido. Ref.: https://www.dnvgl.com/assurance/general/validating_digital_signatures.html

DNV GL Business Assurance Avaliações e Certificações Brasil Ltda

Av. Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Bloco D - 3º Andar - CEP: 04726-908 - São Paulo, SP, Brasil

Form Ref.: ZNS-BR-EX-006

Rev.: 02

Data: 12/12/2017

<http://www.dnvgl.com.br>

Pág.: 1 de 7

DNV GL – BUSINESS ASSURANCE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Conformity / Certificado de Conformidad

Certificado nº: DNV 19.0101 U
Certificate nº / Certificado nº

Emissão: 06/08/2019
Issuance / Otorgamiento

Válido até: 06/08/2022
Valid until / Válido hasta

Descrição do Componente:

Os conectores de passagem modelo UK 10N, UK 16N, UK 35, UK 35-IB, UKH 50, UKH 50-IB e UKH 95 e os conectores de passagem pick-off modelo AGK 10-UKH 50, AGK 10-UKH 95 e AGK 10-UKH 150/240 com acessórios, são destinados para conexão de condutores rígidos e flexíveis de circuitos elétricos em atmosferas explosivas. Os conectores são adequados para montagem em trilhos tipo NS 32 conforme IEC 60715-G 32 ou em trilhos tipo NS 35 conforme IEC 60715-TH 35. Os conectores possuem conexão tipo parafuso e são fabricados em poliamida PA 6.6.

Faixa de temperatura de operação -60 °C a +110 °C.

Características elétricas:

Modelo	UK 10N	UK 16N
Tensão de isolamento [V]	630	630
Tensão nominal [V]	690	690
- com ponte FB(I) [V]	690	690
- com ponte EB [V]	690	-
Corrente nominal [A]	53,5	68
- com ponte plug-in, modelo FB(I) [A]	51,5	66
- com ponte plug-in, modelo EB [A]	50	-
Corrente máxima com carga [A]	67	91
Elevação de temperatura [K]	40 (59,1 A / 10 mm ²)	40 (75,1 A / 16 mm ²)
Resistência do contato [mΩ]	0,12	0,17
Seção nominal [mm ²] (AWG)	10 (8)	16 (6)
Seção nominal do condutor conectável		
rígido [mm ²] (AWG)	0,5 – 16 (20-6)	2,5 – 25 (14-4)
flexível [mm ²] (AWG)	0,5 – 10 (20-8)	4 – 16 (12-6)
Conexão para múltiplos condutores (2 condutores com a mesma seção nominal)		
rígido [mm ²] (AWG)	0,5 – 4 (20-12)	1,5 – 6 (16-10)
flexível [mm ²] (AWG)	0,5 – 4 (20-12)	1,5 – 4 (16-12)

DNV GL – BUSINESS ASSURANCE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Conformity / Certificado de Conformidad

Certificado nº: DNV 19.0101 U

Certificate nº / Certificado nº

Emissão: 06/08/2019

Issuance / Otorgamiento

Válido até: 06/08/2022

Valid until / Válido hasta

Modelo	UK 35 (-IB)	UKH 50 (-IB)
Tensão de isolamento [V]	630	630
Tensão nominal [V]	690	690
- com ponte FB(I) [V]	690	690
- com ponte EB [V]	690	-
- com ponte KB(I) [V]	-	-
Corrente nominal [A]	118,5	133
- com ponte plug-in, modelo FB(I) [A]	118,5	130,5
- com ponte plug-in, modelo EB [A]	105,5	-
- com ponte plug-in, modelo KB(I) [A]	116	-
Corrente máxima com carga [A]	147	133
Elevação de temperatura [K]	40 (130,5 A / 35 mm ²)	40 (146,5 A / 50 mm ²)
Resistência do contato [mΩ]	0,08	0,1
Seção nominal [mm ²] (AWG)	35 (2)	50 (1/0)
Seção nominal do condutor conectável		
rígido [mm ²] (AWG)	0,75 – 50 (18-1/0)	16 – 50 (6-1/0)
flexível [mm ²] (AWG)	0,75 – 35 (18-2)	25 – 50 (4-1/0)
Conexão para múltiplos condutores (2 condutores com a mesma seção nominal)		
rígido [mm ²] (AWG)	0,75 – 16 (18-6)	10 – 16 (8-6)
flexível [mm ²] (AWG)	0,75 – 10 (18-8)	10 – 16 (8-6)

Modelo	UKH 95
Tensão de isolamento [V]	800
Tensão nominal [V]	880
- com ponte EB [V]	690
Corrente nominal [A]	216
- com ponte plug-in, modelo EB [A]	177
Corrente máxima com carga [A]	216
Elevação de temperatura [K]	40 (238,1 A / 95 mm ²)
Resistência do contato [mΩ]	0,06
Seção nominal [mm ²] (AWG)	95 (3/0)
Seção nominal do condutor conectável	
rígido [mm ²] (AWG)	25 – 95 (4-3/0)
flexível [mm ²] (AWG)	35 – 95 (2-3/0)
Conexão para múltiplos condutores (2 condutores com a mesma seção nominal)	
rígido [mm ²] (AWG)	25 – 35 (4-2)
flexível [mm ²] (AWG)	25 – 35 (4-2)

DNV GL – BUSINESS ASSURANCE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Conformity / Certificado de Conformidad

Certificado nº: DNV 19.0101 U

Certificate nº / Certificado nº

Emissão: 06/08/2019

Issuance / Otorgamiento

Válido até: 06/08/2022

Valid until / Válido hasta

Modelo	AGK 10-UKH 50	AGK 10-UKH 95
Tensão de isolamento [V]	630	800
Tensão nominal [V]	690	880
Corrente nominal [A]	57	57
Corrente máxima com carga [A]	57	57
Elevação de temperatura [K]	40 (62,7 A; 10 mm ²)	40 (62,7 A; 10 mm ²)
Resistência do contato [mΩ]	0,6	0,6
Seção nominal [mm ²] (AWG)	10 (8)	10 (8)
Seção nominal do condutor conectável		
rígido [mm ²] (AWG)	0,5 – 10 (20-8)	0,5 – 10 (20-8)
flexível [mm ²] (AWG)	0,5 – 10 (20-8)	0,5 – 10 (20-8)
Conexão para múltiplos condutores (2 condutores com a mesma seção nominal)		
rígido [mm ²] (AWG)	0,5 – 6 (20-10)	0,5 – 6 (20-10)
flexível [mm ²] (AWG)	0,5 – 6 (20-10)	0,5 – 6 (20-10)

Modelo	AGK 10-UKH 150/240
Tensão de isolamento [V]	1000
Tensão nominal [V]	1100
Corrente nominal [A]	57
Corrente máxima com carga [A]	57
Elevação de temperatura [K]	40 (62,7 A; 10 mm ²)
Resistência do contato [mΩ]	0,7
Seção nominal [mm ²] (AWG)	10 (8)
Seção nominal do condutor conectável	
rígido [mm ²] (AWG)	0,5 – 10 (20-8)
flexível [mm ²] (AWG)	0,5 – 10 (20-8)
Conexão para múltiplos condutores (2 condutores com a mesma seção nominal)	
rígido [mm ²] (AWG)	0,5 – 6 (20-10)
flexível [mm ²] (AWG)	0,5 – 6 (20-10)

DNV GL – BUSINESS ASSURANCE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Conformity / Certificado de Conformidad

Certificado nº: **DNV 19.0101 U**

Certificate nº / Certificado nº

Emissão: **06/08/2019**

Issuance / Otorgamiento

Válido até: **06/08/2022**

Valid until / Válido hasta

Regra de formação de modelo:

UK **10** **N**
1 **2** **3**

Item	Descrição	Modelo	Descrição
1	Modelo do conector	UK	Conector de passagem com conexão tipo parafuso
		UKH	Conector de passagem para corrente alta com conexão tipo parafuso
2	Seção nominal do condutor	10 16 35 50 95	10 mm², 8 AWG 16 mm², 6 AWG 35 mm², 2 AWG 50 mm², 1/0 AWG 95 mm², 3/0 AWG
3	Opção	N -IB	Novo Conexão roscada InBus (somente para UK 35 e UKH 50)

AGK ***** **-** **UKH** **-** *****
1 **2** **3** **4**

Item	Descrição	Modelo	Descrição
1	Modelo do conector	AGK	Conector de passagem Pick-off com conexão tipo parafuso
2	Seção nominal do condutor	10	10 mm², 8 AWG
3	Modelo do conector associado com o bloco de terminais	UKH	Conector de passagem para corrente alta com conexão tipo parafuso
4	Seção nominal do condutor associado com o bloco de terminais	50 95 150/240	50 mm², 1/0 AWG 95 mm², 3/0 AWG 150/240 mm², 300/500 AWG

DNV GL – BUSINESS ASSURANCE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Conformity / Certificado de Conformidad

Certificado nº: **DNV 19.0101 U**
Certificate nº / Certificado nº

Emissão: **06/08/2019**
Issuance / Otorgamiento

Válido até: **06/08/2022**
Valid until / Válido hasta

Análises e ensaios realizados:

As análises e os ensaios realizados encontram-se no arquivo nº DNV 19.0101.

Documentação descritiva:

Documento	Páginas	Descrição	Rev.	Data
IECEX KEM 06.0029U	7	Certificado de Conformidade	0	04/10/2006
IECEX KEM 06.0029U	8	Certificado de Conformidade	1	01/06/2007
IECEX KEM 06.0029U	8	Certificado de Conformidade	2	17/04/2008
IECEX KEM 06.0029U	8	Certificado de Conformidade	3	27/07/2009
IECEX KEM 06.0029U	7	Certificado de Conformidade	4	23/07/2012
IECEX KEM 06.0029U	8	Certificado de Conformidade	5	22/05/2019
NL/KEM/ExTR06.0028/00	27	Relatório de ensaios	0	15/09/2006
NL/KEM/ExTR06.0028/01	14	Relatório de ensaios	1	23/07/2012
NL/KEM/ExTR06.0028/02	14	Relatório de ensaios	2	22/05/2019

Marcação:

Os conectores foram aprovados nos ensaios e análises, nos termos das normas adotadas, devendo receber a marcação, levando-se em consideração o item observações.

Ex eb IIC Gb

Observações:

1. A letra "U" após o número do certificado indica que o produto em questão é um componente, não podendo ser utilizado individualmente. Este certificado somente pode ser utilizado em equipamentos que atendam aos requisitos do tipo de proteção "Ex eb".

Lista de limitações:

Devem ser montados em invólucro e/ou equipamento com o mesmo tipo de proteção dos conectores ou um dos tipos de proteção listados na ABNT NBR IEC 60079-0 e com grau de proteção mínimo IP54.

Na montagem final, as distâncias de escoamento e isolamento deverão ser avaliadas de acordo com a ABNT NBR IEC 60079-7. Devido à utilização de materiais de isolamento, a temperatura medida não deve ser maior do que +110 °C.

As instruções de instalação do fabricante devem ser seguidas, para o uso de tampas, ponte e suportes finais. Os dados referentes à elevação da temperatura atual e associada devem ser utilizados como parâmetros para as seções transversais condutoras informadas. A seção transversal influencia no aumento de temperatura, que deve ser avaliado na aplicação final.

Quando os conectores forem utilizados em equipamentos elétricos das classes de temperatura T5 até T1, a temperatura mais alta do material isolante não deve exceder o valor máximo da faixa de temperatura de operação.

Quando utilizados em equipamentos elétricos com a classe de temperatura T6, a faixa de temperatura ambiente permitida é de -60 °C a +40 °C.

DNV GL – BUSINESS ASSURANCE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificate of Conformity / Certificado de Conformidad

Certificado nº: **DNV 19.0101 U**
Certificate nº / Certificado nº

Emissão: **06/08/2019**
Issuance / Otorgamiento

Válido até: **06/08/2022**
Valid until / Válido hasta

2. Este Certificado de Conformidade é válido para o produto de modelo e tipo idêntico ao protótipo ensaiado. Qualquer modificação de projeto ou utilização de componentes e materiais diferentes daqueles descritos na documentação deste processo, sem autorização prévia da DNV GL, invalidará o certificado.
3. É responsabilidade do fabricante assegurar que o produto esteja de acordo com as especificações do protótipo ensaiado, através de inspeções visuais e dimensionais.
4. Os produtos devem ostentar, nas suas superfícies externas e em local visível, a Marca de Conformidade e as características técnicas da mesma de acordo com as especificações da ABNT NBR IEC 60079-0 / ABNT NBR IEC 60079-7 e Requisitos de Avaliação da Conformidade, anexo à Portaria INMETRO nº 179 de 2010. Esta marcação deve ser legível e durável, levando-se em conta possível corrosão química.
5. Os produtos devem ser instalados em atendimento às Normas pertinentes em Instalações Elétricas em Atmosferas Explosivas.
6. As atividades de instalação, inspeção, manutenção, reparo, revisão e recuperação dos produtos são de responsabilidade do usuário e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas vigentes e com as recomendações do fabricante.
7. Para fins de comercialização no Brasil, as responsabilidades da alínea "e" do item 10.1 da Portaria 179 de 18 de maio de 2010, é do representante legal, do importador ou do usuário.

Projeto nº: PRJC-577160-2018-PRC-BRA

Histórico:

Revisão	Descrição	Data
0	Certificação inicial – Efetivação	06/08/2019