

# Promotions 2025



## Switchs Ethernet industriels

Les switchs Ethernet étroits sont disponibles avec 5, 8 ou 16 ports RJ45 avec 10/100 Mbit/s ou 10/100/1000 Mbit/s sur tous les ports, détection automatique de la vitesse de transmission, fonction auto-crossing et QoS.



### Switch Ethernet industriel

	# ports RJ45	Vitesse de transmission	Article	
<b>FL SWITCH 1005N</b>	5	10/100 Mbit/s	1085039	<b>50 €*</b>
<b>FL SWITCH 1008N</b>	8	10/100 Mbit/s	1085256	<b>70 €*</b>
<b>FL SWITCH 1016N</b>	16	10/100 Mbit/s	1085255	<b>140 €*</b>
<b>FL SWITCH 1105N</b>	5	10/100/1000 Mbit/s	1085254	<b>80 €*</b>
<b>FL SWITCH 1108N</b>	8	10/100/1000 Mbit/s	1085243	<b>125 €*</b>
<b>FL SWITCH 1116N</b>	16	10/100/1000 Mbit/s	1085219	<b>250 €*</b>

## Lampes pour armoires électriques

Les lampes pour armoires électriques sont la solution idéale pour l'éclairage de votre armoire électrique et sont installées en un tour de main, sans outil.



### Eclairage d'armoire LED – IP20, pivotant

	Longueur	Tension	Détecteur de mouvement	Prise de courant	Article	
<b>PLD E 409 W 350</b>	350 mm	24 V AC/DC	Non	Non	1319569	<b>60 €*</b>
<b>PLD E 409 W 350 MS</b>	350 mm	24 V AC/DC	Oui	Non	1319573	<b>65 €*</b>
<b>PLD E 706 W 395 E</b>	395 mm	230 V AC	Oui	Type E	1319565	<b>115 €*</b>
<b>PLD E 706 W 395 F</b>	395 mm	230 V AC	Oui	Type F	1319564	<b>115 €*</b>

### Câble de puissance - 3-pôles, longueur 3 m, couleur orange RAL2004

		Article	
<b>PLD E 608-CA-3,0/FS AM</b>	Une extrémité libre, un connecteur femelle droit.	2702302	<b>7,50 €*</b>
<b>PLD E 608-CA-MS/1,0/FS AM</b>	Un connecteur mâle droit, un connecteur femelle droit.	2702304	<b>9,50 €*</b>

## Kit imprimante à transfert thermique

Imprimante à transfert thermique portable pour les supports de repérage au format de chargeur, avec accessoires dans une mallette pratique du système L-BOXX éprouvé. L'imprimante peut traiter aussi bien des étiquettes prédécoupées que des supports au format en continu jusqu'à une largeur de 24 mm.



### Kit imprimante à transfert thermique

#### THERMOMARK GO SET

Composition du kit:  
 THERMOMARK GO - imprimante  
 THERMOMARK GO ACCU - batterie  
 THERMOMARK GO ADAPTER - bloc d'alimentation  
 THERMOMARK GO CASE - mallette  
 MM-EML WH/BK - rouleau d'étiquettes

#### Article

1221548

**365 €\***

## Kit bloc répartiteur avec mallette

Le Kit PTFIX dans la mallette pratique Sortimo L-BOXX 102 comprend des blocs répartiteurs, entre autres avec contact d'alimentation à section assignée de 6 mm<sup>2</sup> et contacts de prise à section assignée de 2,5 mm<sup>2</sup>, des monoblocs à section assignée de 2,5 mm<sup>2</sup>, des adaptateurs de rail DIN, des brides à vis, des ponts enfichables et du matériel de repérage.



### Kit de développement

#### CASE PTFIX L-BOXX DE

Composition du kit:  
 90 blocs répartiteurs (couleurs : gris, rouge, bleu, jaune/vert),  
 40 monoblocs, 60 adaptateurs de rail DIN, 20 brides à vis, ponts enfichables et matériel de repérage

#### Article

1092040

**195 €\***

## Kit appareil de mesure et bobines Rogowski

Le kit comprend un appareil de mesure d'énergie multifonction avec raccordement Rogowski direct et interface Modbus TCP intégrée pour la mesure des paramètres électriques dans des installations à basse tension jusqu'à 690 V et trois bobines Rogowski de 300 mm de longueur avec un câble de signal de 10 mètres. Le diamètre d'une bobine est de 95 mm une fois installée. La bobine Rogowski permet de mesurer le courant AC des barres collectrices et des lignes haute tension.



### Kit découverte

#### EMPRO-PROMO KIT

Composition du kit:  
 1 appareil de mesure (2908307)  
 3 bobines Rogowski (2910323)

#### Article

1797030

**400 €\***

## Kit de disjoncteurs de puissance électroniques

Le kit comprend des disjoncteurs de puissance électroniques permettant un contrôle parfait des états des installations grâce à leur analyse intelligente et à la signalisation des perturbations. Protégez ainsi non seulement les composants de vos installations mais aussi vos alimentations à découpage contre toute défaillance.



### Kit découverte

#### ST -PX BE PTCB 1-8 NO SET4

Composition du kit:  
 4 disjoncteurs de protection (2908262)  
 1 pont enfichable rouge (3030255)  
 1 pont enfichable bleu (3036958)

#### Article

1798325

**99 €\***

# Votre partenaire local

Phoenix Contact, basé en Allemagne, est un leader du marché, présent dans le monde entier. Le groupe fait référence en matière de produits et de solutions de pointe dans les domaines de l'électrification, de l'interconnexion et de l'automatisation dans tous les secteurs de l'économie et des infrastructures. Fort d'un réseau mondial dans plus de 100 pays et comprenant 19.400 collaborateurs, le groupe assure une proximité directe avec sa clientèle. Avec une large gamme de produits innovants, nous proposons à nos clients des solutions durables pour différentes applications et industries, en particulier dans les marchés cibles de l'énergie, des infrastructures, de l'industrie et de la mobilité.

## **PHOENIX CONTACT NV/SA**

Minervastraat 10-12

1930 Zaventem

Tél. : 02 723 98 11

[www.phoenixcontact.be](http://www.phoenixcontact.be)

## **Agence Wallonie**

Rue de la Science 10

4530 Villers-le-Bouillet