Promotions 2025



PHOENIX CONTACT

Switchs Ethernet industriels



Les switchs Ethernet étroits sont disponibles avec 5, 8 ou 16 ports RJ45 avec 10/100 Mbit/s ou 10/100/1000 Mbit/s sur tous les ports, détection automatique de la vitesse de transmission, fonction auto-crossing et QoS.

Switch Ethernet industriel

	# ports RJ45	Vitesse de transmission	Article	
FL SWITCH 1005N	5	10/100 Mbit/s	1085039	50 €*
FL SWITCH 1008N	8	10/100 Mbit/s	1085256	70 €*
FL SWITCH 1016N	16	10/100 Mbit/s	1085255	140 €*
FL SWITCH 1105N	5	10/100/1000 Mbit/s	1085254	80 €*
FL SWITCH 1108N	8	10/100/1000 Mbit/s	1085243	125 €*
FL SWITCH 1116N	16	10/100/1000 Mbit/s	1085219	250 €*

Lampes pour armoires électriques



Les lampes pour armoires électriques sont la solution idéale pour l'éclairage de votre armoire électrique et sont installées en un tour de main, sans outil.

Eclairage d'armoire LED – IP20, pivotant

	Longueur	Tension	Détecteur de mouvement	Prise de courant	Article	
PLD E 409 W 350	350 mm	24 V AC/DC	Non	Non	1319569	60 €*
PLD E 409 W 350 MS	350 mm	24 V AC/DC	Oui	Non	1319573	65 €*
PLD E 706 W 395 E	395 mm	230 V AC	Oui	Type E	1319565	115 €*
PLD E 706 W 395 F	395 mm	230 V AC	Oui	Type F	1319564	115 €*

Câble de puissance - 3-pôles, longueur 3 m, couleur orange RAL2004

		Article	
PLD E 608-CA-3,0/ FS AM	Une extrémité libre, un connecteur femelle droit.	2702302	7,50 €*
PLD E 608-CA-MS/ 1,0/FS AM	Un connecteur mâle droit, un connecteur femelle droit.	2702304	9,50 €*

Kit imprimante à transfert thermique



Imprimante à transfert thermique portable pour les supports de repérage au format de chargeur, avec accessoires dans une mallette pratique du système L-BOXX éprouvé. L'imprimante peut traiter aussi bien des étiquettes prédécoupées que des supports au format en continu jusqu'à une largeur de 24 mm.

Kit imprimante à transfert thermique

THERMOMARK GO SET	Article	
Composition du kit: THERMOMARK GO - imprimante THERMOMARK GO ACCU - batterie THERMOMARK GO ADAPTER - bloc d'alimentation THERMOMARK GO CASE - malette MM-EML WH/BK - rouleau d'étiquettes	1221548	365 €*

Kit bloc répartiteur avec mallette



Le Kit PTFIX dans la mallette pratique Sortimo L-BOXX 102 comprend des blocs répartiteurs, entre autres avec contact d'alimentation à section assignée de 6 mm² et contacts de prise à section assignée de 2,5 mm², des monoblocs à section assignée de 2,5 mm², des adaptateurs de rail DIN, des brides à vis, des ponts enfichables et du matériel de repérage.

Kit de développement

CASE PTFIX L-BOXX DE	Article	
Composition du kit: 90 blocs répartiteurs (couleurs : gris, rouge, bleu, jaune/vert), 40 monoblocs, 60 adaptateurs de rail DIN, 20 brides à vis, ponts enfichables et matériel de repérage	1092040	195 €*

Kit appareil de mesure et bobines Rogowski



Le kit comprend un appareil de mesure d'énergie multifonction avec raccordement Rogowski direct et interface Modbus TCP intégrée pour la mesure des paramètres électriques dans des installations à basse tension jusqu'à 690 V et trois bobines Rogowski de 300 mm de longueur avec un câble de signal de 10 mètres. Le diamètre d'une bobine est de 95 mm une fois installée. La bobine Rogowski permet de mesurer le courant AC des barres collectrices et des lignes haute tension.

Kit découverte

EMPRO-PROMO KIT	Article	
Composition du kit: 1 appareil de mesure (2908307) 3 bobines Rogowski (2910323)	1797030	400 €*

Kit de disjoncteurs de puissance électroniques



Le kit comprend des disjoncteurs de puissance électroniques permettant un contrôle parfait des états des installations grâce à leur analyse intelligente et à la signalisation des perturbations. Protégez ainsi non seulement les composants de vos installations mais aussi vos alimentations à découpage contre toute défaillance.

Kit découverte

ST -PX BE PTCB 1-8 NO SET4	Article	
Composition du kit: 4 disjoncteurs de protection (2908262) 1 pont enfichable rouge (3030255) 1 pont enfichable bleu (3036958)	1798325	99 €*

*Prix de vente conseillés hors TVA. Les prix sont valables auprès de Phoenix Contact Belgique et les grossistes participants jusqu'au 31.12.2025 et sous réserve de disponibilités des stocks.

Votre partenaire local

Phoenix Contact, basé en Allemagne, est un leader du marché, présent dans le monde entier. Le groupe fait référence en matière de produits et de solutions de pointe dans les domaines de l'électrification, de l'interconnexion et de l'automatisation dans tous les secteurs de l'économie et des infrastructures. Fort d'un réseau mondial dans plus de 100 pays et comprenant 19.400 collaborateurs, le groupe assure une proximité directe avec sa clientèle. Avec une large gamme de produits innovants, nous proposons à nos clients des solutions durables pour différentes applications et industries, en particulier dans les marchés cibles de l'énergie, des infrastructures, de l'industrie et de la mobilité.

PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12
1930 Zaventem
Tél. : 02 723 98 11
www.phoenixcontact.be

Agence Wallonie
Rue de la Science 10
4530 Villers-le-Bouillet

© PHOENIX CONTACT 2025 - LU520294