

2026

Promotions estivales

Promotion trimestrielle en vigueur du 1^{er} juillet au 30 septembre 2026

Blocs de distribution d'alimentation

Tous vos blocs de jonction chez un seul fournisseur

Caractéristiques et avantages

- ✓ Installation plus sûre grâce au couvercle inclus, sur lequel figurent les principales données techniques
- ✓ Câblage facile grâce au couvercle à ouverture bidirectionnelle
- ✓ Approuvé selon la classe CSA – C622801 – ensembles de blocs de jonction
- ✓ Approuvé selon UL1059 – blocs de jonction



Phoenix Contact offre maintenant une nouvelle gamme de blocs de jonction pour la distribution de potentiel, conforme à la classe CSA C622801 et à la norme UL1059 applicables aux blocs de jonction. Vous pouvez choisir parmi six versions pour des courants allant jusqu'à 335 A, avec 6 à 12 sorties.

	N° de commande	Description	Courant (CSA)	Entrée	Calibre de conducteur	Sortie	Calibre de conducteur	Prix promo
	1725165	TB-EE-DB 80/3+4	80 A	1 x	14-4 AWG	2 x 4 x	14-4 AWG 14-0 AWG	10,40 \$
	1725167	TB-EE-DB 125/2+6	115 A	1 x 1 x	8-2 AWG 10-6 AWG	6 x	14-6 AWG	17,50 \$
	1725166	TB-EE-DB 160/2+6	160 A	1 x 1 x	6-2/0 AWG 10-6 AWG	6 x	14-6 AWG	22,15 \$
	1725168	TB-EE-DB 175/2+10	175 A	2 x	6-2/0 AWG Conducteurs multibrins seulement	10 x	14-6 AWG	28,15 \$
	1725169	TB-EE-DB 250/1+11	255 A	1 x	2 AWG 250kcmil Conducteurs multibrins seulement	2 x 5 x 4 x	14-2 AWG 14-6 AWG 14-8 AWG	41,90 \$
	1798055	TB-EE-DB 400/1+11	335 A	1 x	3/0 AWG 400kcmil Conducteurs multibrins seulement	2 x 5 x 4 x	14-2 AWG 14-6 AWG 14-8 AWG	56,25 \$

Toutes les commandes doivent mentionner le code promotionnel *****SUMMER2026*****.
Promotion trimestrielle en vigueur du 1^{er} juillet au 30 septembre 2026. Tous les prix sont nets pour le client.

* Veuillez noter que TOUS les prix sont en CAD et que cette promotion n'est offerte qu'au Canada.

Filtre EMC

Les filtres EMC limitent les tensions et les courants parasites haute fréquence générés par l'équipement en fonctionnement normal ou en conditions de défaut. Nos filtres EMC contribuent à assurer un fonctionnement fiable, même dans les environnements exposés aux interférences.



Filtres EMC

	Courant de charge nominal	1 A	3 A	6 A	10 A	20 A
	Description	FIL-1S-1-1A-230AC	FIL-1S-1-3A-230AC	FIL-1S-1-6A-230AC	FIL-1S-1-10A-230AC	FIL-1S-1-20A-230AC
	N° de commande pour raccordement Push-in	1292328	1292326	1292321	1292319	1292316
	N° de commande pour raccordement à vis	1292329	1292327	1292323	1292320	1292318
	Prix promo	100,00 \$	108,00 \$	116,00 \$	124,00 \$	132,00 \$

Filtres EMC avec protection contre les surtensions

	Courant de charge nominal	5 A	10 A	15 A	20 A
	Description	SFP2-1-5A-120AC	SFP2-1-10A-120AC	SFP2-1-15A-120AC	SFP2-1-20A-120AC
	N° de commande pour raccordement Push-in	1292458	1292455	1292450	1292419
	N° de commande pour raccordement à vis	1292315	1292457	1292453	1292421
	Prix promo	255,00 \$	260,00 \$	265,00 \$	270,00 \$

Wi-Fi 6/6E pour des réseaux performants

Série de clients WLAN 1000

La nouvelle série de clients WLAN 1 000 avec Wi-Fi 6/6E assure une communication fiable en temps réel, offre une grande fiabilité et prend en charge les grands réseaux comptant de nombreux appareils. Le Wi-Fi 6E utilise également de nouveaux canaux de transmission dans la bande de 6 GHz pour améliorer les performances.



Vos avantages

- ✓ Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) pour une meilleure utilisation des ressources, une stabilité accrue et une capacité réseau supérieure
- ✓ Wi-Fi 6E avec de nouveaux canaux disponibles dans la bande de 6 GHz
- ✓ Changement rapide de cellules WLAN grâce à l'optimisation logicielle de la fonction d'itinérance
- ✓ Les clients WLAN prennent en charge les trois bandes : 2,4 GHz, 5 GHz et la nouvelle bande de 6 GHz
- ✓ Très haut niveau de sécurité avec WPA3 et sécurité dès la conception (CEI 62443-4-1)

Caractéristiques principales

- Wi-Fi 6/6E (2,4 / 5 / 6 GHz, selon la version et le pays)
- Débit brut pouvant atteindre 2 400 Mbit/s
- Itinérance rapide dans les applications à cellules WLAN
- Contrôlable par API REST
- Sécurité maximale avec WPA2/WPA3
- Ethernet 10/100/1 000 Mbit/s

1386092	2702993
FL WLAN 1121	FL WLAN 1021
Client Wi-Fi 6E avec antennes internes conçu pour être monté sur panneau	Client Wi-Fi 6E pour antennes externes, conçu pour un montage direct ou sur rail DIN avec un accessoire optionnel
750,00 \$	750,00 \$

Connecteurs M12 à câbler sur le terrain

Raccordement simple et fiable des conducteurs, sans outil

Vous cherchez une solution fiable, polyvalente et facile à installer pour votre câblage industriel?
Les connecteurs M12 à câbler sur le terrain sont le choix idéal!

Caractéristiques et avantages

- ✓ **Raccordement Push-Lock :** Aucun outil nécessaire, leviers à code couleur – pour économiser temps et effort.
- ✓ **Robustes et durables :** Conçus pour résister aux environnements difficiles, notamment aux vibrations, aux chocs et aux températures extrêmes.
- ✓ **Polyvalents :** Parfaits pour l'automatisation, les machines, les transports et les réseaux industriels.
- ✓ **Options de personnalisation :** Existents en différentes configurations de broches, d'orientations et de variantes de codage pour répondre à vos besoins précis.
- ✓ **Performances fiables :** Assurent des connexions sécuritaires et stables pour les signaux, le transfert de données et l'alimentation électrique.



N° de commande	Description	Caractéristiques	Prix promo
1424657	SACC-M12MS-4PL M	Connecteur M12 mâle à 4 pôles, à codage A, Push-Lock	8,99 \$
1424655	SACC-M12FS-4PL M	Connecteur M12 femelle à 4 pôles, à codage A, Push-Lock	8,99 \$
1424649	SACC-M12MS-5PL M	Connecteur M12 mâle à 5 pôles, à codage A, Push-Lock	8,99 \$
1424652	SACC-M12FS-5PL M	Connecteur M12 femelle à 5 pôles, à codage A, Push-Lock	8,99 \$
1424682	SACC-M12MSD-4PL SH PN	Connecteur M12 mâle à 4 pôles, à codage D, Push-Lock	14,99 \$
1424683	SACC-M12FSD-4PL SH PN	Connecteur M12 femelle à 4 pôles, à codage D, Push-Lock	14,99 \$
1411043	SACC-M12MSX-8QO SH ETH	Connecteur M12 mâle à 8 pôles, à codage X, IDC	29,99 \$
1414586	SACC-M12FSX-8QO SH ETH	Connecteur M12 femelle à 8 pôles, à codage X, IDC	35,99 \$

Commutateur avec protection

Relais avec disjoncteur intégré

Le module PLC-INTERFACE combine de manière innovante une interface de relais et un disjoncteur dans une largeur hors tout de seulement 6,2 mm, ce qui libère de l'espace dans l'armoire de commande. Le courant nominal et le comportement de coupure peuvent être configurés individuellement à l'aide de commutateurs DIP sur l'appareil.



Caractéristiques et avantages

- ✓ Configuration via commutateurs DIP
- ✓ Disjoncteur avec déconnexion physique par relais
- ✓ Compatible avec les accessoires des modules relais PLC-INTERFACE
- ✓ Extension facile des fonctions dans les systèmes existants
- ✓ Conception compacte avec une largeur hors tout de 6,2 mm

N° de commande	Description	Type de raccordement	Prix Promo
1328357	PLC-RSC-24DC/1/CB1-6	à vis	44,00 \$
1328360	PLC-RPT-24DC/1/CB1-6	Push-in	44,00 \$

Table de travail inclinable

La table de montage mobile offre une surface de travail stable et adaptable pour le montage et le câblage de panneaux de montage et d'armoires de commande. Grâce à son dispositif de réglage progressif en hauteur et à sa fonction d'inclinaison de 0 à 80°, la table de montage s'adapte parfaitement à votre façon de travailler.

Dimensions maximales de la plaque de fond :

63 po x 47 po x 14 po
(1 600 mm x 1 200 mm x 350 mm)

Poids maximal :

285 lb (130 kg)

[EN SAVOIR PLUS](#)



N° de commande	Description	Prix promo
1865298	BS-WS MOUNTING TROLLEY-MECH	8 500 \$
1906957	BS-WS MTG TROLLEY/PANEL FIX Brides pour la fixation de panneaux de montage au produit 1865298	315 \$

