



THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME

新产品



热转印

- THERMOMARK PRIME热转印打印机支持移动式和固定式打印
- 内置MARKING System App软件，可现场创建打印数据
- 配备7"彩色触屏，操作便捷直观
- 电池组可更换，未插接充电线缆也可使用数小时
- 可与CLIP PROJECT连接，轻松处理大型打印项目
- 用于打印UCT、US和UM格式的塑料标签

说明：
关于色带的详情，请访问phoenixcontact.net/products上的网上商城。



内置标识软件的移动式热转印打印机

尺寸	
一般参数	[mm]
温度范围	[°C]
打印分辨率	[dpi]
最大打印宽度	[mm]
接口	
电源	[V]
重量	[kg]
操作系统	

技术数据		
宽度	长度	高度
224	292	122
5 ... 40		
300 dpi x 300 dpi		
104		
以太网10/100 Mbps / USB 2.0		
100 ... 240 / 50 Hz ... 60 Hz		
6		
MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64-bit), MS Windows 8 (32/64-bit), MS Windows 8.1 (32/64-bit), MS Windows 10 (32/64-bit), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2		

描述	颜色
热转印打印机，适合移动或固定使用，预装"MARKING SYSTEM APP"软件，7"彩色触屏，电池组可更换，可连接至CLIP PROJECT。	
用于打印UCT、US和UM格式的塑料标签	灰色

订货数据		
型号	订货号	件/包
THERMOMARK PRIME	5148888	1

电池组充电器，通过THERMOMARK PRIME标准电源或12 V充电线缆供电
充电器备用充电线缆，连接12 V电压时适用
备用电池组，(NIMH) 18 V DC, 2.1 Ah
电池舱盖板，用于关闭打印机上的电池舱
备用电源，输入电压：100 V AC ... 240 V AC / 1.5 A / 50 Hz ... 60 Hz，输出电压：24 V DC / 4.16 A
手提箱，用于THERMOMARK PRIME (5148888)，未装配的材料和配件
背包，用于THERMOMARK PRIME (5148888)和THERMOFOX (0803984)，未装配的材料和附件
铝制装运箱，用于THERMOMARK PRIME (5148888)，未装配的材料和附件
色带盒，用于THERMOMARK PRIME，颜色：黑色，长度：70 m，宽度：110 mm
色带盒，用于THERMOMARK PRIME，颜色：白色，长度：60 m，宽度：110 mm
色带盒，用于THERMOMARK PRIME，特别适合大面积打印，颜色：黑色，长度：60 m，宽度：110 mm
凸版印刷

附件		
TMP/CHARGER	0803670	1
TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12V	0803671	1
TMP/ACCU	0803668	1
TMP/ACCU COVER	0803669	1
TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V	0803672	1
TMP BAG	0803674	1
MOBILE BACKPACK	0803717	1
TMP CASE	0803675	1
TMP-RIBBON 110 BK 100	0803374	1
TMP-RIBBON 110 WH 100	0803376	1
TMP-RIBBON 110 BK 101	0803714	1

用于THERMOMARK PRIME的模板



热转印



适用于UniCard标识材料的模板

- 用于UniSheet标识材料的耐用型模板
- 这种结构可以自动确保高定位精度的打印
- 也可用于已启用的标记纸
- THERMOMARK PRIME可通过模板侧面的条形码识别模板，从而避免选错模板而造成打印错误

描述
模板，用于THERMOMARK PRIME 可安装UCT-TM...、UCT1(U)-TM... UCT5-TM...、UCT-EM (5x10)、UCT-EM (6x10)
可安装UCT-TMF...
模板，用于THERMOMARK PRIME
可安装UCT-WMS...
模板，用于THERMOMARK PRIME
可安装UCT1-TMF...
可安装UCT2-TM ...
可安装UCT3-TM ...
模板，用于THERMOMARK PRIME
可安装UCT-WMT...和UCT-EM (7 x 10)
模板，用于THERMOMARK PRIME
可安装UCT-EM (20x7)、UCT-EM (17,5x8)
可安装UCT-EM (12x3,3)、UCT-EM (12x6)
可安装UCT-EM (30x5)
可安装UCT-EM (17 x 10)
模板，用于THERMOMARK PRIME
可安装UCT-EM (10 x 8)
可安装UCT-EM (10 x 5)
可安装UCT-EM (17x8)、UCT-EM (21x8)
可安装UCT-EM (20 x 9)
模板，用于THERMOMARK PRIME
可安装UCT-EM (17 x 9)
可安装UCT-EM (18 x 8)
可安装UCT-EM (17,5 x 7,5)
可安装UCT-EM (15 x 10)
模板，用于THERMOMARK PRIME
可安装UCT-EM (10 x 7)、UCT-WMTB (29 x 8)
可安装UCT-EM (20 x 8)
可安装UCT-EM (17,5 x 9)
模板，用于THERMOMARK PRIME
可安装UCT6M-TM ...
可安装UCT6R-TM ...
模板，用于THERMOMARK PRIME
可安装UCT-WMCO ... (12 x 4)
模板，用于THERMOMARK PRIME
可安装UCT-EMP ...
模板，用于THERMOMARK PRIME
可安装UCT-WMTBA (25 x 6)、UCT-WMTBA (29 x 8)、UCT-WMTBA (40 x 17)
模板，用于THERMOMARK PRIME
可安装UCT-WMCO ... (18 x 4)

订货数据			
型号	订货号	件/包	
TMP-UCT-MAG1	0803342	1	
TMP-UCT-MAG2	0803343	1	
TMP-UCT-MAG3	0803344	1	
TMP-UCT-MAG4	0803345	1	
TMP-UCT-MAG5	0803347	1	
TMP-UCT-MAG6	0803348	1	
TMP-UCT-MAG7	0803349	1	
TMP-UCT-MAG8	0803350	1	
TMP-UCT-MAG9	0803351	1	
TMP-UCT-MAG10	0803352	1	
TMP-UCT-MAG11	0803353	1	
TMP-UCT-MAG12	0803354	1	
TMP-UCT-MAG13	0803355	1	
TMP-UCT-MAG14	0803356	1	
TMP-UCT-MAG15	0803357	1	
TMP-UCT-MAG16	0803358	1	
TMP-UCT-MAG17	0803360	1	
TMP-UCT-MAG18	0803361	1	
TMP-UCT-MAG19	0803363	1	
TMP-UCT-MAG20	0803364	1	
TMP-UCT-MAG21	0803365	1	
TMP-UCT-MAG22	0803366	1	
TMP-UCT-MAG23	0803367	1	
TMP-UCT-MAG24	0803368	1	
TMP-UCT-MAG25	0803369	1	
TMP-UCT-MAG26	0803370	1	
TMP-UCT-MAG27	0803371	1	
TMP-UCT-MAG28	0803372	1	



热转印



UniSheet标识材料模板

- 用于UniSheet标识材料的耐用型模板
- 这种结构可以自动确保高定位精度的打印
- 也可用于已启用的标记纸
- THERMOMARK PRIME可通过模板侧面的条形码识别模板，从而避免选错模板而造成打印错误

描述

模板，用于THERMOMARK PRIME
可安装所有US材料

订货数据

型号	订货号	件/包
TMP-US-MAG1	0803341	1

用于THERMOMARK CARD和
THERMOMARK PRIME的模板



卡用热转印



适用于UM标识材料的模板

- 通用材料的耐用模板
- 每个模板最多可放置4个双标识条
- 这种模板结构可自动实现高定位精度的打印
- 也可用于已启用的标识条


描述
模板，用于THERMOMARK CARD ...和THERMOMARK PRIME 可安装UM1-TM ..., UM5-TM...
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME 可安装UM1-TMF ...
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME 可安装UM1U-TM ...
模板，用于THERMOMARK CARD ...和THERMOMARK PRIME 可安装UM2-TM...
模板，用于THERMOMARK CARD ...和THERMOMARK PRIME 可安装UM3-TM...
模板，用于THERMOMARK CARD ...和THERMOMARK PRIME 可安装UM6M-TM...
模板，用于THERMOMARK CARD ...和THERMOMARK PRIME 可安装UM6R-TM...
模板，用于THERMOMARK CARD ...和THERMOMARK PRIME 可安装UM8-TM...
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME 可安装UM7-TM (5x10)和UM7-TM (6x10)
模板，用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME 可安装UM7-TM (8x10)

订货数据			
型号	订货号	件/包	
TMP-UM-MAG1	0831200	1	
TMP-UM-MAG3	0831202	1	
TMP-UM-MAG4	0831203	1	
TMP-UM-MAG5	0803328	1	
TMP-UM-MAG6	0803329	1	
TMP-UM-MAG7	0803330	1	
TMP-UM-MAG8	0803331	1	
TMP-UM-MAG9	0803332	1	
TMP-UM-MAG10	0803334	1	
TMP-UM-MAG11	0803681	1	

面向全球客户和合作伙伴

菲尼克斯电气是立足德国面向全球的市场领导者。本集团为电气工程、电子和自动化领域提供以未来为导向的组件、系统和解决方案。我们在全球100多个国家拥有17,400名员工，就近为客户提供最及时有效的服务。

我们秉持创新引领未来的理念，为客户提供适用于不同行业和应用的产品和解决方案，如能源、基础设施、过程和工厂自动化等领域。



如需全面了解所有产品的详情，请访问
公司网站：

www.phoenixcontact.com.cn

菲尼克斯（中国）投资有限公司

地址：南京市江宁开发区菲尼克斯路36号

电话：(025)52121888

传真：(025)52121555

邮编：211100

<http://www.phoenixcontact.com.cn>



扫描加入官方微信