



工业无线

从传感器层至信息层的无线通讯

可靠与灵活的工业无线产品

——满足您的自动化系统架构需求

菲尼克斯电气作为全球领先的自动化系统供应商，其工业无线产品为数据及信号的传输提供安全可靠的保证。

无线传输系统简化了电缆安装，降低施工及维护成本，同时便捷有效地解决了工业通讯中所面临的多种困难与挑战。



适用于各种通讯接口的无线系统

全面的产品系列为解决工业无线通信中的各种问题提供了多种灵活的解决方案。同时为各种不同的通信接口提供合适的无线系统。



无线 I/O

无线串口

无线以太网



数字量信号
0 ... 250 V AC/DC

模拟量信号
0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
0 ... 10 V



RS-232
RS-422
RS-485

Ethernet

EtherNet/IP



工业无线系统优点：

- ✓ 相对有线系统而言，灵活、易安装，节省成本
- ✓ 可绕过障碍物
- ✓ 可替代易于磨损的滑环和移动设备上的电缆
- ✓ 维护成本较低
- ✓ 无需有线接入即可远程监控和管理工作站

目录

应用领域	4/5
无线技术	6/7
无线 I/O	
Trusted Wireless 无线 I/O	8-13
蓝牙 I/O	14/15
移动电话 I/O	16/17
无线串口	
Trusted Wireless 无线串口	18/19
无线以太网	
工业 WLAN	20/21
漏波电缆	22/23
移动网络路由器	24/25
附件	26-31

工业无线通讯

行业的数字化趋势愈演愈烈，要实现行业数字化，需要强大的工业通讯网络。工业无线通讯便是核心技术之一，代表出色的性能和可靠性。菲尼克斯电气提供实现可靠无线通讯解决方案所需的产品、解决方案和服务。无论何种应用，我们一站式供应的全套无线通讯解决方案和用于集成到现有无线通讯网络中的个性化产品均能满足您的需求。

... 过程自动化

过程自动化系统通常采用分布式的控制系统。由于受通讯距离远或障碍物影响，传感器的 I/O 信号如温度、液位等的数据采集相当费力。

无线系统实施时，需要考虑无线设备具备中继器功能，这样也便于线形或树形拓扑无线网络的搭建，以拓展通讯范围。同时由

系统扩展和后续安装
轻松获取远距离或难以访问的
传感器数据



于过程行业中工作环境通常比较恶劣，因此无线设备还需要具有宽温运行特性以及防爆认证。过程行业中传感器的数值变化比较缓慢，传输速度不高，从而能实现远距离传输。凭借现代化的无线技术，不仅 I/O 信号，现场总线系统也可以实现无线传输，例如：水处理行业滑环数据的无线采集。

... 工厂自动化

与过程自动化相反，工厂自动化中无线系统通常覆盖范围空间有限，通信距离仅几百米。工厂自动化中大多数应用为运动控制，因此无线设备需要具有漫游功能，以便无线信号在各种系统中切换。

同时，与无线设备连接的控制器和工业小车短时间内需要传输的数据量大。**WLAN** 无线技术正是可以满足这些应用需求。另一个应用领域是替换掉容易干扰机器人的线缆或拖链。通过无线技术 I/O 信号例如接近开关信号很容易进行传输。无线信号即使是具体的 I/O 信号，也可以被转换成数据包进行传输。这样，几毫秒之内，通过无线系统，I/O 信号即可在 IP20 和 IP65 的环境下快速而无误地传输。



运动控制应用
替换容易产生干扰的线缆等，
无线传输的数据量大，且快速
无干扰

无线技术

对于工业领域中的无线技术应用，最重要的需求是，即使在恶劣的工业环境下，无线传输也必须和有线连接一样稳定与可靠。而无线通信中，由于数据是通过电磁波在开放的立体空间内传输，因此，无线连接易受干扰，会对传输产生不利影响的电磁干扰。除此之外，还可能发生反射、衰减、干扰和屏蔽现象。



无线技术

技术			
		WLAN	
2.4 GHz	2.4 GHz	2.4 GHz, 5 GHz	
Trusted Wireless技术专为数据和信号的超远距离传输而设计。该无线技术采用跳频扩频原理，具有较高的抗干扰能力。	蓝牙无线技术(IEEE 802.15.1)是一种短距离无线通信技术。	WLAN (IEEE 802.11 a/b/g/n) 是无线局域网最常用的一种无线技术。	通过电信供应商的移动通信电话网络进行通信。
特征			
- 可靠性高——采用跳频扩频和AES加密技术，能够与WLAN和蓝牙系统互不干扰并行运行 - 通信距离远——由于数据速率可调节，通讯距离最远可达几公里 - 组网灵活——可构建到达250个节点的Mesh网络	- 可靠性高——采用跳频技术，具有较高的抗干扰能力 - 兼容性强——允许多个蓝牙系统并行运行 - 距离最远可达200 m - 响应迅速	- 数据传输速率高达300 Mbps - 高速漫游 - 采用MiMo技术，可靠性高	- 区域：全球 - 使用国际移动电话标准(GPRS、EDGE、UMTS、HSPA、LTE等) - LTE网络上的数据速率高达150 Mbps - 通过短信自动生成报警
应用			
- 无线I/O：模拟量、数字量I/O信号（支持模块化扩展） - 无线串口：串口RS-232、RS-485数据	无线I/O：模拟量、数字量I/O信号	无线以太网：高速以太网传输	- 无线I/O：模拟量、数字量I/O信号 - 无线串口：串口RS-232数据 - 无线以太网：以太网数据 - 故障报警：SMS、E-mail

工业无线技术和生产自动化过程

过程控制系统具体分布广泛的系统结构。与过程控制系统相反，生产自动化系统通常受限于物理空间。大量数据必须在很短的时间内传输。需要为每个应用程序提供合适的无线系统。



系统扩展和后期安装



动态应用

无线I/O

Radioline – 通过I/O映射轻松调试

Radioline 无线 I/O 产品特别适用于搭建大型无线网络。您只需要转动模块上的拨码开关，就可以轻松完成无线站点和 IO 模块的地址分配，无需任何编程，使用极为简单。

Radioline 产品既可传输 I/O 信号，也可传输串行数据，因此应用广泛。另外，它还可以支持多种网络结构的搭建：从简单的点到点到复杂的网络。



国际 Ex 认证

所有模块经过 94/9/EC (ATEX) 检测认证，因此可应用于有防爆要求的区域。



I/O映射

I/O映射模式支持通过无线的方式传输工业现场的IO信号，只需转动拨码开关即可快速实现这一功能，无需任何复杂的编程。由于采用了模块化的结构，您可以根据现场IO信号的数量进行扩展。



2.4 GHz无线模块

RAD-2400-IFS
订货号 2901541

- 电源电压：19.2 ... 30.5 V DC
- 无线发射功率可调节，最大100mW
- 通过T-BUS连接器与I/O扩展模块连接
- 宽温设计：-40°C ... +70°C
- 天线连接：RSMA（母）
- 认证：ATEX、UL 508、HazLoc、IECEX、FCC

附件

RAD-CONF-RF3（频段3）
订货号 2902814

RAD-CONF-RF5（频段5）
订货号 2902815

RAD-CONF-RF7（频段7）
订货号 2902816

RAD-MEMORY（组态存储卡）
订货号 2902828

RAD-CABLE-USB（组态电缆）
订货号 2903447

- CONF-RF卡，用于无线通讯的频段的分配，保证多个无线设备在同一现场同时安全的运行（采用不同频段）

天线及馈线


RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0
（全向天线，6 dBi增益）

订货号 2885919
ANT-DIR-2459-01（定向天线，9 dBi增益）
订货号 2701186


RAD-PIG-RSMA/N-0.5（0.5米馈线）
订货号 2903263

RAD-PIG-RSMA/N-1（1米馈线）
订货号 2903264


RAD-PIG-RSMA/N-3（3米馈线）
订货号 2903266




点对点连接



星形网络



Mesh网络



I/O信号与控制层网络的集成

灵活的网络结构

通过Radioline可快速、轻松地搭建最多250个设备的无线网络。同时，无线模块可以支持基于RS-232和RS-485的Modbus协议，您可以通过串口将现场的IO信号采集到控制器中。



Radioline无线系统特性：

- 无需编程，快速轻松调试
- 每个站点可通过T-BUS连接器最多连接32个I/O模块(可热插拔)
- 应用：I/O映射模式、PLC/Modbus RTU模式、串口通讯模式
- 集成RS-232和RS-485接口
- Trusted Wireless 2.0技术
- 无线通讯速率可调整（16 ... 500 kbps）
- 128位数据加密（AES）

Radioline – 通过RS-485接口传输IO信号






多种通讯传输方式

为了增加传输范围，您可以用其它传输方式替代RS-485通讯。菲尼克斯可提供光电转换，SHDSL，无线或者以太网等多种通讯解决方案。



订货号：2702184

- 宽温: -40°C ... +70°C
- RS-485 2线制 (螺钉端子连接)
- 全球通用
- 最远通讯距离: 1200 m (可通过使用光电转换, 中继器等通讯产品增加传输距离)
- 可以通过T-BUS底座最多连接32个I/O扩展模块
- 供电电压: 19.2 ... 30.5 V DC



现有的Radioline无线产品可以和新的RS-485通讯模块配合使用，组成一个混合的通讯系统。



一个RS-485网络最多可以扩展99个Radioline站点。您不需要进行任何软件配置就可实现不同站点之间的I/O信号的传输。




新的Radioline RS-485通信站点可以作为Modbus RTU从站独立使用。

无线I/O

Radioline – I/O扩展模块

通过使用各种扩展模块，可以快速方便地扩展 Radioline 无线系统。它们能够传输数字量和模拟量信号以及温度信号。



特性：

- ✓ 宽温设计：-40°C ... +70°C
- ✓ 即使在运行过程中也可轻松更换模块（支持热插拔功能）



国际 Ex 认证

所有扩展模块经过 94/9/EC (ATEX) 检测认证，因此，可应用于有防爆要求的区域。



温度扩展模块

RAD-PT100-4-IFS
订货号 2904035

- 4个Pt 100输入
- 温度测量范围：
-50°C ... +250°C
- 2线或者3线连接



模拟量/数字量扩展模块

RAD-DAIO6-IFS
订货号 2901533

- 1个模拟量输入：可选择0/4 ... 20 mA
- 1个模拟量输出：可选择0/4 ... 20 mA, 0 ... 10 V DC
- 2个数字量输入/输出：0 ... 250 V AC/DC
- 通道间电气隔离



模拟量扩展模块

RAD-AI4-IFS
订货号 2901537
RAD-AO4-IFS
订货号 2901538

- 4个模拟量输入：可选择0/4 ... 20 mA
- 4个模拟量输出：可选择0/4 ... 20 mA, 0 ... 10 V DC
- 通道间电气隔离




数字量扩展模块

RAD-DI4-IFS
订货号 2901535
RAD-DOR4-IFS
订货号 2901536

- 4个数字量输入：0 ... 250 V AC/DC
- 4个继电器输出：6 A, 250 V AC/24 V DC
- 通道间电气隔离

RAD-DI8-IFS
订货号 2901539
RAD-DO8-IFS
订货号 2902811

- 8个数字量输入：0 ... 30.5 V DC
- 2个脉冲输入：100 Hz, 32 位
- 8个数字量晶体管输出：30.5 V DC/200 mA



1 安装简单

在控制柜中构建一个模块化无线站点，在系统运行过程中也可轻松地扩展或更换。

2 轻松寻址

只需转动拨码开关，无需工具，即可完成无线模块的地址设置。

3 轻松分配

在I/O模块上，拨码开关也可用于设置信号输入和信号输出模块的地址，从而轻松完成I/O信号映射。

无线I/O

无线MUX-无线IO信号传输

无线MUX可以支持最多16个开关量输入，16个开关量输出，2个模拟量输入和2个模拟量输出信号的无线传输，可以取代40芯的信号电缆。无线MUX模块可持续监视无线连接状态。当无线连接出现严重干扰或中断时，无线模块输出将被重置为低电平，同时通过模块的诊断LED指示灯报警。无线信号强度显示可以持续给客户提供无线连接的状态信息。

优势：

☒

自动建立无线连接，传输无线信号

☒

无需组态或设置

☒

典型的传输延时小于10ms

☒

极其牢固可靠

☒

抗干扰能力强，可以和WLAN无线设备共存



无线套装产品



- 全向无线套装

ILB BT ADIO MUX-OMNI 订货号：2884208

• 包含一对无线模块、2根1.5 m长的全向天线

• 天线接口：RSMA（母）

• 认证：FCC，UL 508
- 无天线无线套装

ILB BT ADIO MUX 订货号：2702875

• 包含一对无线模块

• 天线接口：RSMA（母）

• 认证：FCC，UL 508

- 技术数据：
- 最新蓝牙4.0技术

• 电源电压：19.2 V DC ... 30 V DC


• 16个数字量输入

• 16个数字量输出，最大负载电流500 mA

• 2个模拟量输入和2个模拟量输出，信号范围：0 mA ... 20 mA或0 V ... 10 V

无线MUX，传输无线IO信号

使用无线模块的输入和输出通道，可快速轻松地将现场IO信号传输至控制器。



使用步骤简单：拆包，接线，上电

应用领域

无线MUX用于需要与远程站点或移动站点无线传输少量数字量或模拟量输入和输出信号的地方，其可靠性可以保证工业现场的IO信号持续传输。



动态应用

无线I/O

TC Mobile I/O – 通过移动电话网络 监控现场IO信号

通过移动电话网络轻松安全地监控现场的模拟量和开关量信号，并远程控制输出继电器动作。当现场信号发生变化，触发动作条件时，TC Mobile I/O可以通过短信或者邮件的方式通知您。当然，您也可以通过GPRS网络持续的监视现场重要的信号（ODP协议）。TC Mobile I/O支持的供电电压范围大，信号输入种类多，因而可广泛应用于多种行业。



应用广泛：

- ✓ 适用于恶劣的工业环境
- ✓ 监控现场传感器的模拟量信号（0/4 ... 20mA）
- ✓ 模拟量输入通道可监视的电压等级最高可达60V
- ✓ 通过移动电话网络控制输出继电器动作
- ✓ SMS、电子邮件和ODP通信
- ✓ 支持的供电电压范围广（AC或DC）

TC Mobile I/O产品概述



移动无线模块，DC

TC MOBILE I/O X200 订货号：2903805
远程信号采集控制系统、SMS/电子邮件

TC MOBILE I/O X300 订货号：2903807
远程信号采集控制系统、GPRS(ODP客户端)

- 4个数字量输入
- 2个继电器输出
- 2个模拟量输入（电压或电流）
- 电压范围：10 V DC ... 60 V DC



移动无线模块，AC

TC MOBILE I/O X200 AC 订货号：2903806
远程信号采集控制系统、SMS/电子邮件

TC MOBILE I/O X300 AC 订货号：2903808
远程信号采集控制系统、GPRS(ODP客户端)

- 4个数字量输入
- 2个继电器输出
- 电压范围：93 V AC ... 250 V AC

TC Mobile I/O应用程序

TC Mobile I/O应用程序可帮助您随时切换现场信号输出，方便地检查设备的状态。这种方式比编辑短信的方式更加便捷，节约时间。同时，您也可以通过短信和电子邮件方式收到报警信息，方便外出时使用。



iso



Android

通过移动电话网络监控传感器

TC Mobile I/O产品可帮您监控模拟量电流和模拟量电压值，并远程进行继电器开关操作。通过SMS、电子邮件或使用ODP服务器进行通信。

应用领域

- 机械设备、楼宇及系统监视
- 水泵、污水处理厂和供水系统
- 照明控制系统和远程开关设备
- 路灯照明
- 电梯和门禁
- 报警技术和楼宇服务
- 暖通空调
- 高达60 V的电池监控
- 轨道交通应用，符合EN 50121-4标准



无线串口

Radioline – 用于串行设备无线网络

通过 RS-232 和 RS-485 串行接口，无线模块可以快速轻松地与多个控制器或串行 I/O 设备进行无线连接。无线模块采用透明的数据传输方式，支持多种串口协议如 Modbus，Profibus。同时还可用于多种网络结构的搭建：从简单的点到点连接到复杂的网状网络。



国际 Ex 认证
所有模块经过 94/9/EC (ATEX)
检测认证，因此，可应用在有
防爆要求的区域。

Radioline无线系统特性

- ✓ 无需编程，快速轻松调试
- ✓ 轻松实现点到点或网络连接（星形、Mesh网络）
- ✓ 每个站点可通过T-BUS连接器最多连接32个I/O模块（可热插拔）
- ✓ 应用：I/O映射模式、PLC/Modbus RTU模式、串口通讯模式
- ✓ Trusted Wireless 2.0技术
- ✓ 无线通讯速率可调节（16 ... 500 kbps）
- ✓ 128位数据加密（AES）



RS-232
RS-485



2.4 GHz无线模块

- RAD-2400-IFS**
订货号 2901541
- 电源电压：19.2 ... 30.5 V DC
 - 无线发射功率可调节，最大100mW
 - 通过T-BUS连接器与I/O扩展模块连接
 - 宽温设计：-40°C ... +70°C
 - 天线连接：RSMA（母）
 - 认证：ATEX、UL 508、HazLoc、IECEX、FCC

附件


- RAD-CONF-RF3**（频段3）
订货号 2902814
- RAD-CONF-RF5**（频段5）
订货号 2902815
- RAD-CONF-RF7**（频段7）
订货号 2902816
- RAD-MEMORY**（组态存储卡）
订货号 2902828
- RAD-CABLE-USB**（组态电缆）
订货号 2903447
- CONF-RF卡，用于无线通讯的频段的分配，保证多个无线设备在同一现场同时安全的运行（采用不同频段）

天线及馈线

- RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0**
（全向天线，6 dBi增益）
订货号 2885919
- ANT-DIR-2459-01**（定向天线，9 dBi增益）
订货号 2701186
- RAD-PIG-RSMA/N-0.5**（0.5米馈线）
订货号 2903263
- RAD-PIG-RSMA/N-1**（1米馈线）
订货号 2903264
- RAD-PIG-RSMA/N-3**（3米馈线）
订货号 2903266

替换串口通讯电缆

Radioline 无线网络中最多可以连接多达 250 个站点。从站可以直接或通过无线中继接入到网络中。每个从站的无线设备也可作为中继器使用。因此，当网络中有无线设备通讯中断的时候，数据可通过其它网络节点进行传输。



方便的软件诊断

- 通过主站，可以轻松监控网络内的所有无线设备：
- 在线诊断：
 - 网络结构
 - 每个网络站点的信号质量（RSSI）
 - 记录RSSI信号以及每个网络站点的I/O状态
 - 检测无线网络使用的频段，排除正在使用的WLAN的信道的干扰
 - 网络扩展设置



无线以太网 工业WLAN

最新一代WLAN模块提供了更高的可靠性、数据处理能力和通讯范围。
WLAN5110接入点处采用中央集群管理，大幅度地简化了大型WLAN网络的组态和维护。使用以太网适配器，可以快速轻松地将自动化组件（如控制器或I/O模块）集成到WLAN网络中。

产品优势：

- ✓ 轻松可靠地创建工业WLAN网络
- ✓ 采用最新的安全标准和加密方式
- ✓ 采用MIMO技术，实现了可靠的无线通信
- ✓ 最大的移动性，具有快速漫游功能
- ✓ 适用于实时性高的应用，如PROFINET或安全



工业WLAN产品概述



WLAN 5110接入点

- FL WLAN 5110**
订货号：1043193
• 可做无线接入点或者无线客户端使用
- SD FLASH 2GB**
订货号：2988162
• 程序和组态存储器（选配）
- ANT-OMNI-2459-02**
订货号：2701408
• 全向天线，增益：2.5 dBi@2.4GHz/5 dBi@5GHz，N（公）
- RAD-PIG-EF316-N-RSMA**
订货号：2701402
• 天线电缆，N（母）-> RSMA（公），0.5 m
- FL PD 1001 T GT**
订货号：2891042
• PoE供电分离器，可将WLAN5110无线用于PoE（以太网供电）

技术特性：
IEEE 802.11 a/b/g/n，WLAN接入点，客户端，中继，支持2.4 GHz和5 GHz频段 MIMO技术，传输速度高达300 Mbps，集群管理，模块的天线接口为RSMA（母），工作温度-40℃至60℃。



WLAN 1000/2000系列无线模块

- FL WLAN 1100**
订货号：2702534
• 内置双天线
- FL WLAN 2100**
订货号：2702535
• 内置双天线，支持 MESH 功能，工作温度：-40℃至 60℃
- FL WLAN 1010**
订货号：2702899
• 外置双天线接口，可选多种类型天线
- FL WLAN 2010**
订货号：1119246
• 外置双天线接口，可选多种类型天线，支持 MESH 功能，工作温度：-40℃至 60℃
- FL M32 ADAPTER**
订货号：2702544
• FL WLAN 1100/2100 配套 IP67 密封件（选配）

技术特性：
IEEE 802.11 a/b/g/n，WLAN 接入点和客户端，部分型号支持 MESH 功能，支持 2.4 GHz 和 5 GHz 频段，双天线，MIMO 技术，电源供电：24 V DC。




控制箱套件

- FL RUGGED BOX**
订货号：2701204
• 控制箱（不含天线附件）

技术特性：
控制箱套件用于构建用于工业应用场合的无线系统、IP66防护等级，带DIN导轨插头和螺钉连接。

典型无线局域网网络架构

强大的WLAN 5110和紧凑型WLAN 1100是机械环境中无线通信的完美组合。



无线机器与工业WLAN通信

连接智能设备

WLAN 1100允许将智能设备轻松连接到机器和系统。



无线设备操作和无线局域网服务

无线以太网 漏波电缆

漏波电缆是一种“特殊形式的天线”，它可以将无线信号延伸至其所铺设的位置。使用时将漏波电缆沿无线设备运动的轨迹铺设，如沿轨道车行进的轨道铺设，轨道有多长，就铺设多长的漏波电缆，这样轨道周围就覆盖稳定的无线信号。



优势：

- ✓ 无需使用功率分配器即可将两根漏波电缆轻松连接至一个无线接入点，最大程度降低不必要的信号损耗
- ✓ 信号稳定，漏波电缆周围覆盖稳定的无线信号且信号强度高
- ✓ 抗干扰性能好
- ✓ 实时性高，可以实现毫秒级的数据通讯
- ✓ 支持PROFINET和 EtherNet/IP等工业以太网协议

典型应用

- 交叉带分拣机
- 行李分拣系统
- 汽车厂 EMS 输送系统
- 物流仓储轨道车
- 风力发电机内部替换滑环通讯或者用于滑环通讯的冗余备份
- 其他沿轨道行进或者沿固定轴旋转的设备



无线模块

FL WLAN 5110

订货号：1043193

- 可做为无线接入点或者无线客户端使用

FL LCX 50-OHM-RSMA

订货号：2702702

- WLAN5110配套终端电阻，用于未被使用的天线接口上

FL WLAN 1100

订货号：2702534

- 做为无线客户端使用

漏波电缆、连接器及终端电阻

FL LCX CABLE 5 E

订货号：2702860

- 支持5 GHz频段（推荐使用）

FL LCX CABLE 24 E

订货号：2702553

- 支持2.4 GHz频段

FL LCX CON-N-F E

订货号：2702518

- 漏波电缆连接器

FL LCX 50-OHM

订货号：2884978

- 漏波电缆终端电阻

固定夹和专用工具

FL LCX CLAMP E

订货号：2702520

- 漏波电缆C型固定夹（推荐每隔0.5米安装一个）

FL LCX TOOL E

订货号：2702519

- 漏波电缆专用制作工具

馈线和天线

RAD-PIG-RSMA/N-1

订货号：2903264

- 馈线，长度1米

RAD-PIG-RSMA/N-2

订货号：2903265

- 馈线，长度2米

RAD-PIG-RSMA/N-3

订货号：2903266


- 馈线，长度3米

ANT-DIR-2459-01

订货号：2701186

- WLAN5110做为客户端时的天线，增益9 dBi(2.4/5 GHz)

漏波电缆典型应用示意图——单根漏波电缆



备注：WLAN5110有两个天线接口，在连接单根漏波电缆的情况下，另外一个天线接口需要使用配套终端电阻 FL LCX 50-OHM-RSMA。

漏波电缆典型应用示意图——两根漏波电缆



备注：WLAN5110有两个天线接口，在连接两根漏波电缆的情况下，无需使用配套终端电阻 FL LCX 50-OHM-RSMA。

无线以太网

用于全球范围内的移动网络路由器

移动网络路由器支持远程连接工业以太网，从而实现通过移动电话网络安全地传输自动化系统中的重要数据。内置防火墙和VPN（虚拟专用网络）可防止现场网络受到未授权访问。



无线网络路由器产品概述



移动网络路由器 UMTS/HSPA

TC ROUTER 3002T-3G（支持VPN）
订货号：2702529
TC ROUTER 2002T-3G
订货号：2702531
TC ANT MOBILE WALL 5M
订货号：2702273
• 多频段天线，支持2G，3G，4G

- 实现全球中速数据连接和报警
- 通过短信和电子邮件报警
- 温度范围：-40°C ... + 70°C
- 防火墙保障安全通信
- 支持IPsec和OpenVPN（TC ROUTER 3002T）



移动网络路由器 4G LTE

TC ROUTER 3002T-4G（支持VPN）
订货号：2702528
TC ROUTER 2002T-4G
订货号：2702530
TC ANT MOBILE WALL 5M
订货号：2702273
• 多频段天线，支持2G，3G，4G

- 通过4G手机网络实现全球高速数据连接和报警
- 兼容UMTS/HSPA和GPRS/EDGE
- 支持IPsec和OpenVPN（TC ROUTER 3002T）




安全移动网络路由器

TC MGUARD RS4000 3G VPN
订货号：2903440
TC MGUARD RS2000 3G VPN
订货号：2903441
TC MGUARD RS4000 4G VPN
订货号：2903586
TC MGUARD RS2000 4G VPN
订货号：2903588
TC ANT MOBILE/GPS
订货号：2903590
• 同时支持GPS和GSM/UMTS的天线，馈线长2米
TC ANT MOBILE WALL 5M
订货号：2702273
• 多频段天线，支持2G，3G，4G

- 集成4口交换机
- 两个SIM卡槽
- GPS用于精确的时间同步

数据连接

- 通过移动电话网络实现全球互联网数据连接，传输速率高达150 Mbps
- 灵活应用于从小型机器到大型系统网络中
- 安全VPN通信



通过移动网络实现VPN通讯

通过云平台实现远程维护

mGuard安全云在加密的VPN方式下通过Internet安全地连接服务人员和实现远程维护。服务人员通过简单的Web界面快速安全地连接到机器，工业PC和控制器。另外，工程师无需具备专业的IT知识，就可以在任何地点和任何时间进行安全的远程维护。



附件 天线

通过配套不同增益的天线, 来确保您的实际应用实现最优的无线传输质量, 扩展您的无线设备。同时我们还提供各类配套附件 (例如合适的电缆、电涌保护模块等), 组成一套完整的可交付的无线解决方案。

应用优势


- 定制的附件, 确保您的系统性能
- 特殊的天线设计, 极其适合工业应用
- 借助示例, 轻松选择合适的组件

应用领域


- 全向天线**
 - 适用于中短距离
 - 众多设备, 方向不同
 - 应用广泛
- 定向天线**
 - 桥接远距离
 - 点到点连接
 - 固定或线性应用
 - 用于多条点到点路径所产生的不同指向性的退耦



室内应用



室外应用



全向天线

若无线模块朝向不同或处于移动状态, 则需要采用全向天线。这种天线增益较低, 因而适用于中短距离传输。

室内反射条件下, 由于是非视距通信, 信号可从发送方反射给接收方。在这种情况下, 切勿将全向天线安装在反射 (金属) 表面的正前方。

理想的安装位置是天线杆或控制柜顶部, 这样天线可在各个方向上获得最大的无遮挡空间。若安装多个全向天线, 天线间应有足够的间距。


定向天线

对于固定式安装, 建议采用定向天线。相距较远的远程站点之间需要进行视距通信。

定向天线选择最佳方向发射传输功率。这样可以扩大接收范围, 并防止天线传播方向以外的用户干扰。

定向天线的增益越高, 方位角越小。这意味着天线之间需要进行精确的校准。

天线及适配器



简化的天线接口

所有采用RSMA连接的设备通过电缆上的N接头直接连到天线。电缆长度从50 cm到5 m不等。

安装在IP54防护箱

无线模块与电涌防护适配器通过RSMA到N适配电缆连接。电涌防护适配器使用N到N延长线连接到天线。

安装在防爆区域

用于安装在易爆区域2中的无线能量限制器，可分离并将高频信号（带本安(Ex-i)）发送到区域0、1或2中的天线。

设计一条无线线路


无线设备的天线之间必须进行视距通信，尤其是在天线间距很长的情况下。应在几米高的范围内安装天线。该区域还应避开任何其他障碍物。

建筑内外的障碍物

若菲涅尔区内有障碍物（如房屋或树等），则也可采用无线路径。这取决于障碍物的数量以及该障碍物在菲涅尔区内所占的体积。在这种情况下，建议进行试验测量。

传统的室内自动化环境具有显著的反射优势，而室外环境则不具备这样的优势

但是，室外环境有助于实现良好的无线连接，即便菲涅尔区内有障碍物。



菲涅尔区的半径对应所需的天线高度，取决于无线电频率和天线之间的无线路径距离。

必要的天线高度取决于距离		
无线路径的距离 (d)	天线高度 (r) 2.4 GHz	天线高度 (r) 5 GHz
200 m	2.5 m	1.5 m
500 m	4 m	2.5 m
1,000 m	5.5 m	4 m
2,000 m	8 m	5.5 m
4,000 m	11 m	8 m

菲涅尔区半径取决于频率和距离。可用于指导无线设备（天线）的安装高度。

全向天线 2.4 GHz	全向天线 2.4 GHz	全向天线 2.4 GHz
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA 订货号 2701358 - 温度：-40 °C ... 80 °C - 防护等级：IP55 - 增益：3 dBi - 连接：RSMA（公） - 电缆长度：1.5m - 波瓣角度：360°/85°（水平 / 垂直）	RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 订货号 2885919 - 温度：-40 °C ... 75 °C - 防护等级：IP67 - 增益：6 dBi - 连接：N（母） - 波瓣角度：360°/30°（水平/垂直）	RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 订货号 2867623 - 温度：-40 °C ... 75 °C - 防护等级：IP65 - 增益：9 dBi - 连接：N（母） - 波瓣角度：360°/15°（水平/垂直）

天线 2.4 GHz 和 5 GHz	天线 2.4 GHz 和 5 GHz	天线 2.4 GHz 和 5 GHz
ANT-OMNI-2459-02 订货号 2701408 - 温度：-40 °C ... 70 °C - 防护等级：IP68 - 增益：2.5 dBi@2.4GHz/5 dBi@5GHz - 连接：N（公） - 波瓣角度：360°/30°（水平 / 垂直）@2.4 GHz, 360°/16°（水平 / 垂直）@5 GHz - 需搭配 2701402 - RAD-PIG-EF316-N-RSMA 馈线使用	RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N 订货号 2702898 - 温度：-40° C ... 80° C - 防护等级：IP68 - 增益：6 dBi@2.4GHz/8 dBi@5GHz - 连接：N（母） - 波瓣角度：360°（水平）	ANT-DIR-2459-01 订货号 2701186 - 温度：-40° C ... 75° C - 防护等级：IP67 - 增益：9 dBi - 连接：N（母） - 波瓣角度：2.4GHz 75° /55°（水平 / 垂直）

天线 5 GHz	天线 5 GHz 漏波电缆	控制箱套件
ANT-OMNI-5900-01 订货号 2701347 - 温度：-45 °C ... 70 °C - 防护等级：IP64 - 增益：5 dBi - 连接：N（母） - 波瓣角度：360° /25°（水平 / 垂直）	FL LCX CABLE 5 E 订货号 2702860 - 温度：-40°C ... 85°C - 纵向衰减：19.1 dB / 100 m - 耦合衰减：95%，71 dB - 最小弯曲半径:最小 200 mm（弯曲一次） - 配置方式：按实际米数配置，整卷 500m	FL RUGGED BOX 订货号 2701204 - 防护等级：IP66 - 外壳材料：聚碳酸酯 - 尺寸：174 mm * 254 mm * 137 mm - 包括 DIN 导轨、插头和螺钉连接，不包含设备

天线电缆 	天线电缆 	天线电缆 	危险区域无线能量限制器 	危险区域无线能量限制器 	移动通讯附件 GSM/UMTS全向天线 
RAD-PIG-EF316-N-RSMA 订货号 2701402 • N (母) -> RSMA (公) • 电缆长度：0.5 m • 衰减：2.4 GHz/0.9 dB, 5 GHz/1.4 dB • 需搭配 2701408 - ANT-OMNI-2459-02 天线使用	RAD-PIG-RSMA/N-0.5 订货号 2903263 (0.5m) • 衰减：2.4 GHz/0.5 dB, 5 GHz/0.65 dB RAD-PIG-RSMA/N-1 订货号 2903264 (1m) • 衰减：2.4 GHz/0.8 dB, 5 GHz/1.1 dB RAD-PIG-RSMA/N-2 订货号 2903265 (2m) • 衰减：2.4 GHz/1.35 dB, 5 GHz/2 dB RAD-PIG-RSMA/N-3 订货号 2903266 (3m) • 衰减：2.4 GHz/1.95 dB, 5 GHz/2.95 dB RAD-PIG-RSMA/N-5 订货号 2702140 (5m) • 衰减：2.4 GHz/3.32 dB, 5 GHz/4.83 dB • N (公) ->RSMA (公)	RAD-CAB-EF393- 3M 订货号 2867649 (3m) • 衰减：2.4 GHz/1.8 dB, 5 GHz/3.1 dB RAD-CAB-EF393- 5M 订货号 2867652 (5m) • 衰减：2.4 GHz/2.9 dB, 5 GHz/5 dB RAD-CAB-EF393- 10M 订货号 2867665 (10m) • 衰减：2.4 GHz/5.6 dB, 5 GHz/9.9 dB RAD-CAB-EF393- 15M 订货号 2885634 (15m) • 衰减：2.4 GHz/8.3 dB, 5 GHz/14.8 dB • N (公) ->N (公)	RAD-PIG-RSMA-N-EX/US 订货号 2904789 • N (母) ->RSMA (公) • 适用于Ex Class I, Div. 1和2 • 固定线缆长度：76cm • UL认证	BAR-ANT-N-N-EX 订货号 2702198 • N (母) -> N (母) • 用于安装在易爆区域2中的无线能量限制器，可分离并将高频信号（带本安 (Ex-i)）发送到区域0、1或2中的天线 • ATEX/IECEx认证	PSI-GSM/UMTS-QB-ANT 订货号 2313371 • 2m长天线电缆 • 带圆形SMA接头的天线电缆 • 用于安装在控制柜上
天线电缆 	附件 适配器 	附件 适配器 	移动通讯附件 GSM/UMTS/GPS全向天线 	GSM/UMTS/LTE全向天线 	GSM/UMTS全向天线 
FL LCX PIG-EF142-N-N 订货号 2700677 (0.5m) • N (公) ->N (公)	RAD-ADP-N/F-N/F 订货号 2867843 • 连接：N (母) ->N (母) • 衰减：2.4 GHz时衰减<0.3 dB	RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 订货号 2904790 • 连接：RSMA (公) -> RSMA (母) • 衰减：2.4GHz时的插入损耗 <0.3 dB	TC ANT MOBILE/GPS 订货号 2903590 • 2m天线电缆 • 带SMA圆形插头（GSM/UMTS）和RSMA圆形插头（GPS） • 用于安装在控制柜上	TC ANT MOBILE WALL 5M 订货号 2702273 • 5m天线电缆 • 带SMA圆形插头 • 用于墙壁或桅杆安装	PSI-GSM-STUB-ANT 订货号 2313342 • SMA (公) 天线连接器（不带天线电缆） • 用于直接安装在设备上
天线分配器（一分二） 	电涌保护 	RSMA 终端电阻 	天线电缆 	弯头适配器 	密封胶带 
RAD-SPL-2-N/N 订货号 2702293 • 3*N (母)	CN-LAMBDA/4-5.9-BB 订货号 2838490 • N (母) ->N (母) • 适用于2.4 GHz ... 5.9 GHz频段 • 采用Lambda/4 电涌保护技术	FL LCX 50-OHM-RSMA 订货号 2702702 • RSMA 天线接口终端电阻 • 接口类型：RSMA (公) • 阻抗：50Ω	PSI-CAB-GSM/UMTS- 5M 订货号 2900980 PSI-CAB-GSM/UMTS- 10M 订货号 2900981 • SMA (公) -> SMA (母)	RAD-ADP-SMA/F-SMA/M-90 订货号 2917324 • SMA (公) ->SMA (母) • 2.4 GHz时，插入衰减<0.3 dB • 连接空间有限的GSM/UMTS天线电缆	RAD-TAPE-SV-19-3 订货号 2903182 • 硬化密封胶带用于适配器、天线分配器、电缆接头等的外部保护，防水 • 长度：3 m



您值得信赖的合作伙伴

菲尼克斯电气源自德国,是世界著名的电气连接、电子接口和工业自动化领域的领军企业。菲尼克斯电气始终秉承“为客户创造”的经营理念以及“信任伙伴”的企业文化,与合作伙伴共同成长和发展。目前菲尼克斯电气在全球100多个国家设有分支机构,拥有17600多名员工,以确保能为当地客户提供高效贴心的服务。

菲尼克斯电气坚持产品和技术的创新创造,拥有丰富的产品技术和解决方案,以帮助客户在各行各业领域的应用中取得成功和发展。面向数字化的世界,菲尼克斯电气将在能源、基础设施、智能制造等众多领域与您携手共进。

如需了解更多信息,敬请访问菲尼克斯电气官方网站:

www.phoenixcontact.com.cn



扫描加入官方微信